

Техническая информация

Liquiphant M

FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H

Вибрационный



Датчик предельного уровня для жидкостей любых типов

Применение

- Температура процесса от -50 до 150 °C (от -58 до 302 °F).
- Давление до 100 бар (1450 psi).
- Вязкость до 10 000 мм²/с (cСт).
- Для жидкостей плотностью ≥ 0,5 г/см³(SGU).

FTL50: компактная конструкция.

FTL51: удлинительная трубка до 3 м (9,8 фута) или, по запросу, до 6 м (20 футов).
FTL50H, FTL51H: сертифицировано для пищевой и фармацевтической отраслей.

Идеальная замена для поплавковых датчиков (поскольку на надежность работы не влияют расход, турбулентность, пузырьки, пена, вибрация, содержание твердых веществ или налипания).

Преимущества

- Рекомендуется для систем обеспечения безопасности, в которых требуется уровень функциональной безопасности SIL2/SIL3 в соответствии со стандартами МЭК 61508/МЭК 61511-1.
- Конструкция соответствует стандарту ASME B31.3.
- Рекомендуется для использования в стерильных условиях медико-биологической отрасли (конструкция соответствует стандарту ASME BPE).
- Отсутствует необходимость регулировки: быстрый и экономичный ввод в эксплуатацию.
- Отсутствуют детали с механическим приводом: отсутствие необходимости технического обслуживания, износа, долгий срок службы.
- Функциональная безопасность: контроль вибрационной вилки на наличие повреждений.
- Компактный корпус из нержавеющей стали (опционально): степень защиты IP69 гарантирует непроницаемость прибора даже в случае интенсивной очистки или затопления на несколько часов.

Содержание


Применение	4	Электронная вставка FEL55 (8/16 мА).....	14
Определение предельного уровня	4	Источник питания	14
Принцип действия и архитектура системы.....	4	Электрическое подключение	14
Принцип измерения	4	Выходной сигнал	15
Модульная конструкция	4	Аварийный сигнал	15
Исполнения электроники	5	Подключаемая нагрузка	15
Электроника для непрерывного измерения плотности	5		
Гальваническая развязка	5		
Конструкция	5		
Вход.....	5	Электронная вставка FEL56 (NAMUR, переход L-H)	16
Измеряемая переменная	5	Источник питания	16
Диапазон измерения (диапазон распознавания)	5	Электрическое подключение	16
Плотность	6	Выходной сигнал	16
Электронная вставка FEL51 (перем. ток, 2-проводное подключение)	6	Аварийный сигнал	16
Источник питания	6	Подключаемая нагрузка	16
Электрическое подключение	6		
Выходной сигнал	6		
Аварийный сигнал	6		
Подключаемая нагрузка	6		
Электроника FEL51 (перем. ток, в компактном корпусе)	8	Электроника FEL58 (NAMUR, переход H-L, компактный корпус).....	17
Источник питания	8	Источник питания	17
Электрическое подключение	8	Электрическое подключение	17
Выходной сигнал	8	Выходной сигнал	17
Аварийный сигнал	8	Аварийный сигнал	17
Подключаемая нагрузка	9	Подключаемая нагрузка	17
Электронная вставка FEL52 (пост. ток, PNP-выход)	10	Электронная вставка FEL57 (PFM)	19
Источник питания	10	Источник питания	19
Электрическое подключение	10	Электрическое подключение	19
Выходной сигнал	10	Выходной сигнал	20
Аварийный сигнал	10	Аварийный сигнал	20
Подключаемая нагрузка	10	Подключаемая нагрузка	20
Электроника FEL52 (пост. ток, PNP-выход, в компактном корпусе)	11	Электронная вставка FEL50A (PROFIBUS PA)....	21
Источник питания	11	Источник питания	21
Электрическое подключение	11	Электрическое подключение	21
Выходной сигнал	12	Выходной сигнал	22
Аварийный сигнал	12	Аварийный сигнал	22
Подключаемая нагрузка	13		
Электронная вставка FEL54 (перем. ток/пост. ток, с релейным выходом) ...	13	Электронная вставка FEL50D (плотность)	22
Источник питания	13	Источник питания	22
Электрическое подключение	13	Электрическое подключение	22
Выходной сигнал	13	Аварийный сигнал	22
Аварийный сигнал	14	Регулировка	22
Подключаемая нагрузка	14	Принцип действия	24
		Световые сигналы	24
Подключение и функционирование	25		
Соединительные кабели	25		
Безопасный режим	25		
Время переключения	25		

Поведение при включении	25	Прочие сертификаты	45
Рабочие характеристики	25	Декларация изготовителя	45
Эталонные условия эксплуатации	25	Использование во взрывоопасных зонах	46
Максимальная погрешность измерения	25	ASME B 31.3	46
Повторяемость	25	Директива для оборудования, работающего под давлением	46
Гистерезис	25		
Влияние температуры технологической среды	25		
Влияние плотности технологической среды	25		
Влияние давления технологической среды	25		
Задержка переключения	25		
Условия эксплуатации.	26	Информация о заказе	46
Монтаж	26	Спецификация для прибора Liquiphant M FTL50, FTL51	46
Примеры монтажа	26	Спецификация для прибора Liquiphant M FTL50H, FTL51H	51
Монтажные позиции	28		
Окружающая среда	28	Аксессуары	54
Диапазон температуры окружающей среды	28	Приварной переходник	55
Температура хранения	28	Защитный козырек от погодных явлений	56
Монтажная высота согласно МЭК 61010-1 Ed.3	28	Поворотный фланец	57
Климатический класс	28	Поворотные фланцы	57
Степень защиты	29	Скользящие муфты для эксплуатации без давления	58
Виброустойчивость	29	Скользящие муфты для использования в условиях	
Электромагнитная совместимость	29	высокого давления	59
Условия технологической среды	30	Крышка со смотровым стеклом	60
Температура технологической среды	30	Крышка со смотровым стеклом	60
Термический шок	30	Круглый разъем	60
Давление технологической среды, p_e	30		
Давление при испытании	30		
Агрегатное состояние	30		
Плотность	30		
Вязкость	30		
Содержание твердых веществ	30		
Допустимая боковая нагрузка	30		
Механическая конструкция.	31	Документация	61
Конструкция	31	Руководство по эксплуатации	61
Размеры	32	Техническая информация	62
Масса	38	Функциональная безопасность (SIL)	62
Материалы и поверхности	38	Указания по технике безопасности	63
Присоединения к процессу	39	Указания по технике безопасности (NEPSI)	63
Интерфейс оператора	40	Контрольные чертежи	63
Электронные вставки	40	Информация о системе	63
Компактный корпус	41		
Принцип работы	43		
Сертификаты и нормативы	43		
Маркировка CE	43		
RoHS	43		
Маркировка RCM-Tick	43		
Соответствие ЕАС	44		
Сертификат CRN	44		
Директива для оборудования, работающего под давлением 2014/68/EU (PED)	44		
Технологическое уплотнение согласно стандарту ANSI/ISA 12.27.01	44		
Сертификаты общего характера	44		

Применение

Определение предельного уровня

Обнаружение максимального или минимального уровня в резервуарах или трубах, содержащих жидкости любых видов. Возможно использование в опасных зонах, пищевой и фармацевтической отраслях.



L00-FTL5xxxx-11-05-xx-xx-000

Принцип действия и архитектура системы


Принцип измерения

Вилка датчика выбирает с собственной частотой. Когда вилка погружена в жидкость, эта частота уменьшается. Такое изменение частоты колебаний приводит к срабатыванию датчика предельного уровня.

Модульная конструкция

Датчик предельного уровня

Liquiphant M FTL с исполнениями электроники FEL51, FEL52, FEL54




L00-FTL5xxxx-15-05-xx-xx-000

Датчик предельного уровня

Liquiphant M FTL с исполнениями электроники FEL55, FEL56, FEL57, FEL58

для подключения к отдельному коммутационному устройству (или к изолирующему усилиителю FEL50A) для подсоединения к сегменту сети PROFIBUS PA



L00-FTL5xxxx-15-05-xx-en-000

Исполнения электроники	<p>FEL51 Двухпроводное исполнение для перем. тока. Нагрузка переключается непосредственно на цепь питания через электронное реле.</p> <p>FEL52 Трехпроводное исполнение для пост. тока. Нагрузка переключается через транзистор (PNP) и отдельное соединение, например вместе с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК), модулями цифровых входов в соответствии со стандартом EN 61131-2.</p> <p>FEL54 Универсальный вариант с релейным выходом. Переключает нагрузку через 2 плавающих переключающих контакта.</p> <p>FEL55 Передача сигнала 16/8 mA по двухжильному кабелю, например в сочетании с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК), модулями аналоговых входов 4–20 mA согласно стандарту EN 61131-2.</p> <p>FEL56 Для отдельного коммутационного устройства; передача сигнала перехода с низкого уровня на высокий (L-H, с 0,6 на 1,0/с 2,2 на 2,8 mA) согласно стандарту EN 50227 (NAMUR), по двухжильному кабелю.</p> <p>FEL58 Для отдельного коммутационного устройства; передача сигнала перехода с высокого уровня на низкий (H-L, с 2,2 на 3,5/с 0,6 на 1,0 mA) согласно стандарту EN 50227 (NAMUR), по двухжильному кабелю. Проверка подсоединения кабелей и другого оборудования простым нажатием кнопки на электронной вставке.</p> <p>FEL57 Для подключения отдельного коммутационного блока, передача сигнала PFM. Токовые импульсы накладываются на напряжение питания по всему двухпроводному соединению. Испытание со стороны коммутационного устройства без изменения уровней.</p> <p>FEL50A Для подключения к PROFIBUS PA. Обмен циклическими и ациклическими данными в соответствии с профилем PROFIBUS-PA Profile 3.0 Цифровой ввод</p>
Электроника для непрерывного измерения плотности	FEL50D Для подключения к электронному преобразователю Density Computer FML621.
Гальваническая развязка	FEL51, FEL52, FEL50A: между датчиком и источником питания. FEL54: между датчиком, источником питания и нагрузкой. FEL55, FEL56, FEL57, FEL58, FEL50D: см. подключенное коммутационное устройство.
Конструкция	FTL50: компактное исполнение. FTL51: с удлинительной трубкой. FTL50H: компактное исполнение с полированной вибрационной вилкой и гигиеническими присоединениями к процессу. FTL51H: с удлинительной трубкой, с полированной вибрационной вилкой и гигиеническими присоединениями к процессу.

Вход

Измеряемая переменная	Уровень (пределное значение)
Диапазон измерения (диапазон распознавания)	FTL50: в зависимости от точки монтажа. FTL51: в зависимости от точки монтажа и заказанной удлинительной трубки. Длина стандартной удлинительной трубки до 3 м (9,8 футов). По запросу – до 6 м (20 футов).

Плотность

Настройка на электронной вставке $> 0,5 \text{ г}/\text{см}^3$ или $> 0,7 \text{ г}/\text{см}^3$ (SGU) (другие варианты по запросу).

Электронная вставка FEL51 (перем. ток, 2-проводное подключение)

Источник питания

Сетевое напряжение: 19–253 В перемен. тока

Потребление мощности: < 0,83 Вт

Потребление остаточного тока: < 3,8 мА

Защита от короткого замыкания

Защита от перенапряжения FEL51: категория перенапряжения III


Электрическое подключение
Двухпроводное соединение переменного тока

Нагрузка переключается непосредственно на цепь питания через электронное реле.

Всегда подключается последовательно с нагрузкой!

Проверьте соблюдение следующих условий.

- Остаточный ток в заблокированном состоянии (до 3,8 мА).
- При низком напряжении:
 - падение напряжения по всему диапазону нагрузки носит такой характер, что напряжение на клеммах электронной вставки при блокировке не опускается ниже минимально допустимого (19 В);
 - при переключении наблюдается падение напряжения во всей электронике (до 12 В).
- Реле не может быть обесточено при токе удержания меньше 3,8 мА.
В этом случае следует подключить резистор параллельно реле. Можно заказать RC-демпфер по каталожному номеру 71107226.
- При выборе реле обращайте внимание на удерживающую способность/номинальную мощность
** См. раздел «Подключаемая нагрузка».



L00-FTL5xxxx-04-05-xx-en-007

Выходной сигнал

Безопасный режим	Уровень	Выходной сигнал	Светодиоды зеленый красный
MAX		1 $\xrightarrow{I_L}$ 2	
		1 $\xrightarrow{< 3,8 \text{ mA}}$ 2	
MIN		1 $\xrightarrow{I_L}$ 2	
		1 $\xrightarrow{< 3,8 \text{ mA}}$ 2	

I_L = ток нагрузки (при переключении)

$< 3,8 \text{ mA}$ = остаточный ток (при блокировке)

= горит непрерывно

= не горит

L00-FTL2xxxx-07-05-xx-xx-000

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-000

Аварийный сигнал


Выходной сигнал в случае нарушения подачи питания или повреждения датчика: < 3,8 мА.

Подключаемая нагрузка

- Падение напряжения на FEL51 $\leq 12 \text{ В}$.
- Остаточный ток при заблокированном электрическом переключателе: $\leq 3,8 \text{ мА}$.
- Нагрузка переключается непосредственно на цепь питания через тиристор.
Переходный ток (40 мс) $\leq 1,5 \text{ A}$, $\leq 375 \text{ В}\cdot\text{A}$ при 253 В или $\leq 36 \text{ В}\cdot\text{A}$ при 24 В (без защиты от короткого замыкания).

Нагрузка переключается непосредственно на цепь питания через электронное реле.
Всегда подключается последовательно с нагрузкой!
Не подходит для подключения к низковольтным входам ПЛК!

Руководство по выбору реле



Минимальная номинальная мощность нагрузки
P/S номинальная мощность (Bt/B·A)
U рабочее напряжение (B)

TII00328F_001

Позиция	Рабочее напряжение	Номинальная мощность	
		мин.	макс.
P1	24 В	> 1,3 В·А	< 8,4 В·А
Работа на переменном токе	110 В	> 1,5 В·А	< 38,5 В·А
	230 В	> 2,5 В·А	< 80,5 В·А

Реле с меньшей номинальной мощностью могут работать через RC-демпфер, подключенный параллельно (опционально).

Электроника FEL51 (перем. ток, в компактном корпусе)

Источник питания

Сетевое напряжение: 19–253 В перемен. тока

Потребление мощности: < 0,83 Вт

Потребление остаточного тока: < 3,8 мА

Зашита от короткого замыкания

Зашита от перенапряжения FEL51: категория перенапряжения III

Электрическое подключение

Двухпроводное соединение переменного тока

	Разъем	MAX	MIN
<p>Нагрузка переключается непосредственно на цепь питания через электронное реле.</p> <p>Всегда подключается последовательно с нагрузкой!</p> <p>Проверьте соблюдение следующих условий.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Остаточный ток в заблокированном состоянии (до 3,8 мА). ■ При низком напряжении подключения: <ul style="list-style-type: none"> – падение напряжения по всему диапазону нагрузки носит такой характер, что напряжение на клеммах электронной вставки не опускается ниже минимально допустимого (19 В); – при переключении наблюдается падение напряжения во всей электронике (до 12 В). ■ Реле не может быть обесточено при токе удержания меньше 3,8 мА. В этом случае параллельно реле должен быть подключен резистор (например, RC-демпфер с каталожным номером 71107226). ■ При использовании с кабельными наконечниками (FTL5#(H)- #####C3#) компактный корпус следует применять только в замкнутых пространствах. 	<p>FTL5#(H)- #####C3#</p> <p>(GN/YE) 1 (BU) 3 (BN) > 19 V R 1.0 A PE L1 N</p>	<p>FTL5#(H)- #####D3# (Pg11) или FTL5#(H)- #####E3# (NPT 1/2'')</p> <p>-30°C ≤ TA ≤ +70°C -22°F ≤ TA ≤ +158°F</p> <p>(GN/YE) 1 (BU) 3 (BN) > 19 V R 1.0 A PE L1 N</p>	<p>(GN/YE) 1 (BU) 2 (BK) > 19 V R 1.0 A PE L1 N</p>

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-012

Выходной сигнал

Безопасный режим	Уровень	Выходной сигнал	Светодиоды зеленый красный
I _L = ток нагрузки (при переключении)	MAX	<p>1 → I_L → 3</p>	
	< 3,8 мА = остаточный ток (при блокировке)	<p>1 -< 3.8 mA → 3</p>	
<p>= горит непрерывно</p> <p>= не горит</p>	MIN	<p>1 → I_L → 2</p>	
		<p>1 -< 3.8 mA → 2</p>	

L00-FTL2xxxx-07-05-xx-xx-000

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-001a

Аварийный сигнал

Выходной сигнал в случае нарушения подачи питания или повреждения датчика: < 3,8 мА.


Подключаемая нагрузка

- Падение напряжения на FEL51 ≤ 12 В.
- Остаточный ток при заблокированном электрическом переключателе: ≤ 3,8 мА.
- Нагрузка переключается непосредственно на цепь питания через тиристор.
Переходный ток (40 мс) ≤ 1,5 А, ≤ 375 В·А при 253 В или ≤ 36 В·А при 24 В (без защиты от короткого замыкания).

Нагрузка переключается непосредственно на цепь питания через электронное реле.

Всегда подключается последовательно с нагрузкой!

Не подходит для подключения к низковольтным входам ПЛК!

Руководство по выбору реле

Позиция	Рабочее напряжение	Номинальная мощность	
		мин.	макс.
P1	24 В	> 1,3 В·А	< 8,4 В·А
Работа на перем. токе	110 В	> 1,5 В·А	< 38,5 В·А
	230 В	> 2,5 В·А	< 80,5 В·А

Реле с меньшей номинальной мощностью могут работать через RC-демпфер, подключенный параллельно (опционально).

Электронная вставка FEL52 (пост. ток, PNP-выход)


Источник питания

Сетевое напряжение: 10–55 В пост.тока
 Пульсация: ≤ 1,7 В, 0–400 Гц
 Потребляемый ток: ≤ 15 мА
 Потребляемая мощность: ≤ 0,83 Вт
 Защита от обратной полярности
 Защита от перенапряжения FEL52: категория перенапряжения III

Электрическое подключение

Трехпроводное соединение постоянного тока

Переключает нагрузку через транзистор (PNP) и отдельное соединение.
 Предпочтительно использовать с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК) и модулями цифровых входов согласно стандарту EN 61131-2.
 Положительный сигнал на релейном выходе электроники (PNP); выход блокируется при достижении предельного уровня.



L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-030

Выходной сигнал

Безопасный режим	Уровень	Выходной сигнал	Светодиоды зеленый красный
MAX	L+ 1 → I _L → 3		
	1 < 100 μA → 3		
MIN	L+ 1 → I _L → 3		
	1 < 100 μA → 3		

- I_L = ток нагрузки (при переключении)
 < 100 мкА = остаточный ток (при блокировке)
 = горит непрерывно
 = не горит

L00-FTL2xxxx-07-05-xx-xx-000

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-004

Аварийный сигнал

Выходной сигнал в случае нарушения подачи питания или повреждения датчика: < 100 мкА.

Подключаемая нагрузка

- Нагрузка подключается через транзистор и отдельное соединение PNP, ≤ 55 В пост. тока.
- Ток нагрузки ≤ 350 мА (защита от импульсной перегрузки и короткого замыкания).
- Остаточный ток < 100 мкА (при заблокированном транзисторе).
- Емкостная нагрузка ≤ 0,5 мкФ при 55 В, ≤ 1,0 мкФ при 24 В.
- Остаточное напряжение < 3 В (при переключенном транзисторе).

Электроника FEL52 (пост. ток, PNP-выход, в компактном корпусе)

Источник питания

Сетевое напряжение: 10–55 В пост.тока

Пульсация: ≤ 1,7 В, 0–400 Гц

Потребляемый ток: ≤ 15 мА

Потребляемая мощность: ≤ 0,83 Вт

Защита от обратной полярности

Защита от перенапряжения FEL52: категория перенапряжения III

Электрическое подключение

Трехпроводное соединение постоянного тока

	Разъем	MAX	MIN
<p>Предпочитительно использовать с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК) и модулями цифровых входов согласно стандарту EN 61131-2.</p> <p>Положительный сигнал на релейном выходе электроники (PNP); выход блокируется при достижении предельного уровня.</p> <p>Внимание! При использовании с кабельными наконечниками (FTL5#(H)- #####C3#) компактный корпус следует применять только в замкнутых пространствах.</p>	<p>FTL5#(H)- #####N3# (M12x1) 52018763</p> <p>FTL5#(H)- #####D3# (Pg11) или</p> <p>FTL5#(H)- #####E3# (NPT ½")</p> <p>-30°C ≤ TA ≤ +70°C -22°C ≤ TA ≤ +158°C</p>		
	<p>FTL5#(H)- #####C3#</p>		

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-014

Выходной сигнал

С клапанным разъемом или кабельным отводом

Безопасный режим	Уровень	Выходной сигнал	Светодиоды зеленый красный
MAX		$L+ \xrightarrow{3} I_L \rightarrow 2$	
		$L+ < 100 \mu A \xrightarrow{3} 2$	
		$L+ \xrightarrow{2} I_L \rightarrow 3$	
		$L+ < 100 \mu A \xrightarrow{2} 3$	

L00-FTL2xxxx-07-05-xx-xx-000

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-004

С разъемом M12 x 1 52010285/52024216 (без светодиодов)

Безопасный режим	Уровень	Выходной сигнал	Светодиоды
MAX		$L+ \xrightarrow{1} I_L \rightarrow 2$	
		$L+ < 100 \mu A \xrightarrow{1} 2$	
		$L+ \xrightarrow{1} I_L \rightarrow 4$	
		$L+ < 100 \mu A \xrightarrow{1} 4$	

L00-FTL2xxxx-07-05-xx-xx-000

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-010

С разъемом M12x1 52018763 (со светодиодами)

Безопасный режим	Уровень	Выходной сигнал	Светодиоды
MAX		$L+ \xrightarrow{1} I_L \rightarrow 2$	
		$L+ < 100 \mu A \xrightarrow{1} 2$	
		$L+ \xrightarrow{1} I_L \rightarrow 4$	
		$L+ < 100 \mu A \xrightarrow{1} 4$	

L00-FTL2xxxx-07-05-xx-xx-000

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-011

Аварийный сигнал

Выходной сигнал в случае нарушения подачи питания или повреждения датчика: < 100 мА.

Подключаемая нагрузка

- Нагрузка подключается через транзистор и отдельное соединение PNP, ≤ 55 В пост. тока.
- Ток нагрузки ≤ 350 мА (защита от импульсной перегрузки и короткого замыкания).
- Остаточный ток < 100 мкА (при заблокированном транзисторе).
- Емкостная нагрузка ≤ 0,5 мкФ при 55 В, ≤ 1,0 мкФ при 24 В.
- Остаточное напряжение < 3 В (при переключенном транзисторе).

Электронная вставка FEL54 (перем. ток/пост. ток, с релейным выходом)

Источник питания

Сетевое напряжение: 19–253 В перемен. тока, 50/60 Гц, или 19–55 В пост. тока

Потребляемая мощность: ≤ 1,3 Вт

Задита от обратной полярности

Задита от перенапряжения FEL54: категория перенапряжения III

Электрическое подключение
Универсальное соединение с релейным выходом

Источник питания:

Следует учитывать, что диапазоны напряжения для переменного и постоянного тока различаются.

Переменный ток.

Выходной сигнал


При подключении прибора с высокой индуктивностью предусмотрите искрогаситель для защиты релейных контактов.

Плавкий предохранитель (в зависимости от подключенной нагрузки) защищает релейные контакты от короткого замыкания.

Обе пары релейных контактов переключаются одновременно.

* В случае соединения перемычкой релейный выход работает по схеме транзистора NPN.

** См. раздел «Подключаемая нагрузка».



L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-002

Выходной сигнал

- = реле под напряжением
 = реле не под напряжением
 = горит непрерывно
 = не горит

L00-FTL2xxxx-07-05-xx-xx-001

Безопасный режим	Уровень	Выходной сигнал	Светодиоды зеленый красный
MAX	3 4 5		
	6 7 8		
MIN	3 4 5		
	6 7 8		

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-002

Аварийный сигнал

Выходной сигнал в случае нарушения подачи питания или повреждения датчика: реле не под напряжением.

Подключаемая нагрузка

- Нагрузка переключается через 2 плавающих переключающих контакта (DPDT).
- $I_{\sim} \leq 6 \text{ A}$ (Ex de 4 A), $U_{\sim} \leq 253 \text{ В пост. тока}$; $P_{\sim} \leq 1500 \text{ В}\cdot\text{A}$, $\cos \varphi = 1$, $P \leq 750 \text{ В}\cdot\text{A}$, $\cos \varphi > 0,7$.
- $I_{\sim} \leq 6 \text{ A}$ (Ex de 4 A) до 30 В пост. тока, $I_{\sim} \leq 0,2 \text{ A}$ до 125 В.
- При подключении низковольтной цепи с двойной изоляцией в соответствии со стандартом МЭК 1010 действует следующее правило: сумма значений напряжения релейного выхода и источника питания составляет $\leq 300 \text{ В}$.
- При небольших нагрузках постоянного тока предпочтительно использование электронной вставки FEL52 пост. тока с PNP-выходом (например, при подключении к ПЛК).
- Материал релейных контактов: серебро/никель, AgNi 90/10.

Электронная вставка FEL55 (8/16 mA)

Источник питания

Сетевое напряжение: 11–36 В пост.тока

Потребление мощности: < 600 мВт

Защита от обратной полярности

Защита от перенапряжения FEL55: категория перенапряжения III

Электрическое подключение

Двухпроводное соединение для подключения отдельного коммутационного устройства

Для отдельного коммутационного устройства.


Передача сигнала 16/8 mA по двухжильному кабелю.

Для подключения к программируемым логическим контроллерам (ПЛК), например модулям аналоговых входов 4–20 mA согласно стандарту EN 61131-2.




При достижении предельного уровня выходной сигнала переходит с высокого на низкий уровень тока.

Для применения в невзрывоопасных зонах требуется предохранитель!

Используйте только блоки питания с безопасной гальванической развязкой (например, SELV).



Выходной сигнал

Безопасный режим	Уровень	Выходной сигнал	Светодиоды зеленый красный
MAX		+ 2 ~16 mA → 1	
		+ 2 ~8 mA → 1	
MIN		+ 2 ~16 mA → 1	
		+ 2 ~8 mA → 1	

L00-FTL2xxxx-07-05
xx-xx-000

~ 16 mA = 16 mA ± 5 %
~ 8 mA = 8 mA ± 6 %
 = горит непрерывно
 = не горит

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-000

Аварийный сигнал

Выходной сигнал в случае нарушения подачи питания или повреждения датчика: < 3,6 mA.

Подключаемая нагрузка

- $R = (U - 11 \text{ В}) : 16,8 \text{ мА}$.
- $U = \text{напряжение подключения: } 11\text{--}36 \text{ В пост. тока (во влажной среде } 11\text{--}35 \text{ В пост. тока)}$.

Пример: ПЛК сопротивлением 250 Ом с 2-проводным подключением:

$$\begin{aligned} 250 \text{ Ом} &= (U - 11 \text{ В}) / 16,8 \text{ мА} \\ 4,2 \text{ (Ом / А)} &= U - 11 \text{ В} \\ U &= 15,2 \text{ В} \end{aligned}$$

Электронная вставка FEL56 (NAMUR, переход L-H)

Источник питания

Сетевое напряжение: пост. ток, 8,2 В ±20 %

Потребление мощности: < 6 мВт при I < 1 мА; < 38 мВт при I = 2,8 мА

Интерфейс данных соединения: МЭК 60947-5-6

Электрическое подключение


Двухпроводное соединение для подключения отдельного коммутационного устройства

Для подключения к изолирующим усилителям согласно NAMUR (МЭК 60947-5-6), например FTL325N, FTL375N производства Endress+Hauser.

При достижении предельного уровня выходной сигнал переходит с низкого на высокий уровень тока.

(Переход L-H)

Подключение к мультиплексору:
установите время на часах мин. на 2 с.



L00-FTL5xxxx-04-05-xx-en-004

Выходной сигнал

Безопасный режим	Уровень	Выходной сигнал	Светодиоды зеленый красный
MAX		+ 0.6 ... 1.0 mA 2 → 1	
		+ 2.2 ... 2.8 mA 2 → 1	
MIN		+ 0.6 ... 1.0 mA 2 → 1	
		+ 2.2 ... 2.8 mA 2 → 1	



= горит непрерывно



= мигает



= не горит

L00-FTL5xxxx-07-05-xx-xx-002

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-003

Аварийный сигнал

Выходной сигнал в случае повреждения датчика: 2,2 мА.

Подключаемая нагрузка

- См. технические характеристики изолирующего усилителя, подключенного в соответствии с МЭК 60947-5-6 (NAMUR).

Электронная вставка FEL58 (NAMUR, переход H-L)

Источник питания

Сетевое напряжение: пост. ток, 8,2 В ±20 %

Потребление мощности: < 6 мВт при I < 1 мА; < 38 мВт при I = 3,5 мА

Интерфейс данных соединения: МЭК 60947-5-6

Электрическое подключение

Двухпроводное соединение для подключения отдельного коммутационного устройства

Для подключения изолирующих усилителей согласно NAMUR (МЭК 60947-5-6), например FTL325N, FTL375N, производства Endress+Hauser.

При достижении предельного уровня выходной сигнал переходит с высокого на низкий уровень тока.

(Переход H-L)

Дополнительная функция.

Кнопка для запуска проверки на электронной вставке.


Нажатие кнопки прерывает соединение с изолирующим усилителем.



Уведомление!

В условиях применения, соответствующих классификации Ex-d, дополнительную функцию можно использовать только в том случае, если корпус находится вне взрывоопасной среды.

Подключение к мультиплексору:
установите время на часах мин. на 2 с.



L00-FTL5xxxx-04-05-xx-en-002

Выходной сигнал

Безопасный режим	Уровень	Выходной сигнал	Светодиоды зеленый желтый
MAX		+ 2.2 ... 3.5 mA 2 → 1	
		+ 0.6 ... 1.0 mA 2 → 1	
MIN		+ 2.2 ... 3.5 mA 2 → 1	
		+ 0.6 ... 1.0 mA 2 → 1	

L00-FTL5xxxx-07-05-xx-xx-002

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-007

= горит непрерывно



= мигает



= не горит

Аварийный сигнал

Выходной сигнал в случае повреждения датчика: < 1,0 мА.

Подключаемая нагрузка

- См. технические характеристики изолирующего усилителя, подключенного в соответствии с МЭК 60947-5-6 (NAMUR).
- Также может использоваться в качестве соединения с изолирующими усилителями, имеющими специальные цепи аварийной защиты ($I > 3,0 \text{ мА}$).

Электроника FEL58 (NAMUR, переход H-L, компактный корпус)

Источник питания











Сетевое напряжение: пост. ток, 8,2 В ±20 %

Потребление мощности: < 6 мВт при I < 1 мА; < 38 мВт при I = 3,5 мА

Интерфейс данных соединения: МЭК 60947-5-6

Электрическое подключение

Двухпроводное соединение для подключения отдельного коммутационного устройства

Разъем	MAX	MIN
<p>Для подключения к изолирующим усилителям согласно NAMUR (МЭК 60947-5-6), например FTL325N, FTL375N производства Endress+Hauser. При достижении предельного уровня выходной сигнал переходит с высокого на низкий уровень тока.</p> <p>(Переход H-L)</p> <p>Дополнительная функция. Если тестовый магнит удерживается напротив метки на заводской табличке, выходной сигнал инвертируется.</p> <p>Подключение к мультиплексору: установите время на часах мин. на 3 с.</p> <p>Для интерфейса NAMUR установлен определенный уровень потребления энергии. Это препятствует использованию разъема M12 со встроенными светодиодами (52018763).</p>	  	
<p>FTL5#(H)- #####N3# (M12x1) 52018763</p>  <p>FTL5#(H)- #####D3# (Pg11) FTL5#(H)- #####E3# (NPT½")</p>  <p>-30°C ≤ TA ≤ +70°C -22° F ≤ TA ≤ +158°F</p>	 	
<p>FTL5#(H)- #####C3#</p> 	 	L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-013

Выходной сигнал

Безопасный режим	Уровень	Выходной сигнал	Светодиоды зеленый желтый
MAX		+ 2.2... 3.5 mA 1 → 3	 
		+ 0.6... 1.0 mA 1 → 3	 
MIN		+ 2.2... 3.5 mA 1 → 2	 
		+ 0.6... 1.0 mA 1 → 2	 

-  = горит непрерывно
-  = мигает
-  = не горит

L00-FTL5xxxx-07-05-xx-xx-002

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-007a



Уведомление!

Светодиоды не считаются на приборе в исполнении FTL5x(H)-## ## # # #C 3# (компактное исполнение IP66/68 316L с кабелем длиной 5 м).

Аварийный сигнал

Выходной сигнал в случае повреждения датчика: < 1,0 мА.

Подключаемая нагрузка

- См. технические характеристики изолирующего усилителя, соответствующего стандарту МЭК 60947-5-6 (NAMUR).
- Также может использоваться в качестве соединения с изолирующими усилителями, имеющими специальные цепи аварийной защиты ($I > 3,0 \text{ mA}$).

Электронная вставка FEL57 (PFM)**Источник питания**

Сетевое напряжение: 9,5–12,5 В пост.тока
Потребление тока: 10–13 мА
Потребление мощности: < 150 мВт
Защита от обратной полярности

Электрическое подключение**Двухпроводное соединение для подключения отдельного коммутационного устройства**

Для подключения к коммутационным устройствам Nivotester FTL320, FTL325P, FTL370, FTL372, FTL375P производства Endress+Hauser (в том числе с функцией испытания).

Изменение частоты выходного сигнала PFM с высокой на низкую при погружении датчика.
Переключение между режимами безопасности MIN/MAX в устройстве Nivotester.

Дополнительная функция «испытание». При прерывании питания активизируется цикл испытания, в ходе которого происходит проверка датчика и электроники без изменения уровня.
Одобрено для систем защиты от перелива в соответствии с WHG (Закон о водных ресурсах Германии).

На электронной вставке возможно переключение следующих параметров.

- Стандартный вариант (STD)


Коррозия вилки маловероятна.
Моделирование в течение примерно 8 с.
Вибрационная вилка открыта – погружена – открыта.
В рамках испытания устройство Nivotester тестирует функцию указания уровня, которой оснащен датчик.

- Расширенный вариант (EXT)

Коррозия вилки вероятна.
Моделирование в течение примерно 41 с.
Вибрационная вилка открыта – погружена – повреждена коррозией – открыта.
В рамках испытания устройство Nivotester тестирует функцию указания уровня и функцию указания неисправности (сбоя), которыми оснащен датчик.

Эта проверка активизируется и контролируется на коммутационном устройстве.

Двухжильный соединительный кабель (приборный кабель), сопротивление которого составляет $\leq 25 \Omega$ на каждую жилу, подключается к винтовым клеммам (диаметр проводника от 0,5 до 2,5 мм/от 0,02 до 0,1 дюйма) в клеммном отсеке. В системе предусмотрены защитные схемы для защиты от обратной полярности, влияния высокочастотных помех и скачков напряжения. Максимально допустимая длина кабеля – 1000 м (3281 фут).



L00-FTL5xxxx-04-05-xx-en-003

При наличии мощных электромагнитных помех рекомендуется использовать экранированный соединительный кабель. Экран такого кабеля должен быть подключен на датчике и на источнике питания.

Поведение подключенного прибора при переключении

Отказоустойчивый режим, заданный на коммутационном устройстве	Настройка на FEL57	Вилка	Состояние переключения реле в коммутационном устройстве			
			Вкл. (on) = под напряжением	Выкл. (off) = не под напряжением	Контрольный запуск (питание отключено) > 3 с	Конец контрольного запуска (питание включено)
MAX	STD	Не погружен	on	off	~ 5 c off	~ 2 c on ~ 2 c off on
MAX	EXT	Не погружен	on	off	~ 5 c off	~ 2 c on ~ 35 c off //
MAX	STD	Погружен	off	off		
MAX	EXT	Погружен	off	off		
MIN	STD	Не погружен	off	~ 3 c on	☒	~ 5 c off ~ 3 c on off
MIN	EXT	Не погружен	off	~ 3 c on	☒	~ 7 c off ~ 30 c on // off
MIN	STD	Погружен	on	~ 3 c on	☒	~ 5 c off on
MIN	EXT	Погружен	on	~ 3 c on	☒	~ 35 c on // ~ 3 c off

L00-FTL5xxxx-05-05-xx-en-000

* Не под напряжением при нарушении подачи питания.

Необходимо учитывать этот отклик переключения и функцию установки, особенно при замене прибора Liquiphant с электронной вставкой EL17Z или FEL37 на прибор Liquiphant M с электронной вставкой FEL57.

Выходной сигнал

Безопасный режим	Уровень	Выходной сигнал (PFM)	Светодиоды зеленый желтый
		150 Гц	
		50 Гц	

L00-FTL2xxxx-07-05-xx-xx-000

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-008

Аварийный сигнал

Выходной сигнал в случае нарушения подачи питания или повреждения датчика: 0 Гц.

Подключаемая нагрузка

- Плавающие релейные контакты в подключенном коммутационном устройстве Nivotester FTL325P, FTL375P.
- Нагрузка на контакты указана в технических характеристиках коммутационного устройства.

Электронная вставка FEL50A (PROFIBUS PA)

Источник питания

Напряжение шины: 9–32 В пост.тока

Ток шины:

- 12,5 +/- 1,0
мА (версия ПО – 01.03.00, версия аппаратного обеспечения – 02.00)
- 10,5 +/- 1,0
мА (версия ПО – 01.03.00, версия аппаратного обеспечения – 01.00)


Электрическое подключение

Двухпроводное соединение для подачи питания и передачи данных


Для подключения к PROFIBUS PA

Дополнительные функции.

- Цифровая связь обеспечивает представление, считывание и редактирование следующих параметров:
частота колебаний вилки, частота включения, частота выключения, время включения и время выключения, состояние, измеренное значение, срабатывание по плотности.
- Возможность матричной блокировки.
- Возможность переключения на режим WHG (сертификат WHG).
- Подробное описание, см. BA00198F.



L00-FTL5xxxx-04-05-xx-en-005



L00-FTL5xxxx-04-05-xx-en-006

Выходной сигнал

Настройка	Уровень	Светодиоды зеленый желтый	FEL50A
не инвертиро- ванный	●		OUT_D = 0 Сигнал по шине PA
	○		OUT_D = 1 Сигнал по шине PA
	●		OUT_D = 0 Сигнал по шине PA
	○		OUT_D = 1 Сигнал по шине PA
L00-FTL2xxxx-07-05- xx-xx-000			
L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-009			



= горит непрерывно



= не горит

Аварийный сигнал

- Информация о нарушениях передается с помощью следующих средств:
желтый мигающий светодиод, код статуса, диагностический код, см. BA00198F.

Электронная вставка FEL50D (плотность)**Источник питания**

Частотный диапазон: 300–1500 Гц

Уровень сигнала: 4 мА

Амплитуда импульса: 16 мА

Длительность импульса: 20 мкс

Электрическое подключение

Двухпроводное подключение к электронному преобразователю Density Computer FML621
Для подключения к электронному преобразователю плотности и концентрации FML621.


Выходной сигнал основан на технологии передачи импульсов.

Посредством этого сигнала информация о частоте колебаний вилки непрерывно поступает в коммутационное устройство.

**Предупреждение!**

Управление с помощью других коммутационных устройств, таких как FTL325P, не допускается.

Эту электронную вставку запрещено устанавливать на прибор, который изначально использовался в качестве датчика предельного уровня.



T1420Fen004

Аварийный сигнал

Выходной сигнал в случае нарушения подачи питания или повреждения датчика: 0 Гц.

Регулировка

В модульной системе Liquiphant M, в дополнение к электронике предусмотрена возможность регулировки (см. позицию 60 («Аксессуары»)).

Предусмотрена регулировка трех типов.

Стандартная регулировка (см. сведения о заказе дополнительных опций, базовое исполнение A).

- Здесь два параметра вилки, описывающие характеристики датчика, определяются и вносятся в отчет о регулировке, который прилагается к изделию.
Эти параметры необходимо сохранить в памяти электронного преобразователя Density Computer FML621.

Специальная регулировка (см. сведения о заказе дополнительных опций, специальная регулировка, плотность H₂O (K) или специальная регулировка, плотность H₂O с сертификатом 3.1 (L)).

- Здесь три параметра вилки, описывающие характеристики датчика, определяются и вносятся в отчет о регулировке, который прилагается к изделию.
Эти параметры необходимо сохранить в памяти электронного преобразователя Density Computer FML621.
- При регулировке такого типа обеспечивается более высокая точность (см. также раздел «Рабочие характеристики»).

Полевая регулировка

- Во время полевой регулировки вводится значение плотности, фактически определенное заказчиком, и система автоматически настраивается на это значение (регулировка «влажного» типа).




Уведомление!

Более подробные сведения о приборе Liquiphant M для измерения плотности приведены в документе «Техническая информация», TI00420F. Этот документ можно загрузить на веб-сайте www.endress.com => Документация.

Принцип действия

Измерение плотности жидкой среды в трубопроводах и резервуарах. Прибор также пригоден для использования во взрывоопасных зонах (предпочтительно в химической или пищевой отрасли).



T1420Fx016

* Информация о давлении и температуре, требуемая в зависимости от условий применения.

1. Датчик Liquiphant M с электронной вставкой FEL50D (импульсный выход);
2. Датчик температуры (например, с выходом 4–20 мА);
3. Преобразователь давления (выход 4–20 мА);
4. Элемент системы Liquiphant: электронный преобразователь плотности и концентрации FML621 с дисплеем и блоком управления


Световые сигналы

Светодиод	Символ	Информация
Желтый	☀️ ↗	Измерение действительно
	☀️ ↘	Нестабильная технологическая ситуация
	●	Требуется техническое обслуживание
Зеленый	∅ ☀️	Питание включено
	∅ ●	Питание выключено
Красный	⚡ ●	Отсутствие неисправностей
	⚡ ☀️	Требуется техническое обслуживание
	☀️	Сбой прибора

Подключение и функционирование

Соединительные кабели	<ul style="list-style-type: none"> Электронные вставки: поперечное сечение проводников $\leq 2,5 \text{ мм}^2$ (14 AWG); жилы с наконечниками согласно стандарту DIN 46228. Защитное заземление корпуса: поперечное сечение $\leq 2,5 \text{ мм}^2$ (14 AWG). Внешнее эквипотенциальное соединение на корпусе: поперечное сечение $\leq 4 \text{ мм}^2$ (12 AWG).
Безопасный режим	<p>Возможность выбора безопасной схемы с минимальным/максимальным остаточным током на электронной вставке. (Только со вставкой FEL57 на приборе Nivotester.)</p> <p>MAX = безопасность для максимального уровня. При покрытой вилке выход реагирует как при нарушении подачи питания. Например, для использования в системе защиты от перелива.</p> <p>MIN = безопасность для минимального уровня. При открытой вилке выход реагирует как при нарушении подачи питания Например, для использования в системе защиты от работы всухую.</p>
Время переключения	<p>При погруженной вилке: прим. 0,5 с. При не погруженной вилке: прим. 1,0 с. Дополнительные возможности конфигурирования для PROFIBUS PA: 0,5–60 с. Другие варианты времени переключения возможны по запросу.</p>
Поведение при включении	<p>При включении питания выход выдает аварийный сигнал. Через ≤ 3 с принимается корректный режим переключения (исключение: FEL57).</p>

Рабочие характеристики

Эталонные условия эксплуатации	<p>Температура окружающей среды: 23 °C (73 °F). Температура технологической среды: 23 °C (73 °F). Плотность технологической среды (воды): 1 г/cm³ (SGU). Вязкость технологической среды: 1 мм²/с (cСт). Давление технологической среды p_e: 0 бар (0 psi). Монтаж датчика: вертикально сверху. Переключение в зависимости от плотности: $>0,7 \text{ г/cm}^3$ (SGU).</p>	 <p>L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-031</p>
* Точка переключения в эталонных рабочих условиях.		
Максимальная погрешность измерения	В эталонных рабочих условиях: не более $+/-1 \text{ мм}$ (0,04 дюйма).	
Повторяемость	0,1 мм (0,004 дюйма)	
Гистерезис	Примерно 2 мм (0,08 дюйма)	
Влияние температуры технологической среды	Не более +1,8 ... -2,8 мм (-50 ... +150 °C/-58 ... 302 °F)	
Влияние плотности технологической среды	Не более +4,8 ... -3,5 мм ((0,5 ... 1,5 г/cm ³ (SGU)) Не более +0,19 ... -0,14 дюйма	
Влияние давления технологической среды	Не более 0 ... -2,5 мм (-1 ... 64 бар/-14,5 ... 928 psi) Не более 0 ... -0,1 дюйма	
Задержка переключения	<ul style="list-style-type: none"> При погруженной вилке: 0,5 с. При не погруженной вилке: 1,0 с. По запросу: 0,2 с; 1,5 с или 5 с (при погруженной или не погруженной вилке). 	


Условия эксплуатации

Монтаж

Руководство по монтажу

Точки переключения на датчике зависят от положения монтажа, с водой в качестве эталонной среды.

Плотность 1 г/см³ (SGU), 23 °C (73 °F), p_e 0 бар (0 psi).



L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-051

Монтаж сверху

Монтаж снизу

Монтаж сбоку



Уведомление!


- Местонахождение точек переключения прибора Liquiphant M отличается от местонахождения таких точек прибора предшествующей версии, Liquiphant II.
- Минимально допустимое расстояние между концом вилки и стенкой резервуара или трубопровода: 10 мм.

Примеры монтажа

Примеры монтажа с учетом вязкости в жидкости и склонности к образованию налипаний

Оптимальный вариант монтажа даже при высокой вязкости:

Вилка должна располагаться таким образом, чтобы узкие края зубцов располагались вертикально и жидкость могла свободно стекать с них.




L00-FTL5xxxx-11-05-xx-xx-001

Вертикально сверху

Монтаж заподлицо сбоку

При наличии налипаний на стенах резервуара:

* Убедитесь в наличии достаточного расстояния между налипаниями, предположительно ожидаемыми на стенке резервуара, и вилкой.




L00-FTL5xxxx-11-05-xx-xx-002

Вертикально сверху

С выступанием внутрь резервуара сбоку


Монтажные положения при низкой вязкости (до 2000 мм²/с (cСт))

* Удалите заусенцы с поверхностей штуцера.




Монтаж в трубопроводе диаметром больше 2 дюймов

Скорость потока до 5 м/с для вязкости 1 мм²/с (cСт) и плотности 1 г/см³ (SGU).
(Проверьте функционирование в условиях другой среды.)




Динамическая нагрузка

Необходимо обеспечить опору прибора Liquiphant M FTL51(H) при интенсивной динамической нагрузке.



Обеспечьте наличие достаточного пространства вокруг резервуара для выполнения монтажа, подключения и конфигурирования.




Монтажные позиции

- FTL50(H) и FTL51(H) с короткой трубкой (примерно до 500 мм (19,7 дюйма)): любое положение.
- FTL51(H) с длинной трубкой: вертикально.

Окружающая среда

Диапазон температуры окружающей среды

Зависимость допустимой температуры окружающей среды T_a на корпусе от температуры технологической среды T_p в резервуаре



- * Дополнительный диапазон температуры для датчиков с температурной проставкой или герметичной втулкой.
- ** Максимально допустимая температура окружающей среды для прибора со вставкой FEL50D/FEL50A во взрывоопасной зоне.
- *** Следующие данные действительны для приборов с компактным корпусом в исполнении D3, E3: $-30 \text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
- **** Следующие данные действительны для корпуса F16: $-40 \text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Температура хранения

От -50 до $+80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (от -58 до $176 \text{ }^{\circ}\text{F}$).

Монтажная высота согласно МЭК 61010-1 Ed.3

До 2000 м (6600 футов) над уровнем моря.

Возможно увеличение до 3000 м (9800 футов) над уровнем моря при использовании средств защиты от перенапряжения, например устройства HAW562 или HAW569.

Климатический класс

Климатическая защита в соответствии с МЭК 68, часть 2-38, рис. 2а

Степень защиты	Типы корпуса	IP65	IP66*	IP67*	IP68*	IP69	Тип NEMA**
	Компактный корпус с клапанным разъемом Pg11/NPT ½	X	-	-	-	-	-
	Компактный корпус с кабельным отводом длиной 5 мм (16 футов)	-	X	-	X	-	-
	Компактный корпус с разъемом M12 x 1 (52010285) 316L (металл)	-	X	-	X	-	-
	Компактный корпус с угловым разъемом (52024216), длина 5 м (16 футов), без встроенных светодиодов	-	X	-	X	X	-
	Компактный корпус с угловым разъемом (52018763), длина 5 м (16 футов), с встроенными светодиодами	-	X	-	X	X	-
	Корпус из полиэстера, F16	-	X	X	-	-	4X
	Корпус из нержавеющей стали, F15	-	X	X	-	-	4X
	Алюминиевый корпус, F17	-	X	X	-	-	4X
	Алюминиевый корпус, F13****	-	X	-	X***	-	4X/6P
	Корпус из нержавеющей стали, F27	-	X	-	X	-	4X/6P
	Алюминиевый корпус T13 с отдельным клеммным отсеком (Ex d)	-	X	-	X***	-	4X/6P

* Согласно EN 60529.

** Согласно рекомендациям NEMA 250.

*** Только кабельный ввод с резьбой M20 или G1/2".

**** Корпус F13 только в сочетании с сертификатом XP или Ex d.

Виброустойчивость

Согласно МЭК 68, части 2–6 (от 10 до 55 Гц, 0,15 мм (0,01 дюйма), 100 циклов).

При более интенсивной вибрации рекомендуется заказать следующую дополнительную опцию: позиция «060», исполнение P, рабочее давление 100 бар (1450 psi).

Электромагнитная совместимость

Помехи в соответствии с EN 61326, класс электрооборудования В.


Устойчивость к помехам в соответствии с EN 61326, приложение А (промышленные нормативы) и рекомендациями NAMUR NE 21 (ЭМС).

Условия технологической среды

Температура технологической среды От -50 до $+150$ °C (от -58 до 302 °F); сведения об исключениях см. в разделе «Присоединения к процессу».

Термический шок ≤ 120 °C/c (248 °F/c)

Давление технологической среды, p_e



* Допустимое номинальное давление при выборе опции «100 бар (1450 psi)» (см. раздел «Спецификация прибора FTL51», позиция 060, от → 46).

Сведения об исключениях см. в разделе «Присоединения к процессу» → 34.

Канадский сертификат CRN: более подробные сведения о максимальных значениях давления приведены в разделе «Документация» страницы изделия на веб-сайте www.endress.com.

Допустимые значения давления на фланцах при высокой температуре см. в указанных нормативных документах:

- pr EN 1092-1: 2005
С точки зрения свойств температурной стабильности материалы 1.4435 и 1.4404 относятся к группе ЕО в стандарте EN 1092-1, табл. 18. Химический состав этих двух материалов может быть одинаковым.
- ASME B 16.5 - 2013, табл. 2-2.2 F316
- ASME B 16.5 - 2013, табл. 2-3.8 N10276
- JIS B 2220

Минимальное значение из кривых отклонения от номинальных значений прибора и выбранный фланец используются в каждом случае.

Давление при испытании

$p_e = 64$ бар (928 psi):

- ≤ 100 бар (1450 psi), или в 1,5 раза больше давления среды p_e ;
- разрушающее давление датчика 200 бар (2900 psi).

$p_e = 100$ бар (1450 psi):

- ≤ 150 бар (2175 psi), или в 1,5 раза больше давления среды p_e ;
- разрушающее давление датчика 400 бар (5800 psi).



Уведомление!

При испытании давлением функционирование прибора ограничивается.

Агрегатное состояние

Жидкость

Плотность

0,7 г/cm³ (SGU) – состояние при поставке

0,5 г/cm³* (SGU), можно отрегулировать с помощью переключателей

* Настройки плотности для прибора в компактном корпусе, поставляемого по запросу.

Вязкость

$\leq 10\,000$ мм²/с (cСт)

Содержание твердых веществ

$\leq \varnothing 5$ мм (0,2 дюйма)

Допустимая боковая нагрузка

≤ 75 Н·м

Механическая конструкция



Уведомление!

2- и 3-мерные чертежи с указанием индивидуальных размеров можно сформировать и загрузить в разделе «Конфигуратор» на странице изделия Liquiphant FTL5x, на веб-сайте www.endress.com.


Конструкция

Обобщенный перечень всех электрических и механических вариантов


Корпус



L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-019




L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-001




L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-002



L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-031



L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-033



L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-004

Компактное исполнение
Трубчатый корпус
(316L)

F16
Полиэстер (PBT)


F15
Нержавеющая сталь
(316L)

F17
Алюминий
Корпус с покрытием

F27
Нержавеющая сталь
(316L)
F13
Алюминий
(также для категорий Ex d/Ex d/Ex d/XP),
корпус с покрытием

T13
Алюминий, с отдельным
клеммным отсеком (также
для категорий Ex de и Ex d),
корпус с покрытием

Съемные электронные вставки для монтажа в корпусе



L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-000

FEL51*	Двухпроводное соединение переменного тока
FEL52*	Трехпроводное соединение постоянного тока (PNP-выход)
FEL54	Универсальное соединение, 2 релейных выхода
FEL55	Выход 16/8 mA для отдельного коммутационного устройства
FEL56	Выход 0,6–1,0/2,2–2,8 mA для отдельного коммутационного устройства (NAMUR)
FEL58*	Выход 2,2–3,5/0,6–1,0 mA для отдельного коммутационного устройства (NAMUR)
FEL57	Выход 2,2–3,5/0,6–1,0 mA для отдельного коммутационного устройства (NAMUR)
FEL50A	Выход 150/50 Гц, PFM, для отдельного коммутационного устройства (Nivotester)
FEL50D	Цифровая связь по шине PROFIBUS PA Импульсный выход для электронного преобразователя Density Computer FML621

* Электроника предусмотрена также для компактного корпуса. Электронные компоненты не взаимозаменяемы!

Если корпус заказан с кабельным уплотнением, то кабельное уплотнение поставляется готовым к монтажу. В комплекте со вставкой FEL54 поставляется второе кабельное уплотнение.


Температурная приставка, непроницаемое уплотнение.

Температурная приставка (официально)

Обеспечивает герметичную изоляцию
резервуара и нормальную температуру
окружающей среды для корпуса.


Непроницаемое уплотнение (официально)

Защищает корпус от давления до 100 бар
(1450 psi) в случае повреждения датчика.
Обеспечивает герметичную изоляцию
резервуара и нормальную температуру
окружающей среды для корпуса.




L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-091


Присоединения к процессу




L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-006



L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-007



L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-008



L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-009

G $\frac{3}{4}$, DIN ISO 228/I
R $\frac{3}{4}$, EN10226
NPT $\frac{3}{4}$, ASME B 1.20.1
(AF 32)

G 1, DIN ISO 228/I
R 1, EN10226
NPT 1, ASME B 1.20.1
(AF 41)

Различные
гигиенические и
аэптические
соединения

Фланцы соответствуют
стандартам DIN, ASME,
JIS
от DN 25 / 1"

Датчики

Компактное исполнение, с удлинительной трубкой до 3 м
(по запросу – до 6 м)
или специальный вариант «длина L II» (см. → 34, ниже)

Компактное
исполнение

Длина L

Длина L II



L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-018

 p_e = бар/psi

64/928

64/928

64/928

100/1450

100/1450


Размеры

Размеры в мм (дюймах)!

Корпус FTL50(H), FTL51(H) с датчиком FTL50(H)


Компактный корпус, главным
образом для гигиенических
областей применения

1. Кабель 5 м
2. Разъем M12
3. Разъем Pg11/NPT $\frac{1}{2}$




L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-085

Корпус из полиэстера, F16




L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-086

Корпус F15 из нержавеющей стали,
главным образом для
гигиенических областей
применения



L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-087


Алюминиевый корпус, F17



L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-088


Корпус из нержавеющей стали
(316L), F27

Алюминиевый корпус, F13



L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-089

Алюминиевый корпус Т13
с отдельным клеммным отсеком



L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-090

* См. раздел «Присоединения к процессу».












Уведомление!





Местонахождение точек переключения прибора Liquiphant M отличается от местонахождения таких точек прибора предшествующей версии, Liquiphant II.

Присоединения к процессу для приборов FTL50(H) и FTL51(H)




Присоединение к процессу		Размеры	Аксессуары	Давление Температура
G ^{3/4} DIN ISO 228/1 с началом резьбы в заданной точке Плоское уплотнение по DIN 7603: поставляется в комплекте	GQ2 GQ6	 L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-092		≤ 100 бар/только FTL51 (≤ 1450 psi) ≤ 150 °C (302 °F)
G ^{3/4} DIN ISO 228/1 с началом резьбы в заданной точке для монтажа заподлицо в приварной переходник	GQ2 GQ6	 L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-093	Приварной переходник (с началом резьбы в заданной точке) с силиконовым уплотнительным кольцом, только FTL50, FTL50H См. раздел «Аксессуары» В соответствии с требованиями FDA*	≤ 25 бар (363 psi) ≤ 150 °C (302 °F) ≤ 40 бар (580 psi) ≤ 100 °C (212 °F)
G1 DIN ISO 228/1 Плоское уплотнение по DIN 7603: поставляется в комплекте	GR2 GR6	 L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-094		≤ 100 бар/только FTL51 (1450 psi) ≤ 150 °C (302 °F)

Присоединение к процессу		Размеры	Аксессуары	Давление Температура
G1 DIN ISO 228/1 с началом резьбы в заданной точке С уплотняемой поверхностью для монтажа заподлицо в приварной переходник	GW2		Приварной переходник (с началом резьбы в заданной точке) с силиконовым уплотнительным кольцом См. раздел «Аксессуары» В соответствии с требованиями FDA*	≤ 25 бар (363 psi) ≤ 150 °C (302 °F) ≤ 40 бар (580 psi) ≤ 100 °C (212 °F)
NPT$\frac{3}{4}$ ASME B 1.20.1 или R $\frac{3}{4}$ DIN/EN 10226	GM2 GM6 GE2 GE6			≤ 100 бар/только FTL51 (1450 psi) ≤ 150 °C (302 °F)
NPT1 ASME B 1.20.1 или R1 DIN/EN 10226	GN2 GN6 GF2 GP6			≤ 100 бар/только FTL51 (1450 psi) ≤ 150 °C (302 °F)
* Материал, соответствующий требованиям FDA, сертифицированный по правилам 21 CFR, часть 177.2600 (силикон).				
Фланцы ASME B 16.5 EN 1092-1 (DIN 2527 B) JIS B2220	A## B## C## F## N## K##		Уплотнение, тип которого зависит от конструкции, монтируется на месте.	См. номинальное давление фланца, однако ≤ 100 бар (1450 psi) (только FTL51) ≤ 150 °C (302 °F)
Для обеспечения повышенной химической стойкости возможно применение фланцев, плакированных сплавом Alloy C22. К несущей части фланца из нержавеющей стали 316L приваривается диск толщиной от 2 до 3 мм (от 0,08 до 0,12 дюйма) из сплава Alloy C22.				

Присоединение к процессу		Размеры	Аксессуары	Давление Температура
Tri-Clamp ISO 2852 DN25-38 (от 1 до 1 ½ дюйма) DIN 32676 DN25-40 $\phi D = 50,5$ мм (1,99 дюйма)	TC2 TE2	 L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-099	Зажимное кольцо и переднее уплотнение монтируются на месте**	≤ 25 бар (363 psi) ≤ 150 °C (302 °F)
ISO 2852 DN40-51 (2 дюйма) DIN 32676 DN50 $\phi D = 64,0$ мм (2,52 дюйма)				
Tri-Clamp NA Connect только для вариантов FTL50H, FTL51H ISO 2852 DN25-38 (от 1 до 1 ½ дюйма) DIN 32676 DN25-40 $\phi D = 50,5$ мм (1,99 дюйма)	TD2 TF2	 L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-099	Зажимное кольцо и переднее уплотнение монтируются на месте**	≤ 25 бар (363 psi) ≤ 150 °C (302 °F)
ISO 2852 DN40-51 (2 дюйма) DIN 32676 DN50 $\phi D = 64,0$ мм (2,52 дюйма)				
Резьбовое трубное соединение DN 32 DN 40 DN 50 DIN 11851 с гайкой резьбового переходника	MA2 MC2 ME2	 L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-100	Уплотнительное кольцо с отворотом, монтируется на месте**	DN 32, DN 40 ≤ 40 бар (580 psi), температура до 100 °C (212 °F) ≤ 25 бар (363 psi), температура до 140 °C (284 °F)
Монтаж заподлицо в приварной переходник Стандартный при поставке с завода Endress+Hauser с силиконовым уплотнением и гайкой резьбового переходника: поставляется в комплекте	EE2	 L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-101	Приварной переходник (возможно позиционирование вилки) См. раздел «Аксессуары» В соответствии с требованиями FDA*	≤ 40 бар (580 psi) ≤ 100 °C (212 °F) ≤ 25 бар (363 psi) ≤ 150 °C (302 °F)
Асептический вариант DN 50 DIN 11864-1 Форма А для трубы DIN 11850 с гайкой резьбового переходника	HE2	 L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-102	Уплотнительное кольцо монтируется на месте**	≤ 25 бар (363 psi) ≤ 140 °C (284 °F)

Присоединение к процессу		Размеры	Аксессуары	Давление Температура
DRD С зажимным фланцем	PE2	 L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-103	Приварной фланец с плоским уплотнением из PTFE (возможно позиционирование вилки) См. раздел «Аксессуары» (монтируется на месте)** В соответствии с требованиями FDA*	≤ 40 бар (580 psi) ≤ 100 °C (212 °F) ≤ 25 бар (363 psi) ≤ 150 °C (302 °F)
* Материал, соответствующий требованиям FDA, сертифицированный по правилам 21 CFR, часть 177/2600 (силикон), или по правилам 21 CFR Part 177.1550 (PTFE). ** Максимальные значения температуры и давления зависят от используемых зажимного кольца и уплотнения. В любом случае применяется минимальное значение.				
SMS 2 дюйма (DN 51) С гайкой резьбового переходника	UE2	 L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-104	Уплотнительное кольцо монтируется на месте**	≤ 25 бар (363 psi) ≤ 140 °C (284 °F)
Varivent Для трубопроводов ≥ DN 65 ≥ Н.Д. 3 дюйма ≥ В.Д. 3 дюйма	WE2	 L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-105	Зажимное кольцо и кольцевое уплотнение монтируются на месте**	Однако следует учитывать характеристики линейного корпуса Tuchenhang VARIVENT: ≤ 25 бар (363 psi) ≤ 150 °C (302 °F)
Фитинг Ingold DN 25 Длина фитинга 46 мм (2,52 дюйма) Гайка резьбового переходника G 1 1/4 С кольцевым уплотнением из EPDM (соответствует требованиям FDA, класс USP VI*)	TT2	 L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-106		≤ 16 бар (232 psi) ≤ 150 °C (302 °F)
* Материал, соответствующий требованиям FDA, сертифицированный по правилам 21 CFR, часть 177/2600 (EPDM). ** Максимальные значения температуры и давления зависят от используемых зажимного кольца и уплотнения. В любом случае применяется минимальное значение.				

Длина датчика L для приборов FTL51 и FTL51H зависит от присоединения к процессу.

Резьба: G ^{3/4} G1	Резьба: NPT ^{3/4} NPT1 R ^{3/4} R1	Фланцы и присоединения к процессу фланцевого типа
		

L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-107 L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-018

От уплотняемой поверхности От нижнего края резьбы
резьбового переходника

Длина (L) зависит от условий заказа:

- от 148 до 3000 мм (от 6 до 115 дюймов); специальное исполнение (TSP) по запросу – до 6000 мм (235 дюймов);
- допуски по длине (L): < 1 м (-5 мм); от 1 до 3 м (-10 мм) / < 3,3 фута (-0,2 дюйма), от 3,3 до 9,8 фута (-0,39 дюйма).



Уведомление!

Местонахождение точек переключения прибора Liquiphant M отличается от местонахождения таких точек прибора предшествующей версии, Liquiphant II.

Специальный вариант длины, L II

При вертикальном монтаже сверху точка переключения примерно совпадает с точкой переключения прибора Liquiphant II.
FTL360, FTL365, FDL30, FDL35

Размер L II зависит от присоединения к процессу.

L = 115 мм (4,53 дюйма) для фланцев и присоединений к процессу фланцевого типа, таких как Clamp, DRD и пр.

L = 99 мм (3,9 дюйма) для резьбы NPT и R (BSPT).

L = 118 мм (4,65 дюйма) для резьбы G1 (BSP 1).

L = 115 мм (4,53 дюйма) для резьбы G 3/4 (BSP 3/4).

L = 104 мм (4,09 дюйма) для монтажа заподлицо, 1 дюйм (сварные бобышки Endress+Hauser G1").

Масса

См. раздел «Информация о заказе», → 46, ниже.

Материалы и поверхности

Технические характеристики материалов соответствуют стандартам AISI и DIN-EN.

Компоненты, контактирующие с технологической средой

- Присоединение к процессу и удлинительная трубка
 - FTL5x → 316L (1.4404 или 1.4435), дополнительно 2.4602 (сплав Alloy C22).
 - FTL5xH → 316L (1.4435).
- Вибрационная вилка: 316L (1.4435), дополнительно 2.4602 (сплав Alloy C22).
- Фланцы:
 - ASME: 316/316L;
 - EN: 316L (1.4404);
 - JIS: 316L (1.4404).
- Покрытие фланца: сплав Alloy C22 (2.4602).
- Плоское уплотнение для присоединения к процессу G 3/4 или G 1: эластомерное волокно без содержания асбеста.

Шероховатость поверхности

Выбор из нескольких вариантов шероховатости полированных поверхностей (исполнение ® длина зонда ® тип).

- Ra < 1,5 мкм (59,1 мкдюйма), с сертификатом EHEDG.
- Ra < 0,3 мкм (11,8 мкдюйма), сертификаты 3-A и EHEDG, а также CoC-ASME-BPE.



Уведомление!

При выборе дополнительной опции В

(CoC - ASME BPE), в дополнение к шероховатости поверхности Ra < 0,3 мкм (11,8 мкдюйма) поверхность обрабатывается электрополированкой. При этом шероховатость поверхности становится следующей: Ra < 0,38 мкм (15,0 мкдюйма).

При такой комбинации смачиваемые компоненты изготавливаются из стали 316L (1.4435) в соответствии с требованиями BN2 (содержание дельта-феррита < 1 %).

Компоненты, не контактирующие с технологической средой

- Вибрационная вилка/уплотнение корпуса: EPDM
- Температурная проставка: 316 L (1.4435)
- Непроницаемое уплотнение: 316L (1.4435)
- Клемма заземления на корпусе (наружная): 316L (1.4404)
- Кабельные уплотнения
 - Корпус F13, F15, F16, F17: полиамид (PA)
 - С сертификатом В или С (см. информацию о заказе, → 46): никелированная латунь
 - Корпус F27: полиамид PA, с сертификатом В или С – 316L (1.4435)
 - Корпус T13: никелированная латунь
 - Полиэстеровый корпус F16: PBT-FR с крышкой из материала PBT-FR или с прозрачной крышкой PA12
 - Уплотнение крышки: EPDM
 - Приклеиваемая заводская табличка: полиэстеровая пленка (PET)
 - Фильтр-компенсатор давления: PBT-GF20
- Корпус из нержавеющей стали F15: 316L (1.4404)
 - Уплотнение крышки: силикон
 - Предохранительный захват: 304 (1.4301)
 - Фильтр-компенсатор давления: PBT-GF20, PA
- Алюминиевый корпус F17/F13: EN-AC-AlSi10Mg, с полимерным покрытием
 - Заводская табличка: анодированный алюминий
 - Уплотнение крышки: EPDM
 - Предохранительный захват: никелированная латунь
 - Фильтр-компенсатор давления: силикон
- Корпус из нержавеющей стали F27: 316L
 - Заводская табличка: 316L (1.4404)
 - Уплотнение крышки: FVMQ (по заказу возможна поставка уплотнения из EPDM в качестве запасной части)
 - Предохранительный захват: 316L (1.4435)
- Алюминиевый корпус T13: EN-AC-AlSi10Mg, с полимерным покрытием
 - Заводская табличка: анодированный алюминий
 - Уплотнение крышки: EPDM
 - Предохранительный захват: никелированная латунь
- Компактный корпус (клапанный разъем или разъем M12): 316L (1.4435)

Присоединения к процессу

- Цилиндрическая резьба G ¾, G 1 согласно DIN ISO 228/1 с плоским уплотнением согласно DIN 7603
- Коническая резьба R ¾, R 1 согласно EN10226
- Коническая резьба ¾ -14 NPT, 1 - 1½ NPT согласно ASME B 1.20.1
- Монтаж заподлицо с приварным переходником согласно заводскому стандарту Endress+Hauser (G ¾, G 1)
- Монтаж заподлицо с приварным переходником согласно заводскому стандарту Endress+Hauser (1"), возможно позиционирование датчика
- Tri-Clamp 1½", 2" согласно стандарту ISO 2852
- Резьбовое трубное соединение DN 32, 40, 50 согласно стандарту DIN 11851
- Асептическое соединение DN 50 согласно стандарту DIN 11864-1
 - Форма A для трубы по DIN 11850
- Соединение SMS, 2 дюйма (DN 51)
- Фланец DRD

- Varivent® DN 50 (50/40) согласно заводскому стандарту Tuchenhangen
- Фланцы: согласно стандарту EN/DIN 1092-1 от DN 25; согласно стандарту ASME B 16.5 от 1 дюйма; согласно стандарту JIS B2220 (RF)
- Фитинг Ingold DN25 длиной 46 мм (1,81 дюйма) с гайкой резьбового переходника G1 1/4

Дополнительные сведения: Информация о заказе → 46.

Интерфейс оператора

Электронные вставки

C FEL51, FEL52, FEL54, FEL55

- 2 реле для режима обеспечения безопасности и изменения плотности
- Зеленый светодиод для индикации рабочего состояния
- Красный светодиод для индикации состояния переключения, мигает в случае коррозионного повреждения датчика или дефекта электроники

C FEL56

- 2 реле для режима обеспечения безопасности и изменения плотности
- Зеленый светодиод, мигание которого указывает на рабочее состояние
- Красный светодиод для индикации состояния переключения, мигает в случае коррозионного повреждения датчика или дефекта электроники

C FEL57


- 2 реле для изменения плотности и тестирования
- Зеленый светодиод для индикации рабочего состояния
- Желтый светодиод для индикации закрытого состояния, мигает в случае коррозионного повреждения датчика или дефекта электроники

C FEL58

- 2 реле для режима обеспечения безопасности и изменения плотности
- Зеленый светодиод:
 - мигает с высокой частотой для указания рабочего состояния;
 - мигает с низкой частотой в случае коррозионного повреждения датчика или дефекта электроники
- Желтый светодиод указывает состояние переключения, кнопка тестирования – прерывает кабельное соединение

C FEL50A


- 8 реле для конфигурирования адреса прибора
- Зеленый светодиод для индикации рабочего состояния; импульсная работа указывает на активность интерфейса связи
- Желтый светодиод для индикации состояния переключения, мигает в случае коррозионного повреждения датчика или дефекта электроники



L00-FTL5xxxx-03-05-xx-en-001




L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-013



L00-FTL5xxxx-03-05-xx-en-002

C FEL50D

- Желтый светодиод: для индикации действительности измерения
- Зеленый светодиод: для индикации рабочего состояния
- Красный светодиод: для индикации сбоя




T1328Fx004

Компактный корпус**Функциональный тест с тестовым магнитом**

Исполнения для перем. тока, пост. тока (PNP-выход) и NAMUR

Во время проверки текущее состояние электронного реле меняется на противоположное.


Удерживайте тестовый магнит рядом с заводской табличкой снаружи прибора: состояние переключения меняется.



L00-FTL5xxxx-19-05-xx-xx-001

Световые сигналы

Исполнения для перем. тока и пост. тока (PNP-выход) с клапанным разъемом или кабельным отводом



L00-FTL5xxxx-07-05-xx-xx-005

Зеленый (gn) индикатор горит (перем. ток/пост. ток)

Прибор Liquiphant M подсоединен к источнику питания и находится в рабочем состоянии.

Зеленый (gn) индикатор мигает (NAMUR)

Прибор Liquiphant M подсоединен к источнику питания и находится в рабочем состоянии.

Красный (gn) индикатор горит (перем. ток/пост. ток)

Режим применения MAX (защита от перелива): датчик погружен в жидкость.

Режим применения MIN (защита от работы всухую): датчик не погружен в жидкость.

Желтый (ye) индикатор горит (NAMUR)


Режим применения MAX (защита от перелива): датчик не погружен в жидкость.

Режим применения MIN (защита от работы всухую): датчик погружен в жидкость.

Красный (gn) индикатор мигает (перем. ток/пост. ток)

В приборе Liquiphant M обнаружен сбой.

Исполнение NAMUR и пост. ток (PNP-выход) с круглым разъемом M12 x 1 из стали 316L



L00-FTL5xxxx-07-05-xx-xx-003

Зеленый (gn) индикатор горит (пост. ток, PNP-выход)

Прибор Liquiphant M подсоединен к источнику питания и находится в рабочем состоянии.

Зеленый (gn) индикатор мигает с частотой 1 Гц (NAMUR)

Прибор Liquiphant M подсоединен к источнику питания и находится в рабочем состоянии.

Желтый (ye) индикатор горит (пост. ток, PNP-выход)

Датчик погружен в жидкость.

Желтый (ye) индикатор горит (NAMUR)

Режим применения MAX (защита от перелива): датчик не погружен в жидкость.

Режим применения MIN (защита от работы всухую): датчик погружен в жидкость.


Красный (rd) индикатор мигает (пост. ток, PNP-выход)

В приборе Liquiphant M обнаружен сбой.

Зеленый (gn) индикатор мигает с частотой 0.3 Гц (NAMUR)

В приборе Liquiphant M обнаружен сбой.

Исполнение для пост. тока (PNP-выход) с круглым разъемом M12 x 1 из стали 316L



L00-FTL5xxxx-07-05-xx-xx-004

Зеленый (gn) индикатор горит

Прибор Liquiphant M подсоединен к источнику питания и находится в рабочем состоянии.

Желтый (ye 1) индикатор горит

Режим применения MAX (защита от перелива): датчик не погружен в жидкость.

Режим применения MIN (защита от работы всухую): датчик не погружен в жидкость.

Желтый (ye 2) индикатор горит

Режим применения MAX (защита от перелива): датчик погружен в жидкость.

Режим применения MIN (защита от работы всухую): датчик погружен в жидкость.

Зеленый (gn) индикатор горит, оба желтых индикатора (ye 1+2) не горят

В приборе Liquiphant M обнаружен сбой.

Принцип работы

Конфигурирование на месте эксплуатации.

Сертификаты и нормативы

Маркировка CE

Измерительная система соответствует всем нормативным требованиям применимых директив ЕС. Эти требования перечислены в декларации соответствия ЕС вместе с применимыми стандартами. Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки CE.

RoHS

Измерительная система соответствует ограничениям по применяемым веществам согласно Директиве об ограничении использования некоторых опасных веществ 2011/65/EU (RoHS 2).

Маркировка RCM-Tick

Предлагаемое изделие или измерительная система соответствует требованиям Управления по связи и средствам массовой информации Австралии (ACMA) к целостности сетей, оперативной совместимости, точностным характеристикам, а также требованиям норм охраны труда. В частности, соблюдены требования к электромагнитной совместимости. На заводской табличке изделия нанесена маркировка RCM-Tick.



A0029561

Соответствие ЕАС

Измерительная система соответствует всем нормативным требованиям применимых директив ЕАС.
Эти директивы и действующие стандарты перечислены в заявлении о соответствии ЕАС.

Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки ЕАС.

Сертификат CRN

Исполнения с сертификатом CRN (Canadian Registration Number) маркируются символом «*» в позиции заказа 20 «Присоединение к процессу» (см. страницу 46 и след.). Приборам с сертификатом CRN присваивается регистрационный номер OF10904.5CADD1, который печатается на заводской табличке.

Директива для оборудования, работающего под давлением 2014/68/EU (PED)**Приборы, работающие под давлением, с допустимым давлением ≤ 200 бар (2900 psi).**

Приборы, работающие под давлением, с допустимым давлением ≤ 200 бар (2900 psi). Приборы, работающие под давлением, с фланцами и резьбовыми бобышками, оснащаемые стойками к воздействию давления корпусами, не подпадают под действие директивы для оборудования, работающего под давлением, независимо от максимального допустимого давления.

Основание

Согласно статье 2, п. 5 Директивы ЕС 2014/68/EU, устройства для работы под давлением определяются как «устройства с рабочей функцией, имеющие корпуса, находящиеся под давлением».

Если прибор, работающий под давлением, не имеет корпуса, находящегося под давлением (камеры высокого давления, которую можно определить как таковую), то, с точки зрения данной Директивы, он не является устройством для работы под давлением.

Внимание!

Приборы, работающие под давлением, которые входят в состав оборудования безопасности, обеспечивающего защиту трубопровода или резервуара от выхода за установленные пределы параметров (оборудование, предназначенное для обеспечения безопасности, согласно Директиве для оборудования, работающего под давлением, 2014/68/EU, статья 2, п. 4), подлежат отдельному анализу.

Технологическое уплотнение согласно стандарту ANSI/ISA 12.27.01**Североамериканские принципы монтажа технологических уплотнений**

В соответствии с правилами ANSI/ISA 12.27.01 приборы Endress+Hauser сконструированы как приборы с одинарным уплотнением или приборы с двойным уплотнением, с предупреждающим сообщением при нарушении герметичности. Это означает, что пользователю необходимо установить внешнее вторичное технологическое уплотнение процесса в термогильзе согласно требованиям стандартов ANSI/NFPA 70 (NEC) и CSA 22.1 (CEC). Эти приборы соответствуют принципам монтажа, принятым в Северной Америке, что дает возможность обеспечить безопасную и недорогую установку в условиях повышенного давления и опасных технологических сред.

Дополнительные сведения приведены в указаниях по технике безопасности (ХА) соответствующего прибора → 63.

Изделие	Тип	Макс. рабочее давление	Маркировка	Реестр
Liquiphant M	FTL50-S/T##... FTL50-P/Q/R##... FTL51-S/T##... FTL51-P/Q/R##... FTL50H-S/T##... FTL50H-P/Q/R##... FTL51H-S/T##... FTL51H-P/Q/R##...	64 бар (928 psi) 64/100 бар (928/1450 psi) 64 бар (928 psi) 64 бар (928 psi)	Одинарное уплотнение Одинарное уплотнение Одинарное уплотнение Одинарное уплотнение	CSA/FM CSA/FM CSA/FM CSA/FM

Сертификаты общего характера

Для приборов Liquiphant M FTL50H, FTL51H доступны перечисленные ниже сертификаты.

- EHEDG: сертификация (от организации TNO, Нидерланды), отчет № V99.394.
- 3A: сертификат 3A (США), допуск № 459: 74-06 («Датчики, фитинги и соединения датчиков»).
- Сертификат соответствия стандарту ASME BPE-2012. (Код заказа: дополнительная опция В)

Присоединения к процессу	Код заказа	 + 		ASME BPE + CoC	
				<0,3	<0,38
Монтаж резьбовой ISO228 G3/4, 316L Монтаж резьбовой ISO228 G1, 316L Аксессуары: приварной переходник	GQ2 GW2	X	X	-	X
Tri-clamp ISO2852 DN25-38 (от 1" до 1-1/2"), 316L Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L	TC2 TE2	X	X	X	X
DIN11851 DN32 PN25, корончатая гайка, 316L DIN11851 DN40 PN25, корончатая гайка, 316L DIN11851 DN50 PN25, корончатая гайка, 316L	MA2 MC2 ME2	X	X	X	X
Монтаж заподлицо, 316L Аксессуары, приварной переходник	EE2	X	X	X	X
DIN11864-1 A, труба DN50, DIN11850, корончатая гайка 316L	HE2	X	X	X	X
DRD 65 мм, 316L	PE2	X	-	-	X
SMS 2" PN25, 316L	UE2	X	X	X	X
Varivent N, труба DN65-162 PN10, 316L	WE2	X	X	X	X
Фитинг Ingold 25 x 46 мм, 316L	TT2	-	-	X	-



Осторожно!

Во избежание загрязнения монтаж следует производить согласно требованиям документа «Принципы конструирования гигиенического оборудования (Hygienic Equipment Design Criteria, HDC)» согласно Принципам подгруппы по конструированию EHEPDG, док. 8, июль 1993 г. Расход жидкости во время очистки имеет значение и должен соответствовать правилам HDC.



Уведомление!

- В отношении процессов CIP и SIP (очистка/стерилизация на месте) необходимо учитывать требования к давлению и температуре для датчиков и присоединений к процессу.
- При выборе гигиенического исполнения прибора следует использовать соответствующие фитинги и уплотнения согласно стандартам 3A, EHEPDG, ASME BPE и пр.
- Поверхности с опцией ASME-BPE: Ra < 0,38 мкм (< 15 мкдюймов) с электрополированкой и пассивацией, и Ra < 1,5 мкм (59 мкдюймов) с механической полировкой.

Прочие сертификаты

- Сертификат материала согласно стандарту EN 10204/3.1 для всех смачиваемых компонентов NACE MR0175/MR0103, AD2000.
- Система обнаружения утечек со свидетельством WHG.
Номер свидетельства: Z-65.40-446 (см. также раздел «Информация о заказе» см. страницу 46 и след.).
- Сертификат пригодности TSE.
В отношении компонентов прибора, вступающих в контакт с жидкостью, действует следующее:
– Они не содержат материалов животного происхождения.
– При изготовлении и обработке не были использованы добавки или рабочие материалы животного происхождения.



Уведомление!

Компоненты прибора, вступающие в контакт с жидкостью, перечислены в разделах «Механическая конструкция» (→ 31) и «Информация о заказе» (→ 46).

Декларация изготовителя

В зависимости от требуемой конфигурации с прибором можно дополнительно заказать следующие документы.

- Соответствие требованиям FDA.
- Отсутствие TSE: нет материалов животного происхождения.
- Регламент EC № 2023/2006 (GMP).
- Регламент EC № 1935/2004 («Требования к материалам, контактирующим с пищевыми продуктами»).

Применимые европейские рекомендации и стандарты приведены в соответствующих декларациях соответствия ЕС.

Регламент EC № 10/2011: регламент в отношении полимерных материалов не относится к прибору Liquiphant FTL5x, так как смачиваемые компоненты изготавливаются исключительно из нержавеющей стали.

Поставляемые силиконовые уплотнения соответствуют рекомендации XV BFR (изделия на основе силиконов), а поставляемые уплотнения EPDM соответствуют рекомендации XXI BFR (изделия на основе натурального и синтетического каучука). (BFR – Федеральный институт оценки риска).

Использование во взрывоопасных зонах

Обратите особое внимание на информацию, представленную в документации: указаниях по технике безопасности, контрольных чертежах и пр. → 63

ASME B 31.3

Конструкция и материалы соответствуют требованиям стандарта ASME B31.3. Сварные швы выполнены сквозным способом и соответствуют требованиям стандарта ASME для котлов и сосудов, работающих под давлением (раздел IX), а также стандарта EN ISO 15614-1.

Директива для оборудования, работающего под давлением

Директива для оборудования, работающего под давлением (97/23/EC), не распространяется на прибор Liquiphant FTL5x, поскольку у него нет подверженного давлению корпуса (в соответствии со статьей 1, пунктом 2.1.4 Директивы).

Информация о заказе

Подробную информацию для оформления заказа можно получить из следующих источников.

- Раздел «Конфигуратор выбранного продукта» на веб-сайте компании Endress+Hauser: www.endress.com → Выберите ссылку Corporate → Выберите свою страну → Выберите ссылку «Продукты» → Выберите необходимое изделие с помощью фильтров и маски поиска → Откройте страницу изделия → Кнопка «Конфигурация» справа от фотографии изделия открывает раздел «Конфигуратор выбранного продукта».
- Региональное торговое представительство Endress+Hauser: www.addresses.endress.com.



Уведомление!

«Конфигуратор выбранного продукта» – средство для индивидуального конфигурирования изделия

- Самая актуальная информация о вариантах конфигурации.
- В зависимости от прибора: непосредственный ввод данных конкретной точки измерения, таких как диапазон измерения или язык управления.
- Автоматическая проверка критериев исключения.
- Автоматическое формирование кода заказа и его расшифровка в формате PDF или Excel.
- Возможность направить заказ непосредственно в интернет-магазин Endress+Hauser.



Уведомление!

Взаимоисключающие исполнения не включены в эту таблицу.

Спецификация для прибора Liquiphant M FTL50, FTL51

Конструкция		Основная масса
FTL50	Компактное исполнение	0,6 кг
FTL51	С удлинительной трубкой	0,6 кг
10		Сертификат
A	Для безопасных зон	
B	ATEX II 3G Ex nC IIC T6, WHG, ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C, NEPSI II 3G Ex nC IIC T6	
C	ATEX II 3G Ex nA IIC T6, WHG, ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C, NEPSI II 3G Ex nA IIC T6	
D	Для безопасных зон, сертификат WHG	
E	ATEX II 1/2G Ex de IIC T6, WHG	
F	ATEX II 1/2GD Ex ia IIC T6, WHG/IECEEx	
G	ATEX II 1/2GD Ex ia IIC T6/IECEEx, зона 0/1	
H	ATEX II 1G Ex ia IIC T6	
I	ATEX II 1/2G Ex de IIC T6/IECEEx, зона 0/1	
J	ATEX II 1G Ex ia IIC T6, WHG	
K	ATEX II 1/2G Ex d IIC T6/IECEEx, зона 0/1	
L	ATEX II 1/2G Ex d IIC T6, WHG	
M	NEPSI Ex ia IIC T6	
N	NEPSI Ex d IIC T6	

10	Сертификат																																																																																																																																																																						
P	FM IS, класс I, II, III, раздел 1, группы A-G, зона 0, 1, 2, 20, 21, 22																																																																																																																																																																						
Q	FM XP, класс I, II, III, раздел 1, группы B-G, группы A-G при выборе корпуса E5, зона 1, 2																																																																																																																																																																						
R	FM NI, класс I, раздел 2, группы A-D, зона 0, 1, 2, 20, 21, 22																																																																																																																																																																						
S	CSA C/US IS, класс I, II, III, раздел 1, группы A-G, зона 0, 1, 2																																																																																																																																																																						
T	CSA C/US XP, класс I, II, III, раздел 1, группы A-G, зона 1, 2																																																																																																																																																																						
U	CSA C/US, общее назначение																																																																																																																																																																						
V	IIIS Ex ia IIC T3																																																																																																																																																																						
W	IIIS Ex d IIB T3																																																																																																																																																																						
7	IIIS Ex d IIC T3																																																																																																																																																																						
8	IIIS Ex d IIC T6																																																																																																																																																																						
1	INMETRO Ex ia IIC T6 Ga/Gb																																																																																																																																																																						
2	INMETRO Ex d IIC T6 Ga/Gb																																																																																																																																																																						
3	INMETRO Ex de IIC T6 Ga/Gb																																																																																																																																																																						
Y	Спец. исполнение, требуется указать № TSP																																																																																																																																																																						
20	Присоединение к процессу			Дополнительная масса																																																																																																																																																																			
	<p>Внимание! Для рабочего давления 100 бар (1450 psi) выберите соответствующую дополнительную опцию в разделе «Дополнительная опция».</p> <table> <tbody> <tr> <td>GQ2</td><td>G$\frac{3}{4}$</td><td>316L</td><td>Резьба ISO 228</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td colspan="3">Монтаж > аксессуары: приварной переходник</td><td></td></tr> <tr> <td>GQ6</td><td>G$\frac{3}{4}$</td><td>Сплав AlloyC22</td><td>Резьба ISO 228</td><td></td></tr> <tr> <td>GR2</td><td>G1</td><td>316L</td><td>Резьба ISO 228</td><td style="text-align: center;">0,2 кг</td></tr> <tr> <td>GR6</td><td>G1</td><td>Сплав AlloyC22</td><td>Резьба ISO 228</td><td style="text-align: center;">0,2 кг</td></tr> <tr> <td>GW2*</td><td>G1</td><td>316L</td><td>Резьба ISO 228</td><td style="text-align: center;">0,2 кг</td></tr> <tr> <td></td><td colspan="3">Монтаж > аксессуары: приварной переходник</td><td></td></tr> <tr> <td>GM2*</td><td>NPT$\frac{3}{4}$</td><td>316L</td><td>Резьба ASME</td><td></td></tr> <tr> <td>GM6</td><td>NPT $\frac{3}{4}$</td><td>Сплав AlloyC22</td><td>Резьба ASME</td><td></td></tr> <tr> <td>GN2*</td><td>NPT1</td><td>316L</td><td>Резьба ASME</td><td style="text-align: center;">0,2 кг</td></tr> <tr> <td>GN6</td><td>NPT1</td><td>Сплав AlloyC22</td><td>Резьба ASME</td><td style="text-align: center;">0,2 кг</td></tr> <tr> <td>GE2</td><td>R$\frac{3}{4}$</td><td>316L</td><td>Резьба EN10226</td><td></td></tr> <tr> <td>GE6</td><td>R$\frac{3}{4}$</td><td>Сплав AlloyC22</td><td>Резьба EN10226</td><td></td></tr> <tr> <td>GF2</td><td>R1</td><td>316L</td><td>Резьба EN10226</td><td style="text-align: center;">0,2 кг</td></tr> <tr> <td>GF6</td><td>R1</td><td>Сплав AlloyC22</td><td>Резьба EN10226</td><td style="text-align: center;">0,2 кг</td></tr> <tr> <td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr> <tr> <td>BA2</td><td>DN32</td><td>PN6 A</td><td>316L</td><td>Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)</td></tr> <tr> <td>BB2</td><td>DN32</td><td>PN25/40 A</td><td>316L</td><td>Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)</td></tr> <tr> <td>BC2</td><td>DN40</td><td>PN6 A</td><td>316L</td><td>Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)</td></tr> <tr> <td>BD2</td><td>DN40</td><td>PN25/40 A</td><td>316L</td><td>Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)</td></tr> <tr> <td>BE2</td><td>DN50</td><td>PN6 A</td><td>316L</td><td>Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)</td></tr> <tr> <td>BG2</td><td>DN50</td><td>PN25/40 A</td><td>316L</td><td>Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)</td></tr> <tr> <td>BH2</td><td>DN65</td><td>PN6 A</td><td>316L</td><td>Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)</td></tr> <tr> <td>BJ2</td><td>DN50</td><td>PN100 A</td><td>316L</td><td>(FTL51) Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)</td></tr> <tr> <td>BK2</td><td>DN65</td><td>PN25/40 A</td><td>316L</td><td>Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)</td></tr> <tr> <td>BM2</td><td>DN80</td><td>PN10/16 A</td><td>316L</td><td>Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)</td></tr> <tr> <td>BN2</td><td>DN80</td><td>PN25/40 A</td><td>316L</td><td>Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)</td></tr> <tr> <td>BQ2</td><td>DN100</td><td>PN10/16 A</td><td>316L</td><td>Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)</td></tr> <tr> <td>BR2</td><td>DN100</td><td>PN25/40 A</td><td>316L</td><td>Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)</td></tr> <tr> <td>B12</td><td>DN80</td><td>PN100 A</td><td>316L</td><td>(FTL51) Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)</td></tr> <tr> <td>B82</td><td>DN25</td><td>PN25/40 A</td><td>316L</td><td>Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)</td></tr> <tr> <td>CA2</td><td>DN32</td><td>PN6 B1</td><td>316L</td><td>Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 C)</td></tr> <tr> <td>CA6</td><td>DN32</td><td>PN6 B1</td><td>Alloy C22>316L</td><td>Фланец EN 1092-1 (DIN 2527)</td></tr> </tbody> </table>	GQ2	G $\frac{3}{4}$	316L	Резьба ISO 228			Монтаж > аксессуары: приварной переходник				GQ6	G $\frac{3}{4}$	Сплав AlloyC22	Резьба ISO 228		GR2	G1	316L	Резьба ISO 228	0,2 кг	GR6	G1	Сплав AlloyC22	Резьба ISO 228	0,2 кг	GW2*	G1	316L	Резьба ISO 228	0,2 кг		Монтаж > аксессуары: приварной переходник				GM2*	NPT $\frac{3}{4}$	316L	Резьба ASME		GM6	NPT $\frac{3}{4}$	Сплав AlloyC22	Резьба ASME		GN2*	NPT1	316L	Резьба ASME	0,2 кг	GN6	NPT1	Сплав AlloyC22	Резьба ASME	0,2 кг	GE2	R $\frac{3}{4}$	316L	Резьба EN10226		GE6	R $\frac{3}{4}$	Сплав AlloyC22	Резьба EN10226		GF2	R1	316L	Резьба EN10226	0,2 кг	GF6	R1	Сплав AlloyC22	Резьба EN10226	0,2 кг						BA2	DN32	PN6 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	BB2	DN32	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	BC2	DN40	PN6 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	BD2	DN40	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	BE2	DN50	PN6 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	BG2	DN50	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	BH2	DN65	PN6 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	BJ2	DN50	PN100 A	316L	(FTL51) Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	BK2	DN65	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	BM2	DN80	PN10/16 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	BN2	DN80	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	BQ2	DN100	PN10/16 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	BR2	DN100	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	B12	DN80	PN100 A	316L	(FTL51) Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	B82	DN25	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	CA2	DN32	PN6 B1	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 C)	CA6	DN32	PN6 B1	Alloy C22>316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527)	
GQ2	G $\frac{3}{4}$	316L	Резьба ISO 228																																																																																																																																																																				
	Монтаж > аксессуары: приварной переходник																																																																																																																																																																						
GQ6	G $\frac{3}{4}$	Сплав AlloyC22	Резьба ISO 228																																																																																																																																																																				
GR2	G1	316L	Резьба ISO 228	0,2 кг																																																																																																																																																																			
GR6	G1	Сплав AlloyC22	Резьба ISO 228	0,2 кг																																																																																																																																																																			
GW2*	G1	316L	Резьба ISO 228	0,2 кг																																																																																																																																																																			
	Монтаж > аксессуары: приварной переходник																																																																																																																																																																						
GM2*	NPT $\frac{3}{4}$	316L	Резьба ASME																																																																																																																																																																				
GM6	NPT $\frac{3}{4}$	Сплав AlloyC22	Резьба ASME																																																																																																																																																																				
GN2*	NPT1	316L	Резьба ASME	0,2 кг																																																																																																																																																																			
GN6	NPT1	Сплав AlloyC22	Резьба ASME	0,2 кг																																																																																																																																																																			
GE2	R $\frac{3}{4}$	316L	Резьба EN10226																																																																																																																																																																				
GE6	R $\frac{3}{4}$	Сплав AlloyC22	Резьба EN10226																																																																																																																																																																				
GF2	R1	316L	Резьба EN10226	0,2 кг																																																																																																																																																																			
GF6	R1	Сплав AlloyC22	Резьба EN10226	0,2 кг																																																																																																																																																																			
BA2	DN32	PN6 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)																																																																																																																																																																			
BB2	DN32	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)																																																																																																																																																																			
BC2	DN40	PN6 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)																																																																																																																																																																			
BD2	DN40	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)																																																																																																																																																																			
BE2	DN50	PN6 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)																																																																																																																																																																			
BG2	DN50	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)																																																																																																																																																																			
BH2	DN65	PN6 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)																																																																																																																																																																			
BJ2	DN50	PN100 A	316L	(FTL51) Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)																																																																																																																																																																			
BK2	DN65	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)																																																																																																																																																																			
BM2	DN80	PN10/16 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)																																																																																																																																																																			
BN2	DN80	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)																																																																																																																																																																			
BQ2	DN100	PN10/16 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)																																																																																																																																																																			
BR2	DN100	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)																																																																																																																																																																			
B12	DN80	PN100 A	316L	(FTL51) Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)																																																																																																																																																																			
B82	DN25	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)																																																																																																																																																																			
CA2	DN32	PN6 B1	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 C)																																																																																																																																																																			
CA6	DN32	PN6 B1	Alloy C22>316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527)																																																																																																																																																																			

20	Присоединение к процессу					Дополнительная масса
	CE2	DN50	PN6 B1	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 C)	1,5 кг
	CE6	DN50	PN6 B1	Alloy C22>316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527)	1,5 кг
	CG2	DN50	PN25/40 B1	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 C)	2,9 кг
	CG6	DN50	PN25/40 B1	Alloy C22>316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527)	2,9 кг
	CJ2	DN50	PN100 B2	316L (FTL51)	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527)	
	CN2	DN80	PN25/40 B1	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 C)	5,2 кг
	CN6	DN80	PN25/40 B1	Alloy C22>316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527)	5,2 кг
	CQ2	DN100	PN10/16 B1	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 C)	5,3 кг
	CQ6	DN100	PN10/16 B1	Alloy C22>316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527)	5,3 кг
	C12	DN80	PN100 B2	316L (FTL51)	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527)	
	C82	DN25	PN25/40 B1	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 C)	1,3 кг
	C86	DN25	PN25/40 B1	Alloy C22>316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527)	1,3 кг
	DG2	DN50	PN40 B1	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2526 D)	
	DN2	DN80	PN40 B1	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2526 D)	
	D82	DN25	PN40 B1	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2526 D)	
	EG2	DN50	PN25/40 E	316L	Фланец EN 1092-1	2,6 кг
	FG2	DN50	PN40 C	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2512 F)	2,6 кг
	NG2	DN50	PN40 D	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2512 N)	2,9 кг
	AA2*	1¼ дюйма	150 фунтов	RF 316/316L	Фланец ASME B16.5	1,2 кг
	AB2*	1¼ дюйма	300 фунтов	RF 316/316L (FTL51)	Фланец ASME B16.5	2,0 кг
	AC2*	1½ дюйма	150 фунтов	RF 316/316L	Фланец ASME B16.5	1,5 кг
	AD2*	1½ дюйма	300 фунтов	RF 316/316L (FTL51)	Фланец ASME B16.5	2,7 кг
	AE2*	2 дюйма	150 фунтов	RF 316/316L	Фланец ASME B16.5	2,4 кг
	AE6	2 дюйма	150 фунтов	RF Alloy C22 >316/316L	Фланец ASME B16.5	2,4 кг
	AF2*	2 дюйма	300 фунтов	RF 316/316L	Фланец ASME B16.5	3,2 кг
	AG2*	2 дюйма	600 фунтов	RF 316/316L (FTL51)	Фланец ASME B16.5	4,2 кг
	AJ2*	2½ дюйма	300 фунтов	RF 316/316L (FTL51)	Фланец ASME B16.5	4,8 кг
	AL2*	3 дюйма	150 фунтов	RF 316/316L	Фланец ASME B16.5	4,9 кг
	AM2*	3 дюйма	300 фунтов	RF 316/316L (FTL51)	Фланец ASME B16.5	6,8 кг
	AM6	3 дюйма	300 фунтов	RF Alloy C22 >316/316L	Фланец ASME B16.5	6,8 кг
	AN2*	3 дюйма	600 фунтов	RF 316/316L (FTL51)	Фланец ASME B16.5	
	AP2*	4 дюйма	150 фунтов	RF 316/316L	Фланец ASME B16.5	7,0 кг
	AQ2*	4 дюйма	300 фунтов	RF 316/316L (FTL51)	Фланец ASME B16.5	11,5 кг
	AQ6	4 дюйма	300 фунтов	RF Alloy C22 >316/316L	Фланец ASME B16.5	11,5 кг
	AR2*	4 дюйма	600 фунтов	RF 316/316L (FTL51)	Фланец ASME B16.5	17,3 кг
	A82*	1 дюйм	150 фунтов	RF 316/316L	Фланец ASME B16.5	1,0 кг
	KA2	10 K 25 A		RF 316L	Фланец JIS B2220	
	KC2	10 K 40 A		RF 316L	Фланец JIS B2220	
	KE2	10 K 50 A		RF 316L	Фланец JIS B2220	1,7 кг
	KE6	10 K 50 A		RF Alloy C22>316L	Фланец JIS B2220	1,7 кг

20		Присоединение к процессу				Дополнительная масса
		KL2	10 K 80 A	RF 316L	Фланец JIS B2220	
		KP2	10 K 100 A	RF 316L	Фланец JIS B2220	
		TC2*	DN25-38 (от 1 до 1½ дюйма)	316L	Tri-Clamp ISO 2852	0,1 кг
		TE2*	DN40-51 (2 дюйма)	316L	Tri-Clamp ISO 2852	0,1 кг
		YY9	Спец. исполнение			
			* С сертификатом CRN.			
30		Длина зонда; тип				
		FTL50				
		AA	Компактное исполнение;	Ra <3,2 мкм/126 мкдюймов		
		IA	Компактное исполнение;	Температурная проставка		0,6 кг
		QA	Компактное исполнение;	Непроницаемое уплотнение		0,7 кг
		FTL51				
		BB мм;	316L**	Ra <3,2 мкм/126 мкдюймов	
		BE мм;	Сплав Alloy**	Ra <3,2 мкм/126 мкдюймов	
		CB дюймов;	316L**	Ra <3,2 мкм/126 мкдюймов	
		CE дюймов;	Сплав Alloy**	Ra <3,2 мкм/126 мкдюймов	2,3 кг/100 дюймов
		DB	Длина: тип II*;	316L	Ra <3,2 мкм/126 мкдюймов	0,1 кг
		DE	Длина: тип II*;	Сплав Alloy	Ra <3,2 мкм/126 мкдюймов	0,1 кг
		JB мм;	316L**	+ Температурная проставка	0,9 кг/м +0,6 кг
		JE мм;	Сплав Alloy**	+ Температурная проставка	0,9 кг/м +0,6 кг
		KB дюймов;	316L**	+ Температурная проставка	2,3 кг/100 дюймов +0,6 кг
		KE дюймов;	Сплав Alloy**	+ Температурная проставка	2,3 кг/100 дюймов +0,6 кг
		LB	Длина: тип II*;	316L	+ Температурная проставка	0,1 кг +0,6 кг
		LE	Длина: тип II*;	Сплав Alloy	+ Температурная проставка	0,1 кг +0,6 кг
		RB мм;	316L**	+ Непроницаемое уплотнение	0,9 кг/м +0,7 кг
		RE мм;	Сплав Alloy**	+ Непроницаемое уплотнение	0,9 кг/м +0,7 кг
		SB дюймов;	316L**	+ Непроницаемое уплотнение	2,3 кг/100 дюймов +0,7 кг
		SE дюймов;	Сплав Alloy**	+ Непроницаемое уплотнение	2,3 кг/100 дюймов +0,7 кг
		TB	Длина: тип II*;	316L	+ Непроницаемое уплотнение	0,1 кг +0,7 кг
		TE	Длина: тип II*;	Сплав Alloy	+ Непроницаемое уплотнение	0,1 кг +0,7 кг
		YY	Спец. исполнение			
		*) При замене приборов: в случае вертикального монтажа прибора Liquiphant M FTL51 с вариантом длины II точка переключения находится на той же высоте, на которой она находится у приборов Liquiphant II FTL360, FTL365, FDL30, FDL35. См. также страница 38. Размер L II зависит от присоединения к процессу.				
		**) Заказывайте в диапазоне от 3001 до 6000 мм (от 116 до 235 дюймов) в соответствующем разделе.				
40		Электронная вставка; выходной сигнал:				
		A	FEL50A	PROFIBUS PA		
		D	FEL50D	Измерение плотности/концентрации без сертификата WHG (Германия)		
		1	FEL51*	2-проводное подключение,	19-253 В перем. тока	
		2	FEL52*	3-проводное подключение, PNP-выход,	10-55 В пост. тока	
		4	FEL54	Реле DPDT,	19-253 В перем.тока, 19-55 В пост.тока	

40				Электронная вставка; выходной сигнал:
		5	FEL55	8/16 mA, 11-36 В пост. тока
		6	FEL56	NAMUR (сигнал L-H)
		7	FEL57	2-проводное подключение PFM
		8	FEL58*	NAMUR + тест. кнопка (сигнал H-L)
		9		Спец. исполнение
				*) Доступно также в компактном корпусе.
50				Тип корпуса; кабельный ввод
		C3	Компактное исполнение, 316L	IP66/68; кабель 5 м
		D3	Компактное исполнение, 316L	IP65; разъем Pg11 ISO 4400
		E1	F27; 316L	NEMA 4X/6P; Резьба NPT ¼
		E3	Компактное исполнение; 316L	NEMA4X; разъем NPT ½ ISO 4400
			Гигиенические процессы	
		N3	Компактное исполнение, 316L	IP66/68; Разъем M12
			Гигиеническое исполнение	
		E4	F16, полизстер	NEMA4X; Резьба NPT ½
		E5	F13, алюминий	NEMA4X/6P; Резьба NPT ¾
			F17, алюминий	NEMA4X
		E6	F15 316L,	NEMA4X; Резьба NPT ½
			Гигиеническое исполнение	0,1 кг
		E7	T13, алюминий	NEMA4X/6P; Резьба NPT ¾
			Отдельный клеммный блок	0,9 кг
		F1	F27; 316L	IP66/68 Резьба G1/2
		F4	F16, полизстер	IP66/67; Резьба G ½
		F5	F13, алюминий	IP66/68; Резьба G ½
			F17, алюминий	IP66/67;
		F6	F15 316L	IP66/67; Резьба G ½
			Гигиеническое исполнение	0,1 кг
		F7	T13, алюминий	с покрытием, IP66/68; резьба G ½
			Отдельный клеммный блок	0,9 кг
		G1	F27; 316L	IP66/68; Резьбовое соединение M20
			Ex d > резьба M20	
		G4	F16, полизстер	IP66/67; Резьбовое соединение M20
		G5	F13, алюминий	IP66/68; Резьбовое соединение M20
			F17, алюминий	IP66/67; Ex d > резьба M20
		G6	F15 316L	IP66/67; Резьбовое соединение M20
			Гигиеническое исполнение	0,1 кг
		G7	T13, алюминий	с покрытием IP66/68; Резьбовое соединение M20
			Отдельный клеммный блок	Ex d > резьба M20
		N4	F16, полизстер	IP66/67; Разъем M12
		N5	F13, алюминий	IP66/68; Разъем M12
			F17, алюминий	IP66/67;
		N6	F15 316L,	IP66/67; Разъем M12
			гигиеническое исполнение	
		Y9	Спец. исполнение	
60				Дополнительная опция
		A	Базовое исполнение	
		B	Без ПКВ (ПКВ – повреждающие краску вещества), не более 2000 мм (78,7 дюйма)	
		C	EN 10204-3.1 материал (смачиваемые части – 316L), протокол проверки	
		D	EN10204-3.1 AD2000, материал, смачиваемые части, за исключением литья, протокол проверки	
		K	Специальная регулировка, плотность H20	
		L	Специальная регулировка, плотность H20, EN10204-3.1, материал (смачиваемые части) протокол проверки	
		N	EN 10204-3.1 материал, NACE MR0175 (смачиваемые части – 316L) Протокол проверки	
		P	Рабочее давление 100 бар (1450 psi)	(FTL51)

60					Дополнительная опция
			R		Рабочее давление 100 бар (1450 psi), EN 10204-3.1 материал, NACE MR0175 (смачиваемые части – 316L) (FTL51) Протокол проверки
		S			GL/ABS, морской сертификат для прибора FTL51: ≤ 1600 мм (63 дюйма)
		Y			Спец. исполнение
580					Дополнительные тесты, сертификаты
		KD			Тест гелием на герметичность, внутренняя процедура, акт осмотра
		KE			Испытание под давлением, внутренняя процедура, акт осмотра
		KG			PMI-тест (XRF), внутренняя процедура, смачиваемые металлические части, акт осмотра EN10204-3.1
		KP			Тест на проникновение жидкости AD2000-HP5-3 (PT), смачиваемые/ работающие под давлением швы, акт осмотра
		KQ			Тест на проникновение жидкости ISO23277-1 (PT), смачиваемые/ работающие под давлением швы, акт осмотра
		KR			Тест на проникновение жидкости ASME VIII-1 (PT), смачиваемые/ работающие под давлением швы, акт осмотра
		KS			Документация на сварочные работы, швы смачиваемые/под давлением
		KV			Соответствие ASME B31.3
		K9			Спец. исполнение, требуется указать № TSP
FTL5x -					Полное обозначение изделия



Уведомление!

Основная масса включает массу компактного датчика, резьбового переходника G ¾, электронной вставки, корпуса из полиэстера.

**Спецификация для прибора
Liquiphant M FTL50H,
FTL51H**

Конструкция			Основная масса		
FTL50H	Компактное исполнение				0,7 кг
FTL51H	С удлинительной трубкой				0,7 кг
10 Сертификат					
A	Для безопасных зон				
B	ATEX II 3G Ex nC IIC T6, WHG, ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C, NEPSI II 3G Ex nC IIC T6				
C	ATEX II 3G Ex nA IIC T6, WHG, ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C, NEPSI II 3G Ex nA IIC T6				
D	Для безопасных зон, сертификат WHG				
E	ATEX II 1/2G Ex de IIC T6, WHG				
F	ATEX II 1/2GD Ex ia IIC T6, WHG/IECEx				
G	ATEX II 1/2GD Ex ia IIC T6/IECEx, зона 0/1				
H	ATEX II 1G Ex ia IIC T6				
I	ATEX II 1/2G Ex de IIC T6/IECEx, зона 0/1				
J	ATEX II 1G Ex ia IIC T6, WHG				
K	ATEX II 1/2G Ex d IIC T6/IECEx, зона 0/1				
L	ATEX II 1/2G Ex d IIC T6, WHG				
M	NEPSI Ex ia IIC T6				
N	NEPSI Ex d IIC T6				
P	FM IS, класс I, II, III, раздел 1, группы A–G, зона 0, 1, 2, 20, 21, 22				
Q	FM XP, класс I, II, III, раздел 1, группы B–G, группы A–G при выборе корпуса E5, зона 1, 2				
R	FM NI, класс I, раздел 2, группы A–D, зона 0, 1, 2, 20, 21, 22				
S	CSA C/US IS, класс I, II, III, раздел 1, группы A–G, зона 0, 1, 2				
T	CSA C/US XP, класс I, II, III, раздел 1, группы A–G, зона 1, 2				
U	CSA C/US, общее назначение				
V	IIIS Ex ia IIC T3				
W	IIIS Ex d IIB T3				
7	IIIS Ex d IIC T3				
8	IIIS Ex d IIC T6				
1	INMETRO Ex ia IIC T6 Ga/Gb				
2	INMETRO Ex d IIC T6 Ga/Gb				
3	INMETRO Ex de IIC T6 Ga/Gb				
Y	Спец. исполнение, требуется указать № TSP				
20 Присоединение к процессу			Дополнительная масса		
	GQ2	G ¾	316L (FTL50H)	Резьба ISO 228	
	GW2*	Монтаж > аксессуары: приварной переходник			
		G1	316L	Резьба ISO 228	0,2 кг
		Монтаж > аксессуары: приварной переходник			

20	Присоединение к процессу					Дополнительная масса
	BA2	DN32	PN6 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	1,2 кг
	BB2	DN32	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	2,0 кг
	BC2	DN40	PN6 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	1,4 кг
	BD2	DN40	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	2,4 кг
	BE2	DN50	PN6 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	1,6 кг
	BG2	DN50	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	3,2 кг
	BH2	DN65	PN6 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	2,4 кг
	BK2	DN65	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	4,3 кг
	BM2	DN80	PN10/16 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	4,8 кг
	BN2	DN80	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	5,9 кг
	BQ2	DN100	PN10/16 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	5,6 кг
	BR2	DN100	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	7,5 кг
	B82	DN25	PN25/40 A	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 B)	1,4 кг
	CG2	DN50	PN25/40 B1	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 C)	3,2 кг
	CN2	DN80	PN25/40 B1	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 C)	5,9 кг
	CQ2	DN100	PN10/16 B1	316L	Фланец EN 1092-1 (DIN 2527 C)	5,6 кг
	EE2	1 дюйм, монтаж заподлицо (52001047) Монтаж > аксессуары: приварной переходник		316L		0,3 кг
	HE2	DN50	Труба DIN 11850 корончатая гайка	316L	DIN 11864-1 A	0,3 кг
	AA2*	1½ дюйма	150 фунтов RF	316/316L	Фланец ASME B16.5	1,2 кг
	AC2*	1½ дюйма	150 фунтов RF	316/316L	Фланец ASME B16.5	1,5 кг
	AE2*	2 дюйма	150 фунтов RF	316/316L	Фланец ASME B16.5	2,4 кг
	AF2*	2 дюйма	300 фунтов RF	316/316L	Фланец ASME B16.5	3,2 кг
	AJ2*	2½ дюйма	300 фунтов RF	316/316L (FTL51H)	Фланец ASME B16.5	4,8 кг
	AL2*	3 дюйма	150 фунтов RF	316/316L	Фланец ASME B16.5	4,9 кг
	AM2	3 дюйма	300 фунтов RF	316/316L (FTL51H)	Фланец ASME B16.5	6,8 кг
	AP2*	4 дюйма	150 фунтов RF	316/316L	Фланец ASME B16.5	7,0 кг
	AQ2*	4 дюйма	300 фунтов RF	316/316L (FTL51H)	Фланец ASME B16.5	11,5 кг
	A82*	1 дюйм	150 фунтов RF	316/316L	Фланец ASME B16.5	1,0 кг
	KA2	10 K 25		316L	Фланец JIS B2220	
	KC2	10 K 40		316L	Фланец JIS B2220	
	KE2	10 K 50		316L	Фланец JIS B2220	1,7 кг
	KL2	10 K 80		316L	Фланец JIS B2220	
	KP2	10 K 100		316L	Фланец JIS B2220	
	MA2	DN32 PN25		316L	DIN 11851	0,1 кг
	MC2	DN40 PN25		316L	DIN 11851	0,2 кг
	ME2	DN50 PN25		316L	DIN 11851	0,3 кг
	PE2	DRD 65 мм		316L		0,3 кг
	TC2*	DN25-38 (от 1 до 1½ дюйма)		316L	Tri-Clamp ISO 2852	0,1 кг
	TF2*	DN25-38 (от 1 до 1½ дюйма)		316L	Соединитель Tri-Clamp NA ISO 2852	0,1 кг
	TE2*	DN40-51 (2 дюйма)		316L	Tri-Clamp ISO 2852	0,1 кг
	TF2*	DN40-51 (2 дюйма)		316L	Соединитель Tri-Clamp NA ISO 2852	0,1 кг
	TT2	Фитинг Ingold 25 x 46 мм		316L		
	UE2	SMS PN25 2 дюйма		316L		0,2 кг
	WE2*	DN65-162 PN10		316L	Труба Varivent N	0,5 кг
	YY9	Спец. исполнение				
		* Сертификат CRN				

30			Длина зонда; тип		
			FTL50H		
	AC	Компактное исполнение;	Ra < 1,5 мкм/59 мкдюймов		
	AD	Компактное исполнение;	Ra < 0,3 мкм/12 мкдюймов		
	IC	Компактное исполнение;	Ra < 1,5 мкм/59 мкдюймов + температурная проставка	0,6 кг	
	ID	Компактное исполнение;	Ra < 0,3 мкм/12 мкдюймов/A3 + температурная проставка	0,6 кг	
	QC	Компактное исполнение;	Ra < 1,5 мкм/59 мкдюймов+ непроницаемое уплотнение	0,7 кг	
	QD	Компактное исполнение;	Ra < 0,3 мкм/12 мкдюймов/A3 + непроницаемое уплотнение	0,7 кг	
	FTL51H				
	BC мм;	Ra < 1,5 мкм/59 мкдюймов	0,9 кг/м	
	BD мм;	Ra < 0,3 мкм/12 мкдюймов/A3	0,9 кг/м	
	BFмм;	Ra < 0,76 мкм/30 мкдюймов	0,9 кг/м	
	CC дюймов;	Ra < 1,5 мкм/59 мкдюймов	2,3 кг/100 дюймов	
	CD дюймов;	Ra < 0,3 мкм/12 мкдюймов/A3	2,3 кг/100 дюймов	
	DC	Длина: тип II*;	Ra < 1,5 мкм/59 мкдюймов	0,1 кг	
	DD	Длина: тип II*;	Ra < 0,3 мкм/12 мкдюймов/A3	0,1 кг	
	JC мм;	Ra < 1,5 мкм/59 мкдюймов + температурная проставка	0,9 кг/м +0,6 кг	
	JD мм;	Ra < 0,3 мкм/12 мкдюймов + температурная проставка	0,9 кг/м +0,6 кг	
	KC дюймов;	Ra < 1,5 мкм/59 мкдюймов + температурная проставка	2,3 кг/100 дюймов +0,6 кг	
	KD дюймов;	Ra < 0,3 мкм/12 мкдюймов + температурная проставка	2,3 кг/100 дюймов +0,6 кг	
	LC	Длина: тип II*;	Ra < 1,5 мкм/59 мкдюймов + температурная проставка	0,1 кг +0,6 кг	
	LD	Длина: тип II*;	Ra < 0,3 мкм/12 мкдюймов + температурная проставка,	0,1 кг +0,6 кг	
	RC мм;	Ra < 1,5 мкм/59 мкдюймов + непроницаемое уплотнение	0,9 кг/м +0,7 кг	
	RD мм;	Ra < 0,3 мкм/12 мкдюймов + непроницаемое уплотнение	0,9 кг/м +0,7 кг	
	SC дюймов;	Ra < 1,5 мкм/59 мкдюймов + непроницаемое уплотнение	2,3 кг/100 дюймов +0,7 кг	
	SD дюймов;	Ra < 0,3 мкм/12 мкдюймов + непроницаемое уплотнение	2,3 кг/100 дюймов +0,7 кг	
	TC	Длина: тип II*;	Ra < 1,5 мкм/59 мкдюймов + непроницаемое уплотнение,	0,1 кг +0,7 кг	
	TD	Длина: тип II*;	Ra < 0,3 мкм/12 мкдюймов + непроницаемое уплотнение,	0,1 кг +0,7 кг	
	YY	Спец. исполнение			
		*	*) При замене приборов: в случае вертикального монтажа прибора Liquiphant M FTL51H с вариантом длины II точка переключения находится на той же высоте, на которой она находится у приборов Liquiphant II FTL360, FTL365, FDL30, FDL35. См. также страница 38. Размер L II зависит от присоединения к процессу.		
40			Электронная вставка; выходной сигнал:		
	A	FEL50A	PROFIBUS PA		
	D	FEL50D	Измерение плотности/концентрации без сертификата WHG (Германия)		
	1	FEL51*	2-проводное 19-253 В перем. тока подключение,		
	2	FEL52*	3-проводное 10-55 В пост. тока подключение, PNP-выход,		
	4	FEL54	Реле DPDT, 19-253 В перем.тока, 19-55 В пост.тока		
	5	FEL55	8/16 mA, 11-36 В пост. тока		
	6	FEL56	NAMUR (сигнал L-H)		
	7	FEL57	2-проводное подключение PFM		
	8	FEL58*	NAMUR + тест. кнопка (сигнал H-L)		
	9		Спец. исполнение		
			*) Доступно также в компактном корпусе.		
50			Тип корпуса; кабельный ввод		
		C3	Компактное исполнение, 316L	IP66/68;	кабель 5 м

50					Тип корпуса; кабельный ввод
		D3	Компактное исполнение, 316L	IP65;	разъем Pg11 ISO 4400
		E3	Компактное исполнение; 316L	NEMA4X;	разъем NPT ½ ISO 4400
		N3	Гигиенические процессы		
			Компактное исполнение, 316L	IP66/68;	Разъем M12
		E4	F16, полиэстер	NEMA4X;	Резьба NPT ½
		E5	F13, алюминий	NEMA4X/6P;	Резьба NPT ¾
		F17, алюминий	NEMA4X		0,5 кг
		E6	F15 316L	NEMA4X;	Резьба NPT ½
			Гигиеническое исполнение		0,1 кг
		E7	T13, алюминий	NEMA4X/6P;	Резьба NPT ¾
			Отдельный клеммный блок		0,9 кг
		F4	F16, полиэстер	IP66/67;	Резьба G ½
		F5	F13, алюминий	IP66/68;	Резьба G ½
		F17, алюминий	IP66/67;		0,5 кг
		F6	F15 316L,	IP66/67;	Резьба G ½
			гигиеническое исполнение		0,1 кг
		F7	T13, алюминий	с покрытием, IP66/68; резьба G ½	0,9 кг
			Отдельный клеммный блок		
			Ex d > резьба M20		
		G4	F16, полиэстер	IP66/67;	Резьбовое соединение M20
		G5	F13, алюминий	IP66/68;	Резьбовое соединение M20
		F17, алюминий	IP66/67;		0,5 кг
		G6	F15 316L	IP66/67;	Резьбовое соединение M20
			Гигиеническое исполнение		0,1 кг
		G7	T13, алюминий	с покрытием IP66/68;	Резьбовое соединение M20
			Отдельный клеммный блок		0,9 кг
			Ex d > резьба M20		
		N4	F16, полиэстер	IP66/67;	Разъем M12
		N5	F13, алюминий	IP66/68;	Разъем M12
		F17, алюминий	IP66/67;		
		N6	F15 316L,	IP66/67;	Разъем M12
			гигиеническое исполнение		
		Y9	Спец. исполнение		
60					Дополнительная опция
		A	Базовое исполнение		
		B	CoC-ASME BPE, EN10204-3.1 материал (316L смачиваемые части)		
		C	Протокол проверки EN 10204-3.1 материал (316L смачиваемые части)		
		D	Протокол проверки		
		K	EN 10204-3.1 AD2000, материалы, смачиваемые части, за исключением литья, протокол проверки		
		L	H ₂ O Специальная настройка плотности H ₂ O		
		S	Специальная настройка плотности H ₂ O, EN10204-3.1 материал (316L смачиваемые части), протокол проверки		
		Y	GL/ABS Морской сертификат для прибора FTL51H: ≤ 1600 мм (63 дюйма)		
			Спец. исполнение		
	FTL5#H -				Полное обозначение изделия

**Уведомление!**






Основная масса включает массу компактного датчика, резьбового переходника G ¾, электронной вставки, корпуса из нержавеющей стали.

Аксессуары**Уведомление!**

- Все размеры в мм (дюймах)!
- Дополнительные сведения о приварных переходниках см. в документе T100426F.
- Допуск начала резьбы между приварным переходником и датчиком составляет ± 15°.

Приварной переходник

Обзор

						
	a0008246	a0008251	a0008256	a0011924	a0008248	a0008253
	G $\frac{3}{4}$, d=29 (1,14) без фланца	G $\frac{3}{4}$, d=50 (1,97) с фланцем	G $\frac{3}{4}$, d=55 (2,17) с фланцем	G1, d=53 (2,09) без фланца	G1, d=60 (2,36) с фланцем	G1 возможно позициониро- вание
Шероховатость поверхности материала, мкм (миллины)	316L 1,5 (59,1)	316L 0,8 (31,5)	316L 0,8 (31,5)	316L 0,8 (31,5)	316L 0,8 (31,5)	316L 0,8 (31,5)
Без протокола проверки материала EN10204-3.1	71258357	71258355	52001052 ³⁾	71258358	52001051 ^{1), 3)}	52001221 ^{2), 3)}
С протоколом проверки материала EN10204-3.1	52028295 ³⁾	52018765 ³⁾	52011897 ³⁾	71093129 ^{1), 3)}	52011896 ^{1), 3)}	52011898 ^{2), 3)}
Уплотнение (сменная деталь: комплект, 5 шт.)	Силиконовое уплотнительное кольцо 52021717	Силиконовое уплотнительное кольцо 52021717	Силиконовое уплотнительное кольцо 52014473	Силиконовое уплотнительное кольцо 52014472	Силиконовое уплотнительное кольцо 52014472	Силиконовая профилированная прокладка 52014424)
Приварная заглушка	-	-	71168889	71166879	71166879	71181945
Liquiphant M	Позиция	Исполнение				
FTL50	020		GQ2			
FTL5x				GW2	GW2	GW2
FTL50H			GQ2			
FTL5xH				GW2	GW2	GW2

1) Этот приварной переходник является заменой для приварного переходника с кодом заказа 917969-1000.

2) Этот приварной переходник является заменой для приварного переходника с кодом заказа 215159-0000.

3) Уплотнение входит в комплект поставки.

RD52	DRD DN50 65 (2,56) (приварной фланец)	
Шероховатость поверхности материала со стороны технологической среды, мкм (мкдюймы)	316L 0,8 (31,5)	316L/304 0,8 (31,5)
Без протокола проверки материала EN10204-3.1	52001047 ^{1), 2)}	52002041 ²⁾ / 916743-0000
С протоколом проверки материала EN10204-3.1	52006909 ^{1), 2)}	52011899 ²⁾ / -
Уплотнение (сменная деталь: комплект, 5 шт.)	Силиконовая профилированная прокладка 52014424	Плоское уплотнение из PTFE 52024228
Приварная заглушка	M40167	-
Прибор	Позиция	Исполнение
Liquiphant M		
FTL5xH	020	EE2
		PE2

1) Этот приварной переходник является заменой для приварного переходника с кодом заказа 942329-0001.

2) Уплотнение входит в комплект поставки.




Уведомление!

Все выпускаемые приварные переходники описаны в документе TI00426F.
www.endress.com --> Документация -->Поиск--> Код документа --> TI00426F.


Защитный козырек от погодных явлений

Для корпуса F16



Материал	Код заказа	Масса
PBT, серый	71127760	240 г (8,46 унции)


Для корпусов F13, F17 и F27



Материал	Код заказа	Масса
PA6, серый	71040497	300 г (10,58 унции)

Поворотный фланец


Код заказа: 918158-0000
 С резьбой G 1 для монтажа прибора
 Liquiphant FTL50, FTL51 в
 присоединение к процессу GR2
 Давление до 40 бар (580 psi)
 Материал: коррозионностойкая сталь
 1.4301 (AISI 304)
 Масса: 0,54 кг (1,19 фунта)



L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-018

Поворотные фланцы

С резьбой G 1 для монтажа прибора
 Liquiphant FTL50, FTL51 с
 присоединением к процессу GR2
 Материал: коррозионностойкая сталь
 1.4571 (AISI 316Ti)
 - Код заказа: 918143-0000
 Фланец DN50 PN40, EN 1092-1
 Масса: 3,11 кг (6,86 фунта)
 - Номер для заказа: 918144-0000
 Фланец ASME 2 дюйма, 150 фунтов,
 RF
 Масса: 2,38 кг (5,25 фунта)



L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-015


Скользящие муфты для эксплуатации без давления

Точка переключения для прибора Liquiphant M FTL51 регулируется бесступенчато

Материал: коррозионностойкая сталь 1.4435 (AISI 316 L)

Масса для вариантов G 1, NPT 1: 0,21 кг (0,46 фунта)

Масса для вариантов G 1½, NPT 1½: 0,54 кг (1,19 фунта)



Резьба	Стандарт	Материал	Код заказа	Сертификат
G 1	DIN ISO 228/I	1.4435 (AISI 316 L)	52003978	
G 1	DIN ISO 228/I	1.4435 (AISI 316 L)	52011888	С протоколом проверки материала EN 10204-3.1
NPT1	ASME B 1.20.1	1.4435 (AISI 316 L)	52003979	
NPT1	ASME B 1.20.1	1.4435 (AISI 316 L)	52011889	С протоколом проверки материала EN 10204-3.1
G 1½	DIN ISO 228/I	1.4435 (AISI 316 L)	52003980	
G 1½	DIN ISO 228/I	1.4435 (AISI 316 L)	52011890	С протоколом проверки материала EN 10204-3.1
NPT1½	ASME B 1.20.1	1.4435 (AISI 316 L)	52003981	
NPT1½	ASME B 1.20.1	1.4435 (AISI 316 L)	52011891	С протоколом проверки материала EN 10204-3.1

Скользящие муфты для использования в условиях высокого давления

Для непрерывной регулировки точки переключения Liquiphant M FTL51.

Также возможно использование во взрывоопасных зонах. Дополнительные сведения → 63ff. (ATEX, NEPSI).


Материал: коррозионностойкая сталь 1.4435 (AISI 316L) или сплав Alloy C22

Масса для вариантов G 1, NPT 1: 1,13 кг (2,49 фунта)

Масса для вариантов G 1½, NPT 1½: 1,32 кг (2,91 фунта)


Уплотнительная набивка изготовлена из графита.

Для вариантов G1, G 1½:
уплотнение входит в комплект поставки.



L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-110

Резьба	Стандарт	Материал	Код заказа	Сертификат
G 1	DIN ISO 228/1	1.4435 (AISI 316 L)	52003663	
G 1	DIN ISO 228/1	1.4435 (AISI 316 L)	52011880	С протоколом проверки материала EN 10204-3.1
G 1	DIN ISO 228/1	Сплав AlloyC22	71118691	С протоколом проверки материала EN 10204-3.1
NPT1	ASME B 1.20.1	1.4435 (AISI 316 L)	52003667	
NPT1	ASME B 1.20.1	1.4435 (AISI 316 L)	52011881	С протоколом проверки материала EN 10204-3.1
NPT1	ASME B 1.20.1	Сплав AlloyC22	71118694	С протоколом проверки материала EN 10204-3.1
G 1½	DIN ISO 228/1	1.4435 (AISI 316 L)	52003665	
G 1½	DIN ISO 228/1	1.4435 (AISI 316 L)	52011882	С протоколом проверки материала EN 10204-3.1
G 1½	DIN ISO 228/1	Сплав AlloyC22	71118693	С протоколом проверки материала EN 10204-3.1
NPT1½	ASME B 1.20.1	1.4435 (AISI 316 L)	52003669	
NPT1½	ASME B 1.20.1	1.4435 (AISI 316 L)	52011883	С протоколом проверки материала EN 10204-3.1
NPT1½	ASME B 1.20.1	Сплав AlloyC22	71118695	С протоколом проверки материала EN 10204-3.1



L00-FTL5xxxx-05-05-xx-xx-002


* Прибор FTL51 со скользящей муфтой для работы в условиях высокого давления (100 бар (1450 psi)).
См. раздел «Дополнительная опция» ??????? 46 ? ????, опция Р или R.1

Крышка со смотровым стеклом

Код заказа: 943461-0001
для корпуса из полиэстера, F16

Материал: PA 12

Масса: 0,04 кг (0,09 фунта)



L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-016


Крышка со смотровым стеклом

Для корпуса из нержавеющей стали, F15

Материал: AISI 316L

Масса: 0,16 кг (0,35 фунта)

- Код заказа: 52027002
Со стеклянным смотровым окном
- Код заказа: 52028207
Со смотровым окном из поликарбоната
(не для варианта с сертификатом CSA общего назначения)



L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-017

Круглый разъем

Код заказа: 52010285

Разъем M12, 4 x 0,34

Кабель: ПВХ (серый), 5 м (16 футов)


Корпус: полиуретан (синий)

Гайка резьбового переходника: Cu Sn/Ni

Степень защиты: IP67

Диапазон температуры для варианта с фиксированным кабелем:
от -25 до +70 °C (от -13 до +158 °F)

Диапазон температуры для варианта с гибким кабелем:
от -5 до +70 °C (от 23 до +158 °F)



L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-111

Код заказа: 52024216

Разъем M12, 4 x 0,34


Кабель: ПВХ (оранжевый), 5 м (16 футов)

Корпус: ПВХ (оранжевый)

Гайка резьбового переходника: 316L

Степень защиты: IP69 (полная герметичность)

Диапазон температуры: от -25 до +70 °C
(от -13 до +158 °F)



L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-112

Код заказа: 52018763


Разъем M12, 4 x 0,34 с встроенными
светодиодами

Кабель: ПВХ (оранжевый), 5 м (16 футов)

Корпус: ПВХ (прозрачный)

Гайка резьбового переходника: 316L

Степень защиты: IP69/IP69 (полная
герметичность)



L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-113

Диапазон температуры: от -25 до +70 °C
(от -13 до +158 °F)

Документация



Уведомление!

Дополнительную документацию по изделию можно найти на Интернет-сайте www.endress.com.

Руководство по эксплуатации

Электронная вставка FEL50A для прибора Liquiphant M, PROFIBUS PA
BA00141F

Liquiphant M Density, электронный преобразователь Density Computer FML621
BA00335F

Liquiphant M FTL50, FTL51
KA00143F

Liquiphant M FTL50(H), FTL51(H)
KA00144F

Liquiphant M FTL51C
KA00162F

Liquiphant M FTL50-##### # 7 #, FTL51-##### # 7 #
KA00163F

Liquiphant M FTL50H-##### 7 #, FTL51H-##### 7 #
KA00164F

Liquiphant M FTL51C-##### 7 ##
KA00165F

Liquiphant M FTL5#-# #### ## # #3 #, FTL5#H-# #### ## # #3 #
KA00220F

Электронная вставка FEL50D для прибора Liquiphant M Density FTL50, FTL51
KA00284F

Электронная вставка FEL50D для прибора Liquiphant M Density FTL50H, FTL51H
KA00285F

Электронная вставка: FEL50D для прибора Liquiphant M Density FTL51C
KA00286F

Скользящая муфта Liquiphant M для размеров FTL51, G 1, NPT 1
KA00151F

Скользящая муфта Liquiphant M для размеров FTL51, G 1½, NPT 1½
KA00152F

Скользящая муфта Liquiphant M для размеров FTL51, G 1, NPT 1
KA00153F

Скользящая муфта Liquiphant M для размеров FTL51, G 1½, NPT 1½
KA00154F

Техническая информация

Общие сведения об электромагнитной совместимости
(процедура испытания, рекомендации по монтажу)
TI00241F

Liquiphant M FTL51C, смачиваемые части с коррозионностойким покрытием ECTFE, PFA или
эмалевым покрытием TI00347F

Изолирующий усилитель FTL325P, 1- или 3-канальные коммутационные устройства для
монтажа на DIN-рейку прибора Liquiphant M с электронной вставкой FEL57
TI00350F

Изолирующий усилитель FTL325N, 1- или 3-канальные коммутационные устройства для
монтажа на DIN-рейку прибора Liquiphant M с электронной вставкой FEL56, FEL58
TI00353F

Liquiphant S FTL70/71, для среды с температурой до 280 °C (536 °F)
TI00354F

Изолирующий усилитель FTL375P,
1- или 3-канальные коммутационные устройства для монтажа на DIN-рейку прибора
Liquiphant M с электронной вставкой FEL57
TI00360F

Liquiphant M Density, электронный преобразователь Density Computer FML621
TI00420F

Приварной переходник,
TI00426F

**Функциональная
безопасность (SIL)**

Liquiphant M с электронной вставкой FEL51 (MAX)
SD00164F

Liquiphant M с электронной вставкой FEL51 (MIN)
SD00185F

Liquiphant M с электронной вставкой FEL52 (MAX)
SD00163F

Liquiphant M с электронной вставкой FEL52 (MIN)
SD00186F

Liquiphant M с электронной вставкой FEL54 (MAX)
SD00162F

Liquiphant M с электронной вставкой FEL54 (MIN)
SD00187F

Liquiphant M с электронной вставкой FEL55 (MAX)
SD00167F

Liquiphant M с электронной вставкой FEL55 (MIN)
SD00279F

Liquiphant M с электронной вставкой FEL57 + Nivotester FTL325P
SD01508F (MAX + MIN)

Liquiphant M с электронной вставкой FEL56 + Nivotester FTL325N
SD01521F (MAX + MIN)

Liquiphant M с электронной вставкой FEL58 + Nivotester FTL325N
SD01522F (MAX + MIN)

Указания по технике безопасности**ATEX**

DEKRA 15 ATEX 0088

- Ex d, Ex de
XA00115F, XA00114F, XA00108F, XA00031F

KEMA 99 ATEX 0523 X

- Ex d, Ex de
XA00113F, XA00064F, XA00063F

EG 01 007 X

- Ex nA
XA00182F

МЭК Ex

МЭК Ex DEK 15.0060

- Ex d, Ex de
XA01371F, XA00114F, XA00108F, XA00031F

KEMA 99 ATEX 0523 X; МЭК Ex DEK 15.0028X

- Ex d, Ex de
XA00113F, XA00064F, XA00063F

Указания по технике безопасности (NEPSI)

Ex d IIC/IIB T3-T6 , Ex d IIC T2-T6

(NEPSI GYJ06424)
XA00401F/00/B2Ex ia IIC T2-T6, Ex ia IIB T3-T6
(NEPSI GYJ05556, NEPSI GYJ06464),
XC00009F/00/b2Ex nA II T3-T6, Ex nC/nL IIC T3-T6
(NEPSI GYJ04360, NEPSI GYJ071414)
XC00010F/00/b2**Контрольные чертежи**

Liquiphant M (IS и NI), токовый выход PFM, монтаж прибора NAMUR

Класс I, разделы 1, 2, группы A, B, C, D

Класс I, зона 0

Класс II, разделы 1, 2, группы E, F, G

Класс III

ZD00041F

Liquiphant M, Liquiphant S (cCSAus / IS)

Класс I, раздел 1, группы A, B, C, D Ex ia IIC T6

Класс II, раздел 1, группы E, F, G

Класс III

ZD00042F

Liquiphant M (NI), FTL50(H), FTL51(H), FTL51C, FTL70, FTL71

Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D

Класс II, раздел 2, группы F, G

Класс III

ZD00043F

Liquiphant M, Liquiphant S (cCSAus / XP)

Класс I, группы A, B, C, D

Класс II, группы E, F, G

Класс III

ZD00240F

Liquiphant M (IS и NI) PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus класс I, зона 0, IIC

Класс I, разделы 1, 2, группы A, B, C, D

Класс II, разделы 1, 2, группы E, F, G

Класс III

ZD00244F

Информация о системеLiquiphant M
SI00040F



71449782

www.addresses.endress.com
