

Information technique

Deltabar S

PMD75, FMD77, FMD78

Mesure de pression différentielle et mesure de pression

Transmetteur de pression différentielle avec cellule métallique



Domaine d'application

L'appareil est utilisé pour les applications suivantes :

- Mesure de débit (volumique ou massique) avec des organes déprimogènes dans les gaz, vapeurs et liquides
- Mesure de niveau, volume ou masse dans les liquides
- Températures de process élevées jusqu'à 400 °C (752 °F) avec montage sur séparateur
- Surveillance de la pression différentielle, p. ex. de filtres et de pompes

Principaux avantages

- Très bonnes reproductibilité et stabilité à long terme
- Précision de référence élevée jusqu'à 0,035 %
- Rangeabilité jusqu'à 100:1, supérieure sur demande
- Utilisé pour la surveillance du débit et de la pression différentielle jusqu'à SIL3, certifié selon IEC 61508 par TÜV SÜD
- Sécurité de fonctionnement élevée grâce à l'autosurveillance de la cellule jusqu'à l'électronique
- La membrane de séparateur TempC brevetée permet de réduire au minimum les erreurs de mesure causées par les variations de température ambiante et de process
- Remplacement simple de l'électronique avec l'HistoROM®/M-DAT
- Installation économique et simplifiée avec Deltabar S FMD77 et son séparateur côté basse pression

Sommaire

Informations relatives au document	4
Fonction du document	4
Symboles utilisés	4
Documentation	5
Termes et abréviations	6
Calcul de la rangeabilité	7
Marques déposées	7

Principe de fonctionnement et construction du système	8
Caractéristiques de l'appareil	8
Principe de mesure	10
Construction de l'appareil	10
Protocole de communication	12

Entrée	13
Grandeur mesurée	13
Gamme de mesure	13

Sortie	15
Signal de sortie	15
Portée du signal	15
Signal de défaut	15
Charge	15
Amortissement	16
Courant d'alarme	16
Version de firmware	16
Données spécifiques au protocole HART	17
Données WirelessHART	17
Données spécifiques au protocole PROFIBUS PA	17
Données spécifiques au protocole FOUNDATION Fieldbus	18

Alimentation électrique	21
Occupation des bornes	21
Tension d'alimentation	22
Consommation électrique	22
Raccordement électrique	22
Bornes	22
Entrées de câble	23
Connecteurs	23
Spécification de câble	24
Courant de démarrage	24
Ondulation résiduelle	24
Parafoudre (en option pour HART, PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus)	24
Effet de l'alimentation électrique	24

Performances	25
Temps de réponse	25
Conditions de référence	25
Écart de mesure maximum (performance totale)	25
Résolution	29
Erreur totale	29
Stabilité à long terme	30
Temps de réponse T63 et T90	31
Facteurs d'installation	33

Montage	35
Instructions générales de montage	35
Disposition de mesure	35
Disposition de mesure pour les appareils avec séparateur – FMD77 et FMD78	35
Position de montage	36
Montage mural et sur tube, transmetteur (en option)	36
Montage mural et sur tube, bloc manifold (en option)	36
Version "boîtier séparé"	38
Rotation du boîtier	39

Environnement	40
Gamme de température ambiante	40
Gamme de température de stockage	41
Indice de protection	41
Classe climatique	41
Compatibilité électromagnétique	41
Résistance aux vibrations	41
Applications sur oxygène	42
Applications sur gaz ultrapurs	42
Applications sur hydrogène	42
Fonctionnement dans un environnement fortement corrosif	42

Process	43
Limites de température de process (température au transmetteur)	43
Limites de température de process de l'armature du capillaire : FMD77 et FMD78	45
Gamme de température de process, joints	46
Indications de pression	47

Construction mécanique	48
Hauteur de l'appareil	48
Boîtier T14, affichage latéral en option	49
Boîtier T15, affichage en haut en option	50
Boîtier T17 (hygiénique), affichage latéral en option	50
Raccords process PMD75	51
Raccords process PMD75	52
Raccords process PMD75	53
Bloc manifold DA63M- (en option)	54
FMD77 : Sélection du raccord process et des capillaires	55
FMD77 - Vue d'ensemble	56
Raccords process FMD77 avec séparateur, côté haute pression	57
Raccords process FMD77 avec séparateur, côté haute pression	58
Raccords process FMD77 avec séparateur	59
Raccords process FMD77 avec séparateur	61
Raccords process FMD77 avec séparateur	63
Raccords process FMD77 avec séparateur, côté basse pression	63
FMD78 : Sélection du raccord process et des capillaires	64
Appareil de base FMD78	65
Raccords process FMD78 avec séparateur	66
Raccords process FMD78 avec séparateur	67
Raccords process FMD78 avec séparateur	70
Raccords process FMD78 avec séparateur	72

Raccords process FMD78 avec séparateur	73
Raccords process FMD78 avec séparateur	75
Raccords process FMD78 avec séparateur	76
Raccords process FMD78 avec séparateur	77
Boîtier séparé : Montage mural et sur tube avec support . . .	79
Anneaux de rinçage	80
Poids	80
Matériaux sans contact avec le process	81
Matériaux en contact avec le process	85
Liquide de remplissage	87

Opérabilité	90
Concept de configuration	90
Configuration sur site	90
Configuration à distance	93
HistoROM®/M-DAT (en option)	95
Intégration système	95

Instructions de planification pour les systèmes avec séparateur	96
Domaine d'application	96
Construction et principe de fonctionnement	97
Transmetteur de pression différentielle	98
Huiles de remplissage du séparateur	99
Gamme de température de fonctionnement	99
Temps de réponse	100
Instructions de nettoyage	100
Instructions de montage	100
Applications sous vide	104

Certificats et agréments	105
Marquage CE	105
Marquage RCM-Tick	105
Agréments Ex	105
Conformité EAC	105
Adapté aux applications hygiéniques	105
Certificat des Bonnes pratiques de fabrication (cGMP) actuelles	105
Sécurité fonctionnelle SIL / Déclaration de conformité IEC 61508 (en option)	105
Sécurité antidébordement	105
Agrément CRN	106
Autres normes et directives	106
Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (DESP)	106
Déclarations du fabricant	107
Agrément marine	107
Classification du joint de process entre le raccord électrique et les produits de process (inflammables) selon ANSI/ISA 12.27.01	107
Certificat de réception	108
Étalonnage	108
Service	109

Informations à fournir à la commande	110
Versions d'appareil spéciales	110
Contenu de la livraison	110
Point de mesure (TAG)	110
Fiche technique de configuration	111

Accessoires	115
HistoROM®/M-DAT	115

Brides à souder et manchons à souder	115
Répartiteurs	115
Autres accessoires mécaniques	115
Accessoires spécifiques au service	115

Documentation complémentaire	116
Field of Activities	116
Information technique	116
Documentation spéciale	116
Manuel de mise en service	116
Instructions condensées	116
Manuel de sécurité fonctionnelle (SIL)	116
Sécurité antidébordement	116
Conseils de sécurité (XA)	116
Schémas de contrôle/installation	117

Informations relatives au document

Fonction du document	Ce document fournit toutes les caractéristiques techniques relatives à l'appareil et donne un aperçu des accessoires qui peuvent être commandés pour l'appareil.
-----------------------------	--

Symboles utilisés

Symboles d'avertissement

Symbole	Signification
	DANGER ! Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse entraînant la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT ! Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION ! Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyenne si elle n'est pas évitée.
	AVIS ! Ce symbole identifie des informations relatives à des procédures et à des événements n'entraînant pas de blessures.

Symboles électriques

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Raccordement du fil de terre Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.		Prise de terre Une borne de terre qui, du point de vue de l'opérateur, est reliée à la terre par un système de mise à la terre.

Symboles pour les types d'informations

Symbole	Signification
	Autorisé Procédures, process ou actions autorisés.
	À préférer Procédures, process ou actions à préférer.
	Interdit Procédures, process ou actions interdits.
	Conseil Identifie la présence d'informations complémentaires.
	Renvoi à la documentation
	Renvoi à une page
	Renvoi à une figure
	Contrôle visuel

Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole	Signification
1, 2, 3...	Repères
1., 2., 3. ...	Étapes de manipulation
A, B, C ...	Vues
A-A, B-B, C-C, ...	Coupes

Documentation

Voir le chapitre "Documentation complémentaire" →  116




Les types de documents répertoriés sont disponibles :
 Dans la zone de téléchargement de la page Internet Endress+Hauser : www.fr.endress.com →
 Télécharger

Conseils de sécurité (XA)

Voir le chapitre "Conseils de sécurité" →  116


Termes et abréviations



A0029505

Position	Terme/Abréviation	Explication
1	OPL	L'OPL (Over pressure limit = limite de surpression du capteur) de l'appareil de mesure dépend de l'élément le moins résistant à la pression parmi les composants sélectionnés, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte non seulement de la cellule de mesure mais également du raccord process. Tenir également compte de la relation pression-température. Pour les normes correspondantes et des informations additionnelles, voir section "Indications de pression" → 47. L'OPL ne peut être appliquée que sur une durée limitée.
2	MWP	La MWP (Maximum working pressure/pression de service maximale) pour les différents capteurs dépend de l'élément le moins résistant à la pression parmi les composants sélectionnés, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte non seulement de la cellule de mesure mais également du raccord process. Tenir également compte de la relation pression-température. Pour les normes correspondantes et des informations additionnelles, voir section "Indications de pression" → 47. La MWP peut être appliquée à l'appareil sur une durée illimitée. La MWP est également indiquée sur la plaque signalétique.
3	Gamme de mesure capteur maximale	Étendue de mesure entre LRL et URL Cette gamme de mesure du capteur est équivalente à l'étendue de mesure maximale étalonnable/ajustable.
4	Étendue de mesure étalonnée/ajustée	Étendue de mesure entre LRV et URV Réglage usine : 0 à URL D'autres étendues de mesure étalonnées peuvent être commandées comme étendues de mesure personnalisées.
p	-	Pression
-	LRL	Lower range limit = limite de mesure inférieure
-	URL	Upper range limit = limite de mesure supérieure
-	LRV	Valeur de début d'échelle
-	URV	Fin d'échelle
-	TD (rangeabilité)	Zoom Exemple - voir le chapitre suivant.

Calcul de la rangeabilité



A0029545

- 1 Étendue de mesure étalonnée/ajustée
- 2 Étendue basée sur le zéro
- 3 URL capteur

Exemple

- Capteur : 10 bar (150 psi)
- Fin d'échelle (URL) = 10 bar (150 psi)
- Étendue étalonnée/ajustée : 0 ... 5 bar (0 ... 75 psi)
- Début d'échelle (LRV) = 0 bar (0 psi)
- Fin d'échelle (URV) = 5 bar (75 psi)

Rangeabilité (TD) :

$$TD = \frac{URL}{|URV - LRV|}$$

$$TD = \frac{10 \text{ bar (150 psi)}}{|5 \text{ bar (75 psi)} - 0 \text{ bar (0 psi)}|} = 2$$

Dans cet exemple, la TD est 2:1.
Cette étendue de mesure est basée sur le zéro.

Marques déposées

HART®

Marque déposée par FieldComm Group, Austin, USA

PROFIBUS®




Marque déposée par la PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Karlsruhe, Allemagne

FOUNDATION™ Fieldbus

Marque déposée par FieldComm Group, Austin, Texas, USA

Principe de fonctionnement et construction du système

Caractéristiques de l'appareil

 PMD75	A0023922
 FMD77 avec séparateur	A0023923
 FMD78 avec séparateurs et capillaires	A0023924

Domaine d'application

PMD75 :

- Débit
- Niveau
- Pression différentielle
- Pression

FMD77 :

- Niveau
- Pression différentielle

FMD78 :

- Niveau
- Pression différentielle

Raccords process

PMD75 :

- 1/4 – 18 NPT
- RC 1/4

FMD77 côté basse pression (-) :

- 1/4 – 18 NPT
- RC 1/4
- Disponible également avec séparateur et capillaire

FMD77 côté haute pression (+) :

- EN DN 50 – DN 100
- ASME NPS 2" – 4"
- JIS 80A – 100A

FMD78 :

Grand choix de séparateurs

Gammes de mesure

- PMD75 : à partir de -10 à +10 mbar (-0.15 à +0.15 psi) jusqu'à -40 à +40 bar (-600 à +600 psi)
En tant que capteur de pression relative ou de pression absolue : jusqu'à 250 bar (3750 psi)
- FMD77 : à partir de -100 à +100 mbar (-1.5 à +1.5 psi) jusqu'à -16 bar à +16 bar (-240 à +240 psi)
- FMD78 : à partir de -100 à +100 mbar (-1.5 à +1.5 psi) jusqu'à -40 à +40 bar (-600 à +600 psi)

OPL

PMD75 :

d'un côté : jusqu'à 420 bar (6 300 psi)

des deux côtés : jusqu'à 630 bar (9 450 psi)

En tant que capteur de pression relative ou de pression absolue : jusqu'à 375 bar (5625 psi)

FMD77 :

d'un côté : jusqu'à 160 bar (2 400 psi)

des deux côtés : jusqu'à 240 bar (3 600 psi)

FMD78 :

d'un côté : jusqu'à 160 bar (2 400 psi)

des deux côtés : jusqu'à 240 bar (3 600 psi)

Gamme de température de process (température au raccord process)

PMD75 :

-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)

-50 ... +110 °C (-58 ... +230 °F) sur le manifold (→  43)

FMD77 :

-70 ... +400 °C (-94 ... +752 °F)

(en fonction de l'huile de remplissage)

FMD78 :

-70 ... +400 °C (-94 ... +752 °F)

(en fonction de l'huile de remplissage)

Gamme de température ambiante

- Sans afficheur LCD : jusqu'à -54 ... +85 °C (-65 ... +185 °F)
- Avec afficheur LCD : -20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F)
(gamme d'application de température étendue -50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F) avec limitation des propriétés optiques, comme p. ex. la vitesse d'affichage et le contraste)
- Boîtier séparé : -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
- Séparateurs selon la version

Précision de référence

- PMD75 : jusqu'à ±0,035 % de l'étendue de mesure réglée
- FMD77 : jusqu'à ±0,075 % de l'étendue de mesure réglée
- FMD78 : jusqu'à ±0,075 % de l'étendue de mesure réglée

Tension d'alimentation

Tension d'alimentation non Ex

■ 4 à 20 mA HART : 10,5 à 45 V DC

■ PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus : 9 à 32 V DC

Tension d'alimentation Ex ia

10,5 à 30 V DC

Sortie

4 à 20 mA avec protocole HART superposé, PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus

Options

- Module mémoire HistoROM®/M-DAT
- PMD75 : avec bride pleine du côté basse pression pour la mesure de la pression relative et absolue

Spécificités

PMD75 :

- p_{stat} jusqu'à 420 bar (6 300 psi)
- Membrane de process : tantale


FMD77 :

Pour des températures de produit élevées

FMD78 :

Pour des températures de produit élevées

Grand choix de séparateurs

Principe de mesure**Membrane de process métallique**


A0023919

- 1 Elément de mesure
 2 Membrane centrale
 3 Huile de remplissage
 4 Membrane de process

Les membranes de process sont déformées des deux côtés sous l'action des pressions. Une huile de remplissage transmet la pression à un pont de résistance (technologie des semi-conducteurs). Le changement de la tension de sortie du pont, qui dépend de la pression différentielle, est mesuré et exploité

Avantages :

- Pressions du système standard : 160 bar (2 400 psi) jusqu'à 420 bar (6 300 psi)
- Stabilité à long terme
- Résistance à la surpression unilatérale très élevée

Construction de l'appareil**Mesure de niveau (niveau, volume et masse) :**

A0023921


- A Mesure de niveau avec FMD77
 B Mesure de niveau avec FMD78
 h Hauteur (niveau)
 Δp Pression différentielle
 ρ Densité du produit
 g Constante gravitationnelle

Principaux avantages

- Sélection du mode de niveau optimal pour l'application dans le logiciel de l'appareil
- Mesures du volume et de la masse dans un réservoir de forme quelconque à l'aide d'une courbe caractéristique librement programmable
- Choix de diverses unités de niveau avec conversion automatique des unités
- Il est possible d'indiquer une unité personnalisée
- Vaste gamme d'utilisations, p. ex.
 - pour la mesure de niveau dans des cuves sous pression
 - pour formation de mousse
 - dans des réservoirs avec agitateurs ou filtres
 - pour gaz liquides
 - pour la mesure de niveau standard

Mesure de débit

Mesure du débit avec Deltabar S et un organe déprimogène :



A0023920

- A Diaphragme
 B Sonde de Pitot
 Q Débit
 Δp Pression différentielle, $\Delta p = p_1 - p_2$

Principaux avantages

- Choix de quatre modes de débit : débit volumique, débit volumique corrigé (conditions de la norme européenne), débit volumique standard (conditions de la norme américaine) et débit massique
- Choix de diverses unités de débit avec conversion automatique des unités
- Il est possible d'indiquer une unité personnalisée
- Suppression des débits de fuite : lorsqu'elle est activée, cette fonction élimine les petits débits pouvant entraîner de grandes fluctuations de la valeur mesurée.
- Comprend deux totalisateurs par défaut. Un totalisateur peut être remis à zéro.
- Le mode et l'unité de totalisation peuvent être réglées individuellement pour chaque totalisateur. Cela permet des totalisations de quantité journalières et annuelles indépendantes.

Protocole de communication	■ 4 à 20 mA avec protocole de communication HART ■ PROFIBUS PA ■ Les appareils Endress+Hauser satisfont aux exigences spécifiées par le modèle FISCO. ■ En raison d'une faible consommation de courant de $13 \text{ mA} \pm 1 \text{ mA}$, le nombre suivant d'appareils peuvent être utilisés sur un segment de bus s'ils sont installés conformément à FISCO : jusqu'à 7 appareils pour les applications Ex ia, CSA IS et FM IS ou jusqu'à 27 appareils pour toutes les autres applications, p. ex. en zones non explosibles, Ex nA, etc. Pour plus d'informations sur PROFIBUS PA, voir le manuel de mise en service BA00034S "PROFIBUS DP/PA : Guidelines for planning and commissioning" et les directives de la PNO. ■ FOUNDATION Fieldbus ■ Les appareils Endress+Hauser satisfont aux exigences spécifiées par le modèle FISCO. ■ En raison d'une faible consommation de courant de $15,5 \text{ mA} \pm 1 \text{ mA}$, le nombre suivant d'appareils peuvent être utilisés sur un segment de bus s'ils sont installés conformément à FISCO : jusqu'à 6 appareils pour les applications Ex ia, CSA IS et FM IS ou jusqu'à 24 appareils pour toutes les autres applications, p. ex. en zones non explosibles, Ex nA, etc. Pour plus d'informations sur FOUNDATION Fieldbus, telles que les exigences pour les composants du système de bus, voir le manuel de mise en service BA00013S "FOUNDATION Fieldbus Overview".
-----------------------------------	--

Entrée

Grandeur mesurée

Variables de process mesurées

Pression différentielle, pression

Variables de process calculées

- Débit (débit volumique ou débit massique)
- Pression absolue, pression relative
- Niveau (niveau, volume ou masse)

Gamme de mesure

Capteur	Gamme de mesure capteur maximale		Plus petite étendue étalonnable ¹⁾	MWP	OPL		Pression min. de service ²⁾	Option ³⁾
	inférieure (LRL)	supérieure (URL)			d'un côté	des deux côtés		
[mbar (psi)]	[mbar (psi)]	[mbar (psi)]	[mbar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[mbar _{abs} (psi _{abs})]	PN 160
FMD77, FMD78, PMD75 : Option PN 160 / 16 MPa / 2400 psi								
10 (0.15) (PMD75 uniquement)	-10 (-0.15)	+10 (+0.15)	0,25 (0.00375)	160 (2400)	160 (2400)	240 (3600)	0,1 (0.0015)	7b
30 (0.45) (PMD75 uniquement)	-30 (-0.45)	+30 (+0.45)	0,3 (0.0045)					7C
100 (1.5)	-100 (-1.5)	+100 (+1.5)	1/5 (0.015/0.075) ⁴⁾	160 (2400)				7D
500 (7.5)	-500 (-7.5)	+500 (+7.5)	5 (0.075)					7F
3000 (45)	-3000 (-45)	+3000 (+45)	30 (0.45)					7H
16000 (240)	-16000 (-240)	+16000 (+240)	160 (2.4)					7L
40000 (600)	-40000 (-600)	+40000 (+600)	400 (6)	160 (2400) ⁵⁾	Côté "+" ⁶⁾ : 160 (2400)			7M
PMD75 : Option PN 420 / 42 MPa / 6300 psi								
100 (1.5)	-100 (-1.5)	+100 (+1.5)	1/5 (0.015/0.075) ⁴⁾	420 (6300) ^{7) 8)}	420 (6300)	630 (9450)	0,1 (0.0015)	8D
500 (7.5)	-500 (-7.5)	+500 (+7.5)	5 (0.075)					8F
3000 (45)	-3000 (-45)	+3000 (+45)	30 (0.45)					8H
16000 (240)	-16000 (-240)	+16000 (+240)	160 (2.4)					8L
40000 (600)	-40000 (-600)	+40000 (+600)	400 (6)	420 (6300) ^{7) 5) 8)}	Côté "+" ⁶⁾ : 420 (6300)			8M

1) Rangeabilité > 100:1 sur demande

2) La pression minimale de service indiquée dans le tableau s'applique à l'huile silicone dans les conditions de référence. Pression de fonctionnement min. à 85 °C (185 °F) pour l'huile silicone : jusqu'à 10 mbar_{abs} (0.15 psi_{abs}). FMD77 et FMD78 : Pression min. de fonctionnement : 50 mbar_{abs} (0.75 psi_{abs}) ; tenir compte également des limites de pression et de température de l'huile de remplissage sélectionnée → 104. Pour les applications de vide, suivre les instructions de montage → 104.

3) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Gamme nominale ; PN"

4) Plus petite étendue étalonnable pour le PMD75 : 1 mbar (0,015 psi) ; Plus petite étendue étalonnable pour le FMD77 et FMD78 : 5 mbar (0,075 psi)

5) Si la pression est appliquée sur le côté négatif uniquement, la MWP est de 100 bar (1 500 psi).

6) Côté "-" : 100 bar (1 500 psi)

7) Si l'agrément CRN est sélectionné, les valeurs MWP limitées suivantes s'appliquent (les valeurs MWP se réfèrent à la température maximale de l'appareil) : sans vis de purge latérale : 262 bar (3 800 psi) ; avec purge latérale : 179 bar (2 600 psi) ; avec joints en cuivre : 124 bar (1 800 psi).

8) MWP des deux côtés uniquement.


Capteur	Gamme de mesure capteur maximale		Plus petite étendue étalonnable	MWP	OPL		Pression min. de service ¹⁾	Option ²⁾
	inférieure (LRL)	supérieure (URL)			d'un côté	des deux côtés		
bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)		mbar _{abs} (psi _{abs})	
PMD75 : Disponible en option en tant que capteur de pression relative ou absolue								
160 (2400) pression relative	-1 (-15)	160 (2400)	40 (600)	160 (2400)	240 (3600)	- ³⁾	10	7Q
160 (2400) abs	0	160 (2400)	4 (60)	160 (2400)	240 (3600)	- ³⁾	10	7V
250 (3750) pression relative	-1 (-15)	250 (3750)	40 (600)	250 (3750)	375 (5625)	- ³⁾	10	7R ⁴⁾
250 (3750) abs	0	250 (3750)	4 (60)	250 (3750)	375 (5625)	- ³⁾	10	7W ⁴⁾

- 1) La pression minimale de service indiquée dans le tableau s'applique à l'huile silicone dans les conditions de référence. Pression de fonctionnement min. à 85 °C (185 °F) pour l'huile silicone : jusqu'à 10 mbar_{abs} (0.15 psi_{abs}).
- 2) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Gamme nominale ; PN"
- 3) Disponible uniquement avec bride pleine du côté basse pression.
- 4) Le capteur 250 bar peut être utilisé sur l'ensemble de la gamme de mesure avec jusqu'à 100 000 changements de charge sans restrictions des spécifications.

Sortie

Signal de sortie

- 4 à 20 mA avec protocole de communication numérique superposé HART, 2 fils
- Signal de communication numérique PROFIBUS PA (Profile 3.0), 2 fils
 - Codage des signaux : Manchester Bus Powered (MBP) : Manchester II
 - Vitesse de transmission : mode tension 31,25 KBit/s
- Signal de communication numérique FOUNDATION Fieldbus, 2 fils
 - Codage des signaux : Manchester Bus Powered (MBP) : Manchester II
 - Vitesse de transmission : mode tension 31,25 KBit/s

Sortie	Interne + LCD	Externe + LCD	Interne
			
	Option ¹⁾		
4 à 20mA HART	B	A	C
4 à 20mA HART, Li=0	E	D	F
PROFIBUS PA	N	M	O
FOUNDATION Fieldbus	Q	P	R

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Affichage, configuration : "

Portée du signal

4...20 mA
3,8 mA à 20,5 mA

Signal de défaut

4 à 20 mA HART

Selon NAMUR NE43.

- Alarme max. : réglable de 21 à 23 mA (réglage usine : 22 mA)
- Maintien mesure : la dernière valeur mesurée est maintenue
- Alarme min. : 3,6 mA

PROFIBUS PA

Selon NAMUR NE43.

Peut être réglé dans le bloc Analog Input.

Options :

- Last Valid Out Value (réglage par défaut)
- Fail Safe Value
- Status bad

FOUNDATION Fieldbus

Selon NAMUR NE43.

Peut être réglé dans le bloc Analog Input.


Options :

- Last Good Value
- Fail Safe Value (réglage par défaut)
- Wrong Value

Charge

4 à 20 mA HART

Pour assurer une tension aux bornes suffisante pour les appareils 2 fils, la résistance de charge maximale R (y compris la résistance de câble) en fonction de la tension d'alimentation U_0 fournie par l'unité d'alimentation ne doit pas être dépassée. Pour les diagrammes de charge suivants, tenir compte de la position du pont et du mode de protection :



A0019988

A Pont pour signal test 4...20 mA placé en position "Non-Test"

B Pont pour signal test 4...20 mA placé en position "Test"

1 Alimentation 10,5 (11,5) à 30 V DC pour 1/2 G Ex ia, 1GD Ex ia, 1/2 GD Ex ia, FM IS, CSA IS, IECEx ia, NEPSI Ex ia

2 Alimentation 10,5 (11,5) à 45 V DC pour les appareils pour zone sûre, 1/2 D, 1/3 D, 2 G Ex d, 3 G Ex nA, FM XP, FM DIP, FM NI, CSA XP, CSA dust ignition-proof, NEPSI Ex d

3 R_{Lmax} résistance de charge maximale

U Tension d'alimentation



En utilisant un programme d'exploitation via un terminal portable ou via un PC, une résistance de communication minimum de 250 Ω doit être prise en compte.

Amortissement

Un amortissement agit sur toutes les sorties (signal de sortie, affichage) :

- via l'affichage local, un terminal portable ou un PC avec logiciel d'exploitation progressivement de 0...999 s
- Également pour HART et PROFIBUS PA : Via commutateur DIP sur l'électronique, position du commutateur "on" = grandeur réglante et "off"
- Réglage usine : 2 s

Courant d'alarme

Désignation	Option ¹⁾
Courant alarme min.	J
Mode burst HART PV	J
Courant d'alarme min + HART burst mode PV	J

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Options supplémentaires 1" et "Options supplémentaires 2"

Version de firmware

Désignation	Option ¹⁾
02.20.zz, HART 7, DevRev22	72
02.11.zz, HART 5, DevRev21	73
04.00.zz, FF, DevRev07	74
04.01.zz, PROFIBUS PA, DevRev03	75
02.10.zz, HART 5, DevRev21	76
03.00.zz, FF, DevRev06	77

Désignation	Option ¹⁾
04.00.zz, PROFIBUS PA	78
02.30.zz, HART 7	71

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Version firmware"

Données spécifiques au protocole HART

ID fabricant	17 (11 hex)
ID type d'appareil	23 (17 hex)
Révision de l'appareil	21 (15 hex) - version SW 02.1y.zz - HART specification 5 22 (16 hex) - version SW 02.2y.zz - HART specification 7
Spécification HART	5 7
DD Revision	4 (langue sélectionnée = russe) pour révision de l'appareil 21 3 (langue sélectionnée = néerlandais) pour révision de l'appareil 21 1 pour révision de l'appareil 22
Fichiers de description d'appareil (DTM, DD)	Informations et fichiers sous : www.fr.endress.com www.fieldcommgroup.org
Charge HART	Min. 250 Ω
Variables d'appareil HART	Les valeurs mesurées sont affectées aux variables d'appareil de la façon suivante : Valeurs mesurées pour PV (première variable d'appareil) - Pression - Débit - Niveau - Contenu cuve Valeurs mesurées pour SV, TV (deuxième et troisième variables) - Pression - Totalisateur Valeurs mesurées pour QV (quatrième variable) Température
Fonctions supportées	- Mode burst - Additional Transmitter Status - Verrouillage de l'appareil - Modes de mesure alternatifs

Données WirelessHART

Tension de démarrage min.	11,5 V (valeur par défaut) ou 10,5 V si le cavalier n'est pas mis en position "Test" ¹⁾
Courant de démarrage	12 mA
Temps de démarrage	10 s
Tension de fonctionnement minimale	11,5 V (valeur par défaut) ou 10,5 V si le cavalier n'est pas mis en position "Test" ¹⁾
Courant Multidrop	4 mA
Temps d'établissement de la connexion	1 s

1) Ou plus si l'appareil fonctionne près des limites de température ambiante (-40 ... +85 °C (-40 ... +185))

Données spécifiques au protocole PROFIBUS PA

ID fabricant	17 (11 hex)
Numéro d'identification	1542 hex
Version profil	3,0 - Version SW 03.00.zz - Version SW 04.00.zz 3.02 Version SW 04.01.zz (révision d'appareil 3) Compatibilité avec version SW 03.00.zz et supérieure.

Révision GSD	■ 4 (version SW 3.00.zz et 4.00.zz) ■ 5 (révision d'appareil 3)
DD Revision	■ 1 (version SW 3.00.zz et 4.00.zz) ■ 1 (révision d'appareil 3)
Fichier GSD	Informations et fichiers sous :
Fichiers DD	
Valeurs de sortie	Valeurs mesurées pour PV (via bloc de fonctions Analog Input) ■ Pression ■ Niveau ■ Débit ■ Contenu cuve Valeurs mesurées pour SV ■ Pression ■ Température Valeur mesurée pour QV Totalisateur
Valeurs d'entrée	Valeur d'entrée envoyée par l'API, peut être affichée
Fonctions supportées	■ Identification & maintenance, identifiant d'appareil extrêmement simple sur le système de commande et la plaque signalétique ■ Condensed status (uniquement avec Profile Version 3.02) ■ Ajustage automatique de l'identifiant, commutable aux identifiants suivants (uniquement avec Profile Version 3.02) : ■ 9700 : Numéro d'identification du transmetteur spécifique au profil avec état "Classic" ou "Condensed". ■ 1504 : Mode compatible pour l'ancienne génération de Deltabar S (FMD230, FMD630, FMD633, PMD230, PMD235). ■ 1542 : Numéro d'identification de la nouvelle génération de Deltabar S (FMD77, FMD78, PMD75). ■ Verrouillage de l'appareil : L'appareil peut être verrouillé via le hardware ou le software.

Données spécifiques au protocole FOUNDATION Fieldbus

ID fabricant	452B48 hex
Type d'appareil	1009 hex
Révision de l'appareil	■ 6 - version SW 03.00.zz ■ 7 - version SW 04.00.zz (FF-912)
DD Revision	■ 3 (révision d'appareil 6) ■ 2 (révision d'appareil 7)
CFF Revision	■ 4 (révision d'appareil 6) ■ 1 (révision d'appareil 7)
Fichiers DD	Informations et fichiers sous :
Fichiers CFF	
Device Tester Version (version ITK)	■ 5.0 (révision d'appareil 6) ■ 6.01 (révision d'appareil 7)
Numéro de la campagne de tests ITK	■ IT054700 (révision d'appareil 6) ■ IT085400 (révision d'appareil 7)
Apte à Link Master (LAS)	Oui
À choisir entre "Link Master" et "Basic Device"	Oui ; Réglage par défaut : Basic Device
Adresse du noeud	Réglage par défaut : 247 (F7 hex)

Fonctions supportées	Field diagnostics profile (uniquement avec FF912) Les méthodes suivantes sont supportées : ▪ Redémarrage ▪ Configuration de l'erreur comme avertissement ou alarme ▪ HistoROM ▪ Peakhold (maintien crête) ▪ Info alarme ▪ Réglage du capteur
Nombre VCRs	▪ 44 (révision d'appareil 6) ▪ 24 (révision d'appareil 7)
Nombre objets Link en VFD	50

Virtual communication references (VCRs)

	Révision d'appareil 6	Révision d'appareil 7
Entrées permanentes	44	1
Client VCRs	0	0
Server VCRs	5	10
Source VCRs	8	43
Sink VCRs	0	0
Subscriber VCRs	12	43
Publisher VCRs	19	43

Réglages des liens

	Révision d'appareil 6	Révision d'appareil 7
Slot time	4	4
Temporisation min. entre PDU	12	10
Temporisation de réponse max.	10	10

Blocs Transducer

Bloc	Contenu	Valeurs de sortie
Bloc TRD1	Contient tous les paramètres relatifs à la mesure	▪ Pression, débit ou niveau (voie 1) ▪ Température de process (voie 2)
Bloc Service	Contient des informations sur la maintenance	▪ Pression après amortissement (voie 3) ▪ Pression aiguille entraînée (voie 4) ▪ Compteur pour les dépassements de la pression max. (voie 5)
Bloc Dp Flow	Contient les paramètres de débit et du totalisateur	Totalisateur 1 (voie 6)
Bloc Diagnostic	Contient les informations de diagnostic	Code erreur via voies DI (voie 0 à 16)
Bloc Display	Contient les paramètres pour la configuration de l'afficheur local	Pas de valeurs de sortie

Blocs de fonctions

Bloc	Contenu	Chiffre de blocs	Temps d'exécution		Fonctionnalité	
			Appareil Révision 6	Appareil Révision 7	Appareil Révision 6	Appareil Révision 7
Resource Block	Ce bloc contient toutes les données permettant d'identifier l'appareil de façon univoque. Il correspond à la version électronique de la plaque signalétique de l'appareil.	1			Étendue	Étendue
Bloc Analog Input 1 Bloc Analog Input 2 Bloc Analog Input 3	Le bloc AI reçoit les valeurs mesurées du bloc Sensor, (sélectionnable via un numéro de voie) et met les données à disposition d'autres blocs de fonctions à sa sortie. Amélioration : sorties numériques pour alarmes de process, mode fail safe	3	45 ms	45 ms (sans rapports de tendance et d'alarme)	Étendue	Étendue
Bloc Digital Input	Ce bloc contient les données discrètes du bloc Diagnostics (sélectionnable via un numéro de voie 0 à 16) et les met à disposition des autres blocs à sa sortie.	1	40 ms	30 ms	Standard	Étendue
Bloc Digital Output	Ce bloc convertit l'entrée discrète et donc initie une action (sélectionnable via un numéro de voie) dans le bloc DP Flow ou Service. La voie 1 réinitialise le tube-compteur pour les dépassements de la pression max.	1	60 ms	40 ms	Standard	Étendue
PID Block	Ce bloc sert de régulateur proportionnel - intégral - différentiel et peut servir de manière universelle aux régulations sur le terrain. Il permet le mode cascade et la régulation prédictive. L'entrée IN peut être indiquée sur l'écran. La sélection se fait dans le bloc Display (DISPLAY_MAIN_LINE_CONTENT).	1	120 ms	70 ms	Standard	Étendue
Arithmetic Block	Ce bloc permet d'utiliser simplement des fonctions mathématiques répandues pour la mesure. Il n'est pas nécessaire que l'utilisateur connaisse les formules. L'algorithme nécessaire pour la fonction souhaitée est sélectionné par son nom.	1	50 ms	40 ms	Standard	Étendue
Input Selector Block	Le bloc Input Selector facilite la sélection de jusqu'à quatre entrées et génère une sortie basée sur l'action configurée. Il reçoit normalement son entrée des blocs AI. Le bloc permet la sélection des valeurs maximale, minimale, moyenne et de la première valeur valable. Les entrées IN1 à IN4 peuvent être indiquées à l'écran. La sélection se fait dans le bloc Display (DISPLAY_MAIN_LINE_CONTENT).	1	35 ms	35 ms	Standard	Étendue
Signal Characterizer Block	Ce bloc se compose de deux parties, chacune avec une valeur de sortie qui est une fonction non linéaire de la valeur d'entrée. La fonction non linéaire est générée par un simple tableau contenant 21 couples de valeurs x-y quelconque.	1	30 ms	40 ms	Standard	Étendue
Integrator Block	Le bloc Integrator intègre une grandeur mesurée en fonction du temps ou additionne les impulsions d'un bloc Pulse Input. Il peut également être utilisé comme totalisateur qui additionne jusqu'à un reset ou comme un totalisateur de lots, pour lequel la valeur intégrée est comparée à une valeur de consigne générée avant ou pendant la commande et génère un signal binaire lorsque la valeur de consigne est atteinte.	1	35 ms	40 ms	Standard	Étendue
Analog Alarm Block	Ce bloc contient toutes conditions d'alarme de process (il fonctionne comme un comparateur) et les représente à la sortie.	1	35 ms	35 ms	Standard	Étendue

Informations complémentaires sur les blocs de fonctions :

Bloc de fonctions instanciable	OUI	OUI
Nombre de blocs de fonctions instanciables supplémentaires	9	4

Alimentation électrique


⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité électrique est compromise en cas de mauvais raccordement !

- ▶ En cas d'utilisation de l'appareil de mesure en zone explosible, il convient de respecter également les normes et réglementations nationales en vigueur de même que les consignes de sécurité ou les dessins de montage ou de contrôle → 116.
- ▶ Toutes les données relatives à la protection contre les explosions figurent dans des documentations séparées, disponibles sur demande. La documentation Ex est fournie en standard avec tous les appareils Ex → 116.
- ▶ Les appareils avec parafoudre intégré doivent être reliés à la terre → 24.
- ▶ Des circuits de protection contre les inversions de polarité, les effets haute fréquence et les pics de tension sont intégrés.

Occupation des bornes


4 à 20 mA HART



A0019989

- 1 Boîtier
- 2 Tension d'alimentation
- 3 4...20 mA
- 4 Les appareils avec parafoudre intégré sont marqués ici avec "OVP" (Overvoltage protection).
- 5 Borne de terre externe
- 6 Signal test 4...20 mA entre la borne (+) et la borne de test
- 7 Borne de terre interne
- 8 Pont pour signal test 4...20 mA, → 22

PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus



A0020158

- 1 Boîtier
- 2 Tension d'alimentation
- 3 Les appareils avec parafoudre intégré sont marqués ici avec "OVP" (Overvoltage protection).
- 4 Borne de terre externe
- 5 Borne de terre interne

Tension d'alimentation**4 à 20 mA HART**

Variante d'électronique	Pont pour signal test 4...20 mA placé en position "Test" (état au départ usine)	Pont pour signal test 4...20 mA placé en position "Non-Test"
Version pour zone non explosible	11,5 à 45 V DC	10,5 à 45 V DC
Sécurité intrinsèque	11,5 à 30 V DC	10,5 à 30 V DC
- Autres modes de protection - Appareils sans certificat	11,5 à 45 V DC (versions avec connecteur enfichable 35 V DC)	10,5 à 45 V DC (versions avec connecteur enfichable 35 V DC)

Mesurer le signal de test 4...20 mA

Position du pont pour signal test	Description
 A0019992	- Mesure du signal test 4-20 mA via les bornes (+) et test : possible. (Le courant de sortie peut être mesuré sans interruption par le biais de la diode) - État à la livraison - Tension d'alimentation minimale : 11,5 V DC
 A0019993	- Mesure du signal test 4-20 mA via les bornes (+) et test : impossible. - Tension d'alimentation minimale : 10,5 V DC

PROFIBUS PA

- Version pour zone non explosible : 9 à 32 V DC
- Ex ia : 10,5 à 30 V DC

FOUNDATION Fieldbus

- Version pour zone non explosible : 9 à 32 V DC
- Ex ia : 10,5 à 30 V DC

Consommation électrique

- PROFIBUS PA : 13 mA ± 1 mA, le courant de démarrage est conforme à IEC 61158-2, Clause 21
- FOUNDATION Fieldbus : 15,5 mA ± 1 mA, le courant de démarrage est conforme à IEC 61158-2, Clause 21

Raccordement électrique**PROFIBUS PA**

Le signal de communication numérique est transmis au bus via une connexion 2 fils. Le bus assure également l'alimentation électrique. Pour plus d'informations sur la structure du réseau et la mise à la terre, et pour plus de composants de systèmes de bus tels que des câbles réseau, voir la documentation correspondante, p. ex. manuel de mise en service BA00034S "PROFIBUS DP/PA: Guidelines for planning and commissioning" et Directive PNO.

FOUNDATION Fieldbus

Le signal de communication numérique est transmis au bus via une connexion 2 fils. Le bus assure également l'alimentation électrique. Pour plus d'informations sur la structure du réseau et la mise à la terre, et pour plus de composants de systèmes de bus tels que des câbles réseau, voir la documentation correspondante, p. ex. manuel de mise en service BA00013S "FOUNDATION Fieldbus Overview" et Directive FOUNDATION Fieldbus.

Bornes


- Tension d'alimentation et borne de terre interne : 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Borne de terre externe : 0,5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

Entrées de câble	Agrément	Presse-étoupe	Gamme de serrage
	Standard, II 1/2 G Ex ia, IS	Matière synthétique M20x1,5	5 ... 10 mm (0,2 ... 0,39 in)
	ATEX II 1/2 D, II 1/3 D, II 1/2 GD Ex ia, II 1 GD Ex ia, II 3 G Ex nA	Métal M20x1,5 (Ex e)	7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in)

Pour plus de caractéristiques techniques, voir le chapitre sur le boîtier → 49

Connecteurs


Raccordement des appareils avec connecteur Harting Han7D



A Raccordement électrique pour les appareils avec connecteur Harting Han7D
B Vue du connecteur enfichable de l'appareil

Matériau : CuZn, les contacts pour la douille enfichable et le connecteur sont plaqués or

Raccordement des appareils avec connecteur M12



1 Signal +
2 Libre
3 Signal -
4 Terre/fil de terre

Endress+Hauser propose les accessoires suivants pour les appareils avec connecteur M12 :

Douille enfichable M 12x1, droite

- Matériau : corps PA ; écrou-raccord CuZn, nickelé
- Indice de protection (entièrement verrouillé) : IP67
- Référence : 52006263


Douille enfichable M 12x1, coudée

- Matériau : corps PBT/PA ; écrou-raccord GD-Zn, nickelé
- Indice de protection (entièrement verrouillé) : IP67
- Référence : 71114212

Câble 4x0,34 mm² (20 AWG) avec douille M12, coudée, bouchon à vis, longueur 5 m (16 ft)

- Matériau : corps PUR ; écrou-raccord CuSn/Ni ; câble PVC
- Indice de protection (entièrement verrouillé) : IP67
- Référence : 52010285

Raccordement des appareils avec connecteur 7/8"



A0011176

- 1 Signal -
- 2 Signal +
- 3 Blindage
- 4 Libre

Filetage : 7/8 - 16 UNC

- Matériau : 316L (1.4401)
- Indice de protection : IP68

Spécification de câble

HART

- Endress+Hauser recommande l'utilisation d'une paire torsadée blindée.
- Diamètre extérieur du câble : 5 ... 9 mm (0,2 ... 0,35 in) dépend de l'entrée de câble utilisée
→ 23

PROFIBUS PA

Utiliser une paire torsadée blindée, de préférence de type A.



Pour plus d'informations sur les spécifications de câble, voir le manuel de mise en service BA00034S "PROFIBUS DP/PA: Guidelines for planning and commissioning", la Directive PNO 2.092 PROFIBUS PA User and Installation Guideline" et la norme IEC 61158-2 (MBP).

FOUNDATION Fieldbus

Utiliser une paire torsadée blindée, de préférence de type A.



Pour plus d'informations sur les spécifications de câble, voir le manuel de mise en service BA00013S "FOUNDATION Fieldbus Overview", les Directives FOUNDATION Fieldbus et la norme IEC 61158-2 (MBP).

Courant de démarrage

12 mA

Ondulation résiduelle

Sans effet sur le signal 4 à 20 mA jusqu'à une ondulation résiduelle de $\pm 5\%$ à l'intérieur de la gamme de tension admissible [selon spécification hardware HART HCF_SPEC-54 (DIN IEC 60381-1)].

Parafoudre (en option pour HART, PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus)

- Parafoudre :
 - Tension continue nominale : 600 V
 - Courant de fuite nominal : 10 kA
 - Test pic de courant $i = 20$ kA selon DIN EN 60079-14: 8/20 μ s réussi
 - Contrôle du courant alternatif de fuite $I = 10$ A réussi

Informations de commande : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Options supplémentaires 1" ou Options supplémentaires 2", option "M"

AVIS

L'appareil pourrait être détruit !

- Les appareils avec parafoudre intégré doivent être reliés à la terre.

Effet de l'alimentation électrique

 $\leq 0,0006$ % de URL/1 V

Performances

Temps de réponse	HART ■ Acyclique : min. 330 ms, typiquement 590 ms (en fonction de la commande # et du nombre de préambules) ■ Cyclique (burst) : min. 160 ms, typiquement 350 ms (en fonction de la commande # et du nombre de préambules) PROFIBUS PA ■ Acyclique : env. 60 ms à 70 ms (selon l'intervalle min. de l'esclave) ■ Cyclique : env. 10 ms à 13 ms (selon l'intervalle min. de l'esclave) FOUNDATION Fieldbus ■ Acyclique : typiquement 100 ms (pour les réglages standard des paramètres de bus) ■ Cyclique : 20 ms (pour les réglages standard des paramètres de bus)
Conditions de référence	■ Selon IEC 62828-2 / IEC 60770 ■ Température ambiante T_A = constante, dans la gamme : +21 ... +33 °C (+70 ... +91 °F) ■ Humidité ϕ = constante, dans la gamme : 5 à 80 % RH $\pm$ 5 % ■ Pression ambiante p_A = constante dans la gamme : 860 ... 1 060 mbar (12,47 ... 15,37 psi) ■ Position de la cellule de mesure : horizontale $\pm 1^\circ$ ■ Entrée de LOW SENSOR TRIM et HIGH SENSOR TRIM pour le début et la fin d'échelle ■ Étendue de mesure basée sur le zéro ■ Matériau de la membrane pour PMD75 : AISI 316L (1.4435), Alloy C276, revêtu or/rhodium, Monel ■ Matériau de la membrane pour FMD77, FMD78 : AISI 316L (1.4435) ■ Huile de remplissage : huile silicone ■ Tension d'alimentation : 24 V DC $\pm$ 3 V DC ■ Charge avec HART : 250 Ω ■ Rangeabilité (TD) = URL / URV - LRV
Écart de mesure maximum (performance totale)	Les caractéristiques de performance se rapportent à la précision de l'appareil de mesure. Les facteurs ayant une influence sur la précision se divisent en deux groupes ■ Performance totale de l'appareil de mesure ■ Facteurs d'installation Toutes les caractéristiques de performance sont en conformité avec $\geq \pm 3$ sigma. La performance totale de l'appareil de mesure comprend la précision de référence et l'influence de la température ambiante ; elle se calcule à l'aide de la formule suivante : $\text{Performance totale} = \pm \sqrt{(E1)^2 + (E2)^2 + (E3)^2}$ E1 = Précision de référence E2 = Effet de la température ambiante E3 = Effet de la pression statique Calcul de E2 : Effet de la température ambiante pour $\pm 28^\circ\text{C}$ (50°F) (correspond à la gamme de $-3 \dots +53^\circ\text{C}$ ($+27 \dots +127^\circ\text{F}$)) $E2 = E2_M + E2_E$ $E2_M$ = erreur de température principale $E2_E$ = erreur de l'électronique ■ Les valeurs s'appliquent pour les membranes de process en 316L (1.4435) ■ Les valeurs se rapportent à l'étendue de mesure étalonnée.

Calcul de la performance totale avec Applicator d'Endress+Hauser

Les erreurs mesurées détaillées, telles que pour d'autres gammes de température, par exemple, peuvent être calculées avec Applicator "[Sizing Performance en mesure de pression](#)".



A0038927

Calcul de l'erreur du séparateur avec Applicator d'Endress+Hauser

Les erreurs du séparateur ne sont pas prises en considération. Les erreurs du séparateur sont calculées séparément dans Applicator "[Sizing Séparateur](#)".



A0038925

Précision de référence [E1]

La précision de référence comprend la non-linéarité [IEC 62828-1 / DIN EN 61298-2] y compris l'hystérésis [IEC 62828-1 / DIN EN 61298-2] et la non-répétabilité [IEC 62828-1 / DIN EN 61298-2] selon la méthode des points limites conformément à [IEC 62828-1 / DIN EN 60770-2]. Précision de référence pour la version standard jusqu'à TD 100:1, pour la version platine jusqu'à TD 5:1.

PMD75

Capteur 10 mbar (0,15 psi)

- Standard : $TD \leq 1:1 = \pm 0,075 \%$; $TD > 1:1 = \pm 0,075 \% \cdot TD$
- Platine : $TD \leq 1:1 = \pm 0,05 \%$; $TD > 1:1 = \pm 0,075 \% \cdot TD$

Capteur 30 mbar (0,45 psi)

- Standard : $TD \leq 3:1 = \pm 0,075 \%$; $TD > 3:1 = \pm 0,025 \% \cdot TD$
- Platine : $TD \leq 1:1 = \pm 0,05 \%$; $TD > 1:1 \text{ à } TD \leq 3:1 = \pm 0,075 \%$; $TD > 3:1 = \pm 0,025 \% \cdot TD$

Capteur 100 mbar (1,5 psi)

- Standard : $TD \leq 5:1 = \pm 0,05 \%$; $TD > 5:1 = \pm (0,009 \% \cdot TD + 0,005 \%)$
- Platine : $TD \geq 1:1 = \pm 0,04 \%$

Capteurs 500 mbar (7,5 psi), 3 bar (45 psi), 16 bar (240 psi), 40 bar (600 psi)

- Standard : $TD \leq 15:1 = \pm 0,05 \%$; $TD > 15:1 = \pm (0,0015 \% \cdot TD + 0,0275 \%)$
- Platine : $TD \geq 1:1 = \pm 0,035 \%$

Capteur de pression relative et capteur de pression absolue 160 bar (2 400 psi) et 250 bar (3 750 psi)

- Standard : $TD \leq 5:1 = \pm 0,10 \%$; $TD > 5:1 = \pm 0,02 \% \cdot TD$
- Platine : -

FMD77

Capteur 100 mbar (1,5 psi)

$TD \leq 5:1 = \pm 0,10 \%$; $TD > 5:1 = \pm 0,02 \% \cdot TD$

Capteur 500 mbar (7,5 psi)

$TD \leq 15:1 = \pm 0,075 \%$; $TD > 15:1 = \pm (0,0015 \% \cdot TD + 0,053 \%)$

Capteurs 3 bar (45 psi) et 16 bar (240 psi)

$TD \leq 15:1 = \pm 0,075 \%$; $TD > 15:1 = \pm (0,0015 \% \cdot TD + 0,053 \%)$

FMD77 avec capillaires du côté basse pression et FMD78

Capteur 100 mbar (1,5 psi)

$TD \leq 5:1 = \pm 0,15 \%$; $TD > 5:1 = \pm 0,03 \% \cdot TD$

Capteur 500 mbar (7,5 psi)

$TD \leq 5:1 = \pm 0,15 \%$; $TD > 5:1 = \pm 0,03 \% \cdot TD$

Capteurs 3 bar (45 psi) et 16 bar (240 psi)

$TD \leq 15:1 = \pm 0,1 \%$; $TD > 15:1 = \pm (0,006 \% \cdot TD + 0,01 \%)$

Capteur 40 bar (600 psi)

$TD \leq 15:1 = \pm 0,1 \%$; $TD > 15:1 = \pm (0,006 \% \cdot TD + 0,01 \%)$

Effet de la température [E2]*E2_M = Erreur de température principale*

La sortie change en raison de l'effet de la température ambiante [IEC 62828-1 / IEC 61298-3] par rapport à la température de référence [IEC 62828-1 / DIN 16086]. Les valeurs indiquent l'erreur maximum due aux conditions de température ambiante ou de process min./max.

Capteurs 10 mbar (0,15 psi) et 30 mbar (0,45 psi)

- Standard : $\pm(0,14 \% \cdot TD + 0,04 \%)$
- Platine : $\pm(0,14 \% \cdot TD + 0,04 \%)$

Capteur 100 mbar (1,5 psi)

- Standard : $\pm(0,07 \% \cdot TD + 0,07 \%)$
- Platine : $\pm(0,07 \% \cdot TD + 0,07 \%)$

Capteur 500 mbar (7,5 psi)

- Standard : $\pm(0,03 \% \cdot TD + 0,017 \%)$
- Platine : $\pm(0,03 \% \cdot TD + 0,017 \%)$

Capteurs 3 bar (45 psi), 16 bar (240 psi) et 40 bar (600 psi)

- Standard : $\pm(0,012 \% \cdot TD + 0,017 \%)$
- Platine : $\pm(0,012 \% \cdot TD + 0,017 \%)$

Capteur de pression relative et capteur de pression absolue 160 bar (2 400 psi)

- Standard : $\pm(0,042 \% \cdot TD + 0,04 \%)$
- Platine : -

Capteur de pression relative et capteur de pression absolue 250 bar (3 750 psi)

- Standard : $\pm(0,022 \% \cdot TD + 0,04 \%)$
- Platine : -

E2_E - Erreur de l'électronique

- Sortie analogique (4 à 20 mA) : 0,05 %
- Sortie numérique (HART/PA/FF) : 0 %

L'erreur supplémentaire de l'électronique qui se produit dans la gamme de température -50 à -41 °C (-58 à -42 °F) est couverte par E2LT.

E2LT - Erreur basse température

Les indications se rapportent à l'étendue de mesure étalonnée.

- -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F): 0 %
- -50 ... -41 °C (-58 ... -42 °F): 1.5 %

E3_M - Erreur principale de pression statique

L'effet de la pression statique se réfère à l'effet sur la sortie dû aux variations de la pression statique du process (différence entre la sortie à chaque pression statique et la sortie à la pression atmosphérique [IEC 62828-2 / IEC 61298-3] et, par conséquent, la combinaison de l'influence de la pression de service sur le point zéro et l'étendue de mesure).

Capteur 10 mbar (0,15 psi)

- Standard
 - Influence sur le point zéro : $\pm 0,15 \cdot TD \% \text{ par } 7 \text{ bar (105 psi)}$
 - Influence sur l'étendue de mesure : $\pm 0,035 \% \text{ par } 7 \text{ bar (105 psi)}$
- Platine
 - Influence sur le point zéro : $\pm 0,07 \cdot TD \% \text{ par } 7 \text{ bar (105 psi)}$
 - Influence sur l'étendue de mesure : $\pm 0,035 \% \text{ par } 7 \text{ bar (105 psi)}$

Capteur 30 mbar (0,45 psi)

- Standard
 - Influence sur le point zéro : $\pm 0,70 \cdot TD \% \text{ par } 70 \text{ bar (1 050 psi)}$
 - Influence sur l'étendue de mesure : $\pm 0,14 \% \text{ par } 70 \text{ bar (1 050 psi)}$
- Platine
 - Influence sur le point zéro : $\pm 0,25 \cdot TD \% \text{ par } 70 \text{ bar (1 050 psi)}$
 - Influence sur l'étendue de mesure : $\pm 0,14 \% \text{ par } 70 \text{ bar (1 050 psi)}$

Capteur 100 mbar (1,5 psi)

- Standard
 - Influence sur le point zéro : $\pm 0,203 \cdot \text{TD} \%$ par 70 bar (1 050 psi)
 - Influence sur l'étendue de mesure : $\pm 0,15 \%$ par 70 bar (1 050 psi)
- Platine
 - Influence sur le point zéro : $\pm 0,077 \cdot \text{TD} \%$ par 70 bar (1 050 psi)
 - Influence sur l'étendue de mesure : $\pm 0,15 \%$ par 70 bar (1 050 psi)

Capteur 500 mbar (7,5 psi)

- Standard
 - Influence sur le point zéro : $\pm 0,07 \cdot \text{TD} \%$ par 70 bar (1 050 psi)
 - Influence sur l'étendue de mesure : $\pm 0,10 \%$ par 70 bar (1 050 psi)
- Platine
 - Influence sur le point zéro : $\pm 0,028 \cdot \text{TD} \%$ par 70 bar (1 050 psi)
 - Influence sur l'étendue de mesure : $\pm 0,10 \%$ par 70 bar (1 050 psi)

Capteur 3 bar (45 psi)

- Standard
 - Influence sur le point zéro : $\pm 0,049 \cdot \text{TD} \%$ par 70 bar (1 050 psi)
 - Influence sur l'étendue de mesure : $\pm 0,05 \%$ par 70 bar (1 050 psi)
- Platine
 - Influence sur le point zéro : $\pm 0,021 \cdot \text{TD} \%$ par 70 bar (1 050 psi)
 - Influence sur l'étendue de mesure : $\pm 0,05 \%$ par 70 bar (1 050 psi)

Capteurs 16 bar (240 psi) et 40 bar (600 psi)

- Standard
 - Influence sur le point zéro : $\pm 0,049 \cdot \text{TD} \%$ par 70 bar (1 050 psi)
 - Influence sur l'étendue de mesure : $\pm 0,02 \%$ par 70 bar (1 050 psi)
- Platine
 - Influence sur le point zéro : $\pm 0,021 \cdot \text{TD} \%$ par 70 bar (1 050 psi)
 - Influence sur l'étendue de mesure : $\pm 0,02 \%$ par 70 bar (1 050 psi)

Capteur de pression relative et capteur de pression absolue 160 bar (2 400 psi) et 250 bar (3 750 psi)

- Standard
 - Influence sur le point zéro : -
 - Influence sur l'étendue de mesure : -
- Platine
 - Influence sur le point zéro : -
 - Influence sur l'étendue de mesure : -

RésolutionSortie courant : 1 μA **Erreur totale**

L'erreur totale de l'appareil de mesure comprend la performance totale et l'influence de la stabilité à long terme ; elle se calcule à l'aide de la formule suivante :

Erreur totale = performance totale + stabilité à long terme

Calcul de l'erreur totale avec Applicator d'Endress+Hauser

Les erreurs mesurées détaillées, telles que pour d'autres gammes de température, par exemple, peuvent être calculées avec Applicator "[Sizing Performance en mesure de pression](#)".



A0038927

Calcul de l'erreur du séparateur avec Applicator d'Endress+Hauser

Les erreurs du séparateur ne sont pas prises en considération. Les erreurs du séparateur sont calculées séparément dans Applicator "[Sizing Séparateur](#)".



A0038925

Stabilité à long terme

Capteurs 10 mbar (0,15 psi) et 30 mbar (0,45 psi)

- 1 an : $\pm 0,20$ %
- 5 ans : $\pm 0,28$ %
- 10 ans : $\pm 0,31$ %

Capteur 100 mbar (1,5 psi)

- 1 an : $\pm 0,08$ %
- 5 ans : $\pm 0,14$ %
- 10 ans : $\pm 0,27$ %

Capteur 500 mbar (7,5 psi)

- 1 an : $\pm 0,03$ %
- 5 ans : $\pm 0,05$ %
- 10 ans : $\pm 0,08$ %

Capteur 3 bar (45 psi)

- 1 an : $\pm 0,04$ %
- 5 ans : $\pm 0,08$ %
- 10 ans : $\pm 0,15$ %

Capteur 16 bar (240 psi)

- 1 an : $\pm 0,03$ %
- 5 ans : $\pm 0,11$ %
- 10 ans : $\pm 0,21$ %

Capteur 40 bar (600 psi)


- 1 an : $\pm 0,05$ %
- 5 ans : $\pm 0,07$ %
- 10 ans : $\pm 0,10$ %

Capteur de pression relative et capteur de pression absolue 160 bar (2 400 psi) et 250 bar (3 750 psi)

- 1 an : $\pm 0,05$ %
- 5 ans : $\pm 0,07$ %
- 10 ans : $\pm 0,10$ %

Temps de réponse T63 et T90**Temps mort, constante de temps**

Représentation du temps mort et de la constante de temps selon DIN 16086 :



A0019786

Comportement dynamique, sortie courant

Type		Capteur	Temps mort (t_1)	Constante de temps T63 (t_2)	Constante de temps T90 (t_3)
PMD75	Max.	10 mbar (0,15 psi) 30 mbar (0,45 psi) 100 mbar (1,5 psi) 500 mbar (7,5 psi) 3 bar (45 psi) 16 bar (240 psi) 40 bar (600 psi)	45 ms	450 ms 450 ms 60 ms 45 ms 40 ms 60 ms 60 ms	1040 ms 1040 ms 138 ms 104 ms 92 ms 138 ms 138 ms
		160 bar (2 400 psi) 250 bar (3 750 psi)	50 ms	40 ms	90 ms
FMD77, FMD78	Max.	Dépend du séparateur			

Comportement dynamique, sortie numérique (électronique HART)

Une vitesse de salve typique de 300 ms entraîne le comportement suivant :

Type		Capteur	Temps mort (t_1)	Temps mort (t_1) + Constante de temps T63 (t_2)	Temps mort (t_1) + Constante de temps T90 (t_3)
PMD75	Min.	10 mbar (0,15 psi) 30 mbar (0,45 psi) 100 mbar (1,5 psi) 500 mbar (7,5 psi) 3 bar (45 psi) 16 bar (240 psi) 40 bar (600 psi) 160 bar (2 400 psi) 250 bar (3 750 psi)	205 ms	655 ms 655 ms 265 ms 250 ms 245 ms 265 ms 265 ms 265 ms 295 ms 295 ms	1200 ms 1200 ms 298 ms 264 ms 252 ms 298 ms 298 ms 298 ms 300 ms 300 ms
	Max.	10 mbar (0,15 psi) 30 mbar (0,45 psi) 100 mbar (1,5 psi) 500 mbar (7,5 psi) 3 bar (45 psi) 16 bar (240 psi) 40 bar (600 psi) 160 bar (2 400 psi) 250 bar (3 750 psi)	1005 ms	1455 ms 1455 ms 1065 ms 1050 ms 1045 ms 1065 ms 1065 ms 1065 ms 1095 ms 1095 ms	2000 ms 2000 ms 1098 ms 1064 ms 1052 ms 1098 ms 1098 ms 1098 ms 1100 ms 1100 ms
FMD77, FMD78	Max.	Dépend du séparateur			

Cycle de lecture

- Acyclique : 3/s max., 1/s typique (en fonction du n° de commande et du nombre de préambules)
- Cyclique (Burst) : 3/s max., 2/s typique

L'appareil commande la fonction BURST MODE pour la transmission de valeurs cyclique via le protocole de communication HART.

Temps de cycle (temps de mise à jour)

Cyclique (burst) : min. 300 ms

Comportement dynamique, PROFIBUS PA

Une durée de cycle d'API typique de 1 s entraîne le comportement suivant :

Type		Capteur	Temps mort (t_1)	Temps mort (t_1) + Constante de temps T63 (t_2)	Temps mort (t_1) + Constante de temps T90 (t_3)
PMD75	Min.	■ 10 mbar (0,15 psi) ■ 30 mbar (0,45 psi) ■ 100 mbar (1,5 psi) ■ 500 mbar (7,5 psi) ■ 3 bar (45 psi) ■ 16 bar (240 psi) ■ 40 bar (600 psi)	80 ms	■ 530 ms ■ 530 ms ■ 140 ms ■ 125 ms ■ 120 ms ■ 140 ms ■ 140 ms	■ 1075 ms ■ 1075 ms ■ 173 ms ■ 139 ms ■ 127 ms ■ 173 ms ■ 173 ms
	Max.	■ 10 mbar (0,15 psi) ■ 30 mbar (0,45 psi) ■ 100 mbar (1,5 psi) ■ 500 mbar (7,5 psi) ■ 3 bar (45 psi) ■ 16 bar (240 psi) ■ 40 bar (600 psi)	1280 ms	■ 1730 ms ■ 1730 ms ■ 1340 ms ■ 1325 ms ■ 1320 ms ■ 1340 ms ■ 1340 ms	■ 2275 ms ■ 2275 ms ■ 1373 ms ■ 1339 ms ■ 1327 ms ■ 1373 ms ■ 1373 ms
FMD77, FMD78	Max.	Dépend du séparateur			

Cycle de lecture (API)

- Acyclique : 25/s typique
- Cyclique : 30/s typique (selon le nombre et le type de blocs de fonctions utilisés dans un circuit de régulation)

Temps de cycle (temps de mise à jour)

200 ms min.

La durée du cycle dans un segment de bus dans la communication de données cyclique dépend du nombre d'appareils, du coupleur de segments utilisé et de la durée de cycle interne de l'API. Une nouvelle valeur mesurée peut être déterminée jusqu'à cinq fois à la seconde.

Comportement dynamique, FOUNDATION Fieldbus

Une configuration typique de la durée de cycle macro (système du niveau supérieur) de 1 s entraîne le comportement suivant :

Type		Capteur	Temps mort (t_1)	Temps mort (t_1) + Constante de temps T63 (t_2)	Temps mort (t_1) + Constante de temps T90 (t_3)
PMD75	Min.	■ 10 mbar (0,15 psi) ■ 30 mbar (0,45 psi) ■ 100 mbar (1,5 psi) ■ 500 mbar (7,5 psi) ■ 3 bar (45 psi) ■ 16 bar (240 psi) ■ 40 bar (600 psi)	90 ms	■ 540 ms ■ 540 ms ■ 150 ms ■ 135 ms ■ 130 ms ■ 150 ms ■ 150 ms	■ 1085 ms ■ 1085 ms ■ 183 ms ■ 149 ms ■ 137 ms ■ 183 ms ■ 183 ms
	Max.	■ 10 mbar (0,15 psi) ■ 30 mbar (0,45 psi) ■ 100 mbar (1,5 psi) ■ 500 mbar (7,5 psi) ■ 3 bar (45 psi) ■ 16 bar (240 psi) ■ 40 bar (600 psi)	1090 ms	■ 1540 ms ■ 1540 ms ■ 1150 ms ■ 1135 ms ■ 1130 ms ■ 1150 ms ■ 1150 ms	■ 2085 ms ■ 2085 ms ■ 1183 ms ■ 1149 ms ■ 1137 ms ■ 1183 ms ■ 1183 ms
FMD77, FMD78	Max.	Dépend du séparateur			

Cycle de lecture


- Acyclique : 10/s typique
- Cyclique : 10/s max. (selon le nombre et le type de blocs de fonctions utilisés dans un circuit de régulation)

Temps de cycle (temps de mise à jour)

Cyclique : 100 ms min.

Facteurs d'installation

Influence de la position de montage



A0031035

Appareil	Position d'étalonnage (A)	Appareil tourné verticalement vers le bas (B)	Appareil tourné verticalement vers le haut (C)
PMD75 et huile silicone	Pas d'erreur supplémentaire	<+4 mbar (+0,06 psi) Pour les appareils avec huile inerte, cette valeur est doublée.	<-4 mbar (-0,06 psi) Pour les appareils avec huile inerte, cette valeur est doublée.
FMD77 et huile silicone	Pas d'erreur supplémentaire	<+32 mbar (+0,46 psi) Pour les appareils avec huile inerte, cette valeur est doublée.	<-32 mbar (-0,46 psi) Pour les appareils avec huile inerte, cette valeur est doublée.



Un décalage du zéro en fonction de la position peut être corrigé. Voir le chapitre "Mise en service → Correction de position" du manuel de mise en service.

Effet des vibrations

Appareil/accessoire	Cellules de mesure	Boîtier	Norme de contrôle	Résistance aux vibrations
PMD75	10 mbar (0,15 psi), 30 mbar (0,45 psi)	T14 inox T15 aluminium T17 aluminium	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	≤ 0,15% URL à 10 à 38 Hz : ±0,35 mm (0,0138 in) ; 38...2000 Hz : 2 g pour les 3 axes
		T14 aluminium	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	≤ 0,15% URL à 10 à 60 Hz : ±0,21 mm (0,0083 in) ; 60...2000 Hz : 3 g pour les 3 axes
	≥100 mbar (1,5 psi)	T14 inox T15 aluminium	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	≤ 0,075 % URL à 10 à 38 Hz : ±0,35 mm (0,0138 in) ; 38...2000 Hz : 2 g pour les 3 axes
		T14 aluminium	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	≤ 0,075 % URL à 10 à 60 Hz : ±0,35 mm (0,0138 in) ; 60...2000 Hz : 5 g pour les 3 axes

Temps de préchauffage

- 4...20 mA HART : < 10 s
- PROFIBUS PA : 6 s
- FOUNDATION Fieldbus : 50 s

Montage

Instructions générales de montage

- Un décalage du zéro en fonction de la position peut être corrigé directement à l'aide des touches, mais également en zone explosible pour les appareils avec configuration extérieure (ajustage de la position).
Les séparateurs décalent également le point zéro, selon la position de montage →  100.
- Le boîtier de l'appareil peut être tourné jusqu'à 380°.
- Endress+Hauser propose un étrier de montage pour fixer l'appareil sur un tube ou une paroi →  36.
- Utiliser des anneaux de rinçage pour les séparateurs à brides et à cellules s'il y a un risque de dépôts ou de colmatage de la membrane du séparateur. L'anneau de rinçage peut être monté entre le raccord process et le séparateur. Les dépôts de matière devant la membrane de mesure peuvent être éliminés par un rinçage. L'alimentation est réalisée via les deux trous de l'anneau de rinçage.
- En cas de mesure dans un produit contenant des particules solides, comme des liquides encrassés, il est judicieux d'installer des séparateurs et des vannes de purge pour capter et éliminer les sédiments.
- L'utilisation d'un manifold facilite la mise en service, le montage et la maintenance sans interrompre le process.
- Des recommandations générales pour les prises de pression peuvent être trouvées dans la norme DIN 19210 "Methods for measurement of fluid flow; differential piping for flow measurement devices" ou dans les normes nationales ou internationales correspondantes.
- Monter la prise de pression avec une pente continue d'au moins 10%.
- Lors de la pose de la prise de pression à l'extérieur, veiller à assurer une protection suffisante contre le gel, p. ex. en réalisant un traçage électrique.
- Si possible, diriger le câble et le connecteur vers le bas afin d'empêcher la pénétration d'humidité (p. ex. pluie ou condensats).

Disposition de mesure

Mesure de débit

- Le PMD75 est idéal pour la mesure de débit.
- Disposition de mesure pour les gaz : Monter l'appareil au-dessus du point de mesure.
- Disposition de mesure pour les liquides et les vapeurs : Monter l'appareil sous le point de mesure.
- Pour la mesure de débit dans les vapeurs, monter les pots de condensation au même niveau que la prise de pression et à la même distance du Deltabar S.

Mesure de niveau

Les PMD75 et FMD77 sont idéaux pour la mesure de niveau dans des réservoirs ouverts. Tous les Deltabar S sont adaptés à la mesure de niveau dans des cuves fermées.

Disposition de mesure pour la mesure de niveau en réservoirs ouverts

- PMD75 : Monter l'appareil sous le raccord de mesure le plus bas. Le côté négatif est ouvert à la pression atmosphérique.
- FMD77 : Monter l'appareil directement sur la cuve. Le côté négatif est ouvert à la pression atmosphérique.

Disposition de mesure pour la mesure de niveau en réservoirs fermés et réservoirs fermés avec ciel gazeux

- PMD75 : Monter l'appareil sous le raccord de mesure le plus bas. Toujours connecter le côté négatif au-dessus du niveau maximum via une prise de pression.
- FMD77 : Monter l'appareil directement sur la cuve. Toujours connecter le côté négatif au-dessus du niveau maximum via une prise de pression.
- Dans le cas d'une mesure de niveau en réservoir fermé avec ciel gazeux, un pot de condensation garantit que la pression reste constante du côté négatif.

Mesure de pression

- Les PMD75 et FMD78 sont idéaux pour la mesure de la pression différentielle.
- Disposition de mesure pour les gaz : Monter l'appareil au-dessus du point de mesure.
- Disposition de mesure pour les liquides et les vapeurs : Monter l'appareil sous le point de mesure.
- Pour la mesure de la pression différentielle dans les vapeurs, monter les pots de condensation au même niveau que la prise de pression et à la même distance du Deltabar S.

Disposition de mesure pour les appareils avec séparateur – FMD77 et FMD78

→  100


Position de montage

La position de montage peut occasionner un décalage du zéro.

Ce décalage du zéro en fonction de la position peut être corrigé directement à l'aide des touches, mais également en zone explosible pour les appareils avec configuration extérieure.

Montage mural et sur tube, transmetteur (en option)


Endress+Hauser propose l'étrier de montage suivant pour fixer l'appareil à un tube ou un mur :



- La version avec étrier de montage standard n'est **pas** adaptée aux applications soumises à des vibrations.
- La résistance aux vibrations de la version heavy-duty de l'étrier de montage a été testée selon IEC 61298-3, voir le chapitre "Résistance aux vibrations" → 41.
- Si un manifold est utilisé, il faut également tenir compte de ses dimensions.
- Support pour montage mural ou sur conduite avec étrier pour montage sur conduite et deux écrous.
- Le matériau des vis utilisées pour fixer l'appareil dépend de la référence de commande.
- Pour les caractéristiques techniques (telles que les dimensions ou les références pour les vis), voir le document SD01553P/00/EN.

Informations à fournir à la commande :

- Version standard : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Options supplémentaires", option "Q" ou
- Version standard : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Accessoires fournis", option "PD"
- Version heavy-duty : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Options supplémentaires", option "U" ou
- Version heavy-duty : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Accessoires fournis", option "PB"

Montage mural et sur tube, bloc manifold (en option)

Pour les caractéristiques techniques (telles que les dimensions ou les références pour les vis), voir le document SD01553P/00/EN.

Informations à fournir à la commande :

Configurateur de produit, caractéristique de commande "Accessoires fournis", option "PJ"

Version "boîtier séparé"

Avec la version "boîtier séparé", le boîtier avec l'électronique peut être monté à distance du point de mesure. Cette version facilite la mesure sans problème

- Sous des conditions de mesure particulièrement difficiles (dans des emplacements exigus ou difficiles d'accès)
- Si un nettoyage rapide du point de mesure est nécessaire et
- Si le point de mesure est exposé à des vibrations.


Il est possible de choisir parmi différentes versions de câble :

- PE : 2 m (6,6 ft), 5 m (16 ft) et 10 m (33 ft)
- FEP : 5 m (16 ft).

Informations à fournir à la commande : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Options supplémentaires 2", version "G".

Dimensions →  48

Dans le cas de la version "boîtier séparé", le capteur est livré avec le raccord process et le câble prémontés. Le boîtier et un étrier de montage sont fournis à part. Le câble est muni de douilles aux deux extrémités. Ces douilles sont simplement raccordées au boîtier et au capteur.



Indices de protection pour le raccord process et le capteur en utilisant

- un câble FEP :
 - IP 69 ¹⁾
 - IP 66 NEMA 4/6P
 - IP 68 (1.83 mH₂O pendant 24 h) NEMA 4/6P
- un câble PE :
 - IP 66 NEMA 4/6P
 - IP 68 (1.83 mH₂O pendant 24 h) NEMA 4/6P

Caractéristiques techniques du câble PE et FEP :

- Rayon de courbure minimal : 120 mm (4,72 in)
- Force d'extraction du câble : max. 450 N (101,16 lbf)
- Résistance à la lumière UV


Utilisation en zone explosible :

- Installations à sécurité intrinsèque (Ex ia/IS)
- FM/CSA IS : pour les installations Div. 1 uniquement

1) Désignation de l'indice de protection IP selon DIN EN 60529. La désignation précédente "IP69K" selon DIN 40050 Part 9 n'est plus valable (norme retirée le 1er novembre 2012). Les tests requis par les deux standards sont identiques.

Réduction de la hauteur de montage

Si le boîtier séparé est utilisé, la hauteur de montage du raccord process est réduite par rapport aux dimensions de la version standard.




Rotation du boîtier

Le boîtier peut être tourné jusqu'à 380° en desserrant la vis six pans.

Principaux avantages

- Montage simple grâce à une orientation optimale du boîtier
- Configuration aisée de l'appareil
- Lisibilité optimale de l'affichage local (en option).



Environnement


Gamme de température ambiante

Version	PMD75	FMD77	FMD78
Sans afficheur LCD	-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F) ¹⁾ -54 ... +85 °C (-65 ... +185 °F) ²⁾		
Avec afficheur LCD ³⁾	-20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F)		
Avec boîtier séparé	-	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)	
Séparateurs ⁴⁾	-	→ 102	

- 1) Si la température est inférieure à -40 °C (-40 °F), le risque de défaillance augmente. Configurateur de produit, caractéristique de commande "Test, certificat" option "JN".
- 2) Si la température est inférieure à -40 °C (-40 °F), le risque de défaillance augmente. Configurateur de produit, caractéristique de commande "Test, certificat" option "JT".
- 3) Gamme de température de service étendue (-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)) avec restriction des propriétés optiques comme la vitesse d'affichage et le contraste
- 4) La gamme de température ambiante et la gamme de température de process dépendent l'une de l'autre - voir chapitre "Isolation thermique" → 102

PMD75 : température ambiante T_a dépendant de la température de process T_p

Le raccord process doit être isolé complètement pour les températures ambiantes inférieures à -40 °C (-40 °F).



A0039404

1 Matériau d'isolation

Zone explosible

- Pour les appareils destinés aux zones explosibles, voir Conseils de sécurité, Dessin de montage/contrôle → 116.
- Les capteurs de pression disposant de certificats Ex usuels (p. ex. ATEX-/ CSA-/ FM-/ IEC Ex,...) peuvent être utilisés dans des zones explosibles jusqu'à une température ambiante de -50 °C (-58 °F) (caractéristique de commande pour "Test, certificat" option "JN"). La fonctionnalité de protection contre les explosions est également garantie pour des températures ambiantes jusqu'à -50 °C (-58 °F).
- Les capteurs de pression disposant de certificats Ex usuels (p. ex. ATEX-/ IEC Ex, etc.) peuvent être utilisés dans des zones explosibles jusqu'à une température ambiante de -54 ... +85 °C (-65 ... +185 °F) (caractéristique de commande pour "Test, certificat" option "JT"). La fonctionnalité de protection contre les explosions est également garantie pour des températures ambiantes jusqu'à -50 °C (-58 °F).
Aux températures ≤ -50 °C (-58 °F), la protection antidéflagrante est garantie par le boîtier en cas de type de protection "enveloppe antidéflagrante" (Ex d). La fonctionnalité du transmetteur ne peut pas être garantie à 100 %.

Gamme de température de stockage	■ -40 ... +90 °C (-40 ... +194 °F) - Option -50 ... +90 °C (-58 ... +194 °F) caractéristique de commande 580 "Test, certificat" option "JN". Si la température est inférieure à -40 °C (-40 °F), la probabilité de défaillance augmente. - Option -54 ... +90 °C (-65 ... +194 °F) caractéristique de commande 580 "Test, certificat" option "JT". Si la température est inférieure à -40 °C (-40 °F), la probabilité de défaillance augmente. ■ Afficheur local : -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) ■ Boîtier séparé : -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) ■ Appareils avec capillaire gainé PVC : -25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F)
Indice de protection	Dépend de ■ Boîtier : →  49 ■ Boîtier séparé : →  79
Classe climatique	Classe 4K4H (température de l'air : -20 ... +55 °C (-4 ... +131 °F), humidité relative : 4 à 100 %) selon DIN EN 60721-3-4 (condensation possible)
Compatibilité électromagnétique	■ Compatibilité électromagnétique selon EN 61326 et recommandation NAMUR CEM (NE21). ■ Avec immunité accrue aux champs électromagnétiques selon EN 61000-4-3: 30 V/m avec couvercle fermé (pour appareils avec boîtier T14 ou boîtier T15) ■ Écart maximal : < 0,5 % de l'étendue ■ Toutes les mesures ont été effectuées avec une rangeabilité (TD) = 2:1. Pour plus de détails, se référer à la Déclaration de conformité.

Résistance aux vibrations

Appareil/accessoire	Cellules de mesure	Boîtier	Norme de contrôle	Résistance aux vibrations
PMD75	10 mbar (0,15 psi), 30 mbar (0,45 psi)	T14 inox T15 aluminium T17 aluminium	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	Garanti pour 10 à 38 Hz : ±0,35 mm (0,0138 in) ; 38 à 2 000 Hz : 2 g pour les 3 axes
		T14 aluminium	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	Garanti pour 10 à 60 Hz : ±0,21 mm (0,0083 in) ; 60 à 2 000 Hz : 3 g pour les 3 axes
PMD75 Transmetteur FMD78	≥ 100 mbar (1,5 psi)	T14 inox T15 aluminium	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	Garanti pour 10 à 38 Hz : ±0,35 mm (0,0138 in) ; 38 à 2 000 Hz : 2 g pour les 3 axes
		T14 aluminium	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	Garanti pour 10 à 60 Hz : ±0,35 mm (0,0138 in) ; 60 à 2 000 Hz : 5 g pour les 3 axes
Transmetteurs PMD75 et FMD78 avec étrier de montage (construction heavy duty)	Toutes	Toutes	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	Garanti pour 10 à 60 Hz : ±0,15 mm (0,0059 in) ; 60 à 500 Hz : 2 g pour les 3 axes
FMD77	Toutes	Toutes	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	Garanti pour 10 à 60 Hz : ±0,075 mm (0,0030 in) ; 60 à 150 Hz : 1 g pour les 3 axes
Raccord process avec capillaire	Toutes	Toutes	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	Garanti pour 10 à 60 Hz : ±0,35 mm (0,0138 in) ; 60 à 1 000 Hz : 5 g pour les 3 axes

Applications sur oxygène

L'oxygène et d'autres gaz présentent un risque d'explosion en présence d'huiles, de graisses et de plastiques, si bien qu'il faille, entre autres, prendre les précautions suivantes :

- Tous les composants du système, tels que les appareils de mesure, doivent être nettoyés conformément aux exigences BAM.
- Selon les matériaux utilisés, il ne faut pas dépasser certaines températures maximales et pressions maximales pour les applications sur oxygène.

Les appareils adaptés aux applications sur oxygène gazeux sont listés dans le tableau suivant avec la spécification $p_{\max}$.

HB = Nettoyé pour application oxygène

Caractéristique de commande pour les appareils ¹⁾ , nettoyé pour application oxygène	$p_{\max}$ pour application oxygène	$T_{\max}$ pour application oxygène
PMD75 – * * * * * K * * ou PMD75 – * * * * * H * * HB	80 bar (1 200 psi)	60 °C (140 °F)
PMD75 – * * * * * 2 * * ou PMD75 – * * * * * A * * HB	80 bar (1 200 psi)	60 °C (140 °F)
PMD75 – * * * * * 3 * * ou PMD75 – * * * * * C * * HB	80 bar (1 200 psi)	60 °C (140 °F)
FMD77 – * * * * * T * F * * ou FMD77 – * * * * * D * F * * HB	PN de la bride, max. 80 bar (1 200 psi)	60 °C (140 °F)
FMD78 – * * * * * 4 * * ou FMD78 – * * * * * 6 * * HB FMD78 – * * * * * D * * ou FMD78 – * * * * * F * * HB	PN de la bride, max. 80 bar (1 200 psi)	60 °C (140 °F)

1) Appareils uniquement, pas pour les accessoires ou accessoires fournis.

**Applications sur gaz
ultrapurs**

Endress+Hauser propose également des appareils pour des applications spéciales, comme le gaz ultrapur, dégraissés. Pas de restrictions spéciales concernant les conditions de process appliquées à ces appareils.

Informations à fournir à la commande :

- PMD75 : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Joint"
- FMD77 : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process côté basse pression ; Matériau ; Joint".

Applications sur hydrogène

Une membrane de process métallique **revêtue or** offre une protection universelle contre la diffusion de l'hydrogène, aussi bien dans les applications sur gaz que dans les applications avec solutions aqueuses.

Applications avec hydrogène dans les solutions aqueuses

Une membrane de process métallique **revêtue or/rhodium** (AU/Rh) offre une protection efficace contre la diffusion de l'hydrogène.

**Fonctionnement dans un
environnement fortement
corrosif**

PMD75 : pour les environnements corrosifs (p. ex. environnement maritime / zones côtières), Endress+Hauser recommande le terminal de protection pour les environnements maritimes (disponible comme accessoire monté).

Séparateurs FMD78 et FMD77 avec capillaires du côté basse pression :

Pour les environnements corrosifs (p. ex. environnement maritime / zones côtières), Endress+Hauser recommande l'utilisation d'une armature PVC ou PTFE pour les capillaires (→ 85). Le transmetteur peut également être protégé par un revêtement spécial (Technical Special Product (TSP)).

Process

Limites de température de process (température au transmetteur)


PMD75

- Raccords process en 316L ou Alloy C276 :
-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)
- Raccords process en C22.8 : -10 ... +85 °C (+14 ... +185 °F)
- Pour les applications sur oxygène, voir chapitre → 42"Applications sur oxygène".
- Tenir compte de la gamme de température de process des joints. Voir également le chapitre suivant "Gamme de température de process, joints".

PMD75 avec manifold

La température maximale admissible du process au manifold est de 110 °C (230 °F).

Pour les températures de process > 85 °C (185 °F) où des brides latérales non isolées sont montées horizontalement sur un manifold, une température ambiante réduite s'applique (voir le graphique suivant).



A0038812

T_a Température ambiante maximale au manifold
 T_p Température de process maximale au manifold

FMD77

- Dépend de la construction (voir le tableau suivant)
- Dépend du séparateur et de l'huile de remplissage (→ 99) : -70 ... +400 °C (-94 ... +752 °F)
- Pour les applications sur oxygène, voir chapitre → 42"Applications sur oxygène".
- Tenir compte de la gamme de température de process des joints. Voir également le chapitre suivant "Gamme de température de process, joints".
- Respecter les limites d'application de température de l'huile du séparateur. → 99, chapitre "Huiles de remplissage du séparateur".
- Respecter la pression relative maximale et la température maximale.



Construction	Élément de refroidissement	Température	Option ¹⁾
Transmetteur horizontal	long	400 °C (752 °F)	MA
Transmetteur vertical	long	300 °C (572 °F)	MR
Transmetteur horizontal	court	200 °C (392 °F)	MC

Construction	Élément de refroidissement	Température	Option ¹⁾
Transmetteur vertical	court	200 °C (392 °F)	MD
Support en U, transmetteur horizontal (pour les appareils nécessitant un agrément CRN)	-	400 °C (752 °F) ²⁾	

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process"

2) En combinaison avec homologation CSA.

FMD78

- Dépend du séparateur et de l'huile de remplissage : -70 ... +400 °C (-94 ... +752 °F)
- Pour les applications sur oxygène, voir chapitre → 42 "Applications sur oxygène".
- Respecter les limites d'application de température de l'huile du séparateur. → 99, chapitre "Huiles de remplissage du séparateur".
- Respecter la pression relative maximale et la température maximale.

FMD77 et FMD78 : Appareils avec membrane de process revêtue PTFE

Le revêtement anti-adhésif a d'excellentes propriétés de glissement et est utilisé pour protéger la membrane de process contre les produits abrasifs.


AVIS

Une mauvaise utilisation du film PTFE entraîne la destruction de l'appareil !

- Le film PTFE utilisé est conçu pour protéger l'unité contre l'abrasion. Il ne protège pas des produits corrosifs.

Gamme d'application du film PTFE


Pour la gamme d'application du film PTFE 0,25 mm (0,01 in) sur une membrane de process AISI 316L (1.4404/1.4435), voir le schéma suivant :



A0026949-FR

-  Pour les applications de vide : $p_{abs} \leq 1$ bar (14,5 psi) à 0,05 bar (0,725 psi) jusqu'à max. +150 °C (302 °F).

- Limites de température de
process de l'armature du
capillaire : FMD77 et FMD78**
- 316L : Pas de restrictions
 - PTFE : Pas de restrictions
 - PVC : Voir le diagramme suivant



A0028096

Gamme de température de process, joints**PMD75**

Joint	Gamme de température de process	Option ¹⁾
FKM	-20 ... +110 °C (-4 ... +230 °F) ²⁾	A
PTFE	-40 ... +110 °C (-40 ... +230 °F) ^{2) 3)}	C
NBR	-20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)	F
Cuivre	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)	H
Cuivre, nettoyé pour application sur oxygène	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)	K ou H ⁴⁾
FKM, déshuilé + dégraissé	-20 ... +110 °C (-4 ... +230 °F)	1
FKM, nettoyé pour application sur oxygène	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)	2 ou A ⁴⁾
PTFE, nettoyé pour application sur oxygène	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)	3 ou C ⁴⁾
EPDM ⁵⁾	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)	J

- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Joint"
- 2) Pour les températures de process > 85 °C (185 °F), faire attention à la température ambiante et au montage → 43
- 3) Pour les pressions > 160 bar (2 320 psi) la température de process est limitée à -20 °C (-4 °F)
- 4) avec option "HB", voir Configurateur de produit, caractéristique de commande "Service"
- 5) Toujours pour côté basse pression avec bride pleine (voir Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process").

FMD77 (avec séparateur)

Joint du côté basse pression (-)	Gamme de température de process ¹⁾	OPL bar (psi)	PN bar (psi)	Option ²⁾
FKM	-20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)	Voir chapitre "Gamme de mesure" "FMD77, FMD78, PMD75 : Option PN 160 / 16 MPa / 2400 psi" → ☞ 13.		B, D, F, U
PTFE	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)			H, J
EPDM	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)			K, L
FKM, déshuilé + dégraissé	-10 ... +85 °C (+14 ... +185 °F)			S
FKM, nettoyé pour application sur oxygène ³⁾	-10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)			T ou D ⁴⁾
Kalrez, Compound 6375	0 ... +5 °C (+32 ... +41 °F)	44 à 49 (660 à 735)	29 à 33 (435 à 495)	M, N
	+5 ... +10 °C (+41 ... +50 °F)	49 à 160 (735 à 2400)	33 à 107 (495 à 1605)	
	+10 ... +85 °C (+50 ... +185 °F)	160 (2400)	107 (1605)	
Chemraz, Compound 505	-10 ... +25 °C (+14 ... +77 °F)	130 à 160 (1950 à 2400)	87 à 107 (1305 à 1605)	P, Q
	+25 ... +85 °C (+77 ... +185 °F)	160 (2400)	107 (1605)	
Séparateur et capillaire, soudés	Respecter les limites d'application de température de l'huile du séparateur. → ☞ 99, section "Huiles de remplissage pour séparateur".			

- 1) Températures plus faibles sur demande
- 2) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, côté basse pression ; joint :"
- 3) Tenir compte de la section "Applications sur oxygène"
- 4) avec option "HB", voir Configurateur de produit, caractéristique de commande "Service"

Indications de pression

⚠ AVERTISSEMENT

La pression maximale pour l'appareil de mesure dépend de son élément le plus faible.

- ▶ Pour les spécifications de pression, voir la section "Gamme de mesure" et la section "Construction".
- ▶ L'appareil de mesure ne doit être utilisé que dans les limites spécifiées !
- ▶ MWP (pression maximale de travail) : la MWP (pression maximale de travail) est indiquée sur la plaque signalétique. Cette valeur se base sur une température de référence de +20 °C (+68 °F) et peut être appliquée à l'appareil pendant une durée illimitée. Tenir compte de la dépendance à la température de la MWP. Pour les valeurs de pression admissibles à des températures plus élevées pour les brides, se reporter à la norme EN 1092-1 (en ce qui concerne leur stabilité à la température, les matériaux 1.4435 et 1.4404 sont regroupés sous EN 1092-1; la composition chimique des deux matériaux peut être identique), ASME B 16.5a, JIS B 2220 (la dernière version de la norme s'applique dans chaque cas).
- ▶ La pression d'épreuve correspond à la limite de surcharge de l'appareil de mesure ($OPL = 1,5 \times MWP$) et elle ne doit être mesurée que pendant une durée limitée sous peine de provoquer des dommages irréversibles.
- ▶ La Directive sur les équipements sous pression (2014/68/UE) utilise l'abréviation "PS". Cette abréviation "PS" correspond à la MWP (Maximum working pressure / pression de service max.) de l'appareil de mesure.
- ▶ Pour des combinaisons gammes de capteur et raccords process pour lesquelles l'OPL (Over pressure limit) du raccord process est inférieure à la valeur nominale du capteur, l'appareil de mesure est réglé en usine au maximum à la valeur OPL du raccord process. Si l'on souhaite utiliser l'ensemble de la gamme du capteur, il faut choisir un raccord process avec une valeur OPL supérieure ($1,5 \times PN$; $MWP = PN$)
- ▶ Dans les applications sur oxygène, les valeurs pour p_{max} et T_{max} pour applications sur oxygène ne doivent pas être dépassées → 42.
- ▶ Pour le PMD75, la MWP s'applique aux gammes de température spécifiées aux sections "Gamme de température ambiante" → 40 et "Limites de température de process" → 43.

Pression d'éclatement

Appareil	Gamme de mesure	Pression d'éclatement ¹⁾
PMD75 PN160	≤40 bar (580 psi)	690 bar (10 005 psi) ²⁾
		600 bar (8 700 psi) ³⁾
PMD75 PN420	≤40 bar (580 psi)	1 600 bar (23 200 psi) ^{2) 4) 5)}

1) excepté le FMD77 et le FMD78 avec système de séparateur monté

2) Valable pour les matériaux d'étanchéité de process FKM, PTFE, NBR, EPDM et pour une pression appliquée des deux côtés.

3) Valable pour le matériau d'étanchéité de process PTFE et pour la purge latérale.

4) Si l'option vis de purge latérales (sv) est sélectionnée, la pression d'éclatement est de 690 bar (10 005 psi)

5) . Pour le matériau d'étanchéité de process PTFE (PN250), la pression d'éclatement est de 1 250 bar (18 125 psi)

Construction mécanique



Pour les dimensions, voir le Configurateur de produit : www.endress.com

Rechercher le produit → cliquer sur "Configurer" à droite de la photo du produit → après la configuration, cliquer sur "CAO"


Les dimensions suivantes sont des valeurs arrondies. Pour cette raison, elles peuvent dévier légèrement des dimensions indiquées sur www.endress.com.


Hauteur de l'appareil



La hauteur de l'appareil est calculée à partir de

- la hauteur du boîtier
- la hauteur des pièces rapportées optionnelles comme éléments de refroidissement ou capillaires
- la hauteur du raccord process correspondant.


La hauteur de chaque composant figure dans les chapitres suivants. Pour calculer la hauteur de l'appareil, il suffit d'additionner les hauteurs de chaque composant. Si nécessaire, l'espace de montage (l'espace utilisé pour l'installation de l'appareil) doit également être pris en compte. Pour cela, utiliser le tableau suivant :

Désignation	Position	Dimensions	Exemple avec PMD75
Brides latérales	(A)	85 mm (3,35 in)	
Hauteur du boîtier	(B)	→ 49 et suiv.	
Espace de montage	(C)	-	
Hauteur de l'appareil			A0023927

Désignation	Position	Dimensions	Exemple avec FMD77
Pièces rapportées	(A)	→ 56	
Brides latérales	(B)	85 mm (3,35 in)	
Hauteur du boîtier	(C)	→ 49 et suiv.	
Espace de montage	(D)	-	
Raccords process	(B)	→ 51	
Hauteur de l'appareil			A0025880


Désignation	Position	Dimensions	Exemple avec FMD78
Brides latérales	(A)	85 mm (3,35 in)	
Hauteur du boîtier	(B)	→  49 et suiv.	
Espace de montage	(C)	-	
Raccords process	(B)	→  51	
Hauteur de l'appareil			

Boîtier T14, affichage latéral en option




Matériau		Indice de protection	Entrée de câble	Poids en kg (lb)		Option ¹⁾
Boîtier	Joint du couvercle			avec affichage	sans affichage	
Aluminium	EPDM	IP66/67 NEMA 6P	Presse-étoupe M20	1,2 (2.65)	1,1 (2.43)	A
		IP66/67 NEMA 6P	Filetage G ½"			B
		IP66/67 NEMA 6P	Filetage NPT ½"			C
		IP66/67 NEMA 6P	Connecteur M12			D
		IP66/67 NEMA 6P	Connecteur 7/8"			E
		IP65 NEMA 4	Connecteur HAN7D 90 degrés			F
	FVMQ	IP66/67 NEMA 6P	Presse-étoupe M20			G
	FVMQ	IP66/67 NEMA 6P	Filetage NPT ½"			H
316L	EPDM	IP66/67 NEMA 6P	Presse-étoupe M20	2,1 (4.63)	2,0 (4.41)	1
		IP66/67 NEMA 6P	Filetage G ½"			2
		IP66/67 NEMA 6P	Filetage NPT ½"			3
		IP66/67 NEMA 6P	Connecteur M12			4
		IP66/67 NEMA 6P	Connecteur 7/8"			5
		IP65 NEMA 4	Connecteur HAN7D 90 degrés			6
	FVMQ	IP66/67 NEMA 6P	Presse-étoupe M20			7
	FVMQ	IP66/67 NEMA 6P	Filetage NPT ½"			8

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Boîtier, joint du couvercle, entrée de câble, indice de protection"

Boîtier T15, affichage en haut en option

Matériau		Indice de protection	Entrée de câble	Poids en kg (lb)		Option ¹⁾
Boîtier	Joint du couvercle			avec affichage	sans affichage	
Aluminium	EPDM	IP66/67 NEMA 6P	Presse-étoupe M20	1,8 (3.97)	1,7 (3.75)	J
		IP66/67 NEMA 6P	Filetage G ½"			K
		IP66/67 NEMA 6P	Filetage NPT ½"			L
		IP66/67 NEMA 6P	Connecteur M12			M
		IP66/67 NEMA 6P	Connecteur 7/8"			N
		IP65 NEMA 4	Connecteur HAN7D 90 degrés			P

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Boîtier, joint du couvercle, entrée de câble, indice de protection"

Boîtier T17 (hygiénique), affichage latéral en option


Matériau		Indice de protection ¹⁾	Entrée de câble	Poids en kg (lb)		Option ²⁾
Boîtier	Joint du couvercle			avec affichage	sans affichage	
316L	EPDM	IP66/68 NEMA 6P	Presse-étoupe M20	1,2 (2.65)	1,1 (2.43)	R
		IP66/68 NEMA 6P	Filetage G ½"			S
		IP66/68 NEMA 6P	Filetage NPT ½"			T
		IP66/68 NEMA 6P	Connecteur M12			U
		IP66/68 NEMA 6P	Connecteur 7/8"			V

1) Indice de protection IP 68 : 1,83 mH₂O pendant 24 h

2) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Boîtier, joint du couvercle, entrée de câble, indice de protection"

Raccords process PMD75

Bride ovale, raccord 1/4-18 NPT ou RC 1/4




Raccordement	Montage	Matériau	Accessoires	Poids ¹⁾	Option ²⁾
				kg (lbs)	
1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	Acier C 22.8 (1.0460/Zn5) ³⁾	avec 2 vis de purge AISI 316L (1.4404)	4,2 (9.26)	B
1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	1.4408 / CF3M ⁴⁾ / AISI 316L AISI 316L (1.4404) ⁶⁾			D ⁵⁾
1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	Alloy C276 (2.4819)	Vis de purge Alloy C276 (2.4819) ⁷⁾	4,5 (9.92)	F ⁵⁾
RC 1/4	7/16-20 UNF	1.4408 / CF3M ⁴⁾ / AISI 316L AISI 316L (1.4404) ⁶⁾	avec 2 vis de purge AISI 316L (1.4404)	4,2 (9.26)	U
1/4-18 NPT IEC 61518	■ PN 160 : M10 ■ PN 420 : M12	Acier C 22.8 (1.0460/Zn5) ³⁾			1
1/4-18 NPT IEC 61518	■ PN 160 : M10 ■ PN 420 : M12	AISI 316L (1.4404)			2
1/4-18 NPT IEC 61518	■ PN 160 : M10 ■ PN 420 : M12	Alloy C276 (2.4819)	Vis de purge Alloy C276 (2.4819) ⁷⁾	4,5 (9.92)	3
HP : 1/4-18 NPT IEC 61518 LP : bride pleine	7/16-20 UNF	AISI 316L (1.4404)	avec vis de purge AISI 316L (1.4404)	4,2 (9.26)	Q ⁵⁾
HP : 1/4-18 NPT IEC 61518 LP : bride pleine	7/16-20 UNF	Alloy C276 (2.4819)	sans vis de purge ⁷⁾ .	4,5 (9.92)	S ⁵⁾

- 1) Poids des raccords process sans vis de purge avec cellule de mesure 10 mbar (0,15 psi) ou 30 mbar (0,45 psi) ; les raccords process sans vis de purge avec cellules de mesure ≥ 100 mbar (1,5 psi) pèsent env. 800 g (28,22 oz) de moins.
- 2) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process"
- 3) Les brides latérales C22.8 sont revêtues d'une protection anticorrosion (zinc, chrome). Pour éviter la formation d'hydrogène et donc la diffusion à travers la membrane, Endress+Hauser recommande l'utilisation de brides latérales 316L pour les applications avec l'eau. La diffusion d'hydrogène à travers la membrane fausse les mesures, ou, dans des cas extrêmes, provoque la défaillance de l'appareil.
- 4) Fonte équivalente au matériau AISI 316L
- 5) Ces raccords process sont agréés CRN. Si l'option Agrément CRN est commandée, la MWP pour les variantes sans purge latérale est limitée à une MWP de 262 bar (3800 psi) (à 120 °C (248 °F))
- 6) Pour les appareils avec agrément CSA : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Agrément", options D, E, F, U, V, W et X
- 7) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Options supplémentaires 2"

Raccords process PMD75

Bride ovale, raccord 1/4-18 NPT ou RC 1/4, avec purge latérale




Raccordement	Montage	Matériau	Accessoires	Poids ¹⁾	Option ²⁾
				kg (lbs)	
1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	Acier C 22.8 (1.0460/Zn5) ³⁾	4 vis de blocage et 2 vis de purge AISI 316L (1.4404)	4,2 (9.26)	C
1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	1.4408 / CF3M ⁴⁾ / AISI 316L AISI 316L (1.4404) ⁶⁾			E ⁵⁾
1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	Alloy C276 (2.4819)	Vis de purge Alloy C276 (2.4819) ⁷⁾	4,5 (9.92)	H ⁵⁾
RC 1/4	7/16-20 UNF	1.4408 / CF3M ⁴⁾ / AISI 316L AISI 316L (1.4404) ⁶⁾	4 vis de blocage et 2 vis de purge AISI 316L (1.4404)	4,2 (9.26)	V
HP : 1/4-18 NPT IEC 61518 LP : bride pleine	7/16-20 UNF	AISI 316L (1.4404)	avec vis de blocage et vis de purge AISI 316L (1.4404)	4,2 (9.26)	R ⁵⁾
HP : 1/4-18 NPT IEC 61518 LP : bride pleine	7/16-20 UNF	Alloy C276 (2.4819)	Vis de purge Alloy C276 (2.4819) ⁷⁾	4,5 (9.92)	T ⁵⁾

- 1) Poids des raccords process sans vis de purge avec cellule de mesure 10 mbar (0,15 psi) ou 30 mbar (0,45 psi) ; les raccords process sans vis de purge avec cellules de mesure ≥ 100 mbar (1,5 psi) pèsent env. 800 g (28,22 oz) de moins.
- 2) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process"
- 3) Les brides latérales C22.8 sont revêtues d'une protection anticorrosion (zinc, chrome). Pour éviter la formation d'hydrogène et donc la diffusion à travers la membrane, Endress+Hauser recommande l'utilisation de brides latérales 316L pour les applications avec l'eau. La diffusion d'hydrogène à travers la membrane fausse les mesures, ou, dans des cas extrêmes, provoque la défaillance de l'appareil.
- 4) Fonte équivalente au matériau AISI 316L
- 5) Ces raccords process sont agréés CRN. Si l'option Agrément CRN est commandée, la MWP pour les variantes avec purge latérale est limitée à une MWP de 179 bar (2 600 psi) (à 120 °C (248 °F))
- 6) Pour les appareils avec agrément CSA : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Agrément", options D, E, F, U, V, W et X
- 7) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Options supplémentaires 2"

Raccords process PMD75

Bride ovale, préparée pour montage de séparateur



Matériau	Option ¹⁾
1.4408 / CF3M ²⁾ / AISI 316L	W
AISI 316L (1.4404) ³⁾	

- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process"
- 2) Fonte équivalente au matériau AISI 316L
- 3) Pour les appareils avec agrément CSA : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Agrément", options D, E, F, U, V, W et X

FMD77 : Sélection du raccord process et des capillaires

L'appareil peut être équipé de différents raccords process du côté haute pression (HP) et du côté basse pression (LP).

Le FMD77 peut également être muni de capillaires du côté basse pression (LP).

En cas d'utilisation de systèmes de séparateur avec capillaire, il faut prévoir une décharge de traction suffisante pour éviter que le capillaire ne se courbe (rayon de courbure du capillaire ≥ 100 mm (3,94 in)).

Exemple :


- Raccord process du côté haute pression = bride DN80
- Raccord process du côté basse pression = bride DN50

Principaux avantages :

- Grâce à la grande variété d'options de commande, les appareils peuvent être adaptés de façon optimale aux exigences de l'installation
- Coûts réduits grâce à la construction optimale du système
- Montage facile grâce à la longueur adaptée des capillaires
- Adaptation simple aux installations existantes

Informations à fournir à la commande :

- Les raccords process sont indiqués dans le chapitre correspondant par HP (côté haute pression) et LP (côté basse pression)
- Détails de commande pour les longueurs de capillaire → 87




A0027889



En raison de l'utilisation de différents raccords process et capillaires, il est essentiel que l'appareil soit conçu/commandé à l'aide de l'outil de sélection "Applicator Sizing pour séparateur à membrane", disponible gratuitement. Pour plus d'informations, voir le chapitre "Instructions de planification, systèmes de séparateur" → 96


FMD77 - Vue d'ensemble



A0025157

Pos.	Construction	Elément de refroidissement	Page	Option ¹⁾
A	Transmetteur horizontal	longue	→ 57	MA ²⁾
B	Transmetteur vertical	longue	→ 57	MB
C	Transmetteur horizontal	courte	→ 57	MC
D	Transmetteur vertical	courte	→ 57	MD

- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Construction ; élément de refroidissement"
2) Standard




A0025252

Pos.	Construction	Page	Option ¹⁾
E	Support en U, transmetteur horizontal (pour les appareils nécessitant un agrément CRN)	→ 58	En combinaison avec homologation CSA.


- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process"

**Raccords process FMD77
avec séparateur, côté haute
pression**

Appareil avec élément de refroidissement long




Appareil avec élément de refroidissement court



**Raccords process FMD77
avec séparateur, côté haute
pression**

Support en U avec agrément CRN




Raccords process FMD77 avec séparateur



- Les schémas suivants illustrent le principe de fonctionnement du système. En d'autres termes, les dimensions d'un séparateur fourni peuvent différer des dimensions indiquées dans ce document.
- Tenir compte des informations données à la section "Instructions de planification pour les systèmes avec séparateur" → 96
- Pour plus d'informations, contacter Endress+Hauser.


Brides EN, dimensions de raccordement selon EN 1092-1



Bride ^{1) 2) 3)}						Perçages			Séparateur		Option	
⁴⁾	Pression nominale	Type	D	b	g	Nombre	g ₂	k	d _M	Poids	HP ⁵⁾	LP ⁶⁾
	PN		[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg (lb)]		
DN 50	10-40	B1	165	20	102	4	18	125	59	3,0 (6.62)	A ^{7) 8)}	TA ^{7) 8)}
DN 80	10-40	B1	200	24	138	8	18	160	89	5,2 (11.47)	B ^{7) 8)}	TB ^{7) 8)}
DN 100	10-16	B1	220	20	–	8	18	180	89	4,8 (10.58)	F	TC
DN 100	25-40	B1	235	24	162	8	22	190	89	6,7 (14.77)	G	TD

- 1) Matériau : AISI 316L
- 2) La rugosité de la surface externe en contact avec le produit, y compris la portée de joint des brides (toutes normes) en Alloy C276, Monel, tantale, or > 316L ou PTFE, est $R_a < 0,8 \mu m$ (31,5 μin). Rugosité de surface plus faible sur demande.
- 3) La portée de joint de la bride est dans le même matériau que la membrane de process.
- 4) Diamètre nominal
- 5) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"
- 6) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Autre raccord process côté basse pression :"
- 7) Disponible également avec membrane TempC.
- 8) Disponible également avec membrane TempC revêtue or (Configurateur de produit, caractéristique de commande "Matériau de la membrane" option "G/D").

Brides EN avec tube, dimensions de raccordement selon EN 1092-1



A0023947

D Diamètre de la bride
b Épaisseur
d3 Diamètre du tube
L Longueur du tube
g Portée de joint
k Entre-axe des trous
g₂ Diamètre du trou
d_M Diamètre max. de la membrane de process

Unité de mesure mm


Bride ^{1) 2)}								Perçages			Séparateur		Option ³⁾ (HP + LP)
⁴⁾	Pression nominale	Type	D	b	g	L	d3	Nombre	g ₂	k	d _M	Poids	
	PN		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg (lb)]	
DN 80	10-40	B1	200	24	138	50	76	8	18	160	72	6,2 (13.67)	C
						100						6,7 (14.77)	
						200						7,8 (17.20)	

1) Matériau : AISI 316L

2) Dans le cas de membranes de process en Alloy C276, Monel ou tantale, la portée de joint de la bride et le tube sont en 316L.

3) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"


4) Diamètre nominal

**Raccords process FMD77
avec séparateur**
Brides ASME, dimensions du raccord selon B 16.5, portée de joint RF


Bride ^{1) 2) 3)}					Perçages			Séparateur	Poids	^{4) 5)}	Option	
Diamètre nominal	Classe	D	b	g	Chiffre	g ₂	k	d _M			HP ⁶⁾	LP ⁷⁾
[in]	[lb./sq.in]	[in]	[in]	[in]		[in]	[in]	[in]	[kg (lb)]			
2	150	6	0,75	3,62	4	0,75	4,75	2,32	2,6 (5.73)	CRN	N ^{8) 9)}	TE ^{8) 9)}
2	300	6,5	0,88	3,62	8	0,75	5	2,32	3,4 (7.5)	CRN	O ^{8) 9)}	TF ^{8) 9)}
2	400/600	6,5	1	3,62	8	0,75	5	2,32	4,3 (9.48)	-	J	-
3	150	7,5	0,94	5	4	0,75	6	3,5	5,1 (11.25)	CRN	P ^{8) 9)}	TG ^{8) 9)}
3	300	8,25	1,12	5	8	0,75	6	3,5	7,0 (15.44)	CRN	R ^{8) 9)}	TH ^{8) 9)}
4	150	9	0,94	6,19	8	0,75	7,5	3,5	7,2 (15.88)	CRN	T	TI
4	300	10	1,25	6,19	8	0,88	7,88	3,5	11,7 (25.8)	CRN	W	TJ

- Matériau : AISI 316/316L. Combinaison d'inox AISI 316 pour la résistance à la pression requise et d'inox AISI 316L pour la résistance chimique requise (dual rated)
- La rugosité de la surface en contact avec le produit y compris la portée de joint des brides (toutes normes) en Alloy C276, Monel, tantale, or ou PTFE est $R_a < 0,8 \mu\text{m}$ (31,5 μin). Rugosité de surface plus faible sur demande.
- La portée de joint de la bride est dans le même matériau que la membrane de process.
- Agrément
- Agrément CSA : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Agrément"
- Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"
- Configurateur de produit, caractéristique de commande "Autre raccord process côté basse pression :"
- Disponible également avec membrane TempC.
- Disponible également avec membrane TempC revêtue or (Configurateur de produit, caractéristique de commande "Matériau de la membrane" option "G/D").

Brides ASME avec tube, dimensions du raccord selon ASME B 16.5, portée de joint RF




Bride ^{1) 2)}							Perçages			³⁾	Poids	Option ⁴⁾ (HP + LP)
Diamètre nominal	Classe	D	b	g	L	d3	Chiffre	g_2	k	d_M		
[in]	[lb./sq.in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]		[in]	[in]		[kg (lb)]	
3	150	7,5	0,94	5	2	2,99	4	0,75	6	2,83	6 (13.23)	Q
					4						6,6 (14.55)	
					6						7,1 (15.66)	
					8						7,7 (16.98)	

1) Matériau : AISI 316/316L

2) Dans le cas de membranes de process en Alloy C276, Monel ou tantale, la portée de joint de la bride et le tube sont en 316L.

3) Séparateur

4) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"

**Raccords process FMD77
avec séparateur****Brides JIS, dimensions du raccord selon JIS B 2220 BL, portée de joint RF**

Bride ^{1) 2) 3)}					Perçages			Séparateur	Poids [kg (lb)]	Option	
Diamètre nominal	Pression nominale	D [mm]	b [mm]	g [mm]	Chiffre	g ₂ [mm]	k [mm]	d _M [mm]		HP ⁴⁾	LP ⁵⁾
50 A	10 K	155	16	96	4	19	120	59	2,3 (5.07)	X	TK
80 A	10 K	185	18	126	8	19	150	89	3,5 (7.72)	1	TL
100 A	10 K	210	18	151	8	19	175	89	4,7 (10.36)	4	TM

- 1) Matériau : AISI 316
- 2) La rugosité de la surface externe en contact avec le produit y compris la portée de joint des brides (toutes normes) en Alloy C276, Monel, tantale ou PTFE est $R_a < 0,8 \mu\text{m}$ (31,5 μin). Rugosité de surface plus faible sur demande.
- 3) La portée de joint de la bride est dans le même matériau que la membrane de process.
- 4) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"
- 5) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Autre raccord process côté basse pression :"

**Raccords process FMD77
avec séparateur, côté basse
pression**

Raccord process côté basse pression	Matériau	Joint	Option ¹⁾
Montage : 7/16 – 20 UNF, membrane de process côté basse pression AISI 316L			
1/4 – 18 NPT IEC 61518	C22.8	FKM Viton	B
1/4 – 18 NPT IEC 61518,	AISI 316L	FKM Viton	D
1/4 – 18 NPT IEC 61518	Alloy C276	FKM Viton	F
1/4 – 18 NPT IEC 61518	AISI 316L	PTFE+bague C4	H
1/4 – 18 NPT IEC 61518	Alloy C276	PTFE+anneau C4	J
1/4 – 18 NPT IEC 61518	AISI 316L	EPDM	K
1/4 – 18 NPT IEC 61518	Alloy C276	EPDM	L
1/4 – 18 NPT IEC 61518	AISI 316L	Kalrez	M
1/4 – 18 NPT IEC 61518	Alloy C276	Kalrez	N
1/4 – 18 NPT IEC 61518	AISI 316L	Chemraz	P
1/4 – 18 NPT IEC 61518	Alloy C276	Chemraz	Q
1/4 – 18 NPT IEC 61518	AISI 316L	FKM Viton, dégraissé	S
1/4 – 18 NPT IEC 61518	AISI 316L	FKM Viton, nettoyé pour application oxygène	T

Raccord process côté basse pression	Matériau	Joint	Option ¹⁾
RC 1/4	AISI 316L	FKM Viton	U
Séparateur LP et capillaire	AISI 316L	soudé	1

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, côté basse pression ; joint :"

FMD78 : Sélection du raccord process et des capillaires

L'appareil peut être équipé de différents raccords process du côté haute pression (HP) et du côté basse pression (LP).

Le FMD78 peut également être équipé de différentes longueurs de capillaire du côté haute pression (HP) et du côté basse pression (LP).

En cas d'utilisation de systèmes de séparateur avec capillaire, il faut prévoir une décharge de traction suffisante pour éviter que le capillaire ne se courbe (rayon de courbure du capillaire $\geq$ 100 mm (3,94 in)).

Exemple :


- Raccord process du côté haute pression = bride DN80
- Raccord process du côté basse pression = bride DN50
- Longueur de capillaire du côté haute pression = 2 m (6,6 ft)
- Longueur de capillaire du côté basse pression = 5 m (16 ft)

Principaux avantages :

- Grâce à la grande variété d'options de commande, les appareils peuvent être adaptés de façon optimale aux exigences de l'installation
- Coûts réduits grâce à la construction optimale du système
- Montage facile grâce à la longueur adaptée du capillaire du côté basse pression et du côté haute pression
- Adaptation simple aux installations existantes

Informations à fournir à la commande :


- Les raccords process sont indiqués dans le chapitre correspondant par HP (côté haute pression) et LP (côté basse pression)
- Détails de commande pour les longueurs de capillaire → 87



A0027891

i En raison de l'utilisation de différents raccords process et capillaires, il est essentiel que l'appareil soit conçu/commandé à l'aide de l'outil de sélection "Applicator Sizing pour séparateur à membrane", disponible gratuitement. Pour plus d'informations, voir le chapitre "Instructions de planification, systèmes de séparateur" → 96

Appareil de base FMD78




Raccords process FMD78 avec séparateur



- Les schémas suivants illustrent le principe de fonctionnement du système. En d'autres termes, les dimensions d'un séparateur fourni peuvent différer des dimensions indiquées dans ce document.
- Tenir compte des informations données au chapitre "Instructions de planification pour les systèmes avec séparateur" → 96
- Pour d'autres informations, contacter Endress+Hauser.

Structure de la cellule du séparateur



Bride					Séparateur		1) 2)	Option	
Matériau	Diamètre nominal	Pression nominale ³⁾	D	b	d_M	Poids des deux séparateurs [kg (lb)]		HP ⁴⁾	LP ⁵⁾
			[mm]	[mm]	[mm]				
AISI 316L	DN 50	PN 16-400 ⁶⁾	102	20	59	2,6 (5.73)	-	UF ⁷⁾	UL
	DN 80	PN 16-400 ⁶⁾	138	20	89	4,6 (10.14)	-	UH ⁷⁾	UM
	DN 100	PN 16-400 ⁶⁾	162	20	89	6,2 (13.67)	-	UJ	UN
	[in]	[lb/sq.in]	[in (mm)]	[in (mm)]	[in (mm)]				
	2	150-2500	3.9 (99)	0,79 (20)	2,32 (59)	2,6 (5.73)	CRN	VF ⁷⁾	UP
	3	150-2500	5 (127)	0,79 (20)	3,50 (89)	4,6 (10.14)	CRN	VH ⁷⁾	UR
	4	150-2500	6,22 (158)	0,79 (20)	3,50 (89)	6,2 (13.67)	CRN	VJ	uS

1) Agrément

2) Agrément CSA : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Agrément"

3) La pression nominale indiquée est valable pour le séparateur. La pression maximale pour l'appareil de mesure dépend de l'élément le moins résistant à la pression parmi les composants sélectionnés → 47.

4) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP."


5) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Autre raccord process côté basse pression."

6) Pour revêtement PTFE MWP = 250 bar (3 625 psi), pour plus de détails, voir "Gamme d'application du film PTFE" → 43

7) Avec membrane TempC


**Raccords process FMD78
avec séparateur**

Séparateurs vissés



Position	Désignation	Matériau	Gamme de mesure	Pression nominale	Poids	Option ¹⁾
			[bar (psi)]		[kg (lb)]	
A	Vissé, ISO 228 G ½ A EN837 avec joint PTFE -40 ... +260 °C (-40 ... +500 °F)	AISI 316L, vis en A4	≤ 40 (580)	PN 40	1,43 (3.15)	GA ²⁾
B	Vissé, ANSI ½ MNPT avec joint PTFE -40 ... +260 °C (-40 ... +500 °F)					RL ²⁾


- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"
2) En combinaison avec l'huile silicone, l'huile inerte et l'huile végétale.



Position	Désignation	Matériau	Gamme de mesure	Pression nominale	Poids	Option ¹⁾
			[bar (psi)]		[kg (lb)]	
A	Vissé, ISO 228 G ½ A EN837 avec joint métallique (recouvert d'une couche d'argent) -60 ... +400 °C (-76 ... +752 °F)	AISI 316L, vis en A4	≤ 40 (580)	PN 40	1,38 kg (3,04 lb)	GA ²⁾
B	Vissé, ANSI ½ MNPT avec joint métallique (recouvert d'une couche d'argent) -60 ... +400 °C (-76 ... +752 °F)					RL ²⁾

- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process"
2) En combinaison avec l'huile haute température.


DRD DN50 (65 mm)



Matériau ¹⁾	Pression nominale	d_M		Poids	Option	
		Standard	avec membrane TempC		HP ²⁾	LP ³⁾
		[mm]	[mm]	[kg (lb)]		
AISI 316L	PN 25	50	48	0,75 (1.65)	TK ^{4) 5)}	UH ^{4) 5)}

- 1) Rugosité des surfaces en contact avec le produit $R_a < 0,76 \mu\text{m}$ (29,9 μin) en standard.
- 2) Configureur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"
- 3) Configureur de produit, caractéristique de commande "Autre raccord process côté basse pression :"
- 4) Disponible également avec membrane TempC.
- 5) Bride tournante incluse.


Tri-Clamp ISO 2852



Matériau ¹⁾	Diamètre nominal ISO 2852	Diamètre nominal DIN 32676	Diamètre nominal	C_7	d_M		h	Poids	Agrément ²⁾	Option	
					Standard	avec membrane TempC				HP ³⁾	LP ⁴⁾
			[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg (lb)]			
AISI 316L	ND 25 / 33,7	DN 25	1	50,5	24	-	37	0,32 (0.71)	EHEDG, 3A, CRN	TB	UA
	ND 38	DN 40	1 ½	50,5	36	36	30	1 (2.21)	EHEDG, 3A, CRN	TC ^{5) 6)}	UB ^{5) 6)}
	ND 51 / 40	DN 50	2	64	48	41	30	1,1 (2.43)	EHEDG, 3A, CRN	TD ^{5) 6)}	UC ^{5) 6)}

Matériau 1)	Diamètre nominal ISO 2852	Diamètre nominal DIN 32676	Diamètre nominal	C ₇	d _M		h	Poids	Agrément 2)	Option	
					Standard	avec membrane TempC					
			[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg (lb)]		HP ³⁾	LP ⁴⁾
	ND 63,5	DN 50	2 ½	77,5	61	61	30	0,7 (1.54)	EHEDG, 3A	TE ⁷⁾	UD ⁷⁾
	ND 76,1	–	3	91	73	61	30	1,2 (2.65)	EHEDG, 3A, CRN	TF ⁶⁾	UE ⁶⁾

- 1) Rugosité des surfaces en contact avec le produit $R_a < 0,76 \mu\text{m}$ ($29,9 \mu\text{in}$) en standard. Rugosités plus faibles disponibles sur demande.
- 2) Agrément CSA : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Agrément"
- 3) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"
- 4) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Autre raccord process côté basse pression :"
- 5) Disponible en option en version séparateur conforme ASME-BPE pour l'utilisation dans des process biochimiques, surfaces en contact avec le produit $R_a < 0,38 \mu\text{m}$ ($15 \mu\text{in}$), électropolie ; à commander via la caractéristique de commande "Options supplémentaires 1" ou "Options supplémentaires 2", option "O".
- 6) Disponible également avec membrane TempC.
- 7) Avec membrane TempC

**Raccords process FMD78
avec séparateur**
Piquages SMS avec écrou-raccord



A0021674

D Diamètre
f Hauteur du piquage
G Raccords filetés
h Hauteur
m Hauteur
d_M Diamètre max. de la membrane de process

Unité de mesure mm (in)

Matériau ¹⁾	Diamètre nominal	Pression nominale	D	f	G	m	h	d _M	Poids [kg (lb)]	Agrément	Option	
			[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]			HP ²⁾	LP ³⁾
AISI 316L	1 ½	PN 25	74	4	Rd 60 – 1/6	25	57	36	0,65 (1.43)	3A	TH ⁴⁾	UF ⁴⁾
	2	PN 25	84	4	Rd 70 – 1/6	26	62	48	1,05 (2.32)	3A	TI ⁴⁾	UG ⁴⁾

- 1) Rugosité de surface des surfaces en contact avec le produit $R_a < 0,76 \mu\text{m}$ ($29,9 \mu\text{in}$) en standard.
 2) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"
 3) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Autre raccord process côté basse pression :"
 4) Avec membrane TempC

Raccord hygiénique, adaptateur hygiénique pour cuve, tube 2"



A0023953

Unité de mesure mm (in)

Matériau ¹⁾	Poids kg (lbs)	Agrément	Option ²⁾
AISI 316L	2,5 (5.51)	3A	WH ^{3) 4)}

- 1) Rugosité de surface des surfaces en contact avec le produit $R_a < 0,76 \mu\text{m}$ ($29,9 \mu\text{in}$) en standard. Rugosités plus faibles demande.
 2) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"
 3) Avec membrane TempC
 4) Joint EPDM inclus

Manchon conique avec écrou fou, DIN 11851




A0021678

D Diamètre
f Hauteur du piquage
G Raccords filetés
m Hauteur
d_M Diamètre max. de la membrane de process

Unité de mesure mm (in)

Matériau ¹⁾	Manchon conique				Écrou fou		Séparateur			Agrément	Option	
							d _M		Poids			
	Diamètre nominal	Pression nominale	D	f	G	m	Standard	avec membrane TempC				
											[bar]	[mm]
AISI 316L	DN 32	PN 40	50	10	Rd 58 x 1/6"	21	32	28	0,45 (0.99)	3A, EHEDG	MI ⁴⁾	TP ⁴⁾
	DN 40	PN 40	56	10	Rd 65 x 1/6"	21	38	36	0,45 (0.99)	3A, EHEDG	MZ ⁴⁾	TU ⁴⁾
	DN 50	PN 25	68,5	11	Rd 78 x 1/6"	19	52	48	1,1 (2.43)	3A, EHEDG	MR ⁵⁾	TR ⁵⁾
	DN 65	PN 25	86	12	Rd 95 x 1/6"	21	66	61	2,0 (4.41)	3A, EHEDG	MS ⁵⁾	TS ⁵⁾
	DN 80	PN 25	100	12	Rd 110 x 1/4"	26	81	61	2,55 (5.62)	3A, EHEDG	MT ⁵⁾	TT ⁵⁾

- 1) Rugosité de surface des surfaces en contact avec le produit $R_a < 0,76 \mu\text{m}$ ($29,9 \mu\text{in}$) en standard.
- 2) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"
- 3) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Autre raccord process côté basse pression :"
- 4) avec membrane TempC
- 5) Disponible également avec membrane TempC.

**Raccords process FMD78
avec séparateur**
Varivent pour conduites


A0021672

D Diamètre

d_M Diamètre max. de la membrane de process


Unité de mesure mm (in)

Matériau ¹⁾	Désignation	Pression nominale	D	d _M		Poids	Agrément	Option	
				Standard	avec membrane TempC			HP ²⁾	LP ³⁾
				[mm]	[mm]				
AISI 316L	Type F pour conduites DN 25 - DN 32	PN 40	50	34	36	0,4 (0.88)	EHEDG, 3A	TU ⁴⁾	UK ⁴⁾
AISI 316L	Type N pour conduites DN 40 - DN 162	PN 40	68	58	61	0,8 (1.76)	EHEDG, 3A	TR ⁵⁾	-

- 1) Rugosité de surface des surfaces en contact avec le produit $R_a < 0,76 \mu\text{m}$ ($29,9 \mu\text{in}$) en standard.
- 2) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"
- 3) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Autre raccord process côté basse pression :"
- 4) Avec membrane TempC
- 5) Disponible également avec membrane TempC.

Raccords process FMD78
avec séparateur

NEUMO BioControl



A0023435


D Diamètre
d Hauteur
d1/ Diamètre *d3*
d₂ Diamètre du trou
d_M Diamètre max. de la membrane de process

Unité de mesure mm (in)

Matériau ¹⁾	NEUMO BioControl (gamme de température de process : -10 ... +200 °C (+14 ... +392 °F))								Séparateur		Agrément	Option		
									d _M					Poids
	DN ²⁾	PN ³⁾	D	d	d ₂	d3	d ₁	h	Standard	avec membrane TempC				
		[bar]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg (lb)]	HP ⁴⁾	LP ⁵⁾
AISI 316L	DN 50	PN 16	90	-	4 x Ø 9	50	70	27	40	36	1,1 (2.43)	3A	S4 ⁶⁾	Variable ternaire (TV)
	DN 80	PN 16	140	25	4 x Ø 11	87,4	115	37	61	61	2,6 (5.73)	3A	S6 ⁶⁾	TW


- 1) Rugosité des surfaces en contact avec le produit $R_a < 0,76 \mu\text{m}$ (29,9 μin) en standard.
- 2) Diamètre nominal
- 3) Pression nominale
- 4) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"
- 5) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Autre raccord process côté basse pression :"
- 6) Avec membrane TempC

Adaptateur de process universel



Désignation	Pression nominale	Matériau ¹⁾	Poids	Agrément	Option	
			[kg (lb)]		HP ²⁾	LP ³⁾
Adaptateur universel avec joint profilé silicone (pièce de rechange n° : 52023572) FDA 21CFR177.2600/USP Class VI	PN 10	AISI 316L (1.4435)	0,8 (1.76)	3A	00 ^{4) 5)}	UT ^{4) 5)}

- 1) Rugosité des surfaces en contact avec le produit $R_a < 0,76 \mu\text{m}$ (29,9 μin) en standard.
- 2) Configureur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :".
- 3) Configureur de produit, caractéristique de commande "Autre raccord process côté basse pression :".
- 4) Endress+Hauser fournit ces écrous en inox AISI 304 (numéro matériau DIN/EN 1.4301) ou AISI 304L (numéro matériau DIN/EN 1.4307).
- 5) Avec membrane TempC.

**Raccords process FMD78
avec séparateur****Brides EN, dimensions de raccordement selon EN 1092-1 /
brides JIS, dimensions de raccordement selon JIS B 2220 BL**

A0021680

D Diamètre de la bride
 b Épaisseur
 g Portée de joint
 f Épaisseur de la portée de joint
 k Entre-axe des trous
 g_2 Diamètre du trou


Unité de mesure mm

Bride ^{1) 2) 3)}							Perçages			Séparateur		Option	
⁴⁾	Pression nominale	Type	D	b	g	f	Nombre	g_2	k	d_M [mm]	Poids	HP ⁵⁾	LP ⁶⁾
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]		[kg (lb)]		
DN 50	PN 10-40	B1	165	20	102	3	4	18	125	59	3,0 (6.62)	B3 ^{7) 8)}	TA ^{7) 8)}
DN 80	PN 10-40	B1	200	24	138	3,5	8	18	160	89	5,3 (11.69)	B5 ^{7) 8)}	TB ^{7) 8)}
DN 100	PN 10-16	B1	220	20	158	4	8	18	180	89	4,5 (9.92)	BT	TC
DN 100	PN 25-40	B1	235	24	162	5	8	22	190	89	7 (15.44)	B6	TD

- Matériau : AISI 316L
- La rugosité de la surface externe en contact avec le produit y compris la portée de joint des brides (toutes normes) en Alloy C276, Monel, tantale, or ou PTFE est $R_a < 0,8 \mu m$ ($31,5 \mu in$). Rugosité de surface plus faible sur demande.
- La portée de joint de la bride est dans le même matériau que la membrane de process.
- Diamètre nominal
- Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"
- Configurateur de produit, caractéristique de commande "Autre raccord process côté basse pression :"
- Disponible également avec membrane TempC.
- Disponible également avec membrane TempC revêtue or (Configurateur de produit, caractéristique de commande "Matériau de la membrane" option "G").

Bride ^{1) 2) 3)}						Perçages			Séparateur		Option	
⁴⁾	Pression nominale	D	b	g	f	Nombre	g_2	k	d_M [mm]	Poids	HP ⁵⁾	LP ⁶⁾
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]		[kg (lb)]		
50 A	10 K	155	16	96	2	4	19	120	59	2,3 (5.07)	CF	TK
80 A	10 K	185	18	127	2	8	19	150	89	3,3 (7.28)	KL	TL
100 A	10 K	210	18	151	2	8	19	175	89	4,4 (9.7)	KH	TM

- Matériau : AISI 316L
- La rugosité de la surface externe en contact avec le produit y compris la portée de joint des brides (toutes normes) en Alloy C276, Monel, tantale ou PTFE est $R_a < 0,8 \mu m$ ($31,5 \mu in$). Rugosité de surface plus faible sur demande.
- La portée de joint de la bride est dans le même matériau que la membrane de process.
- Diamètre nominal
- Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"
- Configurateur de produit, caractéristique de commande "Autre raccord process côté basse pression :"

**Raccords process FMD78
avec séparateur**
Brides avec tube, dimensions de raccordement selon EN 1092-1


A0023947

D Diamètre de la bride
b Épaisseur
g Portée de joint
k Entre-axe des trous
g₂ Diamètre du trou
d_M Diamètre max. de la membrane de process
d₃ Diamètre du tube
L Longueur du tube

Unité de mesure mm


Bride ^{1) 2)}								Perçages			Séparateur		Option ³⁾ (HP + LP)
⁴⁾	Pression nominale	Type	D	b	g	L	d3	Nombre	g ₂	k	d _M [mm]	Poids	
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]		
DN 80	PN 10-40	B1	200	24	138	50	76	8	18	160	72	6,2 (13.67)	D4
						100						6,7 (14.77)	
						200						7,8 (17.20)	

1) Matériau : AISI 316L

2) Dans le cas de membranes de process en Alloy C276, Monel ou tantale, la portée de joint de la bride et le tube sont en 316L.

3) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"

4) Diamètre nominal

**Raccords process FMD78
avec séparateur**
Brides ASME, dimensions du raccords selon ASME B 16.5, portée de joint RF


A0023913


D Diamètre de la bride
b Épaisseur
g Portée de joint
f Épaisseur de la portée de joint
k Entre-axe des trous
g₂ Diamètre du trou

Unité de mesure in

Bride ^{1) 2) 3)}						Perçages			Séparateur		4) 5)	Option	
Diamètre nominal	Classe	D	b	g	f	⁶⁾	<i>g₂</i>	k	<i>d_M</i>	Poids		HP ⁷⁾	LP ⁸⁾
[in]	[lb./sq.in]	[in]	[in]	[in]	[in]		[in]	[in]	[in]	[kg (lb)]			
2	150	6	0,75	3,62	0,06	4	0,75	4,75	2,32	2,2 (4.85)	CRN	AF ^{9) 10)}	TE ^{9) 10)}
2	300	6,5	0,88	3,62	0,06	8	0,75	5	2,32	3,4 (7.5)	CRN	AR ^{9) 10)}	TF ^{9) 10)}
2	400/600	6,5	1	3,62	0,25	8	0,75	5	2,32	4,3 (9.48)	-	AJ	-
3	150	7,5	0,94	5	0,06	4	0,75	6	3,5	5,1 (11.25)	CRN	AG ^{9) 10)}	TG ^{9) 10)}
3	300	8,25	1,12	5	0,06	8	0,88	6	3,5	7,0 (15.44)	CRN	AS ^{9) 10)}	TH ^{9) 10)}
4	150	9	0,94	6,19	0,06	8	0,75	7,5	3,5	7,2 (15.88)	CRN	AH	TI
4	300	10	1,25	6,19	0,06	8	0,88	7,88	3,5	11,7 (25.8)	CRN	AT	TJ

- 1) Matériau AISI 316/316L : Combinaison d'inox AISI 316 pour la résistance à la pression requise et d'inox AISI 316L pour la résistance chimique requise (dual rated)
- 2) La rugosité de la surface en contact avec le produit y compris la portée de joint des brides (toutes normes) en Alloy C276, Monel, tantale, or ou PTFE est $R_a < 0,8 \mu\text{m}$ (31,5 μin). Plus faibles rugosités sur demande.
- 3) La portée de joint de la bride est dans le même matériau que la membrane de process.
- 4) Agrément
- 5) Agrément CSA : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Agrément"
- 6) Nombre
- 7) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"
- 8) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Autre raccord process côté basse pression :"
- 9) Disponible également avec membrane TempC.
- 10) Disponible également avec membrane TempC revêtue or (Configurateur de produit, caractéristique de commande "Matériau de la membrane" option "G").

Brides ASME avec tube, dimensions du raccord selon ASME B 16.5, portée de joint RF




Bride ^{1) 2)}						Perçages			Séparateur		3) 4)	Option ⁵⁾ (HP + LP)
Diamètre nominal	Classe	D	b	g	f	⁶⁾	g ₂	k	d _M	Poids		
[in]	[lb./sq.in]	[in]	[in]	[in]	[in]		[in]	[in]	[in]	[kg (lb)]		
3	150	7,5	0,94	5	0,06	4	0,75	6	2,83	⁷⁾	CRN	J4 ⁷⁾
4	150	9	0,94	6,19	0,06	8	0,75	7,5	3,5	⁷⁾	CRN	J5 ⁷⁾

- 1) Matériau : AISI 316/316L. Combinaison d'inox AISI 316 pour la résistance à la pression requise et d'inox AISI 316L pour la résistance chimique requise (dual rated)
- 2) Dans le cas de membranes de process en Alloy C276, Monel ou tantale, la portée de joint de la bride et le tube sont en 316L.
- 3) Agrément
- 4) Agrément CSA : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Agrément"
- 5) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process, HP/ HP+LP :"
- 6) Nombre
- 7) Tube 2", 4", 6" ou 8" au choix, pour le diamètre et le poids du tube, voir le tableau ci-dessous

Option ¹⁾	Diamètre nominal	Classe	(L)	d ₃	Poids
	[in]	[lb./sq.in]	in (mm)	in (mm)	[kg (lb)]
J4	3	150	2 (50.8) / 4 (101.6) / 6 (152.4) / 8 (203.2)	2,99 (76)	6,0 (13.2) / 6,6 (14.5) / 7,1 (15.7) / 7,8 (17.2)
J5	4	150	2 (50.8) / 4 (101.6) / 6 (152.4) / 8 (203.2)	3,7 (94)	8,6 (19) / 9,9 (21.8) / 11,2 (24.7) / 12,4 (27.3)

- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process"

Boîtier séparé : Montage mural et sur tube avec support




Position	Désignation	Poids en kg (lb)		Option ¹⁾
		Boîtier (T14 ou T17)	Étrier de montage	
A	Dimensions avec boîtier T14, affichage latéral en option	→ 49	0,5 (1.10)	U
B	Dimensions avec boîtier T17, affichage latéral en option			

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Options supplémentaires 2", version "G"

Peut également être commandé comme accessoire séparé : réf. 71102216

Anneaux de rinçage



A0028007

Utiliser des anneaux de rinçage s'il y a un risque de dépôt de matière et de colmatage au niveau du raccord process. L'anneau de rinçage est monté entre le raccord process et le raccord process fourni par le client.

A l'aide des deux trous de rinçage latéraux, il est possible d'éliminer par rinçage les dépôts de matière et le colmatage devant la membrane de process et de purger la chambre de pression.

Un grand nombre de largeurs nominales et de formes permettent l'adaptation à la bride process correspondante.

Pour plus de détails (dimensions, poids, matériaux), voir SD01553P/00/FR "Accessoires mécaniques pour les appareils de mesure de pression".

Options de commande

Les anneaux de rinçage peuvent être commandés à part comme accessoire ou comme option de commande de l'appareil.

Matériau	Diamètre nominal	Agrément ¹⁾	Accessoire ²⁾ Réf.	Option de commande ^{3) 4)}	
				FMD77	FMD78 ⁵⁾
AISI 316L	EN1092-1				
	DN25	-	71377379	-	-
	DN50	-	71377380	PP	PP
	DN80	-	71377383	PQ	PQ
	ASME B16.5				
	NPS 1"	-	71377369	-	-
	NPS 2"	CRN	71377370	PL	PL
	NPS 3"	CRN	71377371	PM	PM

1) Agrément CSA : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Agrément"

2) Certification de réception selon EN10204-3.1 matière

3) Configuration de produit caractéristique de commande "Accessoires compris"

4) Les certificats commandés avec l'équipement (certificat matière 3.1 et déclaration de conformité NACE et tests PMI) s'appliquent aux transmetteurs et aux anneaux de rinçage listés dans le tableau.

5) Contenu de la livraison : 2 x


Endress+Hauser propose des anneaux de rinçage supplémentaires en tant que produits techniques spéciaux TSP (Technical Special Products).

Poids


Composant	Poids
Boîtier	Voir chapitre "Boîtier"
Raccord process	Voir chapitre "Raccords process"
Capillaire avec armature en AISI 316L (1.4404)	0,16 kg/m (0.35 lb/m) + 0,2 kg (0.44 lb) (poids par capillaire)
Capillaire avec armature en AISI 316L (PVC)	0,21 kg/m (0.46 lb/m) + 0,2 kg (0.44 lb) (poids par capillaire)
Capillaire avec armature en AISI 316L (PTFE)	0,29 kg/m (0.64 lb/m) + 0,2 kg (0.44 lb) (poids par capillaire)

Matériaux sans contact avec le process

Boîtier du transmetteur




A0020019



A0020020

Numéro position	Composant	Matériau
1	Boîtier T14 et T15, RAL 5012 (bleu)	■ Fonte d'aluminium moulée avec revêtement pulvérisé sur base polyester ■ Revêtement du filetage : vernis de glissement durcissant à la chaleur
1	Boîtier T14	■ Moulage de précision AISI 316L (1.4435) ■ Revêtement du filetage : vernis de glissement durcissant à la chaleur
2	Couvercle, RAL 7035 (gris)	Fonte d'aluminium moulée avec revêtement pulvérisé sur base polyester Moulage de précision AISI 316L (1.4435) (couvercle en 316L si boîtier T14 en 316L)
4	Plaques signalétiques	■ AISI 316L (1.4404), si le boîtier T14 est en moulage de précision ■ Aluminium anodisé, si le boîtier T14/T15 est en fonte d'alu moulée
5	Filtre de compensation de pression	AISI 316L (1.4404) et PBT-FR
6	Joint torique filtre de compensation de pression	VMQ ou EPDM
7	Fenêtre	Verre minéral
8	Joint du hublot en verre	Silicone (VMQ)
9	Vis	A4
10	Bague d'étanchéité	EPDM
11	Rondelle de sécurité	PA66 GF25

Numéro position	Composant	Matériau
12	Circlip pour plaques signalétiques	AISI 304 (1.4301) / AISI 316 (1.4401)
13	Borne de terre externe	AISI 316L (1.4404)
14	Clamp du couvercle	Clamp AISI 316L (1.4435), vis A4
15	Entrée de câble	Polyamide (PA) ou CuZn nickelé
16	Joint pour entrée de câble et bouchon	Silicone (VMQ)
17	Bouchon boîtier T15	PBT-GF30 FR, pour poussières explosives et Exd : AISI 316L (1.4435)
	Bouchon boîtier T14	■ Non-Ex et Ex ia : PBT-GF30 FR ■ Toutes les autres versions : ■ Boîtier en fonte d'aluminium moulée : Bouchon en fonte d'aluminium moulée ■ Boîtier en moulage de précision AISI 316L (1.4435) : Bouchon en moulage de précision AISI 316L (1.4435)
18	Commande de l'extérieur (touche et protection des touches), RAL 7035 (gris)	Polycarbonate PC-FR, vis A4




A0020021


Numéro position	Composant	Matériau
1	Boîtier T17	AISI 316L (1.4404)
2	Couvercle	
3	Joint du couvercle	EPDM
4	Plaques signalétiques	Gravées au laser
5	Filtre de compensation de pression	AISI 316L (1.4404) et PBT-FR
6	Joint torique filtre de compensation de pression	VMQ ou EPDM
7	Hublot en verre pour zone non Ex, ATEX Ex ia, NEPSI Zone 0/1 Ex ia, IECEx Zone 0/1 Ex ia, FM NI, FM IS, CSA IS	Polycarbonate (PC)
8	Hublot en verre pour ATEX 1/2 D, ATEX 1/3 D, ATEX 1 GD, ATEX 1/2 GD, ATEX 3 G, FM DIP, CSA Ex poussières	Verre minéral
9	Joint du hublot en verre	EPDM
10	Vis	A2-70
11	Bague d'étanchéité	EPDM
12	Rondelle de sécurité	PA6

Numéro position	Composant	Matériau
13	Vis	A4-50 Revêtement du filetage : vernis de glissement durcissant à la chaleur
14	Borne de terre externe	AISI 316L (1.4404)
15	Entrée de câble	Polyamide (PA), pour poussières explosives : CuZn nickelé
16	Joint pour entrée de câble et bouchon	Silicone (VMQ)
17	Bouchon	PBT-GF30 FR, pour poussières explosives : AISI 316L (1.4435)

Éléments de raccordement




Numéro position	Composant	Matériau
1	Étrier de montage	Support AISI 316L (1.4404)
2		Vis et écrous A4-70
3		Demi-coquilles : AISI 316L (1.4404)
4	Joint pour le câble du boîtier séparé	EPDM
5	Presse-étoupe pour le câble du boîtier séparé	AISI 316L (1.4404)
6	Câble PE pour boîtier séparé	Câble résistant à l'abrasion avec dispositifs de décharge de traction Dynema ; blindé à l'aide d'un film revêtu d'aluminium ; isolé avec du polyéthylène (PE-LD), noir ; fils de cuivre, torsadés, résistant aux UV
7	Câble FEP pour boîtier séparé	Câble résistant à l'abrasion ; blindé à l'aide d'un grillage en fil d'acier galvanisé ; isolé avec de l'éthylène propylène fluoré (FEP), noir ; fils de cuivre, torsadés, résistant aux UV
8	Adaptateur de process pour boîtier séparé	AISI 316L (1.4404)



A0023955

Numéro position	Composant	Matériau
1	Raccord entre le boîtier et le raccord process	AISI 316L (1.4404)
2	Vis et écrous	PMD75 PN 160, FMD77, FMD78 : ■ Boulon hexagonal DIN 931-M12x90-A4-70 ■ Écrou hexagonal DIN 934-M12-A4-70 PMD75 PN 420 : ■ Boulon hexagonal ISO 4014-M12x90-A4 ■ Écrou hexagonal ISO 4032-M12-A4-bs
3	Corps de la cellule	AISI 316L (1.4404)
4	Vis sans tête	DIN 915 M 6x8 A2-70
5	Bille	DIN 5401 (1.3505)
6	Élément de refroidissement	AISI 316L (1.4404)
7	Brides latérales	1.4408 / CF3M ¹⁾ / AISI 316L
8	Support en U	AISI 304 (1.4301)
9	Tube thermorétractable (disponible uniquement si l'armature flexible du capillaire dispose d'en revêtement PVC ou d'un tuyau PTFE)	Polyoléfine

1) Fonte équivalente au matériau AISI 316L



A0028087

Position	Composant	A Standard ¹⁾ Armature du capillaire standard	B Armature flexible du capillaire revêtue PVC Armature du capillaire standard	C Armature flexible du capillaire tuyau PTFE Armature du capillaire standard
1	Capillaire	AISI 316 Ti (1.4571)	AISI 316 Ti (1.4571)	AISI 316 Ti (1.4571)
2	Flexible de protection pour capillaire	AISI 316L (1.4404) ²⁾	AISI 316L (1.4404)	AISI 316L (1.4404)
3	Revêtement/armature	-	PVC ³⁾	PTFE ⁴⁾
4	Clamp	-	-	1.4301
5	Gaine thermorétractable à la jonction du capillaire	-	Polyoléfine	-

- 1) Si aucune option n'est spécifiée lors de la commande, c'est l'option de commande "SA" qui est fournie.
- 2) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Armature pour capillaire : " option "SA"
- 3) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Armature pour capillaire : " option "SB"
- 4) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Armature pour capillaire : " option "SC"

Matériaux en contact avec le process

AVIS

- Les composants d'appareil en contact avec le process sont décrits dans les chapitres "Construction mécanique" → 48 et "Informations à fournir à la commande" → 110.

Teneur en ferrite delta

Une teneur en ferrite delta $\leq 3\%$ peut être garantie et certifiée pour les parties du FMD78 en contact avec le produit si l'option "8" est sélectionnée pour la caractéristique de commande "Options supplémentaires 1" ou "Options supplémentaires 2" dans le Configurateur de produit.

Certificat de conformité EST (Encéphalopathie Spongiforme Transmissible)

Ce qui suit s'applique à tous les composants de l'appareil en contact avec le process :

- Ils ne contiennent aucun matériau d'origine animale.
- Lors de la production et de la fabrication, aucun outil ni consommable d'origine animale n'a été utilisé.

Raccords process

- "Raccords clamp" et "Raccords process hygiéniques" : AISI 316L (numéro matériau DIN/EN 1.4435)
- Endress+Hauser fournit des raccords process DIN/ EN avec raccords filetés en inox selon AISI 316L (DIN/EN numéro de matériau 1.4404 ou 1.4435). D'un point de vue de leur propriété de stabilité à la température, les matériaux 1.4404 et 1.4435 sont regroupés sous 13EO dans la norme EN 1092-1: 2001 Tab. 18. La composition chimique de ces deux matériaux peut être identique.
- Certains raccords process sont disponibles en Alloy C276 (numéro matériau DIN/EN 2.4819). Voir aussi les indications du chapitre "Construction".
- Brides latérales : 316L, C 22.8 plaqué zinc ou alloy C 276. Les brides latérales C22.8 sont revêtues d'une protection anticorrosion (zinc, chrome). Pour éviter la formation d'hydrogène et donc la diffusion à travers la membrane, Endress+Hauser recommande l'utilisation de brides latérales 316L pour les applications avec l'eau. La diffusion d'hydrogène à travers la membrane fausse les mesures, ou, dans des cas extrêmes, provoque la défaillance de l'appareil.

Membrane de process

Capteur	Désignation	Option ¹⁾
FMD77	AISI 316L, TempC, côté haute pression (HP)	E
	AISI 316L avec revêtement or (25 µm), TempC, côté haute pression (HP) ²⁾	D
	AISI 316L, côté haute pression (HP)	1
	Alloy C 276, côté haute pression (HP) ³⁾	2
	Monel (2.4360), côté haute pression (HP) ³⁾	3
	Tantale (UNS R05200), côté haute pression (HP) ³⁾	5
	AISI 316L avec revêtement or/rhodium, côté haute pression (HP)	6
	AISI 316L avec revêtement PTFE 0,25 mm (0,01 in), côté haute pression (HP)	8
FMD77 avec capillaires du côté basse pression (LP)	AISI 316L, TempC, côté haute pression (HP) + côté basse pression (LP)	F
	AISI 316L avec revêtement en or (25 µm), TempC, côté haute pression (HP) + côté basse pression (LP) ²⁾	G
	AISI 316L, côté haute pression (HP) + côté basse pression (LP)	H
	AISI C 276, côté haute pression (HP) + côté basse pression (LP)	J
	Monel (2.4360), côté haute pression (HP) + côté basse pression (LP)	K
	Tantale (UNS R05200), côté haute pression (HP) + côté basse pression (LP)	L
	AISI 316L avec revêtement or/rhodium, côté haute pression (HP) + côté basse pression (LP)	M
	AISI 316L avec revêtement PTFE 0,25 mm (0,01 in), côté haute pression (HP) + côté basse pression (LP)	N
FMD78	AISI 316L avec revêtement en or (25 µm), TempC ²⁾	G
	AISI 316L, TempC	E
	AISI 316L	1
	Alloy C 276 ³⁾	2
	Monel (2.4360) ³⁾	3
	Tantale (UNS R05200) ³⁾	5
	AISI 316L avec revêtement or/rhodium	6
	AISI 316L avec pellicule PTFE 0,25 mm (0,01 in) (FDA 21 CFR 177.1550)	8
PMD75	AISI 316L	1
	Alloy C 276 (2.4819)	2
	Monel (2.4360)	3
	Tantale (UNS R05200)	5
	Alloy C 276 avec revêtement or/rhodium	6

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Matériau de la membrane"

2) La membrane plaquée or TempC n'offre pas une protection contre la corrosion !

3) La portée de joint de la bride est dans le même matériau que la membrane de process. Pour les appareils avec tube, la portée de joint de la bride et le tube sont en 316L.

Joints

Appareil	Désignation	Option ¹⁾
PMD75	FKM Viton	A
	PTFE (PN160bar/16MPa/2400psi)	C ²⁾
	PTFE (PN250bar/25MPa/3625psi)	D ²⁾
	NBR	F
	Joint annulaire en cuivre	H
	Joint annulaire en cuivre, application oxygène, respecter les limites de pression et de température de l'application	K
	FKM Viton, dégraissé	1
	FKM Viton, nettoyé pour application oxygène, respecter les limites de pression et de température de l'application	2
	PTFE, nettoyé pour application oxygène, respecter les limites de pression et de température de l'application	3
	EPDM	J ³⁾

- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Joint"
2) Compatibilité alimentaire FDA21 CFR 177.1550
3) Adapté à l'eau potable NSF61.

Liquide de remplissage**FMD77 : Huile de remplissage du séparateur**

Raccord process	Désignation	Option ^{1) 2)}
Côté haute pression (HP)	Huile silicone (sécurité alimentaire FDA 21 CFR 175.105)	A
	Huile végétale (sécurité alimentaire FDA 21 CFR 172.856)	D
	Huile inerte	F
	Huile basse température	L
	Huile haute température	V
Côté basse pression (LP)	Capillaire m, huile silicone (sécurité alimentaire FDA 21 CFR 175.105)	M
	Capillaire m, huile végétale (sécurité alimentaire FDA 21 CFR 172.856)	N
	Capillaire ...m, huile inerte	O
	Capillaire ...m, huile basse température	P
	Capillaire ...m, huile haute température	Q
	Capillaire ft, huile silicone (sécurité alimentaire FDA 21 CFR 175.105)	R
	Capillaire ...ft, huile végétale (sécurité alimentaire FDA 21 CFR 172.856)	S
	Capillaire ...ft, huile inerte	T
	Capillaire ...ft, huile basse température	U
	Capillaire ...ft, huile haute température	W

- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Liquide de remplissage"
2) Pour les appareils avec séparateur avec certificats 3-A et EHEDG, sélectionner uniquement les huiles de remplissage avec agrément FDA!

FMD77 : Huile de remplissage de la cellule de mesure de pression

FMD77	Désignation	Option ¹⁾
Avec capillaire côté basse pression (LP)	Huile silicone	Standard, si aucune option n'a été sélectionnée.
	Huile inerte, exempte de substances altérant le mouillage des peintures	HC
Sans capillaire côté basse pression (LP)	Huile silicone	Standard, si aucune option n'a été sélectionnée.
	Huile inerte, nettoyé pour application oxygène	HB
	Huile inerte, exempte de substances altérant le mouillage des peintures	HC

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Service"

FMD78 : Huile de remplissage du séparateur

Longueur du capillaire	Désignation	Option ¹⁾
Symétrique	Capillaire ...ft, huile silicone (sécurité alimentaire FDA 21 CFR 175.105)	A ²⁾
	Capillaire ...ft, huile végétale (sécurité alimentaire FDA 21 CFR 172.856)	B ²⁾
	Capillaire ...ft, huile haute température	C ²⁾
	Capillaire ft, huile inerte, service oxygène, respecter les limites pression/température de l'application	D ²⁾
	Capillaire ...ft, huile basse température	enE ²⁾
	Capillaire ...ft, huile inerte	F ²⁾
	Capillaire ...m, huile silicone (sécurité alimentaire FDA 21 CFR 175.105)	1 ²⁾
	Capillaire ...m, huile végétale (sécurité alimentaire FDA 21 CFR 172.856)	2 ²⁾
	Capillaire ...m, huile haute température	3 ²⁾
	Capillaire m, huile inerte, service oxygène, respecter les limites pression/température de l'application	4 ²⁾
	Capillaire ...m, huile basse température	5 ²⁾
	Capillaire ...m, huile inerte	6 ²⁾
Asymétrique Côté basse pression (LP) ³⁾	Capillaire ...m, huile silicone (sécurité alimentaire FDA 21 CFR 175.105), côté LP	M ²⁾
	Capillaire ...m, huile végétale (sécurité alimentaire FDA 21 CFR 172.856), côté LP	N ²⁾
	Capillaire ...m, huile inerte, côté LP	O ²⁾
	Capillaire ...m, huile basse température, côté LP	P ²⁾
	Capillaire ...m, huile haute température, côté LP	Q ²⁾
	Capillaire ...ft, huile silicone (sécurité alimentaire FDA 21 CFR 175.105), côté LP	R ²⁾
	Capillaire ...ft, huile végétale (sécurité alimentaire FDA 21 CFR 172.856), côté LP	S ²⁾
	Capillaire ...ft, huile inerte, côté LP	T ²⁾
	Capillaire ...ft, huile basse température, côté LP	U ²⁾
	Capillaire ...ft, huile haute température, côté LP	W ²⁾

Longueur du capillaire	Désignation	Option ¹⁾
Asymétrique Côté haute pression (LP) ⁴⁾	Capillaire ...ft, côté HP	V ⁵⁾
	Capillaire ...m, côté HP	W ⁵⁾

- 1) Pour les appareils avec séparateur avec certificats 3-A et EHEDG, sélectionner uniquement des huiles de remplissage agréées par la FDA !
- 2) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Liquide de remplissage"
- 3) Si la longueur du capillaire pour LP asymétrique ou HP est identique, sélectionner une longueur de capillaire symétrique lors de la commande.
- 4) Si la longueur du capillaire pour LP asymétrique ou HP est identique, sélectionner une longueur de capillaire symétrique lors de la commande.
- 5) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Options supplémentaires 2"

FMD78 : Huile de remplissage de la cellule de mesure de pression

Désignation	Option ¹⁾
Huile silicone	Standard, si aucune option n'a été sélectionnée.
Huile inerte, exempte de substances altérant le mouillage des peintures	HC

- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Service"

PMD75 : Huile de remplissage de la cellule de mesure de pression

Désignation	Option
Huile silicone	Standard, si aucune option n'a été sélectionnée.
Huile inerte, FKM Viton, service oxygène	2 ¹⁾
Huile inerte, PTFE, service oxygène	3 ¹⁾
Huile inerte, bague d'étanchéité en cuivre, service oxygène	K ¹⁾
Huile inerte, exempte de substances altérant le mouillage des peintures	HC ²⁾
Huile inerte, nettoyé pour application oxygène	HB ²⁾

- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Joint"
- 2) Configurateur de produit, caractéristique "Service"

Opérabilité

Concept de configuration

Structure de menu orientée pour les tâches spécifiques à l'utilisateur

- Mise en service
- Fonctionnement
- Diagnostic

Mise en service rapide et sûre

Menus guidés spécifiques aux applications

Configuration sûre

- Configuration locale possible dans plusieurs langues
- Configuration standardisée sur l'appareil et avec les outils de service
- Les paramètres relatifs aux valeurs mesurées peuvent être verrouillés/déverrouillés avec le commutateur pour l'accès en écriture situé sur l'appareil, avec le logiciel de l'appareil ou via la configuration à distance

Un niveau de diagnostic efficace améliore la disponibilité de la mesure

- Les mesures correctives sont intégrées en texte clair
- Nombreuses possibilités de simulation

Configuration sur site

Fonctions

Fonction	Configuration de l'extérieur (touches, en option, pas boîtier T17)	Configuration de l'intérieur (électronique)	Affichage local (en option)
Réglage du zéro (correction du zéro)	✓	✓	✓
Réglage du début et de la fin d'échelle - pression de référence à l'appareil	✓ (HART uniquement)	✓ (HART uniquement)	✓
RAZ appareil	✓	✓	✓
Verrouiller et déverrouiller les paramètres relatifs aux valeurs mesurées	—	✓	✓
Affichage de la validation de la valeur par la LED verte	✓	✓	✓
Activer/désactiver l'amortissement	✓ (uniquement si afficheur raccordé)	✓ (HART et PA uniquement)	✓
Configuration de l'adresse bus de l'appareil (PA)	—	✓	✓
Activation/désactivation du mode simulation (FOUNDATION Fieldbus)	—	✓	✓

Configuration avec affichage local (en option)

L'affichage et la configuration sont réalisés par le biais d'un affichage à cristaux liquides à 4 lignes (LCD). L'affichage local indique les valeurs mesurées, les textes de dialogue ainsi que les messages de défaut et d'avertissement en texte clair, ce qui constitue une aide pour l'utilisateur à chaque étape de la configuration.

L'affichage peut être enlevé pour un fonctionnement aisé.


L'affichage de l'appareil peut être orienté en pas de 90 °.

Selon la position de montage de l'appareil, sa commande et la lecture des valeurs mesurées sont possibles sans problème.

Fonctions :

- Affichage de la valeur mesurée à 8 digits avec signe et décimale, bargraph pour
 - 4 à 20 mA HART (bargraph de 4 à 20 mA)
 - PROFIBUS PA (bargraph comme affichage graphique de la valeur standardisée du bloc AI)
 - FOUNDATION Fieldbus (bargraph comme affichage graphique de la sortie transmetteur).
- Configuration par menu simple et complète grâce à la répartition des paramètres en plusieurs niveaux et groupes
- Configuration par menu dans jusqu'à 8 langues
- Pour une navigation simple, chaque paramètre est marqué d'un n° d'identification à 3 digits.
- Possibilité de configurer l'affichage en fonction des exigences et souhaits par ex. la langue, l'affichage alterné, l'affichage d'autres valeurs mesurées comme la température de la cellule, le réglage du contraste.
- Fonctions diagnostic avancées (message défaut et avertissement, indicateur de suivi, etc.).
- Mise en service rapide et sûre avec les menus Quick Setup


Vue d'ensemble



- 1 Touches de configuration
- 2 Bargraph
- 3 Symbole
- 4 Ligne d'en-tête
- 5 Numéro d'identification des paramètres

Touches de configuration à l'extérieur de l'appareil

Avec le boîtier en aluminium (T14), les touches se trouvent à l'extérieur du boîtier, sous le capot de protection ou à l'intérieur sur l'électronique. Avec le boîtier en inox (T17), les touches se trouvent toujours à l'intérieur du boîtier sur l'électronique.



- A 4 à 20 mA HART
- B PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus

Les touches situées à l'extérieur sur l'appareil fonctionnent selon le principe du capteur à effet Hall. Par conséquent, l'appareil n'a pas besoin d'ouvertures supplémentaires. Ceci garantit :

- une protection intégrale contre les effets de l'environnement comme l'humidité et l'encrassement.
- une configuration simple sans outil.
- une absence d'usure.

Informations à fournir à la commande :


Configurateur de produit, caractéristique de commande "Sortie, configuration"

Touches et éléments de commande à l'intérieur sur l'électronique

Informations à fournir à la commande :

Configurateur de produit, caractéristique de commande "Sortie, configuration"


HART



A0020031

- 1 Commutateur DIP, permettant de verrouiller/déverrouiller des paramètres de mesure importants
- 2 Commutateur DIP pour activer/désactiver l'amortissement
- 3 LED verte indiquant que la valeur a été validée
- 4 Touches de configuration
- 5 Emplacement pour affichage en option
- 6 Emplacement pour HistoROM®/M-DAT en option


PROFIBUS PA



A0020032

- 1 Commutateur DIP, permettant de verrouiller/déverrouiller des paramètres de mesure importants
- 2 Commutateur DIP pour activer/désactiver l'amortissement
- 3 LED verte indiquant que la valeur a été validée
- 4 Touche pour la correction de position et la réinitialisation de l'appareil
- 5 Commutateur DIP pour adresse bus
- 6 Emplacement pour affichage en option
- 7 Emplacement pour HistoROM®/M-DAT en option

FOUNDATION Fieldbus



A0020033

- 1 Commutateur DIP, permettant de verrouiller/déverrouiller des paramètres de mesure importants
- 2 Commutateur DIP pour activer/désactiver le mode simulation
- 3 LED verte indiquant que la valeur a été validée
- 4 Touche pour la correction de position et la réinitialisation de l'appareil
- 5 Emplacement pour affichage en option
- 6 Emplacement pour HistoROM®/M-DAT en option

Configuration à distance

Tous les paramètres du logiciel sont accessibles selon la position du commutateur de protection en écriture sur l'appareil.

Hardware et logiciel pour configuration à distance	HART	PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus
FieldCare	✓	✓	✓
FieldXpert SFX100	✓	—	✓
NI-FBUS Configurator	—	—	✓
HistoROM®/M-DAT	✓	✓	✓

FieldCare

FieldCare est un outil de gestion des équipements (asset management) Endress+Hauser basé sur la technologie FDT. FieldCare permet de configurer tous les appareils Endress+Hauser ainsi que les appareils de fabricants tiers supportant le standard FDT.

FieldCare supporte les fonctions suivantes :

- Configuration des transmetteurs en mode offline et online
- Chargement et sauvegarde de données d'appareil (upload/download)
- Analyse HistoROM®/M-DAT
- Documentation du point de mesure

Options de raccordement :

- HART via Commubox FXA195 et le port USB d'un ordinateur
- PROFIBUS PA via coupleur de segments et carte d'interface PROFIBUS
- Interface service avec Commubox FXA291 et adaptateur ToF FXA291 (USB).

 Pour plus d'informations, contacter Endress+Hauser.

Field Xpert SFX100

Field Xpert est un terminal portable industriel avec commande tactile 3,5" intégrée d'Endress+Hauser, basé sur Windows Mobile. Il permet la communication sans fil via le modem VIATOR Bluetooth optionnel d'Endress+Hauser. Field Xpert fonctionne également comme appareil autonome pour les applications d'asset management. Pour plus de détails, voir BA00060S/14/FR.

Commubox FXA195

Pour communication HART à sécurité intrinsèque avec FieldCare via interface USB. Pour plus de détails, voir TI00404F/14/FR.

Commubox FXA291

La Commubox FXA291 relie les appareils de terrain Endress+Hauser avec interface CDI (=Endress+Hauser Common Data Interface) au port USB d'un PC ou d'un portable. Pour plus de détails, voir TI00405C/14/FR.



Pour les appareils Endress+Hauser suivants, il vous faut l'"Adaptateur ToF FXA291" comme accessoire supplémentaire :

- Cerabar S PMC71, PMP7x
- Deltabar S PMD7x, FMD7x
- Deltapilot S FMB70

Adaptateur ToF FXA291

L'adaptateur ToF FXA291 relie la Commubox FXA291 aux appareils de la plateforme ToF, aux équipements de pression et au Gammapilot via le port USB d'un PC ou d'un portable. Pour plus de détails, voir KA00271F.

Profiboard

Pour le raccordement d'un PC à PROFIBUS.

Proficard

Pour le raccordement d'un portable à PROFIBUS.

Logiciel de configuration FF

Logiciel de configuration FF, comme NI-FBUS, pour

- connecter des appareils avec signal "FOUNDATION Fieldbus" à un réseau FF
- régler les paramètres spécifiques FF

Utilisation du NI-FBUS Configurator :

Le NI-FBUS Configurator est un environnement graphique convivial pour la création de liens, de boucles et d'un planning basé sur les concepts de bus de terrain.

NI-FBUS Configurator permet de configurer un réseau de terrain de la façon suivante :

- Régler les repères de bloc et d'appareil
- Régler les adresses d'appareil
- Créer et éditer des stratégies de commande de blocs de fonctions (applications de blocs de fonctions)
- Configurer des blocs de fonctions définis par le vendeur et des blocs transducteurs
- Créer et éditer des programmes
- Lire et écrire des stratégies de commande de blocs de fonctions (applications de blocs de fonctions)
- Exécuter des méthodes spécifiées dans le DD spécifique au fabricant (p. ex. réglages de base de l'appareil)
- Afficher les menus DD (p. ex. onglet pour les données d'étalonnage)
- Télécharger une configuration
- Vérifier une configuration et la comparer à une configuration sauvegardée
- Surveiller une configuration téléchargée
- Remplacer les appareils
- Sauvegarder et imprimer une configuration

HistoROM®/M-DAT (en option)

HistoROM®/M-DAT est un module mémoire pouvant être relié à chaque module électronique. L'HistoROM®/M-DAT peut être ajouté ultérieurement à tout moment (référence : 52027785).

Principaux avantages

- Mise en service rapide et sûre des mêmes points de mesure en copiant les données de configuration de l'un des transmetteurs à l'autre transmetteur.
- Surveillance fiable des process grâce à l'enregistrement cyclique des valeurs mesurées de pression et de température capteur
- Diagnostic simple en enregistrant divers événements tels qu'alarmes, modifications de configuration, compteurs pour les dépassements par excès ou par défaut de la gamme de mesure de pression et de température ainsi que dépassement par excès ou par défaut des seuils utilisateur pour la pression et la température, etc.
- Analyse et évaluation graphique des événements et des paramètres de process via software (fourni).

Il est possible de copier des données d'un transmetteur vers un autre en cas d'utilisation d'un appareil FOUNDATION Fieldbus via un logiciel de configuration FF. Il vous faut le logiciel d'exploitation Endress+Hauser FieldCare, l'interface service Commubox FXA291 et l'adaptateur ToF FXA291 pour pouvoir accéder aux données et aux événements mémorisés dans l'HistoROM®/M-DAT.

Informations à fournir à la commande :

Configurateur de produit, caractéristique de commande "Options supplémentaires :", version "N" ou Configurateur de produit, caractéristique de commande "Pack application :", option "EN" ou comme accessoire séparé (réf. : 52027785).



Pour plus d'informations, contacter Endress+Hauser.

Intégration système

On peut attribuer à l'appareil une désignation de point de mesure (max. 8 caractères alphanumériques).

Désignation	Option ¹⁾
Point de mesure (TAG), voir spécifications supplémentaires	Z1
Adresse bus, voir spéc. suppl.	Z2

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Identification"

Instructions de planification pour les systèmes avec séparateur

AVIS

Systèmes avec séparateur mal dimensionnés/commandés

La performance ainsi que le domaine d'utilisation d'un séparateur dépendent de la membrane de process utilisée, de l'huile de remplissage, du raccord process, de la construction ainsi que des conditions de process et ambiantes.

- Pour la sélection des systèmes avec séparateur adaptés à des applications particulières, Endress+Hauser met à disposition l'outil de sélection gratuit "Applicator Sizing pour séparateur à membrane", disponible sous "www.fr.endress.com/applicator" ou en téléchargement.

A0034616



Pour plus de détails ou des informations concernant une solution de séparateur optimale, contacter Endress+Hauser.

Domaine d'application

Les systèmes avec séparateurs doivent être employés lorsqu'il est nécessaire de séparer le process et l'appareil de mesure. Ces systèmes offrent des avantages notables dans les cas suivants :

- en cas de températures de process extrêmes
- en cas de produits agressifs
- en cas de produits cristallisants
- en cas de produits corrosifs, fortement visqueux ou contenant des particules solides
- en cas de produits hétérogènes et fibreux
- si un nettoyage extrême du point de mesure est nécessaire, ou dans le cas d'emplacements de montage très humides
- si le point de mesure est exposé à de fortes vibrations
- lorsque l'emplacement de montage est difficile d'accès

Construction et principe de fonctionnement

Les séparateurs séparent le système de mesure du process.

Un système de séparateur comprend :

- un séparateur dans le cas d'un système unilatéral, p. ex. FMD77 ou deux séparateurs dans le cas d'un système bilatéral, p. ex. FMD78
- un capillaire ou deux capillaires
- un liquide de remplissage et
- un transmetteur de pression différentielle

La pression de process agit par le biais de la membrane de process sur le système à remplissage liquide, qui transmet la pression de process via le capillaire au capteur du transmetteur de pression différentielle.

Endress+Hauser fournit tous les systèmes de séparateur en version soudée. Le système est hermétique, ce qui garantit une fiabilité supérieure.

Le séparateur détermine la gamme d'application du système en fonction :

- du diamètre de la membrane de process
- de la rigidité et du matériau de la membrane de process
- de la construction (volume d'huile)

Diamètre de la membrane de process

L'effet de la température sur le résultat de la mesure est d'autant plus faible que le diamètre de la membrane est grand (faible rigidité).

Rigidité de la membrane de process

La rigidité dépend du diamètre de la membrane, du matériau, de l'éventuel revêtement ainsi que de l'épaisseur et de la forme de la membrane. L'épaisseur de la membrane et sa forme sont déterminées par la construction. La rigidité de la membrane du séparateur influence la gamme de température de service et les erreurs de mesure engendrées par les effets thermiques.

La membrane TempC Endress+Hauser : précision et sécurité de process maximales lors de la mesure de pression et de pression différentielle à l'aide de séparateurs

Pour une mesure encore plus précise dans ces applications et afin d'augmenter la sécurité des process, Endress+Hauser a développé une toute nouvelle technologie reposant sur la membrane TempC. Cette membrane garantit un maximum de précision et de sécurité de process dans les applications avec séparateurs.

- L'effet thermique très faible réduit l'impact des fluctuations de la température de process et ambiante, et garantit de ce fait des mesures précises et fiables. Les incertitudes de mesure dues à la température sont réduites au minimum.
- La membrane TempC peut être utilisée pour des températures entre -70°C (-94°F) et $+400^{\circ}\text{C}$ ($+752^{\circ}\text{F}$). Ceci garantit une sécurité maximale des process, même dans le cas de cycles de stérilisation et de nettoyage (SEP/NEP) très longs, dans des réservoirs et des conduites où règnent des températures élevées.
- Grâce à la membrane TempC, l'instrumentation est moins encombrante. Munie d'un plus petit raccord process, la nouvelle membrane mesure avec au moins autant de précision qu'une membrane conventionnelle de diamètre plus important.
- En raison de la forme de la membrane, un dépassement se produit d'abord immédiatement après un choc thermique. Il en résulte une réponse transitoire, dont la durée et la déviation sont nettement moins importantes que pour les types de membrane traditionnels. Dans le cas des process par lots, ces périodes transitoires plus courtes signifient une disponibilité des installations de production bien meilleure. Pour les membranes TempC, l'effet du dépassement sur le signal de sortie peut être réduit en ajustant l'amortissement.

Informations à fournir à la commande :

Voir le Configurateur de produit pour choisir le raccord process et la membrane de process adaptée.

Sélection dans Applicator :

Sous "Données transmetteur" dans le champ "Matériau membrane".

Capillaire

Les séparateurs sont utilisés en standard avec des capillaires de diamètre intérieur :

- $\leq \text{DN } 50$: 1 mm (0,04 in)
- $> \text{DN } 50$: 2 mm (0,08 in)

Le capillaire a un effet sur la variation thermique, la gamme de température ambiante et le temps de réponse d'un système de séparateur de par sa longueur et son diamètre intérieur.

Huile de remplissage

La température du produit et la température ambiante, ainsi que la pression de process, sont des facteurs très importants qui doivent être pris en compte lors du choix de l'huile de remplissage. Tenir compte des températures et pressions lors de la mise en service et lors du nettoyage. Un autre critère de choix est la compatibilité de l'huile de remplissage avec les exigences du produit mesuré. Pour cette raison, on ne peut utiliser dans l'industrie agroalimentaire que des huiles de remplissage qui ne présentent aucun danger pour la santé, comme les huiles végétales ou les huiles silicone (voir également le chapitre suivant "Huiles de remplissage du séparateur").

L'huile de remplissage utilisée a un effet sur la variation thermique, la gamme de température d'un système de séparateur et son temps de réponse. Une variation de température entraîne un changement de volume de l'huile de remplissage. Le changement de volume dépend du coefficient de dilatation de l'huile de remplissage et du volume du liquide de remplissage à la température d'étalonnage (constant dans la gamme : +21 ... +33 °C (+70 ... +91 °F)). La gamme d'utilisation peut être étendue avec une huile de remplissage avec un coefficient de dilatation plus faible et un capillaire plus court.

Par exemple, l'huile de remplissage se dilate en cas d'augmentation de la température. Le volume supplémentaire exerce une pression sur la membrane de process d'un séparateur. Plus la membrane de process est rigide, plus son effort de contre-pression est grand. Celui-ci s'oppose à la variation de volume et agit sur la cellule de mesure en même temps que la pression de fonctionnement, ce qui engendre un décalage du point zéro.

Transmetteur de pression différentielle

Le transmetteur de pression différentielle affecte la gamme de température, le point zéro TK et le temps de réponse par le volume de sa bride latérale et par son volume de commande. Le volume de commande est le volume qui doit être déplacé pour travailler sur l'ensemble de la gamme de mesure.

Les transmetteurs de pression différentielle Endress+Hauser sont optimisés afin de réduire le volume de commande et la bride latérale.

Huiles de remplissage du séparateur

Produit	P _{abs} = 0,05 bar (0,725 psi) ¹⁾	P _{abs} = ≥1 bar (14,5 psi) ²⁾
Huile silicone	-40 ... +180 °C (-40 ... +356 °F)	-40 ... +250 °C (-40 ... +482 °F)
Huile haute température	-20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)	-20 ... +400 °C (-4 ... +752 °F) ^{3) 4) 5)}
Huile basse température	-70 ... +120 °C (-94 ... +248 °F)	-70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)
Huile végétale	-10 ... +160 °C (+14 ... +320 °F)	-10 ... +220 °C (+14 ... +428 °F)
Huile inerte	-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)	-40 ... +175 °C (-40 ... +347 °F) ^{6) 7)}

- 1) Gamme de température autorisée à p_{abs} = 0,05 bar (0,725 psi) (respecter les limites de température de l'appareil et du système !)
- 2) Gamme de température autorisée à p_{abs} ≥1 bar (14,5 psi) (respecter les limites de température de l'appareil et du système !)
- 3) 325 °C (617 °F) à ≥1 bar (14,5 psi) pression absolue.
- 4) 350 °C (662 °F) à ≥1 bar (14,5 psi) pression absolue (200 heures max.).
- 5) 400 °C (752 °F) à ≥1 bar (14,5 psi) pression absolue (10 heures max.).
- 6) 150 °C (302 °F) à ≥1 bar (14,5 psi) pression absolue.
- 7) 175 °C (347 °F) à ≥1 bar (14,5 psi) pression absolue (200 heures max.).

Le calcul de la gamme de température de fonctionnement d'un système de séparateur dépend du liquide de remplissage, de la longueur et du diamètre intérieur du capillaire, de la température de process et du volume d'huile du séparateur. Les calculs détaillés, p. ex. pour les gammes de température et les gammes de dépression, sont effectués séparément dans le logiciel Applicator ["Sizing Séparateur"](#).



A0038925

Gamme de température de fonctionnement

La gamme de température de fonctionnement d'un système de séparateur dépend du liquide de remplissage, de la longueur et du diamètre intérieur du capillaire, de la température de process et du volume d'huile du séparateur.

La gamme d'application peut être étendue en utilisant un liquide de remplissage avec un coefficient de dilatation plus faible et un capillaire plus court.

Temps de réponse

La viscosité de l'huile de remplissage, la longueur du capillaire et son diamètre intérieur influent sur la résistance au frottement. Plus la résistance de frottement est grande, plus le temps de réponse est court. De plus, le volume de commande de la cellule de mesure a un impact sur le temps de réponse. Plus le volume de commande de la cellule de mesure est faible, plus la quantité d'huile de remplissage à déplacer dans le système de séparateur est faible.

Pour la sélection des systèmes avec séparateur adaptés à des applications particulières, Endress+Hauser met à disposition l'outil de sélection gratuit "Applicator Sizing pour séparateur à membrane", disponible sous www.endress.com/applicator ou sur DVD à commander.

Instructions de nettoyage

Endress+Hauser propose des anneaux de rinçage comme accessoires pour nettoyer les membranes de process sans retirer les transmetteurs du process.




Pour d'autres informations, contacter Endress+Hauser.

Nous vous recommandons de réaliser un NEP (nettoyage en place (eau chaude)) avant une SEP (stérilisation en place (vapeur)) pour les séparateurs tubulaires. Le recours fréquent à la stérilisation en place (SEP) augmente la contrainte sur la membrane de process. Dans des circonstances défavorables, les changements fréquents de température peuvent occasionner – à long terme – une fatigue du matériau de la membrane de process et éventuellement une fuite.

Instructions de montage**Systèmes avec séparateur à membrane**

- Le séparateur associé au transmetteur forme un système étalonné fermé qui est rempli via des orifices de remplissage. Ces orifices sont scellés et ne doivent pas être ouverts.
- Dans le cas d'appareils avec séparateurs et capillaires, le décalage du zéro causé par la pression hydrostatique de la colonne de liquide de remplissage dans les capillaires doit être pris en compte lors du choix de la cellule de mesure. Si une cellule de mesure avec une petite gamme de mesure est choisie, la gamme nominale du capteur peut être dépassée du fait de la correction de position (voir la figure et l'exemple ci-dessous).
- Pour les appareils avec capillaire, il est recommandé d'utiliser un dispositif de fixation adapté (étrier de montage).
- Lors du montage, il faut prévoir une décharge de traction suffisante pour éviter que le capillaire ne se courbe (rayon de courbure du capillaire ≥ 100 mm (3,94 in)).
- Pour des instructions de montage détaillées, Endress+Hauser propose à ses clients l'outil gratuit "Applicator Sizing pour séparateur à membrane", disponible en ligne sous www.endress.com/applicator ou en téléchargement.

Sélection de la cellule de mesure (respecter la pression hydrostatique de la colonne de liquide de remplissage dans les capillaires !)



A0023961

1 Capillaire avec huile silicone : $\rho_{FI} = 0,96 \text{ kg (2,12 lb) dm}^3$

2 Cuve d'eau : $\rho_M = 1,0 \text{ kg (2,21 lb) dm}^3$

Pression du côté négatif du transmetteur de pression différentielle (p_-) lorsque le réservoir est vide (niveau minimum) :

$$\begin{aligned} p_- &= p_{HV} + p_{H1} = H_V \cdot \rho_{FI} \cdot g + H_1 \cdot \rho_{FI} \cdot g + p_i \\ &= 1,8 \text{ m} \cdot 0,96 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + 0,3 \text{ m} \cdot 0,96 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + p_i \\ &= 197,77 \text{ mbar} + p_i \end{aligned}$$

A0023962

Pression du côté positif du transmetteur de pression différentielle (p_+) lorsque le réservoir est vide (niveau minimum) :

$$\begin{aligned} p_+ &= p_{HU} + p_{H1} = H_U \cdot \rho_M \cdot g + H_1 \cdot \rho_{FI} \cdot g + p_i \\ &= 0,2 \text{ m} \cdot 1 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + 0,3 \text{ m} \cdot 0,96 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + p_i \\ &= 47,87 \text{ mbar} + p_i \end{aligned}$$

A0023981

Pression différentielle au transmetteur ($\Delta p_{\text{transmetteur}}$) lorsque le réservoir est vide :

$$\begin{aligned} \Delta p_{\text{Transmitter}} &= p_+ - p_- \\ &= 47,87 \text{ mbar} - 197,77 \text{ mbar} \\ &= -149,9 \text{ mbar} \end{aligned}$$

A0023982

Résultat :

Lorsque le réservoir est plein, une pression différentielle de $-51,80 \text{ mbar}$ ($-0,762 \text{ psi}$) est présente au transmetteur de pression différentielle. Lorsque le réservoir est vide, une pression différentielle de $-149,90 \text{ mbar}$ ($-2,2485 \text{ psi}$) est présente. Une cellule de mesure 500 mbar ($7,5 \text{ psi}$) est par conséquent nécessaire pour cette application.



Capillaire

Afin d'obtenir des résultats de mesure plus précis et d'éviter un défaut de l'appareil, il faut monter les capillaires de la façon suivante :

- Sans vibrations (pour éviter les fluctuations de pression additionnelles)
- Pas à proximité de lignes de chauffage ou de refroidissement
- Isoler si la température ambiante est inférieure ou supérieure à la température de référence
- Avec un rayon de courbure $\geq 100 \text{ mm}$ ($3,94 \text{ in}$)
- En cas d'utilisation de systèmes de séparateur avec capillaire, il faut prévoir une décharge de traction suffisante pour éviter que le capillaire ne se courbe (rayon de courbure du capillaire $\geq 100 \text{ mm}$ ($3,94 \text{ in}$)).
- Dans le cas d'appareils avec séparateurs et capillaires, le décalage du zéro causé par la pression hydrostatique de la colonne de liquide de remplissage dans les capillaires doit être pris en compte lors du choix de la cellule de mesure. Si une cellule de mesure avec une petite gamme de mesure est choisie, une correction de position peut entraîner un dépassement de gamme.

Isolation thermique – FMD77


Le FMD77 ne doit être isolé qu'à partir d'une certaine hauteur. La hauteur d'isolation maximale autorisée est valable pour un matériau d'isolation ayant une conductivité thermique $\leq 0,04 \text{ W/(m} \times \text{K)}$ et pour la température ambiante et de process maximale autorisée. Les données ont été déterminées pour l'application la plus critique "air non ventilé".



A0039331

- 1 Matériau d'isolation
- A Transmetteur horizontal, élément de refroidissement long
- B Transmetteur vertical, élément de refroidissement long
- C Transmetteur horizontal, élément de refroidissement court
- D Transmetteur vertical, élément de refroidissement court

Sans isolation, la température ambiante baisse de 5 K.



1 Matériau d'isolation

Position	Construction	Température ambiante T _A	Température de process T _P	Option ¹⁾
E	Support en U, transmetteur horizontal (pour les appareils nécessitant un agrément CRN)	≤70 °C (158 °F)	max. 350 °C (662 °F) en fonction de l'huile de remplissage de séparateur utilisée	²⁾


- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process"
2) En combinaison avec homologation CSA.

Applications sous vide

Instructions de montage


Pour des applications sous vide, Endress+Hauser recommande de monter le transmetteur de pression sous le séparateur inférieur. Cela évite d'exposer le séparateur au vide du fait de la présence d'huile de remplissage dans les capillaires.

Lorsque le transmetteur de pression est monté au-dessus du séparateur inférieur, la différence de hauteur maximale H1, conformément aux schémas ci-dessous, ne doit pas être dépassée :



A0023983

La différence de hauteur maximale dépend de la densité de l'huile de remplissage et de la plus petite pression pouvant survenir au séparateur du côté positif (réservoir vide), voir schéma ci-dessous :



A0023986-FR

- A Différence de hauteur H1
 B Pression au séparateur
 1 Huile basse température
 2 Huile végétale
 3 Huile silicone
 4 Huile haute température
 5 Huile inerte

Certificats et agréments

Marquage CE	L'appareil remplit les exigences légales des directives CE correspondantes. Endress+Hauser confirme que l'appareil a passé les tests avec succès en apposant le marquage CE.
Marquage RCM-Tick	Le produit ou l'ensemble de mesure fourni satisfait aux exigences de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority) en matière d'intégrité des réseaux, d'interopérabilité et de caractéristiques de performance ainsi qu'aux réglementations en matière d'hygiène et sécurité. Ici, en particulier, les dispositions réglementaires pour la compatibilité électromagnétique sont satisfaites. Les produits portent la marque RCM-Tick sur la plaque signalétique. 
Agréments Ex	■ ATEX ■ FM ■ CSA ■ NEPSI ■ IECEX ■ GOST sur demande ■ Également combinaisons de différents agréments Toutes les données relatives à la protection contre les explosions figurent dans des documentations séparées, disponibles sur demande. La documentation Ex est fournie en standard avec tous les appareils Ex →  116.
Conformité EAC	Le système de mesure satisfait aux exigences légales des directives EAC en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration de conformité EAC, de même que les normes appliquées. Par l'apposition du marquage EAC, Endress+Hauser atteste que l'appareil a passé les tests avec succès.
Adapté aux applications hygiéniques	Pour des informations sur le montage et les agréments, voir la documentation SD02503F "Agréments hygiéniques". Pour les informations sur les adaptateurs testés 3-A et EHEDG, voir la documentation TI00426F "Adaptateur à souder, adaptateur process et brides".
Certificat des Bonnes pratiques de fabrication (cGMP) actuelles	Configurateur de produit, caractéristique de commande "Test, certificat" option "JG" ■ Le certificat est uniquement disponible en anglais ■ Matériaux de construction des pièces en contact avec le produit ■ Conformité EST ■ Polissage et finition de surface ■ Tableau de conformité Matériau / Composé (USP classe VI, conformité FDA)
Sécurité fonctionnelle SIL / Déclaration de conformité IEC 61508 (en option)	Le Deltabar S avec signal de sortie 4 à 20 mA a été développé conformément au standard IEC 61508. Cet appareil peut être utilisé pour surveiller le débit, le niveau et la pression différentielle jusqu'à SIL 3. Pour une description détaillée des fonctions de sécurité avec Deltabar S, des réglages et des données de sécurité fonctionnelle, voir le "Manuel de sécurité fonctionnelle - Deltabar S" SD00189P. Pour les appareils jusqu'à SIL 3 / Déclaration de conformité IEC 61508, voir : Informations à fournir à la commande : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Options supplémentaires 1", version "E"
Sécurité antidébordement	WHG (voir document ZE00259P/00/EN) Informations à fournir à la commande : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Agrément", option "6".

A0029561

Agrément CRN**PMD75**

Il existe un agrément CRN pour certaines versions d'appareil. Ces appareils sont équipés d'une plaque séparée avec numéro d'enregistrement CRN OF20813.5C. Un raccord process agréé CRN peut être obtenu de l'une des manières suivantes :

- Le raccord process agréé CRN doit être commandé avec un agrément CSA
- Le raccord process agréé CRN doit être commandé avec l'option "CRN" dans la caractéristique de commande "Agrément supplémentaire".

FMD77, FMD78

Il existe un agrément CRN pour certaines versions d'appareil. Pour un appareil agréé CRN, il faut commander un raccord process agréé CRN avec un agrément CSA. Ces appareils sont équipés d'une plaque séparée avec numéro d'enregistrement CRN OF10524.5C.

Informations à fournir à la commande :

Configurateur de produit, caractéristique de commande "Raccord process ; matériau" et

Configurateur de produit, caractéristique de commande "Agrément" (uniquement en combinaison avec un raccord process agréé)

Autres normes et directives

Les directives et normes européennes applicables sont indiquées dans la déclaration CE de conformité correspondante. Les normes suivantes ont également été appliquées :

IEC 62828-1 / DIN EN 60770 et IEC 62828-2 / DIN EN 60770 :

Transmetteurs pour une utilisation dans des systèmes numériques de contrôle-commande industriels. Partie 1 : Méthodes d'inspection et d'essais de routine

DIN 16086 :

Instruments électriques pour la mesure de pression, capteurs de pression, transmetteurs de pression, instruments de mesure de pression, concepts, spécifications relatives aux fiches techniques

EN 61326-X :

Norme sur la compatibilité électromagnétique d'appareils électriques de mesure, de commande et de laboratoire.

EN 60529 :

Indices de protection par le boîtier (code IP)

Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE (DESP)**Équipements sous pression avec pression admissible ≤ 200 bar (2 900 psi)**

Les équipements sous pression (avec pression admissible maximum $PS \leq 200$ bar (2 900 psi)) peuvent être classés comme accessoires sous pression conformément à la Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE. Si la pression maximale admissible est ≤ 200 bar (2 900 psi) et le volume sous pression des équipements sous pression est $\leq 0,1$ l, les équipements sous pression sont soumis à la Directive sur les équipements sous pression (voir Directive des équipements sous pression 2014/68/UE, Article 4, point 3). La Directive sur les équipements sous pression impose uniquement que les équipements sous pression soient conçus et fabriqués conformément aux "bonnes pratiques d'ingénierie en vigueur dans un État membre".

Causes :

- Directive sur les équipements sous pression (DESP) 2014/68/UE Article 4, point 3
- Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE, Commission's Working Group "Pressure", Guideline A-05 + A-06

Remarque :

Un examen partiel doit être réalisé pour les appareils de mesure de pression faisant partie d'équipements de sécurité pour protéger une conduite ou une cuve d'un dépassement des limites admissibles (accessoire de sécurité conformément à la Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE, Article 2, point 4).

Équipements sous pression avec pression admissible > 200 bar (2 900 psi)

Les équipements sous pression conçus pour une utilisation dans tous les fluides de process ayant un volume sous pression < 0,1 l et une pression maximale admissible PS > 200 bar (2 900 psi) doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité énoncées dans l'Annexe I de la Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE. Conformément à l'Article 13, les équipements sous pression doivent être classés par catégorie selon l'Annexe II. Compte tenu du faible volume sous pression mentionné ci-dessus, les appareils sous pression sont classés dans la catégorie I des équipements sous pression. Ces appareils doivent dans ce cas porter le marquage CE.

Causes :

- Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE, Article 13, Annexe II
- Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE, Commission's Working Group "Pressure", Guideline A-05

Remarque :

Un examen partiel doit être réalisé pour les appareils de mesure de pression faisant partie d'équipements de sécurité pour protéger une conduite ou une cuve d'un dépassement des limites admissibles (accessoire de sécurité conformément à la Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE, Article 2, point 4).

Ce qui suit s'applique également :

- FMD78 avec séparateur tubulaire ≥ 1,5"/PN40 :
Adapté aux gaz stables du groupe 1, catégorie II, module A2
- PMD75, PN 420
Adapté aux gaz stables du groupe 1, catégorie I, module A

Déclarations du fabricant

Selon la configuration désirée, les documents suivants peuvent être commandés en option avec l'appareil :

- Conformité FDA
- Sans EST : matériaux exempts de substances d'origine animale
- Règlement (CE) n° 2023/2006 (GMP)
- Règlement (CE) n° 1935/2004 sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Téléchargement de la Déclaration de conformité

www.fr.endress.com → Télécharger

Agrément marine

- GL : FMD78, PMD75
- ABS : FMD78, PMD75

Informations à fournir à la commande :

Configurateur de produit, caractéristique de commande "Options supplémentaires 1" ou "Options supplémentaires 2", version "S".

Classification du joint de process entre le raccord électrique et les produits de process (inflammables) selon ANSI/ISA 12.27.01

Les appareils Endress+Hauser sont construits selon ANSI/ISA 12.27.01. Cela permet à l'utilisateur de renoncer à l'installation d'un joint de process secondaire externe dans le tube (conduit) comme le préconisent les normes ANSI/NFPA 70 (NEC) et CSA 22.1 (CEC), et donc d'économiser les coûts afférents. Ces appareils sont conformes aux pratiques d'installation nord-américaines et permettent une installation très sûre et peu coûteuse pour les applications de surpression avec des produits de process dangereux. L'affectation de la classe de joint (Single Seal ou Dual Seal) est reprise dans le tableau suivant :

Appareil	Agrément	Single seal MWP
PMD75	CSA C/US IS, XP	420 bar (6 300 psi)
FMD77	CSA C/US IS, XP	160 bar (2 400 psi)
FMD78	CSA C/US IS, XP	160 bar (2 400 psi)

Pour plus d'informations, consulter les schémas de contrôle de l'appareil concerné.

Certificat de réception

Désignation	FMD77	FMD78	PMD75	Option
Certificat matière 3.1, éléments métalliques en contact avec le produit, certificat de réception EN10204-3.1	✓	✓	✓	B ^{1) 4)}
Déclaration de conformité NACE MR0175, éléments métalliques en contact avec le produit	✓	✓	✓	C ^{1) 4)}
Certificat matière EN10204-3.1, NACE MR0175, parties métalliques en contact avec le produit, certificat de réception	✓	✓	✓	D ^{1) 4)}
Test individuel, rapport de test	✓	✓	✓	3 ^{1) 2)}
Test en pression, procédure interne, rapport de test	✓	✓	✓	4 ^{1) 2)}
Certificat matière EN10204-3.1 parties en contact avec le produit +Ra, Ra= rugosité de surface, contrôle dimensionnel, certificat de réception	—	✓	—	6 ^{1) 2)}
Mesure de la ferrite delta, procédure interne, parties métalliques en contact avec le produit, certificat de réception	—	✓	—	8 ^{1) 2)}
Certificat matière 3.1, éléments métalliques en contact avec le produit, certificat de réception EN10204-3.1	✓	✓	✓	JA ^{3) 4)}
Déclaration de conformité NACE MR0175, éléments métalliques en contact avec le produit	✓	✓	✓	JB ^{3) 4)}
Déclaration de conformité NACE MR0103, éléments métalliques en contact avec le produit	✓	✓	✓	JE ^{3) 4)}
Test d'étanchéité à l'hélium, procédure interne, certificat de réception	✓	✓	✓	KD ³⁾
Test en pression, procédure interne, certificat de réception	✓	✓	✓	KE ³⁾
Test PMI (XRF), procédure interne, parties métalliques en contact avec le produit	✓	✓	✓	KG ³⁾
Documentation de soudage, soudures en contact avec le produit/supportant la pression	—	✓	—	KS

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Options supplémentaires 1"

2) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Options supplémentaires 2"

3) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Test, certificat"

4) Le choix de cette caractéristique pour les membrane de process/raccords process revêtus se réfère au matériau à base de métal.

Étalonnage

Désignation	FMD77	FMD78	PMD75	Option ¹⁾
Gamme nominale ; mbar/bar	✓	✓	✓	1
Gamme nominale ; kPa/MPa	✓	✓	✓	2
Gamme nominale ; mmH ₂ O/mH ₂ O	✓	✓	✓	3
Gamme nominale ; inH ₂ O/ftH ₂ O	✓	✓	✓	4
Gamme nominale ; psi	✓	✓	✓	6
Certificat d'étalonnage en usine, 5 points ; voir spécification supplémentaire	✓	✓	✓	C
Certificat DKD/DAkS ; voir spécification supplémentaire	✓	✓	✓	D
Pression personnalisée ; voir spécification supplémentaire	✓	✓	✓	E
Niveau personnalisé ; voir spécification supplémentaire	✓	✓	✓	F
Débit personnalisé ; voir spécification supplémentaire	—	—	✓	G
Pression personnalisée + certificat d'étalonnage en usine en 5 points ; voir spécification supplémentaire	✓	✓	✓	H
Niveau personnalisé + certificat d'étalonnage en usine en 5 points ; voir spécification supplémentaire	✓	✓	✓	I
Débit personnalisé + certificat d'étalonnage en usine en 5 points ; voir spécification supplémentaire	✓	✓	✓	J
Platine ; voir spécification supplémentaire	—	—	✓	K
Platine + certificat d'étalonnage en usine en 5 points ; voir spécification supplémentaire	—	—	✓	L
Platine + certificat DKD/DAkS ; voir spécification supplémentaire	—	—	✓	M

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Étalonnage ; unité"

Service

Désignation	Option ¹⁾
Dégraissé ²⁾	HA
Nettoyé pour application oxygène ²⁾	HB
Dégraissé silicone (substances altérant le mouillage des peintures) ²⁾	HC

- 1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Service"
2) Appareil uniquement, pas les accessoires ou les accessoires joints.

Informations à fournir à la commande

Des informations détaillées à fournir à la commande sont disponibles :

- Dans le Configurateur de produit sur le site web Endress+Hauser : www.endress.com -> Cliquer sur "Corporate" -> Sélectionner le pays -> Cliquer sur "Products" -> Sélectionner le produit à l'aide des filtres et des champs de recherche -> Ouvrir la page produit -> Le bouton "Configurer" à droite de la photo du produit ouvre le Configurateur de produit.
- Après d'Endress+Hauser : www.addresses.endress.com



Le configurateur de produit - l'outil pour la configuration individuelle des produits

- Données de configuration actuelles
 - Selon l'appareil : entrée directe des données spécifiques au point de mesure comme la gamme de mesure ou la langue de programmation
 - Vérification automatique des critères d'exclusion
 - Création automatique de la référence de commande avec édition en format PDF ou Excel
 - Possibilité de commande directe dans le shop en ligne Endress+Hauser

Versions d'appareil spéciales Endress+Hauser propose des versions d'appareil spéciales en tant que produits techniques spéciaux TSP (Technical Special Products).

Pour d'autres informations, contacter Endress+Hauser.

Contenu de la livraison

- Appareil de mesure
- Accessoires en option
- Instructions condensées
- Certificats d'étalonnage
- Certificats en option

Point de mesure (TAG)	Code commande	895 : Marquage
	Sélection	Z1 : Point de mesure (TAG), voir spéc. suppl.
	Position du marquage du point de mesure	A sélectionner dans les spécifications supplémentaires : ■ Plaque signalétique inox ■ Étiquette papier auto-adhésive ■ Étiquette / plaque fournies ■ Étiquette RFID ■ TAG RFID + plaque signalétique inox ■ TAG RFID + étiquette papier auto-adhésive ■ TAG RFID + étiquette/plaque fournies
	Définition de la désignation du point de mesure	A définir dans les spécifications supplémentaires : 3 lignes de max. 18 caractères chacune La désignation du point de mesure apparaît sur l'étiquette et/ou le TAG RFID sélectionné.
	Identification sur la plaque signalétique électronique (ENP)	32 caractères

Fiche technique de configuration**Pression**

La présente fiche de configuration doit être remplie et jointe à la commande si l'option "E" ou l'option "H" a été sélectionnée dans le configurateur de produit, caractéristique de commande "Étalonnage ; Unité".

Unité de pression

- | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|---|
| ☐ mbar | ☐ mmH ₂ O ¹⁾ | ☐ mmHg ²⁾ | ☐ Pascal | ☐ torr |
| ☐ bar | ☐ mH ₂ O ¹⁾ | ☐ inHg ²⁾ | ☐ hPa | ☐ g/cm ² |
| ☐ psi | ☐ ftH ₂ O ¹⁾ | ☐ gf/cm ² | ☐ kPa | ☐ kg/cm ² |
| | ☐ inH ₂ O ¹⁾ | ☐ kgf/cm ² | ☐ MPa | ☐ lb/ft ² |
| | | | | ☐ atm |

- 1) Le facteur de conversion de l'unité de pression se réfère à une température de référence de 4 °C (39,2 °F).
 2) Le facteur de conversion de l'unité de pression se réfère à une température de référence de 0 °C (32 °F).

Gamme d'étalonnage / Sortie

Début d'échelle (LRV) : _____ [Unité de pression]
 Fin d'échelle (URV) : _____ [Unité de pression]

Affichage

Affichage du contenu de la ligne principale (l'option dépend du capteur et de la variante de communication)

- ☐ Valeur principale [PV] (par défaut)
☐ Valeur principale [%]
☐ Pression
☐ Courant [mA] (HART uniquement)
☐ Température
☐ Numéro d'erreur
☐ Affichage alterné

Amortissement

Amortissement : _____ sec (par défaut 2 sec)


Plus petite étendue étalonnable (préréglée en usine) →  13

Niveau

La présente fiche de configuration doit être remplie et jointe à la commande si l'option "F" ou l'option "T" a été sélectionnée dans le configurateur de produit, caractéristique de commande "Étalonnage ; Unité".

Unité de pression					Unité de sortie (unité mise à l'échelle)				
					Masse	Longueur	Volume	Volume	Pourcentage
									e
☐ mbar	☐ mmH ₂ O ¹⁾	☐ mmHg ²⁾	☐ Pascal	☐ torr	☐ kg	☐ m	☐ l	☐ UsGal	☐ %
☐ bar	☐ mH ₂ O ¹⁾	☐ inHg ²⁾	☐ hPa	☐ g/cm ²	☐ t	☐ dm	☐ hl	☐ impGal	
☐ psi	☐ ftH ₂ O ¹⁾	☐ gf/cm ²	☐ kPa	☐ kg/cm ²	☐ lb	☐ cm	☐ m ³	☐ USbbIPE	
	☐ inH ₂ O ¹⁾	☐ kgf/cm ²	☐ MPa	☐ lb/ft ²		☐ mm	☐ ft ³	TR	
				☐ atm		☐ ft			
						☐ inch			
Étalonnage vide [a] : _____					Étalonnage vide [a] : _____				
Val. pression inf. (vide) [Unité de pression]					[Unité mise à l'échelle]				
Étalonnage plein [b] : _____					Étalonnage plein [b] : _____				
Val. pression sup. (plein) [Unité de pression]					[Unité mise à l'échelle]				

Exemple



A 500 mbar (7,25 psi) / 100 m³
 B 50 mbar (1 psi) / 3 m³

A0023985

- 1) Le facteur de conversion de l'unité de pression se réfère à une température de référence de 4 °C (39,2 °F).
 2) Le facteur de conversion de l'unité de pression se réfère à une température de référence de 0 °C (32 °F).

Affichage

Affichage du contenu de la ligne principale (l'option dépend du capteur et de la variante de communication)

- ☐ Valeur principale [PV] (par défaut)
- ☐ Valeur principale [%]
- ☐ Pression
- ☐ Courant [mA] (HART uniquement)
- ☐ Température
- ☐ Niveau avant lin.
- ☐ Contenu cuve
- ☐ Numéro d'erreur
- ☐ Affichage alterné

Amortissement

Amortissement : _____ sec (par défaut 2 sec)

Débit

La présente fiche de configuration doit être remplie et jointe à la commande si l'option "G" ou l'option "J" a été sélectionnée dans le configurateur de produit, caractéristique de commande "Étalonnage ; Unité".

Unité de pression					Unité de débit / valeur mesurée (PV)			
					Masse	Volume	Volume	Volume
						Conditions de fonctionnement	Conditions normales	Conditions normales
☐ mbar	☐ mmH ₂ O ¹⁾	☐ mmHg ²⁾	☐ Pascal	☐ torr	☐ kg/s	☐ m ³ /s	☐ Nm ³ /s	☐ Sm ³ /s
☐ bar	☐ mH ₂ O	☐ inHg	☐ hPa	☐ g/cm ²	☐ kg/min	☐ m ³ /min	☐ Nm ³ /m	☐ Sm ³ /min
☐ psi	☐ ftH ₂ O	☐ gf/cm ²	☐ kPa	☐ kg/cm ²	☐ kg/h	☐ m ³ /h	☐ in	☐ Sm ³ /h
	☐ inH ₂ O	☐ kgf/cm ²	☐ MPa	☐ lb/ft ²	☐ t/s	☐ l/s	☐ Nm ³ /h	☐ Sm ³ /d
				☐ atm	☐ T/min	☐ l/min	☐ Nm ³ /d	☐ Scf/s
					☐ t/h	☐ l/h		☐ Scf/min
					☐ oz/s	☐ US Gal/s		☐ Scf/h
					☐ oz/min	☐ US Gal/min		☐ Scf/d
					☐ lb/s	☐ US Gal/h		
					☐ lb/min	☐ ACFS		
					☐ lb/h	☐ ACFM		
						☐ ACFH		
						☐ bbl/s ³⁾ (USbl/sPETR ⁴⁾)		
						☐ bbl/min ³⁾ (USbl/mPETR ⁴⁾)		
						☐ bbl/h ³⁾ (USbl/hPETR ⁴⁾)		
						☐ bbl/d ³⁾ (USBL/hPETR ⁴⁾)		

1) Le facteur de conversion de l'unité de pression se réfère à une température de référence de 4 °C (39,2 °F).

2) Le facteur de conversion de l'unité de pression se réfère à une température de référence de 0 °C (32 °F).

3) Terme utilisé dans l'appareil et le logiciel de base. bbl = baril US (pétrole)

4) Désignation de commande

Caractéristique de sortie			
☐ linéaire (HART uniquement)	☐ racine carrée (HART uniquement)		
Point de fonctionnement	Point de fonctionnement		
Pression maximale	Pression maximale	_____	[Unité de pression]
Débit max.	Débit max.	_____	[unité de débit]
LRV	LRV	_____	[Unité de pression]
(Début d'échelle (HART uniquement))	(Début d'échelle (HART uniquement))		

Suppression des débits de fuite

Valeur : _____ [%] (par défaut = 5%)

Affichage

Affichage du contenu de la ligne principale (l'option dépend du capteur et de la variante de communication)

- | | |
|--|--|
| ☐ Valeur principale [PV] (par défaut) | ☐ Débit |
| ☐ Valeur principale [%] | ☐ Totalisateur 1 |
| ☐ Pression | ☐ Totalisateur 2 |
| ☐ Courant [mA] (HART uniquement) | ☐ Numéro d'erreur |
| ☐ Température | ☐ Affichage alterné |

Amortissement

Amortissement : _____ sec (par défaut 2 sec)

Accessoires

HistoROM®/M-DAT	L'HistoROM®/M-DAT est un module mémoire qui peut être fixé à n'importe quelle électronique. Informations à fournir à la commande : Configurateur de produit, caractéristique de commande "Options supplémentaires 1" ou "Options supplémentaires 2", version "N" ou comme accessoire séparé (réf. : 52027785).
Brides à souder et manchons à souder	Pour plus de détails, voir TI00426F/00/FR "Manchons à souder, adaptateurs de process et brides".
Répartiteurs	Voir le →  54. Pour plus de détails, voir SD01553P/00/EN "Accessoires mécaniques pour les appareils de mesure de pression".
Autres accessoires mécaniques	Adaptateurs de bride ovale, manomètres, vannes d'arrêt, siphons, pots de condensation, kits de raccourcissement de câble, adaptateurs de test, anneaux de rinçage, vannes de sectionnement et de purge, cornières de protection. Pour plus de détails, voir SD01553P/00/FR "Accessoires mécaniques pour les appareils de mesure de pression".

Accessoires spécifiques au service

Accessoires	Description
DeviceCare SFE100	Outil de configuration pour appareils de terrain HART, PROFIBUS et FOUNDATION Fieldbus  Information technique TI01134S  DeviceCare est disponible au téléchargement sous www.software-products.endress.com. Il faut s'enregistrer sur le Portail de Logiciels Endress+Hauser pour télécharger l'application.
FieldCare SFE500	Outil d'Asset Management basé sur FDT FieldCare permet de configurer tous les équipements de terrain intelligents de l'installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, FieldCare constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler l'état de fonctionnement des appareils de terrain.  Information technique TI00028S

Documentation complémentaire

Field of Activities	Mesure de pression - Appareils de mesure pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit FA00004P/14/FR
Information technique	Deltabar S : TI00382P/00/FR ■ Procédures de test CEM : TI00241F/00/EN ■ Manchons à souder, adaptateurs et brides : TI00426F/14/FR
Documentation spéciale	Accessoires mécaniques pour les appareils de mesure de pression : SD01553P/00/FR
Manuel de mise en service	4 à 20 mA HART : ■ Deltabar S : BA00270P/00/FR ■ Description des fonctions de l'appareil Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S : BA00274P/00/EN PROFIBUS PA : ■ Deltabar S : BA00294P/00/EN ■ Description des fonctions de l'appareil CerabarS/Deltabar S/Deltapilot S : BA00296P/00/EN FOUNDATION Fieldbus : ■ Deltabar S : BA00301P/00/EN ■ Description des fonctions de l'appareil CerabarS/Deltabar S/Deltapilot S : BA00303P/00/EN
Instructions condensées	■ 4 à 20 mA HART, Deltabar S : KA01018P/00/FR ■ PROFIBUS PA, Deltabar S : KA01021P/00/EN ■ FOUNDATION Fieldbus, Deltabar S : KA01024P/00/EN
Manuel de sécurité fonctionnelle (SIL)	Deltabar S (4 à 20 mA) : SD00189P/00/EN
Sécurité antidébordement	WHG : ZE00259P/00/DE
Conseils de sécurité (XA)	Selon l'agrément, les Conseils de sécurité (XA) suivants sont fournis avec l'appareil. Ils font partie intégrante du manuel de mise en service.

Directive	Électronique	Documentation	Option ¹⁾
ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb (WHG)	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00235P	1 (6)
ATEX II 1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db	4 à 20 mA HART	XA00237P	2
	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00280P	
ATEX II 1/3D Ex ta IIIC Da/Dc	4 à 20 mA HART	XA00239P	4
	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00282P	
ATEX II 2 G Ex d IIC T6 Gb	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00240P	5
ATEX II 3 G Ex na II T6	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00241P	7
ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb + ATEX II 1/2D Ex ia IIIC Da/Db	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00243P	3
ATEX II 1G Ex ia + II 1D Ex iaD	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00275P	8
ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6+II 2G Ex d IIC T6	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00242P	B
ATEX II Ex ia/Ex d + FM/CSA IS + XP ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6+ ATEX II 2G Ex d IIC T6+FM/CSA IS + XP Cl.II.Div.1 Gr.A-G/B-GFM/CSA: Zone 1,2	4 à 20 mA HART	XA00242P ZD00153P XA01196P	F

Directive	Électronique	Documentation	Option ¹⁾
	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00242P XA01198P ZD00191P	
IECEEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XB00004P	I
IEC Ex d IIC T6 Gb	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00512P	M
NEPSI Ex ia IIC T6	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00550P	H
NEPSI Ex d IIC T6	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00552P	G

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Agrément"

Directive	Électronique	Documentation	Option ¹⁾
INMETRO Ex ia IIC T6 Ga/Gb	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01318P	J
INMETRO Ex d IIC T6 Gb	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01281P	O
INMETRO Ex ta IIIC Da/Db	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01316P	Z

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Agrément"

Schémas de contrôle/ installation

Directive	Électronique	Documentation	Option ¹⁾
FM IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI Cl.I Div.2 Gr.A-D, AEx ia, Zone 0,1,2,20,21,22	4 à 20 mA HART	XA01058P	S
	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01060P	
FM/CSA IS + XP Cl.I Div.1 Gr.A-D, FM/CSA: Zone 1,2	4 à 20 mA HART	XA00591P XA01196P	Q
	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00590P XA01198P	
FM DIP Cl.II,III Div.1 Gr.E-G, Zone 21,22	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	FM3017778	Q
CSA C/US IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, Cl.I Div.2 Gr.A-D, Ex ia, C: Zone 0,1,2/ US: Zone 0,1,2,20,21,22	4 à 20 mA HART	ZD00142P	U
	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	ZD00189P	
FM IS + XP Cl.I Div.1 Gr.A-D, Zone 1,2	4 à 20 mA HART	XA01196P	C
	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01198P	
FM NI Cl.I Div.2 Gr.A-D, Zone 2	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01064P	R
FM XP Cl.I Div.1 Gr.A-D, AEx d, Zone 1,2	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01071P	T
CSA C/US IS + XP Cl.I Div.1 Gr.A-D, Zone 1,2	4 à 20 mA HART	ZD00153P	D
	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	ZD00191P	
ATEX II Ex ia/Ex d + FM/CSA IS + XP ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6+ ATEX II 2G Ex d IIC T6+FM/CSA IS + XP Cl.I.II Div.1 Gr.A-G/B-GFM/CSA: Zone 1,2	4 à 20 mA HART	XA00242P ZD00153P XA01196P	F
	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00242P XA01198P ZD00191P	
CSA C/US XP Cl.I Div.1 Gr.B-D, Ex d, Zone 1,2	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	ZD00229P	V
CSA C/US Cl.II, III Div.1 Gr.E-G	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	CSA1509834	W
CSA C/US General Purpose	4 à 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	-	Z

1) Configurateur de produit, caractéristique de commande "Agrément"



www.addresses.endress.com
