

技術仕様書

Micropilot FMR66B

HART

非接触マイクロウェーブ式



粉体用レベル計

アプリケーション

- 粉末から粉粒体までの粉体用の非接触連続レベル計
- プロセス接続：ネジまたは取付ブラケット
- 最大測定範囲：50 m (164 ft)
- 温度：-20～+200 °C (-4～+392 °F)
- 圧力：-0.1～+0.3 MPa (-14.5～+43.5 psi)
- 精度：±3 mm (±0.12 in)



特長

- PVDF または PTFE ドリップオフアンテナ
- 非常に優れた信号集束処理により、小径のプロセス接続でも信頼性の高い測定が可能
- 直観的なユーザーインターフェイスを使用した、ガイドメニュー方式の簡単な設定
- Bluetooth® ワイヤレス技術を利用した設定、操作、メンテナンス
- IEC 61508 準拠の SIL2、均一冗長性に対応する SIL3

目次

主要な資料情報	4	プロセス	23
シンボル.....	4	プロセス圧力範囲.....	23
図に関する注記.....	5	比誘電率.....	24
機能とシステム構成	5	構造	25
測定原理.....	5	寸法.....	25
入力	6	質量.....	32
測定変数.....	6	材質.....	32
測定範囲.....	6	操作性	34
動作周波数.....	6	操作コンセプト.....	34
伝送出力.....	7	言語.....	34
出力	7	現場操作.....	35
出力信号.....	7	現場表示器.....	35
アラーム時の信号.....	7	遠隔操作.....	36
リニアライゼーション.....	7	システム統合.....	36
負荷.....	8	サポートされる操作ツール.....	36
プロトコル固有のデータ.....	8	HistoROM データ管理.....	36
WirelessHART データ.....	9	認証と認定	36
電源	10	CE マーク.....	36
端子割当.....	10	RoHS.....	36
端子.....	11	RCM マーク.....	36
使用可能な機器プラグ.....	11	防爆認定.....	36
電源電圧.....	12	許容圧力 ≤ 20 MPa (2 900 psi) の圧力機器.....	37
電位平衡.....	12	無線規格 EN 302729.....	37
電線管接続口.....	13	無線規格 EN 302372.....	38
ケーブル仕様.....	13	FCC (米国連邦通信委員会).....	38
過電圧保護.....	13	その他の基準およびガイドライン.....	38
性能特性	14	注文情報	38
基準動作条件.....	14	校正.....	39
最大測定誤差.....	14	サービス.....	39
測定値の分解能.....	14	試験、証明、宣言.....	40
応答時間.....	15	マーク.....	40
周囲温度の影響.....	15	アプリケーションパッケージ	40
取付け	15	Heartbeat Technology.....	40
取付位置.....	15	アクセサリ	41
取付方向.....	16	SUS 316L 相当製の日除けカバー.....	41
設置方法.....	17	プラスチック製日除けカバー.....	42
ビーム放射角.....	18	可変フランジシール.....	42
特別な取付けの説明.....	19	取付ブラケット、調整可能.....	45
環境	20	M12 ソケット.....	46
周囲温度範囲.....	20	リモート表示部 FHX50B.....	47
周囲温度限界.....	20	Commubox FXA195 HART.....	47
保管温度.....	22	HART ループコンバータ HMX50.....	48
気候クラス.....	22	FieldPort SWA50.....	48
設置高さは IEC61010-1 Ed.3 に準拠.....	22	Wireless HART アダプタ SWA70.....	48
保護等級.....	22	Fieldgate FXA42.....	48
耐振動性.....	23	Field Xpert SMT70.....	48
電磁適合性 (EMC).....	23	DeviceCare SFE100.....	48
		FieldCare SFE500.....	48
		Memograph M.....	48
		RN42.....	48

関連資料..... 49
本文の目的 49

登録商標..... 49

主要な資料情報

シンボル

安全シンボル



危険

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。



警告

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災の恐れがあります。



注意

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、けが、物的損害の恐れがあります。



注記

人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

電気シンボル



直流



交流



直流および交流



接地端子

オペレータを保護するために、接地システムを使用して接地された接地端子




保護接地 (PE)

その他の接続を行う前に接地端子の接地接続が必要です。

接地端子は機器の内側と外側にあります。

- 内側の接地端子；保護接地と電源を接続します。
- 外側の接地端子；機器とプラントの接地システムを接続します。

特定の情報や図に関するシンボル




使用可

許可された手順、プロセス、動作




推奨

推奨の手順、プロセス、動作



使用不可

禁止された手順、プロセス、動作



ヒント

追加情報を示します。



資料参照




図参照

1, 2, 3, ...

項目番号


A, B, C, ...

図



危険場所

危険場所を示します。



安全区域 (非危険場所)

非危険場所を示します。

図に関する注記




- 設置、防爆、電気接続に関する図は簡易形式で示されています。
- 機器、アセンブリ、コンポーネント、寸法に関する図は線を簡略化して示されています。
- 寸法図は縮尺どおりではありません。小数第 2 位に丸められた寸法が示されています。
- 特に記載のない限り、示されたフランジのシール面の形状は、EN1091-1、B2 ; ASME B16.5、RF ; JIS B2220、RF です。

機能とシステム構成

測定原理

Micropilot は「下方向」の計測システムで、周波数変調連続波方式（FMCW）に基づいて測定されます。連続的に変化する周波数の電波がアンテナから放射されます。この電波は対象物で反射し、再びアンテナで受信されます。




A0032017

図 1 FMCW 原理：連続波の伝送と反射

- R 測定基準点
D 測定基準点と測定対象物表面の距離

この電波は、周波数 f_1 と f_2 との間で変調されたノコギリ波です。



A0023771

図 2 FMCW 原理：周波数変調の結果

- 1 伝送信号
2 受信信号

これにより、伝送信号と受信信号の間でいつでも次の周波数差が発生します。

$$\Delta f = k \Delta t$$

このとき、 Δt はランタイム、 k は規定された周波数変調の増加分となります。

Δt は、測定基準点 R と測定対象物表面間の距離 D から導き出されます。

$$D = (c \Delta t) / 2$$

c は電波の伝搬速度です。

つまり、 D は測定された周波数差 Δf から計算できます。そして、 D はタンクまたはサイロの容量を特定するために使用できます。

入力

測定変数 測定変数は測定基準点から測定対象物表面までの距離となります。入力した 0 % 距離「E」に基づき、レベルが算出されます。

測定範囲 測定範囲はビームがタンク底部に当たる地点から始まります。特にコニカル形状をした排出部の場合、この点より下のレベルを測定できません。このようなアプリケーションでは、角度調節器を使用することにより、最大測定範囲を増加させることができます。

最大測定範囲

最大測定範囲は、アンテナサイズおよび構成に応じて異なります。


アンテナ	最大測定範囲
被覆、PVDF、40 mm (1.5 in)	22 m (72 ft)
ドリップオフ、PTFE、50 mm (2 in)	50 m (164 ft)

有効な測定範囲

有効な測定範囲はアンテナサイズ、測定物の反射特性、設置位置、不要反射の度合いに応じて異なります。

原則として、アンテナの先端まで測定することができます。

製品の堆積状態（安息角）に応じて、測定物の摩耗性やアンテナ上の付着物による機器の損傷を回避するために、測定範囲の上限はアンテナ先端 **A** より 10 mm (0.4 in) 手前の位置を選択してください。



A0031829

- A アンテナ先端 + 10 mm (0.4 in)
- B 最小測定レンジ
- C サイロ底部より上側の距離 = 50～80 mm (1.97～3.15 in)
- H サイロ高さ > 0.7 m (2.3 ft)

i 産業で一般的に使用されるさまざまな測定物の比誘電率（DC 値）については、以下を参照してください。

- カタログ「比誘電率（DC 値）一覧」（CP01076F）（英文）
- Endress+Hauser「DC Values アプリ」（Android および iOS 対応）

動作周波数

約 80 GHz

機器の相互干渉を起こすことなく、最大 8 台の機器を同じタンクに設置できます。

伝送出力

- ピーク出力：6.3 mW
- 平均出力：63 μ W

出力

出力信号**HART****信号コーディング：**

FSK ± 0.5 mA 過電流信号

データ転送レート：

1200 Bit/s

電氣的絶縁：

あり

電流出力

4~20 mA、デジタル通信プロトコル HART、2 線式

電流出力は、以下の 3 種類の動作モードから選択できます。

- 4.0~20.5 mA
- NAMUR NE 43：3.8~20.5 mA（初期設定）
- US モード：3.9~20.8 mA

アラーム時の信号**電流出力**

フェールセーフモード（NAMUR 推奨 NE 43 に準拠）：

- 最小アラーム（= 初期設定）：3.6 mA
- 最大アラーム：22 mA

現場表示器

ステータス信号（NAMUR 推奨 NE 107 に準拠）：

プレーンテキスト表示

操作ツール：サービスインターフェイス（CDI）経由

ステータス信号（NAMUR 推奨 NE 107 に準拠）：

プレーンテキスト表示

操作ツール：HART 通信経由

ステータス信号（NAMUR 推奨 NE 107 に準拠）：

プレーンテキスト表示

リニアライゼーション

本機のリニアライゼーション機能を使用すると、測定値を任意の長さ、質量、流量、または体積の単位に変換できます。

事前プログラムされたリニアライゼーションカーブ

以下のタンクの体積計算用のリニアライゼーションテーブルが、機器にあらかじめプログラム設定されています。

- 角錐底
- 円錐底
- 傾斜底
- 水平円筒
- 球形

その他リニアライゼーションテーブルの最大 32 までの値の組合せは手動で入力可能です。

HART 機器変数の選択

- リニアライゼーションされたレベル
- 距離
- 端子電圧
- 電気部内温度
- センサ温度
- エコーの絶対振幅
- エコーの相対振幅
- カップリングの定義領域
- 付着インデックス
- 付着を検知しました
- 泡インデックス
- 泡を検知しました
- レンジのパーセント
- ループ電流
- 端子電流
- 未使用

サポートされる機能

- バーストモード
- 追加の伝送器のステータス
- 機器のロック

WirelessHART データ

最小スタートアップ電圧：
10.5 V

スタートアップ電流：
< 3.6 mA

起動時間：
< 15 秒

最低動作電圧：
10.5 V


Multidrop 電流：
4 mA

接続確立までの所要時間：
< 30 秒

電源

端子割当

シングル端子箱部




A0042594

図 3 端子部の接続端子と接地端子

- 1 プラス端子
- 2 マイナス端子
- 3 内部の接地端子

デュアル端子箱部




A0042803

図 4 端子部の接続端子と接地端子

- 1 プラス端子
- 2 マイナス端子
- 3 内部の接地端子

デュアル端子箱部、L字型



A0045842

図 5 端子部の接続端子と接地端子

- 1 プラス端子
- 2 マイナス端子
- 3 内部の接地端子


端子

- 電源電圧および内部の接地端子：0.5～2.5 mm² (20～14 AWG)
- 外部の接地端子：0.5～4 mm² (20～12 AWG)

使用可能な機器プラグ

-  プラグ付き機器の場合、接続のためにハウジングを開く必要はありません。
密閉シールを使用して、湿気などの水分が機器内に侵入することを防止してください。

M12 プラグ付き機器




A0011175

- 1 信号 +
- 2 割当なし
- 3 信号 -
- 4 接地

M12 プラグ付き機器用のアクセサリとして、各種 M-12 ソケットが用意されています。

ハーティングプラグ Han7D 付き機器



A0041011

- A ハーティングプラグ Han7D 付き機器の電氣的接続
 B 機器側のプラグイン接続
 - 茶色
 ⏏ 緑色/黄色
 + 青色

材質

CuZn、金メッキプラグコネクタおよびプラグ接点

電源電圧

電源電圧は、選択した機器認証のタイプに応じて異なります。


非危険場所、Ex d、Ex e	10.5～35 V _{DC}
Ex i	10.5～30 V _{DC}
基本電流	4～20 mA

i 電源ユニットは試験により、安全要件（例：PELV、SELV、クラス 2）に適合し、関連するプロトコル仕様を満たすことを保証する必要があります。

IEC/EN61010-1 に従って、本機器に適合するサーキットブレーカーを用意する必要があります。

電位平衡

機器の保護接地は接続しないでください。必要に応じて、機器の接続前に、等電位線を変換器の外部接地端子に接続することができます。



A0046583

- A シングル端子箱部、プラスチック
 B シングル端子箱部、アルミニウム
 C デュアル端子箱部
 D デュアル端子箱部、L 字型
 1 等電位線接続用の接地端子


警告**爆発の危険性**

- ▶ 危険場所のアプリケーションにおける安全上の注意事項については、個別の関連資料を参照してください。



電磁適合性を最適化するには、以下を実施してください。

- 等電位線をできるだけ短くします。
- 2.5 mm² (14 AWG) 以上の断面積を確保します。

電線管接続口

A0046584

- A シングル端子箱部、プラスチック
 B シングル端子箱部、アルミニウム
 C デュアル端子箱部
 D デュアル端子箱部、L字型
 1 電線管接続口
 2 ダミープラグ

電線管接続口のタイプは、ご注文の機器バージョンに応じて異なります。



接続ケーブルを必ず下向きに通して、端子部に湿気などの水分が侵入しないようにしてください。

必要に応じて、ドリップループを作成するか、または日除けカバーを使用してください。

ケーブル仕様**定格断面積**

- 電源電圧
0.5~2.5 mm² (20~13 AWG)
- 保護接地またはケーブルシールドの接地
> 1 mm² (17 AWG)
- 外部の接地端子
0.5~4 mm² (20~12 AWG)

ケーブル外径

適合ケーブル外径は、使用するケーブルグランドに応じて異なります。

- カップリング、プラスチック：
ø5~10 mm (0.2~0.38 in)
- カップリング、ニッケルめっき真鍮：
ø7~10.5 mm (0.28~0.41 in)
- カップリング、ステンレス：
ø7~12 mm (0.28~0.47 in)

過電圧保護

過電圧保護は、製品構成の「取付アクセサリ」からオプションとしてご注文いただけます。

過電圧保護機能（オプション）のない機器

Endress+Hauser 製機器は、製品規格 IEC / DIN EN 61326-1 (Table 2 産業環境) の要件を満たします。

ポートのタイプ (DC 電源、入力/出力ポート) に応じて、過渡過電圧 (サージ) に関する IEC / DIN EN 61326-1 に準拠した、以下のさまざまな試験水準が適用されます (IEC / DIN EN 61000-4-5 サージ)。

DC 電源ポートおよび入力/出力ポートの試験水準は 1000 V (ライン - 接地間) です。

オプションの過電圧保護機能付き機器

- スパーク電圧：最小 400 V_{DC}
- IEC / DIN EN 60079-14 第 12.3 節 (IEC / DIN EN 60060-1 第 7 章) に準拠した試験済み
- 公称放電電流：10 kA

過電圧カテゴリー

過電圧カテゴリー II

性能特性

基準動作条件

- 温度 = +24 °C (+75 °F) $\pm$ 5 °C ($\pm$ 9 °F)
- 圧力 = 96 kPa abs. (14 psia) $\pm$ 10 kPa ($\pm$ 1.45 psi)
- 湿度 = 60 % $\pm$ 15 %
- リフレクター：直径 $\geq$ 1 m (40 in) の金属板
- 信号ビーム内に測定不要反射なし

最大測定誤差

リファレンス精度

本機器は、粉体アプリケーション向けに最適化された状態で納入されます。粉体計測機器の精度仕様に関する追加のリファレンス条件は、**タンク材質=ワークベンチテスト**です。

精度

精度は非直線性、非繰返し性、ヒステリシスの合計です。

- 測定距離 1.5 m (4.92 ft) まで：最大 $\pm$ 20 mm ($\pm$ 0.79 in)
- 測定距離 > 1.5 m (4.92 ft)： $\pm$ 3 mm ($\pm$ 0.12 in)

非繰返し性


非繰返し性は精度に反映済みです。

$\leq$ 1 mm (0.04 in)



動作条件が基準動作条件と異なる場合、設置条件に起因するオフセット/ゼロ点は最大 $\pm$ 4 mm ($\pm$ 0.16 in) になる可能性があります。この追加オフセット/ゼロ点は、設定中に値を入力して補正できます（**レベル補正** パラメータ）。

近範囲アプリケーションにおける偏差の値



A0032637

図 6 近範囲アプリケーションにおける最大測定誤差

Δ 最大測定誤差

R 距離測定の基準点

D 測定基準点からアンテナまでの距離

測定値の分解能

DIN EN IEC 61298-2/DIN EN IEC 60770-1 に準拠した不感帯：

- デジタル : 1 mm
- アナログ : 1 μ A

応答時間

DIN EN IEC 61298-2/DIN EN IEC 60770-1 によると、ステップ応答時間とは、入力信号が急激な変化を示してから、出力信号の変化が初めて定常値の 90 % になるまでに経過した時間のことです。

応答時間を設定することが可能です。

ダンピングがオフの場合、以下のステップ応答時間が適用されます (DIN EN IEC 61298-2/DIN EN IEC 60770-1 に準拠)。

- パルス周波数 $\geq 5/s$ (サイクル時間 ≤ 200 ms)
 $U = 10.5 \sim 35$ V, $I = 4 \sim 20$ mA, $T_{amb} = -50 \sim +80$ °C ($-58 \sim +176$ °F) 時
- ステップ応答時間 < 1 秒

周囲温度の影響

基準温度に対する周囲温度の影響により出力が変化します。

測定は DIN EN IEC 61298-3/DIN EN IEC 60770-1 に準拠して実施されます。

デジタル出力 (HART)


平均 $T_C = 3$ mm/10 K

アナログ (電流出力)

- ゼロ点 (4 mA) : 平均 $T_C = 0.02$ %/10 K
- スパン (20 mA) : 平均 $T_C = 0.05$ %/10 K

取付け

取付位置



A0016883


A 内壁からノズル外端までの推奨距離 : タンク直径の約 1/6。内壁から 20 cm (7.87 in) 以上離して機器を取り付けてください。

- 1 直射日光や雨から機器を保護するために、日除けカバーを使用してください。
- 2 干渉波が信号消失を引き起こす可能性があるため、タンク中央には設置しないでください。
- 3 投入カーテンの上には設置しないでください。

i 粉塵の多いアプリケーションでは、内蔵のエアーパージコネクションによりアンテナの目詰まりを防ぐことが可能です。

取付方向


タンク内設置物



A0031814

タンク内設置物（レベルリミットスイッチ、温度センサ、支柱、バキュームリング、ヒーティングコイル、バッフルなど）が信号ビームの内側に入らないようにしてください。ビーム放射角 α に注意してください。

不要反射の防止



A0031817

レーダー信号を散乱させるために斜めに設置された金属製偏向板が、不要反射の防止に役立ちます。

アンテナ軸の垂直位置の調整

アンテナが測定対象物表面に対して垂直になるように位置合わせします。

i アンテナが測定対象物に対して垂直に設置されていない場合、アンテナの最大到達範囲が減少する可能性があります、また、追加の干渉信号が発生する可能性もあります。

アンテナ半径方向の角度調整

方向特性に基づき、アンテナ半径方向の角度調整は必要ありません。


設置方法

被覆アンテナ、PVDF 40 mm (1.57 in)

取付けノズルに関する情報

ノズルの最大長 $H_{\max}$ はノズル径 D に応じて異なります。

ノズル径 D に応じたノズル最大長 $H_{\max}$

	ϕD	$H_{\max}$
	50~80 mm (2~3.2 in)	600 mm (24 in)
	80~100 mm (3.2~4 in)	1 000 mm (24 in)
	100~150 mm (4~6 in)	1 250 mm (50 in)
	≥ 150 mm (6 in)	1 850 mm (74 in)

i これより長いノズルを使用した場合、測定性能が低下します

以下の点に注意してください。


- ノズルの終端が滑らかでバリがないこと。
- ノズルの縁を丸めること。
- マッピングを実行すること。
- 表に記載されたノズル高より長いノズルを使用する場合は、当社サポート部門にお問い合わせください。

PTFE ドリップオフアンテナ 50 mm (2 in)

取付けノズルに関する情報

ノズルの最大長 $H_{\max}$ はノズル径 D に応じて異なります。

ノズル径 D に応じたノズル最大長 $H_{\max}$

	ϕD	$H_{\max}$
	50~80 mm (2~3.2 in)	750 mm (30 in)
	80~100 mm (3.2~4 in)	1 150 mm (46 in)

	ϕD	$H_{\max}$
	100~150 mm (4~6 in)	1 450 mm (58 in)
	≥ 150 mm (6 in)	2 200 mm (88 in)


i これより長いノズルを使用した場合、測定性能が低下します

以下の点に注意してください。

- ノズルの終端が滑らかでバリがないこと。
- ノズルの縁を丸めること。
- マッピングを実行すること。
- 表に記載されたノズル高より長いノズルを使用する場合は、当社サポート部門にお問い合わせください。

ビーム放射角

マイクロ波のエネルギー密度が最大エネルギー密度の半分 (3 dB 幅) に達する範囲の角度を放射角 α と定義しています。マイクロ波は、信号ビームの外側にも放射され、干渉物に反射することがあります。



A0031824


図 7 ビーム放射角 α 、距離 D 、ビーム幅 W の関係

i ビーム幅 W は、放射角 α および距離 D に応じて異なります。

被覆アンテナ、PVDF 40 mm / 1-1/2"、 $\alpha = 8^\circ$

$W = D \times 0.14$	D	W
	5 m (16 ft)	0.70 m (2.29 ft)
	10 m (33 ft)	1.40 m (4.58 ft)
	15 m (49 ft)	2.09 m (6.87 ft)
	20 m (66 ft)	2.79 m (9.16 ft)
	22 m (72.18 ft)	3.08 m (10.10 ft)

ドリップオフ、PTFE 50 mm (2 in) アンテナ、 $\alpha = 6^\circ$

$W = D \times 0.10$	D	W
	5 m (16 ft)	0.52 m (1.70 ft)
	10 m (33 ft)	1.04 m (3.41 ft)
	15 m (49 ft)	1.56 m (5.12 ft)
	20 m (66 ft)	2.08 m (6.82 ft)
	25 m (82 ft)	2.60 m (8.53 ft)
	30 m (98 ft)	3.12 m (10.24 ft)
	35 m (115 ft)	3.64 m (11.94 ft)
	40 m (131 ft)	4.16 m (13.65 ft)
	45 m (148 ft)	4.68 m (15.35 ft)
	50 m (164 ft)	5.20 m (17.06 ft)

特別な取付けの説明

プラスチックカバーまたは誘電体窓を通した外部からの測定

- 測定物の比誘電率： $\epsilon_r \geq 10$
- アンテナ先端からタンクまでの距離は約 100 mm (4 in) にしてください。
- アンテナとタンクの間に結露や付着が発生する可能性がある場所には取り付けないでください。
- 屋外設置の場合、アンテナとタンクの間のスペースを降雨などから保護する必要があります。
- アンテナとタンクの間に信号を反射するような設置物や付属品は取り付けないでください。


タンク天板または誘電体窓の厚さは、材質の ϵ_r に応じて異なります。

材質の厚さは、最適な厚さ（表を参照）の完全な倍数にすることができます。ただし、厚さが増すとマイクロ波の透過性が大幅に減少するため注意が必要です。

材質の最適な厚さ

材質	材質の最適な厚さ
PE : ϵ_r 2.3	1.25 mm (0.049 in)
PTFE : ϵ_r 2.1	1.30 mm (0.051 in)
PP : ϵ_r 2.3	1.25 mm (0.049 in)
Perspex : ϵ_r 3.1	1.10 mm (0.043 in)

断熱材付きタンクへの設置



A0046566

プロセス温度が高い場合は、熱の放射や伝達により電子回路部が過熱しないよう、機器をタンク断熱システム（2）に設置してください。リブ構造（1）は断熱しないでください。

環境

周囲温度範囲

以下の値は、最高プロセス温度が $+85^{\circ}\text{C}$ ($+185^{\circ}\text{F}$) の場合に有効です。プロセス温度がこれよりも高い場合は、許容周囲温度は低くなります。

■ 液晶ディスプレイなし：

- 標準： $-40\sim+85^{\circ}\text{C}$ ($-40\sim+185^{\circ}\text{F}$)
- オプションとして使用可能： $-50\sim+85^{\circ}\text{C}$ ($-58\sim+185^{\circ}\text{F}$)、稼働寿命および性能に制約あり
- オプションとして使用可能： $-60\sim+85^{\circ}\text{C}$ ($-76\sim+185^{\circ}\text{F}$)、稼働寿命および性能に制約あり； -50°C (-58°F) 未満：機器が永続的な損傷を受ける可能性あり

■ 液晶ディスプレイあり： $-40\sim+85^{\circ}\text{C}$ ($-40\sim+185^{\circ}\text{F}$)、表示速度やコントラストなどの光学特性に制約あり。 $-20\sim+60^{\circ}\text{C}$ ($-4\sim+140^{\circ}\text{F}$) までは制約なしで使用できます。



強い直射日光が当たる屋外で使用する場合：

- 機器を日陰に設置してください。
- 特に高温地域では直射日光は避けてください。
- 日除けカバーを使用してください（アクセサリを参照）。

周囲温度限界

許容周囲温度 (T_a) は、選択するハウジング材質およびプロセス温度範囲に応じて異なります。


プロセス接続部の温度 (T_p) に応じて、許容周囲温度 (T_a) は低下します。



以下の情報は、機能面のみを考慮したものです。認証取得機器バージョンについては、その他の制約がある場合があります。

ハウジング材質：プラスチック

プロセス温度範囲： $-40\sim+80^{\circ}\text{C}$ ($-40\sim+176^{\circ}\text{F}$)



A0032024


図 8 ハウジング材質：プラスチック、プロセス温度範囲： $-40\sim+80^{\circ}\text{C}$ ($-40\sim+176^{\circ}\text{F}$)

- P1 = T_p ： -40°C (-40°F) | T_a ： $+76^{\circ}\text{C}$ ($+169^{\circ}\text{F}$)
 P2 = T_p ： $+76^{\circ}\text{C}$ ($+169^{\circ}\text{F}$) | T_a ： $+76^{\circ}\text{C}$ ($+169^{\circ}\text{F}$)
 P3 = T_p ： $+80^{\circ}\text{C}$ ($+176^{\circ}\text{F}$) | T_a ： $+75^{\circ}\text{C}$ ($+167^{\circ}\text{F}$)
 P4 = T_p ： $+80^{\circ}\text{C}$ ($+176^{\circ}\text{F}$) | T_a ： -40°C (-40°F)
 P5 = T_p ： -40°C (-40°F) | T_a ： -40°C (-40°F)



プラスチックハウジングおよび CSA C/US 認定付き機器の場合、選択されるプロセス温度範囲 $-40\sim+80^{\circ}\text{C}$ ($-40\sim+176^{\circ}\text{F}$) は、 $0\sim+80^{\circ}\text{C}$ ($+32\sim+176^{\circ}\text{F}$) に制限されます。

プロセス温度範囲： $0\sim+80^{\circ}\text{C}$ ($+32\sim+176^{\circ}\text{F}$)、CSA C/US 認定付き




A0048826

図 9 ハウジング材質：プラスチック、プロセス温度範囲： $0\sim+80^{\circ}\text{C}$ ($+32\sim+176^{\circ}\text{F}$)、CSA C/US 認定付き

- P1 = T_p ： 0°C ($+32^{\circ}\text{F}$) | T_a ： $+76^{\circ}\text{C}$ ($+169^{\circ}\text{F}$)
 P2 = T_p ： $+76^{\circ}\text{C}$ ($+169^{\circ}\text{F}$) | T_a ： $+76^{\circ}\text{C}$ ($+169^{\circ}\text{F}$)
 P3 = T_p ： $+80^{\circ}\text{C}$ ($+176^{\circ}\text{F}$) | T_a ： $+75^{\circ}\text{C}$ ($+167^{\circ}\text{F}$)
 P4 = T_p ： $+80^{\circ}\text{C}$ ($+176^{\circ}\text{F}$) | T_a ： 0°C ($+32^{\circ}\text{F}$)
 P5 = T_p ： 0°C ($+32^{\circ}\text{F}$) | T_a ： 0°C ($+32^{\circ}\text{F}$)

プロセス温度範囲：-40～+130 °C (-40～+266 °F)




A0032024

■ 10 ハウジング材質：プラスチック；プロセス温度範囲：-40～+130 °C (-40～+266 °F)

P1	=	T _p : -40 °C (-40 °F)		T _a : +76 °C (+169 °F)
P2	=	T _p : +76 °C (+169 °F)		T _a : +76 °C (+169 °F)
P3	=	T _p : +130 °C (+266 °F)		T _a : +52 °C (+126 °F)
P4	=	T _p : +130 °C (+266 °F)		T _a : -40 °C (-40 °F)
P5	=	T _p : -40 °C (-40 °F)		T _a : -40 °C (-40 °F)

i プラスチックハウジングおよび CSA C/US 認定付き機器の場合、選択されるプロセス温度範囲 -40～+130 °C (-40～+266 °F) は、0～+130 °C (+32～+266 °F) に制限されます。

プロセス温度範囲：0～+130 °C (+32～+266 °F)、CSA C/US 認定付き




A0048826

■ 11 ハウジング材質：プラスチック；プロセス温度範囲：0～+130 °C (+32～+266 °F)、CSA C/US 認定付き

P1	=	T _p : 0 °C (+32 °F)		T _a : +76 °C (+169 °F)
P2	=	T _p : +76 °C (+169 °F)		T _a : +76 °C (+169 °F)
P3	=	T _p : +130 °C (+266 °F)		T _a : +52 °C (+126 °F)
P4	=	T _p : +130 °C (+266 °F)		T _a : 0 °C (+32 °F)
P5	=	T _p : 0 °C (+32 °F)		T _a : 0 °C (+32 °F)

ハウジング材質：アルミニウム

注文オプション；プロセス温度範囲：-40～+80 °C (-40～+176 °F)




A0032024

■ 12 ハウジング材質：アルミニウム；プロセス温度範囲：-40～+80 °C (-40～+176 °F)

P1	=	T _p : -40 °C (-40 °F)		T _a : +79 °C (+174 °F)
P2	=	T _p : +79 °C (+174 °F)		T _a : +79 °C (+174 °F)
P3	=	T _p : +80 °C (+176 °F)		T _a : +79 °C (+174 °F)
P4	=	T _p : +80 °C (+176 °F)		T _a : -40 °C (-40 °F)
P5	=	T _p : -40 °C (-40 °F)		T _a : -40 °C (-40 °F)

注文オプション；プロセス温度範囲：-40～+130 °C (-40～+266 °F)




A0032024

図 13 ハウジング材質：アルミニウム；プロセス温度範囲：-40～+130 °C (-40～+266 °F)

- P1 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : +79 °C (+174 °F)
 P2 = T_p : +79 °C (+174 °F) | T_a : +79 °C (+174 °F)
 P3 = T_p : +130 °C (+266 °F) | T_a : +55 °C (+131 °F)
 P4 = T_p : +130 °C (+266 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)
 P5 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)

ハウジング材質：SUS 316L 相当

注文オプション；プロセス温度範囲：-40～+80 °C (-40～+176 °F)



A0032024

図 14 ハウジング材質：SUS 316L 相当；プロセス温度範囲：-40～+80 °C (-40～+176 °F)

- P1 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : +77 °C (+171 °F)
 P2 = T_p : +77 °C (+171 °F) | T_a : +77 °C (+171 °F)
 P3 = T_p : +80 °C (+176 °F) | T_a : +77 °C (+171 °F)
 P4 = T_p : +80 °C (+176 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)
 P5 = T_p : -40 °C (-40 °F) | T_a : -40 °C (-40 °F)

保管温度

- 液晶ディスプレイなし：-40～+90 °C (-40～+194 °F)
- 液晶ディスプレイあり：-40～+85 °C (-40～+185 °F)

気候クラス

DIN EN 60068-2-38 (試験 Z/AD)

設置高さは IEC61010-1 Ed.3 に準拠

- 通常は、海拔 2 000 m (6 600 ft) 以下
- 海拔 2 000 m (6 600 ft) 以上：以下の条件を満たしていること
 - 電源電圧 < 35 V_{DC}
 - 電源、過電圧カテゴリー 1

保護等級

IEC 60529 および NEMA 250-2014 準拠の試験

ハウジングおよびプロセス接続

IP66/68、TYPE 4X/6P

(IP68 : (H₂O 中 1.83 m で 24 時間))

電線管接続口

- グランド M20、プラスチック、IP66/68 TYPE 4X/6P
- グランド M20、ニッケルめっき真鍮、IP66/68 TYPE 4X/6P
- グランド M20、SUS 316L 相当、IP66/68 TYPE 4X/6P
- ネジ M20、IP66/68 TYPE 4X/6P

- ネジ G1/2、IP66/68 TYPE 4X/6P
G1/2 ネジを選択した場合、M20 ネジ（標準）および G1/2 アダプタが関連資料とともに納入範囲に含まれます。
- ネジ NPT1/2、IP66/68 TYPE 4X/6P
- HAN7D プラグ、90 度、IP65 NEMA Type 4X
- M12 プラグ
 - ハウジング閉鎖および接続ケーブルの接続時：IP66/67 NEMA Type 4X
 - ハウジング開放または接続ケーブルの非接続時：IP20、NEMA Type 1

注記

M12 プラグおよび HAN7D プラグ：不適切な取付けにより、IP 保護等級が無効になる場合があります。

- ▶ 保護等級は、使用する接続ケーブルを接続し、ネジをしっかりと締め付けている場合にのみ有効です。
- ▶ 保護等級は、使用する接続ケーブルの仕様が IP67 NEMA Type 4X に準拠している場合にのみ有効です。
- ▶ IP 保護等級は、ダミーキャップを使用するか、またはケーブルを接続している場合にのみ保持されます。

耐振動性

DIN EN 60068-2-64/IEC 60068-2-64、5～2 000 Hz : 1.5 (m/s²)²/Hz

電磁適合性 (EMC)

- EN 61326 シリーズおよび NAMUR 推奨 EMC (NE21) に準拠した電磁適合性
- 安全機能 (SIL) に関する EN 61326-3-x の要件を満たします。
- EMC 試験中の最大測定誤差：スパンの 0.5 % 未満

詳細については、EU 適合宣言を参照してください。

プロセス


プロセス圧力範囲**警告**

機器の最高圧力は、圧力に関する最も弱い要素に応じて異なります（構成要素：プロセス接続、取付部品またはアクセサリ（オプション））。


- ▶ 各要素の規定の制限を遵守して機器を使用してください。
- ▶ MWP（最高動作圧力）：MWP は銘板に明記されています。この値は基準温度 +20 °C (+68 °F) に基づいており、機器への適用期間に制限はありません。MWP の温度依存性に注意してください。フランジに対してこれよりも高温で許容される圧力値については、規格 EN 1092-1 (安定温度特性については、材質 1.4435 と 1.4404 は EN 1092-1 では同じグループに分類されます。したがって、この 2 つの材質の化学組成は同一とみなすことができます)、ASME B 16.5、JIS B2220 を参照してください（それぞれ最新版の規格が適用されます）。この値とは異なる MWP のデータについては、技術仕様書の該当セクションに記載されています。
- ▶ 欧州圧力機器指令 (2014/68/EU) では、略語 **PS** が使用されます。これは機器の最高動作圧力 (MWP) に対応します。

以下の表は、使用するアンテナに対して選択可能な各プロセス接続のシール材質、プロセス温度 (T_p)、プロセス圧力範囲の依存関係を示します。

被覆アンテナ、PVDF、40 mm (1.5 in)**プロセス接続：ネジ 1-1/2"**

	シール	T _p	プロセス圧力範囲
 A0047831	PVDF 被覆	-40～+80 °C (-40～+176 °F)	-0.1～0.3 MPa (-14.5～43.5 psi)
	PVDF 被覆	-40～+130 °C (-40～+266 °F)	-0.1～0.3 MPa (-14.5～43.5 psi)
	以下の温度制限は、粉塵防爆認定カテゴリ 1D、2D、3D の機器に適用されます。		
	PVDF 被覆	-20～+80 °C (-4～+176 °F)	-0.1～0.3 MPa (-14.5～43.5 psi)


プロセス接続 : UNI フランジ PP

	シール	T _p	プロセス圧力範囲
 A0047947	PVDF 被覆	-40～+80 °C (-40～+176 °F)	-0.1～0.3 MPa (-14.5～43.5 psi)
	以下の温度制限は、粉塵防爆認定カテゴリ 1D、2D、3D の機器に適用されます。		
	PVDF 被覆	-20～+80 °C (-4～+176 °F)	-0.1～0.3 MPa (-14.5～43.5 psi)


 CRN 認定を取得した場合、圧力範囲はさらに制限される可能性があります。

ドリップオフアンテナ 50 mm (2 in)


プロセス接続 : ネジ

	シール	T _p	プロセス圧力範囲
 A0047447	FKM バイトン GLT	-40～+150 °C (-40～+302 °F)	-0.1～1.6 MPa (-14.5～232 psi)
	FKM バイトン GLT	-40～+200 °C (-40～+392 °F)	-0.1～1.6 MPa (-14.5～232 psi)

プロセス接続 : UNI フランジ PP

	シール	T _p	プロセス圧力範囲
 A0047726	FKM バイトン GLT	-40～+80 °C (-40～+176 °F)	-0.1～0.3 MPa (-14.5～43.5 psi)

プロセス接続 : UNI フランジ SUS 316L 相当

	シール	T _p	プロセス圧力範囲
 A0047726	FKM バイトン GLT	-40～+150 °C (-40～+302 °F)	-0.1～0.3 MPa (-14.5～43.5 psi)
	FKM バイトン GLT	-40～+200 °C (-40～+392 °F)	-0.1～0.3 MPa (-14.5～43.5 psi)

 CRN 認定を取得した場合、圧力範囲はさらに制限される可能性があります。

比誘電率

粉体の場合

$$\epsilon_r \geq 1.6$$

記載された比誘電率より低いアプリケーションの場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。


構造

寸法



総寸法を求めるには、個々のコンポーネントの寸法を合計する必要があります。

プラスチックシングル端子箱部




A0048768

図 15 シングル端子箱部（プラスチック（PBT））の寸法

- 1 プラスチック製表示窓付きカバーの高さ
- 2 表示窓のないカバー

アルミニウムシングル端子箱部




A0038380

図 16 アルミニウムシングル端子箱部の寸法

- 1 ガラス製表示窓付きカバーの高さ（耐圧防爆、粉塵防爆対応機器）
- 2 プラスチック製表示窓付きカバーの高さ
- 3 表示窓のないカバー

デュアル端子箱部




A0038377

図 17 デュアル端子箱部の寸法

- 1 ガラス製表示窓付きカバーの高さ（耐圧防爆、粉塵防爆対応機器）
- 2 プラスチック製表示窓付きカバーの高さ
- 3 表示窓のないカバー

デュアル端子箱部、L字型




A0038381

■ 18 デュアル端子箱部（L字型）の寸法

- 1 ガラス製表示窓付きカバーの高さ（耐圧防爆、粉塵防爆対応機器）
- 2 プラスチック製表示窓付きカバーの高さ
- 3 表示窓のないカバー

被覆アンテナ、PVDF、40 mm (1.5 in)



A0046478


■ 19 被覆アンテナ（PVDF、40 mm (1.5 in)）の寸法。測定単位 mm (in)

- R 測定基準点
1 ハウジングの下端

プロセス接続：

- ネジ接続 ISO228 G1-1/2、PVDF
- ネジ ANSI MNPT1-1/2、PVDF

被覆アンテナ、PVDF、40 mm (1.5 in)、プロセス接続 UNI フランジ




A0048829

図 20 被覆アンテナ (PVDF、40 mm (1.5 in)、プロセス接続 UNI フランジ) の寸法。測定単位 mm (in)

R 測定基準点

1 ハウジングの下端

UNI フランジ 3"/DN80/80A



A0048847


図 21 UNI フランジ 3"/DN80/80A の寸法。測定単位 mm (in)

ASME B16.5、3" 150lbs / EN1092-1 ; DN80 PN16 / JIS B2220 ; 10K 80A に適合

材質 :

PP、質量 0.50 kg (1.10 lb)

UNI フランジ 4"/DN100/100A




22 UNI フランジ 4"/DN100/100A の寸法。測定単位 mm (in)

ASME B16.5、4" 150lbs / EN1092-1 ; DN100 PN16 / JIS B2220 ; 10K 100A に適合

材質：

PP、質量 0.70 kg (1.54 lb)

UNI フランジ 6"/DN150/150A




23 UNI フランジ 6"/DN150/150A の寸法。測定単位 mm (in)

ASME B16.5、6" 150lbs / EN1092-1 ; DN150 PN16 / JIS B2220 ; 10K 150A に適合

材質：

PP、質量 1.00 kg (2.20 lb)

ドリップオフアンテナ 50 mm (2 in)、ネジ込みプロセス接続




A0046479

図 24 ドリップオフアンテナ 50 mm (2 in) (ネジ込みプロセス接続) の寸法。測定単位 mm (in)

- A プロセス温度バージョン ≤ 150 °C (302 °F)
 B プロセス温度バージョン ≤ 200 °C (392 °F)
 1 ハウジングの下端
 R 測定基準点
 L1 97 mm (3.82 in) ; Ex d または XP 認定付きバージョン +5 mm (+0.20 in)
 L2 109 mm (4.29 in) ; Ex d または XP 認定付きバージョン +5 mm (+0.20 in)

ドリップオフアンテナ 50 mm (2 in)、UNI フランジプロセス接続



A0046480

図 25 ドリップオフアンテナ 50 mm (2 in) (UNI フランジプロセス接続) の寸法。測定単位 mm (in)

- A プロセス温度バージョン ≤ 150 °C (302 °F)
 B プロセス温度バージョン ≤ 200 °C (392 °F)
 1 ハウジングの下端
 R 測定基準点
 L1 175 mm (6.89 in) ; Ex d または XP 認定付きバージョン +5 mm (+0.20 in)
 L2 77 mm (3.03 in) ; Ex d または XP 認定付きバージョン +5 mm (+0.20 in)
 L3 89 mm (3.50 in) ; Ex d または XP 認定付きバージョン +5 mm (+0.20 in)
 L4 187 mm (7.36 in) ; Ex d または XP 認定付きバージョン +5 mm (+0.20 in)

UNI フランジ 3"/DN80/80A




図 26 UNI フランジ 3"/DN80/80A の寸法。測定単位 mm (in)

ASME B16.5、3" 150lbs / EN1092-1 ; DN80 PN16 / JIS B2220 ; 10K 80A に適合

材質：

- PP、質量 0.50 kg (1.10 lb)
- SUS 316L 相当、質量 4.3 kg (9.48 lb)

UNI フランジ 4"/DN100/100A




図 27 UNI フランジ 4"/DN100/100A の寸法。測定単位 mm (in)

ASME B16.5、4" 150lbs / EN1092-1 ; DN100 PN16 / JIS B2220 ; 10K 100A に適合

材質：

- PP、質量 0.70 kg (1.54 lb)
- SUS 316L 相当、質量 5.80 kg (12.79 lb)

UNI フランジ 6"/DN150/150A




図 28 UNI フランジ 6"/DN150/150A の寸法。測定単位 mm (in)

ASME B16.5、6" 150lbs / EN1092-1 ; DN150 PN16 / JIS B2220 ; 10K 150A に適合

材質：

- PP、質量 1.00 kg (2.20 lb)
- SUS 316L 相当、質量 9.30 kg (20.50 lb)

質量



総質量を求めるには、個々のコンポーネントの質量を合計する必要があります。

ハウジング

電子モジュールおよびディスプレイを含めた質量。

シングル端子箱部

- プラスチック：0.8 kg (1.76 lb)
- アルミニウム：1.1 kg (2.43 lb)

デュアル端子箱部

- アルミニウム：1.4 kg (3.09 lb)
- ステンレス：3.3 kg (7.28 lb)

デュアル端子箱部、L 字型

1.7 kg (3.75 lb)

アンテナとプロセス接続アダプタ



フランジ質量 (SUS 316 または 316L 相当) は、選択する規格およびシール面に応じて異なります。

詳細については、技術仕様書 (TI00426F) または該当する規格を参照してください。



アンテナ質量については、最大質量のバージョンが記載されています。

被覆アンテナ、PVDF、40 mm (1.5 in)

0.60 kg (1.32 lb)

ドリップオフアンテナ 50 mm (2 in)

1.70 kg (3.75 lb)

材質

非接液部の材質

プラスチックハウジング

- ハウジング：PBT/PC
- ブラインドカバー：PBT/PC
- 透明カバー：PA12
- 表示窓付きのカバー：PBT/PC および PC
- カバーシール：EPDM

- 等電位接地：SUS 316L 相当
- 等電位接地の下部シール：EPDM
- プラグ：PBT-GF30-FR
- M20 ケーブルグランド：PA
- プラグおよびケーブルグランドのシール：EPDM
- ネジ込み式アダプタ（ケーブルグランドの代替品）：PA66-GF30
- 銘板：プラスチック箱
- タグプレート：プラスチック箱、金属、またはユーザー側で用意

アルミニウムハウジング、コーティング


- ハウジング：アルミニウム EN AC 44300
- ダミーカバー：アルミニウム EN AC 44300
- 窓付きハウジングカバー：アルミニウム EN AC 44300、PC Lexan 943A 合成ガラス
ポリカーボネート製の窓付きハウジングカバー（オプション）。Ex d アプリケーションの場合、
点検窓はホウケイ酸塩製
- カバーシール材質：HNBR
- カバーシール材質：FVMQ（低温バージョンの場合のみ）
- 銘板：プラスチック箱
- タグプレート：プラスチック箱、ステンレスまたはユーザー側で用意
- M20 ケーブルグランド：材質を選択（ステンレス、ニッケルめっき真鍮、ポリアミド）

ステンレスハウジング、鋳物

- ハウジング：ステンレス SUS 316L 相当（1.4409）
- カバー：SUS 316L 相当（1.4409）
- カバーシール材質：FVMQ（低温バージョンの場合のみ）
- カバーシール材質：HNBR
- 銘板：ステンレス SUS 316L 相当
- タグプレート：プラスチック箱、ステンレス、またはユーザー側で用意
- ケーブルグランド M20：材質を選択（ステンレス、ニッケルめっき真鍮、ポリアミド）

接液部の材質

被覆アンテナ、PVDF、40 mm (1.5 in)




A0046602

図 29 材質；被覆アンテナ、PVDF、40 mm (1.5 in)

- 1 アンテナ、PVDF
- 2 ネジ込みプロセス接続、PVDF
- 3 ハウジングアダプタ、PBT-GF30（粉塵防爆：SUS 304 相当/1.4301）
- 4 合成/天然エラストマー繊維シール（ノンアスベスト材）、FA 材質
- 5 UNI フランジ、PP

ドリップオフアンテナ 50 mm (2 in)



A0046603

図 30 材質；ドリップオフアンテナ 50 mm (2 in)

- 1 アンテナ：PTFE、シール材質を選択可能（注文オプション）
- 2 ネジ込み式スリーブ：SUS 316L 相当/1.4404
- 3 プロセス接続：SUS 316L 相当/1.4404
- 4 ハウジングアダプタ：SUS 316L 相当/1.4404
- 5 合成/天然エラストマー繊維シール（ノンアスベスト材）、FA 材質
- 6 UNI フランジ、材質を選択可能（注文オプション）

操作性

操作コンセプト

ユーザー固有の作業に最適な、オペレータに配慮したメニュー構造

- ガイダンス
- 診断
- アプリケーション
- システム

迅速かつ安全な設定

- グラフィカルユーザーインターフェイスによる対話形式のウィザードにより、FieldCare、DeviceCare、または DTM/AMS/PDM ベースの他社製ツール、SmartBlue を介した設定作業を簡素化
- 個別のパラメータ機能に関する簡単な説明付きのメニューガイダンス
- 機器および操作ツールでの操作を標準化

HistoROM データメモリ内蔵

- 電子モジュールの交換時にデータ設定を取得
- 最大 100 件のイベントメッセージを機器に保存

診断動作の効率化により測定の実定性が向上

- 対応方法を平易なテキストで表示
- 各種のシミュレーションオプション

Bluetooth（オプションとして現場表示器に内蔵）

- SmartBlue アプリ、PC にインストールした DeviceCare（バージョン 1.07.05 以上）、または FieldXpert SMT70 による迅速かつ容易な設定
- 追加のツールまたはアダプタは不要
- 暗号化されたシングル・ポイントツーポイント・データ伝送（Fraunhofer Institute による試験済み）および Bluetooth® ワイヤレス技術を利用した、パスワード保護された通信

言語


操作言語

- **English** オプション（他の言語を注文しなかった場合、初期設定は **English** オプションになります）
- Deutsch
- Français
- Español

- Italiano
- Nederlands
- Portuguesa
- Polski
- русский язык (Russian)
- Türkçe
- 中文 (Chinese)
- 日本語 (Japanese)
- 한국어 (Korean)
- tiếng Việt (Vietnamese)
- čeština (Czech)
- Svenska

現場操作

HART エレクトロニクスインサート上の操作キーおよび DIP スイッチ



A0046129

図 31 HART エレクトロニクスインサート上の操作キーおよび DIP スイッチ

- 1 パスワードリセット用の操作キー (Bluetooth ログインおよびユーザーの役割: メンテナンス用)
- 1+2 機器リセット用の操作キー (納入時の状態)
- 2 操作キー II (初期設定リセット専用)
- 3 アラーム電流用 DIP スイッチ
- 4 機器のロック/ロック解除用 DIP スイッチ


i エレクトロニクスインサートの DIP スイッチの設定は、その他の操作手段 (例: FieldCare/DeviceCare) による設定よりも優先されます。

現場表示器

機器ディスプレイ (オプション)

機能:

- 測定値、エラーメッセージ、通知メッセージの表示
- バックライト、機器エラー発生時は緑から赤に変化
- 機器ディスプレイは容易に取り外すことができます。



A0039284

図 32 光学式操作キー (1) 付きグラフィックディスプレイ

遠隔操作	HART プロトコル経由 サービスインターフェイス (CDI) 経由 Bluetooth® ワイヤレス技術を介した操作 (オプション) 必須条件 - Bluetooth 対応ディスプレイ付きの機器 - Endress+Hauser 製の SmartBlue アプリをインストールしたスマートフォン/タブレット、DeviceCare (バージョン 1.07.05 以上) をインストールした PC、または FieldXpert SMT70 接続範囲は最大 25 m (82 ft) です。範囲は、設置物、壁、天井などの環境条件に応じて異なる場合があります。  Bluetooth を使用して機器を接続すると、すぐにディスプレイの操作キーがロックされます。
システム統合	HART バージョン 7
サポートされる操作ツール	Endress+Hauser 製の SmartBlue アプリ、DeviceCare (バージョン 1.07.05 以降)、FieldCare、DTM、AMS、PDM を搭載したスマートフォン/タブレット
HistoROM データ管理	エレクトロニックインサートを交換する場合、HistoROM を再接続すると、保存されているデータが転送されます。 機器のシリアル番号は HistoROM に保存されています。電子モジュールのシリアル番号は電子モジュールに保存されています。

認証と認定

製品に適用できる最新の認証と認定は、www.endress.com の製品コンフィギュレータで選択できます。

1. フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
2. 製品ページを開きます。
3. **機器仕様選定**を選択します。

CE マーク	本計測システムは、適用される EU 指令の法的要件を満たしています。これについては、適用される規格とともに EU 適合宣言に明記されています。 Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、CE マークを付けることにより保証いたします。
RoHS	本計測システムは、特定有害物質使用制限指令 2011/65/EU (RoHS 2) および委任指令 (EU) 2015/863 (RoHS 3) の物質制限に適合します。
RCM マーク	本製品または計測システムは、ネットワークの整合性、相互運用性、性能特性、健康/安全に関する規制について、ACMA (Australian Communications and Media Authority) が定める要件を満たしています。特に電磁適合性に関する規定を満たしています。本製品の RCM マークは銘板に貼付されています。



A0029561

防爆認定	危険場所で使用する場合は、追加の安全上の注意事項に注意する必要があります。納入時に同梱される別冊の「安全上の注意事項」(XA) を参照してください。適用される XA が銘板に明記されています。
------	---

防爆仕様のスマートフォンおよびタブレット端末

危険場所で使用する場合は、防爆認定を取得したモバイル端末機器を使用する必要があります。

許容圧力 ≤ 20 MPa (2 900 psi) の圧力 機器

フランジおよびネジ付きボスを備え、加圧ハウジングを備えていない圧力機器は、最大許容圧力に関係なく、欧州圧力機器指令の対象にはなりません。

理由：

EU 指令 2014/68/EU 第 2 条 5 項において、圧力アクセサリは「操作機能を備え、圧力ベアリングハウジングを搭載した機器」と定義されています。

圧力機器が圧力ベアリングハウジング（独自の圧力チャンバー）を搭載していない場合、この指令の定義に当てはまる圧力アクセサリは存在しません。

無線規格 EN 302729

本機器は、LPR（レベル探査レーダー）無線規格 EN 302729 に準拠します。本機器は、EU および EFTA の各国において密閉タンクの内外で自由に使用することが認められています。必須条件として、当該国においてこの規格がすでに施行されている必要があります。

この規格がすでに施行されている国は以下のとおりです。

ベルギー、ブルガリア、ドイツ、デンマーク、エストニア、フランス、ギリシャ、英国、アイルランド、アイスランド、イタリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ラトビア、マルタ、オランダ、ノルウェー、オーストリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スウェーデン、スイス、スロバキア、スペイン、チェコ共和国、キプロス

このリストに記載されていない各国でも施行準備が進行中です。

密閉容器以外で本機器を使用する場合は、以下のことに注意してください。

- 適切な訓練を受けた専門作業員が設置してください。
- 機器のアンテナは安定した場所で、下向き垂直に取り付けてください。
- 設置場所は下記の天文台から最低 4 km (2.49 mi) 以上離れた場所にするか、当該官庁から許可を得てください。下記のいずれかの天文台の半径 4~40 km (2.49~24.86 mi) の範囲内に機器を設置する場合、地面より 15 m (49 ft) 以上高い位置には設置しないでください。

天文台

国名	天文台の名称	緯度	経度
ドイツ	Effelsberg	北緯 50° 31' 32"	東経 06° 53' 00"
フィンランド	Metsähovi	北緯 60° 13' 04"	東経 24° 23' 37"
	Tuorla	北緯 60° 24' 56"	東経 24° 26' 31"
フランス	Plateau de Bure	北緯 44° 38' 01"	東経 05° 54' 26"
	Floirac	北緯 44° 50' 10"	西経 00° 31' 37"
英国	Cambridge	北緯 52° 09' 59"	東経 00° 02' 20"
	Damhall	北緯 53° 09' 22"	西経 02° 32' 03"
	Jodrell Bank	北緯 53° 14' 10"	西経 02° 18' 26"
	Knockin	北緯 52° 47' 24"	西経 02° 59' 45"
	Pickmere	北緯 53° 17' 18"	西経 02° 26' 38"
イタリア	Medicina	北緯 44° 31' 14"	東経 11° 38' 49"
	Noto	北緯 36° 52' 34"	東経 14° 59' 21"
	Sardinia	北緯 39° 29' 50"	東経 09° 14' 40"
ポーランド	Fort Skala Krakow	北緯 50° 03' 18"	東経 19° 49' 36"
ロシア	Dmitrov	北緯 56° 26' 00"	東経 37° 27' 00"
	Kalyazin	北緯 57° 13' 22"	東経 37° 54' 01"
	Pushchino	北緯 54° 49' 00"	東経 37° 40' 00"
	Zelenchukskaya	北緯 43° 49' 53"	東経 41° 35' 32"
スウェーデン	Onsala	北緯 57° 23' 45"	東経 11° 55' 35"

国名	天文台の名称	緯度	経度
スイス	Bleien	北緯 47° 20' 26"	東経 08° 06' 44"
スペイン	Yebes	北緯 40° 31' 27"	西経 03° 05' 22"
	Robledo	北緯 40° 25' 38"	西経 04° 14' 57"
ハンガリー	Penc	北緯 47° 47' 22"	東経 19° 16' 53"

 原則として、EN 302729 に示された要件を満たす必要があります。

無線規格 EN 302372

本機器は、TLPR（タンクレベル探査レーダー）無線規格 EN 302372 に準拠し、密閉タンクでの使用が認可されています。設置する場合は、EN 302372 付録 E の第 a～f 項を遵守する必要があります。

FCC（米国連邦通信委員会）

本機器は、FCC 規則パート 15 に準拠します。運転動作には以下の 2 つの条件が課せられます：(1) 機器は、有害な干渉を引き起こしてはならない、(2) 機器は、望まない動作を引き起こす恐れのある干渉を含む、あらゆる受信干渉を容認しなければならない。

これを遵守する責任を負う者が明示的に許可されていない変更または修正を行うと、機器を操作するユーザー権限が無効になる場合があります。

本機器は FCC 連邦規則集、CFR 47 パート 15、セクション 15.205、15.207、15.209 に準拠します。

また、本機器はセクション 15.256 にも準拠します。LPR（レベル探査レーダー）アプリケーションの場合は、専門家が機器を下向きの動作位置に設置する必要があります。さらに、RAS ステーションの周囲 4 km (2.49 mi) の領域では機器の設置は認められず、RAS ステーションから半径 40 km (24.86 mi) の範囲内では最大の動作高さが地上 15 m (49 ft) に制限されます。

その他の基準およびガイドライン

- EN 60529
ハウジング保護等級（IP コード）
- EN 61010-1
測定、制御、実験用の電気機器に関する安全要件
- IEC/EN 61326
クラス A 要件 A；電磁適合性（EMC 要件）に準拠した干渉波の放出
- NAMUR NE 21
工業用プロセスおよび試験機器の電磁適合性（EMC）
- NAMUR NE 43
アナログ出力を使用するデジタル変換器が故障時に発信する信号レベルの標準化
- NAMUR NE 53
デジタル電子部品を有するフィールド機器と信号処理機器のソフトウェア
- NAMUR NE 107
NAMUR NE 107 に準拠したステータス分類
- NAMUR NE 131
標準アプリケーション用フィールド機器の要件
- IEC 61508
安全に関する電気/電子/プログラマブル電子システムの機能安全

注文情報

詳細な注文情報は、お近くの弊社営業所もしくは販売代理店 www.addresses.endress.com、または www.endress.com の製品コンフィギュレータから入手できます。

1. フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
2. 製品ページを開きます。

3. Configuration を選択します。




製品コンフィギュレータ - 個別の製品設定ツール

- 最新の設定データ
- 機器に応じて：測定レンジや操作言語など、測定ポイント固有の情報を直接入力
- 除外基準の自動照合
- PDF または Excel 形式でオーダーコードの自動生成および項目分類
- エンドレスハウザー社のオンラインショップで直接注文可能

校正

工場出荷時校正証明書

リニアリティプロトコルの各点は、測定範囲（0～100 %）全体に均等に配分される必要があります。空校正 **E** および満量校正 **F** を指定して測定範囲を設定する必要があります。この情報が不足している場合は、アンテナに応じた初期値が代わりに使用されます。



A0032643

- R 測定基準点
A 測定基準点 R と 100% マーク間の最小距離
E 空校正
F 満量校正

測定範囲に関する制約事項

E および **F** を選択する場合は、以下の制約事項を考慮する必要があります。

- 測定基準点 **R** と **100%** マーク間の最小距離
 $A \geq \text{アンテナサイズ} + 200 \text{ mm (8 in)}$
最小値：400 mm (16 in)
- 最小スパン
 $F \geq 400 \text{ mm (16 in)}$
- 空校正の最大値
 $E \leq 30 \text{ m (98 ft)}$



- リニアリティチェックは基準動作条件下で行われます。
- 空校正および満量校正で選択した値は、リニアリティプロトコルを作成するためにのみ使用されます。その後、値はアンテナ固有の初期値にリセットされます。初期値と異なる値が必要な場合は、空/満量校正のカスタマイズパラメータとして注文してください。

サービス

製品コンフィギュレータの製品構成から、以下のようなサービスを選択できます。

- 潤滑油などの洗浄（接液部）
- PWIS フリー（塗装阻害物質）
- ANSI 安全色（赤色）コーティング、コーティング付きハウジングカバー
- ダンピング設定時間
- HART バーストモード PV の設定
- 最大アラーム電流の設定
- 空/満量校正のカスタマイズ
- 書面上の製品関連資料

試験報告書、適合宣言書、検査証明書については、サービスの仕様コードにある製品ドキュメント（印刷）オプションでハードコピーバージョンを注文することもできます。これらの資料は、試験、証明、宣言の仕様コードから選択でき、選択した場合は納入時に機器に付属します。

試験、証明、宣言

試験報告書、適合宣言書、検査証明書は、デバイスビューワーで電子媒体として入手できます。銘板に記載されているシリアル番号を入力します (www.endress.com/deviceviewer)。

マーク**タグ (TAG)**

機器にタグ名を付けて注文できます。

タグ名の位置

追加仕様において以下から選択します。

- ステンレスタグプレート
- 粘着ペーパーラベル
- タグはユーザー側で用意
- RFID タグ
- RFID タグ + ステンレスタグプレート
- RFID タグ + 粘着ペーパーラベル
- RFID タグ + ユーザー側で用意したタグ
- DIN91406 ステンレスタグ
- DIN91406 ステンレスタグ + NFC タグ
- DIN91406 ステンレスタグ、ステンレスタグ
- DIN91406 ステンレスタグ + NFC、ステンレスタグ
- DIN91406 ステンレスタグ、プレート付属
- DIN91406 ステンレスタグ + NFC、プレート付属

タグ名の設定

追加仕様において、以下を指定：

3 行 (1 行に最大 18 文字)

指定したタグ名は、選択したプレートおよび/または RFID タグに表示されます。

SmartBlue アプリ上の表示

タグ名の最初の 32 文字

タグ名は、Bluetooth を利用して測定点に合わせていつでも変更できます。

アプリケーションパッケージ

Heartbeat Technology

Heartbeat Technology アプリケーションパッケージは、継続的な自己監視、追加の測定変数の外部の状態監視システムへの伝送、アプリケーションでの機器の即時検証により、診断機能を提供します。

アプリケーションパッケージは、機器と一緒に注文するか、アクティベーションコードを使用して後で有効にできます。オーダーコードに関する詳細は、弊社ウェブサイトをご覧ください (www.endress.com)、お近くの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

Heartbeat Verification

Heartbeat Verification では、機器の自己監視機能を使用して機器の機能確認を行います。検証中に、システムでは機器コンポーネントが工場仕様に適合するかどうかを確認します。テストにはセンサと電子モジュールの両方が含まれます。

Heartbeat Verification では、必要に応じて割合 (%) で示される全体テスト範囲 TTC (Total Test Coverage) を使用して、機器が測定許容誤差の仕様範囲内で機能していることを確認します。

Heartbeat Verification は、ISO 9001 (ISO9001:2015 セクション 7.1.5.2) に準拠した測定トレーサビリティの要件を満たしています。

検証結果は、合格または不合格となります。検証データは機器に保存され、オプションで、FieldCare アセットマネジメントソフトウェアを使用して PC にアーカイブ保存されます。検証結果のトレーサブルな文書化を保証するために、このデータに基づいて検証レポートが自動生成されます。

Heartbeat モニタリング

ループ診断用ウィザードおよびプロセスウィンドウを使用できます。また、他の監視パラメータを出力して、予知保全やアプリケーションの最適化に使用することもできます。

「ループ診断」ウィザード

このウィザードで、電流-電圧ループ特性（ベースライン）の変化を参照することで、端子の腐食によるクリープ電流などの望まない設置異常や電源装置の劣化による誤った 4-20 mA 測定値を検出できる場合があります。

アプリケーション分野

- 異常による測定回路の抵抗変化の検知
例：腐食や湿気による配線、端子、接地の接触抵抗またはリーク電流
- 電源故障の検知

「泡検知」ウィザード

このウィザードにより、自動泡検知が設定されます。

泡検知は、たとえば、消泡に使用されるスプリンクラーの制御のために、出力変数またはステータス情報にリンクすることが可能です。いわゆる泡インデックスで、泡の増加も監視できます。泡インデックスを出力変数にリンクするも可能であり、ディスプレイに表示可能です。

準備：

泡監視の初期化は、泡が存在しないか、少ない場合にのみ実行してください。

アプリケーション分野

- 液体の測定
- 測定物上の発泡の高精度検知

「付着検出」ウィザード

このウィザードは、付着物検知を設定します。

基本的な考え方：

付着物検知は、たとえば、アンテナを洗浄するための圧縮空気システムにリンクさせることができます。

付着物監視により、メンテナンスサイクルを最適化できます。

準備：

付着物監視の初期化は、付着物が存在しないか、少ない場合にのみ実行してください。

アプリケーション分野

- 液体および粉体の測定
- アンテナ上の付着物の高精度検知

詳細な説明

 個別説明書 SD02953F


アクセサリ

SUS 316L 相当製の日除けカバー

日除けカバーは、製品構成の「同梱アクセサリ」から機器と一緒に注文できます。

これは機器を直射日光、雨水、雹などから保護するために使用します。

SUS 316L 相当製の日除けカバーは、アルミニウムまたは SUS 316L 相当製のデュアル端子箱部に適合します。ハウジングへの直接取付け用のホルダが納入範囲に含まれます。



A0039231

図 33 寸法。測定単位 mm (in)

材質

- 日除けカバー：SUS 316L 相当
- 締付けネジ：A4
- ホルダ：SUS 316L 相当


アクセサリのオーダー番号：
71438303

プラスチック製日除けカバー

日除けカバーは、製品構成の「同梱アクセサリ」から機器と一緒に注文できます。

これは機器を直射日光、雨水、雹などから保護するために使用します。

プラスチック製の日除けカバーは、アルミニウム製のシングル端子箱部に適合します。ハウジングへの直接取付け用のホルダが納入範囲に含まれます。



A0038280

図 34 寸法。測定単位 mm (in)

材質

プラスチック


アクセサリのオーダー番号：
71438291

可変フランジシール

可変フランジシールは、センサの位置を測定対象物表面に合わせるために使用します。これは製品構成「同梱アクセサリ」から機器と一緒に注文するか、あるいはオーダー番号を指定して個別に注文することができます。

シール、可変、DN80

「シール、可変、DN80」は、フランジ EN DN80 PN10/PN40 に適合します。



A0046695

技術データ


- 材質：EPDM
- 推奨ネジサイズ：M14
- 推奨ネジ長さ：100 mm (3.9 in)
- プロセス圧力：-0.01～0.01 MPa (-1.45～1.45 psi)
- プロセス温度：-40～+80 °C (-40～+176 °F)

注文情報

- フランジシールは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。
- オーダー番号：71074263

シール、可変、DN100

「シール、可変、DN100」は、フランジ EN DN100 PN10/PN16 に適合します。



A0046696

技術データ


- 材質：EPDM
- 推奨ネジサイズ：M14
- 推奨ネジ長さ：100 mm (3.9 in)
- プロセス圧力：-0.01～0.01 MPa (-1.45～1.45 psi)
- プロセス温度：-40～+80 °C (-40～+176 °F)

注文情報

- フランジシールは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。
- オーダー番号：71074264

シール、可変、DN150

「シール、可変、DN150」は、フランジ EN DN150 PN10/PN19 および JIS 10K 150A に適合します。



A0046697

技術データ


- 材質：EPDM
- 推奨ネジサイズ：M18
- 推奨ネジ長さ：110 mm (4.3 in)
- プロセス圧力：-0.01～0.01 MPa (-1.45～1.45 psi)
- プロセス温度：-40～+80 °C (-40～+176 °F)

注文情報

- フランジシールは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。
- オーダー番号：71074265

シール、可変、ASME 3"/JIS 80A

「シール、可変、ASME 3"/JIS 80A」は、フランジ ASME 3" 150 lbs および JIS 80A 10K に適合します。



A0046698

技術データ


- 材質：EPDM
- 推奨ネジサイズ：M14
- 推奨ネジ長さ：100 mm (3.9 in)
- プロセス圧力：-0.01～0.01 MPa (-1.45～1.45 psi)
- プロセス温度：-40～+80 °C (-40～+176 °F)

注文情報

- フランジシールは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。
- オーダー番号：71249070

シール、可変、ASME 4"

「シール、可変、ASME 4"」は、フランジ ASME 4" 150 lbs に適合します。



A0046699

技術データ


- 材質：EPDM
- 推奨ネジサイズ：M14
- 推奨ネジ長さ：100 mm (3.9 in)
- プロセス圧力：-0.01～0.01 MPa (-1.45～1.45 psi)
- プロセス温度：-40～+80 °C (-40～+176 °F)

注文情報

- フランジシールは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。
- オーダー番号：71249072

シール、可変、ASME 6"/JIS 150A

「シール、可変、ASME 6"/JIS 150A」は、フランジ ASME 6" 150 lbs および JIS 150A 10K に適合します。



A0046700

技術データ


- 材質：EPDM
- 推奨ネジサイズ：M18
- 推奨ネジ長さ：100 mm (3.9 in)
- プロセス圧力：-0.01～0.01 MPa (-1.45～1.45 psi)
- プロセス温度：-40～+80 °C (-40～+176 °F)

注文情報

- フランジシールは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。
- オーダー番号：71249073


取付ブラケット、調整可能

機器は取付ブラケットを使用して壁面または天井に取り付けることができます。回転機能を使用して、機器の位置を測定対象物表面に合わせることができます。取付ブラケットは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。



A0048745

35 壁面/天井取付け



A0048769

図 36 取付ブラケットの寸法。測定単位 mm (in)

納入範囲：

- 1×取付ブラケット、SUS 316L 相当 (1.4404)
- 2×ホルダ、SUS 316L 相当 (1.4404)
- 6×ネジ、A4
- 4×ロックワッシャ、A4

以下の機器に適合します。

- シングル端子箱部
- デュアル端子箱部、L 字型

および

- 被覆アンテナ、PVDF、40 mm (1.5 in)
- ドリップオフアンテナ 50 mm (2 in)、ネジ込みプロセス接続

FMR6xB 取付機器のオーダー番号：71523849

i 取付ブラケットと変換器ハウジングは導電接続**されません**。帯電を防止するために、ブラケットを現場の電位平衡システムに組み込む必要があります。

適切な締め具を（ユーザー側で用意）を使用して、安定した材料（例：金属、れんが、コンクリート）に固定してください。

M12 ソケット

M12 ソケット、ストレート

- 材質：
 - 本体：PBT、ユニオンナット：ニッケルめっきダイカスト亜鉛、シール：NBR
- 保護等級（完全ロック時）：IP67
- Pg カップリング：Pg7
- オーダー番号：52006263

M12 ソケット、アングル

- 材質：
 - 本体：PBT、ユニオンナット：ニッケルめっきダイカスト亜鉛、シール：NBR
- 保護等級（完全ロック時）：IP67
- Pg カップリング：Pg7
- オーダー番号：71114212


M12 ソケット、アングル、5 m (16 ft) ケーブル

- M12 ソケットの材質：
 - 本体：TPU
 - ユニオンナット：ニッケルめっきダイカスト亜鉛
- ケーブルの材質：
PVC
- ケーブル Li Y YM 4×0.34 mm² (20 AWG)
- ケーブルカラー
 - 1 = BN = 茶
 - 2 = WH = 白
 - 3 = BU = 青
 - 4 = BK = 黒
- オーダー番号：52010285

リモート表示部 FHX50B

リモート表示部は、製品コンフィギュレータから注文できます。

リモート表示部を使用する場合、機器バージョン「**表示部 FHX50 用**」を注文する必要があります。



A004669

- A プラスチックシングル端子箱部、リモート表示部
B アルミニウムシングル端子箱部、リモート表示部
C 機器側、リモート表示部用のプラスチックシングル端子箱部
D 機器側、リモート表示部用のアルミニウムシングル端子箱部
E 機器側、リモート表示部用のデュアル端子箱部、L字型

シングル端子箱部（リモート表示部）の材質

- アルミニウム
- プラスチック

保護等級：

- IP68 / NEMA 6P
- IP66 / NEMA 4x

接続ケーブル：

- 接続ケーブル (オプション) : 最大 30 m (98 ft)
- ユーザー側で用意する標準ケーブル : 最大 60 m (196 ft)

周開溫度：

- オプシヨン：-50～+80℃ (-58～+176°F)

Commubox FXA195 HART

USB インターフェイスによる FieldCare との本質安全 HART 通信用です。



詳細については、技術仕様書 (TI00404F) を参照してください。

HART ループコンバータ HMX50	ダイナミック HART プロセス変数からアナログ電流信号またはリミット値への演算および変換のために使用されます。 オーダー番号 71063562  詳細については、技術仕様書 (TI00429F) および取扱説明書 (BA00371F) を参照してください。
FieldPort SWA50	あらゆる HART フィールド機器に対応する高性能 Bluetooth® / WirelessHART アダプタ  詳細については、「技術仕様書」 TI01468S を参照してください。
Wireless HART アダプタ SWA70	WirelessHART アダプタは、フィールド機器の無線接続に使用します。これは容易にフィールド機器や既存設備に統合できます。データ保護および伝送の安全性を確保し、その他の無線ネットワークと同時に使用できます。  詳細については、「取扱説明書」 BA00061S を参照してください。
Fieldgate FXA42	Fieldgates により、接続された 4~20 mA、Modbus RS485、Modbus TCP の各機器と SupplyCare Hosting または SupplyCare Enterprise との通信が可能になります。信号は Ethernet TCP/IP、WLAN またはモバイル通信 (UMTS) を介して伝送されます。統合された Web-PLC、OpenVPN、その他の機能など、高度な自動化能力に対応します。  詳細については、「技術仕様書」 TI01297S および「取扱説明書」 BA01778S を参照してください。
Field Xpert SMT70	危険場所 (Ex Zone 2) および非危険場所でのユニバーサル機器設定が可能な高性能タブレット PC  詳細については、「技術仕様書」 TI01342S を参照してください。
DeviceCare SFE100	フィールド機器 (HART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス) 用の設定ツール  技術仕様書 TI01134S
FieldCare SFE500	FDT ベースのプラントアセットマネジメントツール システム内のすべてのインテリジェントフィールド機器を設定できるため、管理作業に役立ちます。ステータス情報を使用することにより、各機器のステータスと状態を容易かつ効果的にチェックできます。  技術仕様書 TI00028S
Memograph M	Memograph M グラフィックデータマネージャには、関連するプロセス変数の情報がすべて表示されます。測定値を正確に記録し、リミット値の監視、測定点の解析を行います。これらのデータは 256 MB の内部メモリに保存されます。また、SD カードや USB メモリにも保存できます。  技術仕様書 TI00133R および取扱説明書 BA00247R
RN42	広範囲の電源に対応する 1 チャンネルアクティブバリアであり、4~20 mA 標準信号回路の安全な電氣的絶縁、HART スルーなどの機能を備えます。  技術仕様書 TI01584K および取扱説明書 BA02090K

関連資料



- 同梱される関連の技術資料の概要については、次を参照してください。
- W@M デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer)：銘板のシリアル番号を入力してください。
 - Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

本文の目的	資料タイプ	資料の目的および内容
	技術仕様書 (TI)	機器の計画支援 本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本機器用に注文可能なアクセサリやその他の製品の概要が示されています。
	簡易取扱説明書 (KA)	初回の測定を迅速に行うための手引き 簡易取扱説明書には、納品内容確認から初回の設定までに必要なすべての情報が記載されています。
	取扱説明書 (BA)	包括的な参考資料 取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階（製品の識別、納品内容確認、保管、取付け、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。
	機能説明書 (GP)	使用するパラメータの参考資料 本資料には、各パラメータの詳細な説明が記載されています。本説明書は、全ライフサイクルにわたって本機器を使用し、特定の設定を行う人のために用意されたものです。
	安全上の注意事項 (XA)	各種認定に応じて、危険場所で電気機器を使用するための安全上の注意事項も機器に付属します。これは、取扱説明書の付随資料です。  当該機器に対応する安全上の注意事項 (XA) の情報が銘板に明記されています。
	機器別の補足資料	注文した機器の型に応じて追加資料が提供されます。必ず、補足資料の指示を厳守してください。補足資料は、機器資料に付随するものです。

登録商標

HART®

FieldComm Group, Austin, Texas, USA の登録商標です。

Bluetooth®

Bluetooth® の文字商標とロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Endress+Hauser は許可を受けてこのマークを使用しています。その他の商標や商品名は、その所有者に帰属します。

Apple®

Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPod touch は、米国その他各国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Android®

Android、Google Play、Google Play ロゴは Google Inc. の登録商標です。

KALREZ®、VITON®

DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, DE USA の登録商標です。



www.addresses.endress.com
