

技术资料

Levelflex FMP51, FMP52, FMP54

导波雷达液位计

液位测量和界面测量



应用

- 杆式探头、缆式探头或同轴探头
- 过程连接: 3/4"螺纹、法兰或卫生型过程连接 (Tri-Clamp 卡箍、11851)
- 过程温度: $-196 \dots +450^{\circ}\text{C}$ ($-320 \dots +842^{\circ}\text{F}$)
- 过程压力: $-1 \dots +400 \text{ bar}$ ($-14.5 \dots +5800 \text{ psi}$)
- 最大测量范围: 10 m (33 ft) (杆式探头)、45 m (148 ft) (缆式探头)、6 m (20 ft) (同轴探头)
- 测量精度: $\pm 2 \text{ mm}$ ($\pm 0.08 \text{ in}$)
- 通过国际防爆认证、WHG 认证、船级认证、蒸汽锅炉认证、EN10204-3.1 检测证书
- 线性协议 (三点、五点)

优势

- 即使介质和过程条件发生变化仍可可靠测量
- 采用 HistoROM 智能数据管理技术, 调试、维护和诊断简单
- 采用多路回波跟踪算法, 具有最高稳定性
- 硬件和软件设计遵循 IEC 61508 标准 (最高安全等级为 SIL3)
- 无缝集成至控制系统或资产管理系统中
- 全中文显示的操作界面
- 采用 Bluetooth® 无线技术, 通过免费的 iOS / Android app 进行调试、操作和维护
- 简单自检, 符合 SIL 和 WHG 要求
- 采用 Heartbeat Technology™ (心跳技术)

目录

重要文档信息	4
信息图标	4
功能与系统设计	5
测量原理	5
测量系统	8
输入	12
测量变量	12
测量范围	12
盲区距离	14
工作频率	14
输出	15
输出信号	15
报警信号	16
线性化功能	16
电气隔离	16
通信规范参数	17
电源	21
接线端子分配	21
设备插头	30
电源	31
功率消耗	33
电流消耗	33
电源故障	34
电势平衡	34
接线端子	34
电缆入口	34
电缆规格	34
过电压保护	35
性能参数	36
参考操作条件	36
参考测量精度	36
分辨率	38
响应时间	38
环境温度的影响	38
气相效应	39
使用外接压力传感器进行气相补偿 (PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)	39
使用参考信号的气相补偿 (FMP54 可选)	40
安装	42
安装条件	42
环境条件	64
环境温度	64
环境温度范围	64
储存温度	71
气候等级	71
海拔高度符合 IEC61010-1 Ed.3 标准	71
防护等级	71
抗振性	71
清洁探头	71
电磁兼容性	71

过程条件	72
过程温度范围	72
过程压力范围	72
介电常数 (DC)	73
温度影响下的缆式探头伸长量	73
机械结构	74
外形尺寸	74
探头长度偏差	82
Alloy C 合金涂层法兰的表面光洁度	82
截短探头	82
重量	83
材质: GT18 外壳 (不锈钢, 耐腐蚀)	84
材质: GT19 外壳 (塑料)	85
材质: GT20 外壳 (铸铝, 粉末涂层)	86
过程连接的材质	88
探头的材质	89
安装架的材质	93
转接头和分体式传感器连接电缆的材质	94
材料: 防护罩	95
可操作性	96
操作方法	96
现场操作	97
通过分离型显示与操作单元 FHX50 操作	97
通过 Bluetooth® 无线技术操作	98
远程操作	99
罐区系统集成	102
SupplyCare 库存管理软件	103
证书和认证	106
CE 认证	106
RoHS 认证	106
RCM-Tick 认证	106
防爆认证	106
双层密封, 符合 ANSI/ISA 12.27.01 标准	106
功能安全手册	106
溢出保护	106
卫生型认证	106
AD2000 认证	106
NACE MR 0175 / ISO 15156 认证	106
NACE MR 0103 认证	107
ASME B31.1 和 B31.3 认证	107
最大压力不超过 200 bar (2 900 psi) 的压力设备	107
最大允许压力为 200 bar (2 900 psi) 的压力设备	107
蒸汽锅炉认证	107
船级认证	107
无线电认证	107
CRN 认证	107
跟踪记录	109
测试和证书	110
印刷版产品文档	110
其他标准和准则	111
订购信息	112
订购信息	112
三点线性标定	113
五点线性标定	114

用户自定义设置	116
位号 (TAG)	116
应用软件包	116
心跳自诊断	116
心跳自校验	117
心跳自监测	117
附件	118
设备专用附件	118
通信专用附件	129
服务专用附件	130
系统产品	130
补充文档资料	130
《简明操作指南》 (KA)	130
《操作手册》 (BA)	130
《安全指南》 (XA)	130
《功能安全手册》 (FY/SD)	130

重要文档信息

信息图标

安全图标



危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。



危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。



危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。



操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

电气图标



直流电



交流电



直流电和交流电



接地连接

操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。



保护性接地 (PE)

建立任何其他连接之前，必须确保接地端子已经可靠接地。
设备内外部均有接地端子。

- 内部接地端：将保护接地端连接至电源。
- 外部接地端：将设备连接至工厂接地系统。

特定信息图标和图中的图标



允许

允许的操作、过程或动作



禁止

禁止的操作、过程或动作



提示


附加信息



参见文档




参考图




操作步骤



操作结果



部件号



视图



连接电缆的耐温能力

连接电缆的最低耐温值

功能与系统设计

测量原理

概述

Levelflex 是基于行程时间原理 (ToF) 工作的“俯视式”测量系统，测量参考点至介质表面间的距离。探头发射高频脉冲信号，信号沿探头传播。脉冲信号在介质表面发生反射，反射信号被仪表接收，并被转换成物位信息。此测量方法被称之为 TDR 法（时域反射法）。




图 1 导波雷达的液位测量参数

- LN 探头长度
- D 距离
- L 液位
- R 测量参考点
- E 空标距离 (零点)
- F 满标距离 (满量程)

i 使用缆式探头测量时，如果 ϵ_r 介电常数小于 7，无法在拉伸配重附近进行测量（与探头底部距离为 0 ... 250 mm (0 ... 9.84 in)；下盲区距离）。

i 测量参考点 (R) 在过程连接处。

介电常数

介质的介电常数 (DC) 直接影响高频脉冲信号的反射能力。测量大介电常数 (DC) 的介质时 (例如水和氨水), 脉冲反射信号强; 相反, 测量小介电常数 (DC) 的介质时 (例如碳氢化合物), 脉冲反射信号弱。

输入

脉冲反射信号沿探头传输至仪表后, 微处理器进行信号分析, 识别真正的雷达反射回波。清晰的信号检测系统和 PulseMaster® 软件凝聚了 30 多年的行程时间 (ToF) 原理测量经验。

至介质表面间的距离 (D) 与脉冲信号的运行时间 (t) 成正比:

$$D = c \cdot t / 2$$

其中, c 为光速。

基于已知的空标距离 E, 液位 L 的计算公式如下:

$$L = E - D$$


用户可以自行开启 Levelflex 的干扰回波抑制功能, 确保干扰回波 (例如罐体内部装置产生的干扰回波) 不会被误识别为真正的回波信号。

输出

Levelflex 在出厂前已经按照用户订购的探头长度进行预设置。因此, 在大多数场合中只需输入相关应用参数, 设备即可自动适应测量条件。电流输出型仪表的零点 (E) 和满量程 (F) 的工厂设置分别为 4 mA 和 20 mA; 数字量输出型仪表和显示单元的零点 (E) 和满量程 (F) 的工厂设置分别为 0 % 和 100 %。可以现场或远程开启线性化功能, 允许手动或半自动输入线性化表, 最多包含 32 对参数。线性化功能可以将物位转换成体积或质量参数。

界面测量

高频脉冲信号到达介质表面后仅部分脉冲信号发生反射。上层介质的介电常数 DC_1 较小时，未发生反射的脉冲信号将沿探头继续向下传播。在界面处发生二次反射（下层介质的介电常数 DC_2 大于上层介质的介电常数）。考虑脉冲信号在上层介质中传播的延迟时间，可以测量界面高度。



A0011178

图 2 导波雷达界面测量

LL 液位高度
LI 界面距离
R 测量参考点

此外，界面测量时还必须满足下列常规条件要求：

- 上层介质的介电常数（DC）必须为已知的恒定值¹⁾。介电常数（DC）参见介电常数（DC）手册（CP00019F）或“介电常数（DC）App”。此外，如果上层界面厚度已知，FieldCare 可以自动计算介电常数（DC）。
- 上层介质的介电常数（DC）不得大于 10。
- 上层介质与下层介质的介电常数（DC）的差值必须大于 10。
- 上层介质厚度不小于 60 mm (2.4 in)。
- 界面处的乳化层导致信号严重衰减。因此，最大允许乳化层厚度为 50 mm (2 in)。

i 不同行业中的使用的多种重要介质的介电常数(DC 值)请参考：

- Endress+Hauser 的 DC 手册(CP01076F)
- Endress+Hauser “DC 值 App” (适用于 Android 和 iOS 系统)

1) FMP55: 在特定条件下，即使介电常数（DC）变化也能进行测量。详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

产品生命周期

设计

- 通用测量原理
- 测量不受介质特性的影响
- 硬件和软件开发遵循 SIL IEC 61508 标准
- 直接测量界面

采购

- Endress+Hauser 是全球物位测量领域的市场领导者，保护用户资产安全
- 全球技术支持和服务

安装

- 无需专用工具
- 带极性反接保护
- 先进的可拆卸式接线端子
- 独立接线腔，保护主要电子部件

调试

- 引导式菜单确保快速调试，简单六步操作
- 中文纯文本显示，降低因错误或模糊理解导致使用错误的风险
- 现场直接读取所有参数
- 仪表自带《简明操作指南》印刷版

操作

- 多路回波矢量跟踪算法：自学习回波搜索算法综合考虑了回波信号在短时间和较长时期的变化历史，对探测信号进行合理性分析，并进行干扰回波抑制，确保可靠测量。
- 符合 NAMUR NE107 标准

维护

- HistoROM：仪表组态设置和测量值数据备份
- 精准的仪表诊断和过程诊断，提供清晰详细的补救措施，有助于快速解决问题
- 直观的引导式操作菜单，全中文显示，节省培训、维护和操作成本
- 允许在危险区中打开电子腔盖板进行操作

退市

- 订货号可以用于后续产品订购
- 符合 RoHS 环保标准（关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令），电子部件无铅焊接
- 环保的循环再使用理念

测量系统


探头选型概述

- 通常使用杆式探头或同轴探头测量液体。缆式探头用于超过 10 m (33 ft) 量程的液体测量（量程超过 4 m (13 ft) 时使用 FMP52），以及罐顶间隙不允许安装杆式探头的工况下的液体测量。
- 进行界面测量时，最佳方案是使用同轴探头测量，或使用杆式探头在导波管/旁通管中测量。
- 同轴探头用于粘度不超过 500 cst 的液体的测量。同轴探头可以测量大多数液化气体，即使介电常数（DC）为 1.4。此外，安装条件（例如安装短管、罐体内部装置等）不影响同轴探头测量。在塑料罐中测量时，同轴探头具有最高电磁兼容安全性（EMC）。

探头选型

FMP51

用于液位测量和界面测量



A0011387

图 3 杆式探头

杆式探头

- 最大探头长度
 - 4 m (13 ft); 不可拆分杆式探头
 - 10 m (33 ft); 可拆分杆式探头
- 材质:
 - 316L; 不可拆分和可拆分杆式探头
 - Alloy C 合金; 仅不可拆分杆式探头




A0011388

图 4 带定心杆的缆式探头

缆式探头

- 最大探头长度
45 m (148 ft)
- 材质:
 - 316L
 - Alloy C 合金



A0011359


图 5 同轴探头

同轴探头

- 最大探头长度
6 m (20 ft)
- 材质:
 - 316L, 多孔
 - Alloy C 合金, 单孔

FMP52

用于腐蚀性液体的液位测量和界面测量




A0011357

图 6 杆式探头

杆式探头

- 最大探头长度
4 m (13 ft)
- 材质:
PFA>316L



A0011358


图 7 带定心杆的缆式探头

缆式探头

- 最大探头长度
45 m (148 ft)
- 材质:
PFA>316L

FMP54

用于液位测量和界面测量




A0011357

图 8 杆式探头

杆式探头

- 最大探头长度
4 m (13 ft)
- 材质:
316L




A0011358

图 9 带定心杆的缆式探头

缆式探头

- 最大探头长度
45 m (148 ft)
- 材质:
316L



A0011359

图 10 同轴探头

同轴探头

- 最大探头长度
6 m (20 ft)
- 材质:
316L, 多孔

输入

测量变量	测量变量为参考点至介质表面间的距离。 基于输入的空标距离“E”计算物位。 此外，通过线性化功能（32 个线性化点）可以将物位转换成其他变量（体积、质量）。
------	--

测量范围	下表中列举了介质分组及对应量程。
------	------------------

Levelflex FMP51、FMP54					
介质分组	ϵ_r	典型液体	测量范围 ¹⁾		
			无涂层金属杆式探头	无涂层金属缆式探头	同轴探头
1	1.4...1.6	液化气体，例如 N ₂ 、CO ₂	特殊选型		6 m (20 ft)
2	1.6...1.9	- 液化气体，例如丙烷 - 溶剂 - 氟利昂 - 棕榈油	- 一体式探头：4 m (13 ft) - 可拆分探头：10 m (33 ft)	15 ... 22 m (49 ... 72 ft)	6 m (20 ft)
3	1.9...2.5	矿物油、燃料	- 一体式探头：4 m (13 ft) - 可拆分探头：10 m (33 ft)	22 ... 32 m (72 ... 105 ft)	6 m (20 ft)
4	2.5...4	苯、甲苯、苯乙烯 - 呋喃 - 萘	- 一体式探头：4 m (13 ft) - 可拆分探头：10 m (33 ft)	32 ... 42 m (105 ... 138 ft)	6 m (20 ft)
5	4...7	- 氯苯、氯仿 - 硝基漆 - 异氰酸、苯胺	- 一体式探头：4 m (13 ft) - 可拆分探头：10 m (33 ft)	42 ... 45 m (138 ... 148 ft)	6 m (20 ft)
6	> 7	- 水溶液 - 酒精（乙醇） - 氨	- 一体式探头：4 m (13 ft) - 可拆分探头：10 m (33 ft)	45 m (148 ft)	6 m (20 ft)

1) 界面测量的最大量程为 10 m (33 ft)。

Levelflex FMP52				
介质分组	ϵ_r	典型液体	测量范围 ¹⁾	
			PFA 涂层 杆式探头	PFA 涂层 缆式探头
1	1.4...1.6	液化气体, 例如 N ₂ 、CO ₂	—	—
2	1.6...1.9	■ 液化气体, 例如丙烷 ■ 溶剂 ■ 氟利昂 ■ 棕榈油	4 m (13 ft)	9 ... 14 m (30 ... 46 ft)
3	1.9...2.5	矿物油、燃料	4 m (13 ft)	14 ... 21 m (46 ... 69 ft)
4	2.5...4	■ 苯、甲苯、苯乙烯 ■ 呋喃 ■ 萘	4 m (13 ft)	21 ... 28 m (69 ... 92 ft)
5	4...7	■ 氯苯、氯仿 ■ 硝基漆 ■ 异氰酸、苯胺	4 m (13 ft)	28 ... 32 m (92 ... 105 ft)
6	> 7	■ 水溶液 ■ 酒精 (乙醇) ■ 酸、碱	4 m (13 ft)	32 ... 45 m (105 ... 148 ft)

1) 界面测量的最大量程为 10 m。




- 潮湿物料产生的粘附会减小最大测量范围。
- 氨水具有高渗透性, 测量时建议选择带气密锁通的型号²⁾。

2) FMP54 始终带气密锁通; FMP51/52 可选气密锁通

盲区距离

上盲区距离 (UB) 是测量参考点 (安装法兰) 至最高物位间的最小距离。



A0011279

11 确定盲区距离和安全距离

- R 测量参考点
- LN 探头长度
- UB 上盲区距离
- E 空标距离 (零点)
- F 满标距离 (满量程)
- SD 安全距离

盲区距离 (工厂设置) :

- 同轴探头: 0 mm (0 in)
- 长度不超过 8 m (26 ft) 的杆式探头和缆式探头: 200 mm (8 in)
- 长度超过 8 m (26 ft) 的杆式和缆式探头: $0.025 \times \text{探头长度}$

i 出厂时, 盲区距离已预设置。允许根据应用条件修改设置。

使用杆式探头和缆式探头测量介电常数 (DC) 大于 7 的介质时, 盲区距离通常会减小至 100 mm (4 in)。

盲区距离适用于在导波管/旁通管中测量的应用场合。

在盲区距离内无法保证可靠测量。

i 除了盲区距离 (BD), 还可以设置安全距离 (SD)。物位上升进入安全距离 (SD) 内时, 仪表发出警告信号。

工作频率

100 MHz...1.5 GHz

输出

输出信号

HART

- 信号编码:
FSK ± 0.5 mA, 在整个电流范围内
- 数据传输速率:
1200 Bit/s
- 电气隔离:
是

Bluetooth®蓝牙无线技术

- 设备型号:
订货号 610 “安装附件”, 选型代号 NF“蓝牙”
- 操作/设置:
使用 SmartBlue App
- 在参考操作条件下的操作距离为:
> 10 m (33 ft)
- 加密:
通过加密通信和密码加密保护防止未经授权的错误操作

PROFIBUS PA

- 信号编码:
曼彻斯特总线电力传输 (MBP)
- 数据传输速率:
31.25 kBit/s, 电压模式
- 电气隔离:
是

FOUNDATION Fieldbus

- 信号编码:
曼彻斯特总线电力传输 (MBP)
- 数据传输速率:
31.25 kBit/s, 电压模式
- 电气隔离:
是

开关量输出

 HART 设备可选开关量输出。

- 功能:
集电极开路开关量输出
- 开关响应:
两种状态 (导通或不导通); 一旦达到设定的开启点/关闭点, 开关动作
- 故障模式:
不导通
- 电气连接参数:
 $U = 16 \dots 35 \text{ V}_{\text{DC}}$, $I = 0 \dots 40 \text{ mA}$
- 内部电阻:
 $R_i < 880 \Omega$
设置仪表时必须考虑内部电阻上的电压降。例如必须保证连接继电器具有足够高的电压能够正常驱动继电器动作。
- 绝缘电压:
悬空, 与电源间的绝缘电压为 $1350 \text{ V}_{\text{DC}}$, 与接地端间的绝缘电压为 $500 \text{ V}_{\text{AC}}$
- 开关点:
用户自定义设置, 分别设置开启点和关闭点
- 开关切换延迟时间:
 $0 \dots 100 \text{ s}$ 范围内的用户自定义设置, 分别设置开启点和关闭点
- 扫描速度:
与测量周期相关

- 信号源/设备变量:
 - 线性化后的物位
 - 距离
 - 端子电压
 - 电子模块温度
 - 相对回波强度
 - 高级诊断块的诊断值
 - 仅适用界面测量
- 信号源/设备变量, 适用界面测量:
 - 线性化后的界面
 - 界面距离
 - 上层界面厚度
 - 相对界面回波强度
- 开关动作次数:
 - 无限制

报警信号

- 取决于接口类型, 显示下列故障信息:
- 电流输出
 - 故障模式选择 (符合 NAMUR NE 43 标准) :
 - 低电流报警: 3.6 mA
 - 高电流报警 (工厂设置) : 22 mA
 - 用户自定义故障模式的电流值: 3.59 ... 22.5 mA
 - 现场显示单元
 - 状态信号 (符合 NAMUR NE 107 标准)
 - 纯文本显示
 - 调试软件, 通过数字式通信 (HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 或服务接口 (CDI) 操作
 - 状态信号 (符合 NAMUR NE 107 标准)
 - 纯文本显示

线性化功能

使用设备的线性化功能将测量值转换为长度或体积单位的数值。仪表内置卧罐体积计算的线性化表。允许手动或半自动输入其他线性化表, 最多包含 32 对参数。

电气隔离

所有输出回路均相互电气隔离。

通信规范参数

HART

制造商 ID	17 (0x11)
设备类型 ID	0x1122
HART 版本号	7.0
设备描述文件 (DTM、DD)	详细信息和文件登陆以下网址查询: ■ www.endress.com ■ www.fieldcommgroup.org
HART 负载	最小 250 Ω
HART 设备参数	可以将测量值分配给任意设备参数。 主要测量变量 (PV 值) ■ 线性化后的物位 ■ 距离 ■ 适用界面测量: ■ 界面 ■ 界面距离 ■ 上层界面厚度 ■ 相对界面回波强度 ■ 电子模块温度 ■ 相对回波强度 第二变量 (SV)、第三变量 (TV) 和第四变量 (QV) 对应的测量值 ■ 线性化后的物位 ■ 距离 ■ 适用界面测量: ■ 线性化后的界面 ■ 界面距离 ■ 上层界面厚度 ■ 绝对界面回波强度 ■ 相对界面回波强度 ■ 端子电压 ■ 电子模块温度 ■ 绝对回波强度 ■ 相对回波强度 ■ ϵ_r 计算值
支持功能	■ Burst 模式 ■ 其他变送器状态

无线 HART 通信

最小启动电压	17.5 V
启动电流	4 mA
启动时间	80 s
最小工作电压	17.5 V
Multidrop 电流	4.0 mA
连接设置时间	30 s

PROFIBUS PA

制造商 ID	17 (0x11)
识别码	0x1558
Profile 版本号	3.02
GSD 文件	详细信息和文件登陆以下网址查询:
GSD 文件版本号	■ www.endress.com ■ www.profibus.org
输出值	模拟量输入: ■ 线性化后的物位 ■ 距离 ■ 适用界面测量: ■ 界面 ■ 界面距离 ■ 上层界面厚度 ■ 绝对界面回波强度 ■ 绝对界面回波强度 ■ 端子电压 ■ 电子模块温度 ■ 绝对回波强度 ■ 相对回波强度 ■ ϵ_r 计算值 数字量输入: ■ 高级诊断块 ■ PFS 块的状态输出
输入值	模拟量输出: ■ PLC 输出的模拟量 (适用带外部压力和温度的传感器模块) ■ PLC 输出的模拟量 (在显示屏上显示) 数字量输出: ■ 高级诊断模块 ■ 限位器块 ■ 传感器测量块 ■ 传感器历史记录保存块 ■ 状态输出
支持功能	■ 标识和维护 通过控制系统和铭牌简便标识设备 ■ 自动适应识别码 GSD 兼容模式, 与上一代 Levelflex M FMP4x 兼容 ■ 物理层诊断 通过端子电压和电报监控进行 PROFIBUS 段耦合器和 Levelflex M FMP4x 的安装检查 ■ PROFIBUS 上传/下载 通过 PROFIBUS 上传/下载, 参数的读取和写入速度最多可以提高 10 倍 ■ 浓缩状态 诊断信息清晰分类, 便捷自动故障信息查询

FOUNDATION Fieldbus

制造商 ID	0x452B48
设备类型	0x1028
设备修订版本号	0x01
DD 文件修订版本号	详细信息和文件登陆以下网址查询:
CFF 文件修订版本号	■ www.endress.com ■ www.fieldcommgroup.org
设备测试器版本号 (ITK 版本号)	6.0.1
ITK 测试号	IT085300
链接主站功能 (LAS)	是
“链接主站”和“基本设备”可选	是; 出厂设置: 基本设备
节点地址	工厂设置: 247 (0xF7)

支持功能	支持下列功能: ■ 重启 ■ ENP 重启 ■ 设置 ■ 线性化功能 ■ 自检
虚拟通信关系 (VCR)	
VCR 数量	44
VFD 中的链接对象数量	50
固定入口数量	1
VCR 客户端数量	0
VCR 服务器数量	10
VCR 源点数量	43
VCR 受点数量	0
VCR 预订方数量	43
VCR 发布方数量	43
设备链接能力	
时隙	4
最小内部 PDU 延迟时间	8
最大响应延迟时间	20

转换块

块	内容	输出值
设置转换块	包含所有标准调试参数	■ 物位或容积 (通道 1) (取决于块配置) ■ 距离 (通道 2)
高级设置转换块	包含用于更加精准测量设置的所有参数	无输出值
显示转换块	包含现场显示设置参数	无输出值
诊断转换块	包含诊断信息	无输出值
高级诊断转换块	包含用于高级诊断的参数	无输出值
专家设置转换块	包含要求用户深入了解设备操作的参数, 确保正确设置参数	无输出值
专家信息转换块	包含提供设备状态信息的参数	无输出值
服务传感器转换块	包含仅允许 Endress+Hauser 服务工程师访问的参数	无输出值
服务信息转换块	包含为 Endress+Hauser 服务工程师提供设备状态信息的参数	无输出值
数据传输转换块	包含用于备份显示单元中设备设置的参数, 以及用于将保存配置写入至设备的参数。Endress+Hauser 服务部门可访问这些参数。	无输出值

功能块

块	内容	固定块数量	实例块数量	执行时间	功能
资源块	资源块中包含用于对设备进行唯一标识的所有参数。它是设备的电子铭牌。	1	0	-	扩展
模拟量输入块	模拟量输入块 (AI) 接收传感器块输入值 (由通道号选择), 并使参数成为其他功能块的输入。	2	3	25 ms	扩展


块	内容	固定块数量	实例块数量	执行时间	功能
数字量输入块	数字量输入块接收数字量输入值（例如：量程已被超出的标识），并使参数成为其他功能块的输入。	1	2	20 ms	标准
多路模拟量输出块	多路模拟量输出块用于从总线到设备传输模拟值。	1	0	20 ms	标准
多路数字量输出块	多路数字量输出块用于从总线到设备传输数字值。	1	0	20 ms	标准
PID 块	PID 块用作比例-积分-微分控制器，适用于现场大多数闭环控制器。提供级联控制和前馈控制功能。	1	1	25 ms	标准
算术功能块	算术功能块设计用于执行简单的算术功能。用户无需知道如何编写方程。按名称选择算术算法，由用户确定选择何种功能。	1	1	25 ms	标准
信号特征块	信号特征块包含两个部分，均带输入值的非线性输出值。非线性功能通过查询表格简单实现，表格中包含任意 21 对 x-y 参数对。	1	1	25 ms	标准
输入选择块	输入选择块可以在最多四路输入中进行选择，按照设置进行输出值。通常接收模拟量输入块的信号。输入块可以选择最大值、最小值、平均值和“最佳”值。	1	1	25 ms	标准
积分器块	积分器块按时间积分变量，或累积脉冲输入块。积分器块可以用作累加器，累加变量，直至复位；或用作带设定点的批量累加器，积分值和累加值与预设值比较，生成离散数字量信号，直至满足设置要求。	1	1	25 ms	标准
模拟量报警块		1	1	25 ms	标准

 每台设备上总共最多可以安装 20 个块，包含预安装块。

电源

接线端子分配


接线端子分配：两线制；4...20 mA HART



12 接线端子分配：两线制；4...20 mA HART

- A 无内置过电压保护单元
- B 带内置过电压保护单元
- 1 连接 4...20 mA HART 无源信号：接线端子 1 和 2，无内置过电压保护单元
- 2 连接 4...20 mA HART 无源信号：接线端子 1 和 2，带内置过电压保护单元
- 3 电缆屏蔽层的接线端子

接线图：两线制；4...20 mA HART



13 接线图：两线制；4...20 mA HART

- 1 带电源的有源安全栅（例如 RN221N）：注意端子电压
- 2 HART 通信阻抗 ($\geq 250 \Omega$)：注意最大负载
- 3 Commubox FXA195 或 FieldXpert SFX350/SFX370 接口口（通过 VIATOR 蓝牙调制解调器）
- 4 模拟式显示单元；注意最大负载
- 5 电缆屏蔽层；注意电缆规格
- 6 测量设备

接线端子分配：两线制；4...20 mA HART，开关量输出




图 14 接线端子分配：两线制；4...20 mA HART，开关量输出

- A 无内置过电压保护单元
- B 带内置过电压保护单元
- 1 连接 4...20 mA HART 无源信号：接线端子 1 和 2，无内置过电压保护单元
- 2 连接开关量输出（集电极开路）：接线端子 3 和 4，无内置过电压保护单元
- 3 连接开关量输出（集电极开路）：接线端子 3 和 4，带内置过电压保护单元
- 4 连接 4...20 mA HART 无源信号：接线端子 1 和 2，带内置过电压保护单元
- 5 电缆屏蔽层的接线端子

接线图：两线制；4...20 mA HART，开关量输出




图 15 接线图：两线制；4...20 mA HART，开关量输出

- 1 带电源的有源安全栅（例如 RN221N）：注意端子电压
- 2 HART 通信阻抗 ($\geq 250 \Omega$)：注意最大负载
- 3 Commubox FXA195 或 FieldXpert SFX350/SFX370 连接口（通过 VIATOR 蓝牙调制解调器）
- 4 模拟式显示单元；注意最大负载
- 5 电缆屏蔽层；注意电缆规格
- 6 测量设备
- 7 开关量输出（集电极开路）

接线端子分配: 两线制; 4...20 mA HART, 4...20 mA




图 16 接线端子分配: 两线制; 4...20 mA HART, 4...20 mA

- A 无内置过电压保护单元
- B 带内置过电压保护单元
- 1 连接电流输出 1、4...20 mA HART 无源信号: 接线端子 1 和 2, 无内置过电压保护单元
- 2 连接电流输出 2、4...20 mA 信号: 接线端子 3 和 4, 无内置过电压保护单元
- 3 连接电流输出 2、4...20 mA 信号: 接线端子 3 和 4, 带内置过电压保护单元
- 4 连接电流输出 1、4...20 mA HART 无源信号: 接线端子 1 和 2, 带内置过电压保护单元
- 5 电缆屏蔽层的接线端子

接线图: 两线制; 4...20 mA HART, 4...20 mA





图 17 接线图: 两线制; 4...20 mA HART, 4...20 mA

- 1 带电源的有源安全栅 (例如 RN221N): 注意端子电压
- 2 HART 通信阻抗 ($\geq 250 \Omega$): 注意最大负载
- 3 Commubox FXA195 或 FieldXpert SFX350/SFX370 连接口 (通过 VIATOR 蓝牙调制解调器)
- 4 模拟式显示单元; 注意最大负载
- 5 电缆屏蔽层; 注意电缆规格
- 6 测量设备
- 7 模拟式显示单元; 注意最大负载
- 8 带电源的有源安全栅 (例如 RN221N); 注意端子电压

接线端子分配：四线制；4...20 mA HART (10.4 ... 48 V_{DC})




A0036516

图 18 接线端子分配：四线制；4...20 mA HART (10.4 ... 48 V_{DC})

- 1 连接 4...20 mA HART 有源信号：接线端子 3 和 4
- 2 连接供电电压：接线端子 1 和 2
- 3 电缆屏蔽层的接线端子

接线端子分配：四线制；4...20 mA HART (10.4 ... 48 V_{DC})




A0036526

图 19 接线端子分配：四线制；4...20 mA HART (10.4 ... 48 V_{DC})

- 1 计算单元，例如 PLC
- 2 HART 通信阻抗 ($\geq 250 \Omega$)：注意最大负载
- 3 Commubox FXA195 或 FieldXpert SFX350/SFX370 接口（通过 VIATOR 蓝牙调制解调器）
- 4 模拟式显示单元；注意最大负载
- 5 电缆屏蔽层；注意电缆规格
- 6 测量设备
- 7 供电电压：注意端子电压和电缆规格

接线端子分配: 四线制; 4...20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})



A0036519

20 接线端子分配: 四线制; 4...20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

- 1 连接 4...20 mA HART 有源信号: 接线端子 3 和 4
- 2 连接供电电压: 接线端子 1 和 2
- 3 电缆屏蔽层的接线端子


⚠ 小心

为了确保电气安全:

- ▶ 禁止断开保护性接地连接。
- ▶ 切断电源后才能断开保护性接地连接。

- i** 上电前, 连接保护性接地端和内部接地端 (3)。如需要, 将等电势连接线连接至外部接地端子上。
- i** 为了确保电磁兼容性 (EMC), **禁止**仅通过供电电缆的保护性接地端实现仪表接地。同时还必须连接功能性接地端和过程连接 (法兰或螺纹连接) 或外部接地端。
- i** 必须在设备附近安装操作便捷的电源开关。电源开关必须标识为设备的断路保护器 (IEC/EN61010)。

接线端子分配：四线制；4...20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})




A0036527

图 21 接线端子分配：四线制；4...20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

- 1 计算单元，例如 PLC
- 2 HART 通信阻抗 ($\geq 250 \Omega$)：注意最大负载
- 3 Commubox FXA195 或 FieldXpert SFX350/SFX370 连接口 (通过 VIATOR 蓝牙调制解调器)
- 4 模拟式显示单元；注意最大负载
- 5 电缆屏蔽层；注意电缆规格
- 6 测量设备
- 7 供电电压：注意端子电压和电缆规格

接线端子分配：PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus




A0036500

图 22 接线端子分配：PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

- A 无内置过电压保护单元
- B 带内置过电压保护单元
- 1 连接 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus：接线端子 1 和 2，无内置过电压保护单元
- 2 连接开关量输出 (集电极开路)：接线端子 3 和 4，无内置过电压保护单元
- 3 连接开关量输出 (集电极开路)：接线端子 3 和 4，带内置过电压保护单元
- 4 连接 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus：接线端子 1 和 2，带内置过电压保护单元
- 5 电缆屏蔽层的接线端子

接线图: PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus




A0036530

23 接线图: PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

- 1 电缆屏蔽层; 注意电缆规格
- 2 连接 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
- 3 测量设备
- 4 开关量输出 (集电极开路)


开关量输出的连接实例

i HART 设备可选开关量输出。



A0015909

图 24 连接继电器



A0015910

图 25 连接数字量输入

- 1 上拉电阻
- 2 数字量输入

i 为了优化抗干扰能力，建议连接外接电阻（继电器内部阻抗或上拉电阻），电阻小于 1000 Ω。

HART 回路转换器 HMX50

使用 HART 回路转换器 HMX50 将 HART 动态变量对应转换成 4 ... 20 mA 信号。动态变量分配给电流输出，并在 HMX50 中设置每个参数的测量范围。




图 26 HART 回路转换器 HMX50 的接线图（图例：无源两线制设备，连接电流输出，用作电源）


HART 回路转换器 HMX50 的订货号：71063562。

其他文档资料：TI00429F 和 BA00371F。

设备插头




使用带设备连接头（M12 或 7/8"）的设备型号时，无需打开外壳即可连接信号电缆。



A0011175

图 27 M12 插头的针脚分配

- 1 信号+
- 2 未分配
- 3 信号-
- 4 接地



A0011176

图 28 7/8"插头的针脚分配

- 1 信号-
- 2 信号+
- 3 未分配
- 4 屏蔽线

电源

需要外接电源。



Endress+Hauser 提供多种类型的电源。

两线制, 4...20 mA HART, 无源信号

两线制; 4...20 mA HART ¹⁾

“认证” ²⁾	仪表上的端子电压 U	最大负载 R, 取决于电源的供电电压 U ₀
■ 非防爆 ■ Ex nA ■ Ex ic ■ CSA GP	11.5 ... 35 V ^{3) 4)}	A0035511
Ex ia / IS	11.5 ... 30 V ⁴⁾	
■ Ex d / XP ■ Ex ic[ia] ■ Ex td / DIP	13.5 ... 30 V ^{4) 5)}	A0034969



- 1) 产品选型表的订购选项 020: 选型代号 A
- 2) 产品选型表的订购选项 010
- 3) 环境温度 $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ (-22°F) 时, 如果仪表的低电流报警(MIN)设置为 3.6 mA, 所需启动电压不得低于 14 V。环境温度 $T_a 60^\circ\text{C}$ (140°F) 时, 如果仪表的低电流报警设置为 3.6 mA, 所需启动电压不得低于 12 V。可以设置启动电流。仪表在固定电流 $I \geq 4.5\text{ mA}$ (HART 多点模式) 下工作时, 在整个温度范围内使用电压 $U \geq 11.5\text{ V}$ 即可。
- 4) 如果使用蓝牙调制解调器, 最小供电电压应增加 2 V。
- 5) 环境温度低于 $T_a -20^\circ\text{C}$ (-4°F) 时, 如果仪表的低电流报警 (MIN) 设置为 3.6 mA, 所需启动电压不得低于 16 V。

两线制; 4...20 mA HART, 开关量输出 ¹⁾

“认证” ²⁾	仪表上的端子电压 U	最大负载 R, 取决于电源的供电电压 U ₀
■ 非防爆 ■ Ex nA ■ Ex nA[ia] ■ Ex ic ■ Ex ic[ia] ■ Ex d[ia] / XP ■ Ex ta / DIP ■ CSA GP	13.5 ... 35 V ^{3) 4)}	A0034971
■ Ex ia / IS ■ Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP	13.5 ... 30 V ^{3) 4)}	

- 1) 产品选型表的订购选项 020: 选型代号 B
- 2) 产品选型表的订购选项 010
- 3) 环境温度低于 $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ (-22°F) 时, 如果仪表的低电流报警 (MIN) 设置为 3.6 mA, 所需启动电压不得低于 16 V。
- 4) 如果使用蓝牙调制解调器, 最小供电电压应增加 2 V。

两线制; 4...20 mA HART, 4...20 mA¹⁾

“认证” ²⁾	仪表上的端子电压 U	最大负载 R, 取决于电源的供电电压 U ₀
所有类型	通道 1: 13.5 ... 30 V ^{3) 4) 5)}	 A0034969
	通道 2: 12 ... 30 V	 A0022583

- 1) 产品选型表的订购选项 020: 选型代号 C
- 2) 产品选型表的订购选项 010
- 3) 环境温度低于 T_a -30 °C (-22 °F)时, 如果仪表的低电流报警 (MIN) 设置为 3.6 mA, 所需启动电压不得低于 16 V。
- 4) 环境温度低于 T_a ≤ -40 °C (-40 °F)时, 最大端子电压 U 不得超过 28 V。
- 5) 如果使用蓝牙调制解调器, 最小供电电压应增加 2 V。

极性反接保护	是
f = 0...100 Hz 时的允许电压波动范围	U _{SS} < 1 V
f = 100...10000 Hz 时允许电压波动范围	U _{SS} < 10 mV

四线制, 4...20 mA HART, 有源信号

“电源; 输出” ¹⁾	端子电压	最大负载 $R_{\max}$
K: 四线制, 90...253 V AC; 4...20 mA HART	90 ... 253 V _{AC} (50 ... 60 Hz), 过电压保护等级 II	500 Ω
L: 四线制, 10.4...48 V DC; 4...20 mA HART	10.4 ... 48 V _{DC}	

1) 产品选型表的订购选项 020

PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus

“电源; 输出” ¹⁾	“认证” ²⁾	端子电压
E: 两线制; FOUNDATION Fieldbus, 开关量输出 G: 两线制; PROFIBUS PA, 开关量输出	■ 非防爆 ■ Ex nA ■ Ex nA[ia] ■ Ex ic ■ Ex ic[ia] ■ Ex d[ia] / XP ■ Ex ta / DIP ■ CSA GP	9 ... 32 V ³⁾
	■ Ex ia / IS ■ Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP	9 ... 30 V ³⁾

1) 产品选型表的订购选项 020

2) 产品选型表的订购选项 010

3) 输入电压不超过 35 V, 就不会损坏仪表。

极性敏感	否
FISCO/FNICO 兼容性, 符合 IEC 60079-27 标准	是

功率消耗

“电源; 输出” ¹⁾	功率消耗
A: 两线制; 4...20 mA HART	< 0.9 W
B: 两线制; 4...20 mA HART, 开关量输出	< 0.9 W
C: 两线制; 4...20 mA HART, 4...20 mA	< 2 x 0.7 W
K: 四线制; 90...253 V AC; 4...20 mA HART	6 VA
L: 四线制; 10.4...48 V DC; 4...20 mA HART	1.3 W

1) 产品选型表的订购选项 020

电流消耗

HART

标称电流	3.6 ... 22 mA, 可以设置多点模式下的启动电流 (出厂设置为 3.6 mA)
故障信号电流 (NAMUR NE43)	可调节: 3.59 ... 22.5 mA

PROFIBUS PA

标称电流	14 mA
FDE 故障电流 (电子模块的故障断开电流)	0 mA

FOUNDATION Fieldbus

设备基本电流	15 mA
FDE 故障电流 (电子模块的故障断开电流)	0 mA

FISCO

U_i	17.5 V
I_i	550 mA
P_i	5.5 W
C_i	5 nF
L_i	10 μ H

电源故障

- 设置参数储存在 HistoROM (EEPROM) 中。
- 储存错误信息 (包括工作小时数计数器中的数值)。

电势平衡

无需采取特殊措施确保电势平衡。



仪表在危险区域中使用时，请遵守《安全指南》(XA) 文档中的相关要求。

接线端子

- **不带过电压保护单元**
插入式的压簧式接线端子，适用线芯横截面积：0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG)
- **内置过电压保护单元**
螺纹式接线端子，适用线芯横截面积：0.2 ... 2.5 mm² (24 ... 14 AWG)

电缆入口

连接信号电缆和供电电缆

在订购选项 050 “电气连接”中选择：

- M20 缆塞；材质与认证相关：
 - 适用非防爆区；ATEX、IECEX、NEPSI Ex ia/ic 防爆场合：
M20x1.5，塑料，连接 $\varnothing$ 5 ... 10 mm (0.2 ... 0.39 in) 电缆
 - 适用粉尘防爆、FM IS、CSA IS、CSA GP、Ex ec 防爆场合：
 - Ex db 防爆场合：
无缆塞
- 螺纹
 - 1/2" NPT
 - G 1/2"
 - M20 × 1.5
- M12 插头 / 7/8" 插头
仅适用非防爆区、Ex ic、Ex ia 防爆场合

连接分离型显示单元 FHX50

订购选项 030 “显示；操作”	电缆入口，连接 FHX50
L: “设计用于 FHX50 显示单元 + M12 插头连接”	M12 插座
M: “设计用于显示单元 FHX50 + M16 缆塞，用户自定义连接”	M12 缆塞
N: “设计用于显示单元 FHX50 + NPT1/2 螺纹，用户自定义连接”	NPT1/2 螺纹

电缆规格

- **无内置过电压保护单元的仪表**
可插拔的压簧式接线端子，连接横截面积为 0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG) 的线芯
- **带内置过电压保护单元的仪表型号**
螺纹式接线端子，连接横截面积为 0.2 ... 2.5 mm² (24 ... 14 AWG) 的线芯
- 环境温度 $T_U \geq 60^\circ\text{C}$ (140 °F) 时：电缆应能耐受温度 ($T_U + 20\text{ K}$) 。

HART

- 仅需传输模拟信号时，使用常规设备电缆即可。
- 需要传输 HART 信号时，建议使用屏蔽电缆。请遵守工厂接地规范。
- 四线制仪表：可以使用标准设备电缆作为电源线。

PROFIBUS

使用屏蔽双芯双绞线，建议使用 A 型电缆。



电缆规格的详细信息参见《操作手册》BA00034S“PROFIBUS DP/PA：设计和调试指南”，PNO 指南 2.092“PROFIBUS PA 用户手册和安装指南”和 IEC 61158-2（MBP）。

FOUNDATION Fieldbus

Endress+Hauser 建议使用屏蔽双芯双绞线。



电缆规格的详细信息参见《操作手册》BA00013S“基金会现场总线概述”，基金会现场总线指南和 IEC 61158-2（MBP）。

过电压保护

使用测量仪表测量易燃液体的液位时，需要安装过电压保护单元，过电压保护单元符合 DIN EN 60079-14 标准，测试步骤符合 60060-1 标准（10 kA，8/20 μs 脉冲），必须通过内部安装或外接过电压保护单元实现过电压保护。

过电压保护单元

两线制 HART 型、PROFIBUS PA 型和 FOUNDATION Fieldbus 型仪表均可内置过电压保护单元。

产品选型表：订购选项 610 “安装附件”，选型代号 NA “过电压保护单元”。

技术参数	
每通道的最大电阻	2 × 0.5 Ω
直流电压阈值	400 ... 700 V
脉冲电压阈值	< 800 V
1 MHz 时的电容	< 1.5 pF
标称浪涌吸收脉冲电压（8/20 μs）	10 kA

过电压保护单元

Endress+Hauser 的 HAW562 或 HAW569 可以用作外接过电压保护单元。



详细信息参见下列文档资料：

- HAW562: TI01012K
- HAW569: TI01013K

性能参数

参考操作条件

- 温度: +24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F)
- 压力: 960 mbar abs. (14 psia) ±100 mbar (±1.45 psi)
- 湿度: 60 % ±15 %
- 反射系数: ≥ 0.8 (水面: 针对同轴探头; 金属板: 针对杆式探头和缆式探头, 最小直径为 1 m (40 in))
- 杆式探头和缆式探头的法兰直径: ≥ 300 mm (12 in)
- 与测量干扰物间的距离: ≥ 1 m (40 in)
- 界面测量:
 - 同轴探头
 - 下层介质的介电常数 (DC) = 80 (水)
 - 上层介质的介电常数 (DC) = 2 (油)

参考测量精度

在参考操作条件下的典型测量值: 符合 DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1 标准, 百分比量程值。

输出	数字量	模拟量 ¹⁾
测量精度 (非线性度、非重复性和迟滞性的总和) ²⁾	液位测量: ■ 测量范围不超过 15 m (49 ft) 时: ±2 mm (±0.08 in)³⁾ ■ 测量范围超过 15 m (49 ft) 时: ±10 mm (±0.39 in) 界面测量: ■ 测量范围不超过 500 mm (19.7 in) 时: ±20 mm (±0.79 in) ■ 测量范围超过 500 mm (19.7 in) 时: ±10 mm (±0.39 in) ■ 如果上层介质厚度小于 100 mm (3.94 in): ±40 mm (±1.57 in)	±0.02 %
非重复性 ⁴⁾	≤ 1 mm (0.04 in)	

- 1) 模拟量误差值+数字量误差值
- 2) 如果不满足参考操作条件的要求, 安装位置会导致偏置量/零点增大, 最大偏差为±16 mm (±0.63 in)。在调试过程中输入修正量 (“液位修正”参数), 可以对此附加偏置量/零点进行修正。
- 3) 适用带对中环的探头, 在对中环附近测量精度可能存在偏差。
- 4) 测量精度中已经考虑了非重复性。

此外, 在探头底部附近会出现下列测量误差:





图 29 杆式探头和同轴探头底部附近的测量误差


- A 与探头底部的距离[mm (in)]
 D 测量误差: 非线性度、非重复性和迟滞性的总和



A0021482

30 缆式探头底部的测量误差

A 与探头底部的距离[mm (in)]
D 测量误差：非线性度、非重复性和迟滞性的总和



A0021483

31 使用金属对中盘时探头底部出现的测量误差（产品选型表：订购选项 610“安装附件”，选型代号 OA、OB 或 OC）

A 与探头底部的距离[mm (in)]
D 测量误差：非线性度、非重复性和迟滞性的总和



如果使用缆式探头测量介电常数（DC）小于 7 的介质，无法在配重块附近进行测量（与探头底部间的距离为 0...250 mm；下盲区距离）。

在探头顶部区域会出现下列测量误差：




图 32 探头顶部出现的测量误差；单位：mm (in)

D 非线性度、非重复性和迟滞性的总和

R 测量参考点

DC 介电常数

分辨率

- 数字量：1 mm
- 模拟量：1 μ A

响应时间

可以设置响应时间。阻尼功能关闭时的阶跃响应时间³⁾（符合 DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1 标准）：

物位测量		
探头长度	采样速度	响应时间
< 10 m (33 ft)	3.6 次测量/秒	< 0.8 秒
< 40 m (131 ft)	≥ 2.7 次测量/秒	< 1 秒

界面测量		
探头长度	采样速度	响应时间
< 10 m (33 ft)	≥ 1.1 次测量/秒	< 2.2 秒

环境温度的影响

测量遵循 DIN EN IEC 61298-3 / DIN EN IEC 60770-1 标准

- 数字量（HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus）：平均温度 $T_K = 0.6 \text{ mm}/10 \text{ K}$ 带分体式传感器的 FMP51 和 FMP52⁴⁾存在附加偏置量，为 $\pm 0.3 \text{ mm}/10\text{K}$ ($\pm 0.01 \text{ in}/10\text{K}$) / 1 m (3.3 ft) 分体式电缆。
- 模拟量（电流输出）：
 - 零点（4 mA）：平均温度 $T_K = 0.02 \text{ \%}/10 \text{ K}$
 - 满量程（20 mA）：平均温度 $T_K = 0.05 \text{ \%}/10 \text{ K}$

3) DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1 标准的阶跃响应时间定义：输入信号发生突变后，输出信号首次达到稳定值的 90% 所经历的时间。

4) 产品选型表中的订购选项 600，选型代号 MB、MC 或 MD

气相效应

高压导致测量信号在介质上方的气体/蒸气中的传播速度降低。此效应取决于气体/蒸气类型及其温度。测量参考点（法兰）与介质表面间的距离越大，此效应引起的系统测量误差也越大。下表中列举了几种常见气体/蒸气的测量误差（正数表示测量距离过大）：

气相	温度		压力					
	°C	°F	1 bar (14.5 psi)	10 bar (145 psi)	50 bar (725 psi)	100 bar (1450 psi)	200 bar (2900 psi)	400 bar (5800 psi)
空气	20	68	0.00 %	0.22 %	1.2 %	2.4 %	4.9 %	9.5 %
	200	392	-0.01 %	0.13 %	0.74 %	1.5 %	3.0 %	6.0 %
	400	752	-0.02 %	0.08 %	0.52 %	1.1 %	2.1 %	4.2 %
氢气	20	68	-0.01 %	0.10 %	0.61 %	1.2 %	2.5 %	4.9 %
	200	392	-0.02 %	0.05 %	0.37 %	0.76 %	1.6 %	3.1 %
	400	752	-0.02 %	0.03 %	0.25 %	0.53 %	1.1 %	2.2 %

气相	温度		压力							
	°C	°F	1 bar (14.5 psi)	2 bar (29 psi)	5 bar (72.5 psi)	10 bar (145 psi)	20 bar (290 psi)	50 bar (725 psi)	100 bar (1450 psi)	200 bar (2900 psi)
水蒸汽 水（饱和 水蒸汽）	100	212	0.26 %	-	-	-	-	-	-	-
	120	248	0.23 %	0.50 %	-	-	-	-	-	-
	152	306	0.20 %	0.42 %	1.14 %	-	-	-	-	-
	180	356	0.17 %	0.37 %	0.99 %	2.10 %	-	-	-	-
	212	414	0.15 %	0.32 %	0.86 %	1.79 %	3.9 %	-	-	-
	264	507	0.12 %	0.26 %	0.69 %	1.44 %	3.0 %	9.2 %	-	-
	311	592	0.09 %	0.22 %	0.58 %	1.21 %	2.5 %	7.1 %	19.3 %	-
	366	691	0.07 %	0.18 %	0.49 %	1.01 %	2.1 %	5.7 %	13.2 %	76 %


使用外接压力传感器进行气相补偿（PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus）

PROFIBUS 型和 FOUNDATION Fieldbus 型仪表可以通过总线读取外部压力传感器的测量信号，并基于此信号自动进行压力测量值的行程时间修正。测量饱和蒸汽时，100 ... 350 °C (212 ... 662 °F) 温度范围内的距离测量误差可以从 29 %（未补偿）减小至 3 %（补偿后）。

使用参考信号的气相补偿 (FMP54 可选)

在高压高温条件下，微波信号在流体上方的蒸汽中（极化介质）的传播速度会降低。这导致 Levelflex 显示的物位过低→ 39。

可以订购带自动气相补偿选项的 FMP54，对测量误差进行修正（订购选项 540 “应用软件包”，选型代号 EF: “气相补偿 $L_{ref} = 300 \text{ mm}$ ”或 EG: “气相补偿 $L_{ref} = 550 \text{ mm}$ ”）。此类仪表在距离法兰 L_{ref} 的范围内产生参考反射，沿杆式探头变化。参考反射点必须在最高物位之上，与最高物位间的距离至少为 150 mm。通过转换参考反射，测得实际信号传播速度，自动修正物位。



A0014534

图 33 带气相补偿参考信号的 FMP54；单位：mm (in)

i 带参考反射的**同轴探头**可以安装在任意类型的罐体上（在罐体中自由安装或在旁通管中安装）。同轴探头已在工厂完成整体安装和调节，无需进行其他参数设置即可使用。

i 仅当无法安装同轴探头时，才建议安装**杆式探头**（例如旁通管管径过小）。

带参考反射的杆式探头仅适合在导波管中和罐旁设备（旁通管）中安装。杆式探头管径 D_{ref} （在参考距离 L_{ref} 内）必须根据管道内径 ID 确定，参见下表。在参考距离 L_{ref} 内，管道必须为圆柱形；横截面积变化时，例如法兰连接处，最大允许变化量为内径 ID 的 5 %。

此外，完成安装后，如需要必须由专业人员进行设置检查。

导波管/旁通管内径 ID	杆式探头管径 D_{ref} （在参考距离 L_{ref} 内）
40 mm (1.57") $\leq$ ID < 45 mm (1.77")	22 mm (0.87")
45 mm (1.77") $\leq$ ID < 70 mm (2.76")	25 mm (0.98")
70 mm (2.76") $\leq$ ID < 100 mm (3.94")	30 mm (1.18")


杆式探头和同轴探头的限定值

最大探头长度 LN	- 杆式探头： $LN \leq 4000 \text{ mm (157 in)}$ - 同轴探头： $LN \leq 6000 \text{ mm (236 in)}$
最小探头长度 LN	$LN > L_{ref} + 200 \text{ mm (} L_{ref} + 7.7\text{")}$
参考距离 L_{ref}	300 mm (11.8") 或 550 mm (21.7")，参见产品选型表中的订购选项 540
距离法兰密封圈表面的最高物位	$L_{ref} + 150 \text{ mm}$
介质的最小介电常数	$DC > 7$

应用范围

进行最大量程为数米且介电常数 (DC) 大于 7 的极化介质（例如水或氨水）的高压物位测量时，如果不带补偿，可能会导致较大测量误差。

参考条件下，参考距离 L_{ref} 越大，量程越小，测量精度越高：



D 介质表面与法兰下端面的距离
 Δ 测量误差
a

压力快速变化时，参考距离测量值需经过物位测量时间常数过滤，可能会出现附加误差。此外，不平衡条件（例如伴热）可能会导致密度随介质和冷凝蒸汽呈梯级状变化。因此，罐体内的不同位置上物位读数值可能有轻微不同。此应用影响将导致测量误差增大 2 或 3 倍系数。

安装

安装条件

正确安装位置




图 34 Levelflex 的安装条件

A0012606

安装间距要求

- 罐壁与杆式探头或缆式探头间的距离 (A) :
 - 光滑金属罐壁: 大于 50 mm (2 in)
 - 塑料罐壁: 与安装在罐体外部的金属部件间的距离大于 300 mm (12 in)
 - 水泥罐壁: 大于 500 mm (20 in), 否则会减小有效测量范围。
- 杆式探头和罐体内部装置 (3) 间的距离 (B) 大于 300 mm (12 in)
- 同时安装多台 Levelflex 时:
 - 传感器间的最小轴向间距: 100 mm (3.94 in)
- 探头底部与罐底间的距离 (C) :
 - 缆式探头: 大于 150 mm (6 in)
 - 杆式探头: 大于 10 mm (0.4 in)
 - 同轴探头: 大于 10 mm (0.4 in)

i 使用同轴探头时, 探头与罐壁, 以及罐体内部装置间无任何间距要求。


其他安装条件

- 户外使用仪表需要同时安装防护罩 (1)，为极端气候条件下工作的设备提供防护。
 - 安装在金属罐中时，避免在罐体中央位置处 (2) 安装探头，此安装位置可能增大干扰回波。如果必须安装在罐体中央，调试后的仪表必须执行干扰回波抑制。
 - 禁止将探头安装在进料区 (3) 中。
 - 选择正确的安装位置，避免缆式探头在安装和操作过程中出现缠绕打结（例如由于介质冲击仓壁导致）。
-  缆式探头悬空安装时（探头底部未固定在罐底），在整个测量过程中缆式探头与罐体内部装置间的距离均不得小于 300 mm (12 in)。如果被测介质的介电常数 (DC) 不小于 1.8，探头底部配重偶尔接触罐底也不会影响测量结果。
-  需要在狭小空间内安装外壳时（例如安装在水泥罐顶），注意接线腔盖/电子腔盖与罐壁间的距离不得小于 100 mm (4 in)。否则，完成安装后无法打开接线腔盖/电子腔盖。

安装在狭小空间中

安装带分体式探头的仪表

带分体式探头的仪表型号适用于安装在狭小空间中使用。这种情况下，电子腔外壳与探头分体安装。




A0014794

- A 探头上的直角接头
- B 电子腔外壳上的直角接头
- C 分体式仪表的连接电缆长度

- 产品选型表的订购选项 600 “探头设计”：
 - 选型代号 MB “分体式传感器，3 米电缆”
 - 选型代号 MC “分体式传感器，6 米电缆”
 - 选型代号 MD “分体式传感器，9 米电缆”
- 连接电缆为此类仪表的标准供货件。
- 最小弯曲半径：100 mm (4 inch)
- 随箱包装中提供电子腔外壳的安装架，安装方式：
 - 墙装
 - 安装在 DN32...DN50 (1-1/4...2") 的立柱或管道上
- 连接电缆配备一个直连接头和一个 90°直角弯头。取决于实际工况，弯头可以安装连接在探头上或电子腔外壳上。

i 探头、电子部件和连接电缆相互匹配，使用相同的序列号标识。连接部件的序列号必须完全一致。

可拆分探头



A0021647

需要在狭小空间中安装时（与罐顶间的距离较小），建议使用可拆分杆式探头（ $\varnothing 16 \text{ mm}$ ）。

- 最大探头长度为 10 m (394 in)
- 最大横向负载能力为 30 Nm
- 探头可以拆分成数段，每段长度为：
 - 500 mm (20 in)
 - 1 000 mm (40 in)



在各段杆式探头的连接位置处安装 Nord 锁紧垫圈（随箱标准供货件）。面对面安装预配对垫圈。

探头的机械负载**缆式探头的最大允许张力负载****FMP51****4 mm (1/6") 缆式探头, 316**

5 kN

4 mm (1/6") 缆式探头, Alloy C 合金

5 kN

FMP52**4 mm (1/6") 缆式探头, PFA > 316**

2 kN

FMP54**4 mm (1/6") 缆式探头, 316**

10 kN

杆式探头的横向负载能力 (弯曲强度)**FMP51****8 mm (1/3") 杆式探头, 316L**

10 Nm

12 mm (1/2") 杆式探头, 316L

30 Nm

12 mm (1/2") 杆式探头, Alloy C 合金

30 Nm

16 mm (0.63") 杆式探头, 316L, 可拆分

30 Nm

FMP52**16 mm (0.63") 杆式探头, PFA > 316L**

30 Nm

FMP54**16 mm (0.63") 杆式探头, 316L**

30 Nm

16 mm (0.63") 杆式探头, 316L, 可拆分

30 Nm

介质流动产生的横向负载 (弯曲扭矩)

探头弯曲扭矩 M 的计算公式:

$$M = c_w \times \rho / 2 \times v^2 \times d \times L \times (L_N - 0.5 \times L)$$


其中:

 c_w : 摩擦系数 ρ [kg/m³]: 介质密度 v [m/s]: 介质流速, 垂直于杆式探头方向 d [m]: 杆式探头直径 L [m]: 物位


LN [m]: 探头长度

计算实例

摩擦系数 c_w	0.9 (假定湍流 - 高雷诺数)
密度 ρ [kg/m ³]	1000 (例如水)
探头直径 d [m]	0.008
$L = L_N$	(恶劣工况中)



A0014175



A0014182-ZH

同轴探头的横向负载能力（弯曲强度）

FMP51

Ø 21.3 mm 探头, 316L
60 Nm

Ø 42.4 mm 探头, 316L
300 Nm

Ø 42.4 mm 探头, AlloyC 合金
300 Nm


FMP54

Ø 42.4 mm 探头, 316L
300 Nm

过程连接注意事项

i 探头安装在螺纹连接或法兰上。如果在安装过程中探头底部可能会接触罐底或仓底，必须截短并固定探头底部。

螺纹连接



A0015121

图 35 安装带螺纹连接的仪表；与罐顶齐平安装

密封圈

螺纹及配套密封圈符合 DIN 3852 标准第 1 部分，A 型螺纹接头。


可以使用以下类型的密封圈：

- G3/4"螺纹：符合 DIN 7603 标准，尺寸为 27 mm × 32 mm
- G1/-1/2"螺纹：符合 DIN 7603 标准，尺寸为 48 mm × 55 mm

请使用符合上述标准的 A、C 或 D 型密封圈，密封圈材质能够耐受介质腐蚀。

i 螺纹接头的长度参见外形尺寸示意图：

在安装短管中安装



A0015122

H 定心杆的长度或缆式探头刚性部分的长度

- 允许安装短管管径：≤ 150 mm (6 in)
大管径的安装短管会降低仪表在近距离位置处的测量性能。
对于更大管径的安装短管，参见“在管径≥DN300 的安装短管中安装”章节
- 允许安装短管高度：≤ 150 mm (6 in)
高安装短管会降低仪表在近距离位置处的测量性能。
在某些场合下允许使用较高安装短管（如果需要），参见“FMP51 和 FMP52 的定心杆”章节和“FMP54 的定心延伸杆 HMP40”章节。
- 安装短管末端应与罐顶齐平，避免出现振铃效应。

i 带保温层的罐体上使用的安装短管也必须进行隔热处理，避免发生冷凝。

定心杆

缆式探头可能需要安装定心杆，防止探头接触安装短管的管壁。

可选定心杆长度决定最大安装短管高度。

FMP54 的定心延伸杆 HMP40

带缆式探头的 FMP54 可以选配定心延伸杆 HMP40，作为附件订购。为了防止缆式探头接触安装短管的下端面，必须使用定心延伸杆 HMP40。


 附件包含延伸杆，长度与安装短管高度匹配；如果需要安装在狭小空间中，或用于固体散料测量，可以在延伸杆上安装对中盘。

定心延伸杆单独包装发货。订购的探头长度应略短于定心延伸杆长度。

对中盘上方的安装短管内无明显黏附堆积物时才可以使用小直径对中盘（DN40 和 DN50）。禁止介质堵塞安装短管。

在管径 $\geq$ DN300 的安装短管中安装

如果必须安装在管径 $\geq$ 300 mm (12 in) 的安装短管中，参照下图安装，避免附近区域出现干扰信号。



A0014199

- 1 安装短管的下端面
- 2 与安装短管下端面近乎齐平 (± 50 mm)
- 3 金属板：管径为 $\varnothing$ 300 mm (12 in) 的安装短管使用直径为 $\varnothing$ 280 mm (11 in) 的金属板；管径 $\geq \varnothing$ 400 mm (16 in) 的安装短管使用直径 $\geq \varnothing$ 350 mm (14 in) 的金属板
- 4 管径： $\varnothing$ 150 ... 180 mm

安装涂层法兰



安装涂层法兰时，请注意以下几点：


- 使用与法兰孔相同数量的法兰螺丝。
- 按照所需扭矩拧紧螺丝（参见表格）。
- 经过 24 小时或首个温度周期后，重新拧紧螺丝。
- 根据过程压力和过程温度定期检查并重新拧紧螺丝。

通常，PTFE 涂层法兰用作安装短管和仪表法兰间的密封部件。

法兰口径	螺丝数量	紧固扭矩
EN		
DN40 / PN40	4	35 ... 55 Nm
DN50 / PN16	4	45 ... 65 Nm
DN50 / PN40	4	45 ... 65 Nm
DN80 / PN16	8	40 ... 55 Nm
DN80 / PN40	8	40 ... 55 Nm
DN100 / PN16	8	40 ... 60 Nm
DN100 / PN40	8	55 ... 80 Nm
DN150 / PN16	8	75 ... 115 Nm
DN150 / PN40	8	95 ... 145 Nm
ASME		
1½" / 150 lbs	4	20 ... 30 Nm
1½" / 300 lbs	4	30 ... 40 Nm
2" / 150 lbs	4	40 ... 55 Nm
2" / 300 lbs	8	20 ... 30 Nm
3" / 150 lbs	4	65 ... 95 Nm
3" / 300 lbs	8	40 ... 55 Nm
4" / 150 lbs	8	45 ... 70 Nm
4" / 300 lbs	8	55 ... 80 Nm
6" / 150 lbs	8	85 ... 125 Nm
6" / 300 lbs	12	60 ... 90 Nm
JIS		
10K 40A	4	30 ... 45 Nm
10K 50A	4	40 ... 60 Nm
10K 80A	8	25 ... 35 Nm
10K 100A	8	35 ... 55 Nm
10K 100A	8	75 ... 115 Nm

固定探头

固定缆式探头




A0012609

- A 缆式探头的松弛度: $\geq 1 \text{ cm / m (0.12 inch / ft)} \times \text{探头长度}$
- B 探头底部可靠接地
- C 探头底部可靠绝缘
- 1 通过探头底部配重内螺纹固定
- 2 绝缘固定套件

- 在下列工况下，必须固定缆式探头底部：
如果探头可能偶尔会接触罐壁、锥形出料口、罐体内部装置/梁或其他安装部件。
- 通过探头配重的内螺纹固定探头底部：
4 mm (1/6") 缆式探头，316: M14
- 固定时，探头底部必须可靠接地或可靠绝缘。如果不能通过可靠绝缘连接固定探头，使用绝缘固定套件。
- 为了防止出现过高拉伸负载（例如热膨胀产生的拉伸负载）和缆式探头断裂，缆式探头必须具有合适的松弛度。松弛度要求: $\geq 1 \text{ cm / m (0.12 inch / ft)} \times \text{缆式探头长度}$ 。
注意缆式探头的张力大小。

固定杆式探头

- WHG 认证型仪表：探头长度 $\geq 3\text{ m}$ (10 ft)时需要使用支撑装置。
- 通常，被测介质水平流动（例如搅拌器引起的介质流动）或在剧烈振动的工况下，必须使用支撑装置固定杆式探头。
- 仅需在杆式探头底部直接固定。



A0012607

测量单位 mm (in)

- 1 杆式探头，不带涂层
- 2 使用小管径套管，保证探头和套管间的电气连接
- 3 短金属管，例如原位焊接
- 4 杆式探头，带涂层
- 5 塑料套管，例如 PTFE、PEEK 或 PPS
- 6 短金属管，例如原位焊接

Ø 8 mm (0.31 in) 探头

- $a < \text{Ø } 14\text{ mm}$ (0.55 in)
- $b = \text{Ø } 8.5\text{ mm}$ (0.34 in)

Ø 12 mm (0.47 in) 探头

- $a < \text{Ø } 20\text{ mm}$ (0.78 in)
- $b = \text{Ø } 12.5\text{ mm}$ (0.52 in)

Ø 16 mm (0.63 in) 探头

- $a < \text{Ø } 26\text{ mm}$ (1.02 in)
- $b = \text{Ø } 16.5\text{ mm}$ (0.65 in)

注意

探头底部接地不良可能导致测量结果不正确。

- 使用小管径套管，确保杆式探头和套管间的电气连接。


注意

焊接操作可能会损坏主要电子模块。

- 进行焊接操作前：探头接地并拆卸电子模块。

固定同轴探头

WHG 认证型仪表：探头长度 $\geq 3\text{ m}$ (10 ft)时需要使用支撑装置。



A0012608

同轴探头可以固定在接地管中的任何位置。

特殊安装条件

旁通管和导波管

i 在旁通管和导波管中安装时，建议使用对中盘、对中环或对中配重（作为附件提供）。




图 36 单位: mm (in)

- A 安装在导波管中
- B 安装在旁通管中
- C 对中盘、对中环、对中配重
- 1 金属对中盘 (316L)，适用液位测量
- 2 固定螺丝；扭矩：25 Nm ± 5 Nm
- 3 非金属对中环 (PEEK、PFA)，适用界面测量
- 4 金属对中配重 (316L)，适用液位测量
- 5 探头底部与旁通管下端面间的最小距离为 10 mm (0.4 in)

- 安装杆式探头时，管径大于 40 mm (1.6 in)。
 - 安装杆式探头时，最大管径为 150 mm (6 in)。需要更大管径时，建议使用同轴探头。
 - 如果侧面沉积物、开孔、裂缝和焊接点向内突起高度不超过 5 mm (0.2 in)，不会影响测量。
 - 管道管径应均匀，不得存在突台。
 - 探头必须超出下出水口至少 100 mm (4 in)。
 - 在测量范围内探头禁止与管壁有任何接触。如需要，固定或拉紧探头。所有缆式探头均设计在罐体中拉伸（配重带锚孔）。
 - 如果探头底部安装有金属对中盘，可以可靠地识别底部回波信号。
- 注意：**进行界面测量时建议使用非金属 PEEK 或 PFA 对中环。使用金属对中盘时，必须确保下层介质始终覆盖对中盘。否则会导致界面测量结果不正确。
- 如果管径足够大，建议使用同轴探头。

i 当旁通管中存在冷凝（水）且介质（例如碳氢化合物）的介电常数（DC）较小时：

随着时间推移，旁通管内的冷凝水达到下出水口位置。液位较低时，将导致冷凝水回波被误判为实际液位回波。这种情况下仅输出冷凝水回波；只有高于此处的液位才能够被准确测量。因此，下出水口的位置应至少在最低液位之下 100 mm (4 in)，并且需要在下出水口下端面处安装金属对中盘。

i 带保温层的罐体上使用的旁通管也应该进行隔热处理，避免发生冷凝。

对中盘、对中环和对中配重的适用管径

金属对中盘 (316L)

适用液位测量

杆式探头的对中盘 (Ød: 45 mm (1.77 in))

适用管径 (ØD)

DN 50(2")...DN 65(2½")

杆式探头的对中盘 (Ød: 75 mm (2.95 in))

适用管径 (ØD)

DN 80(3")...DN 100(4")

缆式探头的对中盘 (Ød: 75 mm (2.95 in))

适用管径 (ØD)

DN 80(3")...DN 100(4")

金属对中配重 (316L)

适用液位测量

缆式探头的对中配重 (Ød: 45 mm (1.77 in), h: 60 mm (2.36 in))

适用管径 (ØD)

DN50/2"

缆式探头的对中配重 (Ød: 75 mm (2.95 in), h: 30 mm (1.81 in))

适用管径 (ØD)

DN80/3"

缆式探头的对中配重 (Ød: 95 mm (3.74 in), h: 30 mm (1.81 in))

适用管径 (ØD)

DN100/4"

非金属对中环 (PEEK)

适用液位和界面测量, 工作温度: -60 ... +250 °C (-76 ... 482 °F)

杆式探头的对中环 (Ød: 48 ... 95 mm (1.89 ... 3.74 in))

适用管径 (ØD)

≥ DN50/2"

非金属对中环 (PFA)


适用液位和界面测量, 工作温度: -200 ... +250 °C (-328 ... +482 °F)

杆式探头的对中环 (Ød: 37 mm (1.46 in))

适用管径 (ØD)

≥ 40 mm (1.57 in)

在卧罐和立罐中安装




A0014141

1 同轴探头

- 必须避免探头偶尔接触罐壁的情况发生。
- 当罐体内存在多个内部装置，或内部装置距离探头过近时：使用同轴探头（1）测量。


地下罐



A0014142

需要使用大管径安装短管时，请使用同轴探头，避免安装短管管壁产生的干扰反射。


倾斜安装



A0014145

- 从机械原因考虑，探头应尽可能竖直安装。
- 倾斜安装时，必须根据安装角度减小探头长度。
 - $\alpha = 5^\circ$ ：探头长度 LN 不超过 4 m (13.1 ft)
 - $\alpha = 10^\circ$ ：探头长度 LN 不超过 2 m (6.6 ft)
 - $\alpha = 30^\circ$ ：探头长度 LN 不超过 1 m (3.3 ft)

非金属罐



- 1 非金属罐
- 2 金属板或金属法兰


为了在非金属罐中安装时确保良好的测量结果

- 使用带金属法兰的设备（最小尺寸 DN50/2"）。
- 或者在探头的过程连接处安装金属板，金属板的直径不小于 200 mm (8 in)。

 使用同轴探头时，无需金属表面的过程连接。

塑料罐和玻璃罐：在罐壁外安装探头

如果使用塑料罐和玻璃罐，在某些情况下探头也可以安装在外壁上。



A0014150

- 1 塑料罐或玻璃罐
- 2 带螺纹套管的金属板
- 3 罐壁和探头间无间隙!

要求


- 介质的介电常数: $\epsilon_r > 7$ 。
- 采用非导电材质的罐壁。
- 最大壁厚 (a) :
 - 塑料罐: $< 15 \text{ mm (0.6 in)}$
 - 玻璃罐: $< 10 \text{ mm (0.4 in)}$
- 罐体上无金属加固装置。

安装设备时请注意以下几点:

- 探头必须紧贴罐壁安装 (无间隙)。
- 为避免影响测量, 必须安装直径不小于 200 mm (8 in) 的塑料半壳或类似保护部件保护探头。
- 罐体直径小于 300 mm (12 in) 时:
 - 在罐体的相对侧安装接地板。接地板与过程连接间必须存在电气连接, 接地板直径约为罐径的一半。
- 罐体直径不小于 300 mm (12 in) 时:
 - 在探头的过程连接处安装金属板, 金属板的直径不小于 200 mm (8 in) 。金属板的安装方向与探头垂直 (见上图)。


带保温层的罐体

i 过程温度较高时，必须采取隔热措施 (1) 避免热辐射或热对流导致仪表内部电子部件的温度升高。保温层的最大厚度不得超过图中的“MAX”标识。




37 螺纹过程连接

- 1 罐体保温层
- 2 一体式仪表
- 3 分体式传感器



38 法兰过程连接

- 1 罐体保温层
- 2 一体式仪表
- 3 分体式传感器



39 螺纹过程连接 - 增温型 (XT) 和高温型 (HT) 仪表

- 1 罐体保温层
- 2 一体式仪表
- 3 分体式传感器

* 测量温度高于 200 °C (392 °F) 的饱和蒸汽时，不建议使用增温型 (XT) 仪表测量；应使用高温型 (HT) 仪表测量




图 40 法兰过程连接 - 增温型 (XT) 和高温型 (HT) 仪表

1 罐体保温层

2 一体式仪表

3 分体式传感器


* 测量温度高于 200 °C (392 °F) 的饱和蒸汽时, 不建议使用增温型 (XT) 仪表测量; 应使用高温型 (HT) 仪表测量

替代现有浮筒液位计

FMP51 和 FMP54 是传统浮筒液位计的理想替代品。提供 Fischer 和 Masoneilan 浮筒的适配法兰（定制 FMP51；FMP54：FMP54：订购选项 100，选型代号 LNJ、LPJ、LQJ）。Levelflex 配备引导式菜单，仅需几秒钟即可完成仪表现场操作和调试。允许在非空罐条件下更换仪表，无需湿标。

优势：

- 无可移动部件，无维护需求。
- 不受过程条件的影响，例如温度、密度、扰动流和振动。
- 可以便捷截短或更换杆式探头。因此探头可以简便进行现场调节。



A0014153

1 浮筒液位计法兰

设计指南

- 通常情况下使用杆式探头。在不超过 150 mm 的金属浮筒液位计中安装时，建议使用同轴探头。
- 必须确保探头不会与罐壁接触。如需要，在探头底部使用对中盘或中环。
- 对中盘或中环直径应尽量接近浮筒液位计内径，确保在探头底部区域周围的精确测量。

界面测量的其他信息

- 测量油水界面时，中环应安装固定在下出水口下端面处（水位）。
- 管道管径应均匀，不得存在突台。如需要，请使用同轴探头。
- 必须确保杆式探头不会与罐壁接触。如需要，在探头底部使用中环。
- 进行界面测量时建议使用非金属 PEEK 或 PFA 对中环。使用金属对中盘时，必须确保下层介质始终覆盖对中盘。否则会导致界面测量结果不正确。

环境条件

环境温度	测量设备	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
	测量设备 (适用 FMP51 和 FMP54)	-50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F) ¹⁾
	现场显示单元	-20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F), 如果超出上述温度范围, 显示单元可能无法正常工作。
	连接电缆 (订购选项“探头设计”中选择“分体式传感器”)	最高 100 °C (212 °F)
	分离型显示单元 FHX50	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
	分离型显示单元 FHX50 (可选)	-50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F) ¹⁾

1) 在订购选项 580 “测试、证书”中选择选型代号 JN “变送器环境温度 -50 °C (-58 °F)”时, 此温度范围适用。如果温度始终低于 -40 °C (-40 °F), 故障发生率增大。


在强日照户外使用:

- 在阴凉处安装设备
- 避免阳光直射, 特别是在气候炎热的地区中使用时
- 安装防护罩 (参见“附件”章节)

环境温度范围 下图仅考虑了功能性要求。防爆型设备可能还会受到其他限制。详细信息参见《安全指南》。

参照以下温度曲线，过程连接温度 (T_p) 对应的允许环境温度 (T_a) 会降低：

温度曲线：FMP51，带 G $\frac{3}{4}$ 或 NPT $\frac{3}{4}$ 螺纹连接



GT18 = 不锈钢外壳
GT19 = 塑料外壳
GT20 = 铝外壳


A = 1 路电流输出
C = 2 路电流输出
G¹、G² = PROFIBUS PA 通信^{1) 2)}
K、L = 四线制

T_a = 环境温度³⁾
 T_p = 过程连接处的温度

- 1) G¹ 表示未连接开关量输出
- 2) G² 表示已连接开关量输出
- 3) T_a 可以降低至 -50 °C (-58 °F)：在订购选项 580 “测试、证书”中选择选型代号 JN “变送器环境温度 -50 °C (-58 °F)”；仅适用两线制 HART 设备

A0013687

温度曲线: FMP51, 带 G1½或 NPT1½螺纹连接



A0014121

GT18 = 不锈钢外壳

GT19 = 塑料外壳

GT20 = 铝外壳

A = 1 路电流输出

C = 2 路电流输出

G¹、G² = PROFIBUS PA 通信^{1) 2)}

K、L = 四线制


 T_a = 环境温度³⁾
 T_p = 过程连接处的温度

1) G¹ 表示未连接开关量输出

2) G² 表示已连接开关量输出

3) T_a 可以降低至 -50 °C (-58 °F): 在订购选项 580 “测试、证书”中选择选型代号 JN “变送器环境温度 -50 °C (-58 °F)”; 仅适用两线制 HART 设备

温度曲线: FMP51, 带法兰连接



GT18 = 不锈钢外壳
GT19 = 塑料外壳
GT20 = 铝外壳


A = 1 路电流输出
C = 2 路电流输出
G¹、G² = PROFIBUS PA 通信^{1) 2)}
K、L = 四线制

T_a = 环境温度³⁾
T_p = 过程连接处的温度

- 1) G¹ 表示未连接开关量输出
- 2) G² 表示已连接开关量输出
- 3) T_a 可以降低至 -50 °C (-58 °F): 在订购选项 580 “测试、证书”中选择选型代号 JN “变送器环境温度 -50 °C (-58 °F)”; 仅适用两线制 HART 设备

A0013689

温度曲线: FMP52



A0013633


GT18 = 不锈钢外壳
GT19 = 塑料外壳
GT20 = 铝外壳

A = 1 路电流输出
C = 2 路电流输出
G¹, G² = PROFIBUS PA 通信¹⁾
K, L = 四线制

T_a = 环境温度
T_p = 过程连接处的温度²⁾

- 1) 使用 PROFIBUS PA 和 FOUNDATION Fieldbus 通信型仪表时, 温度曲线取决于是否连接开关量输出 (接线端子 3 和 4): G² 表示已连接开关量输出, G¹ 表示未连接开关量输出。
- 2) 测量饱和蒸汽时, 过程温度不得超过 150 °C (302 °F)。更高过程温度时, 请使用 FMP54 测量。

温度曲线: FMP54, 增温型 (XT), 最高+280 °C (+536 °F)




GT18 = 不锈钢外壳
GT19 = 塑料外壳
GT20 = 铝外壳

A = 1 路电流输出
C = 2 路电流输出
G¹、G² = PROFIBUS PA 通信^{1) 2)}
K、L = 四线制

T_a = 环境温度³⁾
 T_p = 过程连接处的温度

- 1) G¹ 表示未连接开关量输出
- 2) G² 表示已连接开关量输出
- 3) T_a 可以降低至 -50 °C (-58 °F): 在订购选项 580 “测试、证书”中选择选型代号 JN “变送器环境温度 -50 °C (-58 °F)”; 仅适用两线制 HART 设备

温度曲线: FMP54, 高温型 (HT) , 最高+450 °C (+842 °F)



A0013632

GT18 = 不锈钢外壳
GT19 = 塑料外壳
GT20 = 铝外壳

A = 1 路电流输出
C = 2 路电流输出
G¹, G² = PROFIBUS PA 通信^{1) 2)}
K, L = 四线制

T_a = 环境温度³⁾
 T_p = 过程连接处的温度

- 1) G¹ 表示未连接开关量输出
- 2) G² 表示已连接开关量输出
- 3) T_a 可以降低至 -50 °C (-58 °F): 在订购选项 580 “测试、证书”中选择选型代号 JN “变送器环境温度 -50 °C (-58 °F)”; 仅适用两线制 HART 设备

储存温度	■ 允许储存温度: $-40 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots +176 \text{ }^{\circ}\text{F}$) ■ 使用原包装。 ■ 适用 FMP51 和 FMP54: $-50 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-58 \dots +176 \text{ }^{\circ}\text{F}$) 在订购选项 580 “测试、证书”中选择选型代号 JN “变送器环境温度$-50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-58 \text{ }^{\circ}\text{F}$)”时, 此温度范围适用。如果温度始终低于$-40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40 \text{ }^{\circ}\text{F}$), 故障发生率增大。
气候等级	符合 DIN EN 60068-2-38 标准 (Z/AD 测试)
海拔高度符合 IEC61010-1 Ed.3 标准	■ 通常在海平面之上 2 000 m (6 600 ft)。 ■ 满足下列条件时, 高于 2 000 m (6 600 ft): ■ 订购选项 020 “电源; 输出” = A、B、C、E 或 G (两线制) ■ 供电电压 $U < 35 \text{ V}$ ■ 过电压保护等级 1 的供电电压
防护等级	■ 外壳关闭时, 参照以下标准测试: ■ IP68 NEMA6P (24 小时, 水下 1.83 米) (也适用“分体式传感器”仪表) ■ 塑料外壳, 带透明盖板 (显示单元): IP68 (24 小时, 水下 1.00 米) 需要在产品选型表中同时选择订购选项 030 (“显示, 操作”) = C (“SD02”) 或 E (“SD03”) 和订购选项 040 (“外壳”) = A (“GT19”)。 ■ IP66 NEMA4X ■ 外壳打开: IP20 NEMA1 ■ 显示单元: IP22 NEMA2  如果使用 M12 PROFIBUS PA 接头, 正确连接 IP68 NEMA6P 防护等级的 PROFIBUS 电缆才能确保设备的 IP68 NEMA6P 防护等级。
抗振性	符合 DIN EN 60068-2-64 / IEC 60068-2-64 标准: $20 \dots 2\,000 \text{ Hz}$, $1 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
清洁探头	在某些应用中, 探头上可能聚积有污垢或黏附。均匀的薄覆盖层对测量的影响很小。厚覆盖层会削弱信号, 减小探头量程。非均匀的沉积物 (例如结晶) 会导致测量结果错误。此时建议采用非接触式测量原理测量, 或定期检查探头的污染程度。
电磁兼容性	电磁兼容性符合 IEC/EN 61326 标准和 NAMUR NE21 标准的所有相关要求。详细信息参见符合性声明。  登陆网站下载: www.endress.com 请使用屏蔽电缆进行信号传输。 EMC 测试过程中的最大测量误差: 小于满量程的 0.5 %。 探头安装在金属罐或水泥罐中测量时, 以及使用同轴探头测量时: ■ 干扰发射符合 EN 61326 - x 系列标准, B 类设备。 ■ 抗干扰能力符合 EN 61326 - x 系列标准, 工业区要求和 NAMUR NE 21 (EMC) 标准 探头安装在不带屏蔽层/非金属壁的罐体中 (例如安装在塑料料仓和木质料仓中) 测量时, 测量值受强电磁场的影响。 ■ 干扰发射符合 EN 61326 - x 系列标准, A 类设备。 ■ 抗干扰能力: 测量值受强电磁场的影响。

过程条件

过程温度范围

过程连接处的最高允许温度与使用的 O 型圈类型相关：

仪表型号	O 型圈材质	过程温度	认证
FMP51	FKM (Viton GLT)	-30 ... +150 °C (-22 ... +302 °F)	FDA
		-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F) 必须同时选择订购选项 610 “安装附件”，选型代号 NC “气密锁通”	
	EPDM (70C4 pW FKN 或 E7515)	-40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F)	FDA
	FFKM (Kalrez 6375) ¹⁾	-20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F) ²⁾	
	FVMQ (FVMQ 70C79)	-50 ... 130 °C (-58 ... 260 °F)	
FMP52	—	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F); 全涂层	FDA、3A、EHEDG、USP Cl. VI ³⁾
FMP54	石墨	增温型 (XT) : -196 ... +280 °C (-321 ... +536 °F) ⁴⁾	
		高温型 (HT) : -196 ... +450 °C (-321 ... +842 °F)	

- 1) 建议在蒸汽应用中使用。
- 2) 不建议测量温度高于 150 °C (302 °F) 的饱和蒸汽。此时使用 FMP54。
- 3) 塑料接液部件符合 USP <88> Cl. VI-70°C 标准
- 4) 不建议测量温度高于 200 °C (392 °F) 的饱和蒸汽。请使用高温型 (HT) 仪表。

 使用 FMP52 测量时：高过程温度（超过 150 °C (302 °F)）可能会加速介质渗透探头涂层的过程，可能导致使用寿命缩短。

 传感器材质 1.4404/316L 能够耐受晶间腐蚀，符合 AD 2000 标准中的 W2 要求，适用过程温度不得超过 400 °C (752 °F)，测量时间不超过 100,000 小时 (11.4 年)。在更高温度下，操作员必须检查材料的稳定性。特别是测量能够产生腐蚀的酸液时。


 使用不带涂层的探头时，允许较高的介质温度，只要过程连接处的温度不超过表格中列举的过程温度。

但是，一旦温度超过 350 °C (662 °F)，缆式探头会发生结构变化，稳定性降低。

过程压力范围

仪表型号	过程压力
FMP51	-1 ... 40 bar (-14.5 ... 580 psi)
FMP52	-1 ... 40 bar (-14.5 ... 580 psi)
FMP54	-1 ... 400 bar (-14.5 ... 5800 psi)

FMP54 - 允许过程压力与过程温度的关系



A0014005

p = 允许过程压力

T_p = 过程温度



压力范围可能会减小，取决于过程连接类型。铭牌上标识的法兰压力等级 (PN) 为 20 °C 温度下的压力值，ASME 法兰为 100 °F 温度下的压力值。请注意压力-温度关系。

更高温度下的允许压力范围参见以下标准：

- EN 1092-1: 2007 表 G.4.1-x
就材质的温度稳定性而言，1.4435 和 1.4404 均归属在 EN 1092-1: 2007 标准中 13E0 的表 G.3.1-1 中。两种材料的化学成份相同。
- ASME B 16.5a - 2013 表 2-2.2 F316
- ASME B 16.5a - 2013 表 2.3.8 N10276
- JIS B 2220

介电常数 (DC)


- 同轴探头：DC (ϵ_r) ≥ 1.4
- 杆式探头和缆式探头：DC (ϵ_r) ≥ 1.6 (安装在管径 DN ≤ 150 mm (6 in) 的管道中：DC (ϵ_r) ≥ 1.4)

温度影响下的缆式探头伸长量 温度从 30 °C (86 °F) 上升至 150 °C (302 °F) 时，缆式探头的伸长量为 2 mm / m $\times$ 缆绳长度

机械结构

外形尺寸


电子腔外壳的外形尺寸



A0011666

图 41 GT18 外壳 (316 L)。测量单位 mm (in)


*适用于内置过电压保护单元的仪表型号。



A0011346

图 42 GT19 外壳 (塑料 PBT)。测量单位 mm (in)

*适用于内置过电压保护单元的仪表型号。



A0020751

图 43 GT20 外壳 (铝, 带涂层)。测量单位 mm (in)

*适用于内置过电压保护单元的仪表型号。

安装架的外形尺寸




图 44 电子腔外壳安装架。测量单位 mm (in)

A 墙装
B 管装

i 订购带“分体式传感器”的仪表型号时，安装架是标准供货件（参见产品选型表的订购选项 060）。安装架还可以作为附件单独订购（订货号：71102216）。

分体式探头的连接尺寸






图 45 分体式探头的连接尺寸；连接电缆长度为订购长度。测量单位 mm (in)

FMP51: 过程连接 (G $\frac{3}{4}$ 或 NPT $\frac{3}{4}$ 螺纹) 和探头的外形尺寸


A0012645

图 46 FMP51: 过程连接和探头。测量单位 mm (in)

- B ISO228 G $\frac{3}{4}$ 或 ANSI MNPT $\frac{3}{4}$ 螺纹连接 (订购选项 100)
- E 4 mm 或 1/6" 缆式探头 (订购选项 060)
- F 4 mm 或 1/6" 缆式探头; 选配对中配重 (订购选项 060 和 610)
- G 8 mm 或 1/3" 杆式探头 (订购选项 060)
- H 同轴探头 (订购选项 060) ; 带等压孔 (孔径约 $\varnothing 6$ mm (0.24 in))
- LN 探头长度
- R 测量参考点

FMP51: 过程连接 (G1½或 NPT1½螺纹、法兰) 和探头的外形尺寸

47 FMP51: 过程连接和探头。测量单位 mm (in)

- B ISO228 G1-1/2 螺纹 (订购选项 100)
- C ANSI MNPT1-1/2 螺纹 (订购选项 100)
- D ANSI B16.5, EN1092-1, JIS B2220 法兰 (订购选项 100)
- I 4 mm 或 1/6" 缆式探头 (订购选项 060)
- J 4 mm 或 1/6" 缆式探头; 选配对中配重 (订购选项 060 和 610)
- K 12 mm 或 1/2" 杆式探头; 选配对中环或对中盘, 参见下表 (订购选项 060 和 610)
- L 16 mm 或 0.63 in 杆式探头, 可拆分, 每段长度为 500 mm 或 1000 mm; 选配对中环, 参见下表 (订购选项 060 和 610)
- M 同轴探头; AlloyC 合金 (订购选项 060); 带等压孔 (孔径约 Ø 8 mm (0.3 in))
- N 同轴探头; 316L (订购选项 060); 带等压孔 (孔径约 Ø 10 mm (0.4 in))
- LN 探头长度
- P 对中环厚度; 参见下表
- Q 对中环直径; 参见下表
- R 测量参考点
- S 对中盘厚度; 参见下表
- T 对中盘直径; 参见下表

对中盘、对中环、对中配重

订购选项 610 “安装附件”	说明	厚度	直径
OA	杆式探头的对中盘，316L；配合管径 DN80/3" + DN100/4"	S = 4 mm (0.16 in)	T = 75 mm (2.95 in)
OB	杆式探头的对中盘，316L；配合管径 DN50/2" + DN65/2-1/2"	S = 4 mm (0.16 in)	T = 45 mm (1.77 in)
OC	缆式探头的对中盘，316L；配合管径 DN80/3" + DN100/4"	S = 4 mm (0.16 in)	T = 75 mm (2.95 in)
OD	杆式探头的对中盘，PEEK；界面测量；配合管径 DN50/2" + DN100/4"	S = 7 mm (0.28 in)	T = 48 ... 95 mm (1.9 ... 3.7 in)
OE	杆式探头的对中环，PFA；界面测量；配合管径 DN40/1-1/2" + DN50/2"	P = 10 mm (0.39 in)	Q = 37 mm (1.46 in)
OK	缆式探头的对中配重，316L；配合管径 DN50/2"	60 mm (2.4 in)	45 mm (1.77 in)
OL	缆式探头的对中配重，316L；配合管径 DN80/3"	30 mm (1.18 in)	75 mm (2.95 in)
OM	缆式探头的对中配重，316L；配合管径 DN100/4"	30 mm (1.18 in)	95 mm (3.7 in)

AlloyC 材质法兰的注意事项

AlloyC 材质法兰始终需要使用螺纹安装固定，即使是安装在同轴探头上。

订购选项 100 “过程连接”中关联选型代号：AEM、AFM、AGM、AQM、ARM、ASM、ATM、CEM、CFM、CGM、CQM、CRM、CSM、CTM。





图 48 AlloyC 材质法兰的外形尺寸。测量单位 mm (in)


FMP52: 过程连接和探头的外形尺寸



49 FMP52: 过程连接和探头。测量单位 mm (in)

- A Tri-Clamp 1-1/2"卡箍 (订购选项 100)
- B Tri-Clamp 2"卡箍 (订购选项 100)
- C Tri-Clamp 3"卡箍 (订购选项 100)
- D DIN11851 DN50 牛奶管道接头 (订购选项 100)
- E ANSI B16.5、EN1092-1、JIS B2220 法兰 (订购选项 100)
- F 16 mm 或 0.63 in 杆式探头, PFA > 316L (订购选项 060) ; 选配对中环 (订购选项 610)
- G 4 mm 或 1/6"缆式探头, PFA > 316 (订购选项 060)
- LN 探头长度
- R 测量参考点

FMP54: 过程连接和探头的外形尺寸



A0012778

50 FMP54: 过程连接和探头。测量单位 mm (in)

- A ISO228 G1-1/2 或 ANSI MNPT1-1/2 螺纹; 增温型 (XT), 280 °C (订购选项 100 和 090)
- B ANSI B16.5、EN1092-1、JIS B2220 法兰; 增温型 (XT), 280 °C (订购选项 100 和 090)
- C ISO228 G1-1/2 或 ANSI MNPT1-1/2 螺纹; 高温型 (HT), 450 °C (订购选项 100 和 090)
- D ANSI B16.5、EN1092-1、JIS B2220 法兰; 高温型 (HT), 450 °C (订购选项 100 和 090)
- E 4 mm 或 1/6" 缆式探头 (订购选项 060)
- F 4 mm 或 1/6" 缆式探头; 选配对中配重 (订购选项 060 和 610)
- G 16 mm 或 0.63 in 杆式探头, 选配对中环或对中盘; 参见下表 (订购选项 060 和 610)
- H 16 mm 或 0.63 in 杆式探头, 可拆分, 每段长度为 500mm 或 1000mm; 选配对中环, 参见下表 (订购选项 060 和 610)
- I 同轴探头 (订购选项 060); 带等压孔 (孔径约 $\varnothing 10$ mm (0.4 in)); 选择“气相补偿”应用软件包的设备带对中盘 (订购选项 540, 选型代号 EF 或 EG)
- LN 探头长度
- L 对中环厚度; 参见下表
- M 对中环直径; 参见下表

N 对中盘厚度; 参见下表
 O 对中盘直径; 参见下表
 R 测量参考点

对中盘、对中环、对中配重

订购选项 610 “安装附件”	说明	厚度	直径
OA	杆式探头的对中盘, 316L; 配合管径 DN80/3" + DN100/4"	N = 4 mm (0.16 in)	O = 75 mm (2.95 in)
OB	杆式探头的对中盘, 316L; 配合管径 DN50/2" + DN65/2-1/2"	N = 4 mm (0.16 in)	O = 45 mm (1.77 in)
OC	缆式探头的对中盘, 316L; 配合管径 DN80/3" + DN100/4"	N = 4 mm (0.16 in)	O = 75 mm (2.95 in)
OD	杆式探头的对中盘, PEEK; 界面测量; 配合管径 DN50/2" + DN100/4"	N = 7 mm (0.28 in)	O = 48 ... 95 mm (1.9 ... 3.7 in)
OE	杆式探头的对中环, PFA; 界面测量; 配合管径 DN40/1-1/2" + DN50/2"	L = 10 mm (0.39 in)	M = 37 mm (1.46 in)
OK	缆式探头的对中配重, 316L; 配合管径 DN50/2"	60 mm (2.4 in)	45 mm (1.77 in)
OL	缆式探头的对中配重, 316L; 配合管径 DN80/3"	30 mm (1.18 in)	75 mm (2.95 in)
OM	缆式探头的对中配重, 316L; 配合管径 DN100/4"	30 mm (1.18 in)	95 mm (3.7 in)

探头长度偏差

杆式探头和同轴探头

允许偏差取决于探头长度:

- < 1 m (3.3 ft) = -5 mm (-0.2 in)
- 1 ... 3 m (3.3 ... 9.8 ft) = -10 mm (-0.39 in)
- 3 ... 6 m (9.8 ... 20 ft) = -20 mm (-0.79 in)
- > 6 m (20 ft) = -30 mm (-1.18 in)

缆式探头

允许偏差取决于探头长度:

- < 1 m (3.3 ft) = -10 mm (-0.39 in)
- 1 ... 3 m (3.3 ... 9.8 ft) = -20 mm (-0.79 in)
- 3 ... 6 m (9.8 ... 20 ft) = -30 mm (-1.18 in)
- > 6 m (20 ft) = -40 mm (-1.57 in)

Alloy C 合金涂层法兰的表面光洁度

Ra = 3.2 µm (126 µin); 更高表面光洁度可通过特殊选型订购。

适用“Alloy C 合金> 316/3160”法兰: 参见产品选型表中的订购选项 100 “过程连接”。使用其他法兰时, 表面光洁度应符合相应法兰标准的要求。

截短探头

如需要, 可以截短探头, 操作方法如下:

截短杆式探头

如果杆式探头与罐底或锥形出料口间的距离小于 10 mm (0.4 in), 必须截短杆式探头。使用锯子从下端截短。

 FMP52 杆式探头带涂层, **禁止**截短。

截短缆式探头

如果缆式探头与罐底或锥形出料口间的距离小于 150 mm (6 in), 必须截短探头。

 FMP52 缆式探头带涂层, **禁止**截短。

截短同轴探头

如果同轴探头与罐底或锥形出料口间的距离小于 10 mm (0.4 in), 必须截短探头。

 从下端截短同轴探头, 截短长度不得超过 80 mm (3.2 in)。同轴探头自带对中部件, 探头固定对中安装在管道中。对中部件位于杆式探头底部。可以在对中部件下方截短杆头, 最大允许长度约 10 mm (0.4 in)。

重量

外壳

部件	重量
GT18 不锈钢外壳	约 4.5 kg
GT19 塑料外壳	约 1.2 kg
GT20 铝外壳	约 1.9 kg

FMP51, 带 G $\frac{3}{4}$ 或 NPT $\frac{3}{4}$ 螺纹连接

部件	重量	部件	重量
传感器	约 0.8 kg	8 mm 杆式探头	约 0.4 kg/m*探头长度
4 mm 缆式探头	约 0.1 kg/m*探头长度	同轴探头	约 1.2 kg/m*探头长度

FMP51, 带 G1 $\frac{1}{2}$ 、NPT1 $\frac{1}{2}$ 螺纹连接或法兰

部件	重量	部件	重量
传感器	约 1.2 kg +法兰重量	16 mm 杆式探头	约 1.1 kg/m*探头长度
4 mm 缆式探头	约 0.1 kg/m*探头长度	同轴探头	约 3.0 kg/m*探头长度
12 mm 杆式探头	约 0.9 kg/m*探头长度		


FMP52

部件	重量	部件	重量
传感器	约 1.2 kg +法兰重量	4 mm 缆式探头	约 0.5 kg/m*探头长度
		16 mm 杆式探头	约 1.1 kg/m*探头长度

FMP54

部件	重量	部件	重量
传感器, 增温型 (XT)	约 6.7 kg +法兰重量	4 mm 缆式探头	约 0.1 kg/m*探头长度
传感器, 高温型 (HT)	约 7.7 kg +法兰重量	16 mm 杆式探头	约 1.6 kg/m*探头长度
		同轴探头	约 3.5 kg/m*探头长度

材质：GT18 外壳（不锈钢，耐腐蚀）




A0036037

图号	部件	材质
1	外壳	CF3M, 类同 316L/1.4404
2.1	电子腔盖板	■ 盖板: CF3M (类同 316L/1.4404) ■ 窗口: 玻璃 ■ 盖板密封圈: NBR ■ 窗口密封圈: NBR ■ 螺纹自润滑: 烤漆
2.2	端子接线腔盖	■ 盖板: CF3M (类同 316L/1.4404) ■ 盖板密封圈: NBR ■ 螺纹自润滑: 烤漆
3	端盖锁扣	■ 螺丝: A4 ■ 卡环: 316L (1.4404)
4	外壳颈部锁扣	■ 螺丝: A4-70 ■ 卡环: 316L (1.4404)
5.1	堵头、缆塞、适配接头或插头（取决于仪表型号）	■ 堵头, 取决于仪表型号: ■ PE ■ PBT-GF ■ 缆塞: 316L (1.4404)或镀镍黄铜 ■ 适配接头: 316L (1.4404/1.4435) ■ 密封圈: EPDM ■ M12 插头: 镀镍黄铜¹⁾ ■ 7/8"插头: 316 (1.4401)²⁾
5.2	堵头、缆塞或适配接头（取决于仪表型号）	■ 堵头: 316L (1.4404) ■ 缆塞: 316L (1.4404)或镀镍黄铜 ■ 适配接头: 316L (1.4404/1.4435) ■ 密封圈: EPDM
6	堵头或 M12 插座（取决于仪表型号）	■ 堵头: 316L (1.4404) ■ M12 插座: 316L (1.4404)
7	卸压塞	316L (1.4404)
8	接地端	■ 螺丝: A4 ■ 弹簧垫圈: A4 ■ 卡环: 316L (1.4404) ■ 支座: 316L (1.4404)
9	铭牌	■ 面板: 316L (1.4404) ■ 槽销: A4 (1.4571)

1) 带 M12 插头的仪表型号, 密封圈材质为 Viton

2) 带 7/8"插头的仪表型号, 密封圈材质为 NBR


材质: GT19 外壳 (塑料)



图号	部件	材质
1	外壳	PBT
2.1	电子腔盖	- 玻璃盖: PC - 盖板: PBT-PC - 盖板密封圈: EPDM - 螺纹自润滑: 烤漆
2.2	端子接线腔盖	- 盖板: PBT - 盖板密封圈: EPDM - 螺纹自润滑: 烤漆
4	外壳颈部锁扣	- 螺丝: A4-70 - 卡环: 316L (1.4404)
5.1	堵头、缆塞、转接头或插头 (取决于设备型号)	- 堵头, 取决于设备型号: - PE - PBT-GF - 堵头, 取决于设备型号: - 镀镍黄铜 (CuZn) - PA - 转接头: 316L (1.4404/1.4435) - 密封圈: EPDM - M12 插头: 镀镍黄铜¹⁾ 7/8"插头: 316 (1.4401)²⁾
5.2	堵头、缆塞或转接头 (取决于设备型号)	- 堵头, 取决于设备型号: - PE - PBT-GF - 镀镍钢 - 堵头, 取决于设备型号: - 镀镍黄铜 (CuZn) - PA - 转接头: 316L (1.4404/1.4435) - 密封圈: EPDM
6	堵头或 M12 插座 (取决于设备型号)	- 镀镍黄铜 (CuZn) - M12 插座: 镀镍 GD-Zn 合金
7	卸压塞	镀镍黄铜 (CuZn)
8	接地端	- 螺丝: A2 - 弹簧垫圈: A4 - 卡环: 304 (1.4301) - 支座: 304 (1.4301)
9	自粘铭牌	塑料

1) 带 M12 插头的设备型号, 密封圈材质为 Viton
2) 带 7/8"插头的设备型号, 密封圈材质为 NBR

材质: GT20 外壳 (铸铝, 粉末涂层)



A0036037






图号	部件	材质
1	外壳, RAL 5012 (蓝色)	- 外壳: 铝合金 AlSi10Mg (含铜量低于 0.1%) - 涂层: 聚酯
2.1	电子腔盖, RAL 7035 (灰色)	- 盖板: 铝合金 AlSi10Mg (含铜量低于 0.1%) - 窗口: 玻璃 - 盖板密封圈: NBR - 窗口密封圈: NBR - 螺纹自润滑: 烤漆
2.2	接线腔盖, RAL 7035 (灰色)	- 盖板: 铝合金 AlSi10Mg (含铜量低于 0.1%) - 盖板密封圈: NBR - 螺纹自润滑: 烤漆
3	盖板卡扣	- 螺丝: A4 - 卡环: 316L (1.4404)
4	外壳颈部锁扣	- 螺丝: A4-70 - 卡环: 316L (1.4404)
5.1	堵头、接头、转接头或连接头 (取决于仪表型号)	- 堵头, 取决于仪表型号: - PE - PBT-GF - 接头, 取决于仪表型号: - 镀镍黄铜 (CuZn) - PA - 转接头: 316L (1.4404/1.4435) - 密封圈: EPDM - M12 插头: 镀镍黄铜 ¹⁾ 7/8"插头: 316 (1.4401) ²⁾
5.2	堵头、接头或转接头 (取决于仪表型号)	- 堵头, 取决于仪表型号: - PE - PBT-GF - 镀锌钢 - 接头, 取决于仪表型号: - 镀镍黄铜 (CuZn) - PA - 转接头: 316L (1.4404/1.4435) - 密封圈: EPDM
6	堵头或 M12 插座 (取决于仪表型号)	- 堵头: 镀镍黄铜 (CuZn) - M12 插座: 镀镍 GD-Zn 合金
7	压力补偿口	镀镍黄铜 (CuZn)






图号	部件	材质
8	接地端	■ 螺丝: A2 ■ 弹簧垫圈: A2 ■ 卡环: 304 (1.4301) ■ 支座: 304 (1.4301)
9	自粘铭牌	塑料

- 1) 带 M12 插头的仪表型号, 密封材质为 Viton (与标准材质不同)。
- 2) 带 7/8"插头的仪表型号, 密封圈材质为 NBR (与标准材质不同)。





过程连接的材质



 Endress+Hauser 提供 DIN/EN 不锈钢法兰和螺纹过程连接, 符合 AISI 316L 标准 (DIN/EN 材料号: 1.4404 或 1.4435)。就材料的温度稳定性而言, 1.4404 和 1.4435 均归属在 EN 1092-1 2007 标准中 13E0 的表 G.3.1-1 中。两种材料的化学成份相同。

Levelflex FMP51						
螺纹连接			法兰		图号	材质
G¾、NPT¾	G1½	NPT1½	DN40...DN200	DN40...DN100		
 A0013850	 A0013852	 A0013849	 A0013854	 A0013910	1.1	316L (1.4404)
					1.2	Alloy C22 合金 (2.4602)
					2	ASME: 316/316L EN: 316L (1.4404) JIS: 316L (1.4435)
					3	Al ₂ O ₃ 陶瓷 (纯度: 99.7 %)
					4	镀层: Alloy C22 合金 (2.4602)

Levelflex FMP52							
法兰 EN、ASME、JIS	牛奶管道接头 DN50 (DIN 11851)	Tri-Clamp 卡箍			图号	材质	认证
		3"	2"	1½"			
 A0013865	 A0013866	 A0013867	 A0013868	 A0013869	1	316L (1.4404)	
					2	ASME: 316/316L EN: 316L (1.4404) JIS: 316L (1.4435)	
					3	316L (1.4404)	
					4	2 mm (0.08 in)涂层: PTFE (Dyneon TFM1600)	USP Cl.VI ¹⁾
					5	304L (1.4307)	

1) 塑料接液部件符合 USP <88> Cl. VI - 70°C 标准



Levelflex FMP54					
G1 $\frac{1}{2}$ 、NPT1 $\frac{1}{2}$ 螺纹连接		法兰		图号	材质
高温型 (HT)	增温型 (XT)	高温型 (HT)	增温型 (XT)		
 A0013880	 A0013882	 A0013881	 A0013883	1 316L (1.4404)	
				2 316L (1.4404)	
				3 ASME: 316/316L EN: 316L (1.4404) JIS: 316L (1.4435)	
				4 Alloy C22 合金 (2.4602)	
				5 316L (1.4404)	
				6 Nord 锁紧垫圈: 1.4547	
				7 Al ₂ O ₃ 陶瓷 (纯度: 99.7 %)、纯石墨	

Levelflex FMP51: 杆式探头				
订购选项 060 “探头”				
- AA: 8 mm 杆式探头, 316L - AB: 1/3"杆式探头, 316L	- AC: 2 mm 杆式探头, 316L - AD: 1/2"杆式探头, 316L	- AL: 12 mm 杆式探头, AlloyC 合金 - AM: 1/2"杆式探头, AlloyC 合金	- BA: 16 mm 杆式探头, 316L, 可拆分, 每段长度为 500 mm - BB: 0.63 in 杆式探头, 316L, 可拆分, 每段长度为 20 in - BC: 16 mm 杆式探头, 316L, 可拆分, 每段长度为 1000 mm - BD: 0.63 in 杆式探头, 316L, 可拆分, 每段长度为 40 in	图号 材质
 A0036651	 A0036585	 A0013912	 A0036586	1.1 316L (1.4404)
				1.2 Alloy C22 合金 (2.4602)
				2 连接螺栓: Alloy C22 合金 (2.4602)
				Nord 锁紧垫圈: 1.4547
				3 六角螺栓: A4-70
				Nord 锁紧垫圈: 1.4547
				4 对中盘: PEEK ¹⁾
				对中盘: 316L (1.4404) ²⁾
				5 对中环: PFA ³⁾




1) 订购选项 610 “安装附件” = OD “杆式探头的对中盘, d=48...95 mm, PEEK”




2) 订购选项 610 “安装附件” = OA “杆式探头的对中盘, d=75 mm”或 OB “杆式探头的对中盘, d=45 mm”

3) 订购选项 610 “安装附件” = OE “杆式探头的对中环, d=37 mm, PFA”

Levelflex FMP52			
订购选项 060 “探头”		图号	材质
▪ CA: 16 mm 杆式探头 ▪ CB: 0.63 in 杆式探头 ▪ OA: 4 mm 缆式探头, 最大安装短管高度 150 mm ▪ OB: 4 mm 缆式探头, 最大安装短管高度 300 mm ▪ OC: 1/6"缆式探头, 最大安装短管高度 6 in ▪ OD: 1/6"缆式探头, 最大安装短管高度 12 in			
		1	316L (1.4404)
		2	2 mm (0.08 in)涂层: PFA
		3	缆式探头: 316 (1.4401)
			0.75 mm (0.03 in)涂层: PFA
		4	本体: 316L (1.4435)
		5	对中环: PFA ¹⁾

1) 订购选项 610 “安装附件” = OE “杆式探头的对中环, d=37 mm, PFA, 界面测量”

Levelflex FMP54: 缆式探头				
订购选项 060 “探头”		图号	材质	
■ LA: 4 mm 缆式探头 ■ LB: 0.63 in 缆式探头				
订购选项 610: “安装附件”				
OC: 对中配重, d=75 mm	■ OK: 对中配重, d=45 mm ■ OL: 对中配重, d=75 mm ■ OM: 对中配重, d=95 mm	选型代号 OC 除外		
			1	316L (1.4404)
			2	316 (1.4401)
			3	圆柱头螺丝: A4-80
			4	对中盘: 316L (1.4404)
			5	固定螺丝: A4-70
			6	底部紧固螺丝: A2-70
			7	对中配重: 316L (1.4404)

LevelflexFMP54: 杆式探头和同轴探头				
订购选项 060 “探头”			图号	材质
■ AE: 16 mm 杆式探头 ■ AF: 0.63 in 杆式探头	■ BA: 16 mm 杆式探头, 可拆分, 每段长度为 500 mm ■ BB: 0.63 in 杆式探头, 可拆分, 每段长度为 20 in ■ BC: 16 mm 杆式探头, 可拆分, 每段长度为 1000 mm ■ BD: 0.63 in 杆式探头, 可拆分, 每段长度为 40 in	■ UA: ... mm, 同轴探头 ■ UB: ... inch, 同轴探头		
			1	带气相补偿功能的仪表型号: 316L (1.4404) ¹⁾
			2	连接螺栓: Alloy C22 合金 (2.4602) Nord 锁紧垫圈: 1.4547
			3	六角螺栓: A4-70 Nord 锁紧垫圈: 1.4547
			4	对中环: PEEK ²⁾ 对中盘: 316L (1.4404) ³⁾
			5	对中盘: PFA ⁴⁾
			6	杆式探头: 316L (1.4404)
			7	隔离支架: 氧化铝陶瓷 Al ₂ O ₃ (纯度: 99.7 %)


1) 与参考杆式探头采用相同材质。

2) 订购选项 610 “安装附件” = OD “杆式探头的对中环, d=48...95 mm, PEEK”

3) 订购选项 610 “安装附件” = OA “杆式探头的对中盘, d=75 mm”或 OB “杆式探头的对中盘, d=45 mm”

4) 订购选项 610 “安装附件” = OE “杆式探头的对中环, d=37 mm, PFA, 界面测量”


安装架的材质



A0015143

安装架，适用“分体式传感器”		
图号	部件	材质
10	支座	316L (1.4404)
11	圆形支架	316Ti (1.4571)
	螺丝/螺母	A4-70
	隔离套管	316Ti (1.4571) 或 316L (1.4404)
12	半壳	316L (1.4404)


转接头和分体式传感器连接电
缆的材质



A0021722

转接头和分体式传感器电缆		
图号	部件	材质
1	电缆	FRNC
2	传感器转接头	304 (1.4301)
3	接线端子	316L (1.4404)
	螺丝	A4-70
4	悬挂线	316 (1.4401)
	承压套管	铝
	铭牌	304 (1.4301)

材料：防护罩



A0015473

否	部件：材料
1	防护罩： 316 (1.4404)
2	Molded rubber part (4x): EPDM
3	Clamping screw: 316L (1.4404) + carbon fibre
4	Bracket: 316L (1.4404)
5	接地端 ▪ 螺丝： A4 ▪ 弹簧垫圈： A4 ▪ 卡环： 316L (1.4404) ▪ 支座： 316L (1.4404)
6	▪ 垫圈： A4 ▪ 圆头螺丝： A4-70

可操作性

操作方法

针对用户特定任务的多级操作菜单结构

- 调试
- 操作
- 诊断
- 专家菜单

显示语言

- English
- Deutsch
- Français
- Español
- Italiano
- Nederlands
- Portuguesa
- Polski
- русский язык (Russian)
- Svenska
- Türkçe
- 中文 (Chinese)
- 日本語 (Japanese)
- 한국어 (Korean)
- Bahasa Indonesia
- tiếng Việt (Vietnamese)
- čeština (Czech)



在产品选型表的订购选项 500 中选择出厂预设置语言。

调试快速安全

- 带图形显示界面的交互性设置向导，通过 FieldCare/DeviceCare 轻松调试
- 引导式菜单，每个参数都自带简要功能说明
- 在仪表上操作和通过调试软件操作的方法相同

内置数据存储单元 (HistoROM)

- 更换电子模块时能够传输组态设置
- 设备中最多记录 100 条事件信息
- 设备中最多记录 1000 个测量值
- 保存调试过程中的信号曲线，用于日后参考



高效诊断，提升了测量稳定性

- 全中文显示补救措施
- 多种仿真选项和在线记录仪功能


内置蓝牙模块 (HART 设备选项)

- 通过 SmartBlue (app) 简单快速设置
- 无需其他工具或适配接头
- 通过 SmartBlue (app) 显示信号包络线
- 加密的单一点对点数据传输 (Fraunhofer 研究所, 第三方、经测试) 和带密码保护的 Bluetooth® 无线通信

现场操作

操作方式	按键操作	触摸键操作
订购选项“显示; 操作”	选型代号 C “SD02”	选型代号 E “SD03”
	 A0036312	 A0036313
显示单元	四行显示	四行显示 白色背景显示; 仪表发生错误时切换为红色背景显示
	可以分别设置测量变量和状态变量的显示格式	
	显示单元的允许环境温度范围: -20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F) 超出温度范围时, 显示单元可能无法正常工作。	
操作单元	通过三个按键 (⊕、⊖、⊞) 进行现场操作	通过触摸键进行外部操作; 三个光敏键: ⊕、⊖、⊞
	可以在各类危险区中使用操作单元	
附加功能	数据备份功能 仪表设置可以储存在显示单元中。	
	数据比对功能 显示模块中储存的仪表设置可以与当前仪表设置进行比对。	
	数据传输功能 通过显示模块可以将变送器设置传输至另一台仪表中。	

通过分离型显示与操作单元
FHX50 操作




A0036314

图 51 FHX50 的操作选项

- 1 显示与操作单元 SD03, 光敏键操作, 可以在玻璃盖板外部操作
- 2 显示与操作单元 SD02, 按键操作; 必须打开盖板

通过 Bluetooth® 无线技术操作

要求



A0036790


图 52 带蓝牙模块的设备

- 1 设备的电子腔外壳
- 2 蓝牙模块

仅适用带蓝牙模块的设备型号。提供下列选项：

- 同时订购设备和蓝牙模块：
订购选项 610 “安装附件”，选型代号 NF “Bluetooth”
- 蓝牙模块作为附件订购（订货号：71377355）且已安装到位。参见特殊文档：SD02252F。

通过 SmartBlue (app) 操作




A0034939

图 53 通过 SmartBlue (app) 操作

- 1 变压器供电单元
- 2 智能手机/平台电脑，安装有 SmartBlue (app)
- 3 带蓝牙模块的变压器

远程操作

通过 HART 通信




A0036169

图 54 通过 HART 通信进行远程操作

- 1 PLC (可编程逻辑控制器)
- 2 变送器供电单元, 例如 RN221N (含通信电阻)
- 3 Commubox FXA191、FXA195 和手操器 375、475 的连接接口
- 4 475 手操器
- 5 计算机, 安装有调试软件 (例如 DeviceCare / FieldCare、AMS 设备管理器、SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA191 (RS232) 或 FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350/SFX370
- 8 VIATOR 蓝牙调制解调器, 带连接电缆
- 9 变送器

通过 PROFIBUS PA 通信




A0036301

图 55 通过 PROFIBUS PA 网络进行远程操作

- 1 段耦合器
- 2 计算机, 安装有 Profiboard/Proficard 和调试软件 (例如 DeviceCare / FieldCare)
- 3 PLC (可编程逻辑控制器)
- 4 变送器
- 5 附加功能 (阀门等)

通过 FOUNDATION Fieldbus 通信




A0017188

图 56 FOUNDATION Fieldbus 系统架构及其相关部件

- 1 FF 蓝牙调制解调器
- 2 Field Xpert SFX350/SFX370
- 3 DeviceCare / FieldCare
- 4 NI-FF 接口卡

IN	工业网络
FF-HSE	高速以太网
FF-H1	FOUNDATION Fieldbus-H1
LD	链接设备 FF-HSE/FF-H1
PS	总线电源
SB	安全栅
BT	总线端接器

DeviceCare/FieldCare, 使用服务接口 (CDI)




A0032466

57 DeviceCare/FieldCare, 使用服务接口 (CDI)

- 1 仪表的服务接口 (CDI) (Endress+Hauser 通用数据接口)
- 2 Commubox FXA291
- 3 计算机, 安装有 DeviceCare / FieldCare 调试软件

罐区系统集成

Endress+Hauser 的罐旁指示仪 NRF81 可以实现多罐体现场的集成通信，每个罐体上均可以安装有一个或多个传感器，例如雷达物位仪、单点温度计、平均温度计、液位检测电容和/或压力传感器。罐旁指示仪支持多种通信方式，可以轻松地与支持现有工业通信标准的罐体通信。此外还可以连接 4...20 mA 模拟传感器，数字量输入/输出模块和模拟量输出，简单实现罐体传感器集成。罐区中的所有传感器均通过本安型 HART 总线通信，布线成本低，系统具有最高安全性、可靠性和数据有效性。



A0016590

图 58 完整的测量系统包括：

- 1 Tankvision 工作站
- 2 Commubox FXA195 (USB) , 可选
- 3 计算机, 安装有调试软件 (ControlCare) , 可选
- 4 物位测量仪表
- 5 温度测量仪表
- 6 罐旁指示仪 NRF81
- 7 压力测量仪表
- 8 Tankvision 罐区巡检仪 NXA820

SupplyCare 库存管理软件

SupplyCare 是基于网页的调试软件，用于协调供应链中的物流和信息流。SupplyCare 提供不同安装位置的罐体和料仓的完整信息，能够随时随地获取透明的当前库存数据信息。

基于安装现场的测量和传输技术收集当前库存数据，并发送至 SupplyCare 中，清晰地显示关键库存数据，并进行预测计算，确保物料需求计划安全实施。

SupplyCare 的主要功能如下：

显示库存

SupplyCare 定期检测罐体和料仓内的库存量。显示当前和历史库存信息，并预测未来需求。允许按照用户喜爱设置总览界面。

主要信息管理

使用 SupplyCare 创建和管理主要信息，包括位置、公司、罐体、产品、用户及用户权限。

报告配置表

使用报告配置表快速轻松地创建个性化报告。允许多种保存格式的报告文件，例如 Excel、PDF、CSV 和 XML。提供多种报告传输方式，例如 http、ftp 或邮件。

事件管理

通过软件标识事件，例如物位下降至低于安全库存量或计划库存量时。此外，SupplyCare 可以通过邮件通知预设定的用户。

报警

出现技术故障时，例如连接故障，发出报警，并且向出现技术故障时（例如连接故障），发出报警，并向系统管理员和本地系统管理员发送报警邮件。

交货计划

低于预设的最低库存量时，集成交货计划功能自动生成订单。SupplyCare 不间断监测计划交货和处置时间进度。如果计划交货和处置未能如期执行，SupplyCare 将通知用户。

分析

在分析模式下，计算每个罐体的流入和流出的最重要指标，并以数据和图表显示。自动计算物料管理的关键指标，这是优化交货和存储过程的基础。

按地理位置显示


按照地理位置分布显示所有罐体和罐体库存量的分布图（基于谷歌地图）。可以按照罐体分组、产品、供应商或地理位置筛选罐体和库存解决方案。

多语言支持

多语言用户界面提供 9 种显示语言，可以在单一平台上实现全球合作。通过浏览器设置自动识别语言和设置。

企业版 SupplyCare

企业版 SupplyCare 的缺省运行环境为 Microsoft Windows 系统中的 Apache Tomcat。操作员和管理员通过网页浏览器在各自工作站中操作。



A0034288

图 59 SupplyCare Enterprise SCE30B 的库存管理平台示例

- 1 SupplyCare Enterprise (通过网页浏览器)
- 2 SupplyCare Enterprise 安装界面
- 3 SupplyCare Enterprise 安装在移动设备上 (通过网页浏览器)
- 4 以太网、WLAN、UMTS
- 5 Fieldgate FXA42
- 6 24 V DC 电源
- 7 Modbus TCP, 通过以太网, 作为服务器或客户端
- 8 转换器, 将 Modbus 转换成 HART Multidrop
- 9 HART Multidrop
- 10 4 x 4...20 mA 模拟量输入 (两线制/四线制)

云应用：SupplyCare Hosting

SupplyCare Hosting 用作主站设备（软件服务）。软件安装在 Endress+Hauser IT 网络中，用户在 Endress+Hauser 端口操作。




图 60 SupplyCare Hosting SCH30 的库存管理平台示例

- 1 SupplyCare Hosting，安装在 Endress+Hauser 数据中心
- 2 PC 工作站，带网络连接
- 3 仓库位置，通过 FXA42 或 FXA30 和 2G/3G 网络连接
- 4 仓库位置，通过 FXA42 和网络连接
- 5 Fieldgate FXA42
- 6 24 V DC 电源
- 7 Modbus TCP，通过以太网，作为服务器或客户端
- 8 转换器，将 Modbus 转换成 HART Multidrop
- 9 HART Multidrop
- 10 4 x 4...20 mA 模拟量输入（两线制/四线制）

使用 SupplyCare Hosting 用户无需采购基本版软件，也无需在 IT 网络中安装和运行。Endress+Hauser 不断升级 SupplyCare Hosting，提升用户的软件性能。主站版 SupplyCare 始终保持最新版本，可以针对用户的需求定制。除了 IT 网络和已安装的软件还提供其他服务，作为 Endress+Hauser 数据的冗余服务。Endress+Hauser 的全球服务和机构均提供此服务，快速响应各项服务需求。

证书和认证

 在产品选型软件中可以实时查询当前认证和证书信息。

CE 认证	测量系统符合适用 EC 准则的法律要求。详细信息参见相关 EU 符合性声明和适用标准。 Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。
RoHS 认证	测量系统符合危险物质限制准则 2011/65/EU (RoHS 2)的要求。
RCM-Tick 认证	包装中的产品或测量系统符合 ACMA (澳大利亚通信和媒体管理局)规定的网络整合性、互操作性、性能特性和健康及安全法规要求。因此，满足电磁兼容性的法规要求。产品铭牌上贴有 RCM-Tick 认证标签。  A0029561
防爆认证	设备通过防爆认证，允许在危险区中使用，相关安全指南参见单独成册的《安全指南》（XA、ZD）。铭牌上标识有文档资料代号。  《安全指南》（XA）中包含所有防爆认证参数，请联系 Endress+Hauser 当地销售中心获取。
双层密封，符合 ANSI/ISA 12.27.01 标准	仪表作为双层密封设备符合 ANSI/ISA 12.27.01 标准，用户无需在管道上安装 ANSI/NFPA 70 (NEC) and CSA 22.1 (CEC)标准过程密封章节要求的第二层过程密封圈，节约了使用成本。上述要求是北美安装法规，确保为带压应用中的危险液体测量提供安全、经济的安装方式。 详细信息请参照相关仪表的《安全指南》（XA）。
功能安全手册	用作物位监测（低限（MIN）、高限（MAX）、在量程范围内），最高安全等级为 SIL 3（同构冗余系统），通过 TÜV（德国莱茵）认证，符合 IEC 61508 标准，参照《功能安全手册》SD00326F。
溢出保护	WHG 认证 DIBt Z-65.16-501
卫生型认证	满足 3A No. 74 认证或 EHEDG 测试要求的仪表型号的详细信息参见：  SD02503F  必须使用合适的接头和密封圈，才能保证设计卫生合规（3A 认证和 EHEDG 测试）。 通过 SIP 和 CIP 可以清洗无缝连接的所有残液，这是行业中常见的清洗方法。 FMR52 的接液非金属部件符合 FDA 21 CFR 177.1550 和 USP Cl. VI 认证。
AD2000 认证	■ 适用 FMP51/FMP54： 接液部件材质 316L (1.4435/1.4404)，符合 AD2000 - W2/W10 标准。 ■ 适用 FMP52/FMP55： 耐压材质 316L (1.4435/1.4404)，符合 AD2000 - W2/W10 标准。 ■ 符合性声明：参见产品选型表中的订购选项 580，选型代号 JF。
NACE MR 0175 / ISO 15156 认证	适用 FMP51 和 FMP54： ■ 金属接液部件材质符合 NACE MR 0175 / ISO 15156 标准的要求（缆式探头除外）。 ■ 符合性声明：参见产品选型表中的订购选项 580，选型代号 JB

NACE MR 0103 认证

适用 FMP51 和 FMP54:

- 金属接液部件材质符合 NACE MR 0103 / ISO 17495 标准的要求（缆式探头除外）。
- 通过 NACE MR 0175 合规认证。
通过硬度和晶间腐蚀测试，并进行热处理（固溶退火）。因此，材质符合 NACE MR 0103 / ISO 17495 标准的要求。
- 符合性声明：参见产品选型表中的订购选项 580，选型代号 JE。

ASME B31.1 和 B31.3 认证

- 设备结构、材质、压力和温度范围以及标识均符合 ASME B31.1 和 B31.3 标准的要求
- 符合性声明：参见产品选型表中的订购选项 580，选型代号 KV。

最大压力 不超过 200 bar (2900 psi) 的 压力设备

带法兰和螺母的压力仪表无需使用带压外壳，不受压力设备指令的影响，与最大允许压力无关。

原因:

EU 指令 2014/68/EU 的第 2 章的第 5 点，压力附件是指“具有操作功能和耐压外壳的设备”。

压力仪表未配备耐压外壳时（自身无压力腔室），指令中不含压力附件说明。

最大允许压力为 200 bar (2900 psi) 的压力设 备

压力设备设计适用于各种带压体积不超过 0.1 L，在最大允许压力 $PS > 200 \text{ bar (2900 psi)}$ 的过程流体应用中，需要满足压力设备指令 2014/68/EU 附录 I 中的安全要求。按照附录 II 对第 13 章中的压力设备分类。压力设备评估的一致性应按照类别 I 确定，需要考虑上述低压体积。此类设备带 CE 认证。

原因:

- 压力设备指令 2014/68/EU 第 13 章，附录 II
- 压力设备指令 2014/68/EU，调试工作组“压力”，准则 A05

说明:

应部分检查压力仪表，压力仪表是安全设备的一部分，用于防止超出允许压力限定值（设备带安全功能，符合压力设备指令 2014/68/EU 第 2 章第 4 点）。

按照模块 A 执行符合性评估；静态强度和疲劳强度验证符合 EN 13445 和 AD2000 标准。

标称压力高于 200 bar (2900 psi) 时，FMP54 不能进行不稳定性气体测量。

蒸汽锅炉认证

FMP54 通过高温水 (HW) 和低温水 (LW) 罐体的限定设备认证，符合 EN12952-11 和 EN12953-9 标准 (TÜV 认证)。

产品选型表中的订购选项 590 “附加认证”，选型代号 LX “蒸汽锅炉认证”。

详细信息参见《安全指南》SD00349F 和《设计指南》SD01071F。

 带蒸汽锅炉认证的设备始终通过 SIL 认证。

船级认证

仪表型号	船级认证 ¹⁾				
	DNV GL	ABS	LR	BV	KR
FMP51	✓	✓	✓	✓	✓
FMP52	✓	✓	✓	✓	✓
FMP54	✓	✓	✓	-	-

1) 参见订购选项 590 “附加认证”

无线电认证

符合 FCC 法规第 15 章的无意辐射体定义。所有探头均符合 A 类数字设备要求。

另外，金属罐中的同轴探头和所有探头均符合 B 级数字设备的要求。

CRN 认证

部分型号的设备通过 CRN 认证。CRN 认证设备必须满足以下两个要求:

- CSA 认证型设备或 FM 认证型设备（产品选型表中的订购选项 010 “认证”）
- 设备选配有下表中列举的 CRN 认证型过程连接。

产品选型表中的订购选项 100	认证
AAJ	NPS 2" Cl. 600 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
ABJ	NPS 3" Cl. 600 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
AEJ	NPS 1-1/2" Cl. 150 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
AEK	NPS 1-1/2" Cl. 150 ASME B16.5 法兰, PTFE>316/316L
AEM	NPS 1-1/2" Cl. 150 ASME B16.5 法兰, AlloyC 合金>316/316L
AFJ	NPS 2" Cl. 150 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
AFK	NPS 2" Cl. 150 ASME B16.5 法兰, PTFE>316/316L
AFM	NPS 2" Cl. 150 ASME B16.5 法兰, AlloyC 合金>316/316L
AGJ	NPS 3" Cl. 150 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
AGK	NPS 3" Cl. 150 ASME B16.5 法兰, PTFE>316/316L
AGM	NPS 3" Cl. 150 ASME B16.5 法兰, AlloyC 合金>316/316L
AHJ	NPS 4" Cl. 150 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
AHK	NPS 4" Cl. 150 ASME B16.5 法兰, PTFE>316/316L
AJJ	NPS 6" Cl. 150 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
AJK	NPS 6" Cl. 150 ASME B16.5 法兰, PTFE>316/316L
AKJ	NPS 8" Cl. 150 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
AOJ	NPS 4" Cl. 600 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
AQJ	NPS 1-1/2" Cl. 300 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
AQK	NPS 1-1/2" Cl. 300 ASME B16.5 法兰, PTFE>316/316L
AQM	NPS 1-1/2" Cl. 300 ASME B16.5 法兰, AlloyC 合金>316/316L
ARJ	NPS 2" Cl. 300 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
ARK	NPS 2" Cl. 300 ASME B16.5 法兰, PTFE>316/316L
ARM	NPS 2" Cl. 300 ASME B16.5 法兰, AlloyC 合金>316/316L
ASJ	NPS 3" Cl. 300 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
ASK	NPS 3" Cl. 300 ASME B16.5 法兰, PTFE>316/316L
ASM	NPS 3" Cl. 300 ASME B16.5 法兰, AlloyC 合金>316/316L
ATJ	NPS 4" Cl. 300 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
ATK	NPS 4" Cl. 300 ASME B16.5 法兰, PTFE>316/316L
ATM	NPS 4" Cl. 300 ASME B16.5 法兰, AlloyC 合金>316/316L
AZJ	NPS 4" Cl. 900 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
A6J	NPS 2" Cl. 1500 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
A7J	NPS 3" Cl. 1500 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
A8J	NPS 4" Cl. 1500 RF ASME B16.5 法兰, 316/316L
GGJ	ISO228 G1-1/2 螺纹, 316L
GIJ	ISO228 G1-1/2 螺纹, 200bar, 316L
GJJ	ISO228 G1-1/2 螺纹, 400bar, 316L
RAJ	ANSI MNPT1-1/2 螺纹, 200bar, 316L
RBJ	ANSI MNPT1-1/2 螺纹, 400bar, 316L
RGJ	ANSI MNPT1-1/2 螺纹, 316L
TAK	Tri-Clamp ISO2852 DN40...51 (2") 卡箍, 3A 认证, PTFE > 316L
TDK	Tri-Clamp ISO2852 DN40...51 (2") 卡箍, PTFE>316L
TFK	Tri-Clamp ISO2852 DN70...76.1 (3") 卡箍, PTFE>316L
TJK	Tri-Clamp ISO2852 DN38 (1-1/2") 卡箍, PTFE>316L

产品选型表中的订购选项 100	认证
TLK	Tri-Clamp ISO2852 DN70...76.1 (3") 卡箍, 3A 认证, PTFE > 316L
TNK	Tri-Clamp ISO2852 DN38 (1-1/2") 卡箍, 3A 认证, PTFE > 316L



- 上表中未列举非 CRN 认证型过程连接。
- 通过产品选型表查看特定设备型号的配套过程连接。
- CRN 认证型设备的铭牌上标识有认证号 0F14480.5C。

跟踪记录

FMP5x 是 FMP4x 系列产品的替代产品。

测试和证书

订购选项 580 “测试，证书”	说明	认证
JA	3.1 材质证书，金属接液部件，EN10204-3.1 检测证书	- FMP51 - FMP54
JB	NACE MR0175 符合性声明，金属接液部件	- FMP51 - FMP52 - FMP54
JD	3.1 材质证书，承压部件，EN10204-3.1 检测证书	FMP52
JE	NACE MR0103 符合性声明，金属接液部件	- FMP51 - FMP52 - FMP54
JF	AD2000 符合性声明，金属接液部件： 所有接液/带压部件材质均符合 AD2000 标准（数据表 W2、W9、W10）	- FMP51 - FMP52 - FMP54
JN	变送器环境温度-50 °C (-58 °F)  选择此选型代号的设备需要进行例行测试（在-50 °C (-58 °F)温度下开始测试）。	- FMP51 - FMP54
KD	氦气泄漏测试，内部程序，检测证书	- FMP51 - FMP54
KE	压力测试，内部程序，检测证书	- FMP51 - FMP52 - FMP54
KG	3.1 材质证书 + PMI 测试 (XRF)，内部程序，金属接液部件，EN10204-3.1 检测证书	- FMP51 - FMP54
KP	液体渗透测试 AD2000-HP5-3 (PT)，接液/加压金属部件，检测证书	- FMP51 - FMP54
KQ	液体渗透测试 ISO23277-1 (PT)，接液/加压金属部件，检测证书	- FMP51 - FMP54
KR	液体渗透测试 ASME VIII-1 (PT)，接液/加压金属部件，检测证书	- FMP51 - FMP54
KS	焊接文档，焊点/压缝 包含： - 焊接图 - WPQR (焊接工艺评定报告) - WPS (焊接过程参数) - WQR (制造商符合性声明)	- FMP51 - FMP54
KV	ASME B31.3 符合性声明： 设备结构、材质、压力和温度范围以及标识均符合 ASME B31.3 标准的要求	- FMP51 - FMP52 - FMP54

 在 W@M 设备浏览器中查询电子版测试报告、符合性声明和检测证书：
输入设备上标识的序列号 (www.endress.com/deviceviewer)

相关订购选项如下：

- 550 “标定”
- 580 “测试和证书”

印刷版产品文档

可以订购印刷版测试报告、符合性声明和检测证书（订购选项 570 “服务”，选型代号 I7 “印刷版产品文档”）。产品包装中将包含这些文档。

其他标准和准则

- EN 60529
外壳防护等级 (IP 代号)
- EN 61010-1
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求
- IEC/EN 61326
电磁兼容性 (EMC) : “A 类电磁发射要求”。
- NAMUR NE 21
工业过程和实验室控制设备的电磁兼容性 (EMC)
- NAMUR NE 43
带模拟量输出信号的数字式变送器信号故障等级
- NAMUR NE 53
带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件
- NAMUR NE 107
状态分类符合 NE107 标准
- NAMUR NE 131
标准应用中的现场设备要求
- IEC61508
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全

订购信息

订购信息

详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心 (www.addresses.endress.com) ; 或登陆网站 www.endress.com , 进入 Configurator 产品选型软件查询:

1. 点击“公司”
2. 选择国家
3. 点击“现场仪表”
4. 在筛选器和搜索栏中输入产品型号
5. 进入产品主页

点击产品视图右侧的“配置”按钮, 打开 Configurator 产品选型软件。




产品选型软件: 产品选型工具

- 最新设置参数
- 取决于设备类型: 直接输入测量点参数, 例如: 测量范围或显示语言
- 自动校验排他选项
- 自动生成订货号及其明细, PDF 文件或 Excel 文件输出
- 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

三点线性标定

 在订购选项 550 (“标定”) 中选择选型代号 F3 时 (“三点线性标定”) 时，请注意以下几点。

探头的三点线性标定的定义如下：



- A 参考点 R 至第一个测量点的距离
- B 测量范围
- C 探头底部至第三个测量点的距离
- LN 探头长度
- R 测量参考点
- 1 第一个测量点
- 2 第二个测量点 (在第一个和第三个测量点中间)
- 3 第三个测量点

	杆式探头或同轴探头 ¹⁾ LN ≤ 6 m (20 ft)	可拆分杆式探头 LN > 6 m (20 ft)	缆式探头 LN ≤ 6 m (20 ft)	缆式探头 LN > 6 m (20 ft)
第一个测量点的位置	- FMP51/FMP52/FMP54, 不带气相补偿功能 / FMP55: A = 350 mm (13.8 in) - FMP54, 带气相补偿功能, L_{ref} = 300 mm (11 in): A = 600 mm (23.6 in) - FMP54, 带气相补偿功能, L_{ref} = 550 mm (21 in): A = 850 mm (33.5 in)		A = 350 mm (13.8 in)	A = 350 mm (13.8 in)
第二个测量点的位置	在第一个和第三个测量点中间	在第一个和第三个测量点中间	在第一个和第三个测量点中间	在第一个和第三个测量点中间
第三个测量点的位置	从探头底部末端开始测量: C = 250 mm (9.84 in)	从探头底部顶端开始测量: A+B = 5 750 mm (226 in)	从探头底部末端开始测量: C = 500 mm (19.7 in)	从探头底部顶端开始测量: A+B = 5 500 mm (217 in)
最小测量范围	B ≥ 400 mm (15.7 in)	B ≥ 400 mm (15.7 in)	B ≥ 400 mm (15.7 in)	B ≥ 400 mm (15.7 in)
最小探头长度	LN ≥ 1 000 mm (39.4 in)	LN ≥ 1 000 mm (39.4 in)	LN ≥ 1 250 mm (49.2 in)	LN ≥ 1 250 mm (49.2 in)

1) 同样适用可拆分杆式探头

 测量点位置按照±1 cm (±0.04 in)调节。


- 
 - 使用杆式探头和缆式探头时，进行整表的线性度检查。
 - 使用可拆分杆式探头时，使用参考探头替代原探头进行线性度检查。
 - 使用同轴探头时，在执行测试及线性度检查期间，设备电子部件安装在参考杆式探头上。
 - 在参考操作条件下执行线性度检查。

五点线性标定

 在订购选项 550 (“标定”) 中选择选型代号 F4 时 (“五点线性标定”) 时，请注意以下几点。

五点线性标定中的五个标定点应均匀分布在整個量程范围内 (0...100%)。必须设置空标 (E) 和满标 (F)，才能确定测量范围⁵⁾。

设置空标 (E) 和满标 (F) 时，必须考虑下列限制因素的影响：



A0014673

- A 参考点 R 至最高物位的距离
- B 测量范围
- C 探头底部至最低物位的距离
- E 空标距离
- F 满标距离
- R 测量参考点

传感器	参考点 R 至最高物位的最小距离	最小测量范围
FMP51	$A \geq 250 \text{ mm (10 in)}$	$B \geq 400 \text{ mm (16 in)}$
FMP51 带定心杆的缆式探头，最大安装短管高度 300 mm (12 in) ¹⁾	$A \geq 350 \text{ mm (14 in)}$	$B \geq 400 \text{ mm (16 in)}$
FMP52	$A \geq 250 \text{ mm (10 in)}$	$B \geq 400 \text{ mm (16 in)}$
FMP52 带定心杆的缆式探头，最大安装短管高度 300 mm (12 in) ²⁾	$A \geq 350 \text{ mm (14 in)}$	$B \geq 400 \text{ mm (16 in)}$
FMP54，不带气相补偿功能	$A \geq 250 \text{ mm (10 in)}$	$B \geq 400 \text{ mm (16 in)}$
FMP54，带气相补偿功能， $L_{\text{ref}} = 300 \text{ mm}$	$A \geq 450 \text{ mm (18 in)}$	$B \geq 400 \text{ mm (16 in)}$
FMP54，带气相补偿功能， $L_{\text{ref}} = 550 \text{ mm}$	$A \geq 700 \text{ mm (28 in)}$	$B \geq 400 \text{ mm (16 in)}$

- 1) 产品选型表中的订购选项 060 “探头”，选型代号 MB 或 MD
- 2) 产品选型表中的订购选项 060 “探头”，选型代号 OB 或 OD

5) 如果未设置空标 (E) 和满标 (F)，将使用探头的缺省值。

探头类型	探头底部至最低物位的最小距离	最大“空标”值
杆式探头（不可拆分）	$C \geq 100 \text{ mm (4 in)}$	$E \leq 3.9 \text{ m (12.8 ft)}$
- 同轴探头 - 杆式探头（可拆分）	$C \geq 100 \text{ mm (4 in)}$	$E \leq 5.9 \text{ m (19.4 ft)}$
缆式探头	$C \geq 1000 \text{ mm (40 in)}$	$E \leq 23 \text{ m (75 ft)}$

- 
 - 使用杆式探头和缆式探头时，进行整表的线性度检查。
 - 使用同轴探头时，在执行测试及线性度检查期间，设备电子部件安装在参考杆式探头上。
 - 在参考操作条件下执行线性度检查。
-  所选**空标**和**满标**值仅用于执行线性标定。随后复位至探头的缺省值。需要使用不同于缺省值的数值时，必须通过特殊选型订购用户自定义参数→  116。

用户自定义设置

在订购选项 570 (“服务”) 中选择选型代号 IJ (“用户自定义 HART 参数”)、选型代号 IK (“用户自定义 PA 参数”) 和选型代号 IL (“用户自定义 FF 参数”) 时，可以选择下列用户自定义设置：

参数	通信协议	选择列表/取值范围
设置 → 长度单位	■ HART ■ PA ■ FF	■ in ■ ft ■ mm ■ m
设置 → 空标	■ HART ■ PA ■ FF	0 ... 45 m (0 ... 147 ft)
设置 → 满标	■ HART ■ PA ■ FF	0 ... 45 m (0 ... 147 ft)
设置 → 扩展设置 → 电流输出 1/2 → 阻尼时间	HART	0 ... 999.9 s
设置 → 扩展设置 → 电流输出 1/2 → 故障模式	HART	■ 最小值 ■ 最大值 ■ 最近有效值
专家 → 通信 → HART 设置 → Burst 模式	HART	■ 关 ■ 开

位号 (TAG)

订购选项	895: 标记
选型代号	Z1: 位号 (TAG)，参见附加说明
测量点标记的位置	在附加选项中选择： ■ 不锈钢位号牌 ■ 自粘纸标签 ■ 随箱标签/标牌 ■ RFID TAG (无线射频识别标签) ■ RFID TAG (无线射频识别标签) + 不锈钢位号牌 ■ RFID TAG (无线射频识别标签) + 自粘纸标签 ■ RFID TAG (无线射频识别标签) + 随箱标签/标牌
确定测量点名称	在附加选项中定义： 3 行，每行最多 18 个字符 测量点名称显示在所限标签和/或 RFID TAG (无线射频识别标签) 中。
电子铭牌名称 (ENP)	测量点名称的前 32 个字符
显示单元名称	测量点名称的前 12 个字符

应用软件包

心跳自诊断

适用范围

适用所有设备型号。

功能

- 设备连续自监测。
- 诊断信息输出至：
 - 现场显示单元。
 - 资产管理系统（例如 FieldCare/DeviceCare）。
 - 自动化系统（例如 PLC）。

优势

- 能够实时查看设备状态信息，并及时进行处理。
- 状态信号分类符合 VDI/VDE 2650 标准和符合 NAMUR NE 107 标准，显示错误原因和补救措施信息。

详细信息

参见设备《操作手册》的“诊断和故障排除”章节。

心跳自校验

适用范围

适用订购选项 540 “应用软件包”中的下列选型代号：

- **EH**
心跳自校验+心跳自监测
- **EJ**
心跳自校验

按需检查设备功能

- 校验测量设备的各项运行指标是否在规格参数范围内。
- 校验结果标识设备状况：**成功**或**失败**。
- 校验结果归档保存在校验报告中。
- 自动生成合规校验报告，符合内部和外部法规、法律和标准要求。
- 无需中断过程。

优势

- 无需亲临现场操作。
- DTM 触发设备校验，解释测量结果。用户无需掌握专业知识。
(DTM: 设备类型管理器；通过 DeviceCare、FieldCare 或基于 DTM 的过程控制系统控制设备操作。)
- 第三方机构可以使用校验报告进行质量评估。
- **心跳自校验**可以取代其他维护操作（例如定期检查）或延长测试间隔时间。

SIL/WHG 认证型设备

仅适用于 SIL 认证设备或 WHG 认证设备：订购选项 590 (“附加认证”)，选型代号 LA (“SIL”) 或 LC (“WHG”)。

- **心跳自校验**单元包含功能安全测试设置向导，在以下应用中必须定期执行心跳自校验：
 - SIL 认证 (IEC61508/IEC61511)
 - WHG (德国水资源法)
- 执行功能安全测试时，必须锁定设备 (SIL/WHG 锁定)。
- 在 FieldCare、DeviceCare 或基于 DTM 的过程控制系统中使用设置向导。

 使用 SIL 认证型和 WHG 认证型设备时，如果不采取额外的措施（例如旁路输出电流），就不能进行校验；因为必须进行输出电流仿真（增安型），或在后续再次锁定设备的过程中 (SIL/WHG 认证型) 必须手动调节物位（专家模式）。

详细信息

 SD01872F

心跳自监测

适用范围

适用订购选项 540 “应用软件包”中的下列选型代号：

- EH**
心跳自校验+心跳自监测

功能

- 除了校验参数，还可以记录相关参数值。
- **泡沫检测**和**黏附检测**设置向导使用现有测量变量，例如回波幅值。

 Levelflex FMP5x 不能同时使用**泡沫检测**和**黏附检测**设置向导。

“泡沫检测”向导

- 心跳自监测单元带**泡沫检测**向导。
- 使用此设置向导设置自动泡沫检测，基于削减后的信号幅值检测介质表面的泡沫。泡沫检测可以使用开关量输出，例如用于控制自动喷水系统，消除泡沫。
- 在 FieldCare、DeviceCare 或基于 DTM 的过程控制系统中使用设置向导。

“黏附检测” 向导

- 心跳自监测单元带黏附检测 向导。
- 使用此设置向导设置自动黏附检测，基于削减后的信号幅值检测探头上沉积的黏附物。
- 在 FieldCare、DeviceCare 或基于 DTM 的过程控制系统中使用设置向导。

优势

- 早期变化（趋势）检测，保证设备可用性和产品质量。
- 基于监测信息主动采取维护措施（例如清洗/维护）。
- 识别异常过程状况，用作装置和工艺过程优化的基础。
- 自动控制去除泡沫或者黏附。




详细信息

 SD01872F

附件

设备专用附件


防护罩

附件	说明
防护罩	 A0015466 A0015472  61 防护罩的外形尺寸示意图；单位：mm (in)  防护罩可以随仪表一同订购（产品选型表中的订购选项 620 “安装附件”，选型代号 PB “防护罩”）。 防护罩也可以作为附件单独订购；订货号：71162242。


电子腔外壳安装架

附件	说明
电子腔外壳安装架	A B ■ 62 电子腔外壳安装架；单位：mm (in) A 墙装 B 管装 订购带“分体式传感器”的仪表型号时，安装架是标准供货件（参见产品选型表的订购选项 060）。安装架还可以作为附件单独订购（订货号：71102216）。

定心延伸杆


附件	说明																																																		
定心延伸杆 HMP40 - 适用型号: FMP54 - 允许温度范围 安装短管的下端面处: - 不带对中盘: 无限制 - 带对中盘: -40...+150 °C (-40...+302 °F) - 相关文档资料: SD01002F	 1 安装短管高度 2 延伸杆 3 对中盘 A0013597 <table border="1"> <tr> <td>010</td><td>认证:</td></tr> <tr> <td>A</td><td>非防爆</td></tr> <tr> <td>M</td><td>FM DIP Cl.II Div.1 Gr.E-G N.I., Zone 21,22</td></tr> <tr> <td>P</td><td>CSA DIP Cl.II Div.1 Gr.G + coal dust N.I.</td></tr> <tr> <td>S</td><td>FM Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., Zone 0,1,2,20,21,22</td></tr> <tr> <td>U</td><td>CSA Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., Zone 0,1,2</td></tr> <tr> <td>1</td><td>ATEX II 1G</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ATEX II 1D</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>020</td><td>延伸杆; 安装短管高度:</td></tr> <tr> <td>1</td><td>115mm; 150...250 mm (6...10")</td></tr> <tr> <td>2</td><td>215mm; 250...350 mm (10...14")</td></tr> <tr> <td>3</td><td>315mm; 350...450 mm (14...18")</td></tr> <tr> <td>4</td><td>415mm; 450...550 mm (18...22")</td></tr> <tr> <td>9</td><td>特殊型; TSP 特殊选型</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>030</td><td>对中盘:</td></tr> <tr> <td>A</td><td>无</td></tr> <tr> <td>B</td><td>DN40 (1...1/2"), 直径 40...45 mm, PPS</td></tr> <tr> <td>C</td><td>DN50 (2"), 直径 50...57 mm, PPS</td></tr> <tr> <td>D</td><td>DN80 (3"), 直径 80...85 mm, PPS</td></tr> <tr> <td>E</td><td>DN80 (3"), 直径 76...78mm, PPS</td></tr> <tr> <td>G</td><td>DN100 (4"), 直径 100...110mm, PPS</td></tr> <tr> <td>H</td><td>DN150 (6"), 直径 152...164mm, PPS</td></tr> <tr> <td>J</td><td>DN200 (8"), 直径 210...215mm, PPS</td></tr> <tr> <td>K</td><td>DN250 (10"), 直径 253...269mm, PPS</td></tr> <tr> <td>Y</td><td>特殊型; TSP 特殊选型</td></tr> </table>	010	认证:	A	非防爆	M	FM DIP Cl.II Div.1 Gr.E-G N.I., Zone 21,22	P	CSA DIP Cl.II Div.1 Gr.G + coal dust N.I.	S	FM Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., Zone 0,1,2,20,21,22	U	CSA Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., Zone 0,1,2	1	ATEX II 1G	2	ATEX II 1D	020	延伸杆; 安装短管高度:	1	115mm; 150...250 mm (6...10")	2	215mm; 250...350 mm (10...14")	3	315mm; 350...450 mm (14...18")	4	415mm; 450...550 mm (18...22")	9	特殊型; TSP 特殊选型	030	对中盘:	A	无	B	DN40 (1...1/2"), 直径 40...45 mm, PPS	C	DN50 (2"), 直径 50...57 mm, PPS	D	DN80 (3"), 直径 80...85 mm, PPS	E	DN80 (3"), 直径 76...78mm, PPS	G	DN100 (4"), 直径 100...110mm, PPS	H	DN150 (6"), 直径 152...164mm, PPS	J	DN200 (8"), 直径 210...215mm, PPS	K	DN250 (10"), 直径 253...269mm, PPS	Y	特殊型; TSP 特殊选型
010	认证:																																																		
A	非防爆																																																		
M	FM DIP Cl.II Div.1 Gr.E-G N.I., Zone 21,22																																																		
P	CSA DIP Cl.II Div.1 Gr.G + coal dust N.I.																																																		
S	FM Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., Zone 0,1,2,20,21,22																																																		
U	CSA Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., Zone 0,1,2																																																		
1	ATEX II 1G																																																		
2	ATEX II 1D																																																		
020	延伸杆; 安装短管高度:																																																		
1	115mm; 150...250 mm (6...10")																																																		
2	215mm; 250...350 mm (10...14")																																																		
3	315mm; 350...450 mm (14...18")																																																		
4	415mm; 450...550 mm (18...22")																																																		
9	特殊型; TSP 特殊选型																																																		
030	对中盘:																																																		
A	无																																																		
B	DN40 (1...1/2"), 直径 40...45 mm, PPS																																																		
C	DN50 (2"), 直径 50...57 mm, PPS																																																		
D	DN80 (3"), 直径 80...85 mm, PPS																																																		
E	DN80 (3"), 直径 76...78mm, PPS																																																		
G	DN100 (4"), 直径 100...110mm, PPS																																																		
H	DN150 (6"), 直径 152...164mm, PPS																																																		
J	DN200 (8"), 直径 210...215mm, PPS																																																		
K	DN250 (10"), 直径 253...269mm, PPS																																																		
Y	特殊型; TSP 特殊选型																																																		

缆式探头绝缘安装套件


附件	说明
缆式探头绝缘安装套件 适用型号: ■ FMP51 ■ FMP54	 ▣ 63 安装套件的标准供货件: 1 绝缘套管 2 吊环 可靠绝缘固定探头。 最高过程温度: 150 °C (300 °F) 4 mm (1/6 in)或 6 mm (1/4 in)缆式探头, PA >钢: ■ 孔径 D = 20 mm (0.8 in) ■ 订货号: 52014249 6 mm (1/4 in)或 8 mm (1/3 in)缆式探头, PA >钢: ■ 孔径 D = 25 mm (1 in) ■ 订货号: 52014250 由于存在静电释放的风险, 绝缘套管不能在危险区中使用。此时, 必须固定探头, 确保可靠接地。  安装套件可以随设备一同订购 (参见 Levelflex 产品选型表中的订购选项 620 “安装附件”, 选型代号 PG “安装套件, 绝缘套管, 缆式探头”)。

A0013586


对中环

附件	说明
对中环, PEEK, ϕ 48...95 mm 适用型号: - FMP51 - FMP54	 对中环适用 16 mm (0.6 in) 直径的杆式探头, 配合管径为 DN50...100。对中环四角的标记便于用户将探头截短至合适的长度, 确保与实际管径匹配。参见《特殊文档》SD02316F。 - 对中环材质: PEEK - 锁定环材质: PH15-7Mo (UNS S15700) - 允许过程温度范围: -60 ... +250 °C (-76 ... +482 °F) - 订货号: 71069064 i 如果在旁通管应用中使用对中环, 对中环必须安装在旁通管出水口下方。选择探头长度时, 必须考虑此因素。通常, 对中环安装在探头底部上方, 间距不大于 50 mm (1.97")。建议不要在杆式探头量程范围内安装 PEEK 材质的对中环。 i PEEK 材质的对中环可以随设备一同订购 (参见 Levelflex 产品选型表中的订购选项 610 “安装附件”, 选型代号 OD)。此时, 对中环没有通过定位环固定在杆式探头上, 而是通过六角螺栓 (A4-70) 和杆式探头底部的 Nord 锁紧垫圈 (1.4547) 将两者固定在一起。

A0014576

附件	说明
对中环, PFA ■ $\varnothing$ 16.4 mm (0.65 in) ■ $\varnothing$ 37 mm (1.46 in) 适用型号: ■ FMP51 ■ FMP52 ■ FMP54	 A 8 mm (0.3 in)探头 B 12 mm (0.47 in)和 16 mm (0.63 in)探头 对中环适用 8 mm (0.3 in)、12 mm (0.47 in)和 16 mm (0.63 in)直径的杆式探头 (也适用带涂层的杆式探头), 配合管径为 DN40...DN50。参见《操作手册》BA00378F。 ■ 材质: PFA ■ 允许过程温度范围: $-200 \dots +250 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-328 \dots +482 \text{ }^{\circ}\text{F}$) ■ 订货号 ■ 适用 8 mm (0.3 in)探头: 71162453 ■ 适用 12 mm (0.47 in)探头: 71157270 ■ 适用 16 mm (0.63 in)探头: 71069065  PFA 材质的对中环可以随设备一同订购 (参见 Levelflex 产品选型表中的订购选项 610 “安装附件”, 选型代号 OE)。


A0014577

附件	说明
对中环: PEEK, $\varnothing$ 48 ... 95 mm (1.9 ... 3.7 in) 适用型号: ■ FMP51 ■ FMP52 ■ FMP54	 对中环适用 4 mm ($\frac{1}{8}$ in)直径的缆式探头 (也适用带涂层的缆式探头)。参见《操作手册》SD01961F。 ■ 材质: PEEK ■ 允许过程温度范围: $-60 \dots +250 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-76 \dots +482 \text{ }^{\circ}\text{F}$) ■ 订货号 ■ 71373490 (1 个) ■ 71373492 (5 个)

A0035182

对中配重

附件	说明
对中配重, 316L $\varnothing$ 45 mm (1.77 in) 适用型号: ■ FMP51 ■ FMP54	对中配重适用 4 mm (1/8 in) 直径的缆式探头, 配合管径为 DN50/2"。 材质: 316L 对中配重可以随设备一同订购 (参见 Levelflex 的产品选型表), 或者作为无过程连接的探头订购 (参见产品选型表 XPF0005-): 订购选项 610 “安装附件”, 选型代号 OK (配合管径 DN50/2")。 A0038923

附件	说明
对中配重, 316L ■ ϕ 75 mm (2.95 in) ■ ϕ 95 mm (3.7 in) 适用型号: ■ FMP51 ■ FMP54	 ϕA = 52.5 mm (2.07 in), 配合管径 DN80/3" = 62.5 mm (2.47 in), 配合管径 DN100/4" ϕB = 75 mm (2.95 in), 配合管径 DN80/3" = 95 mm (3.7 in), 配合管径 DN100/4" 对中配重适用 4 mm ($\frac{1}{8}$ in) 直径的缆式探头, 配合管径为 DN80/3"或 DN100/4"。 材质: 316L 对中配重可以随设备一同订购 (参见 Levelflex 的产品选型表), 或者作为无过程连接的探头订购 (参见产品选型表 XPF0005-): 订购选项 610 “安装附件”, 选型代号 OL (配合管径 DN80/3") 或 OM (配合管径 DN100/4")。


A0038924

分离型显示单元 FHX50


附件	说明
分离型显示单元 FHX50	A0019128 ■ 材质: ■ 塑料 PBT ■ 316L/1.4404 ■ 铝 ■ 防护等级: IP68 / NEMA 6P 和 IP66 / NEMA 4x ■ 适用显示单元: ■ SD02 (按键操作) ■ SD03 (触摸键操作) ■ 连接电缆: ■ 仪表整体电缆, 最大长度为 30 m (98 ft) ■ 用户自备标准电缆, 最大长度为 60 m (196 ft) ■ 环境温度范围: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) ■ 环境温度范围 (可选): -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)¹⁾ i 需要使用分离型显示单元时, 订购“用于显示单元 FHX50”的仪表型号 (订购选项 030, 选型代号 L、M 或 N)。使用 FHX50 时, 必须在订购选项 050 “测量仪表型号”中选择选型代号 A “设计用于显示单元 FHX50”。 ■ 最初订购的仪表不带“设计用于显示单元 FHX50”选项, 而现在需要使用 FHX50 显示单元, 订购 FHX50 时必须在订购选项 050 “测量仪表类型”中选择选型代号 B “不设计用于显示单元 FHX50”。此时, FHX50 包装中提供仪表更换套件。套件安装在仪表上, 保证 FHX50 能够使用。 i FHX50 能否使用还受变送器认证类型的影响。选择选型代号 L、M 或 N 时 (“设计用于 FHX50”), 才能更换仪表 (仪表《安全指南》手册中的基本订购选项, 订购选项 4“显示; 操作”)。同时, 请参照 FHX50 的《安全指南》(XA)。 i 以下类型的变送器不能加装 FHX50: ■ 可燃粉尘防爆保护型 (粉尘防爆) ■ Ex nA 防爆保护型 i 详细信息参见 SD01007F。

1) 此温度范围适用于订购选项 580 “测试; 认证”中选择选型代号 JN “变送器的环境温度范围”-50 °C (-58 °F)。温度始终低于-40 °C (-40 °F), 故障发生率增大。

过电压保护单元

附件	说明
过电压保护单元，适用于 两线制设备 OVP10（单通道） OVP20（双通道）	 A0021734 技术参数 ■ 每个通道的阻抗: $2 \times 0.5 \Omega_{\max}$ ■ 直流电压 (DC) 阈值: 400 ... 700 V ■ 浪涌电压阈值: < 800 V ■ 1 MHz 时的电容值: < 1.5 pF ■ 标称泄漏电流 (8/20 μs) : 10 kA ■ 适用导线横截面积: 0.2 ... 2.5 mm² (24 ... 14 AWG) 随设备一同订购 在理想情况下应同时订购过电压保护单元和设备。参见产品选型表中的订购选项 610 “安装附件”，选型代号 NA “过电压保护单元”。如需加装，请单独订购。 订货号（如需加装） ■ 单通道型设备（订购选项 020，选型代号 A）： OVP10: 71128617 ■ 双通道型设备（订购选项 020，选型代号 B、C、E 或 G） OVP20: 71128619 加装外壳盖 使用浪涌保护器模块时，为了保持所需安全距离，加装设备时还需要更换外壳盖。取决于外壳类型，合适外壳盖的订货号如下： ■ 外壳盖，适用 GT18 外壳: 71185516 ■ 外壳盖，适用 GT19 外壳: 71185518 ■ 外壳盖，适用 GT20 外壳: 71185517 加装后的限制 取决于变送器的认证类型，OVP 模块的使用可能受限。如果选择选型代号 NA（过电压保护），设备的 OVP 模块功能可能受限，参见《安全指南》（XA）中的可选订购选项。 详细信息参见 SD01090F。

HART 设备的蓝牙模块

附件	说明
蓝牙模块	 A0036493 ■ 使用 SmartBlue (app) 进行调试 ■ 无需其他工具或适配接头 ■ 通过 SmartBlue (app) 显示信号包络线 ■ 加密的单一点对点数据传输 (Fraunhofer 研究所, 第三方、经测试) 和带密码保护的 Bluetooth® 无线通信 ■ 参考操作条件下的范围 > 10 m (33 ft) i 使用蓝牙模块时, 最小供电电压可以增加至 3 V。 i 与设备同时订购 建议同时订购蓝牙模块和设备。订购选项 610 “安装附件”, 选型代号 NF “Bluetooth” 改装时需要单独订购。 i 重新订购的订货号 Bluetooth 模块 (BT10) : 71377355 i 改装后部分功能受限 取决于变送器的认证类型, 蓝牙模块使用可能受限。设备的蓝牙模块功能可能受限, 如果选择选型代号 NF (蓝牙), 参见《安全指南》(XA) 中的可选规范。 i 详细信息参见 SD02252F。

通信专用附件

Commubox FXA195 HART

通过 USB 接口实现与 FieldCare 间的本安型 HART 通信



详细信息参见《技术资料》TI00404F

Commubox FXA291

将带 CDI 接口（Endress+Hauser 通用数据接口）的 Endress+Hauser 现场设备连接至计算机或笔记本电脑的 USB 端口

订货号：51516983



详细信息参见《技术资料》TI00405C

HART 回路转换器 HMX50

计算动态 HART 过程变量，将其转换成模拟量电流信号或限定值

订货号：71063562



详细信息参见《技术资料》TI00429F 和《操作手册》BA00371F

WirelessHART 适配器 SWA70

- 无线连接现场设备
- WirelessHART 转接头易于集成至现场设备和现有网络结构中，提供数据保护和传输安全功能，并且可以与其他无线网络同时使用



详细信息参见《操作手册》BA00061S

连接传感器 FXA30/FXA30B

全集成电池供电型网关，适用于 SupplyCare Hosting 的简单应用。最多可以连接 4 台 4 ... 20 mA 通信（FXA30/FXA30B）、串行 Modbus（FXA30B）或 HART（FXA30B）设备。设备坚固耐用，电池能够运行数年，是隔离安装位置远程监测的理想选择。可选 LTE 通信（仅限美国、加拿大和墨西哥）或 3G 移动通信设备。



详细信息参见《技术资料》TI01356S 和《操作手册》BA01710S。

Fieldgate FXA42

Fieldgate 用于连接的 4...20 mA、Modbus RS485 和 Modbus TCP 设备和 SupplyCare Hosting 或 SupplyCare Enterprise 之间的通信。通过 Ethernet TCP/IP、WLAN 或移动通信（UMTS）传输信号。提供高级自动化功能，例如内置网页 PLC、OpenVPN 和其他功能。



详细信息参见《技术资料》TI01297S 和《操作手册》BA01778S。

SupplyCare Enterprise SCE30B

库存管理软件，显示罐体内介质的物位、容积、质量、温度、压力、密度或其他参数。这些参数通过 Fieldgate FXA42、Connect Sensor FXA30B 或其他网关进行记录和传输。现场服务器上安装有这种基于网页的软件，用户可以使用移动终端设备（例如智能手机或平板电脑）进行可视化显示和操作。



详细信息参见《技术资料》TI01228S 和《操作手册》BA00055S

SupplyCare Hosting SCH30

库存管理软件，显示罐体内介质的物位、容积、质量、温度、压力、密度或其他参数。这些参数通过 Fieldgate FXA42、Connect Sensor FXA30B 或其他网关进行记录和传输。

SupplyCare Hosting 提供主站服务（通过网络提供软件服务（SaaS））。用户可以在 Endress+Hauser 门户网站上通过互联网获取数据。



详细信息参见《技术资料》TI01229S 和《操作手册》BA00050S

Field Xpert SFX350

Field Xpert SFX350 是进行调试和维护的移动计算机。能够进行设备设置和诊断，适用于在非防爆场合中的 HART 型和 FOUNDATION Fieldbus 型设备。



详细信息参见《操作手册》BA01202S

Field Xpert SFX370

Field Xpert SFX370 是进行调试和维护的移动计算机。能够进行设备设置和诊断，适用于在非防爆场合和防爆场合中的 HART 型和 FOUNDATION Fieldbus 型设备。



详细信息参见《操作手册》BA01202S

服务专用附件

DeviceCare SFE100

调试软件，适用 HART、PROFIBUS 和 FOUNDATION Fieldbus 现场设备



《技术资料》TI01134S

FieldCare SFE500

基于 FDT 技术的工厂资产管理软件

帮助用户对工厂中所有现场设备进行设置和维护。基于状态信息，还可以简单有效地检查设备状态和状况。



《技术资料》TI00028S

系统产品

Memograph M 图形显示数据管理仪

Memograph M 图形显示数据管理仪提供所有相关的过程变量信息。正确记录测量值，监控限定值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内部存储器、SD 卡或 U 盘中。



《技术资料》TI00133R 和《操作手册》BA00247R

RN221N

带供电单元的有源安全栅，安全隔离标准 4 ... 20 mA 信号回路。允许双向 HART 信号传输。



《技术资料》TI00073R 和《操作手册》BA00202R

RN221

在非防爆场合中为两线制测量设备供电的供电单元。通过 HART 通信插孔可以实现双向 HART 通信。



《技术资料》TI00081R 和《简明操作指南》KA00110R

补充文档资料

在 Endress+Hauser 网站的下载区中下载下列文档资料：www.endress.com/downloads



配套技术文档资料的查询方式如下：

- 在 W@M 设备浏览器 (www.endress.com/deviceviewer) 中：输入铭牌上的序列号
- 在 Endress+Hauser Operations App 中：输入铭牌上的序列号，或扫描铭牌上的二维码 (QR 码)

《简明操作指南》(KA)

引导用户快速获取首个测量值

文档包含所有必要信息，从到货验收到初始调试。

《操作手册》(BA)

操作指导

文档包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。

《安全指南》(XA)

防爆型设备都有配套《安全指南》(XA)。防爆手册是《操作手册》的组成部分。



设备铭牌上标识有配套《安全指南》(XA) 的文档资料代号。

《功能安全手册》(FY/SD)

取决于 SIL 认证，《功能安全手册》(FY/SD) 是《操作手册》的组成部分，同时还可作为《技术资料》和《安全指南》(ATEX 认证型仪表) 的配套文档资料。



《功能安全手册》(FY/SD) 中规定了实现保护功能所需满足的不同要求。



www.addresses.endress.com
