

# 技術仕様書

## Field Xpert SMT50

機器設定用の高性能タブレット PC



### アプリケーション

Field Xpert SMT50 タブレット PC により、複雑な設定なしに非危険場所でのモバイル機器設定をすぐに実行できます。有線/無線のデジタル通信インターフェースを使用して、Endress+Hauser 製および他社製のフィールド機器を管理し、作業の進捗を文書化できます。

SMT50 は、機器設定に最適なツールとしてデザインされています。3000 種類以上の機器のドライバライブラリがプレインストールされた、タッチ操作対応の使いやすいツールにより、お使いのフィールド機器をライフサイクル全体にわたって管理できます。

内蔵の LTE モジュールにより、WLAN が利用できない場所でもタブレット端末をオンラインで使用できます。米国で AT&T には対応していますが、Verizon には対応していません。

### 特長

- 堅牢なタブレット：12" の大型ディスプレイ、バッテリー持続時間：最長 8 時間
- アセット管理を最適化できるタッチ操作対応の機器設定ソフトウェア
- Endress+Hauser の産業 IoT エコシステムである Netilion への直接リンク
- プレインストールされた機器ドライバライブラリにより、主要な産業用プロトコルすべてに対応
- ハードウェアの自動検出機能により、1 回のクリック操作ですばやく機器に接続。アプリケーションソフトウェアおよび DTIM/ドライバのオンラインアップデートサービスにより、最新の機能を取得して最高レベルのセキュリティを確保
- Heartbeat 検証機能を内蔵 (PDF 版資料を含む)
- Endress+Hauser 製の Bluetooth および WLAN 対応機器に接続可能 - 機器へのアクセスが困難な場合に最適

# 目次

<b>本説明書について</b> .....	<b>3</b>
シンボル .....	3
<b>機能とシステム構成</b> .....	<b>4</b>
機能 .....	4
サポートされているプロトコルとインタフェースの概要 .....	4
アプリケーション事例 .....	6
通信およびデータ処理 .....	8
<b>電源供給</b> .....	<b>9</b>
バッテリー .....	9
<b>性能特性</b> .....	<b>9</b>
ハードウェア .....	9
ソフトウェア .....	9
<b>環境</b> .....	<b>11</b>
周囲温度範囲 .....	11
保管温度 .....	11
湿度 .....	11
保護等級 .....	11
耐振動性 .....	11
耐衝撃性 .....	11
電磁適合性 (EMC) .....	11
<b>構造</b> .....	<b>12</b>
外形寸法 .....	12
質量 .....	12
<b>操作性</b> .....	<b>12</b>
操作コンセプト .....	12
言語 .....	12
<b>合格証と認証</b> .....	<b>13</b>
CE マーク .....	13
<b>注文情報</b> .....	<b>13</b>
納入範囲 .....	13
<b>アクセサリ</b> .....	<b>13</b>
機器関連のアクセサリ .....	13
<b>関連資料</b> .....	<b>13</b>
標準資料 .....	13
<b>登録商標</b> .....	<b>14</b>

## 本説明書について

### シンボル

#### 安全シンボル

##### 危険

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

##### 警告

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。


##### 注意

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷または中程度のけがを負う恐れがあります。

##### 注記

潜在的に有害な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品や周囲のものを破損する恐れがあります。

#### 特定情報に関するシンボル

シンボル	意味
	<b>許可</b> 許可された手順、プロセス、動作
	<b>推奨</b> 推奨の手順、プロセス、動作
	<b>禁止</b> 禁止された手順、プロセス、動作
	<b>ヒント</b> 追加情報を示します。
	資料参照
	ページ参照
	図参照
	目視確認

## 機能とシステム構成


### 機能

ユニバーサル機器設定用の Field Xpert SMT タブレット PC は、各種プロトコルや Endress+Hauser が提供するサービスプロトコル、および Endress+Hauser 製 Bluetooth フィールド機器や Endress+Hauser 製 WLAN フィールド機器への接続をサポートします。フィールド機器は、モデム（ポイント・トゥー・ポイント接続）やバスシステム（ポイント・トゥー・バス接続）などの対応するインタフェース、または無線接続（WLAN/Bluetooth）を利用して直接接続できます。

Field Xpert ソフトウェアパッケージは高速で操作性に優れ、直感的に使用することができます。

Field Xpert 機器ライブラリには、数千のデバイス/通信ドライバがプレインストールされています。これらを使用することで、ほぼすべての HART 機器および FOUNDATION フィールドバス機器を操作できます（FieldComm Group ライブラリ）。また、Endress+Hauser 製フィールド機器ドライバもすべてインストールされています。Generic HART DTM および PROFIBUS プロファイル DTM を使用して、関連するフィールド機器の重要な基本機能をすべて操作することも可能です。

さらに、タブレット PC には、FDI をインストールするための FDI パッケージマネージャーと、IODD をインストールするための IODD DTM コンフィギュレータが搭載されています。いつでも新しいデバイスドライバ（DTM、FDI、IODD）を、フィールドタブレット PC にインストールできます。



A0057124

図 1 Field Xpert SMT50 アプリケーション

### サポートされているプロトコルとインタフェースの概要

#### サポートするフィールド機器とプロトコル

Endress+Hauser 製フィールド機器および他社製フィールド機器

- HART
- PROFIBUS DP/PA
- PROFINET
- FOUNDATION フィールドバス
- Modbus
- IO-Link
- Bluetooth : Endress+Hauser 製フィールド機器（Bluetooth 機能搭載）
- WLAN : Endress+Hauser 製 WLAN フィールド機器

#### サポートされている Endress+Hauser 製サービスプロトコル


- CDI
- IPC
- ISS
- PCP

プロトコル	インタフェース (インタフェース、モデム、ゲートウェイ)
HART	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Commubox FXA195</li> <li>▪ Viator Bluetooth IS モデム</li> <li>▪ Viator USB モデム (PowerXpress 搭載)</li> <li>▪ FieldPort SFP50</li> <li>▪ Fieldgate SFG250</li> <li>▪ Memograph RSG45</li> <li>▪ Tank Scanner NXA820</li> <li>▪ FieldGate SWG50</li> <li>▪ Fieldgate SWG70</li> </ul>
PROFIBUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Softing PROFIusb</li> <li>▪ Softing PBpro USB</li> <li>▪ FieldPort SFP50 (PROFIBUS ライセンス付き)</li> <li>▪ Fieldgate SFG500</li> </ul>
PROFINET	PROFINET Comm DTM
FOUNDATION フィールドバス	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NI USB</li> <li>▪ FieldPort SFP50 (FOUNDATION フィールドバスライセンス付き)</li> <li>▪ Softing FFusb</li> </ul>
Modbus	Modbus シリアル
IO-Link	FieldPort SFP20
Endress+Hauser 製サービスインタフェース	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Commubox FXA291 CDI</li> <li>▪ Commubox FXA291 IPC、ISS、PCP</li> <li>▪ Commubox FXA193 IPC、ISS</li> <li>▪ TXU10 V2 CDI</li> <li>▪ TXU10 V2 PCP</li> <li>▪ TXU10 V1 PCP、CDI</li> <li>▪ CDI USB</li> <li>▪ CDI TCP/IP</li> </ul>
Bluetooth	Endress+Hauser 製フィールド機器 (Bluetooth 機能搭載)
WLAN	Endress+Hauser 製 WLAN フィールド機器

## アプリケーション事例

## USB/HART モデム FXA195 経由の HART ポイント・トゥー・ポイント接続

Endress+Hauser USB/HART モデム FXA195 を使用して、タブレット PC から HART フィールド機器への接続を自動的に確立することが可能です。



A0056992

図 2 HART フィールド機器とのポイント・トゥー・ポイント接続


- 1 Field Xpert SMT70 タブレット PC
- 2 USB/HART モデム Commubox FXA195
- 3 HART フィールド機器

**i** HART フィールド機器との通信を確立するには、250 Ω 以上の抵抗器を回路に配置する必要があります。抵抗器の統合方法は、使用するシステムアーキテクチャと電源に応じて異なります。

詳細については、USB/HART モデム Commubox FXA195 の関連資料を参照してください。

## WLAN または Bluetooth 経由の接続

タブレット PC を WLAN または Bluetooth 経由で、WLAN または Bluetooth 対応の Endress+Hauser 製フィールド機器に接続できます。




A0056991

図 3 WLAN または Bluetooth 経由の接続

- 1 Field Xpert SMT70 タブレット PC
- 2 WLAN または Bluetooth
- 3 Endress+Hauser 製フィールド機器

## FieldPort SFP50 経由の HART ポイント・トゥー・ポイント通信




A0056990


図 4 FieldPort SFP50 経由のポイント・トゥー・ポイント接続

- 1 変換器電源ユニット
- 2 負荷抵抗 250~1100 Ω
- 3 HART フィールド機器
- 4 Field Xpert SMT70 タブレット PC
- 5 FieldPort SFP50

## Commubox FXA291 経由の CDI ポイント・トゥー・ポイント接続

タブレット PC を Endress+Hauser 製フィールド機器（CDI インタフェース付き）に、Endress+Hauser Commubox FXA291 経由で自動的に接続できます。

 詳細については、Commubox FXA291 の関連資料を参照してください。




A0056989

図 5 フィールド機器との CDI ポイント・トゥー・ポイント接続

- 1 Field Xpert SMT70 タブレット PC
- 2 Commubox FXA291、CDI インタフェース用
- 3 CDI インタフェース付きフィールド機器

## PROFIBUS ポイントツースバス接続

Endress+Hauser Fieldgate SFG500 のウィザードを使用して、タブレット PC から PROFIBUS PA フィールド機器の接続を確立できます。PROFIBUS DP から PROFIBUS PA の接続は、Siemens DP/PA リンクまたは Pepperl+Fuchs SK3 などのセグメントカップラを介して確立されます。



A0056988

図 6 Fieldgate SFG500 経由の PROFIBUS ポイントツーバス接続

- 1 Field Xpert SMT70 タブレット PC
- 2 イーサネット
- 3 Fieldgate SFG500
- 4 PROFIBUS DP
- 5 セグメントカプラ
- 6 PROFIBUS PA

## 通信およびデータ処理

### 接続部

- ビデオ：1 x mini HDMI 1.4a
- シリアルポート：1 x RS-232 (COM1) + 1 x RS-485 (COM2)

### 拡張スロット

- SIM スロット：1 x micro SIM
- 拡張：1 x micro SD

### USB

- 2 x USB 2.0
- 1 x USB 3.0

### 無線 LAN

- IEEE 802.11 a/b/g/n
- デュアルバンド WiFi 2.4GHz + 5.8G Hz

### Bluetooth

- Bluetooth® 4.0 (BLE)、クラス 1.5
- 伝送距離：10 m

### 無線 WAN + GPS

4G モジュール + U-blox NEO-7 内蔵



## 電源供給

### バッテリー

交換可能な充電式リチウムポリマー電池

**タイプ**  
R11AH

**電圧**  
7.4 V<sub>DC</sub>

**容量 (エネルギー)**  
6 300 mAh (45 Wh)

**バッテリー寿命**  
最大 8 h

## 性能特性

### ハードウェア

#### CPU

Intel® Skylake Core m3-6Y30 またはそれ以上

**作業メモリ**  
4 GB DDR3L

**メモリ**  
128 GB M.2 SSD

#### ディスプレイ

- 画面サイズ: 12.2" (30.98 cm)
- 解像度: 1920 × 1200
- 10 点静電容量式タッチスクリーン (Corning Gorilla® Glass 3)
- 輝度 (明るさ): 280 cd/m<sup>2</sup>

#### オーディオ

- 2 x スピーカ (0.8 W)
- 3.5 mm オーディオ出力

#### カメラ

- 2 MP カメラ: 前面
- 5 MP カメラまたはそれ以上: 背面

### ソフトウェア

#### Field Xpert SMT50 タブレット PC オペレーティングシステム

Windows 10 LTSC

#### Field Xpert ソフトウェア

タブレット PC 用に最適化された、タッチ操作対応の機器設定ソフトウェア




図 7 スタート画面のワンクリック自動ボタン




図 8 プロトコル選択画面：プロトコルを手動で選択




図 9 例：機器設定

## 環境

---

周囲温度範囲	-20~60 °C (-4~140 °F)
保管温度	-20~60 °C (-4~140 °F)
湿度	5~95%
保護等級	IP65
耐振動性	MIL-STD 810G 514.6 Procedure I Cat. 24, Fig. 514.6E-1
耐衝撃性	MIL-STD-810G
電磁適合性 (EMC)	干渉適合： <ul style="list-style-type: none"><li>■ EN 55022: 2010+ AC: 2011</li><li>■ EN 55022 Class B</li><li>■ EN 61000-3-2</li><li>■ EN 61000-3-3</li></ul> 干渉波の適合性： <ul style="list-style-type: none"><li>■ EN 55024: 2010</li><li>■ IEC 61000-4-2</li><li>■ IEC 61000-4-3</li><li>■ IEC 61000-4-4</li><li>■ IEC 61000-4-5</li><li>■ IEC 61000-4-6</li><li>■ IEC 61000-4-8</li><li>■ IEC 61000-4-11</li></ul>

---

## 構造

### 外形寸法

標準バージョン : 319.6 mm x 216 mm x 23.4 mm (12.58 in x 8.50 in x 0.92 in)




図 10 前面図

### 質量

1.5 kg (3.3 lb)

## 操作性

### 操作コンセプト

Field Xpert ソフトウェアにより、3つの異なる方法でフィールド機器との接続を確立することができます。どのバージョンが可能かは、プロトコル、インタフェース（モデム/ゲートウェイ）、およびフィールド機器に応じて異なります。

- 自動：インタフェース（モデム）/フィールド機器との接続が自動的に確立されます。
- ウィザード：インタフェース（モデム/ゲートウェイ）とフィールド機器との接続確立をステップバイステップで実行します。
- ワイヤレス：Endress+Hauser 製 Bluetooth 機器または WLAN フィールド機器との接続を確立したい場合は、このオプションを選択します。

### 言語

#### Field Xpert ソフトウェア

選択可能な言語：AR、CS、DE、ES、FI、FR、ID、IT、JA、KO、NL、PL、PT、RU、EN、SV、TH、TR、VI、ZH

#### フィールド機器用のドライバインタフェース

フィールド機器に応じて異なります。

## 合格証と認証

本製品に対する最新の認証と認定は、[www.endress.com](http://www.endress.com) の関連する製品ページから入手できます。

1. フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
2. 製品ページを開きます。
3. 「ダウンロード」を選択します。

### CE マーク

本製品は関連する EU/EC 指令の法的必要条件を満たしています。Endress+Hauser は本機器が試験に合格したことを、CE マークの貼付により保証いたします。

## 注文情報

詳細な注文情報は、お近くの弊社営業所もしくは販売代理店 [www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)、または [www.endress.com](http://www.endress.com) の製品コンフィギュレータから入手できます。

1. フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
2. 製品ページを開きます。
3. **Configuration** を選択します。

### 製品コンフィギュレータ - 個別の製品設定ツール

- 最新の設定データ
- 機器に応じて：測定レンジや操作言語など、測定ポイント固有の情報を直接入力
- 除外基準の自動照合
- PDF または Excel 形式でオーダーコードの自動生成および項目分類
- エンドレスハウザー社のオンラインショップで直接注文可能

### 納入範囲

納入範囲は以下のとおりです。

- Field Xpert タブレット PC (ハンドル付き)
- AC 充電器 (100~240 V<sub>AC</sub>, 1.5 A, 50~60 Hz)、EU、US、UK、CH、IT、ZA、AU 用接続ケーブル付き
- ご注文のソフトウェアおよびインターフェイス/モデム


## アクセサリ

### 機器関連のアクセサリ

本製品向けの現行アクセサリは、[www.endress.com](http://www.endress.com) で選択できます。

1. フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
2. 製品ページを開きます。
3. **Spare parts & Accessories** を選択します。

## 関連資料

-  関連する技術資料の概要については、以下を参照してください。
- デバイスビューワー ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：銘板のシリアル番号を入力します。
  - Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

### 標準資料

- Field Xpert SMT50**
- イノベーションカタログ IN01172S
  - 技術仕様書 TI01555S
  - 取扱説明書 BA02053S

## 登録商標

Windows 10 IoT Enterprise® は Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA の登録商標です。

Intel® Core™ は Intel Corporation, Santa Clara, USA の登録商標です。

FOUNDATION™ フィールドバスは FieldComm Group, Austin, TX 78759, USA の登録商標です。

HART®, WirelessHART® は FieldComm Group, Austin, TX 78759, USA の登録商標です。

PROFIBUS® は PROFIBUS User Organization, Karlsruhe/Germany の登録商標です。

PROFINET® は PROFIBUS User Organization (PNO), Karlsruhe/Germany の登録商標です。

Modbus は Modicon, Incorporated の登録商標です。

IO-Link® は PROFIBUS User Organization, (PNO) Karlsruhe/Germany 気付 IO-Link Community ([www.io-link.com](http://www.io-link.com)) の登録商標です。

その他のブランド名および製品名はすべて当該企業や組織の登録商標です。

---



[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---