

# Conseils de sécurité


## **Proline Prowirl 200**

ATEX : II3G Ex ec, II3G Ex ic, II1/3G  
Ex ic[ia] IIC T6 ... T1

IECEX : Zone 2 Ex ec, Zone 2 Ex ic, Zone 0/2  
Ex ic[ia] IIC T6 ... T1



Document: XA01637D

Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles selon Directive 94/9/CE (ATEX) et CEI 60079-0 →  5

- BG - Правила за техниката на безопасност за електрически средства за производство във взривоопасни зони. Ако не разбирате езика на това ръководство има възможност да спорьчате при нас едно ръководство, преведено на езика на Вашата страна.  
**ЕС декларация за съответствие**  
Производителят Endress+Hauser декларира с това заявление за съответствие и с предявяването на сертификата CE, че този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски директиви. Прилаганите директиви, норми и документи са указани в заявлението за съответствие.
- CS - Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje v místech s nebezpečím výbuchu. Pokud nemáte možnost přečíst si tento návod, můžete si u nás objednat návod přeložený do svého jazyka.  
**EU prohlášení o shodě**  
Společnost Endress+Hauser prohlašuje prostřednictvím tohoto prohlášení a použitím značky CE, že tento výrobek vyhovuje příslušným evropským směrnicím. Zmíněné směrnice, normy a dokumenty jsou uvedeny v Prohlášení o shodě.
- DA - Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater certificeret til brug i eksplosionsfarlige områder. Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.  
**EU-overensstemmelseserklæring**  
Med denne overensstemmelseserklæring og tilføjelsen af CE-mærket sikrer producenten Endress+Hauser, at produktet er i overensstemmelse med relevante europæiske direktiver. Dokumentation for overensstemmelsen gives i de anførte direktiver, standarder og dokumenter.
- EL - Οδηγίες ασφαλείας ηλεκτρικών συσκευών για επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, τότε μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίτυπο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.  
**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ**  
Με αυτή τη δήλωση πιστότητας και την τοποθέτηση του σήματος CE ο κατασκευαστής Endress+Hauser δηλώνει, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει να εφαρμοστούν. Οι οδηγίες, τα πορότυπα και τα έγγραφα που εφαρμόστηκαν αναφέρονται στη δήλωση πιστότητας.
- ES - Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos homologados para su utilización en áreas expuestas a riesgos de deflagración. Si no entiende este manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.  
**Declaración UE de conformidad**  
Por la presente declaración y la inclusión de la marca CE, el fabricante Endress+Hauser, declara que el producto cumple con las directivas europeas pertinentes. Las directivas, normas y documentos de aplicación se indican en la declaración de conformidad.
- ET - Ohutusjuhised plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate elektriseadmete kohta. Kui Te ei saa käesolevast juhendist aru, võite meilt tellida Teie riigikeelde tõlgitud juhendi.  
**EL i vastavusdeklaratsioon**  
Tootja Endress+Hauser kinnitab juurdelisatud vastavusdeklaratsiooni esitamisega ja CE-märgisega kandmisega tootele, et käesolev toode vastab kohaldatavale Euroopa Liidu direktiivide nõuetele. Kohaldatavad direktiivid, standardid ja dokumendid on ära toodud vastavusdeklaratsioonis.
- FI - Turvallisuusohjeita sähkölaitteille, jotka on vahvistettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.  
**EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus**  
Valmistaja Endress+Hauser vakuuttaa täällä vaatimustenmukaisuustodistuksella ja CE-merkin kiinnittämisellä, että tämä tuote täyttää sovellettavien EU-direktiivien määräykset. Sovellettavat direktiivit, normit ja dokumentit on merkitty vaatimustenmukaisuustodistukseen.
- HR - Sigurnosni naputci za elektromaterijal u sredini u kojoj prijete opasnost od eksplozije. Ako Vam nije moguće čitati ovaj naputak, onda imate mogućnost da kod nas naručite naputak sastavljen na Vašem materninskom jeziku.  
**EU izjava o sukladnosti**  
Dobavljač Endress+Hauser jamči ovom izjavom i stavljanjem oznake CE da ovaj proizvod udovoljava zahtjevima europskih direktiva koje su na snazi. U izjavi o usuglašenosti se navode direktive, norme i dokumenti koji su na snazi.
- HU - Biztonsági információk robbanásveszélyes területre való elektromos eszközökhöz. Amennyiben nem tudja elolvasni ezt az útmutatót, akkor megrendelheti az Ön anyanyelvére lefordítva is.  
**EU-megfeleléségi nyilatkozat**  
Az Endress+Hauser mint gyártó jelen megfeleléségi nyilatkozattal és a CE-jelzés felhelyezésével kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek. Az alkalmazott irányelvek, szabványok és dokumentumok a megfeleléségi nyilatkozatban fel vannak tüntetve.

- IT - Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche certificate per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione. Se il presente manuale non risulta comprensibile potete ordinarne una copia tradotta nella vostra lingua.  
**Dichiarazione di conformità UE**  
 Con questa dichiarazione e con l'applicazione del marchio CE, il costruttore Endress+Hauser, assicura che il prodotto è conforme alle direttive europee vigenti. Prova della conformità è fornita dall'osservanza delle direttive, delle norme e dei documenti elencati.
- LT - Elektros įrenginio saugumo nurodymai, susiję su sprogimo zonomis. Jeigu negalite perskaityti šios instrukcijos, kreipkitės į mus, kad užsisakytumėte į jūsų gimtąją kalbą išverstą instrukciją.  
**ES atitikties deklaracija**  
 Gamintojas Endress+Hauser šia atitikties deklaracija ir CE ženkliniu patvirtina, kad gaminys atitinka taikytinas ES direktyvas. Taikomos direktyvos, normos ir dokumentai yra pateikiami atitikties deklaracijoje.
- LV - Drošības norādījumi elektrisko darba instrumentu lietošanai apgabalos, kas pakļauti sprādzienbīstamībai. Ja Jums nav iespēju izlasīt šos norādījumus, Jūs varat pasūtīt pie mums tulkojumus Jūsu valsts valodā.  
**ES atbilstības deklarācija**  
 Ražotājs Endress+Hauser ar šo atbilstības apliecinājumu un CE zīmola lietojumu apstiprina, ka produkts izgatavots saskaņā ar atbilstošajām Eiropas vadlīnijām. Piemērotās vadlīnijas, normas un dokumenti atrunāti atbilstības apliecinājumā.
- NL - Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.  
**EU-conformiteitsverklaring**  
 De leverancier Endress+Hauser waarborgt met deze verklaring en het aanbrengen van het CE-teken, dat dit product overeenstemt met de geldende Europese richtlijnen. De geldende richtlijnen, normen en documenten zijn aangegeven in de conformiteitsverklaring.
- PL - Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonym wybuchem. Jeśli niniejsza instrukcja napisana jest w języku, którym się nie posługujesz, możesz zamówić u nas przetłumaczony dokument.  
**Deklaracja zgodności UE**  
 Producent Endress+Hauser w niniejszej deklaracji zgodności wraz z nadaniem znaku CE oświadcza, że produkt ten jest zgodny z obowiązującą Europejską Dyrektywą. Zastosowane wytyczne, normy oraz dokumenty podane są w deklaracji zgodności.
- PT - Instruções de segurança para dispositivos eléctricos certificados para utilização em áreas de risco de incêndio. Se não compreender este manual, pode encomendar-nos directamente uma cópia na sua língua.  
**Declaração UE de conformidade**  
 Com esta declaração de conformidade e a aplicação da marca CE, o fabricante Endress+Hauser, garante que o produto obedece às directivas europeias a aplicar. As directivas, normas e documentos são apresentadas na declaração de conformidade.
- RO - Indicații de siguranță pentru mijloacele de producție electrice pentru zonele periclitare de explozie. Dacă nu puteți citi aceste instrucțiuni, atunci puteți comanda la noi instrucțiunile traduse în limba țării dumneavoastră.  
**Declarația UE de conformitate**  
 Producătorul Endress+Hauser declară prin declarația de conformitate alăturată și prin aplicarea semnelui CE că acest produs corespunde directivelor europene aplicabile. Directivele, normele aplicate și documentele sunt menționate în declarația de conformitate.
- SK - Bezpečnostné pokyny pre elektrické zariadenie prevádzkované v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Ak nemáte možnosť prečítať si tento návod, môžete si u nás objednať návod preložený do svojho jazyka.  
**EÚ vyhlásenie o zhode**  
 Spoločnosť Endress+Hauser vyhlasuje prostredníctvom tohto vyhlásenia o konformite a použitím značky CE, že tento výrobok vyhovuje príslušným európskym smerniciam. Zmieňované smernice, normy a dokumenty sú uvedené vo Vyhlásení o konformite.
- SL - Varnostni napotki glede električne opreme, namenjene za uporabo veksplodivnih območjih. Če teh navodil ne morete razumeti, lahko pri nas naročite prevod v vaš jezik.  
**Izjava EU o skladnosti**  
 Proizvajalec Endress+Hauser s to izjavo o skladnosti in navedbo oznake CE izjavlja, da je ta izdelek skladen s predpisanimi evropskimi smernicami. Upoštewane smernice, standardi in dokumenti so navedeni v izjavi o skladnosti.
- SV - Säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning certifierad för användning i explosionsfarliga områden. Om du inte förstår denna manual, kan en översatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.  
**EU-försäkran om överensstämmelse**  
 Endress+Hauser försäkras med vidstående försäkran om överensstämmelse och med CE-märkningen att denna produkt överensstämmer med de tillämpbara europeiska riktlinjerna. De tillämpade riktlinjerna, normerna och dokumenten anges i försäkran om överensstämmelse.



# Proline Prowirl 200

## Sommaire

Documentation associée .....	6
Certificats constructeur .....	6
Référence de commande étendue .....	7
Consignes de sécurité : Généralités .....	10
Consignes de sécurité : Installation .....	10
Tableaux des températures .....	13
Valeurs de raccordement : circuits de signal .....	21

## Documentation associée

Toutes les documentations sont disponibles :

- Sur le CD-ROM fourni (ne fait pas partie de la livraison pour toutes les versions d'appareil).
- Pour toutes les versions d'appareil via :
  - Internet : [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
  - Smartphone/Tablette : *Endress+Hauser Operations App*
- Dans la zone de téléchargement de la page Internet Endress+Hauser : [www.fr.endress.com](http://www.fr.endress.com) → Documentations.

Le présent document fait partie intégrante du manuel de mise en service suivant :

Appareil de mesure	Référence de la documentation		
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA
Prowirl D 200	BA01685D	BA01693D	BA01689D
Prowirl F 200	BA01686D	BA01694D	BA01690D
Prowirl O 200	BA01687D	BA01695D	BA01691D
Prowirl R 200	BA01688D	BA01696D	BA01692D

*Documentation complémentaire :*

Type de document	Contenu	Référence de la documentation
Documentation spéciale	Affichage déporté FHX50	SD01007F
Conseils de sécurité	Affichage déporté FHX50 : II2G, II2D Ex ia	XA01053F
Brochure	Protection contre les explosions	CP00021Z

Tenir compte des documentations correspondant à l'appareil.

## Certificats constructeur

### Déclaration CE de conformité

Référence de la documentation :

- EC\_00308
- EC\_00309

### Attestation d'examen CE de type

Numéro de certificat :  
KEMA 10ATEX0072

## Déclaration CEI de conformité

Numéro de certificat :  
IECEX DEK 13.0032

En apposant le numéro de certificat, on certifie la conformité aux normes sous [www.IECEX.com](http://www.IECEX.com) (selon la version de l'appareil).

- IEC 60079-0 : 2011
- IEC 60079-7 : 2015
- IEC 60079-11 : 2011
- IEC 60079-26 : 2014

## Référence de commande étendue

La référence de commande étendue (Extended order code) est indiquée sur la plaque signalétique qui est apposée de façon bien visible sur l'appareil. Pour plus d'informations sur la plaque signalétique : Voir manuel de mise en service correspondant.

## Structure de la référence de commande étendue

* * * * *	-	* * * * * ... * * * * *	+	A*B*C*D*E*F*G*...
Type d'appareil		Spécifications de base		Spécifications optionnelles

\* = Caractère de remplacement : Position pour une option sélectionnée dans la spécification (chiffre ou lettre).

- Type d'appareil  
Dans la zone Type d'appareil (Structure produit) sont déterminés l'appareil et sa construction.
- Spécifications de base  
Les caractéristiques indispensables pour l'appareil sont définies dans les spécifications de base. Le nombre de positions dépend du nombre de caractéristiques disponibles. l'option choisie pour une caractéristique pouvant être composée de plusieurs positions.
- Spécifications optionnelles  
Les caractéristiques additionnelles de l'appareil sont décrites dans les spécifications optionnelles. Le nombre de positions dépend du nombre de caractéristiques disponibles. Afin d'identifier les caractéristiques, elles sont composées de deux caractères (par ex. JA). Le premier caractère (ID) correspond au groupe de caractéristiques et est un chiffre ou une lettre (par ex. J = test, certificat). Le second caractère constitue la valeur qui correspond à la caractéristique dans le groupe (par ex. A = certificat matière 3.1 (parties en contact avec le produit), certificat de réception).

Les tableaux suivants contiennent des informations détaillées sur l'appareil. Les tableaux décrivent les différentes positions et marquages Ex au sein de la référence de commande étendue.



## Type d'appareil

Position	Variante de commande	Option sélectionnée	Description
1	Famille d'appareils	7	Débitmètre vortex
2	Capteur	D, F, O, R	Type de capteur
3	Transmetteur	2	Type de transmetteur : 2 fils, version compacte, version séparée
4	Indice de la génération	C	Génération de la plate-forme
5, 6	Diamètre nominal	D : DN 15 ... 150 F : DN 15 ... 300 O : DN 15 ... 300 R : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réducteur DN 25 ... 200</li> <li>■ Super réducteur DN 40 ... 250</li> </ul>	Diamètre nominal du capteur

## Spécifications de base

Position	Variante de commande	Option sélectionnée	Description
1, 2	Agrément	BD, ID	Ex ic ia  IIC T6...T1 Ga/Gc
		BG, IG	Ex ec IIC T6...T1 Gc <sup>1)</sup>
		BH, IH	Ex ic IIC T6...T1 Gc <sup>2)</sup>
3	Sortie ; entrée	A	4-20mA HART
		B	4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/TOR
		C	4-20mA HART + 4-20mA analogique
		D	4-20mA HART, sortie impulsion/fréquence/TOR, entrée 4-20mA
		E	FOUNDATION Fieldbus, sortie impulsion/fréquence/tor
		G	PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor



Position	Variante de commande	Option sélectionnée	Description
4	Affichage ; configuration	A	Sans ; via communication
		C	SD02 4 lignes; boutons poussoirs + fonction de sauvegarde des données
		E	SD03 4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques + fonction de sauvegarde des données
		L	Préparé pour affichage FHX50 + raccord M12 <sup>3)</sup>
		M	Préparé pour affichage FHX50 + raccord non fourni <sup>3)</sup>
8, 9	Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure  Disponible uniquement pour les capteurs F, O, R avec protocole de communication HART	DA	Masse vapeur ; 316L ; 316L (mesure pression/température intégrée), -200 ... +400 °C (-328 ... +750 °F)
		DB	Masse gaz/liquide ; 316L ; 316L (mesure pression/température intégrée), -40 ... +260 °C (-40 ... +500 °F)
		DC	Masse vapeur ; Alloy 718; 316L (mesure pression/température intégrée), -200 ... +400 °C (-328 ... +750 °F)
		DD	Masse gaz/liquide ; Alloy 718 ; 316L (mesure pression/température intégrée), -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)
11	Composant de pression  Disponible uniquement pour les capteurs F, O, R avec protocole de communication HART	A	Non utilisé
		B	Cellule de mesure de pression 2 bar/29 psi abs
		C	Cellule de mesure de pression 4 bar/58 psi abs
		D	Cellule de mesure de pression 10 bar/145 psi abs
		E	Cellule de mesure de pression 40 bar/580 psi abs
		F	Cellule de mesure de pression 100 bar/1450 psi abs
		G	Cellule de mesure de pression 160 bar/2320 psi abs
16, 17	Modèle d'appareil	A1	1

1) Le marquage change en fonction de "Affichage ; configuration" = "L" ou "M" : Ex ec|ia Ga| IIC T6-T1 Gc.

2) Le marquage change en fonction de "Affichage ; configuration" = "L" ou "M" : Ex ic|ia Ga| IIC T6-T1 Gc.

3) FHX50 est agréé selon IECEx DEK12.0046X ou DEKRA 12ATEX0151X.

## Spécifications optionnelles

Identifiant	Référence de commande	Option sélectionnée	Description
Jx	Test, certificat	JN	Température ambiante transmetteur -50 °C
Nx	Accessoire monté	NA	Parafoudre (OVP)

### Consignes de sécurité : Généralités

- Le personnel réalisant le montage, l'installation électrique, la mise en service et la maintenance de l'appareil doit remplir les conditions suivantes :
  - Disposer de la qualification correspondant à ses fonctions et à ses activités
  - Etre formé sur la protection contre les explosions
  - Etre familiarisé avec les réglementations nationales (par ex. IEC/EN 60079-14 )
- Installer l'appareil d'après les instructions du fabricant et les directives nationales en vigueur.
- Ne pas utiliser l'appareil en dehors des limites nominales électriques, thermiques et mécaniques.
- N'utiliser l'appareil que dans des produits contre lesquels les matériaux en contact sont suffisamment résistants.
- La relation entre la température ambiante admissible pour le capteur et/ou le transmetteur en fonction du domaine d'application et des classes de température est à reprendre des tableaux des températures.
- La modification de l'appareil peut altérer la protection contre les risques d'explosion et ne peut, par conséquent, être réalisée que par du personnel Endress+Hauser habilité.
- Respecter toutes les caractéristiques techniques de l'appareil (voir plaque signalétique).

### Consignes de sécurité : Installation

En cas de mélanges explosifs vapeur-air : N'utiliser l'appareil que sous des conditions atmosphériques.

- Température : -20 ... +60 °C
- Pression : 80 ... 110 kPa (0,8 ... 1,1 bar)
- Air avec concentration normale en oxygène, généralement 21 % (V/V)

En l'absence de mélanges explosifs ou si des mesures complémentaires selon EN 1127-1 ont été prises, l'appareil peut également être utilisé en dehors des conditions atmosphériques conformément aux spécifications du fabricant.

- Température en régime continu du câble de raccordement :  
–40 ... +80 °C (–50 ... +80 °C pour spécification optionnelle, identifiant Jx (test, certificat) = JN) ; mais au moins selon la gamme de température de service de l'application, en tenant compte des influences supplémentaires des conditions de process ( $T_{a,min}$  et  $T_{a,max} + 20$  K).
- Utiliser exclusivement des entrées de câble certifiées et adaptées à l'application. Respecter les critères de sélection selon IEC/EN 60079-14.
- Lors du raccordement de l'appareil de mesure, tenir compte du mode de protection au transmetteur → ☰ 22.
- En cas d'atmosphères explosibles :
  - Ne pas déconnecter le circuit d'alimentation sous tension.
  - Ne pas ouvrir le couvercle du compartiment de raccordement sous tension.

#### *Mode de protection Ex ec*

- En cas d'atmosphères explosibles : Ne pas déconnecter le couvercle du compartiment de raccordement sous tension.
- Occulter les entrées de câble non utilisées à l'aide de bouchons de fermeture agréés correspondant au mode de protection. Le bouchon de fermeture plastique pour le transport ne remplit pas cette exigence et doit, par conséquent, être remplacé lors de l'installation.
- N'utiliser que des entrées de câble et des bouchons de fermeture agréés. Les entrées de câble, les extensions et les bouchons de fermeture métalliques remplissent cette exigence.


*Spécification de base, position 8, 9 (version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure) = DA, DA, DC, DD et position 11 (composant de pression) = B, C, D, E, F, G*

- Pour les versions d'appareil avec composant de pression installé directement sur le capteur F, O, R, la température maximale du produit est limitée :
  - A 40 °C pour T6 et T5
  - A 90 °C pour T4 et T1
- Dans le cas de T4 ... T1 et de températures de produit > 90 °C, le composant de pression DPC21 doit être installé à l'aide d'un siphon entre le composant de pression et le capteur F, O, R.
  - Le siphon doit avoir une longueur minimum de 50 cm (1,97 in).
  - Le siphon fourni remplit cette exigence.

## Sécurité intrinsèque

- L'appareil peut être raccordé à l'outil de service FXA291 Endress +Hauser : voir manuel de mise en service.
- *Spécification de base, position 3 (sortie) = A, B, C, D, E, G*  
Si les circuits à sécurité intrinsèque Ex ic de l'appareil sont connectés à des circuits à sécurité intrinsèque certifiés de Catégorie Ex ic pour Groupes d'équipements IIB, le mode de protection passe de Ex ic IIC à Ex ic IIB.
- Respecter les directives d'interconnexion des circuits à sécurité intrinsèque (par ex. IEC/EN 60079-14, Proof of Intrinsic Safety).
- Le circuit d'entrée à sécurité intrinsèque de l'appareil est isolé de la terre. Si l'appareil n'est doté que d'une seule entrée, la tenue diélectrique de l'entrée par rapport à la terre est d'au min.  $500 V_{rms}$ , et la tenue diélectrique de l'entrée par rapport à une autre est également d'au min.  $500 V_{rms}$ .
- L'appareil peut être raccordé à l'afficheur séparé FHX50 en mode de protection Ex ia ; voir Documentation Spéciale et documentation Ex.

## Compensation de potentiel

- Intégrer l'appareil dans la compensation de potentiel locale  
→  22.
- Lors d'une liaison à la terre correcte par le biais de la conduite, le capteur peut être intégré à la compensation de potentiel par le biais de la conduite.

## Parafoudre

*Spécification optionnelle, identifiant Nx (Accessoire monté) = NA*

- Température ambiante minimale lors de l'utilisation du parafoudre (OVP) :  $-40^{\circ}\text{C}$
- En cas d'utilisation d'un parafoudre interne : réduire la température ambiante admissible au boîtier de 2 K.
- Pour les installations qui nécessitent un parafoudre conformément aux directives ou normes nationales (par ex. IEC/EN 60079-14).
- Tenir compte des conseils de sécurité du parafoudre.
- Si un parafoudre selon IEC/EN 60079-14 est nécessaire pour la protection contre les surtensions atmosphériques : aucun autre circuit ne peut quitter le boîtier pendant le fonctionnement normal sans mesures supplémentaires.
- Le circuit d'entrée à sécurité intrinsèque de l'appareil est isolé de la terre. Si l'appareil n'est doté que d'une seule entrée, la tenue diélectrique de l'entrée est d'au moins  $290 V_{rms}$ . Si l'appareil est doté de plusieurs entrées, la tenue diélectrique de chaque entrée par rapport à la terre est d'au min.  $290 V_{rms}$ , et la tenue diélectrique d'une entrée par rapport à une autre est également d'au min.  $290 V_{rms}$ .

## Tableaux des températures

### Température ambiante

Température ambiante minimale :

- Spécification de base, position 3 (Sortie ; Entrée) = A, B, D en combinaison avec spécification optionnelle, identifiant Jx (Test, certificat) = JN

$$T_a = -50 \text{ °C}$$

(Pas autorisé en combinaison avec spécification optionnelle, identifiant Nx (Accessoire monté) = NA → 12)

- Spécification de base, position 3 (Sortie ; Entrée) = A, B, C, D, E, G

$$T_a = -40 \text{ °C}$$

Température ambiante maximale :

- Version compacte

$T_a = +70 \text{ °C}$  en fonction de la température du produit et de la classe de température

- Version séparée du transmetteur

$T_a = +75 \text{ °C}$  en fonction de la température du produit et de la classe de température

- Version séparée du capteur

$T_a = +85 \text{ °C}$  en fonction de la température du produit et de la classe de température

### Température du produit

Pour une température du produit  $T_m < -50 \text{ °C}$  on a la relation suivante avec la température ambiante :

$T_m \text{ [°C]}$	-50	-100	-150	-200
$T_a \text{ [°C]}$	-50	-47	-44	-39

### Version compacte

Spécification de base, position 3 (sortie ; entrée) = A

#### AVIS

**Pour les installations avec parafoudre en combinaison avec la classe de température T5, T6, la température ambiante change.**

Pour la spécification de base, position 1, 2 (agrément) = BD, BH, ID, IH :

- ▶  $T_a = T_a - 2 \text{ K}$

Version avec max. $T_m = 280 \text{ °C}$						
$T_a$ [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
40	80 <sup>1)</sup>	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	280 <sup>1)</sup>	-
60	-	95 <sup>2) 1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	280 <sup>1)</sup>	-

Version avec max. $T_m = 280\text{ °C}$						
$T_a$ [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
65	–	–	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	280 <sup>1)</sup>	–
70	–	–	130 <sup>1)</sup>	–	–	–

- 1) Pour les versions d'appareil avec un composant de pression installé directement sur le capteur F, O, R, la température maximale du produit est limitée à 40 °C pour T6 ... T5 et à 90 °C pour T4 ... T1. Dans le cas de T4 ... T1 et de températures de produit > 90 °C, le composant de pression DPC21 doit être installé à l'aide d'un siphon entre le composant de pression et le capteur F, O, R. La longueur du siphon doit être d'au moins 50 cm (1,97 in).
- 2)  $T_a = 55\text{ °C}$  pour les versions d'appareil avec composant de pression option DA, DB, DC, DD.

*Spécification de base, position 3 (Sortie; Entrée) = B*

### AVIS

**Pour les installations avec parafoudre en combinaison avec la classe de température T5, T6, la température ambiante change.**

Pour la spécification de base, position 1, 2 (agrément) = BD, BH, ID, IH :

- $T_a = T_a - 2\text{ K}$

Version avec max. $T_m = 280\text{ °C}$						
$T_a$ [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
35 <sup>1)</sup>	80 <sup>2)</sup>	95 <sup>2)</sup>	130 <sup>2)</sup>	195 <sup>2)</sup>	280 <sup>2)</sup>	–
50 <sup>3)</sup>	–	95 <sup>2)</sup>	130 <sup>2)</sup>	195 <sup>2)</sup>	280 <sup>2)</sup>	–
60	–	–	130 <sup>2)</sup>	195 <sup>2)</sup>	280 <sup>2)</sup>	–
65	–	–	130 <sup>2)</sup>	195 <sup>2)</sup>	280 <sup>4) 2)</sup>	–
70	–	–	130 <sup>2)</sup>	195 <sup>5) 2)</sup>	280 <sup>5)</sup>	–

- 1)  $T_a = 40\text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/ tor  $P_1 = 0,85\text{ W}$
- 2) Pour les versions d'appareil avec un composant de pression installé directement sur le capteur F, O, R, la température maximale du produit est limitée à 40 °C pour T6 ... T5 et à 90 °C pour T4 ... T1. Dans le cas de T4 ... T1 et de températures de produit > 90 °C, le composant de pression DPC21 doit être installé à l'aide d'un siphon entre le composant de pression et le capteur F, O, R. La longueur du siphon doit être d'au moins 50 cm (1,97 in).
- 3)  $T_a = 55\text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/ tor  $P_1 = 0,85\text{ W}$
- 4)  $T_a = 65\text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/tor  $P_1 = 0,7\text{ W}$
- 5)  $T_a = 70\text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/tor  $P_1 = 0,7\text{ W}$

*Spécification de base, positions 1, 2 (agrément) = BG, IG*

Version avec max. $T_m = 280\text{ °C}$						
$T_a$ [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
40	80 <sup>1)</sup>	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	280 <sup>1)</sup>	-
55	-	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	280 <sup>1)</sup>	-
65	-	-	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	280 <sup>2) 1)</sup>	-
70	-	-	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>3) 1)</sup>	280 <sup>3) 1)</sup>	-

- 1) Pour les versions d'appareil avec un composant de pression installé directement sur le capteur F, O, R, la température maximale du produit est limitée à 40 °C pour T6 ... T5 et à 90 °C pour T4 ... T1. Dans le cas de T4 ... T1 et de températures de produit > 90 °C, le composant de pression DPC21 doit être installé à l'aide d'un siphon entre le composant de pression et le capteur F, O, R. La longueur du siphon doit être d'au moins 50 cm (1,97 in).
- 2)  $T_a = 65\text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/tor  $P_1 = 0,7\text{ W}$
- 3)  $T_a = 70\text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/tor  $P_1 = 0,7\text{ W}$

*Spécification de base, position 3 (Sortie; Entrée) = C***AVIS**

**Pour les installations avec parafoudre en combinaison avec la classe de température T5, T6, la température ambiante change.**

Pour la spécification de base, position 1, 2 (agrément) = BD, BH, ID, IH :

- $T_a = T_a - 2\text{ K}$

Version avec max. $T_m = 280\text{ °C}$						
$T_a$ [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
40	80 <sup>1)</sup>	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	280 <sup>1)</sup>	-
55	-	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	280 <sup>1)</sup>	-
60	-	-	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	280 <sup>1)</sup>	-
65	-	-	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	280 <sup>2) 1)</sup>	-
70	-	-	130 <sup>1)</sup>	-	-	-

- 1) Pour les versions d'appareil avec un composant de pression installé directement sur le capteur F, O, R, la température maximale du produit est limitée à 40 °C pour T6 ... T5 et à 90 °C pour T4 ... T1. Dans le cas de T4 ... T1 et de températures de produit > 90 °C, le composant de pression DPC21 doit être installé à l'aide d'un siphon entre le composant de pression et le capteur F, O, R. La longueur du siphon doit être d'au moins 50 cm (1,97 in).
- 2)  $T_a = 65\text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/tor  $P_1 = 0\text{ W}$

*Spécification de base, position 3 (Sortie; Entrée) = D*

**AVIS**

**Pour les installations avec parafoudre en combinaison avec la classe de température T5, T6, la température ambiante change.**

Pour la spécification de base, position 1, 2 (agrément) = BD, BH, ID, IH :

►  $T_a = T_a - 2 \text{ K}$

Version avec max. $T_m = 280 \text{ °C}$						
$T_a$ [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
35	80 <sup>1)</sup>	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	280 <sup>1)</sup>	–
50	–	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	280 <sup>1)</sup>	–
55	–	–	–	195 <sup>1)</sup>	280 <sup>1)</sup>	–
60	–	–	–	195 <sup>1)</sup>	–	–

- 1) Pour les versions d'appareil avec un composant de pression installé directement sur le capteur F, O, R, la température maximale du produit est limitée à 40 °C pour T6 ... T5 et à 90 °C pour T4 ... T1. Dans le cas de T4 ... T1 et de températures de produit > 90 °C, le composant de pression DPC21 doit être installé à l'aide d'un siphon entre le composant de pression et le capteur F, O, R. La longueur du siphon doit être d'au moins 50 cm (1,97 in).

*Spécification de base, position 3 (Sortie; Entrée) = E, G*

**AVIS**

**Pour les installations avec parafoudre en combinaison avec la classe de température T5, T6, la température ambiante change.**

Pour la spécification de base, position 1, 2 (agrément) = BD, BH, ID, IH :

►  $T_a = T_a - 2 \text{ K}$

Version avec max. $T_m = 280 \text{ °C}$						
$T_a$ [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
40	80 <sup>1)</sup>	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	280 <sup>1)</sup>	–
50	–	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1) 2)</sup>	195 <sup>1) 2)</sup>	280 <sup>1) 2)</sup>	–
60	–	–	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	280 <sup>1)</sup>	–
65	–	–	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	280 <sup>3) 1)</sup>	–
70	–	–	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>4) 1)</sup>	280 <sup>4) 1)</sup>	–

- 1) Pour les versions d'appareil avec un composant de pression installé directement sur le capteur F, O, R, la température maximale du produit est limitée à 40 °C pour T6 ... T5 et à 90 °C pour T4 ... T1. Dans le cas de T4 ... T1 et de températures de produit > 90 °C, le composant de pression DPC21 doit être installé à l'aide d'un siphon entre le



composant de pression et le capteur F, O, R. La longueur du siphon doit être d'au moins 50 cm (1,97 in).

- 2)  $T_a = 60\text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/tor  $P_1 = 0\text{ W}$
- 3)  $T_a = 65\text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/tor  $P_1 = 0\text{ W}$
- 4)  $T_a = 70\text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/tor  $P_1 = 0\text{ W}$

### Version haute température

Spécification de base, position 3 (sortie ; entrée) = A

#### AVIS

**Pour les installations avec parafoudre en combinaison avec la classe de température T5, T6, la température ambiante change.**

Pour la spécification de base, position 1, 2 (agrément) = BD, BH, ID, IH :

- $T_a = T_m - 2\text{ K}$

Version avec max. $T_m = 440\text{ °C}$						
$T_a$ [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
40	80 <sup>1)</sup>	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	290 <sup>1)</sup>	440 <sup>1)</sup>
60	–	95 <sup>2)1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	290 <sup>1)</sup>	440 <sup>1)</sup>
70	–	–	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	290 <sup>1)</sup>	440 <sup>1)</sup>

- 1) Pour les versions d'appareil avec un composant de pression installé directement sur le capteur F, O, R, la température maximale du produit est limitée à 40 °C pour T6 ... T5 et à 90 °C pour T4 ... T1. Dans le cas de T4 ... T1 et de températures de produit > 90 °C, le composant de pression DPC21 doit être installé à l'aide d'un siphon entre le composant de pression et le capteur F, O, R. La longueur du siphon doit être d'au moins 50 cm (1,97 in).
- 2)  $T_a = 55\text{ °C}$  pour les versions d'appareil avec composant de pression option DA, DB, DC, DD.

Spécification de base, position 3 (Sortie; Entrée) = B

#### AVIS

**Pour les installations avec parafoudre en combinaison avec la classe de température T5, T6, la température ambiante change.**

Pour la spécification de base, position 1, 2 (agrément) = BD, BH, ID, IH :

- $T_a = T_m - 2\text{ K}$

Version avec max. $T_m = 440\text{ °C}$						
$T_a$ [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
35 <sup>1)</sup>	80 <sup>2)</sup>	95 <sup>2)</sup>	130 <sup>2)</sup>	195 <sup>2)</sup>	290 <sup>2)</sup>	440 <sup>2)</sup>
50 <sup>3)</sup>	–	95 <sup>2)</sup>	130 <sup>2)</sup>	195 <sup>2)</sup>	290 <sup>2)</sup>	440 <sup>2)</sup>

Version avec max. $T_m = 440\text{ °C}$						
$T_a$ [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
65	-	-	130 <sup>2)</sup>	195 <sup>2)</sup>	290 <sup>2)</sup>	440 <sup>2)</sup>
70	-	-	130 <sup>2)</sup>	195 <sup>4) 2)</sup>	290 <sup>2)</sup>	440 <sup>4) 2)</sup>

- 1)  $T_a = 40\text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/ tor  $P_1 = 0,85\text{ W}$
- 2) Pour les versions d'appareil avec un composant de pression installé directement sur le capteur F, O, R, la température maximale du produit est limitée à  $40\text{ °C}$  pour T6 ... T5 et à  $90\text{ °C}$  pour T4 ... T1. Dans le cas de T4 ... T1 et de températures de produit  $> 90\text{ °C}$ , le composant de pression DPC21 doit être installé à l'aide d'un siphon entre le composant de pression et le capteur F, O, R. La longueur du siphon doit être d'au moins 50 cm (1,97 in).
- 3)  $T_a = 55\text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/ tor  $P_1 = 0,85\text{ W}$
- 4)  $T_a = 70\text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/tor  $P_1 = 0,85\text{ W}$

*Spécification de base, positions 1, 2 (agrément) = BG, IG*

Version avec max. $T_m = 440\text{ °C}$						
$T_a$ [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
40	80 <sup>1)</sup>	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	290 <sup>1)</sup>	440 <sup>1)</sup>
55	-	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	290 <sup>1)</sup>	440 <sup>1)</sup>
65	-	-	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	290 <sup>1)</sup>	440 <sup>1)</sup>
70	-	-	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>2) 1)</sup>	290 <sup>2) 1)</sup>	440 <sup>2) 1)</sup>

- 1) Pour les versions d'appareil avec un composant de pression installé directement sur le capteur F, O, R, la température maximale du produit est limitée à  $40\text{ °C}$  pour T6 ... T5 et à  $90\text{ °C}$  pour T4 ... T1. Dans le cas de T4 ... T1 et de températures de produit  $> 90\text{ °C}$ , le composant de pression DPC21 doit être installé à l'aide d'un siphon entre le composant de pression et le capteur F, O, R. La longueur du siphon doit être d'au moins 50 cm (1,97 in).
- 2)  $T_a = 70\text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/tor  $P_1 = 0,85\text{ W}$

*Spécification de base, position 3 (Sortie; Entrée) = C*

### AVIS

**Pour les installations avec parafoudre en combinaison avec la classe de température T5, T6, la température ambiante change.**

Pour la spécification de base, position 1, 2 (agrément) = BD, BH, ID, IH :

- $T_a = T_a - 2\text{ K}$

Version avec max. $T_m = 440\text{ °C}$						
$T_a$ [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
40	80 <sup>1)</sup>	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	290 <sup>1)</sup>	440 <sup>1)</sup>
55	-	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	290 <sup>1)</sup>	440 <sup>1)</sup>
65	-	-	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	290 <sup>1)</sup>	440 <sup>1)</sup>
70	-	-	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>2) 1)</sup>	290 <sup>2) 1)</sup>	440 <sup>2) 1)</sup>

- 1) Pour les versions d'appareil avec un composant de pression installé directement sur le capteur F, O, R, la température maximale du produit est limitée à 40 °C pour T6 ... T5 et à 90 °C pour T4 ... T1. Dans le cas de T4 ... T1 et de températures de produit > 90 °C, le composant de pression DPC21 doit être installé à l'aide d'un siphon entre le composant de pression et le capteur F, O, R. La longueur du siphon doit être d'au moins 50 cm (1,97 in).
- 2)  $T_a = 70\text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/tor  $P_1 = 0\text{ W}$

Spécification de base, position 3 (Sortie; Entrée) = D

### AVIS

**Pour les installations avec parafoudre en combinaison avec la classe de température T5, T6, la température ambiante change.**

Pour la spécification de base, position 1, 2 (agrément) = BD, BH, ID, IH :

►  $T_a = T_a - 2\text{ K}$

Version avec max. $T_m = 440\text{ °C}$						
$T_a$ [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
35	80 <sup>1)</sup>	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	290 <sup>1)</sup>	440 <sup>1)</sup>
50	-	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	290 <sup>1)</sup>	440 <sup>1)</sup>
55	-	-	-	195 <sup>1)</sup>	290 <sup>1)</sup>	440 <sup>1)</sup>
60	-	-	-	195 <sup>1)</sup>	290 <sup>1)</sup>	440 <sup>1)</sup>
65	-	-	-	-	290 <sup>1)</sup>	-

- 1) Pour les versions d'appareil avec un composant de pression installé directement sur le capteur F, O, R, la température maximale du produit est limitée à 40 °C pour T6 ... T5 et à 90 °C pour T4 ... T1. Dans le cas de T4 ... T1 et de températures de produit > 90 °C, le composant de pression DPC21 doit être installé à l'aide d'un siphon entre le composant de pression et le capteur F, O, R. La longueur du siphon doit être d'au moins 50 cm (1,97 in).

Spécification de base, position 3 (Sortie; Entrée) = E, G

**AVIS**

**Pour les installations avec parafoudre en combinaison avec la classe de température T5, T6, la température ambiante change.**

Pour la spécification de base, position 1, 2 (agrément) = BD, BH, ID, IH :

►  $T_a = T_a - 2 \text{ K}$

Version avec max. $T_m = 440 \text{ °C}$						
$T_a$ [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
40	80 <sup>1)</sup>	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	290 <sup>1)</sup>	440 <sup>1)</sup>
50	–	95 <sup>1)</sup>	130 <sup>1)2)</sup>	195 <sup>1)2)</sup>	290 <sup>1)2)</sup>	440 <sup>1)2)</sup>
65	–	–	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>1)</sup>	290 <sup>1)</sup>	440 <sup>1)</sup>
70	–	–	130 <sup>1)</sup>	195 <sup>3)1)</sup>	290 <sup>3)1)</sup>	440 <sup>3)1)</sup>

- 1) Pour les versions d'appareil avec un composant de pression installé directement sur le capteur F, O, R, la température maximale du produit est limitée à 40 °C pour T6 ... T5 et à 90 °C pour T4 ... T1. Dans le cas de T4 ... T1 et de températures de produit > 90 °C, le composant de pression DPC21 doit être installé à l'aide d'un siphon entre le composant de pression et le capteur F, O, R. La longueur du siphon doit être d'au moins 50 cm (1,97 in).
- 2)  $T_a = 60 \text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/tor  $P_1 = 0 \text{ W}$
- 3)  $T_a = 70 \text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/tor  $P_1 = 0 \text{ W}$

**Version séparée****Transmetteur**

Spécification de base, position 3 Sortie ; entrée <sup>1)</sup>	Spécification de base, position 1, 2 Agrément	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]
A	toutes	40	60	75
B	BD, BH, ID, IH	35 <sup>2)</sup>	50 <sup>3)</sup>	70 <sup>4)</sup>
	BG, IG	40	55	70 <sup>4)</sup>
C	toutes	40	55	70 <sup>5)</sup>
D	toutes	35	50	65
E G	toutes	40	55	70 <sup>5)</sup>

- 1) Pour des installations avec parafoudre en combinaison avec la spécification de base, position 1, 2 (agrément) = BA, BB, BD, BH, BJ, B2, IA, IB, ID, IH, IJ, I4, C2 :  $T_a = T_a - 2 \text{ K}$
- 2)  $T_a = 40 \text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/ tor  $P_1 = 0,85 \text{ W}$
- 3)  $T_a = 60 \text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/ tor  $P_1 = 0,85 \text{ W}$
- 4)  $T_a = 75 \text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/ tor  $P_1 = 0,85 \text{ W}$
- 5)  $T_a = 75 \text{ °C}$  pour sortie impulsion/fréquence/ tor  $P_1 = 0 \text{ W}$

## Capteur

Version avec max. $T_m = 280\text{ °C}$						
$T_a$ [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
55	80 <sup>1) 2)</sup>	95 <sup>2)</sup>	130 <sup>2)</sup>	195 <sup>2)</sup>	280 <sup>2)</sup>	-
70	-	95 <sup>3) 2)</sup>	130 <sup>2)</sup>	195 <sup>2)</sup>	280 <sup>2)</sup>	-
85	-	-	130 <sup>2)</sup>	195 <sup>2)</sup>	280 <sup>2)</sup>	-

- 1)  $T_a = 40\text{ °C}$  Pour les versions d'appareil avec composant de pression option DA, DB, DC, DD.
- 2) Pour les versions d'appareil avec composant de pression installé directement sur le capteur F, O, R, la température maximale du produit est limitée à  $40\text{ °C}$  pour T6 ...T5 et à  $90\text{ °C}$  pour T4 ... T1. Dans le cas de T4 ... T1 et de températures de produit  $> 90\text{ °C}$ , le composant de pression DPC2.1 doit être installé à l'aide d'un siphon entre le composant de pression et le capteur F, O, R. La longueur du siphon doit être d'au moins 50 cm (1,97 in).
- 3)  $T_a = 55\text{ °C}$  pour les versions d'appareil avec composant de pression option DA, DB, DC, DD.

## Version haute température

Version avec max. $T_m = 440\text{ °C}$						
$T_a$ [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
55	80 <sup>1) 2)</sup>	95 <sup>2)</sup>	130 <sup>2)</sup>	195 <sup>2)</sup>	290 <sup>2)</sup>	440 <sup>2)</sup>
70	-	95 <sup>3) 2)</sup>	130 <sup>2)</sup>	195 <sup>2)</sup>	290 <sup>2)</sup>	440 <sup>2)</sup>
85	-	-	130 <sup>2)</sup>	195 <sup>2)</sup>	290 <sup>2)</sup>	440 <sup>2)</sup>

- 1)  $T_a = 40\text{ °C}$  Pour les versions d'appareil avec composant de pression option DA, DB, DC, DD.
- 2) Pour les versions d'appareil avec composant de pression installé directement sur le capteur F, O, R, la température maximale du produit est limitée à  $40\text{ °C}$  pour T6 ...T5 et à  $90\text{ °C}$  pour T4 ... T1. Dans le cas de T4 ... T1 et de températures de produit  $> 90\text{ °C}$ , le composant de pression DPC2.1 doit être installé à l'aide d'un siphon entre le composant de pression et le capteur F, O, R. La longueur du siphon doit être d'au moins 50 cm (1,97 in).
- 3)  $T_a = 55\text{ °C}$  pour les versions d'appareil avec composant de pression option DA, DB, DC, DD.

### Valeurs de raccordement : circuits de signal

Les tableaux suivants contiennent des indications dépendant du type de transmetteur et de l'occupation des entrées et sorties. Comparer les indications suivantes avec celles sur la plaque signalétique du transmetteur.

**Spécification de câble : câble de raccordement de la version séparée**  
*Spécification de base (agrément) 1,2 = BD, BH, ID, IH*

Le câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur a le mode de protection Ex ic.

Paramètre de câble :  $L/R \leq 38,2 \mu\text{H}/\Omega$

Le câble fourni par Endress+Hauser satisfait aux spécifications.

### Spécification pour le câble de raccordement de la cellule de mesure de pression


*Spécification de base (agrément) 1,2 = BD, BH, ID, IH*

Le câble de raccordement entre le transmetteur et le composant de pression ou entre le capteur et le composant de pression a le mode de protection Ex ic.

Paramètre de câble :  $L/R \leq 38,2 \mu\text{H}/\Omega$

Le câble fourni par Endress+Hauser satisfait aux spécifications.

### Raccordement du transmetteur



A0034702

Position		Spécification de base, position 1, 2 : agrément	Mode de protection utilisé pour l'entrée de câble	Description
1	Entrée de câble pour sortie 1	BG, IG BD, BH, ID, IH	Ex ec Ex ic	<p>Pour les appareils avec spécification de base, position 1, 2 (agrément) = BG, IG :</p> <p>Pour les versions d'appareil avec bouchon de fermeture plastique pour le transport, celui-ci ne satisfait pas aux exigences du mode de protection et doit être remplacé lors de l'installation par une entrée appropriée, correspondant à l'agrément.</p> <p>Pour les versions d'appareil avec entrée de câble, celle-ci dispose d'un agrément séparé et répond aux exigences du mode de protection indiqué sur la plaque signalétique.</p>
2	Entrée de câble pour sortie 2	BG, IG BD, BH, ID, IH	Ex ec Ex ic	<p>Pour les appareils avec spécification de base, position 1, 2 (agrément) = BG, IG :</p> <p>Dans le cas de versions d'appareil avec extensions métalliques et bouchons de fermeture, ces derniers font partie de l'agrément de l'appareil et répondent aux exigences du mode de protection indiqué sur la plaque signalétique.</p> <p>Pour les versions d'appareil avec entrée de câble, celle-ci dispose d'un agrément séparé et répond aux exigences du mode de protection indiqué sur la plaque signalétique.</p>
3	Variante de commande optionnelle <sup>1)</sup> : Entrée de câble pour module d'affichage et de configuration déporté FHX50	BG, IG BD, BH, ID, IH	Ex ec <sup>2)</sup> Ex ic <sup>3)</sup>	<p>Pour les appareils avec spécification de base, position 1, 2 (agrément) = BG, IG :</p> <p>Dans le cas de versions d'appareil avec extensions métalliques et bouchons de fermeture, ces derniers font partie de l'agrément de l'appareil et répondent aux exigences du mode de protection indiqué sur la plaque signalétique.</p> <p>Pour les versions d'appareil avec entrée de câble, celle-ci dispose d'un agrément séparé et répond aux exigences du mode de protection indiqué sur la plaque signalétique.</p>

Position		Spécification de base, position 1, 2 : agrément	Mode de protection utilisé pour l'entrée de câble	Description
4	Variante de commande optionnelle <sup>4)</sup> : Entrée de câble de la cellule de mesure de pression	BG, IG BD, BH, ID, IH	Ex ec Ex ic	Pour les appareils avec spécification de base, position 1, 2 (agrément) = BG, IG on a : Dans le cas de versions d'appareil avec extensions métalliques et bouchons de fermeture, ces derniers font partie de l'agrément de l'appareil et répondent aux exigences du mode de protection indiqué sur la plaque signalétique. Pour les versions d'appareil avec entrée de câble, celle-ci dispose d'un agrément séparé et répond aux exigences du mode de protection indiqué sur la plaque signalétique.
Position		Description		
5	Bouchon de compensation de pression	<b>AVIS</b> <b>Suppression du mode de protection du boîtier en raison d'une étanchéité insuffisante du boîtier.</b> ► Ne pas ouvrir - pas d'entrée de câble.		
⊕	Compensation de potentiel	<b>AVIS</b> <b>Borne de raccordement à la compensation de potentiel.</b> ► Tenir compte du concept de mise à la terre de l'installation.		

- 1) Spécification de base, position 4 (affichage ; configuration) = L, M
- 2) Le marquage change en fonction de "Affichage ; configuration" = "L" ou "M" : Ex ec|ia Ga| IIC T6...T1 Gc.
- 3) Pour BH, IH : Le marquage change en fonction de "Affichage ; configuration" = "L" ou "M" : Ex ic|ia Ga| IIC T6-T1 Gc.
- 4) Spécification de base, position 8, 9 (version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure) = DA, DA, DC, DD et position 11 (composant de pression) = B, C, D, E, F, G



## Affectation des bornes

### Transmetteur



La variante de commande fait partie de la référence de commande étendue. Indications détaillées relatives aux caractéristiques de l'appareil et à la structure de la référence de commande étendue → 7.

### Variantes de raccordement

Variante de commande "Sortie"	Numéros des bornes					
	Sortie 1		Sortie 2		Entrée	
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)	5 (+)	6 (-)
Option <b>A</b>	4-20 mA HART (passive)		-		-	
Option <b>B</b> <sup>1)</sup>	4-20 mA HART (passive)		Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)		-	
Option <b>C</b> <sup>1)</sup>	4-20 mA HART (passive)		4-20 mA analogique (passive)		-	
Option <b>D</b> <sup>1) 2)</sup>	4-20 mA HART (passive)		Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)		Entrée courant 4-20 mA (passive)	
Option <b>E</b> <sup>1) 3)</sup>	FOUNDATION Fieldbus		Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)		-	
Option <b>G</b> <sup>1) 4)</sup>	PROFIBUS PA		Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)		-	

- 1) La sortie 1 doit toujours être utilisée ; la sortie 2 est optionnelle.
- 2) La protection intégrée contre les surtensions n'est pas utilisée avec l'option D : Les bornes 5 et 6 (entrée courant) ne sont pas protégées contre les surtensions.
- 3) FOUNDATION Fieldbus avec protection intégrée contre les inversions de polarité.
- 4) PROFIBUS PA avec protection intégrée contre les inversions de polarité.

### Valeurs de sécurité intrinsèque



La variante de commande fait partie de la référence de commande étendue. Indications détaillées relatives aux caractéristiques de l'appareil et à la structure de la référence de commande étendue → 7.

*Mode de protection Ex ic*

Variante de commande "Sortie"	Type de sortie	Valeurs de sécurité intrinsèque	
Option A	4-20mA HART	$U_i = DC\ 35\ V$ $I_i = s.o.$ $P_i = 1\ W$ $L_i = 0\ \mu H$ $C_i = 5\ nF$	
Option B	4-20mA HART	$U_i = DC\ 35\ V$ $I_i = s.o.$ $P_i = 1\ W$ $L_i = 0\ \mu H$ $C_i = 5\ nF$	
	Sortie impulsion/fréquence/ tout ou rien	$U_i = DC\ 35\ V$ $I_i = s.o.$ $P_i = 1\ W$ $L_i = 0\ \mu H$ $C_i = 6\ nF$	
Option C	4-20mA HART	$U_i = DC\ 30\ V$ $I_i = s.o.$ $P_i = 1\ W$ $L_i = 0\ \mu H$ $C_i = 30\ nF$	
	4-20mA analogique		
Option D	4-20mA HART	$U_i = DC\ 35\ V$ $I_i = s.o.$ $P_i = 1\ W$ $L_i = 0\ \mu H$ $C_i = 5\ nF$	
	Sortie impulsion/fréquence/ tout ou rien	$U_i = DC\ 35\ V$ $I_i = s.o.$ $P_i = 1\ W$ $L_i = 0\ \mu H$ $C_i = 6\ nF$	
	Entrée courant 4...20 mA	$U_i = DC\ 35\ V$ $I_i = s.o.$ $P_i = 1\ W$ $L_i = 0\ \mu H$ $C_i = 5\ nF$	
Option E	FOUNDATION Fieldbus	STANDARD $U_i = 32\ V$ $L_i = 300\ mA$ $P_i = s.o.$ $L_i = 10\ \mu H$ $C_i = 5\ nF$	FISCO $U_i = 17,5\ V$ $I_i = s.o.$ $P_i = s.o.$ $L_i = 10\ \mu H$ $C_i = 5\ nF$
	Sortie impulsion/fréquence/ tout ou rien	$U_i = 35\ V$ $L_i = 300\ mA$ $P_i = 1\ W$ $L_i = 0\ \mu H$ $C_i = 6\ nF$	

Variante de commande "Sortie"	Type de sortie	Valeurs de sécurité intrinsèque	
Option G	PROFIBUS PA	STANDARD U <sub>i</sub> = 32 V L <sub>i</sub> = 300 mA P <sub>i</sub> = s.o. L <sub>i</sub> = 10 µH C <sub>i</sub> = 5 nF	FISCO U <sub>i</sub> = 17,5 V I <sub>i</sub> = s.o. P <sub>i</sub> = s.o. L <sub>i</sub> = 10 µH C <sub>i</sub> = 5 nF
	Sortie impulsion/fréquence/ tout ou rien	U <sub>i</sub> = 35 V L <sub>i</sub> = 300 mA P <sub>i</sub> = 1 W L <sub>i</sub> = 0 µH C <sub>i</sub> = 6 nF	

### Valeurs de sécurité



La variante de commande fait partie de la référence de commande étendue. Indications détaillées relatives aux caractéristiques de l'appareil et à la structure de la référence de commande étendue → 7.

### Mode de protection Ex ec

Variante de commande "Sortie"	Type de sortie	Valeurs de sécurité
Option A	4-20mA HART	U <sub>nom</sub> = DC 35 V U <sub>max</sub> = 250 V
Option B	4-20mA HART	U <sub>nom</sub> = DC 35 V U <sub>max</sub> = 250 V
	Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien	U <sub>nom</sub> = DC 35 V U <sub>max</sub> = 250 V P <sub>max</sub> = 1 W <sup>1)</sup>
Option C	4-20mA HART	U <sub>nom</sub> = DC 30 V U <sub>max</sub> = 250 V
	4-20mA analogique	
Option D	4-20mA HART	U <sub>nom</sub> = DC 35 V U <sub>max</sub> = 250 V
	Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien	U <sub>nom</sub> = DC 35 V U <sub>max</sub> = 250 V P <sub>max</sub> = 1 W <sup>1)</sup>
	Entrée courant 4...20 mA	U <sub>nom</sub> = DC 35 V U <sub>max</sub> = 250 V
Option E	FOUNDATION Fieldbus	U <sub>nom</sub> = DC 32 V U <sub>max</sub> = 250 V P <sub>max</sub> = 0,88 W

Variante de commande "Sortie"	Type de sortie	Valeurs de sécurité
	Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien	$U_{nom} = DC 35 V$ $U_{max} = 250 V$ $P_{max} = 1 W^{1)}$
Option G	PROFIBUS PA	$U_{nom} = DC 32 V$ $U_{max} = 250 V$ $P_{max} = 0,88 W$
	Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien	$U_{nom} = DC 35 V$ $U_{max} = 250 V$ $P_{max} = 1 W^{1)}$

1) Circuit interne limité par  $R_i = 760,5 \Omega$

### Affichage déporté FHX50

Spécification de base, position 1, 2 Agrément	Spécification de câble	Spécification de base, position 4 Affichage ; configuration Option L, M
	Longueur de câble max. : 60 m (196,85 ft)	$U_o = 7,3 V$
		$I_o = 327 mA$
		$P_o = 362 mW$
		$L_o = 149 \mu H$
		$C_o = 388 nF$
		$C_c \leq 125 nF$
		$L_c \leq 149 \mu H$







[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---