

技术资料

Levelflex FMP56、FMP57

导波雷达料位计

料位测量



应用

- 杆式探头或缆式探头
- 过程连接: 3/4"螺纹或法兰
- 过程温度: $-40 \dots +185^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots +365^{\circ}\text{F}$)
- 过程压力: $-1 \dots +16 \text{ bar}$ ($-14.5 \dots +232 \text{ psi}$)
- 最大测量范围: 4 m (13 ft) (杆式探头)、45 m (148 ft) (缆式探头)
- 测量精度: $\pm 2 \text{ mm}$ ($\pm 0.08 \text{ in}$)
- 通过国际防爆认证、EN10204-3.1 检测证书
- 线性协议 (三点、五点)

优势

- 即使介质和过程条件发生变化仍可可靠测量
- 采用 HistoROM 智能数据管理技术, 调试、维护和诊断简单
- 采用多路回波跟踪算法, 具有最高稳定性
- 硬件和软件设计遵循 IEC 61508 标准 (最高安全等级为 SIL3)
- 无缝集成至控制系统或资产管理系统中
- 全中文显示的操作界面
- 采用 Bluetooth® 无线技术, 通过免费的 iOS / Android app 进行调试、操作和维护
- 简单自检, 符合 SIL 和 WHG 要求
- 采用 Heartbeat Technology™ (心跳技术)

目录

重要文档信息	4	过程条件	59
图标	4	过程温度范围	59
术语和缩写	6	过程压力范围	59
注册商标	7	介电常数 (DC)	59
		张力和温度影响下的缆式探头伸长量	59
功能与系统设计	8	机械结构	60
测量原理	8	外形尺寸	60
测量系统	11	探头长度偏差	64
		截短探头	64
输入	13	重量	65
测量变量	13	材质: GT18 外壳 (不锈钢, 耐腐蚀)	66
测量范围	13	材质: GT19 外壳 (塑料)	67
盲区距离	14	材质: GT20 外壳 (铸铝, 粉末涂层)	68
测量频率范围	14	过程连接的材质	70
		探头的材质	71
输出	15	安装架的材质	72
输出信号	15	适配接头和分体式传感器电缆的材质	73
报警信号	16	材料: 防护罩	74
线性化功能	16		
电气隔离	16	可操作性	75
通信规范参数	17	操作方法	75
		现场操作	76
电源	21	通过分离型显示与操作单元 FHX50 操作	76
接线端子分配	21	通过 Bluetooth® 无线技术操作	77
仪表插头	29	远程操作	78
电源	30	SupplyCare 库存管理软件	81
功率消耗	32		
电流消耗	32	证书和认证	84
电源故障	33	CE 认证	84
电势平衡	33	RoHS 认证	84
接线端子	33	RCM-Tick 认证	84
电缆入口	33	防爆认证	84
电缆规格	33	双层密封, 符合 ANSI/ISA 12.27.01 标准	84
过电压保护	34	功能安全	84
		ASME B31.1 和 B31.3 认证	84
性能参数	35	最大压力不超过 200 bar (2 900 psi) 的压力设备	84
参考操作条件	35	船级认证	84
参考测量精度	35	电信	84
分辨率	36	CRN 认证	84
响应时间	37	跟踪记录	85
环境温度的影响	37	测试和证书	86
		纸质产品文档资料	86
安装	38	其他标准和准则	87
安装要求	38		
		订购信息	88
环境条件	55	订购信息	88
环境温度范围	55	三点线性协议	89
环境温度范围	55	五点线性协议	90
储存温度	58	用户自定义参数	91
气候等级	58	位号 (TAG)	91
海拔高度符合 IEC61010-1 Ed.3 标准	58		
防护等级	58	应用软件包	92
抗振性	58	心跳诊断	92
清洁探头	58	心跳校验	93
电磁兼容性 (EMC)	58	心跳监测	94

附件..... 95
设备专用附件..... 95
通信类附件..... 102
服务类附件..... 103
系统组件..... 103

文档资料..... 104
标准文档资料..... 104
补充文档资料..... 104
《安全指南》（XA）..... 105

重要文档信息

图标

安全图标

图标	说明
	危险! 危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。
	警告! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。
	小心! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。
	注意! 操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

电气图标

图标	说明
	直流电
	交流电
	直流电和交流电
	接地连接 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。
	保护性接地 (PE) 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。 仪表内外部均有接地端子： - 内部接地端：将保护性接地端连接至电源。 - 外部接地端：将仪表连接至工厂接地系统。

特定信息图标

图标	说明
	允许 允许的操作、过程或动作。
	推荐 推荐的操作、过程或动作。
	禁止 禁止的操作、过程或动作。
	提示 附加信息。
	参考文档。
	参考页面。
	参考图。
	外观检查。

图中的图标

图标	说明
1, 2, 3 ...	部件号
1, 2, 3...	操作步骤
A, B, C, ...	视图
A-A, B-B, C-C, ...	章节
	危险区 危险区标识。
	安全区（非危险区） 非危险区标识。

设备上的图标

图标	说明
	安全指南 遵守相关《操作手册》中的安全指南。
	连接电缆的耐热能力 连接电缆的最低耐温值。

术语和缩写

术语/缩写	说明
BA	《操作手册》
KA	《简明操作指南》
TI	《技术资料》
SD	《特殊文档》
XA	《安全指南》
PN	公称压力
MWP	最大工作压力 铭牌上标识有 MWP。
ToF	行程时间
FieldCare	可进行功能升级的设备组态设置软件和工厂资产管理集成解决方案
DeviceCare	Endress+Hauser 的 HART、PROFIBUS、FOUNDATION Fieldbus 和 Ethernet 通信的现场设备的通用组态设置软件
DTM	设备类型管理器
DD	HART 通信的设备描述文件
ϵ_r (DC 值)	相对介电常数
调试软件	可以替代下列应用软件: - FieldCare / DeviceCare, 通过 HART 通信和个人计算机操作 - SmartBlue (app), 在 Android 或 iOS 智能手机或平板电脑中操作
BD	盲区距离; 在盲区内不进行信号分析
PLC	可编程逻辑控制器
CDI	通用数据接口
PFS	脉冲频率状态 (开关量输出)
MBP	曼切斯特总线供电
PDU	协议数据单元

注册商标


- HART®**
现场通信组织的注册商标 (Austin, 美国)
- PROFIBUS®**
PROFIBUS 用户组织的注册商标 (Karlsruhe, 德国)
- FOUNDATION™ Fieldbus**
现场通信组织的注册商标 (Austin, 美国德克萨斯州)
- Bluetooth®**
Bluetooth®文字和商标是 Bluetooth SIG 公司的注册商标, Endress+Hauser 已获准使用此商标。其他注册商标和商标名分别由相关公司所有。
- Apple®**
Apple、Apple 图标、iPhone 和 iPod touch 是苹果公司的注册商标, 已在美国和其他国家注册登记。App Store 是苹果公司的服务商标。
- Android®**
Android、Google Play 和 Google Play 图标是谷歌公司的注册商标。
- KALREZ®、VITON®**
杜邦高性能弹性体公司的注册商标 (Wilmington, 美国)
- TEFLON®**
杜邦公司的注册商标 (Wilmington, 美国)
- TRI CLAMP®**
Alfa Laval 公司的注册商标 (Kenosha, 美国)

功能与系统设计

测量原理

基本原理

Levelflex 是基于 ToF 原理（行程时间）工作的“俯视式”测量系统。测量参考点至介质表面间的距离。探头发射高频脉冲信号，信号沿探头传播。脉冲信号在介质表面发生反射，反射信号被仪表接收，并被转换成物位信息。此测量方法被称之为 TDR 法（时域反射法）。



A0012838

图 1 导波雷达的料位测量参数

- LN 探头长度
- D 距离
- L 物位
- R 测量参考点
- E 空标（零点）
- F 满标（满量程）

i 使用缆式探头测量时，如果介质的介电常数（DC）小于 7，无法在配重块附近进行测量（与探头末端间的距离为 0 ... 250 mm (0 ... 9.84 in)；下盲区距离）。

介电常数

介质的介电常数 (DC) 直接影响高频脉冲信号的反射能力。测量大介电常数 (DC) 的介质时 (例如水和氨水)，脉冲反射信号强；相反，测量小介电常数 (DC) 的介质时 (例如碳氢化合物)，脉冲反射信号弱。

输入

脉冲反射信号沿探头传输至仪表后，其中的微处理器进行信号分析，识别出高频信号在物料表面的真正反射回波。仪表使用的信号识别算法 (PulseMaster®软件) 凝聚了 30 多年行程时间技术测量经验。

至介质表面间的距离 (D) 与脉冲信号的运行时间 (t) 成正比：

$$D = c \cdot t / 2$$

其中，c 为光速。

由于空标高度 (E) 已知，物位 (L) 的计算公式如下：

$$L = E - D$$

测量参考点 (R) 在过程连接处。详细信息参见外形尺寸图：

- FMP56: →  62
- FMP57: →  63

Levelflex 具有干扰回波抑制功能，用户可以自行激活此功能。该功能确保了干扰回波 (例如内部装置和焊缝产生的干扰回波) 不会被误识别为真正的物位回波。

输出

Levelflex 在出厂前已经按照用户订购的探头长度进行预设置。因此，在大多数场合中只需输入相关应用参数，设备即可自动适应测量条件。电流输出型设备的零点 (E) 和满量程 (F) 的工厂设置分别为 4 mA 和 20 mA；数字量输出型设备和显示单元的零点 (E) 和满量程 (F) 的工厂设置分别为 0 % 和 100 %。可以手动或半自动输入线性化表 (最多包含 32 个线性化点)，通过现场操作或远程操作可以激活线性化功能。线性化功能可以将物位转换成体积或质量单位。

产品生命周期

设计

- 通用测量原理
- 测量不受介质性质的影响
- 硬件和软件开发遵循 SIL IEC 61508 标准
- 真正的直接界面测量

采购

- Endress+Hauser 是全球物位测量领域的市场领导者，保障用户资产安全
- 遍布全球的技术支持和服务网络

安装

- 无需专用工具
- 带极性反接保护
- 现代化设计理念，接线端子可拆卸
- 独立端子接线腔保护主要电子部件

调试

- 简单六步操作，快速的菜单引导式调试
- 全中文显示，降低了因错误或模糊理解而产生问题的使用风险
- 现场直接访问所有参数
- 设备自带简明操作指南

操作

- 多路回波矢量跟踪：自学习回波搜索算法综合考虑了回波信号在短时间和较长时期的变化历史，对回波信号进行真实性检测和干扰抑制，确保可靠测量
- 诊断信息符合 NAMUR NE107 标准

维护

- HistoROM：仪表组态设置和测量值数据备份
- 准确的仪表和过程诊断信息，提供清晰详细的补救措施，有助于快速解决问题
- 全中文显示的直观菜单引导式操作方式，节省了培训、维护和操作成本
- 允许在危险区中打开电子腔盖板进行操作

退市

- 订货号可以用于后续产品订购
- 符合 RoHS 环保标准（关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令），无铅电子部件封装
- 环保的循环使用理念


测量系统

探头选型概述


- 通常，使用缆式探头测量固体散料，杆式探头只能在不超过 2 m (6.6 ft)的小量程范围内测量固体散料。一般用于轻质灌装加料过程中的料位测量，探头倾斜安装在罐体的侧面。
- 在大型料仓中测量时，缆式探头上可能出现较高横向压力，必须使用带塑料涂层的缆式探头。测量谷物类固料时建议使用带 PA 涂层的缆式探头（例如麦子、面粉等）。

探头选型

不同类型的探头搭配不同的过程连接使用，适用下列应用场合¹⁾：

Levelflex FMP56		
探头类型	缆式探头	
	 AO011388	
订购选项 060: 探头	选型代号:	
	LA	4 mm (316)
	LB	1/6" (316)
	NB	6 mm (PA >钢)
	NE	1/4" (PA >钢)
最大探头长度	12 m (40 ft)	
最大张力负载	12 kN	
应用	料位测量	

1) 如需要，可以更换杆式探头和缆式探头。通过 Nord-Lock 垫圈或螺纹胶密封探头。服务和备件的信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

Levelflex FMP57			
探头类型	杆式探头		缆式探头
	 A0011387		 A0011388
订购选项 060: 探头	选型代号:		选型代号:
	AE AF	16 mm (316L)	LA AE AF
			LB
			LC
			LD
			NB
			NC
			NE
			NF
最大探头长度	4 m (13 ft)		45 m (148 ft)
最大张力负载	30 kN		
应用	料位测量		

输入

测量变量

测量变量为参考点至介质表面间的距离。

减去输入的空标距离 (E)，可以计算出物位。

此外，通过线性化功能（32 个线性化点）可以将物位转换成其他变量（体积、质量）。

测量范围

下表中列举了介质分组和相应量程范围。

Levelflex FMP56				
介质分组	介电常数 (DC (ϵ_r))	典型固料	测量范围	
			缆式探头 无涂层	缆式探头 带 PA 涂层
1	1.4...1.6	塑料粉末	12 m (39 ft) ¹⁾	—
2	1.6...1.9	- 塑料颗粒 - 白石灰、特种水泥 - 糖	12 m (39 ft)	12 m (39 ft)
3	1.9...2.5	普通水泥、石膏	12 m (39 ft)	—
		面粉	—	12 m (39 ft)
4	2.5...4	谷粒、种子	—	12 m (39 ft)
		- 石头 - 砂子	12 m (39 ft)	12 m (39 ft)
5	4...7	- 天然潮湿的石头、矿石 - 盐	12 m (39 ft)	12 m (39 ft)

1) 限制：会引起强信号衰减的材料可能会导致量程减小，例如地表石头、麦麸或硅酸。

Levelflex FMP57					
介质分组	介电常数 (DC (ϵ_r))	典型固料	测量范围		
			杆式探头 无涂层	缆式探头 无涂层	缆式探头 带 PA 涂层
1	1.4...1.6	塑料粉末	4 m (13 ft) ¹⁾	20 ... 25 m (66 ... 82 ft) ¹⁾	—
2	1.6...1.9	- 塑料颗粒 - 白石灰、特种水泥 - 糖	4 m (13 ft)	25 ... 30 m (82 ... 98 ft)	12.5 ... 15 m (41 ... 49 ft)
3	1.9...2.5	普通水泥、石膏	4 m (13 ft)	30 ... 45 m (98 ... 148 ft)	—
		面粉	4 m (13 ft)	—	15 ... 25 m (49 ... 82 ft)
4	2.5...4	谷粒、种子	4 m (13 ft)	—	25 ... 35 m (82 ... 115 ft)
		- 石头 - 砂子	4 m (13 ft)	45 m (148 ft)	25 ... 35 m (82 ... 115 ft)
5	4...7	- 天然潮湿的石头、矿石 - 盐	4 m (13 ft)	45 m (148 ft)	35 ... 36 m (115 ... 118 ft)
6	> 7	- 金属粉末 - 炭黑 - 煤	4 m (13 ft)	45 m (148 ft)	36 ... 45 m (118 ... 148 ft)


1) 限制：会引起强信号衰减的材料可能会导致量程减小，例如地表石头、麦麸或硅酸。



- 潮湿物料产生的粘附会减小最大测量范围。
- 测量松散或表面松散的固料时参考介质分组中较低的一组介质。

盲区距离

上盲区距离 (UB) 是测量参考点 (安装法兰) 至最高物位间的最小距离。



A0013628

图 2 确定盲区距离和安全距离

- R 测量参考点
- LN 探头长度
- UB 上盲区距离
- E 空标 (零点)
- F 满标 (满量程)
- SD 安全距离

盲区距离 (工厂设置) :

- 使用长度不超过 8 m (26 ft) 的杆式探头和缆式探头测量时: 200 mm (8 in)
- 使用长度超过 8 m (26 ft) 的杆式探头和缆式探头测量时: $0.025 * (\text{探头长度})$

i 出厂时盲区距离已设置。该设置可以根据应用条件进行更改。

使用杆式和缆式探头测量介电常数 (DC) 大于 7 的介质时 (或在导波管/旁通管中测量时), 盲区距离可能减小至 100mm (4")。

在盲区距离内无法确保可靠测量。

i 除了盲区距离 (BD), 还可以设置安全距离 (SD)。物位上升进入安全距离 (SD) 内时, 发出报警信号。

测量频率范围

100 MHz...1.5 GHz

输出

输出信号

HART

信号编码	FSK ± 0.5 mA, 过电流信号
数据传输速度	1200 Baud
电气隔离	是

Bluetooth®无线技术

设备型号	订购选项 610 “安装附件”, 选型代号 NF “Bluetooth”
操作/设置	使用 SmartBlue App
参考操作条件下的测量范围	> 10 m (33 ft)
加密	通过加密通信和密码实现加密保护, 防止未经授权的错误操作

PROFIBUS PA

信号编码	曼切斯特总线电力传输 (MBP)
数据传输速度	31.25 KBit/s, 电压模式
电气隔离	是

FOUNDATION Fieldbus

信号编码	曼切斯特总线电力传输 (MBP)
数据传输速度	31.25 KBit/s, 电压模式
电气隔离	是

开关量输出



HART 型仪表可选开关量输出。参见产品选型表中的订购选项 020 “电源; 输出”, 选型代号 B “两线制; 4...20 mA HART, 开关量输出”。

PROFIBUS PA 型和 FOUNDATION Fieldbus 型仪表始终带开关量输出。

开关量输出	
功能	集电极开路的开关量输出
开关响应	两种状态（导通或不导通）；一旦达到设定的开关点，开关动作
故障模式	不导通
电气连接参数	$U = 16 \dots 35 \text{ V}_{\text{DC}}$ 、 $I = 0 \dots 40 \text{ mA}$
内部阻抗	$R_i < 880 \Omega$ 设置仪表时必须考虑内部电阻上的电压降。例如必须保证连接继电器具有足够高的电压能够正常驱动继电器动作。
绝缘电压	悬空，与电源间的绝缘电压为 $1350 \text{ V}_{\text{DC}}$ ，与接地端间的绝缘电压为 $500 \text{ V}_{\text{AC}}$
开关点	用户自定义设置，分别设置开启点和关闭点
开关延迟时间	在 $0 \dots 100 \text{ s}$ 间用户自定义设置，分别设置开启点和关闭点
开关动作次数	与测量周期相关
设备参数的信号源	■ 线性化后的物位 ■ 距离 ■ 端子电压 ■ 电子模块温度 ■ 相对回波强度 ■ 高级诊断的诊断值
开关动作次数	无限制

报警信号

取决于接口类型，显示下列故障信息：

- 电流输出（HART 型设备）
 - 故障安全模式可选（符合 NAMUR NE 43 标准）：
 - 低电流报警：3.6 mA
 - 高电流报警（工厂设置）：22 mA
 - 故障安全模式下的用户自定义电流值：3.59 ... 22.5 mA
- 现场显示单元
 - 状态信号（符合 NAMUR NE 107 标准）
 - 全中文显示
- 调试软件，通过数字通信或服务接口（CDI）
 - 状态信号（符合 NAMUR NE 107 标准）
 - 全中文显示

线性化功能

设备的线性化功能可以将测量值转换成任意长度或体积单位值。设备内置卧罐的体积计算线性化表。可以手动或半自动输入最多包含 32 对数值的其他线性化表。

电气隔离

所有输出回路均相互电气隔离。

通信规范参数

HART

制造商 ID	17 (0x11)
设备类型 ID	0x1122
HART 版本号	7.0
设备描述文件 (DTM、DD)	详细信息和文件登陆以下网址查询: ▪ www.endress.com ▪ www.fieldcommgroup.org
HART 负载	最小 250 Ω
HART 设备参数	可以将测量值分配给任意设备参数。 主要测量值 (PV 值) ▪ 物位 (或线性化值) ▪ 距离 ▪ 电子模块温度 ▪ 相对回波强度 第二测量值 (SV 值)、第三测量值 (TV 值)、第四测量值 (FV 值) ▪ 物位 (或线性化值) ▪ 距离 ▪ 端子电压 ▪ 电子模块温度 ▪ 绝对回波强度 ▪ 相对回波强度 ▪ 介电常数 DC 计算值
支持功能	▪ Burst 模式 ▪ 其他变送器状态

无线 HART 数据

最小启动电压	“两线制; 4...20 mA”型设备 ¹⁾ : 17.5 V
最小启动电压	其他型号的仪表: 16.0 V
启动电流	3.6 mA
启动时间	45 s
最小工作电压	11.4 V
Multidrop 电流	3.6 mA
设置时间	1 s

1) 订购选项 020 “电源; 输出”; 选型代号 A

PROFIBUS PA

制造商 ID	17 (0x11)
识别码	0x1558
Profile 版本号	3.02
GSD 文件	详细信息和文件登陆以下网址查询:
GSD 文件版本号	▪ www.endress.com ▪ www.profibus.org
输出值	模拟量输入: ▪ 物位 (或线性化值) ▪ 距离 ▪ 端子电压 ▪ 电子模块温度 ▪ 绝对回波强度 ▪ 相对回波强度 ▪ 介电常数 DC 计算值 数字量输入: ▪ 高级诊断块 ▪ PFS 块的状态输出
输入值	模拟量输出: ▪ PLC 输出的模拟量 (适用带外部压力和温度的传感器模块) ▪ PLC 输出的模拟量 (就地显示) 数字量输出: ▪ 高级诊断模块 ▪ 限位模块 ▪ 测量传感器模块 ▪ 历史记录传感器模块 ▪ 状态输出
支持功能	▪ 标识和维护 通过控制系统和铭牌简便标识设备 ▪ 自动适应识别码 GSD 兼容模式, 与前一代设备 Levelflex FMP4x 兼容 ▪ 物理层诊断 通过端子电压和电报监控进行 PROFIBUS 段耦合器和 Levelflex FMP4x 的安装检查 ▪ PROFIBUS 上传/下载 通过 PROFIBUS 上传/下载, 参数的读取和写入速度可以提高 10 倍 ▪ 状态 诊断信息类型清晰, 便捷的自动故障信息查询

FOUNDATION Fieldbus

制造商 ID	0x452B48
设备类型	0x1022
设备修订版本号	0x01
DD 文件修订版本号	详细信息和文件登陆以下网址查询: ■ www.endress.com ■ www.fieldcommgroup.org
CFE 文件修订版本号	
设备测试版本号 (ITK 版本号)	6.01
ITK 测试号	IT080500
链接总站 (LAS)	是
链接总站/基本设备可选	是, 缺省设置: 基本设备
节点地址	缺省值: 247 (0xF7)
支持功能	支持下列方法: ■ 重启 ■ ENP 重启 ■ 设置 ■ 线性化 ■ 自检
虚拟通信关系 (VCRs)	
VCR 数量	44
VFD 中的链接数量	50
固定入口	1
VCR 客户数	0
VCR 服务器数	10
VCR 源数	43
VCR 池数	0
VCR 子用户数	43
VCR 出版发布数	43
设备链接能力	
时隙	4
最小内部 PDU 延迟时间	8
最大响应延迟时间	5

转换块

转换块	内容	输出值
设置转换块	包含标准调试步骤所需所有参数	■ 物位或体积¹⁾ (通道 1) ■ 距离 (通道 2)
高级设置转换块	包含详细设备设置所需的所有参数	无输出值
显示转换块	包含显示模块设置所需的所有参数	无输出值
诊断转换块	包含诊断信息	无输出值
专家设置转换块	包含所需设备功能详细信息的参数	无输出值
专家信息转换块	包含设备状态信息	无输出值
服务传感器转换块	包含仅允许 Endress+Hauser 服务工程师操作的参数	无输出值
服务信息转换块	包含服务操作相关的设备状态信息	无输出值
数据传输转换块	包含允许在显示单元中备份和在设备中复位的设备参数	无输出值

1) 取决于转换块设置

功能块

功能块	内容	固定块数量	实例块数量	执行时间	功能
资源块	资源块中包含用于对现场设备进行唯一标识的所有参数，它是设备的电子铭牌。	1	0	-	扩展
模拟量输入块	模拟量输入块 (AI) 接收制造商输入值 (由通道号选择)，并用作其他功能块的输出。	2	3	25 ms	扩展
数字量输入块	数字量输入块 (DI) 接收数字量输入值 (例如物位开关指示)，并用作其他功能块的输出。	1	2	20 ms	标准
PID 块	PID 块是比例-积分-微分控制器，是最常见的现场闭环控制器，包括级联和前馈控制功能。	1	1	25 ms	标准
算术功能块	算术功能块设计用于执行简单的算术功能。用户无需知道如何编写方程。按照用户所需功能通过名称选择算术算法。	1	1	25 ms	标准
信号特征块	信号特征块包含两个部分，均带对应输入的非线性输出。非线性功能通过查询表格简单实现，表格中包含任意 21 对 x-y 参数对。	1	1	25 ms	标准
输入选择块	输入选择块可以在最多四路输入信号中选择，并按设置输出。通常从 AI 块接收输入信号。输入选择块进行最大值、最小值和中间值、平均值和“最佳”信号选择。	1	1	25 ms	标准
积分器块	积分器功能块按时间对变量进行积分处理，或对脉冲输入块进行累加计算。积分器块可以用作累加器。累加变量，直至复位；或用作带设定点的批量累加器，积分值和累加值与预设值比较，生成离散数字式信号，直至满足设置要求。	1	1	25 ms	标准
模拟量报警块		1	1	25 ms	标准



设备最多带 20 个实例块，包括出厂时已完成实例化设置的功能块。

电源

接线端子分配

接线端子分配：两线制；4...20 mA HART




图 3 接线端子分配：两线制；4...20 mA HART

- A 无内置过电压保护单元
- B 带内置过电压保护单元
- 1 连接 4...20 mA HART 无源信号：接线端子 1 和 2，无内置过电压保护单元
- 2 连接 4...20 mA HART 无源信号：接线端子 1 和 2，带内置过电压保护单元
- 3 电缆屏蔽层的接线端子

接线图：两线制；4...20 mA HART




图 4 接线图：两线制；4...20 mA HART

- 1 带电源的有源安全栅（例如 RN221N）：注意端子电压
- 2 HART 通信阻抗 ($\geq 250 \Omega$)：注意最大负载
- 3 Commubox FXA195 或 FieldXpert SFX350/SFX370 接口口（通过 VIATOR 蓝牙调制解调器）
- 4 模拟式显示单元；注意最大负载
- 5 电缆屏蔽层；注意电缆规格
- 6 测量设备

接线端子分配：两线制；4...20 mA HART，开关量输出




图 5 接线端子分配：两线制；4...20 mA HART，开关量输出

- A 无内置过电压保护单元
- B 带内置过电压保护单元
- 1 连接 4...20 mA HART 无源信号：接线端子 1 和 2，无内置过电压保护单元
- 2 连接开关量输出（集电极开路）：接线端子 3 和 4，无内置过电压保护单元
- 3 连接开关量输出（集电极开路）：接线端子 3 和 4，带内置过电压保护单元
- 4 连接 4...20 mA HART 无源信号：接线端子 1 和 2，带内置过电压保护单元
- 5 电缆屏蔽层的接线端子

接线图：两线制；4...20 mA HART，开关量输出




图 6 接线图：两线制；4...20 mA HART，开关量输出

- 1 带电源的有源安全栅（例如 RN221N）：注意端子电压
- 2 HART 通信阻抗 ($\geq 250 \Omega$)：注意最大负载
- 3 Commubox FXA195 或 FieldXpert SFX350/SFX370 连接口（通过 VIATOR 蓝牙调制解调器）
- 4 模拟式显示单元；注意最大负载
- 5 电缆屏蔽层；注意电缆规格
- 6 测量设备
- 7 开关量输出（集电极开路）

接线端子分配：两线制；4...20 mA HART，4...20 mA




图 7 接线端子分配：两线制；4...20 mA HART，4...20 mA

- A 无内置过电压保护单元
- B 带内置过电压保护单元
- 1 连接电流输出 1、4...20 mA HART 无源信号：接线端子 1 和 2，无内置过电压保护单元
- 2 连接电流输出 2、4...20 mA 信号：接线端子 3 和 4，无内置过电压保护单元
- 3 连接电流输出 2、4...20 mA 信号：接线端子 3 和 4，带内置过电压保护单元
- 4 连接电流输出 1、4...20 mA HART 无源信号：接线端子 1 和 2，带内置过电压保护单元
- 5 电缆屏蔽层的接线端子

接线图：两线制；4...20 mA HART，4...20 mA





图 8 接线图：两线制；4...20 mA HART，4...20 mA

- 1 带电源的有源安全栅（例如 RN221N）：注意端子电压
- 2 HART 通信阻抗 ($\geq 250 \Omega$)：注意最大负载
- 3 Commubox FXA195 或 FieldXpert SFX350/SFX370 连接口（通过 VIATOR 蓝牙调制解调器）
- 4 模拟式显示单元；注意最大负载
- 5 电缆屏蔽层；注意电缆规格
- 6 测量设备
- 7 模拟式显示单元；注意最大负载
- 8 带电源的有源安全栅（例如 RN221N）：注意端子电压

接线端子分配：四线制；4...20 mA HART (10.4 ... 48 V_{DC})




A0036516

图 9 接线端子分配：四线制；4...20 mA HART (10.4 ... 48 V_{DC})

- 1 连接 4...20 mA HART 有源信号：接线端子 3 和 4
- 2 连接供电电压：接线端子 1 和 2
- 3 电缆屏蔽层的接线端子

接线端子分配：四线制；4...20 mA HART (10.4 ... 48 V_{DC})




A0036526

图 10 接线端子分配：四线制；4...20 mA HART (10.4 ... 48 V_{DC})

- 1 计算单元，例如 PLC
- 2 HART 通信阻抗 ($\geq 250 \Omega$)：注意最大负载
- 3 Commubox FXA195 或 FieldXpert SFX350/SFX370 接口 (通过 VIATOR 蓝牙调制解调器)
- 4 模拟式显示单元；注意最大负载
- 5 电缆屏蔽层；注意电缆规格
- 6 测量设备
- 7 供电电压：注意端子电压和电缆规格

接线端子分配: 四线制; 4...20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})



A0036519

11 接线端子分配: 四线制; 4...20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

- 1 连接 4...20 mA HART 有源信号: 接线端子 3 和 4
- 2 连接供电电压: 接线端子 1 和 2
- 3 电缆屏蔽层的接线端子


小心

为了确保电气安全:

- ▶ 禁止断开保护性接地连接。
- ▶ 切断电源后才能断开保护性接地连接。

- i** 上电前, 连接保护性接地端和内部接地端 (3)。如需要, 将等电势连接线连接至外部接地端子上。
- i** 为了确保电磁兼容性 (EMC), **禁止**仅通过供电电缆的保护性接地端实现仪表接地。同时还必须连接功能性接地端和过程连接 (法兰或螺纹连接) 或外部接地端。
- i** 必须在设备附近安装操作便捷的电源开关。电源开关必须标识为设备的断路保护器 (IEC/EN61010)。

接线端子分配：四线制；4...20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})




A0036527

图 12 接线端子分配：四线制；4...20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

- 1 计算单元，例如 PLC
- 2 HART 通信阻抗 ($\geq 250 \Omega$)：注意最大负载
- 3 Commubox FXA195 或 FieldXpert SFX350/SFX370 连接口 (通过 VIATOR 蓝牙调制解调器)
- 4 模拟式显示单元；注意最大负载
- 5 电缆屏蔽层；注意电缆规格
- 6 测量设备
- 7 供电电压：注意端子电压和电缆规格

接线端子分配：PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus




A0036500

图 13 接线端子分配：PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

- A 无内置过电压保护单元
- B 带内置过电压保护单元
- 1 连接 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus：接线端子 1 和 2，无内置过电压保护单元
- 2 连接开关量输出 (集电极开路)：接线端子 3 和 4，无内置过电压保护单元
- 3 连接开关量输出 (集电极开路)：接线端子 3 和 4，带内置过电压保护单元
- 4 连接 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus：接线端子 1 和 2，带内置过电压保护单元
- 5 电缆屏蔽层的接线端子

接线图：PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus



A0036530


14 接线图：PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

- 1 电缆屏蔽层；注意电缆规格
- 2 连接 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
- 3 测量设备
- 4 开关量输出（集电极开路）

开关量输出的连接实例

i HART 型设备可选开关量输出。参见产品选型表中的订购选项 020 “电源；输出”，选型代号 B “两线制；4...20 mA HART，开关量输出”


PROFIBUS PA 和 FOUNDATION Fieldbus 型设备始终带开关量输出。



15 连接继电器

合适型号的继电器（实例）：

- 固态继电器：菲尼克斯触点 OV-24 DC/ 480 AC /5，带安装导轨连接头 UMK-1 OM-R/AMS
- 机电式继电器：菲尼克斯触点 PLC-RSC-12 DC/21



16 连接数字量输入信号


- 1 上拉电阻
- 2 数字量输入

i 为了优化抗干扰能力，建议连接外接电阻（继电器内部阻抗或上拉电阻），电阻小于 1 000 Ω。


仪表插头

 使用带现场总线插头（M12 或 7/8"）的仪表型号时，无需打开外壳即可连接信号线。

M12 插头的针脚分配

 A0011175	针脚号	说明
	1	信号+
	2	未连接
	3	信号-
	4	接地

7/8"插头的针脚分配

 A0011176	针脚号	说明
	1	信号-
	2	信号+
	3	未连接
	4	屏蔽线

电源

需要外接电源。



Endress+Hauser 提供多种类型的电源。

两线制，4...20 mA HART，无源信号

两线制；4...20 mA HART¹⁾

“认证” ²⁾	仪表上的端子电压 U	最大负载 R，取决于电源的供电电压 U ₀
■ 非防爆 ■ Ex nA ■ Ex ic ■ CSA GP	11.5 ... 35 V ^{3) 4)}	A0035511
Ex ia / IS	11.5 ... 30 V ⁴⁾	
■ Ex d / XP ■ Ex ic[ia] ■ Ex td / DIP	13.5 ... 30 V ^{4) 5)}	A0034969

1) 产品选型表的订购选项 020：选型代号 A

2) 产品选型表的订购选项 010

3) 环境温度 $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ (-22°F) 时，如果仪表的低电流报警(MIN)设置为 3.6 mA，所需启动电压不得低于 14 V。环境温度 $T_a 60^\circ\text{C}$ (140°F) 时，如果仪表的低电流报警设置为 3.6 mA，所需启动电压不得低于 12 V。可以设置启动电流。仪表在固定电流 $I \geq 4.5\text{ mA}$ (HART 多点模式) 下工作时，在整个温度范围内使用电压 $U \geq 11.5\text{ V}$ 即可。

4) 如果使用蓝牙调制解调器，最小供电电压应增加 2 V。

5) 环境温度低于 $T_a -20^\circ\text{C}$ (-4°F) 时，如果仪表的低电流报警 (MIN) 设置为 3.6 mA，所需启动电压不得低于 16 V。

两线制；4...20 mA HART，开关量输出¹⁾

“认证” ²⁾	仪表上的端子电压 U	最大负载 R，取决于电源的供电电压 U ₀
■ 非防爆 ■ Ex nA ■ Ex nA[ia] ■ Ex ic ■ Ex ic[ia] ■ Ex d[ia] / XP ■ Ex ta / DIP ■ CSA GP	13.5 ... 35 V ^{3) 4)}	A0034971
■ Ex ia / IS ■ Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP	13.5 ... 30 V ^{3) 4)}	



1) 产品选型表的订购选项 020：选型代号 B

2) 产品选型表的订购选项 010

3) 环境温度低于 $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ (-22°F) 时，如果仪表的低电流报警 (MIN) 设置为 3.6 mA，所需启动电压不得低于 16 V。

4) 如果使用蓝牙调制解调器，最小供电电压应增加 2 V。

两线制; 4...20 mA HART, 4...20 mA¹⁾

“认证” ²⁾	仪表上的端子电压 U	最大负载 R, 取决于电源的供电电压 U ₀
所有类型	通道 1: 13.5 ... 30 V ^{3) 4) 5)}	 A0034969
	通道 2: 12 ... 30 V	 A0022583

- 1) 产品选型表的订购选项 020: 选型代号 C
2) 产品选型表的订购选项 010
3) 环境温度低于 T_a -30 °C (-22 °F)时, 如果仪表的低电流报警 (MIN) 设置为 3.6 mA, 所需启动电压不得低于 16 V。
4) 环境温度低于 T_a ≤ -40 °C (-40 °F)时, 最大端子电压 U 不得超过 28 V。
5) 如果使用蓝牙调制解调器, 最小供电电压应增加 2 V。

极性反接保护	是
f = 0...100 Hz 时的允许电压波动范围	U _{SS} < 1 V
f = 100...10000 Hz 时允许电压波动范围	U _{SS} < 10 mV

四线制，4...20 mA HART，有源信号

“电源；输出” ¹⁾	端子电压	最大负载 $R_{\max}$
K: 四线制，90...253 V AC；4...20 mA HART	90 ... 253 V _{AC} (50 ... 60 Hz)，过电压保护等级 II	500 Ω
L: 四线制，10.4...48 V DC；4...20 mA HART	10.4 ... 48 V _{DC}	

1) 产品选型表的订购选项 020

PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus

“电源；输出” ¹⁾	“认证” ²⁾	端子电压
E: 两线制；FOUNDATION Fieldbus，开关量输出 G: 两线制；PROFIBUS PA，开关量输出	■ 非防爆 ■ Ex nA ■ Ex nA[ia] ■ Ex ic ■ Ex ic[ia] ■ Ex d[ia] / XP ■ Ex ta / DIP ■ CSA GP	9 ... 32 V ³⁾
	■ Ex ia / IS ■ Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP	9 ... 30 V ³⁾

1) 产品选型表的订购选项 020

2) 产品选型表的订购选项 010

3) 输入电压不超过 35 V，就不会损坏仪表。

极性敏感	否
FISCO/FNICO 兼容性，符合 IEC 60079-27 标准	是

功率消耗

“电源；输出” ¹⁾	功率消耗
A: 两线制；4...20 mA HART	< 0.9 W
B: 两线制；4...20 mA HART，开关量输出	< 0.9 W
C: 两线制；4...20 mA HART，4...20 mA	< 2 x 0.7 W
K: 四线制；90...253 V AC；4...20 mA HART	6 VA
L: 四线制；10.4...48 V DC；4...20 mA HART	1.3 W

1) 产品选型表的订购选项 020

电流消耗

HART

标称电流	3.6 ... 22 mA，可以设置多点模式下的启动电流（出厂设置为 3.6 mA）
故障信号电流（NAMUR NE43）	可调节：3.59 ... 22.5 mA

PROFIBUS PA

标称电流	14 mA
FDE 故障电流（电子模块的故障断开电流）	0 mA

FOUNDATION Fieldbus

设备基本电流	15 mA
FDE 故障电流 (电子模块的故障断开电流)	0 mA

FISCO

U_i	17.5 V
I_i	550 mA
P_i	5.5 W
C_i	5 nF
L_i	10 μ H

电源故障

- 设置参数储存在 HistoROM (EEPROM) 中。
- 储存错误信息(包括工作小时数计数器中的数值)。

电势平衡

无需采取特殊措施确保电势平衡。



仪表在危险区域中使用, 请遵守《安全指南》(XA) 文档中的相关要求。

接线端子

- **不带过电压保护单元**
插入式的压簧式接线端子, 适用线芯横截面积: 0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG)
- **内置过电压保护单元**
螺纹式接线端子, 适用线芯横截面积: 0.2 ... 2.5 mm² (24 ... 14 AWG)

电缆入口

连接供电电缆和信号电缆

在订购选项 050 “电气连接”中选择

- **M20 缆塞**; 材质与认证相关:
 - 适用非防爆区; ATEX、IECEX、NEPSI Ex ia/ic 防爆场合: M20x1.5, 塑料, 连接 $\varnothing$ 5 ... 10 mm (0.2 ... 0.39 in) 电缆
 - 适用粉尘防爆、FM IS、CSA IS、CSA GP、Ex nA 防爆场合:
 - 适用 Ex d 隔爆场合: 无缆塞
- **螺纹**
 - 1/2" NPT
 - G 1/2"
 - M20 $\times$ 1.5
- **M12 插头 / 7/8" 插头**
仅适用非防爆区; Ex ic、Ex ia 防爆场合

连接分离型显示单元 FHX50

订购选项 030 “显示; 操作”	FHX50 连接的电缆入口
L: “设计用于显示单元 FHX50 + M20 连接”:	M12 插座
M: “设计用于显示单元 FHX50 + M16 缆塞, 用户自定义连接”	M12 缆塞
N: “设计用于显示单元 FHX50 + NPT12 螺纹, 用户自定义连接”	NPT1/2 螺纹

电缆规格

- **无内置过电压保护单元的仪表**
可插拔的压簧式接线端子, 连接横截面积为 0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG) 的线芯
- **带内置过电压保护单元的仪表型号**
螺纹式接线端子, 连接横截面积为 0.2 ... 2.5 mm² (24 ... 14 AWG) 的线芯
- 环境温度 $T_U \geq 60^\circ\text{C}$ (140 $^\circ\text{F}$) 时: 电缆应能耐受温度 ($T_U + 20\text{ K}$) 。

HART

- 仅需传输模拟信号时，使用常规设备电缆即可。
- 需要传输 HART 信号时，建议使用屏蔽电缆。请遵守工厂接地规范。
- 四线制仪表：可以使用标准设备电缆作为电源线。

PROFIBUS

使用屏蔽双芯双绞线，建议使用 A 型电缆。

 电缆规格的详细信息参见《操作手册》BA00034S“PROFIBUS DP/PA：设计和调试指南”，PNO 指南 2.092“PROFIBUS PA 用户手册和安装指南”和 IEC 61158-2（MBP）。

FOUNDATION Fieldbus

Endress+Hauser 建议使用屏蔽双芯双绞线。

 电缆规格的详细信息参见《操作手册》BA00013S“基金会现场总线概述”，基金会现场总线指南和 IEC 61158-2（MBP）。

过电压保护

使用测量仪表测量易燃液体的液位时，需要安装过电压保护单元，过电压保护单元符合 DIN EN 60079-14 标准，测试步骤符合 60060-1 标准（10 kA，8/20 μ s 脉冲），必须通过内部安装或外接过电压保护单元实现过电压保护。

过电压保护单元

两线制 HART 型、PROFIBUS PA 型和 FOUNDATION Fieldbus 型仪表均可内置过电压保护单元。

产品选型表：订购选项 610 “安装附件”，选型代号 NA “过电压保护单元”。

技术参数	
每通道的最大电阻	$2 \times 0.5 \Omega$
直流电压阈值	400 ... 700 V
脉冲电压阈值	< 800 V
1 MHz 时的电容	< 1.5 pF
标称浪涌吸收脉冲电压（8/20 μ s）	10 kA

过电压保护单元

Endress+Hauser 的 HAW562 或 HAW569 可以用作外接过电压保护单元。

 详细信息参见下列文档资料：

- HAW562：TI01012K
- HAW569：TI01013K

性能参数


参考操作条件	■ 温度：+24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F) ■ 压力：960 mbar abs. (14 psia) ±100 mbar (±1.45 psi) ■ 湿度：60 % ±15 % ■ 反射系数：≥ 0.8（金属板，适用杆式探头和缆式探头，最小直径为 1 m (40 in)） ■ 杆式探头和缆式探头的法兰直径：≥ 300 mm (12 in) ■ 与测量干扰物间的距离：≥ 1 m (40 in)
--------	--

参考测量精度	参考操作条件下的典型参数值：符合 DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1 标准；针对满量程的百分比值。
--------	---

输出	数字量	模拟量 ¹⁾
测量精度（非线性度、非重复性和迟滞性的总和） ²⁾	■ 测量范围不超过 15 m (49 ft)时：±2 mm (±0.08 in) ■ 测量范围超过 15 m (49 ft)时：最大为±10 mm (±0.39 in)	±0.02 %
非重复性 ³⁾	≤1 mm (0.04 in)	


- 1) 模拟量误差值+数字量误差值
- 2) 如果不满足参考操作条件要求，安装位置引起的偏置量/零点最大为±16 mm (±0.63 in)。在调试过程中输入修正量（“物位修正”参数），可以对此附加偏置量/零点进行修正。
- 3) 测量精度中已经考虑了非重复性。

此外，在探头末端附近会出现下列测量误差：



17 杆式探头和同轴探头末端出现的测量误差

- A 与探头末端间的距离[mm(in)]
- D 测量误差：非线性度、非重复性和迟滞性的总和




A0021482

18 缆式探头末端出现的测量误差

A 与探头末端间的距离
D 测量误差：非线性度、非重复性和迟滞性的总和

i 如果使用缆式探头测量介电常数 (DC) 小于 7 的介质，无法在配重块附近进行测量（与探头末端间的距离为 0...250 mm；下盲区距离）。

探头顶部区域中出现下列测量误差（仅适用杆式/缆式探头）：



A0015091

19 缆式探头末端出现的测量误差，单位：mm (in)

D 非线性度、非重复性和迟滞性的总和
R 测量参考点
DC 介电常数

分辨率

- 数字量：1 mm
- 模拟量：1 μ A

响应时间 可以设置响应时间。阻尼功能关闭时的阶跃响应时间如下（DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1 标准）²⁾：

物位测量		
探头长度	采样速度	阶越响应时间
< 10 m (33 ft)	3.6 次测量/秒	< 0.8 s
< 40 m (131 ft)	≥ 2.7 次测量/秒	< 1 秒

环境温度的影响 测量符合 **DIN EN IEC 61298-3 / DIN EN IEC 60770-1 标准**

- 数字量（HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus）：平均温度 $T_K = 0.6 \text{ mm}/10 \text{ K}$ 带分体式传感器的设备³⁾存在附加偏置量，为 $\pm 0.3 \text{ mm}/10\text{K}$ ($\pm 0.01 \text{ in}/10\text{K}$) / 1 m (3.3 ft)分体式电缆。
- 模拟量（电流输出）：
 - 零点（4 mA）：平均温度 $T_K = 0.02 \text{ \%}/10 \text{ K}$
 - 满量程（20 mA）：平均温度 $T_K = 0.05 \text{ \%}/10 \text{ K}$

2) DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1 标准中的阶跃响应时间定义如下：输入信号发生突变后，输出信号首次达到稳定值的 90%时的时间。

3) 产品选型表中的订购选项 600，选型代号 MB、MC 或 MD

安装

安装要求

正确安装位置




图 20 Levelflex 的安装要求

安装距离

- 容器壁与杆式探头或缆式探头间的距离 (A) :
 - 光滑金属罐壁: 大于 50 mm (2 in)
 - 塑料罐壁: 与容器外部金属部件间的距离大于 300 mm (12 in)
 - 水泥罐壁: 大于 500 mm (20 in), 否则会减小有效测量范围
- 杆式探头或缆式探头与容器内部装置间的距离 (B) : 大于 300 mm (12 in)
- 同时使用多台 Levelflex 时:
 - 传感器轴线间的最小距离: 100 mm (3.94 in)
- 探头末端与容器底部间的距离 (C) :
 - 缆式探头: 大于 150 mm (6 in)
 - 杆式探头: 大于 10 mm (0.4 in)

其他安装条件

- 户外安装时，请同时安装防护罩 (1)，保护在极端气候条件下工作的仪表。
- 在金属容器中：请勿将探头安装在容器中央位置处 (2)，可能会增大干扰回波。无法避免中央安装位置时，完成仪表调试后必须进行干扰回波抑制。
- 禁止将探头安装在进料区 (3) 中。
- 选择正确的安装位置，避免缆式探头在安装和操作过程中出现缠绕（例如介质冲击仓壁时）。
- 定期检查探头是否受损。


 缆式探头悬空安装时（探头末端未固定在容器底部），在整个测量过程中缆式探头与容器内部装置间的距离均不得小于 300 mm (12")。但是如果介质的介电常数 (DC) 不小于 1.8，探头配重偶尔接触容器底部不会影响测量。

 需要将电子腔外壳安装在狭小空间中时（例如安装在水泥罐顶上），请注意接线腔/电子腔盖板与容器壁间的距离不得小于 100 mm (4 inch)。否则，安装后无法打开接线腔/电子腔盖板。

在狭小安装空间中使用

安装分体式传感器

带分体式传感器的仪表型号适用于安装在狭小空间中使用。在此情形下，电子腔外壳可以单独安装在易于操作的位置处。



A0014794

- A 探头上的弯头
- B 电子腔外壳上的弯头
- C 订购的分体式电缆长度

- 产品选型表的订购选项 600 “探头设计”：
 - 选型代号 MB “分体式传感器，带 3 m (9 ft) 电缆”
 - 选型代号 MC “分体式传感器，带 6 m (18 ft) 电缆”
 - 选型代号 MD “分体式传感器，带 9 m (27 ft) 电缆”
- 此类仪表包装中提供分体式电缆
最小弯曲半径：100 mm (4 inch)
- 电子腔外壳的安装架为此类仪表的标准供货件。安装方式：
 - 墙装
 - 管装：管径为 42...60mm (1-1/4...2inch)
- 连接电缆带一个直管接头和一个直角弯头 (90°)。取决于现场条件，弯头可以连接在探头上或电子腔外壳上。

i 调整探头、电子部件和连接电缆，确保相互匹配。它们用相同的序列号标识。仅允许连接序列号相同的部件。

探头的机械负载

缆式探头的最大允许张力负载

传感器	订购选项 060	探头	最大允许张力负载[kN]	最大断裂负载[kN] ¹⁾
FMP56	LA、LB	4 mm (1/6") 缆式探头, 316	12	20
	NB、NE	6 mm (1/4") 缆式探头, PA > 钢	12	20
FMP57	LA、LB	4 mm (1/6") 缆式探头, 316	12	20
	LC、LD	6 mm (1/4") 缆式探头, 316	30	42
	NB、NE	6 mm (1/4") 缆式探头, PA > 钢	12	20
	NC、NF	8 mm (1/3") 缆式探头, PA > 钢	30	42

1) 设计时料仓顶必须能耐受此负载。

张力负载

固体散料导致缆式探头上出现张力，以下条件影响张力大小：

- 探头长度，即最大物料覆盖范围
- 固体散料的密度
- 料仓直径
- 缆式探头的直径

由于张力主要影响因素是介质粘度，需要测量高粘度介质时和存在挂料状况时，需要较高的安全系数。在严苛工况下建议使用 6 mm 缆式探头替代 4 mm 缆式探头测量。


张力还会出现在料仓仓顶上。固定式缆式探头上出现的张力更大，但无法计算。注意探头的张力大小。

减小张力的方法：

- 截短探头
- 超出最大允许张力负载时，检查并确认是否可以采用非接触式超声波物位仪或雷达物位仪进行测量。

下图为常见固体散料的典型参考负载曲线。计算条件如下：


- 拱顶料仓，遵循 DIN 1055 标准第 6 章计算
- 悬空安装的探头（探头末端未固定在容器底）
- 自由流动的固体散料，即质量流。核心料流无法计算。塌料可能会产生更高的负载。
- 张力负载基于安全系数 2 计算得出（除 DIN 1055 标准中已经考虑的安全系数之外外），用于补偿固体散料进料时的正常波动范围。



A0017170

图 21 张力负载与物位 (L) 关系曲线图; 6 mm (0.24 in) 和 4 mm (0.16 in) 缆式探头, 石英砂料仓; 光滑金属壁


- A 料仓直径: 12 m (40 ft)
- B 料仓直径: 9 m (30 ft)
- C 料仓直径: 6 m (20 ft)
- D 料仓直径: 3 m (10 ft)



A0017171

图 22 张力负载与物位 (L) 关系曲线图; 6 mm (0.24 in) 和 4 mm (0.16 in) 缆式探头, 聚乙烯粒子料仓; 光滑金属壁


- A 料仓直径: 12 m (40 ft)
- B 料仓直径: 9 m (30 ft)
- C 料仓直径: 6 m (20 ft)
- D 料仓直径: 3 m (10 ft)



A0017172

图 23 张力负载与物位 (L) 关系曲线图; 6 mm (0.24 in)和 4 mm (0.16 in)缆式探头, 小麦料仓; 光滑金属壁

- A 料仓直径: 12 m (40 ft)
- B 料仓直径: 9 m (30 ft)
- C 料仓直径: 6 m (20 ft)
- D 料仓直径: 3 m (10 ft)



A0017173

图 24 张力负载与物位 (L) 关系曲线图; 6 mm (0.24 in)和 4 mm (0.16 in)缆式探头, 水泥料仓; 光滑金属壁

- A 料仓直径: 12 m (40 ft)
- B 料仓直径: 9 m (30 ft)
- C 料仓直径: 6 m (20 ft)
- D 料仓直径: 3 m (10 ft)

杆式探头的弯曲强度

传感器	订购选项 060	探头	弯曲强度[Nm]
FMP57	AE、AF	16 mm (0.63")杆式探头, 316L	30

过程连接

探头安装在螺纹连接或法兰上。如果在安装过程中探头末端可能会接触罐底或仓底，必须截短并固定探头→ 图 49。

螺纹连接




图 25 安装带螺纹连接的仪表；与容器顶齐平安装

密封圈

螺纹及密封圈类型符合 DIN 3852 标准第 1 部分，A 型螺纹接头。

可以使用以下密封圈：

- G3/4"螺纹：符合 DIN 7603 标准，尺寸为 27 x 32 mm
- G1-1/2"螺纹：符合 DIN 7603 标准，尺寸为 48 x 55 mm


请使用符合上述标准的 A、C 或 D 型密封圈，材质能够耐受应用条件。



螺纹接头的长度参见外形尺寸示意图：

- FMP56：→ 图 62
- FMP57：→ 图 63

安装在安装短管中



A0015122

H 定心杆的长度或缆式探头刚性部分的长度

缆式探头刚性部分的长度 H

探头	H
FMP56, ϕ 4 mm (0.16 in) 缆式探头	94 mm (3.7 in)
FMP57, ϕ 4 mm (0.16 in) 缆式探头	120 mm (4.7 in)
FMP57, ϕ 6 mm (0.24 in) 缆式探头	135 mm (5.3 in)

- 允许安装短管管径: ≤ 150 mm (6 in)。
更大管径的安装短管会降低仪表在近距离位置处的测量性能。
管径 $\geq$ DN300 的安装短管: $\rightarrow$ 48。
- 允许安装短管长度⁴⁾: ≤ 150 mm (6 in)。
较长安装短管高度会降低仪表在近距离位置处的测量性能。
在特殊测量场合中可以选择较长安装短管 (参见“FMP57 的定心延伸杆 HMP40”)。
- 安装短管末端应与罐顶齐平, 避免出现环状效应。

i 带保温层的容器上使用的安装短管也必须进行隔热处理, 避免出现冷凝。

4) 较长安装短管可通过特殊选型订购

FMP57 的定心延伸杆 HMP40

带缆式探头的 **FMP57** 可以选配定心延伸杆 **HMP40**，作为附件订购→  97。为了防止缆式探头接触安装短管的下端面，必须使用定心延伸杆 **HMP40**。

带缆式探头的 **FMP57** 可以选配定心延伸杆 **HMP40**，作为附件订购。为了防止缆式探头接触安装短管的下端面，必须使用定心延伸杆 **HMP40**。




附件中包括长度与安装短管高度相匹配的延伸杆，以及在狭小安装短管中安装或测量固体散料时必须使用的对中盘。部件与仪表分开发货。订购时探头长度应稍短一点。

对中盘上的安装短管无明显挂料时才能使用小口径（DN40 和 DN50）对中盘。安装短管不得被介质堵塞。

在口径 $\geq$ DN300 的安装短管中安装

在管径 ≥ 300 mm (12")的安装短管中安装时，必须参照图例正确安装。




- 1 安装短管的下端面
- 2 与安装短管下端面近乎齐平 (± 50 mm (2"))
- 3 金属板
- 4 管径: $\phi 150 \dots 180$ mm (6...7 inch)

安装短管管径	金属板直径
300 mm (12")	280 mm (11")
≥ 400 mm (16")	≥ 350 mm (14")

固定探头

固定缆式探头




A0012609

- A 缆式探头的松弛度: $\geq 1 \text{ cm / m (0.12 inch / ft)} \times \text{探头长度}$
- B 探头末端可靠接地
- C 探头末端可靠绝缘
- 1: 通过螺栓安装和连接
- 2 绝缘固定套件

- 在下列条件下需要固定探头末端:
 - 否则探头可能偶尔会接触容器壁、锥型出料口、内部装置或其他安装部件。
 - 否则探头可能偶尔会接触水泥罐壁 (最小间距为 0.5 m (20 inch))。
 - 通过内螺纹固定探头末端
 - 4 mm (1/6") 缆式探头, 316: M14
 - 6 mm (1/4") 缆式探头, 316: M20
 - 6 mm (1/4") 缆式探头, PA > 钢: M14
 - 8 mm (1/3") 缆式探头, PA > 钢: M20
 - 由于固定缆式探头时会出现较大的张力负载, 因此建议使用 6 mm (1/4") 缆式探头。
 - 固定端必须可靠接地或可靠绝缘。无法通过探头配重实现可靠绝缘安装时, 可以通过绝缘螺栓孔固定, 绝缘环可以作为附件订购。
 - 为了防止出现过高张力负载 (例如热膨胀产生的张力负载) 和缆式探头断裂, 缆绳必须具有合适的松弛度。缆式探头长度应大于所需测量范围, 缆绳中部的松弛度应大于或等于 $1 \text{ cm / m (0.12 inch / ft)} \times \text{缆式探头长度}$ 。
- 缆式探头的最大允许张力负载为 → 图 41。

固定杆式探头

- WHG 认证型仪表：探头长度超过 $\geq 3\text{ m}$ (10 ft)时需要使用支撑。
- 通常存在横向介质流（例如搅拌器引起的介质流）或强振动时，杆式探头必须使用支撑。
- 只能在杆式探头末端进行支撑。



A0012607

- 1 杆式探头，不带涂层
- 2 套管直径要紧凑，保证探头和套管间的电气连接
- 3 短金属管，例如原位焊接
- 4 杆式探头，带涂层
- 5 塑料套管，例如 PTFE、PEEK 或 PPS
- 6 短金属管，例如原位焊接

注意

探头末端接地不良可能引起测量误差。

- 使用小管径套管，确保杆式探头和套管间的电气连接。

注意


焊接操作可能会损坏主要电子模块。

- 进行焊接操作前：探头接地并拆卸电子模块。

特殊安装条件

水泥料仓


例如安装在厚水泥仓顶上时应与下边缘齐平安装。此外，延伸杆还可以安装在短管中，但是不得超出仓顶的下边缘。应保持使用最小管道长度。安装说明参见下图。



- 1 金属板
- 2 金属管
- 3 定心延伸杆 HMP40（参见“附件”）

带定心延伸杆（“附件”）的仪表的安装指南：强粉尘会导致对中盘上产生粘附，可能会产生干扰信号。其他安装信息请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。


侧面安装



A0014140

- 无法从罐顶上部安装时，Levelflex 还可以从侧面安装。
- 此时，必须对缆式探头进行固定→ 图 49。
- 横向负载超过→ 图 44 时，需要对杆式探头进行支撑。仅需在探头末端固定杆式探头→ 图 49。

非金属罐



- 1 非金属罐
- 2 金属板或金属法兰

为了确保在非金属容器中可靠测量：

- 选择带金属法兰的仪表（最小 DN 50 (2")）。
- 或者在探头的过程连接处安装金属板，金属板的直径不小于 200 mm (8 in)。金属板的安装位置必须与探头垂直。

带保温层的容器

i 过程温度较高时，必须采取隔热措施避免热辐射或热对流导致仪表内部电子部件的温度升高。保温层的最大厚度不得超过图中的“MAX”标识：




图 26 带螺纹过程连接的 FMP56、FMP57

- 1 罐体保温层
- 2 一体式仪表
- 3 分体式传感器 (订购选项 600)




图 27 带法兰过程连接的 FMP57

- 1 罐体保温层
- 2 一体式仪表
- 3 分体式传感器 (订购选项 600)

环境条件

环境温度范围	测量设备	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
	现场显示单元	-20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F)，超出温度范围显示单元可能无法正常工作。
	连接电缆（订购选项“探头设计”=“分体式传感器”）	最高 100 °C (212 °F)
	分离型显示单元 FHX50	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
	分离型显示单元 FHX50 (可选)	-50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F) ¹⁾


1) 在订购选项 580 “测试；证书”中选择选型代号 JN “变送器环境温度-50 °C (-58 °F)”时，此温度范围有效。如果温度始终低于-40 °C (-40 °F)，故障发生率增大。

- 在强光照的户外使用设备时：
- 在阴凉处安装设备。
 - 避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时特别需要注意。
 - 请安装防护罩（参加“附件”）。

环境温度范围 下图仅仅考虑了功能要求。防爆型设备可能还受其他限制。参见单独成册的《安全指南》。

参照以下减温曲线，过程连接处温度（ T_p ）对应的允许环境温度（ T_a ）会降低：

温度范围：FMP56，带 G $\frac{3}{4}$ 或 NPT $\frac{3}{4}$ 螺纹连接



A0014122


GT18 = 不锈钢外壳
GT19 = 塑料外壳
GT20 = 铝外壳

A = 1 路电流输出
C = 2 路电流输出
G¹、G² = PROFIBUS PA¹⁾
K、L = 四线制

T_a = 环境温度
 T_p = 过程连接处的温度

1) PROFIBUS PA 型和 FOUNDATION Fieldbus 型设备的温度范围取决于开关量输出。（G¹：未连接开关量输出；G²：已连接开关量输出）。

温度范围: FMP57



GT18 = 不锈钢外壳
GT19 = 塑料外壳
GT20 = 铝外壳

A = 1 路电流输出
C = 2 路电流输出
G¹、G² = PROFIBUS PA¹⁾
K、L = 四线制

T_a = 环境温度
 T_p = 过程连接处的温度

- 1) PROFIBUS PA 型和 FOUNDATION Fieldbus 型设备的温度范围取决于开关量输出。(G¹: 未连接开关量输出; G²: 已连接开关量输出)。

A0013634

储存温度	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
气候等级	符合 DIN EN 60068-2-38 标准 (Z/AD 测试)
海拔高度符合 IEC61010-1 Ed.3 标准	■ 通常在海平面之上 2 000 m (6 600 ft)。 ■ 满足下列条件时，高于 2 000 m (6 600 ft): - 订购选项 020 “电源；输出” = A、B、C、E 或 G (两线制) - 供电电压 $U < 35 \text{ V}$ - 过电压保护等级 1 的供电电压
防护等级	■ 外壳关闭 - IP68, NEMA6P (24 小时，水下 1.83 米) ⁵⁾ - 塑料外壳，带透明盖板 (显示单元)：IP68 (24 小时，水下 1 米) ⁶⁾ - IP66, NEMA4X ■ 外壳打开：IP20, NEMA1 ■ 显示单元：IP22, NEMA2  防护等级 IP68 NEMA6P 为 M12 PROFIBUS PA 插头必须连接 PROFIBUS 电缆使用，电缆的防护等级也必须为 IP68 NEMA6P。
抗振性	符合 DIN EN 60068-2-64 / IEC 60068-2-64 标准: 20 ... 2 000 Hz, 1 (m/s ²)/Hz
清洁探头	在某些应用中，污染物或粘附可能会积聚在探头上。均匀的薄覆盖层对测量的影响很小。厚覆盖层会削弱信号，减小探头量程。非均匀的厚粘附层，例如结晶，会导致错误的测量结果。此时建议采用非接触式测量原理测量，或定期检查探头的污染程度。
电磁兼容性 (EMC)	电磁兼容性符合 EN 61326 系列标准和 NAMUR EMC (NE21) 标准的所有相关要求。详细信息参见一致性声明 ⁷⁾。如果只需要传输模拟量信号，使用标准安装电缆即可。如果需要传输数字式信号时 (HART、PA、FOUNDATION Fieldbus)，需要使用屏蔽电缆。 传输数字式信号时使用屏蔽电缆。 EMC 测试过程中的最大波动范围：小于满量程的 0.5 %。 探头安装在金属罐或混凝土罐中测量时，以及使用同轴探头测量时： ■ 干扰发射符合 EN 61326 - x 系列标准，B 类电气设备 ■ 抗干扰能力符合 EN 61326 - x 系列标准，工业区要求和 NAMUR NE 21 (EMC) 标准 将杆式或缆式探头安装在不带屏蔽层/非金属壁的罐体中测量时，例如在塑料料仓和木质料仓中，测量值受强电磁场的影响。 ■ 干扰发射符合 EN 61326 - x 系列标准，A 类电气设备 ■ 抗干扰能力：测量值受强电磁场的影响

5) 同样适用“分体式传感器”

6) 在产品选型表中同时选择订购选项 030 (“显示，操作”) = C (“SD02”) 或 E (“SD03”) 和订购选项 040 (“外壳”) = A (“GT19”)。

7) 下载地址：www.endress.com。

过程条件

过程温度范围

过程连接处的最高允许温度与使用的 O 型圈类型相关:

设备型号	O 型圈材质	过程温度 ¹⁾
FMP56	FKM (Viton GLT)	-30 ... +120 °C (-22 ... +248 °F)
	EPDM (70C4 pW FKN)	-40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F)
FMP57	FKM (Viton GLT)	-30 ... +150 °C (-22 ... +302 °F)
	EPDM (E7502 或 E7515)	-40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F)
	FFKM (Kalrez 6375)	-5 ... +185 °C (+23 ... +365 °F)

1) 带 PA 涂层的缆式探头, 最高温度为 100 °C (+212 °F)

 使用不带涂层的探头时, 允许较高的介质温度, 只要过程连接处的温度不超过上表中列举的最高过程温度。

但是温度超过 350 °C (662 °F) 时, 缆式探头会发生结构变化, 稳定性将降低。

过程压力范围

设备型号	过程压力
FMP56、FMP57	-1 ... 16 bar (-14.5 ... 232 psi)

 压力范围可能会减小, 取决于过程连接类型。法兰压力等级 (PN) 为 20 °C 参考温度下的压力值, ASME 法兰为 100 °F 参考温度下的压力值。请注意压力-温度关系。

更高温度下的允许压力值参见以下标准:

- EN 1092-1: 2007 表 G.4.1-x
就材料的温度稳定性而言, 1.4435 和 1.4404 均归属在 EN 1092-1:2007 标准中的表 G.3.1-1 中。两种材料的化学成份相同。
- ASME B 16.5a - 2013 表 2 -2.2F316
- ASME B 16.5a - 2013 表 2.3.8N10276
- JIS B 2220

介电常数 (DC)

杆式探头和缆式探头: $DC (\epsilon_r) \geq 1.6$

张力和温度影响下的缆式探头伸长量

4 mm 缆式探头:

- 缆式探头的伸长量: 最大允许张力作用下 (12 kN), 缆式探头的伸长量为 $11 \text{ mm} / \text{m} \times \text{缆绳长度}$
- 温度从 30 °C (86 °F) 上升至 150 °C (302 °F) 时, 缆式探头的伸长量为 $2 \text{ mm} / \text{m} \times \text{缆绳长度}$


6 mm 缆式探头:

- 缆式探头的伸长量: 最大允许张力作用下 (30 kN), 缆式探头的伸长量为 $13 \text{ mm} / \text{m} \times \text{缆绳长度}$
- 温度从 30 °C (86 °F) 上升至 150 °C (302 °F) 时, 缆式探头的伸长量为 $2 \text{ mm} / \text{m} \times \text{缆绳长度}$

机械结构

外形尺寸


电子腔外壳的外形尺寸



A0011666

28 GT18 外壳 (316L) ; 单位: mm (in)


*适用于内置过电压保护单元的仪表型号



A0011346

29 GT19 外壳 (塑料 PBT) ; 单位: mm (in)

*适用于内置过电压保护单元的仪表型号




A0020751

30 GT20 外壳 (铝, 带涂层) ; 单位: mm (in)

*适用于内置过电压保护单元的仪表型号

安装架的外形尺寸




31 电子腔外壳的安装架。测量单位 mm (in)


- A 墙装
- B 管装

i 安装架是“分体式传感器”设备型号的标准供货件（参见产品选型表中的订购选项 060）。如需要，安装架还可以作为附件订购（订货号：71102216）。

分体式探头连接部分的外形尺寸



32 分体式探头连接部分；订购的连接电缆长度。测量单位 mm (in)

FMP56: 过程连接和探头的外形尺寸


A0012781

33 FMP56: 过程连接/探头。测量单位 mm (in)

A ISO228 G3/4 或 ANSI MNPT3/4 螺纹 (订购选项 100)


B 4 mm 或 1/6" 缆式探头 (订购选项 060)

C 6 mm 或 1/4" 缆式探头, PA>钢 (订购选项 060)

LN 探头长度

R 测量参考点

FMP57: 过程连接和探头的外形尺寸



34 FMP57: 过程连接/探头。测量单位 mm (in)

- A ISO228 G1-1/2 螺纹 (订购选项 100)
- B ANSI MNPT1-1/2 螺纹 (订购选项 100)
- C ANSI B16.5、EN1092-1、JIS B2220 法兰 (订购选项 100)
- D 16 mm 杆式探头 (订购选项 060)
- E 6 mm 或 1/4" 缆式探头 (订购选项 060)
- F 8 mm 或 1/3" 缆式探头, PA > 钢 (订购选项 060)
- G 4 mm 或 1/6" 缆式探头 (订购选项 060)
- H 6 mm 或 1/4" 缆式探头, PA > 钢 (订购选项 060)
- LN 探头长度
- R 测量参考点

探头长度偏差

杆式探头				
长度超过[m (ft)]	—	1 (3.3)	3 (9.8)	6 (20)
长度不超过[m (ft)]	1 (3.3)	3 (9.8)	6 (20)	—
允许偏差[mm (in)]	-5 (-0.2)	-10 (-0.39)	-20 (-0.79)	-30 (-1.18)

缆式探头				
长度超过[m (ft)]	—	1 (3.3)	3 (9.8)	6 (20)
长度不超过[m (ft)]	1 (3.3)	3 (9.8)	6 (20)	—
允许偏差[mm (in)]	-10 (-0.39)	-20 (-0.79)	-30 (-1.18)	-40 (-1.57)

截短探头

如需要，可以截短探头。操作时请注意以下几点：

截短杆式探头

如果杆式探头与容器底或锥形出料口间的距离小于 10 mm (0.4 in)，必须截短探头。使用锯子从底部截短杆式探头。



FMP52 杆式探头带涂层，禁止截短。

截短缆式探头

如果缆式探头与容器底或锥形出料口间的距离小于 150 mm (6 in)，必须截短探头。

重量

外壳

部件	重量
GT18 不锈钢外壳	约 4.5 kg
GT19 塑料外壳	约 1.2 kg
GT20 铝外壳	约 1.9 kg


FMP56

部件	重量	部件	重量
传感器	约 0.8 kg	4 mm 缆式探头	约 0.1 kg/m 探头长度
		6 mm 缆式探头	约 0.2 kg/m 探头长度

FMP57

部件	重量	部件	重量
传感器	约 1.4 kg + 法兰重量	6 mm 缆式探头	约 0.2 kg/m 探头长度
4 mm 缆式探头	约 0.1 kg/m 探头长度	16 mm 杆式探头	约 1.6 kg/m 探头长度

材质：GT18 外壳（不锈钢，耐腐蚀）




A0036037

图号	部件	材质
1	外壳	CF3M, 类同 316L/1.4404
2.1	电子腔盖板	■ 盖板: CF3M (类同 316L/1.4404) ■ 窗口: 玻璃 ■ 盖板密封圈: NBR ■ 窗口密封圈: NBR ■ 螺纹自润滑: 烤漆
2.2	端子接线腔盖	■ 盖板: CF3M (类同 316L/1.4404) ■ 盖板密封圈: NBR ■ 螺纹自润滑: 烤漆
3	端盖锁扣	■ 螺丝: A4 ■ 卡环: 316L (1.4404)
4	外壳颈部锁扣	■ 螺丝: A4-70 ■ 卡环: 316L (1.4404)
5.1	堵头、缆塞、适配接头或插头（取决于仪表型号）	■ 堵头, 取决于仪表型号: - PE - PBT-GF ■ 缆塞: 316L (1.4404)或镀镍黄铜 ■ 适配接头: 316L (1.4404/1.4435) ■ 密封圈: EPDM ■ M12 插头: 镀镍黄铜¹⁾ ■ 7/8"插头: 316 (1.4401)²⁾
5.2	堵头、缆塞或适配接头（取决于仪表型号）	■ 堵头: 316L (1.4404) ■ 缆塞: 316L (1.4404)或镀镍黄铜 ■ 适配接头: 316L (1.4404/1.4435) ■ 密封圈: EPDM
6	堵头或 M12 插座（取决于仪表型号）	■ 堵头: 316L (1.4404) ■ M12 插座: 316L (1.4404)
7	卸压塞	316L (1.4404)
8	接地端	■ 螺丝: A4 ■ 弹簧垫圈: A4 ■ 卡环: 316L (1.4404) ■ 支座: 316L (1.4404)
9	铭牌	■ 面板: 316L (1.4404) ■ 槽销: A4 (1.4571)

1) 带 M12 插头的仪表型号, 密封圈材质为 Viton

2) 带 7/8"插头的仪表型号, 密封圈材质为 NBR

材质: GT19 外壳 (塑料)




A0013788

图号	部件	材质
1	外壳	PBT
2.1	电子腔盖板	- 玻璃盖: PC - 盖板: PBT-PC - 盖板密封圈: EPDM - 螺纹自润滑: 烤漆
2.2	端子接线腔盖	- 盖板: PBT - 盖板密封圈: EPDM - 螺纹自润滑: 烤漆
4	外壳颈部锁扣	- 螺丝: A4-70 - 卡环: 316L (1.4404)
5.1	堵头、缆塞、适配接头或插头 (取决于仪表型号)	- 堵头, 取决于仪表型号: – PE – PBT-GF - 堵头, 取决于仪表型号: – 镀镍黄铜 (CuZn) – PA - 适配接头: 316L (1.4404/1.4435) - 密封圈: EPDM - M12 插头: 镀镍黄铜 ¹⁾ 7/8"插头: 316 (1.4401) ²⁾
5.2	堵头、缆塞或适配接头 (取决于仪表型号)	- 堵头, 取决于仪表型号: – PE – PBT-GF – 镀镍钢 - 堵头, 取决于仪表型号: – 镀镍黄铜 (CuZn) – PA - 适配接头: 316L (1.4404/1.4435) - 密封圈: EPDM
6	堵头或 M12 插座 (取决于仪表型号)	- 镀镍黄铜 (CuZn) - M12 插槽: 镀镍盘 GD-Zn
7	卸压塞	镀镍黄铜 (CuZn)
8	接地端	- 螺丝: A2 - 弹簧垫圈: A4 - 卡环: 304 (1.4301) - 支座: 304 (1.4301)
9	自粘铭牌	塑料

1) 带 M12 插头的仪表型号, 密封圈材质为 Viton
2) 带 7/8"插头的仪表型号, 密封圈材质为 NBR

材质：GT20 外壳（铸铝，粉末涂层）



A0036037

图号	部件	材质
1	外壳, RAL 5012 (蓝色)	- 外壳: 铝合金 AlSi10Mg (含铜量低于 0.1%) - 涂层: 聚酯
2.1	电子腔盖板; RAL 7035 (灰色)	- 盖板: 铝合金 AlSi10Mg (含铜量低于 0.1%) - 窗口: 玻璃 - 盖板密封圈: NBR - 窗口密封圈: NBR - 螺纹自润滑: 烤漆
2.2	端子接线腔盖; RAL 7035 (灰色)	- 盖板: 铝合金 AlSi10Mg (含铜量低于 0.1%) - 盖板密封圈: NBR - 螺纹自润滑: 烤漆
3	端盖锁扣	- 螺丝: A4 - 卡环: 316L (1.4404)
4	外壳颈部锁扣	- 螺丝: A4-70 - 卡环: 316L (1.4404)
5.1	堵头、缆塞、适配接头或插头 (取决于仪表型号)	- 堵头, 取决于仪表型号: - PE - PBT-GF - 堵头, 取决于仪表型号: - 镀镍黄铜 (CuZn) - PA - 适配接头: 316L (1.4404/1.4435) - 密封圈: EPDM - M12 插头: 镀镍黄铜 ¹⁾ 7/8"插头: 316 (1.4401) ²⁾
5.2	堵头、缆塞或适配接头 (取决于仪表型号)	- 堵头, 取决于仪表型号: - PE - PBT-GF - 镀镍钢 - 堵头, 取决于仪表型号: - 镀镍黄铜 (CuZn) - PA - 适配接头: 316L (1.4404/1.4435) - 密封圈: EPDM
6	堵头或 M12 插座 (取决于仪表型号)	- 镀镍黄铜 (CuZn) - M12 插槽: 镀镍盘 GD-Zn
7	卸压塞	镀镍黄铜 (CuZn)




图号	部件	材质
8	接地端	■ 螺丝: A2 ■ 弹簧垫圈: A2 ■ 卡环: 304 (1.4301) ■ 支座: 304 (1.4301)
9	自粘铭牌	塑料



- 1) 带 M12 插头的仪表型号, 密封圈材质为 Viton
- 2) 带 7/8"插头的仪表型号, 密封圈材质为 NBR



过程连接的材质




Endress+Hauser 提供不锈钢 DIN/EN 法兰，符合 AISI 316L 标准（DIN/EN 材料号：1.4404 或 1.4435）。就材料的温度稳定性而言，1.4404 和 1.4435 均归属在 EN 1092-1:2007 标准中 13E0 的表 G.3.1-1 中。两种材料的化学成份相同。

Levelflex FMP56、FMP57						
螺纹连接		法兰	部件号	材质		
G $\frac{3}{4}$ 、NPT $\frac{3}{4}$	G1 $\frac{1}{2}$ 、NPT1 $\frac{1}{2}$					
 A0013890	 A0013888	 A0013889	1	304 (1.4301)		
			2	316L (1.4404)		
			3	ASME: 316/316L EN: 316L (1.4404) JIS: 316L (1.4435)		
			4	Nordlock 垫圈: 1.4547		
			5	1.4462、双相钢 CR22		
			6	PPS-GF40		
			7	PEEK GF30		

Levelflex FMP56、FMP57: 标准探头			
订购选项 060 “探头”		部件号	材质
■ LA: 4 mm 缆式探头, 316 ■ LB: 1/6"缆式探头, 316	■ NB: 6 mm 缆式探头, PA>钢 ■ NE: 1/4"缆式探头, PA>钢		
 A0036600	 A0036601	1	316L (1.4404)
		2	316 (1.4401)
		3	缆式探头: 镀锌钢
			1 mm (0.04 in)涂层: PA 12 (Vestamid L 1940)
		4	固定螺丝: A4-70
		5	底部紧固螺丝: A2-70

Levelflex FMP57: 其他探头				
订购选项 060 “探头”			图号	材质
■ AE: ...mm, 16 mm 杆式探头 ■ AF: ...inch, 16 mm 杆式探头	■ LC: 6 mm 缆式探头, 316 ■ LD: 1/4"缆式探头, 316	■ NC: 8 mm 缆式探头, PA>钢 ■ NF: 1/3"缆式探头, PA>钢		
 A0013891	 A0013892	 A0013893	1	304 (1.4301)
			2	316L (1.4404)
			3	316 (1.4401)
			4	缆式探头: 镀锌钢 1 mm (0.04 in)涂层: PA 12 (Vestamid L 1940)
			5	固定螺丝: A4-70
			6	底部紧固螺丝: A2-70


安装架的材质



A0015143

安装架，适用“分体式传感器”		
部件号	部件	材质
10	安装架	316L (1.4404)
11	安装架	316Ti (1.4571)
	螺丝/螺母	A4-70
	隔离套管	316Ti (1.4571)或 316L (1.4404)
12	轴瓦	316L (1.4404)


适配接头和分体式传感器电
缆的材质



A0021722

“分离型传感器”的适配接头和电缆		
部件号	部件	材质
1	电缆	FRNC
2	传感器适配接头	304 (1.4301)
3	卡箍	316L (1.4404)
	螺丝	A4-70
4	环形管	316 (1.4401)
	承压套管	铝
	铭牌	304 (1.4301)

材料：防护罩



A0015473

否	部件：材料
1	防护罩： 316 (1.4404)
2	Molded rubber part (4x): EPDM
3	Clamping screw: 316L (1.4404) + carbon fibre
4	Bracket: 316L (1.4404)
5	接地端 ■ 螺丝： A4 ■ 弹簧垫圈： A4 ■ 卡环： 316L (1.4404) ■ 支座： 316L (1.4404)
6	■ 垫圈： A4 ■ 圆头螺丝： A4-70

可操作性

操作方法

针对用户特定任务的多级操作菜单结构

- 调试
- 操作
- 诊断
- 专家菜单

显示语言

- English
- Deutsch
- Français
- Español
- Italiano
- Nederlands
- Portuguesa
- Polski
- русский язык (Russian)
- Svenska
- Türkçe
- 中文 (Chinese)
- 日本語 (Japanese)
- 한국어 (Korean)
- Bahasa Indonesia
- tiếng Việt (Vietnamese)
- čeština (Czech)



在产品选型表的订购选项 500 中选择出厂预设置语言。

调试快速安全

- 带图形显示界面的交互性设置向导，通过 FieldCare/DeviceCare 轻松调试
- 引导式菜单，每个参数都自带简要功能说明
- 在仪表上操作和通过调试软件操作的方法相同

内置数据存储单元 (HistoROM)

- 更换电子模块时能够传输组态设置
- 设备中最多记录 100 条事件信息
- 设备中最多记录 1000 个测量值
- 保存调试过程中的信号曲线，用于日后参考



高效诊断，提升了测量稳定性

- 全中文显示补救措施
- 多种仿真选项和在线记录仪功能


内置蓝牙模块 (HART 设备选项)

- 通过 SmartBlue (app) 简单快速设置
- 无需其他工具或适配接头
- 通过 SmartBlue (app) 显示信号包络线
- 加密的单一点对点数据传输 (Fraunhofer 研究所, 第三方、经测试) 和带密码保护的 Bluetooth® 无线通信

现场操作

操作方式	按键操作	触摸键操作
订购选项“显示；操作”	选型代号 C “SD02”	选型代号 E “SD03”
	 A0036312	 A0036313
显示单元	四行显示	
	四行显示 白色背景显示；仪表发生错误时切换为红色背景显示	
	可以分别设置测量变量和状态变量的显示格式 显示单元的允许环境温度范围：-20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F) 超出温度范围时，显示单元可能无法正常工作。	
操作单元	通过三个按键（⊕、⊖、⊞）进行现场操作	通过触摸键进行外部操作；三个光敏键：⊕、⊖、⊞
	可以在各类危险区中使用操作单元	
附加功能	数据备份功能 仪表设置可以储存在显示单元中。	
	数据比对功能 显示模块中储存的仪表设置可以与当前仪表设置进行比对。	
	数据传输功能 通过显示模块可以将变送器设置传输至另一台仪表中。	

通过分离型显示与操作单元
FHX50 操作




35 FHX50 的操作选项

- 1 显示与操作单元 SD03，光敏键操作，可以在玻璃盖板外部操作
- 2 显示与操作单元 SD02，按键操作；必须打开盖板

通过 Bluetooth®无线技术操作

要求



A0036790


36 带蓝牙模块的设备

- 1 设备的电子腔外壳
- 2 蓝牙模块

仅适用带蓝牙模块的设备型号。提供下列选项：

- 同时订购设备和蓝牙模块：
订购选项 610 “安装附件”，选型代号 NF “Bluetooth”
- 蓝牙模块作为附件订购（订货号：71377355）且已安装到位。参见特殊文档：SD02252F。

通过 SmartBlue (app) 操作




A0034939

37 通过 SmartBlue (app) 操作

- 1 变送器供电单元
- 2 智能手机/平台电脑，安装有 SmartBlue (app)
- 3 带蓝牙模块的变送器

远程操作

通过 HART 通信




A0036169

图 38 通过 HART 通信进行远程操作

- 1 PLC (可编程逻辑控制器)
- 2 变送器供电单元, 例如 RN221N (含通信电阻)
- 3 Commubox FXA191、FXA195 和手操器 375、475 的连接接口
- 4 475 手操器
- 5 计算机, 安装有调试软件 (例如 DeviceCare / FieldCare、AMS 设备管理器、SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA191 (RS232) 或 FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350/SFX370
- 8 VIATOR 蓝牙调制解调器, 带连接电缆
- 9 变送器

通过 PROFIBUS PA 通信




A0036301

图 39 通过 PROFIBUS PA 网络进行远程操作

- 1 段耦合器
- 2 计算机, 安装有 Profibus/Proficard 和调试软件 (例如 DeviceCare / FieldCare)
- 3 PLC (可编程逻辑控制器)
- 4 变送器
- 5 附加功能 (阀门等)

通过 FOUNDATION Fieldbus 通信




A0017188

40 FOUNDATION Fieldbus 系统架构及其相关部件

- 1 FF 蓝牙调制解调器
- 2 Field Xpert SFX350/SFX370
- 3 DeviceCare / FieldCare
- 4 NI-FF 接口卡

IN	工业网络
FF-HSE	高速以太网
FF-H1	FOUNDATION Fieldbus-H1
LD	链接设备 FF-HSE/FF-H1
PS	总线电源
SB	安全栅
BT	总线端接器

DeviceCare/FieldCare, 使用服务接口 (CDI)



A0032466

图 41 DeviceCare/FieldCare, 使用服务接口 (CDI)

- 1 仪表的服务接口 (CDI) (Endress+Hauser 通用数据接口)
- 2 Commubox FXA291
- 3 计算机, 安装有 DeviceCare / FieldCare 调试软件

SupplyCare 库存管理软件

SupplyCare 是基于网页的调试软件，用于协调供应链中的物流和信息流。SupplyCare 提供不同安装位置的罐体和料仓的完整信息，能够随时随地获取透明的当前库存数据信息。

基于安装现场的测量和传输技术收集当前库存数据，并发送至 SupplyCare 中，清晰地显示关键库存数据，并进行预测计算，确保物料需求计划安全实施。

SupplyCare 的主要功能如下：

显示库存

SupplyCare 定期检测罐体和料仓内的库存量。显示当前和历史库存信息，并预测未来需求。允许按照用户喜爱设置总览界面。

主要信息管理

使用 SupplyCare 创建和管理主要信息，包括位置、公司、罐体、产品、用户及用户权限。

报告配置表

使用报告配置表快速轻松地创建个性化报告。允许多种保存格式的报告文件，例如 Excel、PDF、CSV 和 XML。提供多种报告传输方式，例如 http、ftp 或邮件。

事件管理

通过软件标识事件，例如物位下降至低于安全库存量或计划库存量时。此外，SupplyCare 可以通过邮件通知预设定的用户。

报警

出现技术故障时，例如连接故障，发出报警，并且向出现技术故障时（例如连接故障），发出报警，并向系统管理员和本地系统管理员发送报警邮件。

交货计划

低于预设置的最低库存量时，集成交货计划功能自动生成订单。SupplyCare 不间断监测计划交货和处置时间进度。如果计划交货和处置未能如期执行，SupplyCare 将通知用户。

分析

在分析模式下，计算每个罐体的流入和流出的最重要指标，并以数据和图表显示。自动计算物料管理的关键指标，这是优化交货和存储过程的基础。

按地理位置显示


按照地理位置分布显示所有罐体和罐体库存量的分布图（基于谷歌地图）。可以按照罐体分组、产品、供应商或地理位置筛选罐体和库存解决方案。

多语言支持

多语言用户界面提供 9 种显示语言，可以在单一平台上实现全球合作。通过浏览器设置自动识别语言和设置。

企业版 SupplyCare

企业版 SupplyCare 的缺省运行环境为 Microsoft Windows 系统中的 Apache Tomcat。操作员和管理员通过网页浏览器在各自工作站中操作。



A0034288

图 42 SupplyCare Enterprise SCE30B 的库存管理平台示例

- 1 SupplyCare Enterprise (通过网页浏览器)
- 2 SupplyCare Enterprise 安装界面
- 3 SupplyCare Enterprise 安装在移动设备上 (通过网页浏览器)
- 4 以太网、WLAN、UMTS
- 5 Fieldgate FXA42
- 6 24 V DC 电源
- 7 Modbus TCP, 通过以太网, 作为服务器或客户端
- 8 转换器, 将 Modbus 转换成 HART Multidrop
- 9 HART Multidrop
- 10 4 x 4...20 mA 模拟量输入 (两线制/四线制)

云应用：SupplyCare Hosting

SupplyCare Hosting 用作主站设备（软件服务）。软件安装在 Endress+Hauser IT 网络中，用户在 Endress+Hauser 端口操作。




图 43 SupplyCare Hosting SCH30 的库存管理平台示例

- 1 SupplyCare Hosting，安装在 Endress+Hauser 数据中心
- 2 PC 工作站，带网络连接
- 3 仓库位置，通过 FXA42 或 FXA30 和 2G/3G 网络连接
- 4 仓库位置，通过 FXA42 和网络连接
- 5 Fieldgate FXA42
- 6 24 V DC 电源
- 7 Modbus TCP，通过以太网，作为服务器或客户端
- 8 转换器，将 Modbus 转换成 HART Multidrop
- 9 HART Multidrop
- 10 4 x 4...20 mA 模拟量输入（两线制/四线制）

使用 SupplyCare Hosting 用户无需采购基本版软件，也无需在 IT 网络中安装和运行。Endress+Hauser 不断升级 SupplyCare Hosting，提升用户的软件性能。主站版 SupplyCare 始终保持最新版本，可以针对用户的需求定制。除了 IT 网络和已安装的软件还提供其他服务，作为 Endress+Hauser 数据的冗余服务。Endress+Hauser 的全球服务和机构均提供此服务，快速响应各项服务需求。

证书和认证

 在产品选型软件中可以实时查询当前认证和证书信息。

CE 认证	测量系统遵守 EC 准则的法律要求。与适用标准一同列举在 EC 一致性声明中。 Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。																							
RoHS 认证	测量系统符合危险物质限制准则 2011/65/EU (RoHS 2)的要求。																							
RCM-Tick 认证	包装中的产品或测量系统符合 ACMA (澳大利亚通信和媒体管理局)规定的网络整合性、互操作性、性能特性和健康及安全法规要求。因此，满足电磁兼容性的法规要求。产品铭牌上贴有 RCM-Tick 认证标签。  A0029561																							
防爆认证	《安全指南》 (XA) 单独成册，提供了在危险区中使用的设备和相关安全指南信息。铭牌上标识有文档资料代号。  《安全指南》 (XA) 中包含所有防爆认证参数，请联系 Endress+Hauser 当地销售中心获取。设备的相关文档资料信息→  105。																							
双层密封，符合 ANSI/ISA 12.27.01 标准	仪表作为双层密封设备符合 ANSI/ISA 12.27.01 标准， 用户无需在管道上安装 ANSI/NFPA 70 (NEC) and CSA 22.1 (CEC)标准过程密封章节要求的第二层过程密封圈，节约了使用成本。上述要求是北美安装法规，确保为带压应用中的危险液体测量提供安全、经济的安装方式。 详细信息请参照相关仪表的《安全指南》 (XA) 。																							
功能安全	可用于限位监测（低限 MIN、高限 MAX、量程范围内）， 最高安全等级为 SIL 3（同构冗余），通过德国 TÜV 认证，符合 IEC 61508 标准。详细信息参见《功能安全手册》SD00326F。																							
ASME B31.1 和 B31.3 认证	■ 设备的外形尺寸、结构材质、压力/温度等级和标识均符合 AMSE B31.1 和 ASME B31.3 标准 ■ 一致性声明：参见产品选型表中的订购选项 580，选型代号 KV。																							
最大压力不超过 200 bar (2 900 psi)的压力设备	带法兰和螺母的压力仪表无需使用带压外壳，不受压力设备指令的影响，与最大允许压力无关。 原因： EU 指令 2014/68/EU 的第 2 章的第 5 点，压力附件是指“具有操作功能和耐压外壳的设备”）。 压力仪表未配备耐压外壳时（自身无压力腔室），指令中不含压力附件说明。																							
船级认证	<table><tr><th rowspan="2">设备型号</th><th colspan="5">船级认证¹⁾</th></tr><tr><th>GL</th><th>ABS</th><th>LR</th><th>BV</th><th>DNV</th></tr><tr><td>FMP56</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>FMP57</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table> 1) 参见订购选项 590 “附加认证”	设备型号	船级认证 ¹⁾					GL	ABS	LR	BV	DNV	FMP56	-	-	-	-	-	FMP57	✓	✓	✓	✓	✓
设备型号	船级认证 ¹⁾																							
	GL	ABS	LR	BV	DNV																			
FMP56	-	-	-	-	-																			
FMP57	✓	✓	✓	✓	✓																			
电信	意外辐射遵守 FCC 规则的第 15 部分。所有探头均满足 A 类数字式设备的要求。 此外，安装在金属罐上的所有探头和同轴探头均满足 B 类数字式设备要求。																							
CRN 认证	部分型号的设备通过 CRN 认证。如果符合以下两个条件，设备就通过 CRN 认证： ■ CSA 或 FM 认证型设备（产品选型表中的订购选项 010 “认证”） ■ CRN 认证型过程连接参见下表。																							

产品选型表中的订购选项 100	认证
AEJ	NPS 1-1/2" Cl. 150 RF, 316/316L ASME B16.5 法兰
AFJ	NPS 2" Cl. 150 RF, 316/316L ASME B16.5 法兰
AGJ	NPS 3" Cl. 150 RF, 316/316L ASME B16.5 法兰
AHJ	NPS 4" Cl. 150 RF, 316/316L ASME B16.5 法兰
AJJ	NPS 6" Cl. 150 RF, 316/316L ASME B16.5 法兰
AKJ	NPS 8" Cl. 150 RF, 316/316L ASME B16.5 法兰
GGE	ISO228 G1-1/2 螺纹, 304
RGE	ANSI MNPT1-1/2 螺纹, 304



- 上表中未列举非 CRN 认证型过程连接。
- 通过产品选型表查看特定设备型号的可用过程连接。
- CRN 认证型设备的铭牌上标识有认证号 0F14480.5C。

跟踪记录

FMP5x 是 FMP4x 系列产品的替代产品。

测试和证书

订购选项 580 “测试, 证书”	说明	适用型号
JD	3.1 材料证书, 带压部件, EN10204-3.1 检测证书	FMP57
KV	符合 ASME B31.3 标准: 设备的外形尺寸、结构材料、压力/温度等级和标识均符合 ASME B31.3 标准	FMP57



测试报告、一致性声明和材料检测证书的 PDF 版本可以在 W@M 设备浏览器中查询:
输入铭牌上的序列号 (www.endress.com/deviceviewer)

适用下列订购选项:

- 550 “标定”
- 580 “测试, 证书”

纸质产品文档资料

可以订购测试报告、一致性声明和船级证书的印刷版, 订购选项 570 “服务”, 选型代号 I7 “纸质产品文档资料”。产品包装中将包含此纸质文件。

其他标准和准则

- EN 60529
外壳防护等级 (IP 代号)
- EN 61010-1
测量、控制、调试及实验室使用电气设备的安全规则
- IEC/EN 61326
“A 类电磁发射要求”。电磁兼容性 (EMC 要求)
- NAMUR NE 21
工业过程和实验室控制设备的电磁兼容性 (EMC)
- NAMUR NE 43
带模拟量输出信号的数字式变送器信号故障等级
- NAMUR NE 53
带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件
- NAMUR NE 107
状态分类符合 NE107 标准
- NAMUR NE 131
标准应用中现场型设备的要求
- IEC61508
电气/电子/可编程电子安全系统的功能安全性

订购信息

订购信息

通过下列方式获取产品的详细订购信息：

- 在 Endress+Hauser 网站的 Configurator 产品选型软件中：www.endress.com -> 点击“公司” -> 选择国家 -> 点击“产品” -> 通过过滤器和搜索区选择产品 -> 打开产品主页 -> 点击产品视图右侧的“设置”按钮，打开 Configurator 产品选型软件。
- 咨询 Endress+Hauser 当地销售中心：www.endress.com/worldwide




产品选型软件：产品选型工具

- 最新设置参数
- 取决于设备类型：直接输入测量点参数，例如：测量范围或显示语言
- 自动校验排除选项
- 自动生成订货号及其明细，PDF 文件或 Excel 文件输出
- 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

三点线性协议

i 如果产品选型表中的订购选项 550 (“标定”) 选择选型代号 F3 时 (“三点线性协议”)， 请注意以下几点:

探头的三点线性协议的定义如下:



- A 参考点 R 至第一个测量点的距离
- B 测量范围
- C 探头末端至第三个测量点的距离
- LN 探头长度
- R 测量参考点
- 1 第一个测量点
- 2 第二个测量点 (在第一个和第三个测量点的中间)
- 3 第三个测量点

	杆式探头	缆式探头 LN ≤ 6 m (20 ft)	缆式探头 LN > 6 m (20 ft)
第一个测量点的位置	A = 350 mm (13.8 in)	A = 350 mm (13.8 in)	A = 350 mm (13.8 in)
第二个测量点的位置	在第一个和第三个测量点的正中间	在第一个和第三个测量点的正中间	在第一个和第三个测量点的正中间
第三个测量点的位置	C = 250 mm (9.84 in)	C = 500 mm (19.7 in)	A+B = 5 500 mm (217 in)
最小测量范围	B ≥ 400 mm (15.7 in)	B ≥ 400 mm (15.7 in)	B ≥ 400 mm (15.7 in)
最小探头长度	LN ≥ 1 000 mm (39.4 in)	LN ≥ 1 250 mm (49.2 in)	LN ≥ 1 250 mm (49.2 in)

i 测量点的位置可以按照±1 cm (±0.04 in)增减变化。


i 在参考条件下，对整台设备执行线性度检测。

五点线性协议

i 如果在产品选型表的订购选项 550 (“标定”) 中选择选型代号 F4 (“五点线性协议”), 请注意以下几点:

线性协议中的五个点应均匀分布在整個量程范围内 (0%...100%)。在确定测量范围时, 必须设置空标 E 和满标 F⁸⁾。

设置空标 E 和满标 F 时, 必须考虑下列限制因素的影响:



- A 参考点 (R) 至最高物位的距离
- B 测量范围
- C 探头末端至最低物位的距离
- E 空标
- F 满标
- R 测量参考点

传感器	参考点 (R) 至最高物位的最小距离	最小测量范围
FMP56 FMP57	$A \geq 250\text{ mm (10 in)}$	$B \geq 400\text{ mm (16 in)}$

探头类型	探头末端至最低物位的最小距离	“空标”最大值
杆式探头	$C \geq 100\text{ mm (4 in)}$	$E \leq 3.9\text{ m (12.8 ft)}$
缆式探头 (FMP56)	$C \geq 1000\text{ mm (40 in)}$	$E \leq 11\text{ m (36 ft)}$
缆式探头 (FMP57)	$C \geq 1000\text{ mm (40 in)}$	$E \leq 23\text{ m (75 ft)}$

i 在参考条件下, 对整台设备执行线性度检测。

i 空标和满标值仅用于记录线性协议; 随后, 复位至探头的缺省设定值。如果数值不同于所需缺省值时, 必须通过特殊选型输入用户自定义参数订购→ 91。

8) 如果未设置空标 E 和满标 F, 将使用探头的缺省值

用户自定义参数

如果产品选型表的订购选项 570 (“服务”) 选择选型代号 IJ (“用户自定义 HART 参数”)、选型代号 IK (“用户自定义 PA 参数”) 和选型代号 IL (“用户自定义 FF 参数”), 可以选择下列用户自定义参数:

参数	通信方式	选择列表/数值范围
设置→距离单位	■ HART ■ PA ■ FF	■ in ■ ft ■ mm ■ m
设置→空标	■ HART ■ PA ■ FF	0 ... 45 m (0 ... 147 ft) ¹⁾
设置→满标	■ HART ■ PA ■ FF	0 ... 45 m (0 ... 147 ft)
设置→高级设置→电流输出 1/2 → 阻尼时间	HART	0 ... 999.9 s
设置→高级设置→电流输出 1/2 → 故障模式	HART	■ 最小值 ■ 最大值 ■ 最近有效值
设置→高级设置→电流输出 1/2 → Burst 模式	HART	■ 关 ■ 开

1) 适用于 FMP56: 最大 12 m (36 ft)

位号 (TAG)

订购选项	895: 标记
选型代号	Z1: 位号 (TAG), 参见附加说明
测量点标记的位置	在附加选项中选择: ■ 不锈钢位号牌 ■ 自粘纸标签 ■ 随箱标签/标牌 ■ RFID TAG (无线射频识别标签) ■ RFID TAG (无线射频识别标签) + 不锈钢位号牌 ■ RFID TAG (无线射频识别标签) + 自粘纸标签 ■ RFID TAG (无线射频识别标签) + 随箱标签/标牌
确定测量点名称	在附加选项中定义: 3 行, 每行最多 18 个字符 测量点名称显示在所限标签和/或 RFID TAG (无线射频识别标签) 中。
电子铭牌名称 (ENP)	测量点名称的前 32 个字符
显示单元名称	测量点名称的前 12 个字符

应用软件包

心跳诊断

适用范围

适用所有设备型号。

功能

- 设备连续自监测。
- 诊断信息输出至：
 - 现场显示单元
 - 资产管理系统（例如 FieldCare/DeviceCare）
 - 自动化系统（例如 PLC）

优势

- 能够实时查看设备状态信息，并及时进行处理。
- 状态信号分类符合 VDI/VDE 2650 标准和 NAMUR 推荐的 NE 107 标准，提供错误原因和补救措施信息。

详细信息

参见仪表的《操作手册》（→ 104）；“诊断和故障排除”章节

心跳校验

适用范围

适用订购选项 540 “应用软件包”中的下列选型代号：

- EH: 心跳校验+心跳监测
- EJ: 心跳校验

按需检查设备功能

- 校验测量设备的各项运行指标是否在规格参数范围内。
- 校验结果标识设备状况：**成功或失败**。
- 校验结果归档保存在验证报告中。
- 自动生成符合内部和外部法规、法律和标准要求的合规性校验报告。
- 无需中断工艺过程。

优势

- 执行此功能无需亲临现场。
- DTM⁹⁾发出设备校验命令，解释测量结果。用户无需拥有专业知识。
- 第三方机构可以使用校验报告进行质量评估。
- **心跳校验**可以取代其他维护操作（例如定期检查）或延长测试间隔时间。

SIL/WHG 认证型设备¹⁰⁾

- **心跳校验**单元包含功能安全测试设置向导，在以下应用中必须定期执行心跳校验：
 - SIL (IEC61508/IEC61511)
 - WHG (德国水资源法)
- 执行校验测试时，必须锁定设备 (SIL/WHG 锁定)。
- 在 FieldCare、DeviceCare 或基于 DTM 的过程控制系统中使用设置向导。



使用 SIL 认证型和 WHG 认证型设备时，如果不采取额外的措施就**不能**进行校验；例如旁路输出电流，因为必须进行输出电流仿真（增安型），或在后续再次锁定仪表的过程中（SIL/WHG 认证型）必须手动调节物位（专家模式）。

详细信息



SD01872F

9) DTM: 设备类型管理器；通过 DeviceCare、FieldCare 或基于 DTM 的过程控制系统控制设备操作。

10) 仅适用于 SIL 认证设备或 WHG 认证设备：订购选项 590（“附加认证”），选型代号 LA（“SIL”）或 LC（“WHG”）。

心跳监测

适用范围

适用订购选项 540 “应用软件包”中的下列选型代号：

EH：心跳校验+心跳监测

功能

- 除了校验参数之外，还可以记录相关参数值。
- **泡沫检测**和**黏附检测**设置向导使用现有测量变量，例如回波幅值。



LevelflexFMP5x 不能同时使用**泡沫检测**和**黏附检测**设置向导。

“泡沫检测”向导

- 心跳监测单元带**泡沫检测**向导。
- 使用此设置向导设置自动泡沫检测，基于削减后的信号幅值检测介质表面的泡沫。泡沫检测可以使用开关量输出，例如用于控制自动喷水系统，消除泡沫。
- 在 FieldCare、DeviceCare 或基于 DTM 的过程控制系统中使用设置向导。

“黏附检测”向导

- 心跳监测单元带**黏附检测**向导。
- 使用此设置向导设置自动黏附检测，基于削减后的信号幅值检测探头上沉积的黏附物。
- 在 FieldCare、DeviceCare 或基于 DTM 的过程控制系统中使用设置向导。

优势


- 早期变化（趋势）检测，保证设备可用性和产品质量。
- 基于监测信息主动采取维护措施（例如清洗/维护）。
- 识别异常过程状况，用作装置和工艺过程优化的基础。
- 自动控制去除泡沫或者黏附。

详细信息



SD01872F


附件

设备专用附件	防护罩
附件	说明
防护罩	 A0015466 A0015472 44 防护罩的外形尺寸示意图；单位：mm (in) 防护罩可以随仪表一同订购（产品选型表中的订购选项 620 “安装附件”，选型代号 PB “防护罩”）。 防护罩也可以作为附件单独订购；订货号：71162242。

电子腔外壳的安装支架

附件	说明
电子腔外壳的安装支架	A B 45 电子腔外壳的安装支架，单位：mm (in) A 墙装 B 管装 安装支架是“分体式传感器”的标准供货件（参见产品选型表中的订购选项 060）。如需要，安装支架还可以作为附件订购（订货号：71102216）。

定心延伸杆 HMP40


附件	说明																																																		
定心延伸杆 HMP40 - 适用型号: FMP57 - 允许温度范围 安装短管的下端面处: - 无对中盘: 无限制 - 带对中盘: -40...150 °C (-40...302 °F) - 相关文档资料: SD01002F	 1 安装短管高度 2 延伸杆 3 对中盘 <table><tr><td>010</td><td>认证:</td></tr><tr><td>A</td><td>A: 非危险区</td></tr><tr><td>M</td><td>M: FM DIP Cl.II Div.1 Gr.E-G N.I., zone 21,22</td></tr><tr><td>P</td><td>P: CSA DIP Cl.II Div.1 Gr.G + coal dust N.I.</td></tr><tr><td>S</td><td>S: FM Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., zone 0,1,2,20,21,22</td></tr><tr><td>U</td><td>U: CSA Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., zone 0,1,2</td></tr><tr><td>1</td><td>1: ATEX II 1G</td></tr><tr><td>2</td><td>2: ATEX II 1D</td></tr></table> <table><tr><td>020</td><td>延伸杆; 安装短管高度:</td></tr><tr><td>1</td><td>115mm; 150...250 mm (6...10")</td></tr><tr><td>2</td><td>215mm; 250...350 mm (10...14")</td></tr><tr><td>3</td><td>315mm; 350...450 mm (14...18")</td></tr><tr><td>4</td><td>415mm; 450...550 mm (18...22")</td></tr><tr><td>9</td><td>特殊型</td></tr></table> <table><tr><td>030</td><td>对中盘:</td></tr><tr><td>A</td><td>无</td></tr><tr><td>B</td><td>DN40 (1...1/2"), 内径: 40...45 mm, PPS</td></tr><tr><td>C</td><td>DN50 (2"), 内径: 50...57 mm, PPS</td></tr><tr><td>D</td><td>DN80 (3"), 内径: 80...85 mm, PPS</td></tr><tr><td>E</td><td>DN80 (3"), 内径: 76...78mm, PPS</td></tr><tr><td>G</td><td>DN100 (4"), 内径: 100...110mm, PPS</td></tr><tr><td>H</td><td>DN150 (6"), 内径: 152...164mm, PPS</td></tr><tr><td>J</td><td>DN200 (8"), 内径: 210...215mm, PPS</td></tr><tr><td>K</td><td>DN250 (10"), 内径: 253...269mm, PPS</td></tr><tr><td>Y</td><td>特殊型</td></tr></table>	010	认证:	A	A: 非危险区	M	M: FM DIP Cl.II Div.1 Gr.E-G N.I., zone 21,22	P	P: CSA DIP Cl.II Div.1 Gr.G + coal dust N.I.	S	S: FM Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., zone 0,1,2,20,21,22	U	U: CSA Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., zone 0,1,2	1	1: ATEX II 1G	2	2: ATEX II 1D	020	延伸杆; 安装短管高度:	1	115mm; 150...250 mm (6...10")	2	215mm; 250...350 mm (10...14")	3	315mm; 350...450 mm (14...18")	4	415mm; 450...550 mm (18...22")	9	特殊型	030	对中盘:	A	无	B	DN40 (1...1/2"), 内径: 40...45 mm, PPS	C	DN50 (2"), 内径: 50...57 mm, PPS	D	DN80 (3"), 内径: 80...85 mm, PPS	E	DN80 (3"), 内径: 76...78mm, PPS	G	DN100 (4"), 内径: 100...110mm, PPS	H	DN150 (6"), 内径: 152...164mm, PPS	J	DN200 (8"), 内径: 210...215mm, PPS	K	DN250 (10"), 内径: 253...269mm, PPS	Y	特殊型
010	认证:																																																		
A	A: 非危险区																																																		
M	M: FM DIP Cl.II Div.1 Gr.E-G N.I., zone 21,22																																																		
P	P: CSA DIP Cl.II Div.1 Gr.G + coal dust N.I.																																																		
S	S: FM Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., zone 0,1,2,20,21,22																																																		
U	U: CSA Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., zone 0,1,2																																																		
1	1: ATEX II 1G																																																		
2	2: ATEX II 1D																																																		
020	延伸杆; 安装短管高度:																																																		
1	115mm; 150...250 mm (6...10")																																																		
2	215mm; 250...350 mm (10...14")																																																		
3	315mm; 350...450 mm (14...18")																																																		
4	415mm; 450...550 mm (18...22")																																																		
9	特殊型																																																		
030	对中盘:																																																		
A	无																																																		
B	DN40 (1...1/2"), 内径: 40...45 mm, PPS																																																		
C	DN50 (2"), 内径: 50...57 mm, PPS																																																		
D	DN80 (3"), 内径: 80...85 mm, PPS																																																		
E	DN80 (3"), 内径: 76...78mm, PPS																																																		
G	DN100 (4"), 内径: 100...110mm, PPS																																																		
H	DN150 (6"), 内径: 152...164mm, PPS																																																		
J	DN200 (8"), 内径: 210...215mm, PPS																																																		
K	DN250 (10"), 内径: 253...269mm, PPS																																																		
Y	特殊型																																																		

缆式探头绝缘固定套件

附件	说明
缆式探头绝缘固定套件 适用型号: ■ FMP56 ■ FMP57	 46 安装套件的标准供货件: 1 绝缘套管 2 螺栓孔 用于缆式探头的可靠绝缘固定。 最高过程温度: 150 °C (300 °F) 4 mm (1/8 in)或 6 mm (1/4 in)缆式探头, PA >钢: ■ 孔径 D = 20 mm (0.8 in) ■ 订货号: 52014249 6 mm (1/4 in)或 8 mm (1/3 in)缆式探头, PA >钢: ■ 孔径 D = 25 mm (1 in) ■ 订货号: 52014250 由于存在静电释放的风险, 绝缘套管不能在危险区中使用。此时必须可靠接地。  可以同时订购设备和安装套件 (参见 Levelflex 产品选型表中的订购选项 620 “安装附件”, 选型代号 PG “安装套件, 绝缘套管, 缆式探头”)。

A0013586

分离型显示单元 FHX50


附件	说明
分离型显示单元 FHX50	 A0019128 ■ 材质: - 塑料 PBT - 316L/1.4404 - 铝 ■ 防护等级: IP68 / NEMA 6P 和 IP66 / NEMA 4x ■ 适用显示单元: - SD02 (按键操作) - SD03 (触摸键操作) ■ 连接电缆: - 仪表整体电缆, 最大长度为 30 m (98 ft) - 用户自备标准电缆, 最大长度为 60 m (196 ft) ■ 环境温度范围: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) ■ 环境温度范围 (可选): -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)¹⁾  ■ 需要使用分离型显示单元时, 订购“用于显示单元 FHX50”的仪表型号 (订购选项 030, 选型代号 L、M 或 N)。使用 FHX50 时, 必须在订购选项 050 “测量仪表型号”中选择选型代号 A “设计用于显示单元 FHX50”。 ■ 最初订购的仪表不带“设计用于显示单元 FHX50”选项, 而现在需要使用 FHX50 显示单元, 订购 FHX50 时必须在订购选项 050 “测量仪表类型”中选择选型代号 B “不设计用于显示单元 FHX50”。此时, FHX50 包装中提供仪表更换套件。套件安装在仪表上, 保证 FHX50 能够使用。  FHX50 能否使用还受变送器认证类型的影响。选择选型代号 L、M 或 N 时 (“设计用于 FHX50”), 才能更换仪表 (仪表《安全指南》手册中的基本订购选项, 订购选项 4 “显示; 操作”)。 同时, 请参照 FHX50 的《安全指南》(XA)。  以下类型的变送器不能加装 FHX50: ■ 可燃粉尘防爆保护型 (粉尘防爆) ■ Ex nA 防爆保护型  详细信息参见 SD01007F。

1) 此温度范围适用于订购选项 580 “测试; 认证”中选择选型代号 JN “变送器的环境温度范围”-50 °C (-58 °F)。温度始终低于-40 °C (-40 °F), 故障发生率增大。

过电压保护

附件	说明
过电压保护单元，适用于 两线制设备 OVP10 (单通道) OVP20 (双通道)	A0021734 技术参数 - 每个通道的阻抗: $2 * 0.5 \Omega_{\max}$ - 直流电压(DC)阈值: 400 ... 700 V - 脉冲电压阈值: 800 V 1 MHz 时的电容值: $< 1.5 \text{ pF}$ - 标称浪涌吸收脉冲电压(8/20 μs): 10 kA - 接线端子的横截面积: 0.2 ... 2.5 mm² (24 ... 14 AWG) 与设备同时订购 建议同时订购过电压保护单元和设备。参考产品选型表中的订购选项 610 “安装附件”，选型代号 NA “过电压保护单元”。仅当重新订购仪表和过电压保护单元时，才需要分开订购单元。 重新订购的订货号 - 单通道型仪表(订购选项 020，选型代号 A) OVP10: 71128617 - 双通道型仪表(订购选项 020，选型代号 B、C、E 或 G) OVP20: 71128619 重新订购的外壳盖 为了保持所需安全距离，更换带过电压保护单元的仪表时，需要更换外壳盖。取决于外壳类型，合适外壳盖的订货号如下： - GT18 外壳盖: 71185516 - GT19 外壳盖: 71185518 - GT20 外壳盖: 71185516 更换受限 取决于变送器的认证类型，OVP 单元的使用可能受限。仅当在《安全指南》(XA)中选型代号 NA (过电压保护)选择为可选规格参数 时，设备才能使用带 OVP 单元替换。 详细信息参见 SD01090F。

HART 设备的蓝牙模块

附件	说明
蓝牙模块	 A0036493 ▪ 使用 SmartBlue (app) 进行调试 ▪ 无需其他工具或适配接头 ▪ 通过 SmartBlue (app)显示信号包络线 ▪ 加密的单一点对点数据传输(Fraunhofer 研究所, 第三方、经测试)和带密码保护的 Bluetooth®无线通信 ▪ 参考操作条件下的范围 > 10 m (33 ft)  使用蓝牙模块时，最小供电电压可以增加至 3 V。  与设备同时订购 建议同时订购蓝牙模块和设备。订购选项 610 “安装附件”，选型代号 NF “Bluetooth” 改装时需要单独订购。  重新订购的订货号 Bluetooth 模块 (BT10) : 71377355  改装后部分功能受限 取决于变送器的认证类型，蓝牙模块使用可能受限。设备的蓝牙模块功能可能受限，如果选择选型代号 NF（蓝牙），参见《安全指南》（XA）中的可选规范。  详细信息参见 SD02252F。

通信类附件

附件	说明
Commubox FXA195 HART	通过 USB 接口实现与 FieldCare 间的本安 HART 通信。  详细信息参见《技术资料》TI00404F

附件	说明
Commubox FXA291	连接带 CDI 接口（Endress+Hauser 通用数据接口）的 Endress+Hauser 现场设备和计算机的 USB 接口。 订货号：51516983  详细信息参见《技术资料》TI00405C

附件	说明
HART 回路转换器 HMX50	计算 HART 动态参数，并将其转换成模拟量电流信号或限值。 订货号：71063562  详细信息参见《技术资料》TI00429F 和《操作手册》BA00371F。

附件	说明
无线 HART 适配器 SWA70	将现场设备连接至无线 HART 网络中。 无线 HART 适配器可以直接安装在 HART 设备上，易于集成至现有 HART 网络中。确保安全数据传输，并且可以与其他无线网络配套使用。  详细信息参见《操作手册》BA00061S

附件	说明
Connect Sensor FXA30/FXA30B	全集成的电池供电的网关，适用于 SupplyCare Hosting 的简单应用。最多可以连接 4 台 4 ... 20 mA 通信（FXA30/FXA30B）、串行 Modbus（FXA30B）或 HART（FXA30B）设备。仪表坚固耐用，电池能够运行数年，是隔离安装位置远程监测的理想选择。提供 LTE 型（仅限美国、加拿大和墨西哥）或 3G 移动传输型。  详细信息参见《技术资料》TI01356S 和《操作手册》BA01710S。

附件	说明
Fieldgate FXA42	Fieldgate 用于连接的 4...20 mA、Modbus RS485 和 Modbus TCP 设备和 SupplyCare Hosting 或 SupplyCare Enterprise 之间的通信。通过 Ethernet TCP/IP、WLAN 或移动通信（UMTS）传输信号。提供高级自动化功能，例如内置网页 PLC、OpenVPN 和其他功能。  详细信息参见《技术资料》TI01297S 和《操作手册》BA01778S。

附件	说明
SupplyCare Enterprise SCE30B	库存管理软件显示物位、体积、质量、温度、压力、密度或其他罐体参数。通过 Fieldgate FXA42 的网关记录和传输参数。 基于网页的软件安装在现场服务器上，使用移动终端可以显示和操作，例如智能手机或笔记本电脑。  详细信息参见《技术资料》TI01228S 和《操作手册》BA00055S

附件	说明
SupplyCare Hosting SCH30	库存管理软件显示物位、体积、质量、温度、压力、密度或其他罐体参数。通过 Fieldgate FXA42、FXA30 和 FXA30B 的网关记录和传输参数。 SupplyCare Hosting 用作主站服务（软件用作服务、SaaS）。在 Endress+Hauser 端口，用于通过以太网获取数据。  详细信息参见《技术资料》TI01229S 和《操作手册》BA00050S。

附件	说明
Field Xpert SFX350	Field Xpert SFX350 是进行调试和维护的移动计算机。确保有效设备设置和诊断，适用于在非危险区中的 HART 型和 FOUNDATION fieldbus 型设备。  详细信息请参考《操作手册》BA01202S。

附件	说明
Field Xpert SFX370	Field Xpert SFX370 是进行调试和维护的移动计算机。确保有效设备设置和诊断，适用于在非危险区和防爆(Ex)区中的 HART 型和 FOUNDATION fieldbus 型设备。  详细信息参见《操作手册》BA01202S。

服务类附件

附件	说明
DeviceCare SFE100	组态设置软件，适用于 HART、PROFIBUS 和 FOUNDATION Fieldbus 设备  《技术资料》TI01134S  登录网址 www.software-products.endress.com，下载 DeviceCare。需要在 Endress+Hauser 软件端口中注册后，方能下载。 此外，订购仪表时可以同时订购 DeviceCare DVD 光盘。产品选型表：订购选项 570 “服务”，选项代号 IV “软件 DVD 光盘（DeviceCare 组态设置）”。
FieldCare SFE500	基于 FDT 的工厂资产管理软件。 帮助用户对工厂中所有现场设备进行设置和维护。还可根据其提供的状态信息，对设备进行诊断。  《技术资料》TI00028S

系统组件

附件	说明
Memograph M 图形化数据管理器	Memograph M 图形化数据管理器可以提供所有相关的过程变量信息。正确记录测量值，监控限定值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内存的储存单元、SD 卡或 USB 中。  详细信息请参考《技术资料》TI00133R 和《操作手册》BA00247R
RN221N	有源隔离栅，用于 4...20 mA 电流回路的安全隔离。可以进行双向 HART 信号传输。  详细信息请参考《技术资料》TI00073R 和《操作手册》BA00202R
RNS221	变送器供电模块，适用于非防爆区中的两线制传感器或变送器。使用 HART 通信套接字可以进行双向 HART 通信。  详细信息请参考《技术资料》TI00081R 和《简明操作指南》KA00110R

文档资料



包装内相关技术文档的查询方式如下：

- 在 W@M 设备浏览器中：输入铭牌上的序列号 (www.endress.com/deviceviewer)
- Endress+Hauser Operations App：输入铭牌上的序列号，或扫描铭牌上的二维码（QR 码）。

标准文档资料

Levelflex FMP56、FMP57

相关设备文档资料：

设备型号	电源；输出	通信方式	文档资料类型	文档资料代号
FMP56、 FMP57	A、B、C、 K、L	HART	技术资料	TI01004F
			操作手册	BA01004F
			简明操作指南	KA01061F
			仪表功能描述	GP01000F
	G	PROFIBUS PA	技术资料	TI01004F
			操作手册	BA01009F
			简明操作指南	KA01073F
			仪表功能描述	GP01001F
	E	FOUNDATION Fieldbus	技术资料	TI01004F
			操作手册	BA01055F
			简明操作指南	KA01110F
			仪表功能描述	GP01015F

补充文档资料

应用软件包 ¹⁾	文档资料类型	文档资料代号
■ EH：心跳校验+心跳监测 ■ EJ：心跳校验	特殊文档	SD01872F

1) 产品选型表中的订购选项 540

设备型号	文档资料类型	文档资料代号
Fieldgate FXA520	技术资料	TI00369F
罐旁指示仪 NRF81	技术资料	TI01251G
	操作手册	BA01465G
	仪表功能描述	GP01083G

说明	文档资料类型	文档资料代号
连续液位测量和连续料位测量 过程行业的选型和设计指南	竞争力手册	CP00023F

《安全指南》 (XA)

取决于认证类型，设备包装中提供下列《安全指南》 (XA) 。《安全指南》是整套《操作手册》的组成部分。

订购选项 010	认证	适用仪表型号	订购选项 020: “电源; 输出”				
			A ¹⁾	B ²⁾	C ³⁾	E ⁴⁾ /G ⁵⁾	K ⁶⁾ /L ⁷⁾
BA	ATEX II 1G Ex ia IIC T6 Ga	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00496F	XA01125F	XA01126F	XA00516F	-
BB	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00496F	XA01125F	XA01126F	XA00516F	-
BE	ATEX II 1D Ex t IIIC Da	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00501F	XA00501F	XA00501F	XA00521F	XA00501F
BF	ATEX II 1/2D Ex t IIIC Da/Db	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00501F	XA00501F	XA00501F	XA00521F	XA00501F
BG	ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00498F	XA01130F	XA01131F	XA00518F	XA01132F
BH	ATEX II 3G Ex ic IIC T6 Gc	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00498F	XA01130F	XA01131F	XA00518F	-
B2	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, 1/2D Ex ia IIIC Da/Db	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00502F	XA00502F	XA00502F	XA00522F	-
B3	ATEX II 1/2G Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb, 1/2 D Ex t IIIC Da/Db	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00503F	XA00503F	XA00503F	XA00523F	XA01136F
CD	CSA C/US DIP Cl.II,III Div.1 Gr.E-G	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00529F	XA00529F	XA00529F	XA00570F	XA00529F
C2	CSA C/US IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI Cl.1 Div.2, Ex ia	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00530F	XA00530F	XA00530F	XA00571F	XA00530F
C3	CSA C/US XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI Cl.1 Div.2, Ex d	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00529F	XA00529F	XA00529F	XA00570F	XA00529F
FB	FM IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AEx ia, NI Cl.1 Div.2	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00531F	XA00531F	XA00531F	XA00573F	XA00531F
FD	FM XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AEx d, NI Cl.1 Div.2	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00532F	XA00532F	XA00532F	XA00572F	XA00532F
FE	FM DIP Cl.I,II,III Div.1 Gr.E-G	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00532F	XA00532F	XA00532F	XA00572F	XA00532F
GA	EAC Ex ia IIC T6 Ga	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA01380F	XA01380F	XA01380F	XA01381F	XA01380F
GB	EAC Ex ia IIC T6 Ga/Gb	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA01380F	XA01380F	XA01380F	XA01381F	XA01380F
IA	IEC Ex ia IIC T6 Ga	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00496F	XA01125F	XA01126F	XA00516F	-
IB	IEC Ex ia IIC T6 Ga/Gb	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00496F	XA01125F	XA01126F	XA00516F	-
IE	IEC Ex t IIIC Da	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00501F	XA00501F	XA00501F	XA00521F	XA00501F
IF	IEC Ex t IIIC Da/Db	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00501F	XA00501F	XA00501F	XA00521F	XA00501F
IG	IEC Ex nA IIC T6 Gc	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00498F	XA01130F	XA01131F	XA00518F	XA01132F
IH	IEC Ex ic IIC T6 Gc	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00498F	XA01130F	XA01131F	XA00518F	-
I2	IEC Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex ia IIIC Da/Db	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00502F	XA00502F	XA00502F	XA00522F	-
I3	IEC Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb, Ex t IIIC Da/Db	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00503F	XA00503F	XA00503F	XA00523F	XA01136F

订购选项 010	认证	适用仪表型号	订购选项 020: “电源; 输出”				
			A ¹⁾	B ²⁾	C ³⁾	E ⁴⁾ /G ⁵⁾	K ⁶⁾ /L ⁷⁾
JC	JPN Ex d[ia] IIC T4 Ga/Gb	▪ FMP56 ▪ FMP57	-	-	XA01718F	-	-
KA	KC Ex ia IIC T6 Ga	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA01169F	-	XA01169F	-	-
KB	KC Ex ia IIC T6 Ga/Gb	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA01169F	-	XA01169F	-	-
MA	INMETRO Ex ia IIC T6 Ga	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA01038F	XA01038F	XA01038F	-	XA01038F
ME	INMETRO Ex t IIIC Da	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA01043F	XA01043F	XA01043F	-	XA01043F
MH	INMETRO Ex ic IIC T6 Gc	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA01040F	XA01040F	XA01040F	-	XA01040F
NA	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00634F	XA00634F	XA00634F	XA00640F	XA00634F
NB	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga/Gb	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00634F	XA00634F	XA00634F	XA00640F	XA00634F
NF	NEPSI DIP A20/21 T85...90oC IP66	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00637F	XA00637F	XA00637F	XA00643F	XA00637F
NG	NEPSI Ex nA II T6 Gc	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00635F	XA00635F	XA00635F	XA00641F	XA00635F
NH	NEPSI Ex ic IIC T6 Gc	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00635F	XA00635F	XA00635F	XA00641F	XA00635F
N2	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex iaD 20/21 T85...90°C	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00638F	XA00638F	XA00638F	XA00644F	XA00638F
N3	NEPSI Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb, DIP A20/21 T85...90°C IP66	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00639F	XA00639F	XA00639F	XA00645F	XA00639F
8A	FM/CSA IS+XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G	▪ FMP56 ▪ FMP57	XA00531F XA00532F	XA00531F XA00532F	XA00531F XA00532F	XA00572F XA00573F	XA00531F XA00532F

- 1) A: 两线制; 4...20 mA HART
- 2) B: 两线制; 4...20 mA HART, 开关量输出
- 3) C: 两线制; 4...20 mA HART, 4...20 mA
- 4) E: 两线制; FOUNDATION Fieldbus, 开关量输出
- 5) G: 两线制; PROFIBUS PA, 开关量输出
- 6) K: 四线制, 90...253 VAC; 4...20 mA HART
- 7) L: 四线制, 10.4...48 VDC; 4...20 mA HART



防爆型设备的铭牌上标识有《安全指南》(XA) 文档资料代号。

带分离型显示单元 FHX50 的设备的防爆认证

带分离型显示单元 FHX50 的设备（产品选型表：订购选项 030 “显示；操作”；选型代号 L 或 M）的部分防爆认证发生变化，详细信息参见下表¹¹⁾：

订购选项 010 (“认证”)	订购选项 030 (“显示；操作”)	防爆认证
BE	L、M 或 N	ATEX II 1D Ex ta [ia] IIIC T ₅₀₀ xx°C Da
BF	L、M 或 N	ATEX II 1/2 D Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db
BG	L、M 或 N	ATEX II 3G Ex nA [ia Ga] IIC T6 Gc
BH	L、M 或 N	ATEX II 3G Ex ic [ia Ga] IIC T6 Gc
B3	L、M 或 N	ATEX II 1/2G Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb, ATEX II 1/2D Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db
IE	L、M 或 N	IECEX Ex ta [ia] IIIC T500 xx°C Da
IF	L、M 或 N	IECEX ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db
IG	L、M 或 N	IECEX Ex nA [ia Ga] IIC T6 Gc
IH	L、M 或 N	IECEX Ex ic [ia Ga] IIC T6 Gc
I3	L、M 或 N	IECEX Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb, IECEX Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db

11) 表格中未列举的防爆认证不受 FHX50 的影响。



www.addresses.endress.com
