



Dokumentacja specjalistyczna

Dyrektywa ciśnieniowa (PED)

Pomiar ciśnienia

Potwierdzenie

Endress+Hauser niniejszym potwierdza, że wymienione urządzenia zostały poddane ocenie i zaprojektowane zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE. Więcej informacji na ten temat podano w kolejnym rozdziale.

Ocena i konstrukcja

Cerabar i Ceraphant z przyłączem gwintowym

- Dotyczy następujących urządzeń:
 - Cerabar: PMP11, PMP21, PMP51(B), PMP55, PMP71(B), PMP75
 - Ceraphant: PTP31B
- Przyłącze procesowe: gwintowe
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Klasyfikacja: kategoria I
- Konstrukcja: gazy z płynów grupy 1
- Wyprodukowane i poddane badaniom zgodnie z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej (PED) 2014/68/UE: moduł A

Deltabar z kołnierzem owalnym

- Deltabar: PMD55(B), PMD75(B), FMD77, FMD78, PMD78B
- Przyłącze procesowe: kołnierz owalny
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Klasyfikacja: kategoria I
- Konstrukcja: gazy z płynów grupy 1
- Wyprodukowane i poddane badaniom zgodnie z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej (PED) 2014/68/UE: moduł A

Cerabar i Deltabar z separatorem membranowym

- Dotyczy następujących urządzeń:
 - Cerabar: PMP55(B), PMP75(B)
 - Deltabar: FMD77, FMD78, PMD78B
- Przyłącze procesowe z separatorem membranowym
- DN: > DN25
- Klasyfikacja: kategoria II
- Konstrukcja: gazy trwałe z płynów grupy 1
- Wyprodukowane i poddane badaniom zgodnie z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej (PED) 2014/68/UE: moduł A2
- Dotyczy następujących urządzeń:
 - Cerabar: PMP75(B)
 - Deltabar: FMD77, FMD78, PMD78B
- Przyłącze procesowe: separator membranowy
- DN: > DN25
- Klasyfikacja: kategoria II
- Konstrukcja: ciecze z płynów grupy 1
- Wyprodukowane i poddane badaniom zgodnie z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej (PED) 2014/68/UE: moduł A2

Levelflex

- Levelflex: FMP54
- Przyłącze procesowe: patrz TI01001F
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Klasyfikacja: kategoria I
- Konstrukcja: gazy z grupy płynów 1
- Wyprodukowane i poddane badaniom zgodnie z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej (PED) 2014/68/UE: moduł A

Proservo

- Proservo: NMS81
- Przyłącze procesowe: patrz TI01249G
- PN: do maks. 25 bar (362,5 psi); obj. > 1 l (0,264 gal)
- Klasyfikacja: kategoria I
- Konstrukcja: gazy trwale z grupy płynów 1
- Wyprodukowane i poddane badaniom zgodnie z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej (PED) 2014/68/UE: moduł A

Deklaracja zgodności UE

Aby pobrać deklarację zgodności UE należy:

- wprowadzić numer seryjny urządzenia w aplikacji Endress+Hauser DeviceViewer (<https://portal.endress.com/webapp/DeviceViewer>) lub
- otworzyć zakładkę "Do pobrania" na stronie internetowej firmy Endress+Hauser (patrz kolejny rozdział).

Pobieranie Deklaracji zgodności UE

<https://www.endress.com/de/download>

1. Wybrać opcję "Deklaracja"
2. Wybrać opcję "Deklaracja producenta"
3. Wprowadzić odpowiedni kod produktu (np. PMP51B)
4. Kliknąć przycisk "Szukaj"

Wyświetlane są wszystkie dokumenty dostępne do pobrania.