


技术资料

Solicap S

FTI77

电容料位开关



坚固耐用的电容料位开关，用于固体散料限位检测，满足高温工况要求

应用

满足高横向负载工况要求（剑式探头最高耐受 800 Nm 横向负载），适用于测量磨损性介质。

- 可选过程连接：法兰和螺纹
- 通过多项国际防爆认证和 SIL 认证

优势

- 坚固耐用，提供最高安全性和可靠性，满足严苛工况要求
- 支持一键标定，调试简单快速，有效节省成本
- 获得多项证书和认证，性价比高，性能可靠，应用广泛
- 针对料仓静电放电提供二级过电压保护
- 针对易结块固体散料提供自动黏附补偿
- 通过安全系统功能安全认证，安全完整性等级最高可达 SIL2/SIL3
- 可选便于截短的剑式和缆式探头型号，降低储存成本

目录

文档信息	3	FTI77 探头, 用于测量细颗粒状固料	30
信息图标	3	FTI77 探头, 用于测量粗颗粒状固料	34
功能与系统设计	4	材质	36
测量原理	4	重量	36
功能	5	可操作性	37
应用实例	5	FEI51 电子插件: 两线制连接, 交流 AC 型	37
测量系统	5	FEI52 电子插件: 直流 DC-PNP 型	38
电子插件	8	FEI53 电子插件: 三线制连接	40
通过 Fieldgate 进行系统集成	9	FEI54 电子插件: 交流 AC 型/直流 DC 型, 继电器输出 ..	41
输入	9	FEI55 电子插件 (SIL2 / SIL3 认证)	42
测量变量	9	FEI57S 电子插件 (PFM 信号)	44
测量范围	9	FEI58 电子插件 (NAMUR 信号)	45
输入信号	9	订购信息	47
测量条件	9	证书和认证	47
测量非导电介质 (< 1 μ S/cm) 时的最小探头长度	10	附件	48
输出	10	防护罩	48
开关响应	10	不锈钢外壳的密封圈套件	48
上电时的响应状态	10	浪涌保护器	48
失效安全模式	10	转接法兰	48
开关延迟时间	11	文档资料	48
电气隔离	11	文档功能	48
电源	11		
电气连接	11		
连接头	11		
电缆入口	12		
性能参数	12		
环境温度的影响	13		
输入信号	13		
安装	13		
概述和注意事项	13		
安装位置	14		
环境条件	24		
环境温度	24		
储存温度	24		
气候等级	24		
抗振性	24		
抗冲击性	24		
防护等级	24		
清洗	24		
电磁兼容性 (EMC)	25		
过程条件	25		
过程温度范围	25		
过程压力范围	26		
应用实例	26		
机械结构	27		
外壳	27		
外壳高度 (含转接头)	28		

文档信息

信息图标

安全图标



危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。



危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。



危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。



操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

电气图标



交流电



直流电和交流电



直流电



接地连接

从操作员的视角而言，表示通过接地系统可靠接地的接地端。

⊕ 保护性接地 (PE)

建立任何其他连接之前，必须确保接地端已经可靠接地。

设备内外部均有接地端：

- 内部接地端：保护接地端已连接至电源。
- 外部接地端：设备已连接至工厂接地系统。

工具图标



十字螺丝刀



一字螺丝刀



梅花螺丝刀



内六角扳手



开口扳手

特定信息图标和图中的图标



允许的操作、过程或动作



推荐的操作、过程或动作



禁止的操作、过程或动作



附加信息



参见文档



参考页面



参考图



提示信息或重要分步操作

1、2、3

操作步骤



操作结果



帮助信息



外观检查



通过调试软件操作



写保护参数

1、2、3 ...

部件号

A、B、C ...

视图



危险区

危险区标识

安全区 (非危险区)

非危险区标识



安全指南

遵守相关《操作手册》中的安全指南




连接电缆的耐温能力

连接电缆的最低耐温值

功能与系统设计

测量原理

电容限位检测的原理基于探头被固体散料覆盖而导致的电容量变化。探头和容器壁（导电材质）形成一个电容器。当探头在空气（1）中时，初始电容测量值很小。如果容器正被注入物料，电容量随着探头被覆盖面积（2）、（3）的增大而增大。标定过程中达到指定电容量 C_S 时，限位开关切换。此外，带屏蔽管的探头可以消除过程连接附近的介质黏附或冷凝影响。具有自动黏附补偿功能的探头可以补偿过程连接区域内黏附对探头的影响。



A0044147

图 1 电容限位检测的测量原理

- 1 探头在空气中
 - 2 探头被固体覆盖
 - 3 探头被固体覆盖（开关模式）
- R 固体电导率
 C 固体电容量
 C_A 探头未被覆盖时的初始电容
 C_S 开关电容
 ΔC 电容量变化

功能

所选探头的电子插件基于探头的被覆盖面积确定电容变化量，以便在已标限位点处进行精确切换。

应用实例

探头专用于相对介电常数 $\epsilon_r \geq 2.5$ 的所有固体散料，例如：


- 粉煤灰
- 砂子
- 玻璃骨料
- 碎石
- 型砂
- 石灰
- 破碎矿石
- 石膏
- 铝屑
- 水泥
- 谷物
- 浮岩
- 白云石
- 高岭土和类似固体散料

测量系统

测量系统的类型取决于所选的电子插件。

限位开关

完整测量系统由限位开关 Solicap S FTI77 和电子插件 FEI51、FEI52 或 FEI54 组成。



A0044149


图 2 探头作为限位开关

限位开关和单独的开关单元

Solicap S FTI77 可以用作独立开关单元的传感器。

完整测量系统包括:

- 限位开关 Solicap S FTI77
- 电子插件: FEI57S 或 FEI58
 - FEI53 - 非防爆型
 - FEI57S - Ex-i 本安防爆型
 - FEI58 - Ex-i 本安防爆型
- 变送器供电单元, 例如 FTC325、FTL325N



A0042677

3 探头作为两点控制开关

1 变送器供电单元


Δs 两点控制

电子插件和配套变送器电源
FEI53、FEI57S、FEI58: FTC325

两点控制 - Δs 功能

i 仅可用于测量非导电性固体散料。

限位开关也可用于控制螺旋输送机，这种情况下可以任意设置开启值和关闭值。




A0044160

Δs 两点控制
1 螺旋输送机

8 mA 或 16 mA 限位开关

完整测量系统包括:

- 限位开关 Solicap S FTI77
- FEI55 电子插件
- 变送器供电单元, 例如 RMA42



A0044245

图 4 探头作为限位开关

- 1 变送器供电单元
2 PLC

电子插件

FEI51

两线制连接, 交流供电

- 通过晶闸管将开关负载直接接入电源回路
- 直接在限位开关上进行限位调整

FEI52

三线制连接, 直流供电

- 晶体管 (PNP) 开关负载, 独立电源连接
- 直接在限位开关上进行限位调整

FEI53

三线制连接, 直流供电, 3 ... 12 V 信号输出

- 适用独立开关单元 Nivotester FTC325 (三线制)
- 直接在开关单元上进行限位调整

FEI54

通用电流连接型, 带继电器输出

- 通过两个可切换触点 (DPDT) 开关负载
- 直接在限位开关上进行限位调整

FEI55

使用双芯电缆进行信号传输 (8 mA 或 16 mA)

- 硬件 SIL2 认证
- 软件 SIL3 认证
- 适用独立开关单元, 例如 RMA42
- 直接在限位开关上进行限位调整

FEI57S

PFM 信号传输 (沿供电回路传输电流脉冲)

- 适用带 PFM 信号传输的独立开关单元, 例如 Nivotester FTC325 PFM
- 通过开关单元进行自检, 无需改变电平
- 直接在限位开关上进行限位调整
- 从开关单元进行循环校验

FEI58 (NAMUR)

通过双芯电缆传输信号，下降沿 (H-L) 触发：2.2 ... 3.5 或 0.6 ... 1.0 mA，符合 IEC 60947-5-6 标准：

- 适用独立开关单元，例如 Nivotester FTL325N
- 直接在限位开关上进行限位调整
- 按下电子插件上的按钮，测试连接电缆和从设备

通过 Fieldgate 进行系统集成**供应商库存管理**


通过 Fieldgate 远程查询储罐或料仓中的物位，使原材料供应商能够随时收集长期客户的当前库存信息，以及在生产规划过程中进行考量。Fieldgate 监测设定限位，并根据需要自动触发下一订单。支持功能包括通过电子邮件发出简单的补料提醒，以及将 XML 数据导入双方的规划系统中，实现全自动订单处理。

测量系统的远程维护

Fieldgate 不仅能够传输当前测量值，还可根据需要通过电子邮件或短信提醒后备负责人。Fieldgate 以透明方式转发信息。这样，相关操作软件的所有选项均可远程使用。通过远程诊断和远程设置可以替代部分现场服务操作，也可以更好地计划和准备其他无法替代的现场操作。

输入

测量变量	根据固体散料料位测量探头和罐壁之间的电容量变化。
测量范围	<p>工作频率 500 kHz</p> <p>量程</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ $\Delta C = 5 \dots 1600 \text{ pF}$ ■ FEI58 $\Delta C = 5 \dots 500 \text{ pF}$ <p>最终电容 $C_E = \text{最大 } 1600 \text{ pF}$</p> <p>可调初始电容</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 量程段 1 - 出厂设置 $C_A = 5 \dots 500 \text{ pF}$ ■ 量程段 2 - FEI58 不提供此量程段 $C_A = 5 \dots 1600 \text{ pF}$
输入信号	<p>探头被覆盖 -> 高电容量</p> <p>探头未被覆盖 -> 低电容量</p>
测量条件	<p>探头安装在短管内时，应使用屏蔽管 (L3)。杆式探头可用于控制螺旋输送机 (Δs 模式)。通过空标和满标设置确定开启值和关闭值。部分绝缘探头仅适用于非导电固体散料。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ $DK > 10$: 最大量程 4 m (13 ft) ■ $5 < DK < 10$: 最大量程 12 m (39 ft) ■ $2 < DK < 5$: 最大量程 20 m (66 ft) <p>限位检测的最小电容变化量不得小于 5 pF。</p>



A0042687

图 5 测量条件

Δs 两点控制
L1 有效测量段长度
L3 屏蔽管长度
MIN 最小可测量料位

测量非导电介质
($< 1 \mu\text{S}/\text{cm}$) 时的最小探头
长度

使用以下公式计算最小探头长度:

$$l_{\min} = \frac{\Delta C_{\min}}{C_s \cdot (\epsilon_r - 1)}$$

A0040204

l_{\min}	最小探头长度
ΔC_{\min}	5 pF
C_s	空气中的探头电容量
ϵ_r	相对介电常数, 例如干燥谷物 = 3.0

输出

开关响应

数字量或Δs 两点控制操作。

i FEI58 不能用于泵控制。

上电时的响应状态

上电期间, 设备输出报警信号。

最长 3 s 后达到正常开关状态。

失效安全模式

可在电子插件上切换低限 (MIN) 和高限 (MAX) 检测的静态电流¹⁾。

1) FEI53 和 FEI57S 必须与 Nivotester FTC325 配套使用。

低限 (MIN) 检测

低限 (MIN) 检测: 探头未被覆盖时, 切换至安全输出状态²⁾ (报警信号)。

高限 (MAX) 检测

高限 (MAX) 检测: 探头被覆盖时, 切换至安全输出状态³⁾ (报警信号)。

开关延迟时间**FEI51、FEI52、FEI54、FEI55**

可以在电子插件上逐级调整: 0.3 ... 10 s。

FEI53、FEI57S

取决于连接的 Nivotester (变送器): FTC325。

FEI58

可以在电子插件上交替调整: 1 s 或 5 s

电气隔离**FEI51 和 FEI52**

探头和电源之间

FEI54

探头、电源和负载之间

FEI53、FEI55、FEI57S 和 FEI58

参见配套开关设备⁴⁾

电源

电气连接

提供以下类型的接线腔, 取决于具体防爆型式:

标准防爆、Ex ia 本安防爆


- F16 聚酯外壳
- F15 不锈钢外壳
- F17 铝外壳
- F13 铝外壳, 气密过程密封
- F27 不锈钢外壳, 气密过程密封
- T13 铝外壳, 带独立接线腔

Ex d 隔爆, 气密过程密封

- F13 铝外壳, 气密过程密封
- F27 不锈钢外壳, 气密过程密封
- T13 铝外壳, 带独立接线腔

连接头

使用带连接头 (M12 或 7/8") 的仪表型号时, 无需打开外壳即可连接信号电缆。

M12 连接头的针脚分配 (PROFIBUS PA 标准、HART)

A0053000


图 6 FEI52、FEI53

- 1 外部负载 / 电压输出
- 2 未分配
- 3 信号-
- 4 信号+

2) 例如用于空转保护和泵保护。

3) 例如用于溢出保护。

4) 电子插件上采取功能性电气隔离。




A0053000

图 7 FEI55、FEI57S、FEI58

- 1 未分配
- 2 未分配
- 3 信号-
- 4 信号+


7/8"连接头的针脚分配 (Fieldbus FOUNDATION 标准、HART)



A0053000

图 8 FEI52、FEI53

- 1 信号-
- 2 信号+
- 3 外部负载 / 电压输出
- 4 接地端



A0053000

图 9 FEI55、FEI57S、FEI58

- 1 信号-
- 2 信号+
- 3 未分配
- 4 接地端

电缆入口

缆塞

M20x1.5, 仅适用 Ex d 隔爆电缆入口 (M20)
随箱包装中提供两个缆塞。

电缆入口

- G $\frac{1}{2}$
- NPT $\frac{1}{2}$
- NPT $\frac{3}{4}$
- M20 螺纹

性能参数

室温: 20 °C (68 °F), ± 5 °C (± 8 °F)

量程

- 标准量程: 5 ... 500 pF
- 扩展量程: 5 ... 1 600 pF
- 参考量程: 5 ... 250 pF

符合 DIN 61298-2 标准

- 不确定性: 最大±0.3 %
- 非重复性: 最大±0.1 %

环境温度的影响

电子插件

< 0.06 % / 10 K (相对于满量程值)

分离型外壳

连接电缆的每米电容变化量为 0.15 pF / 10 K

输入信号

探头被覆盖 => 高电容

探头未被覆盖 => 低电容

安装

概述和注意事项

注意

加注料仓。

- ▶ 探头的安装位置必须避开进料口。

注意

物料流的角度。

- ▶ 确定安装位置或探头长度时，应注意物料流和出口漏斗的预期角度。

注意

探头之间的距离。

- ▶ 必须满足探头的最小间距要求 500 mm (19.7 in)。

注意


用于安装的螺纹接头。

- ▶ 螺纹接头必须尽可能短。长螺纹接头中容易出现冷凝或介质残留物，并干扰探头的正常测量。

注意

保温层

- ▶ 对料仓外壁进行隔热处理，避免超过 Solicap M 外壳的允许工作温度。
- ▶ 对料仓壁进行隔热处理，避免螺纹接头区域出现冷凝并减少黏附。



A0043999

图 10 安装实例。测量单位 mm (in)

- α 斜坡角度
- 1 FTI55
- 2 FTI56
- 3 与进料口的距离
- 4 保温层

安装位置

安装传感器

带剑式探头的 Solicap S FTI77 允许垂直或水平安装。

带缆式探头的 Solicap S FTI77 仅允许垂直安装。

注意

将探头伸入进料区会导致设备工作不正常!

- ▶ 探头的安装位置应避开进料区。

注意

将剑式探头安装在平行位置会导致设备工作不正常!

- ▶ 安装剑式探头时确保窄刃位置朝上。

注意

探头不得接触金属罐壁!

▶ 确保探头与金属罐壁之间采取绝缘措施。



- 确定安装位置或探头长度时，应注意物料流和出口漏斗的预期角度。
- 螺纹接头应尽可能短。长螺纹接头中可能出现冷凝或介质残留物，并干扰探头的正常测量。
- 如果料仓内温度很高，应在料仓壁安装保温层，避免超出探头外壳的允许温度范围。保温层还可以防止冷凝，并减少料仓中螺纹凸台附近形成的黏附。





图 11 侧旁安装实例。测量单位 mm (in)

- 1 高限 (MAX) 检测
- 2 低限 (MIN) 检测
- 3 防护罩可保护剑式探头免受出料处塌料或机械应力的影响。

安装剑式探头 FTI77

将探头安装在混凝土仓壁的料仓中

接地钢板形成了反电极。保温层可以防止冷凝，从而减少钢板上的黏附。



A0042678

图 12 探头安装在混凝土仓壁中。测量单位 mm (in)


- 1 带螺纹套筒的薄金属板
- 2 保温层

将探头安装在塑料仓壁的料仓中

当探头安装在塑料仓壁的料仓中时，金属薄板必须固定在料仓外部，并作为反电极。可以选用正方形或圆形金属薄板。

金属薄板的尺寸参数为：

- 为低介电常数的薄仓壁安装正方形金属薄板（每条边的长度 500 mm (19.7 in)）或圆形金属薄板（直径 \varnothing 500 mm (19.7 in)）
- 为高介电常数的厚仓壁安装正方形金属薄板（每条边的长度 700 mm (27.6 in)）或圆形金属薄板（直径 \varnothing 700 mm (27.6 in)）




A0042679

图 13 在塑料仓壁中安装探头

- 1 金属薄板
- 2 高频电场
- 3 接地连接

通过偏移安装满足最小间距要求。



A0052101

图 14 测量较小的料位差异

自动黏附补偿

为避免因剑式探头上的黏附导致测量结果失真，可使用自动黏附补偿功能。这种情况下无需再清洁剑式探头。




图 15 探头上的黏附物

A0042684

探头长度和最小覆盖长度

- i** 为了确保设备正常工作，探头的已覆盖和未覆盖部分之间的电容差不得小于 5 pF。
- 如果不知道物料的介电常数，请咨询 Endress+Hauser 服务部门。




图 16 最小探头覆盖长度

A0044003

L_{\min} 最小探头覆盖长度

- i** 注意相对介电常数 ϵ_r 和最小探杆覆盖长度之间的关系。

最小探杆覆盖长度 (L_{\min})

- 25 mm (0.98 in): 测量导电性物料
- 100 mm (3.94 in): 测量非导电性物料 ($\epsilon_r > 10$)
- 200 mm (7.87 in): 测量非导电性物料 ($\epsilon_r > 5 \dots 10$)
- 500 mm (19.7 in): 测量非导电性物料 ($\epsilon_r > 2 \dots 5$)

安装缆式探头 FTI77




图 17 缆式探头安装实例

- 1 FTI77 配备屏蔽管：应对仓顶易出现冷凝和物料黏附的工况
- 2 FTI77 的安装位置应与料仓壁、进料口和出料口之间保持正确距离

在料仓顶部安装探头

确保料仓顶部结构足够稳固。提取物料时（尤其是在较重的粉末状固体散料容易形成黏附的情况下）可能产生高张力。

研磨性固体散料


在存放强研磨性固体散料的料仓中，建议仅使用 Solicap S FTI77 进行高限（MAX）检测。

缆式探头之间的距离

缆式探头之间的距离不得小于 500 mm (19.7 in)。如果在料仓壁为非导电体的相邻料仓中安装多台 Solicap S 仪表，此规定同样适用。

冷凝工况下安装探头

如需在冷凝工况下测量，必须使用带屏蔽管的探头。屏蔽管可以防止探头的有效测量段和仓顶之间形成水汽和黏附。




A0042681

18 带导电仓壁的料仓

- 1 屏蔽管长度

螺纹接头必须伸入料仓中，以减少冷凝和黏附影响。螺纹接头长度不得超过 25 mm (0.98 in)。




A0042682

19 带混凝土仓壁的料仓

- 1 钢板，连接至钢筋

保温层可以抑制冷凝现象，从而减少钢板上的黏附。




A0042683

20 带混凝土仓壁的料仓

- 1 钢板
- 2 保温层

在非导电罐体中安装探头

如果在混凝土料仓中安装仪表，必须将反电极安装在料仓外部与配重等高的位置。反电极边缘的长度应与配重和料仓壁之间的距离大致相同。




A0042685

图 21 在塑料罐中安装探头

- 1 接地连接
- 2 高频电场
- 3 表面积 (例如 1 m^2 (10.7 ft^2))
- 4 金属反电极
- 5 1 m (3.3 ft) 距离
- 6 配重

传感器长度范围



A0042686

图 22 探缆长度与物料相关。测量单位 mm (in)

L_B 覆盖长度

- 1 探缆长度 (L)，测量导电固体散料 (例如煤)
- 2 探缆长度 (L)，测量高介电常数的固体散料 (例如岩盐)
- 3 探缆长度 (L)，测量低介电常数的固体散料 (例如干燥谷物)

i 覆盖长度 (L_B) 必须大于罐顶和限位点之间距离的 5%，并且在测量低介电常数 (ϵ_r) 的非导电固体散料时，覆盖长度不得小于 250 mm (9.84 in)。

带分离型外壳的探头




图 23 连接探头和分离型外壳

A 防爆 1 区

B 防爆 0 区

L1 缆式探头长度: 最大 19.7 m (65 ft)

L4 电缆长度

最大电缆长度 L4 与杆式探头长度 L1 之和不得超过 20 m (66 ft)。

- i** 探头与分离型外壳之间的最大电缆长度为 19.7 m (65 ft)。
- 在订购含分离型外壳的 Liquicap M 时，需指定电缆长度。
- 连接电缆需要截短或穿墙敷设时，必须与过程连接隔离。

扩展高度：分离型外壳

i 电缆参数:

- 最小弯曲半径 $r \geq 100 \text{ mm}$ (3.94 in)
- $\varnothing 10.5 \text{ mm}$ (0.41 in)
- 耐刻痕硅胶保护套




图 24 外壳端（墙装、管装）和传感器端。测量单位 mm (in)

参数值：⁵⁾

参数 B

- 聚酯外壳 (F16) : 76 mm (2.99 in)
- 不锈钢外壳 (F15) : 64 mm (2.52 in)
- 铝外壳 (F17) : 65 mm (2.56 in)

参数 H1

- 聚酯外壳 (F16) : 172 mm (6.77 in)
- 不锈钢外壳 (F15) : 166 mm (6.54 in)
- 铝外壳 (F17) : 177 mm (6.97 in)

参数 D

Ø50 mm (1.97 in)

参数 H4

330 mm (13 in)

墙装架

- 墙装架为标准供货件。
- 如需将墙装架用作钻孔模板，必须首先在分离型外壳上安装墙装架。
- 在分离型外壳上安装墙装架后，可以减小安装孔间距。




图 25 墙装架示意图。测量单位 mm (in)

5) 参见图纸上的参数。

环境条件

环境温度	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F16 外壳: -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) ▪ 剩余外壳: -50 ... +70 °C (-58 ... +158 °F) ▪ 注意降额 ▪ 户外操作时, 请使用防护罩
储存温度	-50 ... +58 °C (-58 ... +136.4 °F)
气候等级	DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: Z/AD 检查
抗振性	DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20 ... 2 000 Hz、0.01 g ² /Hz
抗冲击性	DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30 g 加速度

防护等级	<p> EN60529 标准规定的所有防护等级。 NEMA250 标准规定的 Type4X 防护等级。</p>
------	--

F16 聚酯外壳

防护等级:

- IP66
- IP67
- Type4X

F15 不锈钢外壳

防护等级:

- IP66
- IP67
- Type4X

F17 铝外壳

防护等级:

- IP66
- IP67
- Type4X

F13 铝外壳, 气密过程密封

防护等级:

- IP66
- IP68 ⁶⁾
- Type4X

F27 不锈钢外壳, 气密过程密封

防护等级:

- IP66
- IP67
- IP68 ⁶⁾
- Type4X

T13 铝外壳, 气密过程密封和独立接线腔 (Ex d)

防护等级:

- IP66
- IP68 ⁶⁾
- Type4X

分离型外壳

防护等级:

- IP66
- IP68 ⁶⁾
- Type4X

清洗	<p>外壳</p> <p>确保所用清洗液不会腐蚀外壳表面或密封圈。</p>
----	---------------------------------------

6) 仅带 M20 电缆入口或 G½ 螺纹。

探头

探杆上可能会出现黏附（污染物或积垢），具体取决于实际应用。严重黏附会影响测量结果。如果需要测量严重黏附介质，建议定期清洗。清洗时，务必确保探杆的绝缘层完好无损。确保材料能够耐受所用清洗液。

电磁兼容性 (EMC)

干扰发射符合 EN 61326 标准 (B 类电气设备)。抗干扰能力符合 EN 61326 标准附录 A (工业区) 标准和 NAMUR NE 21 (EMC) 标准。

可以使用标准的商用仪表电缆。

过程条件

过程温度范围

以下过程温度范围仅适用标准非防爆应用场合。

 在防爆场合中使用的规定参见产品的补充文档资料，并可进入 www.endress.com 使用 Configurator 产品选型软件进行选型计算。

外壳处的允许环境温度 T_a 取决于罐体内部的过程温度 T_p 。

一体式仪表

剑式和缆式探头




图 26 过程温度范围图：剑式和缆式探头

T_a 环境温度

T_p 过程温度

带分离型外壳的仪表

分离型外壳处的温度： $-40\text{ °C} (-40\text{ °F}) \leq T_a \leq +70\text{ °C} (+158\text{ °F})$




图 27 过程温度范围图：分离型外壳

T_a 环境温度

T_p 过程温度

过程压力范围

过程压力范围为-1 ... 10 bar (-14.5 ... 145 psi)。

允许压力值取决于所选法兰。较高温度下的法兰允许压力参见下列标准：

- EN 1092-1: 表 2005, 附录 G2
- ASME B 16.5a - 1998 表 2-2.2 F316
- ASME B 16.5a - 1998 表 2.3.8 N10276
- JIS B 2220


应用实例

相对介电常数 $\epsilon_r \geq 2.5$ 的固体散料，例如粉煤灰、砂石、玻璃骨料、碎石、型砂、石灰、破碎矿石、石膏、铝屑、水泥、浮岩、白云石、高岭土和类似固体散料。

机械结构


外壳

F16 聚酯外壳



A0040691


F15 不锈钢外壳



A0040692

测量单位 mm (in)

F17 不锈钢外壳




A0040693

测量单位 mm (in)

F13 铝外壳

带气密过程密封。




A0040694

测量单位 mm (in)

T13 铝外壳

带独立接线腔和气密过程密封。






A0040695

测量单位 mm (in)



外壳高度 (含转接头)

缩写代号:

- G - 订购选项
- H1 - 高度


	A ¹⁾	B ²⁾	C ³⁾
	 A0052102	 A0052103	 A0052104
G	2	1	3
H1	125 mm (4.92 in) ⁴⁾ /177 (6.97)	121 mm (4.76 in) ⁵⁾ /173 (6.81)	131 mm (5.16 in) ⁶⁾ /183 (7.20)

- 1) F16 聚酯外壳
- 2) F15 不锈钢外壳
- 3) F17 不锈钢外壳
- 4) 认证: A (非防爆危险区) 或 K (CSA General Purpose, CSA C US) 。=> 设备标识。
- 5) 认证: A (非防爆危险区) 或 K (CSA General Purpose, CSA C US) 。=> 设备标识。
- 6) 认证: A (非防爆危险区) 或 K (CSA General Purpose, CSA C US) 。=> 设备标识。

	D ¹⁾	E ²⁾
	 <p style="text-align: right;">A0052106</p>	 <p style="text-align: right;">A0052108</p>
G	4	5
H1	181 mm (7.13 in)	198 mm (7.80 in)

- 1) F13 铝外壳, 气密过程密封
- 2) T13 铝外壳, 带独立接线腔和气密过程密封


过程连接和法兰



A0044144

☑ 28 过程连接

螺纹: R 1½⁷⁾ (DIN EN 10226-1)



A0044248

☑ 29 过程连接: R 1½螺纹


压力: 不超过 10 bar (145 psi)

订购选项:

- RVJ: 316L
- RVI: 钢材质

7) 可选转接法兰 (适用钢材质)

螺纹: NPT 1½⁸⁾ (ANSI B 1.20.1)



A0044249


图 30 过程连接: NPT 1½螺纹

压力: 不超过 10 bar (145 psi)

订购选项:

- RGJ: 316L
- RGI: 钢材质

法兰 (EN1092-1)、(ANSI B 16.5)、(JIS B2220)



A0044250

图 31 法兰



压力: 最大 10 bar (145 psi), 取决于法兰

FTI77 探头, 用于测量细颗粒状固料

- i** 从螺纹起始位置开始的探头总长度为:
 - $L = L1 + L3 + 110 \text{ mm (4.33 in)}$ (配备陶瓷固定装置时)
 - $L = L1 + L3 + 110 \text{ mm (4.33 in)} + 125 \text{ mm (4.92 in)}$ (选配自动黏附补偿功能时)
- i** 长度偏差
 - 剑式探头
 - $< 1 \text{ m (3.3 ft)}$: $0 \dots -5 \text{ mm (0 \dots -0.2 in)}$
 - $1 \text{ m (3.3 ft)} \dots 3 \text{ m (9.8 ft)}$: $0 \dots -10 \text{ mm (0 \dots -0.39 in)}$
 - 缆式探头
 - $< 1 \text{ m (3.3 ft)}$: $0 \dots -10 \text{ mm (0 \dots -0.39 in)}$
 - $> 1 \dots 3 \text{ m (3.3 \dots 9.98 ft)}$: $0 \dots -20 \text{ mm (0 \dots -0.79 in)}$
 - $> 3 \dots 6 \text{ m (9.98 \dots 20 ft)}$: $0 \dots -30 \text{ mm (0 \dots -1.18 in)}$
 - $> 6 \text{ m (20 ft)}$: $0 \dots -40 \text{ mm (0 \dots -1.57 in)}$


8) 可选转接法兰 (适用钢材质)

A ¹⁾		B ²⁾	
A0044251		A0044252	
C ³⁾	D ⁴⁾	C ⁵⁾	D ⁶⁾
H2			
259 mm (10.2)	259 mm (10.2)	259 mm (10.2)	259 mm (10.2)
AF			
55	55	55	55
总长度 (L)			
310 ... 1110 mm (12.2 ... 43.7 in)	610 ... 20000 mm (24 ... 787 in)	410 ... 2110 mm (16.1 ... 83.1 in)	710 ... 20000 mm (28 ... 787 in)
有效测量段长度 (L1)			
200 ... 1000 mm (7.87 ... 39.4 in)	500 ... 19890 mm (19.7 ... 783 in)	200 ... 1000 mm (7.87 ... 39.4 in)	500 ... 19790 mm (19.7 ... 779 in)
屏蔽管长度 (L3)			
-	-	100 ... 1000 mm (3.94 ... 39.4 in)	100 ... 1000 mm (3.94 ... 39.4 in)
屏蔽管直径 - 钢			
-	-	38 mm (1.5 in)	38 mm (1.5 in)
屏蔽管直径 - 316L			
-	-	42.5 mm (1.67 in)	42.5 mm (1.67 in)
剑体宽度			
40 mm (1.57 in)	-	40 mm (1.57 in)	-
探缆直径			
-	6 mm (0.24 in)	-	6 mm (0.24 in)
自动黏附补偿直径			
-	-	-	-
配重直径			
-	30 mm (1.18 in)	-	30 mm (1.18 in)
配重长度			
-	150 mm (5.91 in)	-	150 mm (5.91 in)
20 °C (68 °F) 温度条件下, 探缆的横向承载能力			
250 Nm (184.4 lbf ft)	-	250 Nm (184.4 lbf ft)	-
最大允许张力负载			

A ¹⁾		B ²⁾	
			
-	7500 N (1686 lbf)	-	7500 N (1686 lbf)
探头可以安装在安装短管中使用			
-	-	✓	✓
探头可以在罐顶易出现冷凝的工况下使用			
-	-	✓	✓


- 1) 探头不带屏蔽管
- 2) 探头带屏蔽管
- 3) 剑式探头
- 4) 缆式探头
- 5) 剑式探头
- 6) 缆式探头

探头不带屏蔽管



A0044253

C²⁾	D³⁾
H2	
259 mm (10.2)	259 mm (10.2)
AF	
55	55
总长度 (L)	
535 ... 2 235 mm (21.1 ... 88 in)	835 ... 20000 mm (32.9 ... 787 in)
有效测量段长度 (L1)	
200 ... 1000 mm (7.87 ... 39.4 in)	500 ... 19665 mm (19.7 ... 774 in)
屏蔽管长度 (L3)	
100 ... 1000 mm (3.94 ... 39.4 in)	100 ... 1000 mm (3.94 ... 39.4 in)
屏蔽管直径 - 钢	
38 mm (1.5 in)	42.5 mm (1.67 in)
屏蔽管直径 - 316L	
-	-
剑体宽度	
40 mm (1.57 in)	-
探缆直径	
-	6 mm (0.24 in)
自动黏附补偿直径	
40 mm (1.57 in)	40 mm (1.57 in)
配重直径	
-	30 mm (1.18 in)
配重长度	
-	150 mm (5.91 in)



A0044253

20 °C (68 °F)温度条件下，探绳的横向承载能力

250 Nm (184.4 lbf ft)	-
最大允许张力负载	
-	7500 N (1 686 lbf)
探头可以安装在安装短管中使用	
✓	✓
探头可以在罐顶易出现冷凝的工况下使用	
✓	✓



- 1) 探头 (不包括屏蔽管长度)
- 2) 剑式探头
- 3) 缆式探头

FTI77 探头，用于测量粗颗粒状固料

- i** 从螺纹起始位置开始的探头总长度为:
- $L = L1 + L3 + 110 \text{ mm (4.33 in)}$ (配备陶瓷固定装置和屏蔽管时)
 - $L = L1 + L3 + 92 \text{ mm (3.62 in)} + 125 \text{ mm (4.92 in)}$ (选配自动黏附补偿功能时)

- i** 长度偏差
- 剑式探头
 - $< 1 \text{ m (3.3 ft)}$: $0 \dots -5 \text{ mm (0 \dots -0.2 in)}$
 - $1 \text{ m (3.3 ft)} \dots 3 \text{ m (9.8 ft)}$: $0 \dots -10 \text{ mm (0 \dots -0.39 in)}$
 - 缆式探头
 - $< 1 \text{ m (3.3 ft)}$: $0 \dots -10 \text{ mm (0 \dots -0.39 in)}$
 - $> 1 \dots 3 \text{ m (3.3 \dots 9.98 ft)}$: $0 \dots -20 \text{ mm (0 \dots -0.79 in)}$
 - $> 3 \dots 6 \text{ m (9.98 \dots 20 ft)}$: $0 \dots -30 \text{ mm (0 \dots -1.18 in)}$
 - $> 6 \text{ m (20 ft)}$: $0 \dots -40 \text{ mm (0 \dots -1.57 in)}$

A ¹⁾		B ²⁾	
A0044254		A0044255	
C ³⁾	D ⁴⁾	C ⁵⁾	D ⁶⁾
H2			
259 mm (10.2)	259 mm (10.2)	259 mm (10.2)	259 mm (10.2)
AF			
55	55	55	55
总长度 (L)			
410 ... 2 110 mm (16.1 ... 83.1 in)	710 ... 20 000 mm (28 ... 787 in)	517 ... 2 235 mm (20.4 ... 88 in)	817 ... 20 000 mm (32.2 ... 787 in)
有效测量段长度 (L1)			
200 ... 1 000 mm (7.87 ... 39.4 in)	500 ... 19 790 mm (19.7 ... 779 in)	200 ... 1 000 mm (7.87 ... 39.4 in)	500 ... 19 665 mm (19.7 ... 774 in)
屏蔽管长度 (L3)			
100 ... 1 000 mm (3.94 ... 39.4 in)	100 ... 1 000 mm (3.94 ... 39.4 in)	100 ... 1 000 mm (3.94 ... 39.4 in)	100 ... 1 000 mm (3.94 ... 39.4 in)
屏蔽管直径			
77 mm (3.03 in)	77 mm (3.03 in)	77 mm (3.03 in)	77 mm (3.03 in)
剑体宽度			
40 mm (1.57 in)	-	40 mm (1.57 in)	-
探缆直径			
-	6 mm (0.24 in)	-	6 mm (0.24 in)
自动黏附补偿直径			
-	-	76 mm (2.99 in)	76 mm (2.99 in)
配重直径			
-	40 mm (1.57 in)	-	40 mm (1.57 in)
配重长度			
-	250 mm (9.84 in)	-	250 mm (9.84 in)
20 °C (68 °F)温度条件下, 探缆的横向承载能力			
800 Nm (590 lbf ft)	-	800 Nm (590 lbf ft)	-
最大允许张力负载			

A ¹⁾		B ²⁾	
			
-	20 000 N (4 496 lbf)	-	20 000 N (4 496 lbf)
探头可以安装在安装短管中使用			
✓	✓	✓	✓
探头可以在罐顶易出现冷凝的工况下使用			
✓	✓	✓	✓

- 1) 探头不带屏蔽管
- 2) 探头带屏蔽管
- 3) 剑式探头
- 4) 缆式探头
- 5) 剑式探头
- 6) 缆式探头

材质

外壳

- 铝外壳 F17、F13、T13: GD-Al Si 10 Mg, 符合 DIN 1725 标准, 带塑料涂层 (蓝色和灰色)
- 聚酯外壳 F16: PBT-FR 玻璃纤维增强聚酯 (蓝色和灰色)
- 不锈钢外壳 F15: 耐腐蚀不锈钢 316L (1.4404 或 1.4405), 未绝缘

外壳盖和密封圈

- 铝外壳 F17、F13、T13: EN-AC-AlSi10Mg, 带塑料涂层; 盖板密封圈: EPDM
- 聚酯外壳 F16: PBT-FR 盖板或带 PA12 观察窗的盖板; 盖板密封圈: EPDM
- 不锈钢外壳 F15: AISI 316L; 盖板密封圈: 硅橡胶

探头材质

- 过程连接、缆式探头专用配重: 1.4404、1.4405 (316L) 或钢材质
- 探缆: 1.4401 (AISI 316)

重量

探头, 用于测量细颗粒状固料

探头重量约为 3 kg (6.62 lb)。

包括以下各部件的重量:

- 外壳
- 过程连接 (螺纹)
- 隔热套管

需要考虑额外重量，具体取决于设备的组成部件：

- 法兰重量
- 屏蔽管：288 g (10.158 oz)/100 mm (3.94 in)
- 剑体：250 g (8.818 oz)/100 mm (3.94 in)
- \varnothing 6 mm (0.24 in)探缆：180 g (6.349 oz)/1 m (3.3 ft)

探头，用于测量粗颗粒状固料⁹⁾

探头重量约为 9 kg (19.85 lb)。

包括以下各部件的重量：

- 外壳
- 过程连接 (法兰)
- 隔热套管

需要考虑额外重量，具体取决于设备的组成部件：

- 屏蔽管：844 g (31.179 oz)/100 mm (3.94 in)
- 剑体：600 g (21.162 oz)/100 mm (3.94 in)
- \varnothing 12 mm (0.47 in)探缆：550 g (19.399 oz)/1 m (3.3 ft)

可操作性


FEI51 电子插件：两线制连接，交流 AC 型

电源

- 供电电压：19 ... 253 V_{AC}
- 功率消耗：< 1.5 W
- 残余波动电流消耗：< 3.8 mA
- 短路保护
- II 级过电压防护

电气连接

 电子插件应与外部负载串联连接。



A0042387

- L1 L1 相线
- N 中性线
- PE 接地线
- R 外部负载

9) 始终配备法兰

务必注意以下几点:

- 截止状态下的残余波动电流消耗
- 连接低电压电源时:
 - 注意截止状态下负载上的电压降, 确保不低于电子插件的最小端子电压 19 V
 - 注意导通状态下电子插件上的电压降 (不超过 12 V)
- 继电器无法在保持功率小于 1 mA 的情况下去磁¹⁰⁾

选择继电器时, 注意保持功率和额定功率。

报警信号

	GN	GN	RD	GN	GN	YE	
MAX							I_L [1] \rightarrow [3] +
							[1] $\xrightarrow{<3.8 \text{ mA}}$ [3]
MIN							I_L [1] \rightarrow [3] +
							[1] $\xrightarrow{<3.8 \text{ mA}}$ [3]
							[1] $\xrightarrow{I_L / <3.8 \text{ mA}}$ [3]
							[1] $\xrightarrow{<3.8 \text{ mA}}$ [3]

A0042586

输出信号

电源故障或传感器损坏时的输出信号: $< 3.8 \text{ mA}$

连接负载

- 继电器的最小保持功率或额定功率:
 - $> 2.5 \text{ VA}$, 253 V_{AC} (10 mA) 时
 - $> 0.5 \text{ VA}$, 24 V_{AC} (20 mA) 时
- 可以通过并联 RC 模块来接入持续功率或额定功率较低的继电器。
- 继电器的最大保持功率或额定功率:
 - $< 89 \text{ VA}$, 253 V_{AC} 时
 - $< 8.4 \text{ VA}$, 24 V_{AC} 时
- FEI51 上的电压降:
 - 最大 12 V
- 晶闸管截止状态下的残余波动电流:
 - 3.8 mA
- 通过晶闸管将开关负载直接接入电源回路。

FEI52 电子插件: 直流 DC- PNP 型


电源

- 供电电压: $10 \dots 55 \text{ V}_{DC}$
- 波动电压:
 - 最大 1.7 V
 - $0 \dots 400 \text{ Hz}$
- 电流消耗: $< 20 \text{ mA}$
- 空载功率消耗: 最大 0.9 W
- 满载功率消耗 (350 mA) : 1.6 W

10) 如果不是: 应将电阻器并联至继电器 (通过特殊选型订购 RC 模块)。

- 极性反接保护: 是
- 隔离电压: 3.7 kV
- II级过电压防护

电气连接



A0042388

- L+ 电源输入+
- L- 电源输入-
- F 0.5 A 保险丝
- R 外部负载: $I_{max} = 350 \text{ mA}$, $U_{max} = 55 \text{ V}_{DC}$

建议与可编程逻辑控制器 (PLC) 配套使用, 数字量输入模块符合 EN 61131-2 标准。
电子插件 (PNP) 开关量输出高电平信号。

输出信号

		GN	GN	RD	GN	GN	YE	
MAX								$L+ \text{ [1]} \xrightarrow{I_L} \text{ [3]} +$
								$\text{ [1]} \xrightarrow{I_R} \text{ [3]}$
MIN								$L+ \text{ [1]} \xrightarrow{I_L} \text{ [3]} +$
								$\text{ [1]} \xrightarrow{I_R} \text{ [3]}$
								$\text{ [1]} \xrightarrow{I_L / I_R} \text{ [3]}$
								$\text{ [1]} \xrightarrow{I_R} \text{ [3]}$

A0042587

报警信号

电源故障或仪表故障时的输出信号:
 $I_R < 100 \mu\text{A}$

连接负载


- 晶体管开关负载，独立 PNP 连接，最大 55 V
- 负载电流：最大 350 mA，循环过载和短路保护
- 残余波动电流：< 100 μ A，晶闸管截止状态下
- 电容负载：
 - 最大 0.5 μ F，55 V 时
 - 最大 1 μ F，24 V 时
- 残余波动电压：< 3 V，晶闸管导通状态下

FEI53 电子插件：三线制连接

电源

- 供电电压：14.5 V_{DC}
- 电流消耗：< 15 mA
- 功率消耗：最大 230 mW
- 极性反接保护：是
- 隔离电压：0.5 kV

电气连接



A0042389

- 11 Nivotester FTC325 中的负极端子
 12 Nivotester FTC325 中的正极端子
 S Nivotester FTC325 中的信号端子

3 ... 12 V 信号。

连接 Endress+Hauser 的 Nivotester FTC325 开关单元（三线制连接）。

在 Nivotester FTC325（三线制连接）上进行高限（MAX）检测和低限（MIN）检测切换。

直接在 Nivotester 上进行限位调整。

输出信号

	GN	RD	
			3 ... 12 V
			3 ... 12 V
			<2.7 V

A0042588

报警信号

端子 3 相对于端子 1 的电压: < 2.7 V

连接负载

- 配套开关单元 Nivotester FTC325 (三线制连接) 提供可切换继电器触点
- 触点负载能力参见开关单元的技术参数


**FEI54 电子插件: 交流 AC 型/
直流 DC 型, 继电器输出**

电源

- 供电电压:
 - 19 ... 253 V_{AC} 50 ... 60 Hz
 - 19 ... 55 V_{DC}
- 功率消耗: 1.6 W
- 极性反接保护: 是
- 隔离电压: 3.7 kV
- II 级过电压防护

电气连接





 请注意交流型和直流型的不同电压范围。



- F 0.5 A 保险丝
- L1 相线 (AC) 端子
- L+ 正极 (DC) 端子
- N 中性线 (AC) 端子
- L- 负极 (DC) 端子
- PE 接地线
- 1 也可参见连接负载

连接高感抗仪表时, 安装防火花装置保护继电器触点。细保险丝 (取决于连接负载) 可在短路时保护继电器触点。两个继电器触点同时动作。

输出信号

		GN	GN	RD	GN	GN	YE	
MAX								
								
MIN								
								
								
								

A0042528

报警信号

电源故障或仪表故障时的输出信号：继电器去磁

连接负载


- 通过两个可切换触点 (DPDT) 开关负载
- 最大值 (AC) :
 - $I_{\max} = 6 \text{ A}$
 - $U_{\max} = 253 \text{ V}_{\text{AC}}$
 - $P_{\max} = 1500 \text{ VA}$, $\cos\varphi = 1$ 时
 - $P_{\max} = 750 \text{ VA}$, $\cos\varphi > 0.7$ 时
- 最大值 (DC) :
 - $I_{\max} = 6 \text{ A}$, 30 V_{DC} 时
 - $I_{\max} = 0.2 \text{ A}$, $125 \text{ V}_{\text{DC}}$ 时
- 根据 IEC 1010 连接具有双重隔离的功能性低压回路时，以下规定适用：
继电器输出电压和供电电压之和不超过 300 V

FEI55 电子插件 (SIL2 / SIL3 认证)

电源

- 供电电压: 11 ... 36 V_{DC}
- 功率消耗: < 600 mW
- 极性反接保护: 是
- 隔离电压: 0.5 kV

电气连接



A0042391

将电子插件连接至可编程逻辑控制器（PLC）的 4 ... 20 mA 模拟量输入模块，确保符合 EN 61131-2 标准。

限位信号通过 8 ... 16 mA 输出信号发送。

输出信号

		GN	GN	RD	GN	GN	YE	⊖ →
MAX								+ 2 → ~16 mA → 1
								+ 2 → ~8 mA → 1
MIN								+ 2 → ~16 mA → 1
								+ 2 → ~8 mA → 1
								+ 2 → ~8/16 mA → 1
								+ 2 → < 3.6 mA → 1

A0042529

报警信号


电源故障或仪表故障时的输出信号: < 3.6 mA

连接负载

- U:
 - 11 ... 36 V_{DC}: 针对非防爆场合和 Ex ia 本安防爆场合
 - 14.4 ... 30 V_{DC}: 针对 Ex d 隔爆场合
- I_{max} = 16 mA

FEI57S 电子插件 (PFM 信号)

电源




A0051934

图 32 PFM 信号, 频率范围 17 ... 185 Hz

- 供电电压: 9.5 ... 12.5 V_{DC}
- 功率消耗: < 150 mW
- 极性反接保护: 是
- 隔离电压: 0.5 kV

电气连接



A0050141

- 11 Nivotester FTC325 中的负极端子
12 Nivotester FTC325 中的正极端子

连接开关单元 Nivotester FTC325 (Endress+Hauser)。


PFM 信号频率范围 17 ... 185 Hz。

在 Nivotester 上进行高限 (MAX) 检测和低限 (MIN) 检测切换。

输出信号

PFM 信号频率范围 60 ... 185 Hz。

报警信号



A0042589

连接负载

- 配套开关单元 Nivotester 提供可切换继电器触点：FTC325 (PFM)
- 触点负载能力参见开关单元的技术参数。


FEI58 电子插件 (NAMUR 信号)

电源

- 功率消耗：
 - < 6 mW, I < 1 mA 时
 - < 38 mW, I = 2.2 ... 4 mA 时
- 接口电气参数：IEC 60947-5-6

电气连接

如果在 Ex d 隔爆场合中测量，仅当外壳安装在非爆炸性环境中时，才能使用附加功能。



A0042393

33 接线端子必须连接到 NAMUR 隔离信号转换器 (符合 IEC 60947-5-6 标准)

连接 NAMUR 隔离信号转换器（符合 IEC 60947-5-6 标准），例如 Endress+Hauser 的 Nivotester FTL325N。进行限位检测时，输出信号从高电流变为低电流。

附加功能：

电子插件上提供测试按钮。按下测试按钮会中断与隔离信号转换器的连接。

连接多路复用器：

至少设置 3 s 循环时间。

输出信号

		GN	YE	
MAX				+ [2] $\xrightarrow{2.2 \dots 3.5 \text{ mA}}$ [1]
				+ [2] $\xrightarrow{0.6 \dots 1.0 \text{ mA}}$ [1]
MIN				+ [2] $\xrightarrow{2.2 \dots 3.5 \text{ mA}}$ [1]
				+ [2] $\xrightarrow{0.6 \dots 1.0 \text{ mA}}$ [1]

A0042631

报警信号

传感器损坏时的输出信号：< 1.0 mA

连接负载

- 符合 IEC 60947-5-6 (NAMUR) 标准的配套隔离信号转换器的技术参数。
- 还可连接带特殊安全回路的隔离信号转换器 ($I > 3.0 \text{ mA}$) 。

订购信息

详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心 (www.addresses.endress.com)，或登陆网站 www.endress.com 进入 Configurator 产品选型软件查询：

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择配置。



产品选型软件：产品选型工具

- 最新设置参数
- 取决于设备类型：直接输入测量点参数，例如：测量范围或显示语言
- 自动校验排他选项
- 自动生成订货号及其明细，PDF 文件或 Excel 文件输出
- 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

证书和认证

产品证书与认证的最新信息进入产品主页查询 (www.endress.com)：

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择**资料下载**。

其他证书和认证信息登陆官方网站查询：<https://www.endress.com> -> 资料下载。

附件

防护罩

F13、F17 外壳
订货号: 71040497

不锈钢外壳的密封圈套件

F15 不锈钢外壳的密封圈套件, 含 5 个密封圈
订货号: 52028179

浪涌保护器

HAW562



- 供电线: BA00302K。
- 信号线: BA00303K。

HAW569



- 现场外壳信号线: BA00304K。
- 现场外壳信号线或供电线: BA00305K。

转接法兰

钢制探头适用于测量细颗粒状固体散料:

- R 1½
- NPT 1½


可以通过 FAU70E 和 FAU70A 产品选型表选购转接法兰。

FAU70E

- 1233 -> DN50 PN16 A, EN1092-1 法兰 (DIN2527 B)
- 1433 -> DN80 PN16 A, EN1092-1 法兰 (DIN2527 B)
- 1533 -> DN100 PN16 A, EN1092-1 法兰 (DIN2527 B)

FAU70A

- 2253 -> 2" 150lbs FF, ANSI B16.5 法兰
- 2453 -> 3" 150lbs FF, ANSI B16.5 法兰
- 2553 -> 4" 150lbs FF, ANSI B16.5 法兰



A0044144

文档资料



配套技术文档资料的查询方式如下:

- 设备浏览器 (www.endress.com/deviceviewer) : 输入铭牌上的序列号
- 在 Endress+Hauser Operations app 中: 输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

文档功能

根据订购型号, 可能提供以下文档资料:

文档资料类型	用途和内容
《技术资料》 (TI)	设计规划指南 文档包含设备的所有技术参数以及可以订购的附件和其他产品的概述。
《简明操作指南》 (KA)	引导用户快速获取首个测量值 《简明操作指南》包含从到货验收至初始调试的所有重要信息。
《操作手册》 (BA)	参考文档资料 文档包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息: 从产品标识、到货验收和储存, 至安装、电气连接、操作和调试, 以及故障排除、维护和处置。

文档资料类型	用途和内容
《仪表功能描述》(GP)	参数参考 文档详细介绍各个菜单参数。适用对象是在设备整个生命周期内执行操作和特定仪表设置的人员。
《安全指南》(XA)	取决于“认证”选项，设备包装中提供有电气设备在防爆场合的《安全指南》。《安全指南》是《操作手册》的组成部分。  设备铭牌上标识有配套《安全指南》(XA) 文档资料代号。
设备补充文档资料 (SD/FY)	必须始终严格遵守补充文档资料中的各项说明。补充文档是整套设备文档的组成部分。



71673682

www.addresses.endress.com
