



Specialdokumentation Tryckkärlsdirektivet (PED)

Tryckmätning

Tillhörande dokumentation

All dokumentation finns på internet: www.endress.com/Deviceviewer (ange serienumret som står på märkskylten).



Om en översättning till ett EU-språk inte redan finns kan den beställas.

Bekräftelse

Endress+Hauser bekräftar härmed att de listade enheterna har utvärderats och konstruerats enligt 2014/68/EU (Tryckkärlsdirektivet (PED)). För detaljer, se följande avsnitt.

Riskutvärdering och konstruktion

Cerabar och Ceraphant med gängad anslutning

- För följande enheter:
 - Cerabar: PMP11, PMP21, PMP51, PMP51B, PMP55, PMP71, PMP71B, PMP75
 - Ceraphant: PTP31B
- Processanslutning: gängad anslutning
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Klassificering: kategori I
- Konstruktion: gaser i fluid grupp 1
- Tillverkad och testad enligt PED 2014/68/EU: Modul A

Deltabar med oval fläns

- Deltabar: PMD50, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B
- Processanslutning: oval fläns
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Klassificering: kategori I
- Konstruktion: gaser i fluid grupp 1
- Tillverkad och testad enligt PED 2014/68/EU: Modul A

Cerabar och Deltabar med integrerad tätning

- För följande enheter:
 - Cerabar: PMP43, PMP55, PMP75
 - Deltabar: FMD77, FMD78
- Processanslutning: integrerad tätning
- DN: > DN25
- Klassificering: kategori II
- Konstruktion: stabiliserade gaser i fluid grupp 1
- Tillverkad och testad enligt PED 2014/68/EU: Modul A2

- För följande enheter:
 - Cerabar: PMP43, PMP55, PMP75
 - Deltabar: FMD77, FMD78
- Processanslutning: integrerad tätning
- DN: > DN25
- Klassificering: kategori II
- Konstruktion: vätskor i fluid grupp 1
- Tillverkad och testad enligt PED 2014/68/EU: Modul A2

Levelflex

- Levelflex: FMP54
- Processanslutning: se TI01001F
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Klassificering: kategori I
- Konstruktion: gaser i fluid grupp 1
- Tillverkad och testad enligt PED 2014/68/EU: Modul A

Proservo

- Proservo: NMS81
- Processanslutning: se TI01249G
- PN: fram till 25 bar (362,5 psi); Vol > 1 l (0,264 gal)
- Klassificering: kategori I
- Konstruktion: stabiliserade gaser i fluid grupp 1
- Tillverkad och testad enligt PED 2014/68/EU: Modul A

EU-försäkran om överensstämmelse

En EU-försäkran om överensstämmelse kan tillhandahållas på följande vis:

- Ange enhetens serienummer i Endress+Hauser DeviceViewer (<https://portal.endress.com/webapp/DeviceViewer>) eller
- Gå till Endress+Hausers nedladdningssida på internet (se följande avsnitt).

Hämta EU-försäkran om överensstämmelse

<https://www.endress.com/de/download>

1. Välj "Försäkran"
2. Välj "Tillverkarens försäkran"
3. Ange den önskade produktändelsen t.ex. PMP51B)
4. Klicka på "Sök"

De tillgängliga nedladdningarna visas.