


Техническое описание

Proline Promass E 100

Кориолисовый расходомер



Низкая стоимость владения и сверхкомпактный трансмиттер

Область применения

- Принцип измерения не зависит от физических свойств жидкости, таких как вязкость и плотность
- Высокоточное измерение жидкостей и газов в широком спектре применений.

Характеристики прибора

- Компактная двухтрубная система
- Температура продукта до +140 °C
- Рабочее давление до 100 бар
- Прочный сверхкомпактный корпус трансмиттера
- Высокий класс защитного исполнения: IP69K
- Предварительно сконфигурированное соединение

Преимущества

- Экономичность – многоцелевое устройство; альтернатива общепринятым объемным расходомерам
- Многопараметрическое измерение (массового расхода, плотности, температуры)
- Простая установка – не требует входных или выходных прямых участков
- Компактный трансмиттер – полная функциональность при незначительных габаритах
- Быстрая настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер
- Встроенная самодиагностика – технология Heartbeat Technology™

Содержание

Информация о документе	3	Внутренняя очистка	40
Условные обозначения.....	3	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	40
Принцип действия и архитектура системы	4	Процесс	41
Принцип действия	4	Диапазон температур продукта	41
Измерительная система	5	Плотность среды	41
Архитектура прибора	6	Графики зависимости температуры от давления	41
Вход 6		Диапазон давления для вторичного кожуха	44
Измеряемая величина.....	6	Разрывной диск	44
Диапазон измерения	6	Предельное значение расхода	45
Рабочий диапазон измерения расхода	7	Потери давления	45
Выход	7	Давление в системе	45
Выходной сигнал	7	Обогрев	45
Сигнал при появлении неисправности	9	Вибрации	45
Данные электрического подключения для взрывозащищенного исполнения	11	Механическая конструкция	46
Отсечка малого расхода	11	Конструкция, размеры	46
Гальваническая развязка	11	Вес	61
Характеристики протокола	12	Материалы	62
Питание	17	Присоединения к процессу	63
Назначение клемм	17	Управление	63
Назначение контактов, разъем прибора	23	Принцип управления	63
Напряжение питания	25	Дистанционное управление	64
Потребляемая мощность	25	Сертификаты и свидетельства	67
Потребляемый ток	25	Маркировка CE	67
Сбой питания	26	Знак "C-Tick"	68
Подключение к источнику питания	26	Сертификаты по взрывозащищенному исполнению	68
Выравнивание потенциалов	30	Гигиеничность	68
Клеммы	30	Сертификация PROFIBUS	68
Кабельные вводы	31	Сертификация Modbus RS485	68
Спецификация кабелей	31	Сертификация EtherNet/IP	68
Точныхстные характеристики	32	Директива по оборудованию, работающему под давлением	69
Эталонные условия эксплуатации	32	Другие стандарты и рекомендации	69
Максимальная погрешность измерения	32	Размещение заказа	69
Повторяемость	34	Пакеты прикладных программ	70
Время отклика	34	Heartbeat Technology	70
Влияние температуры окружающей среды	34	Концентрация	70
Влияние температуры среды	34	Аксессуары	71
Влияние среды с повышенным давлением	35	Аксессуары в зависимости от прибора	71
Технические особенности	35	Аксессуары для связи	71
Монтаж	36	Аксессуары для обслуживания	72
Место установки	36	Компоненты системы	72
Ориентация	37	Документация	72
Входной и выходной прямые участки	37	Стандартная документация	73
Специальные инструкции по монтажу	38	Дополнительная документация по различным приборам	73
Монтаж искрозащитного барьера Promass 100	38	Зарегистрированные товарные знаки	73
Окружающая среда	38		
Диапазон температур окружающей среды	38		
Температура хранения	40		
Климатический класс	40		
Степень защиты	40		
Ударопрочность	40		
Устойчивость к вибрации	40		

Информация о документе

Условные обозначения

Символы электрических схем

Символ	Значение
	Постоянный ток Клемма, на которую подается напряжение постоянного тока или через которую проходит постоянный ток.
	Переменный ток Клемма, на которую подается переменное напряжение или через которую проходит переменный ток.
	Постоянный и переменный ток <ul style="list-style-type: none"> ■ Клемма, на которую подается переменное напряжение или напряжение постоянного тока. ■ Клемма, через которую проходит переменный или постоянный ток.
	Заземление Клемма заземления, которая уже заземлена посредством системы заземления.
	Клемма защитного заземления Клемма, которую перед подключением любого другого оборудования следует подключить к системе заземления.
	Эквипотенциальная клемма Клемма, которая должна быть подключена к системе заземления. Наличие линейного заземления или заземления звездой, в зависимости от норм и правил, принятых в стране и компании.

Символы для различных типов информации

Символ	Значение
	Разрешено Этим символом обозначены разрешенные процедуры, процессы или операции.
	Рекомендовано Этим символом обозначены рекомендуемые процедуры, процессы или операции.
	Запрещено Этим символом обозначены запрещенные процедуры, процессы или операции.
	Рекомендация Указывает на наличие дополнительной информации.
	Ссылка на документацию Ссылка на соответствующую документацию по прибору.
	Ссылка на страницу Ссылка на страницу с соответствующим номером.
	Ссылка на рисунок Ссылка на рисунок с соответствующим номером и номер страницы.

Символы на рисунках

Символ	Значение
1, 2, 3, ...	Номера позиций
1., 2., 3... .	Последовательности шагов
A, B, C, ...	Ракурсы
A-A, B-B, C-C, ...	Сечения
	Направление потока

Символ	Значение
	Взрывоопасная зона Означает взрывоопасную зону.
	Безопасная (взрывобезопасная) зона Означает безопасную зону.

Принцип действия и архитектура системы

Принцип действия

Принцип измерения основан на управляемой генерации сил Кориолиса. Эти силы всегда возникают в системе, в которой одновременно присутствуют поступательное и вращательное движения.

$$F_c = 2 \cdot \Delta m (v \cdot \omega)$$

F_c = сила Кориолиса

Δm = движущаяся масса


ω = скорость вращения

v = радиальная скорость во вращающейся или колеблющейся системе

Величина силы Кориолиса зависит от движущейся массы Δm , скорости ее перемещения v в системе и, следовательно, массового расхода. Вместо постоянной скорости вращения ω в сенсоре создается колебательное движение.

Две параллельные измерительные трубы сенсора с движущейся по ним жидкостью колеблются в противофазе наподобие камертонов. Возникающие в измерительных трубах силы Кориолиса приводят к фазовому сдвигу в колебаниях трубы (см. рисунок):

- При нулевом расходе (если жидкость неподвижна) обе трубы колеблются в одной фазе (1).
- При возникновении массового расхода колебание на входе в трубу замедляется (2), а на выходе ускоряется (3).



Разность фаз (A-B) увеличивается по мере увеличения массового расхода.

Электродинамические сенсоры регистрируют колебания труб на входе и выходе. Равновесие системы обеспечивается за счет колебания двух измерительных труб в противофазе. Эффективность данного принципа измерения не зависит от температуры, давления, вязкости, электропроводности продукта и профиля потока.

Измерение плотности

Возбуждаемые колебания измерительной трубы возникают строго на заданной резонансной частоте. При изменении массы и, как следствие, плотности колеблющейся системы (состоящей из измерительной трубы и жидкости), частота колебаний автоматически корректируется. Таким образом, резонансная частота зависит от плотности среды. Эта зависимость используется в микропроцессоре для расчета сигнала плотности.

Измерение объемного расхода

Кроме измерения массового расхода, прибор используется для расчета объемного расхода.

Измерение температуры

Для расчета коэффициента компенсации температурного воздействия определяется температура измерительной трубы. Этот сигнал соответствует рабочей температуре, а также используется в качестве выходного сигнала.


Измерительная система

Измерительная система состоит из электронного трансмиттера и сенсора. При заказе прибора с искробезопасным интерфейсом Modbus RS485 в комплект поставки Promass 100 входит искробезопасный барьер, который необходимо установить для работы с прибором.

Прибор предлагается в единственном исполнении: компактное исполнение, трансмиттер и сенсор составляют единую механическую конструкцию.

Трансмиттер

Promass 100



Исполнения прибора и материалы:


- Компактное исполнение, алюминиевое покрытие: алюминиевое покрытие AlSi10Mg
- Компактное исполнение, гигиенический, из нержавеющей стали: Гигиеническое исполнение, нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- Сверхкомпактное исполнение, гигиенический, из нержавеющей стали: Гигиеническое исполнение, нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Настройка:

- С помощью управляющих программ (например, FieldCare)
- Кроме того, для исполнения прибора с импульсным/частотным/релейным выходом HART 4–20 mA: С помощью веб-браузера (например, Microsoft Internet Explorer)
- Кроме того, для исполнения прибора с выходом EtherNet/IP:
 - С помощью веб-браузера (например, Microsoft Internet Explorer)
 - Через дополнительный профиль уровня 3 для автоматических систем от Rockwell Automation
 - С помощью электронных технических данных (Electronic Data Sheet, EDS)

Сенсор


Promass E




■ Предназначен для стандартных областей применения, основными требованиями в которых являются стабильность и надежность измерений

- Одновременное измерение массового и объемного расхода, плотности и температуры (несколько переменных)
- Устойчивость к влиянию факторов процесса
- Диапазон номинальных диаметров: DN 8...80
- Материалы:
 - Сенсор: Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
 - Измерительные трубы: нержавеющая сталь 1.4539 (904L)
 - Присоединения к процессу: нержавеющая сталь 1.4404 (316/316L)

Искробезопасный барьер Promass 100



- Двухканальный искробезопасный барьер для установки в безопасных зонах или зоне 2:
 - Канал 1: источник постоянного тока 24 В
 - Канал 2: Modbus RS485
- Предохранитель не только ограничивает силу тока, напряжение и мощность, но и обеспечивает гальваническую развязку цепей для защиты от взрыва.
- Легкий монтаж на направляющих (DIN-рейка 35 мм) для установки в шкафах управления.

Архитектура прибора**■ 1 Возможности интеграции измерительных приборов в систему**

- 1 Система управления (например, PLC)
- 2 EtherNet/IP
- 3 PROFIBUS DP
- 4 Modbus RS485
- 5 HART 4-20 mA, импульсный/частотный/релейный выход
- 6 Искробезопасный барьер Promass 100
- 7 Искробезопасный интерфейс Modbus RS485
- 8 Безопасная зона
- 9 Безопасная зона и зона 2 2
- 10 Безопасная зона и зона 1 1

Вход**Измеряемая величина****Непосредственно измеряемые величины**

- Массовый расход
- Плотность
- Температура

Расчетные величины

- Объемный расход
- Скор. объемный расход
- Эталонная плотность

Диапазон измерения**Диапазоны измерения для жидкостей**

DN		Пределевые значения диапазона измерения $\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$	
[мм]	[дюймы]	[кг/ч]	[фунт/мин]
8	$\frac{3}{8}$	0...2000	0...73,5
15	$\frac{1}{2}$	0...6500	0...238
25	1	0...18000	0...660
40	$1\frac{1}{2}$	0...45000	0...1650
50	2	0...70000	0...2570
80	3	0...180000	0...6600

Диапазоны измерения для газов

Верхний предел диапазона измерения зависит от плотности газа и рассчитывается по приведенной ниже формуле:

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x$$

$\dot{m}_{\max(G)}$	Верхний предел диапазона измерения для газа [кг/ч]
$\dot{m}_{\max(F)}$	Верхний предел диапазона измерения для жидкости [кг/ч]
$\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$	$\dot{m}_{\max(G)}$ не может превышать $\dot{m}_{\max(F)}$
ρ_G	Плотность газа в [кг/м ³] в рабочих условиях

DN		
[мм]	[дюймы]	[кг/м ³]
8	3/8	85
15	1/2	110
25	1	125
40	1 1/2	125
50	2	125
80	3	155

 Для расчета диапазона измерения и подбора расходомера используется программное обеспечение Applicator (→ 71)

Пример расчета для газа

- Сенсор: Promass E, DN 50
- Газ: воздух с плотностью 60,3 кг/м³ (при 20°C и 50 бар)
- Диапазон измерения (жидкость): 70000 кг/ч
- x = 125 кг/м³ (для Promass E, DN 50)

Верхний предел диапазона измерения:

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x = 70000 \text{ кг/ч} \cdot 60,3 \text{ кг/м}^3 : 125 \text{ кг/м}^3 = 33800 \text{ кг/ч}$$

Рекомендуемый диапазон измерения

Раздел "Предельное значение расхода" (→ 45)

Рабочий диапазон измерения расхода

Более 1000: 1.

Значения расхода, вышедшие за предварительно установленные пределы максимального диапазона, не отклоняются электронной вставкой, т.е. сумматор регистрирует значения в нормальном режиме.

Выход

Выходной сигнал

Токовый выход

Токовый выход	4...20 мА HART (активный)
Максимальные выходные значения	<ul style="list-style-type: none"> ■ 24 В пост. тока (при бездействии) ■ 22,5 мА
Нагрузка	0...700 Ом
Разрешение	0,38 мКА

Выравнивание	Возможна корректировка: 0,07...999 с
Присваиваемые измеряемые величины	<ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Температура <p> Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.</p>

Импульсный/частотный/релейный выход

Функция	Может использоваться в качестве импульсного, частотного или релейного выхода
Исполнение	Пассивный, с открытым коллектором
Максимальные выходные значения	<ul style="list-style-type: none"> ■ 30 В пост. тока ■ 25 мА
Падение напряжения	Для 25 мА: ≤ 2 В пост. тока
Импульсный выход	
Длительность импульса	Возможна корректировка: 0,05...2000 мс
Максимальная частота повторения импульсов	10000 импульс/с
"Вес" импульса	Возможна корректировка
Присваиваемые измеряемые величины	<ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход
Частотный выход	
Выходная частота	Возможна корректировка: 0...10000 Гц
Выравнивание	Возможна корректировка: 0...999 с
Отношение импульс/пауза	1:1
Присваиваемые измеряемые величины	<ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Температура <p> Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.</p>
Релейный выход	
Характер переключения	Двоичное (проводит/не проводит)
Задержка переключения	Возможна корректировка: 0...100 с

Количество циклов переключения	Не ограничено
Присваиваемые функции	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выкл. ■ Вкл. ■ Поведение при диагностике ■ Предельное значение <ul style="list-style-type: none"> - Массовый расход - Объемный расход - Скорректированный объемный расход - Плотность - Эталонная плотность - Температура - Сумматор 1-3 ■ Мониторинг направления потока ■ Состояние <ul style="list-style-type: none"> - Обнаружение частичного заполнения трубы - Отсечка малого расхода
	i Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.

PROFIBUS DP

Кодирование сигналов	Код NRZ
Передача данных	от 9,6 кБод до 12 Мбод

Modbus RS485

Физический интерфейс	В соответствии со стандартом EIA/TIA-485-A
Оконечный резистор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для исполнения прибора, используемого в безопасных зонах или зоне 2/разд.: встроенный, активируется с помощью DIP-переключателей на модуле электронной вставки трансмиттера ■ Для исполнения прибора, используемого в искробезопасных зонах: встроенный, активируется с помощью DIP-переключателей на предохранителе Promass 100

EtherNet/IP

Стандарты	В соответствии со стандартом IEEE 802.3
------------------	---

Сигнал при появлении неисправности

В зависимости от интерфейса информация о сбое выводится следующим образом:

Токовый выход

4...20 mA

Режим отказа	Возможность выбора (в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 43) <ul style="list-style-type: none"> ■ Минимальное значение: 3,6 mA ■ Максимальное значение: 22 mA ■ Заданное значение: 3,59...22,5 mA ■ Фактическое значение ■ Последнее действительное значение
---------------------	--

HART

Диагностика прибора	Состояние прибора считывается с помощью команды HART № 48
----------------------------	---

Импульсный/частотный/переключающий выход

Импульсный выход	
Режим отказа	Варианты: ■ Фактическое значение ■ Импульсы отсутствуют
Частотный выход	
Режим отказа	Варианты: ■ Фактическое значение ■ Заданное значение: 0...12500 Гц ■ 0 Гц
Релейный выход	
Режим отказа	Варианты: ■ Текущее состояние ■ Разомкнут ■ Замкнут

PROFIBUS DP

Сообщения о состоянии и аварийные сигналы	Диагностика в соответствии с PROFIBUS PA, профиль 3.02
--	--

Modbus RS485

Режим отказа	Варианты: ■ Нечисловое значение вместо текущего значения измеряемой величины ■ Последнее действительное значение
---------------------	--

EtherNet/IP

Диагностика прибора	Состояние прибора считывается во входном блоке
----------------------------	--

Управляющая программа

- По системе цифровой связи:
 - протокол HART
 - PROFIBUS DP
- Через служебный интерфейс

Текстовое сообщение	Информация о причине и восстановительным мерам
----------------------------	--

 Дополнительная информация о дистанционном управлении (→  64)

Веб-браузер

Текстовое сообщение	Информация о причине и восстановительным мерам
----------------------------	--

Светодиодные индикаторы (LED)

Информация о состоянии	Различные светодиодные индикаторы отображают состояние Отображаемая информация зависит от выбранного исполнения прибора: <ul style="list-style-type: none"> ■ Активна подача напряжения питания ■ Активна передача данных ■ Авария/ошибка прибора ■ Доступна сеть EtherNet/IP ■ Установлено соединение EtherNet/IP
-------------------------------	---

Данные электрического подключения для взрывозащищенного исполнения

Эти значения применимы только для следующего исполнения прибора:
Код заказа для выходного сигнала, опция **M**: Modbus RS485, для использования в искробезопасных зонах

Искробезопасный барьер Promass 100

Значения, связанные с обеспечением безопасности

Номера клемм			
Напряжение питания		Передача сигнала	
2 (L-)	1 (L+)	26 (A)	27 (B)
$U_{\text{nom}} = 24 \text{ В пост. тока}$		$U_{\text{nom}} = 5 \text{ В пост. тока}$	
$U_{\text{max}} = 260 \text{ В пер. тока}$		$U_{\text{max}} = 260 \text{ В пер. тока}$	

Значения для искробезопасного исполнения

Номера клемм			
Напряжение питания		Передача сигнала	
20 (L-)	10 (L+)	62 (A)	72 (B)
$U_o = 16,24 \text{ В}$			
$I_o = 623 \text{ мА}$			
$P_o = 2,45 \text{ Вт}$			
Для IIС*: $L_o = 92,8 \text{ мкГн}$, $C_o = 0,433 \text{ мкФ}$, $L_o/R_o = 14,6 \text{ мкГн/Ом}$			
Для ПВ*: $L_o = 372 \text{ мкГн}$, $C_o = 2,57 \text{ мкФ}$, $L_o/R_o = 58,3 \text{ мкГн/Ом}$			

* Выбор группы газов зависит от сенсора и номинального диаметра.

 Обзор информации о взаимных зависимостях между группой газа - сенсором - номинальным диаметром см. в инструкции по безопасности для измерительного прибора (документ ХА).

Трансмиттер

Значения для искробезопасного исполнения

Код заказа для сертификатов	Номера клемм			
	Напряжение питания		Передача сигнала	
	20 (L-)	10 (L+)	62 (A)	72 (B)
■ Опция BM : ATEX II2G + IECEx Z1 Ex ia, II2D Ex tb			$U_i = 16,24 \text{ В}$	
■ Опция BO : ATEX II1/2G + IECEx Z0/Z1 Ex ia, II2D			$I_i = 623 \text{ мА}$	
■ Опция BQ : ATEX II1/2G + IECEx Z0/Z1 Ex ia			$P_i = 2,45 \text{ Вт}$	
■ Опция BU : ATEX II2G + IECEx Z1 Ex ia			$L_i = 0 \text{ мкГн}$	
■ Опция C2 : CSA C/US IS Cl. I, II, III Div. 1			$C_i = 6 \text{ нФ}$	
■ Опция 85 : ATEX II2G + IECEx Z1 Ex ia + CSA C/US IS Cl. I, II, III Div. 1				

* Выбор группы газов зависит от сенсора и номинального диаметра.

 Обзор информации о взаимных зависимостях между группой газа - сенсором - номинальным диаметром см. в инструкции по безопасности для измерительного прибора (документ ХА).

Отсечка малого расхода

Точки переключения для отсечки малого расхода выбираются пользователем.

Гальваническая развязка

Следующие соединения гальванически развязаны друг с другом:

- Выходы
- Блок питания

Характеристики протокола HART

Идентификатор изготовителя	0x11
Идентификатор типа прибора	0x4A
Версия протокола HART	6.0
Файлы описания прибора (DTM, DD)	Дополнительная информация и файлы представлены на веб-сайтах: www.ru.endress.com
Нагрузка HART	Мин. 250 Ом
Динамические переменные	<p>Значения измеряемых величин можно присваивать любым динамическим переменным.</p> <p>Измеряемые величины для PV (первая динамическая переменная)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Температура <p>Значения измеряемых переменных для SV, TV и QV (вторая, третья и четвертая динамические переменные)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Температура ■ Сумматор 1 ■ Сумматор 2 ■ Сумматор 3 <p> Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.</p>

PROFIBUS DP

Идентификатор изготовителя	0x11
Идентификационный номер	0x1561
Версия профиля	3.02
Файлы описания приборов (GSD, DTM, DD)	Дополнительная информация и файлы представлены на веб-сайтах: <ul style="list-style-type: none"> ■ www.ru.endress.com ■ www.profibus.org

<p>Выходные значения (передаваемые от измерительного прибора в систему автоматизации)</p>	<p>Аналоговый вход 1...8</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Целевой массовый расход ■ Массовый расход жидкости-носителя ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Концентрация ■ Динамическая вязкость ■ Кинематическая вязкость ■ Динамическая вязкость с термокомпенсацией ■ Кинематическая вязкость с термокомпенсацией ■ Температура ■ Температура трубопровода жидкости-носителя ■ Температура электронного модуля ■ Частота колебания ■ Амплитуда колебания ■ Отклонение частоты ■ Затухание колебания ■ Затухание осцилляций трубы ■ Асимметричность сигнала ■ Ток катушки возбуждения <p>Цифровой вход 1...2</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Обнаружение частичного заполнения трубы ■ Отсечка малого расхода <p>Сумматор 1...3</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скор. объемный расход
<p>Входные значения (передаваемые от системы автоматизации измерительному прибору)</p>	<p>Аналоговый выход 1...3 (фиксированное назначение)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Давление ■ Температура ■ Эталонная плотность <p>Цифровой выход 1...3 (фиксированное назначение)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Цифровой выход 1: активация/деактивация режима подавления измерений ■ Цифровой выход 2: выполнение коррекции нулевой точки ■ Цифровой выход 3: активация/деактивация релейного выхода <p>Сумматор 1...3</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Суммирование ■ Сброс и удержание ■ Предварительная установка и удержание ■ Остановка ■ Настройка рабочего режима: <ul style="list-style-type: none"> - расход, общее значение - прямой поток, общее значение - обратный поток, общее значение
<p>Поддерживаемые функции</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Идентификация и обслуживание Легкая идентификация прибора в составе системы управления и по данным на заводской табличке ■ Выгрузка/загрузка по PROFIBUS Чтение и запись параметров с использованием выгрузки/загрузки по PROFIBUS выполняется до 10 раз быстрее ■ Сокращенная информация о состоянии Кратчайшая и интуитивно понятная диагностическая информация с разбивкой выдаваемых диагностических сообщений по категориям
<p>Настройка адреса устройства</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIP-переключатели на модуле ввода-вывода ■ С помощью управляющих программ (например, FieldCare)

Modbus RS485

Протокол	Спецификация прикладных протоколов Modbus 1.1
Тип прибора	Устройство Slave
Диапазон адресов ведомого устройства (Slave)	1...247

Диапазон широковещательных адресов	0
Коды функции	<ul style="list-style-type: none"> ■ 03: Считывание регистра временного хранения информации ■ 04: Считывание входного регистра ■ 06: Запись отдельных регистров ■ 08: Диагностика ■ 16: Запись нескольких регистров ■ 23: Чтение/запись нескольких регистров
Широковещательные сообщения	Поддерживаются следующими кодами функций: <ul style="list-style-type: none"> ■ 06: Запись отдельных регистров ■ 16: Запись нескольких регистров ■ 23: Чтение/запись нескольких регистров
Поддерживаемая скорость передачи	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1200 бод ■ 2400 бод ■ 4800 бод ■ 9600 бод ■ 19200 бод ■ 38400 бод ■ 57600 бод ■ 115200 бод
Режим передачи данных	<ul style="list-style-type: none"> ■ ASCII ■ RTU
Доступ к данным	Доступ к каждому параметру прибора можно осуществить с помощью Modbus RS485.  Информация о регистрах Modbus (→ 72)

EtherNet/IP

Протокол	<ul style="list-style-type: none"> ■ Библиотека сетей CIP, том 1: Общий промышленный протокол ■ Библиотека сетей CIP, том 2: Адаптация CIP в сети EtherNet/IP
Тип связи	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10Base-T ■ 100Base-TX
Профиль прибора	Семейство устройств (тип продукта: 0x2B)
Идентификатор изготовителя	0x49E
Идентификатор типа прибора	0x104A
Скорости передачи в бодах	Выбирается автоматически: 10/100 Мбит, с определением полудуплексного и полнодуплексного режима
Полярность	Автоматическая настройка полярности для коррекции перекрещивающихся пар TxD и RxD
Поддерживаемые CIP-подключения	Макс. 3 подключений
Явные подключения	Макс. 6 подключений
Подключения ввода/вывода	Макс. 6 подключения (сканер)
Опции настройки измерительного прибора	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIP-переключатели на модуле электронной вставки для IP-адресации ■ Программное обеспечение, специфичное для изготовителя (FieldCare) ■ Дополнительный профиль 3-го уровня для систем контроля Rockwell Automation ■ Веб-браузер ■ Электронные технические данные (EDS), встроенные в измерительный прибор
Настройка интерфейса EtherNet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Скорость: 10 Мбит, 100 Мбит, автвыбор (заводская установка) ■ Режим дуплекса: полуудуплексный, полнодуплексный, автвыбор (заводская установка)
Настройка адреса устройства	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIP-переключатели на модуле электронной вставки для IP-адресации (последний октет) ■ DHCP ■ Программное обеспечение, специфичное для изготовителя (FieldCare) ■ Дополнительный профиль 3-го уровня для систем контроля Rockwell Automation ■ Веб-браузер ■ Инструменты EtherNet/IP, например RSLinx (Rockwell Automation)
Топология Device Level Ring (DLR)	Нет


Фиксированный ввод			
RPI	5 мс...10 с (заводская установка: 20 мс)		
Многоадресная передача для обладателей исключительных прав		Инстанция	Размер [байт]
	Настройка инстанции:	0x68	398
	Настройка O → T:	0x66	64
	Настройка T → O:	0x64	44
Многоадресная передача для обладателей исключительных прав		Инстанция	Размер [байт]
	Настройка инстанции:	0x69	-
	Настройка O → T:	0x66	64
	Настройка T → O:	0x64	44
Многоадресная передача только для входных значений		Инстанция	Размер [байт]
	Настройка инстанции:	0x68	398
	Настройка O → T:	0xC7	-
	Настройка T → O:	0x64	44
Многоадресная передача только для входных значений		Инстанция	Размер [байт]
	Настройка инстанции:	0x69	-
	Настройка O → T:	0xC7	-
	Настройка T → O:	0x65	44
Входной блок	<ul style="list-style-type: none"> ■ Диагностика задействованного прибора ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Температура ■ Сумматор 1 ■ Сумматор 2 ■ Сумматор 3 		
Настраиваемый вход			
RPI	5 мс...10 с (заводская установка: 20 мс)		
Многоадресная передача для обладателей исключительных прав		Инстанция	Размер [байт]
	Настройка инстанции:	0x68	398
	Настройка O → T:	0x66	64
	Настройка T → O:	0x65	88
Многоадресная передача для обладателей исключительных прав		Инстанция	Размер [байт]
	Настройка инстанции:	0x69	-
	Настройка O → T:	0x66	64
	Настройка T → O:	0x64	88
Многоадресная передача только для входных значений		Инстанция	Размер [байт]
	Настройка инстанции:	0x68	398
	Настройка O → T:	0xC7	-
	Настройка T → O:	0x64	88
Многоадресная передача только для входных значений		Инстанция	Размер [байт]
	Настройка инстанции:	0x69	-
	Настройка O → T:	0xC7	-
	Настройка T → O:	0x65	88

Узел настраиваемых входов	<ul style="list-style-type: none"> ■ Диагностика задействованного прибора ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Температура ■ Сумматор 1 ■ Сумматор 2 ■ Сумматор 3 <p>i Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.</p>
Фиксированный выход	
Выходной блок	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активация сброса сумматоров 1-3 ■ Активация компенсации давления ■ Активация компенсации эталонной плотности ■ Активация термокомпенсации ■ Сброс сумматоров 1-3 ■ Значение внешнего давления ■ Единица измерения давления ■ Внешняя эталонная плотность ■ Единица измерения эталонной плотности ■ Внешняя температура ■ Единица измерения температуры
Configuration	
Блок настройки	<p>Ниже перечислены наиболее распространенные конфигурации.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Программная защита от записи ■ Единица измерения массового расхода ■ Единица измерения массы ■ Единица измерения объемного расхода ■ Единица измерения объема ■ Единица измерения скорректированного объемного расхода ■ Единица измерения скорректированного объема ■ Единица измерения плотности ■ Единица измерения эталонной плотности ■ Единица измерения температуры ■ Единица измерения давления ■ Длина ■ Сумматор 1-3: <ul style="list-style-type: none"> - Назначение - Единица измерения - Рабочий режим - Режим отказа ■ Задержка аварийного сигнала

Питание

Назначение клемм

Обзор: исполнение корпуса – клеммы/разъемы



- A Исполнение корпуса: компактное, с алюминиевым покрытием
- B Исполнение корпуса: компактное, гигиеническое, из нержавеющей стали
- C Исполнение корпуса: сверхкомпактный, гигиенический, из нержавеющей стали, с разъемом M12
- 1 Вариант подключения: 4...20 mA HART, импульсный/частотный/релейный выход
- 1.1 Передача сигнала: импульсный/частотный/релейный выход
- 1.2 Передача сигнала: 4...20 mA HART
- 1.3 Напряжение питания:
- 2 Вариант подключения: Modbus RS485
- 2.1 Передача сигнала
- 2.2 Напряжение питания
- 3 Вариант подключения: EtherNet/IP
- 3.1 Передача сигнала
- 3.2 Напряжение питания
- 4.1 PROFIBUS DP
- 4.2 Напряжение питания

Трансмиттер

Исполнение с подключением: 4...20 mA HART с импульсным/частотным/релейным выходом


Код заказа выходного сигнала, опция В

В зависимости от исполнения корпуса можно заказать трансмиттер с клеммами или разъемами.

Код заказа для корпуса	Возможные способы подключения		Доступные опции для кода заказа "Электрическое подключение"
	Выход	Питание	
Опции А, В	Клеммы	Клеммы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Опция А: муфта M20x1 ■ Опция В: резьба M20x1 ■ Опция С: резьба G 1/2" ■ Опция Д: резьба NPT 1/2"
Опции А, В	Разъем прибора (→ 23)	Клеммы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Опция L: разъем M12x1 + резьба NPT 1/2" ■ Опция N: разъем M12x1 + муфта M20 ■ Опция P: разъем M12x1 + резьба G 1/2" ■ Опция U: разъем M12x1 + резьба M20
Опции А, В, С	Разъем прибора (→ 23)	Разъем прибора (→ 23)	Опция Q: 2 разъема M12x1

Код заказа для корпуса:

- Опция А: компактный, с алюминиевым покрытием
- Опция В: компактный, гигиенический, из нержавеющей стали
- Опция С: сверхкомпактный, гигиенический, из нержавеющей стали, с разъемом M12



2 Назначение контактов: 4...20 mA HART с импульсным/частотным/релейным выходом

1 Питание: 24 В пост. тока

2 Выход 1: 4...20 mA HART (активный)

3 Выход 2: импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

Код заказа выходного сигнала	Номер клеммы					
	Питание		Выход 1		Выход 2	
	2 (L-)	1 (L+)	27 (-)	26 (+)	25 (-)	24 (+)
Опция В			24 В пост. тока	4...20 mA HART (активный)	Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)	


Код заказа выходного сигнала:
Опция В: 4...20 mA HART, импульсный/частотный/релейный выход

Исполнение с подключением PROFIBUS DP для использования в безопасных зонах и зоне 2. 2

Код заказа для выходного сигнала, опция L

В зависимости от исполнения корпуса можно заказать трансмиттер с клеммами или разъемами.

Код заказа для корпуса	Возможные способы подключения		Доступные опции для кода заказа "Электрическое подключение"
	Выход	Питание	
Опции A, B	Клеммы	Клеммы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Опция A: муфта M20x1 ■ Опция B: резьба M20x1 ■ Опция C: резьба G $\frac{1}{2}$" ■ Опция D: резьба NPT $\frac{1}{2}$"
Опции A, B	Разъем прибора (→ 24)	Клеммы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Опция L: разъем M12x1 + резьба NPT $\frac{1}{2}$" ■ Опция N: разъем M12x1 + муфта M20 ■ Опция P: разъем M12x1 + резьба G $\frac{1}{2}$" ■ Опция U: разъем M12x1 + резьба M20
Опции A, B, C	Разъем прибора (→ 24)	Разъем прибора (→ 24)	Опция Q: 2 разъема M12x1
Код заказа для корпуса:			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Опция A: компактный, с алюминиевым покрытием ■ Опция B: компактный, гигиенический, из нержавеющей стали ■ Опция C: сверхкомпактный, гигиенический, из нержавеющей стали, с разъемом M12 			



3 Назначение контактов PROFIBUS DP, исполнение с для использования в безопасных зонах и зоне 2/разд. 2

- 1 Питание: 24 В пост. тока
2 Выход: PROFIBUS DP

Код заказа выходного сигнала	Номер клеммы							
	Питание		Выход					
	2 (L-)	1 (L+)	27 (B)	26 (A)				
Опция L	24 В пост. тока		PROFIBUS DP					
Код заказа выходного сигнала:								
Опция L: PROFIBUS DP, для использования в безопасных зонах и зоне 2 2								

Исполнение с подключением Modbus RS485, для использования в безопасных зонах и зоне 2 2


Код заказа для выходного сигнала, опция M

В зависимости от исполнения корпуса можно заказать трансмиттер с клеммами или разъемами.

Код заказа для корпуса	Возможные способы подключения		Доступные опции для кода заказа "Электрическое подключение"
	Выход	Питание	
Опции A, B	Клеммы	Клеммы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Опция A: муфта M20x1 ■ Опция B: резьба M20x1 ■ Опция C: резьба G 1/2" ■ Опция D: резьба NPT 1/2"
Опции A, B	Разъем прибора (→ 24)	Клеммы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Опция L: разъем M12x1 + резьба NPT 1/2" ■ Опция N: разъем M12x1 + муфта M20 ■ Опция P: разъем M12x1 + резьба G 1/2" ■ Опция U: разъем M12x1 + резьба M20
Опции A, B, C	Разъем прибора (→ 24)	Разъем прибора (→ 24)	Опция Q: 2 разъема M12x1

Код заказа для корпуса:

- Опция A: компактный, с алюминиевым покрытием
- Опция B: компактный, гигиенический, из нержавеющей стали
- Опция C: сверхкомпактный, гигиенический, из нержавеющей стали, с разъемом M12



4 Назначение контактов Modbus RS485, исполнение с подключением PROFIBUS DP для использования в безопасных зонах и зонах 2. 2

1 Питание: 24 В пост. тока

2 Выход: Modbus RS485

Код заказа выходного сигнала	Номер клеммы			
	Питание		Выход	
	2 (L-)	1 (L+)	27 (B)	26 (A)
Опция M	24 В пост. тока		Modbus RS485	

Код заказа выходного сигнала:
Опция M: Modbus RS485, для использования в безопасных зонах и зоне 2 .


Исполнение с подключением Modbus RS485, для использования в искробезопасных зонах
 Код заказа для выходного сигнала, опция M (подключение через искробезопасный барьер Promass 100)

В зависимости от исполнения корпуса можно заказать трансмиттер с клеммами или разъемами.

Код заказа для корпуса	Возможные способы подключения		Доступные опции для кода заказа "Электрическое подключение"
	Выход	Питание	
Опции A, B	Клеммы	Клеммы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Опция A: муфта M20x1 ■ Опция B: резьба M20x1 ■ Опция C: резьба G ½" ■ Опция D: резьба NPT ½"
A, B, C	Разъем прибора (→ 24)		Опция I: разъем M12x1

Код заказа для корпуса:

- Опция A: компактный, с алюминиевым покрытием
- Опция B: компактный, гигиенический, из нержавеющей стали
- Опция C: сверхкомпактный, гигиенический, из нержавеющей стали, с разъемом M12



5 Назначение контактов Modbus RS485, исполнение с подключением для использования в искробезопасных зонах (подключение через искробезопасный барьер Promass 100)

- 1 Искробезопасный блок питания
2 Выход: Modbus RS485

Код заказа выходного сигнала	20 (L-)	10 (L+)	72 (B)	62 (A)
Опция M	Искробезопасное подключение напряжения питания		Искробезопасный интерфейс Modbus RS485	


Код заказа выходного сигнала:
Опция M: Modbus RS485, для использования в искробезопасных зонах (подключение через искробезопасный барьер Promass 100)

Исполнение с подключением EtherNet/IP

Код заказа для выходного сигнала, опция N

В зависимости от исполнения корпуса можно заказать трансмиттер с клеммами или разъемами.

Код заказа для корпуса	Возможные способы подключения		Доступные опции для кода заказа "Электрическое подключение"
	Выход	Питание	
Опции A, B	Разъем прибора (→ 25)	Клеммы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Опция L: разъем M12x1 + резьба NPT $\frac{1}{2}$" ■ Опция N: разъем M12x1 + муфта M20 ■ Опция P: разъем M12x1 + резьба G $\frac{1}{2}$" ■ Опция U: разъем M12x1 + резьба M20
Опции A, B, C	Разъем прибора (→ 25)	Разъем прибора (→ 25)	Опция Q: 2 разъема M12x1
Код заказа для корпуса:			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Опция A: компактный, с алюминиевым покрытием ■ Опция B: компактный, гигиенический, из нержавеющей стали ■ Опция C: сверхкомпактный, гигиенический, из нержавеющей стали, с разъемом M12 			




6 Назначение контактов EtherNet/IP

1 Питание: 24 В пост. тока

2 Выход: EtherNet/IP

Код заказа выходного сигнала	Номер клеммы		
	Питание		Выход
Опция N	2 (L-)	1 (L+)	Разъем M12x1
Код заказа выходного сигнала:			
Опция N: EtherNet/IP			



7 Предохранитель Promass 100 с клеммами

- 1 Безопасная зона и зона 2
2 Искробезопасная зона

Назначение контактов, разъем прибора

- Коды заказа для разъема M12x1, см. столбец "Код заказа для электрического подключения":
 - 4...20 mA HART, импульсный/частотный/релейный выход (\rightarrow 18)
 - Modbus RS485 (\rightarrow 20)
 - EtherNet/IP (\rightarrow 22)

Напряжение питания

Напряжение питания для всех протоколов связи, кроме искробезопасного Modbus RS485 (на стороне прибора)

Контакт	Назначение	Кодировка	Разъем/гнездо
1	L+ 24 В пост. тока	A	Разъем
2			
3			
4	L- 24 В пост. тока		
5	Заземление/экранирование		

- В качестве гнезда рекомендуется использовать следующие устройства:
 - Binder, серия 763, деталь № 79 3440 35 05
 - Альтернативный вариант: Phoenix, деталь № 1669767 SAC-5P-M12MS
 - С кодом заказа для выходного сигнала, опция B: 4...20 mA HART, импульсный/частотный/релейный выход
 - С кодом заказа для выходного сигнала, опция N: EtherNet/IP
 - При использовании прибора в опасных зонах: Применяйте надлежащим образом сертифицированный разъем.

4...20 mA HART, импульсный/частотный/релейный выход


4...20 mA HART, импульсный/частотный/релейный выход (на стороне прибора)

Контакт	Назначение	Кодировка	Разъем/гнездо
1	+ 4...20 mA HART (активный)	A	Гнездо
2	- 4...20 mA HART (активный)		
3	+ Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)		
4	- Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)		
5	Заземление/экранирование		

- i**
- Рекомендуемый разъем: Binder, серия 763, деталь № 79 3439 12 05
 - При использовании прибора в опасных зонах: Применяйте надлежащим образом сертифицированный разъем.

PROFIBUS DP


PROFIBUS DP, Безопасная зона и зона 2 2 (на стороне прибора)

	Контакт	Назначение	B	Гнездо
1				
2	A	PROFIBUS DP		
3				
4	B	PROFIBUS DP		
5		Заземление/экранирование		

- i**
- Рекомендуемый разъем: Binder, серия 763, деталь № 79 4449 20 05
 - При использовании прибора во взрывоопасных зонах: Применяйте надлежащим образом сертифицированный разъем.


Modbus RS485

Искробезопасный интерфейс Modbus RS485 с напряжением питания (на стороне прибора)

	Контакт	Назначение	A	Разъем
1	L+	Напряжение питания, искробезопасное исполнение		
2	A	Искробезопасный интерфейс Modbus RS485		
3	B			
4	L-	Напряжение питания, искробезопасное исполнение		
5		Заземление/экранирование		


- i**
- Рекомендуемый разъем: Binder, серия 763, деталь № 79 3439 12 05
 - При использовании прибора во взрывоопасных зонах: Применяйте надлежащим образом сертифицированный разъем.

Modbus RS485, безопасная зона и зона 2 2 (на стороне прибора)

	Контакт	Назначение	B	Гнездо
1				
2	A	Modbus RS485		
3				
4	B	Modbus RS485		
5		Заземление/экранирование		

- i**
- Рекомендуемый разъем: Binder, серия 763, деталь № 79 4449 20 05
 - При использовании прибора в опасных зонах: Применяйте надлежащим образом сертифицированный разъем.

EtherNet/IP*EtherNet/IP (на стороне прибора)*

	Контакт	Назначение		Кодировка D	Разъем/гнездо Гнездо
	1	+	Tx		
	2	+	Rx		
	3	-	Tx		
	4	-	Rx		

**Рекомендуемый разъем:**

- Binder, серия 763, деталь № 99 3729 810 04
- Phoenix, деталь № 1543223 SACC-M12MSD-4Q
- При использовании прибора в опасных зонах: применяйте надлежащим образом сертифицированный разъем.

Напряжение питания**Трансмиттер**

- Для исполнения прибора с использованием всех способов подключения, кроме искробезопасного интерфейса Modbus RS485: 20...30 В пост. тока
- Для исполнения прибора с искробезопасным подключением Modbus RS485: питание через искробезопасный барьер Promass 100

Блок питания должен быть испытан на соответствие требованиям к безопасности (таким как PELV, SELV).

Искробезопасный барьер Promass 100

Пост. ток: 20...30 В

Потребляемая мощность**Трансмиттер**

Код заказа выходного сигнала	Максимальная потребляемая мощность
Опция В: 4-20 мА HART, импульсный/частотный/релейный выход	3,5 Вт
Опция L: PROFIBUS DP	3,5 Вт
Опция М: Modbus RS485, для использования в безопасных зонах и зоне 2.	3,5 Вт
Опция М: Modbus RS485, для использования в искробезопасных зонах	2,45 Вт
Опция N: EtherNet/IP	3,5 Вт

Искробезопасный барьер Promass 100

Код заказа выходного сигнала	Максимальная потребляемая мощность
Опция М: Modbus RS485, для использования в искробезопасных зонах	4,8 Вт

Потребляемый ток**Трансмиттер**

Код заказа выходного сигнала	Максимальный потребляемый ток	Максимальный ток включения
Опция В: 4...20 мА HART, импульсный/частотный/релейный выход	145 мА	18 А (< 0,125 мс)
Опция L: PROFIBUS DP	145 мА	18 А (< 0,125 мс)
Опция М: Modbus RS485, для использования в безопасных зонах и зоне 2 .	90 мА	10 А (< 0,8 мс)

Код заказа выходного сигнала	Максимальный потребляемый ток	Максимальный ток включения
Опция M: Modbus RS485, для использования в искробезопасных зонах	145 mA	16 A (< 0,4 мс)
Опция N: EtherNet/IP	145 mA	18 A (< 0,125 мс)

Искробезопасный барьер Promass 100


Код заказа выходного сигнала	Максимальный потребляемый ток	Максимальный ток включения
Опция M: Modbus RS485, для использования в искробезопасных зонах	230 mA	10 A (< 0,8 мс)

Сбой питания

- Сумматоры останавливают подсчет на последнем определенном значении.
- В зависимости от исполнения настройки хранятся в памяти прибора или подключаемой памяти (HistoROM DAT).
- Сохраняются сообщения об ошибках (в т.ч. значение счетчика отработанного времени).

Подключение к источнику питания

Подключение трансмиттера



A Исполнение корпуса: компактное, с алюминиевым покрытием

B Исполнение корпуса: компактное, гигиеническое, из нержавеющей стали

1 Кабельный ввод или разъем прибора для передачи сигнала

2 Кабельный ввод или разъем прибора для напряжения питания

C Исполнение корпуса: сверхкомпактный, гигиенический, из нержавеющей стали, с разъемом M12

3 Разъем прибора для передачи сигнала

4 Разъем прибора для напряжения питания




- Назначение контактов (→ 18)
- Назначение контактов, разъем (→ 23)



- При использовании исполнения прибора с разъемом не требуется открывать корпус трансмиттера для подключения сигнального кабеля или кабеля питания.

Пример подключения


Токовый выход 4...20 mA HART



8 Пример подключения для активного токового выхода 4...20 mA HART

- 1 Система автоматизации с токовым входом (например, PLC)
- 2 Экран кабеля; соблюдайте спецификацию кабелей ([→ 31](#))
- 3 Подключение для приборов, работающих по протоколу HART ([→ 64](#))
- 4 Резистор для подключения HART ($\geq 250 \Omega$): не допускайте превышения максимальной нагрузки ([→ 7](#))
- 5 Аналоговый блок индикации; не допускайте превышения максимальной нагрузки ([→ 7](#))
- 6 Трансмиттер


Импульсный/частотный выход



9 Пример подключения импульсного/частотного выхода (пассивного)


- 1 Система автоматизации с импульсным/частотным выходом (например, PLC)
- 2 Питание
- 3 Трансмиттер: соблюдайте допустимые входные значения ([→ 8](#))

Релейный выход



10 Пример подключения для релейного выхода (пассивного)


- 1 Система автоматизации с релейным выходом (например, PLC)
- 2 Питание
- 3 Трансмиттер: соблюдайте допустимые входные значения ([→ 8](#))

PROFIBUS DP

11 Пример подключения для PROFIBUS DP для использования в безопасных зонах и зоне 2 .


- 1 Система управления (например, PLC)
- 2 Экран кабеля: Для выполнения требований по ЭМС необходимо заземление экрана кабеля с обоих концов; соблюдайте спецификацию кабелей (\rightarrow 31)
- 3 Распределительная коробка
- 4 Трансмиттер

При скоростях передачи $> 1,5$ Мбод необходим кабельный ввод, соответствующий требованиям по ЭМС, а экран кабеля должен по возможности располагаться по всей длине клеммы.

Modbus RS485

12 Пример подключения для Modbus RS485 для использования в безопасных зонах и зоне 2/разд. 2


- 1 Система управления (например, PLC)
- 2 Экран кабеля: Для выполнения требований по ЭМС необходимо заземление экрана кабеля с обоих концов; соблюдайте спецификацию кабелей (\rightarrow 31)
- 3 Распределительная коробка
- 4 Трансмиттер



13 Пример подключения для искробезопасного интерфейса Modbus RS485


- 1 Система управления (например, PLC)
- 2 Экран кабеля; соблюдайте спецификацию кабелей (→ 31)
- 3 Искробезопасный барьер Promass 100
- 4 Соблюдайте спецификацию кабелей (→ 31)
- 5 Безопасная зона
- 6 Безопасная зона и зона 2 2
- 7 Искробезопасная зона
- 8 Трансмиттер

EtherNet/IP




14 Пример подключения для EtherNet/IP

- 1 Система управления (например, PLC)
- 2 Коммутатор Ethernet
- 3 Соблюдайте спецификацию кабелей (→ 31)
- 4 Разъем
- 5 Трансмиттер

Вход HART

■ 15 Пример подключения для входа HART (в пакетном режиме) через активный токовый выход

- 1 Экран кабеля; соблюдайте спецификацию кабелей (→ 31)
- 2 Резистор для подключения HART ($\geq 250 \Omega$): не допускайте превышения максимальной нагрузки (→ 7)
- 3 Соединение для приборов, работающих по протоколу HART (→ 64)
- 4 Аналоговый блок индикации
- 5 Трансмиттер
- 6 Сенсор для внешней измеряемой переменной



■ 16 Пример подключения для входа HART (в пакетном режиме) через активный токовый выход

- 1 Система автоматизации с токовым входом (например, PLC)
Необходимые условия: система автоматизации с версией HART 6, возможность обработки команд HART 113 и 114.
- 2 Экран кабеля; соблюдайте спецификацию кабелей (→ 31)
- 3 Резистор для подключения HART ($\geq 250 \Omega$): не допускайте превышения максимальной нагрузки (→ 7)
- 4 Соединение для приборов, работающих по протоколу HART (→ 64)
- 5 Аналоговый блок индикации
- 6 Трансмиттер
- 7 Сенсор для внешней измеряемой переменной

Выравнивание потенциалов

Принятие специальных мер по заземлению прибора не требуется.



Для приборов, используемых во взрывоопасных зонах, соблюдайте указания, приведенные в документации по взрывозащищенному исполнению (ХА).

Клеммы**Трансмиттер**

Пружинные клеммы для провода с поперечным сечением 0,5...2,5 мм² (20... 14 AWG)

Искробезопасный барьер Promass 100

Винтовые клеммы с разъемом для провода с поперечным сечением 0,5...2,5 мм²
(20... 14 AWG)

Кабельные вводы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Кабельный уплотнитель: M20 × 1,5 для кабеля Ø 6...12 мм ■ Резьба кабельного ввода: <ul style="list-style-type: none"> - NPT ½" - G ½" - M20 																
Спецификация кабелей	<p>Допустимый диапазон температур</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ -40 °C...+80 °C ■ Минимальные требования: диапазон температуры кабеля ≥ температуры окружающей среды +20 K 																
	<p>Кабель питания</p> <p>Подходит стандартный кабель.</p> <p>Сигнальный кабель</p> <p>Токовый выход</p> <p>4-20 mA HART: рекомендуется использовать экранированный кабель. Необходимо соблюдать концепцию заземления, принятую на предприятии.</p> <p>Импульсный/частотный/релейный выход</p> <p>Подходит стандартный кабель.</p> <p>PROFIBUS DP</p> <p>Стандарт IEC 61158 определяет два типа кабеля (A и B) для магистральной шины, подходящие для использования при любой скорости передачи. Рекомендуется использовать кабель типа A.</p>																
	<table border="1"> <tr> <td>Тип кабеля</td><td>A</td></tr> <tr> <td>Волновое сопротивление</td><td>135...165 Ом при частоте измерения 3...20 МГц</td></tr> <tr> <td>Емкость кабеля</td><td>< 30 пФ/м</td></tr> <tr> <td>Поперечное сечение провода</td><td>> 0,34 мм² (22 AWG)</td></tr> <tr> <td>Тип кабеля</td><td>Витые пары</td></tr> <tr> <td>Сопротивление контура</td><td>≤ 110 Ом/км</td></tr> <tr> <td>Затухание сигнала</td><td>Максимум 9 дБ по всему поперечному сечению кабеля</td></tr> <tr> <td>Экран</td><td>Медная экранирующая оплётка или экранирующая оплётка с экранирующей фольгой. При заземлении экрана кабеля соблюдайте концепцию заземления, принятую на предприятии.</td></tr> </table>	Тип кабеля	A	Волновое сопротивление	135...165 Ом при частоте измерения 3...20 МГц	Емкость кабеля	< 30 пФ/м	Поперечное сечение провода	> 0,34 мм ² (22 AWG)	Тип кабеля	Витые пары	Сопротивление контура	≤ 110 Ом/км	Затухание сигнала	Максимум 9 дБ по всему поперечному сечению кабеля	Экран	Медная экранирующая оплётка или экранирующая оплётка с экранирующей фольгой. При заземлении экрана кабеля соблюдайте концепцию заземления, принятую на предприятии.
Тип кабеля	A																
Волновое сопротивление	135...165 Ом при частоте измерения 3...20 МГц																
Емкость кабеля	< 30 пФ/м																
Поперечное сечение провода	> 0,34 мм ² (22 AWG)																
Тип кабеля	Витые пары																
Сопротивление контура	≤ 110 Ом/км																
Затухание сигнала	Максимум 9 дБ по всему поперечному сечению кабеля																
Экран	Медная экранирующая оплётка или экранирующая оплётка с экранирующей фольгой. При заземлении экрана кабеля соблюдайте концепцию заземления, принятую на предприятии.																
	<p>Modbus RS485</p> <p>Стандарт EIA/TIA-485 определяет два типа кабеля (A и B) для магистральной шины, подходящие для использования при любой скорости передачи. Рекомендуется использовать кабель типа A.</p>																
	<table border="1"> <tr> <td>Тип кабеля</td><td>A</td></tr> <tr> <td>Волновое сопротивление</td><td>135...165 Ом при частоте измерения 3...20 МГц</td></tr> <tr> <td>Емкость кабеля</td><td>< 30 пФ/м</td></tr> <tr> <td>Поперечное сечение провода</td><td>> 0,34 мм² (22 AWG)</td></tr> <tr> <td>Тип кабеля</td><td>Витые пары</td></tr> <tr> <td>Сопротивление контура</td><td>≤ 110 Ом/км</td></tr> <tr> <td>Затухание сигнала</td><td>Максимум 9 дБ по всему поперечному сечению кабеля</td></tr> <tr> <td>Экран</td><td>Медная экранирующая оплётка или экранирующая оплётка с экранирующей фольгой. При заземлении экрана кабеля соблюдайте концепцию заземления, принятую на предприятии.</td></tr> </table>	Тип кабеля	A	Волновое сопротивление	135...165 Ом при частоте измерения 3...20 МГц	Емкость кабеля	< 30 пФ/м	Поперечное сечение провода	> 0,34 мм ² (22 AWG)	Тип кабеля	Витые пары	Сопротивление контура	≤ 110 Ом/км	Затухание сигнала	Максимум 9 дБ по всему поперечному сечению кабеля	Экран	Медная экранирующая оплётка или экранирующая оплётка с экранирующей фольгой. При заземлении экрана кабеля соблюдайте концепцию заземления, принятую на предприятии.
Тип кабеля	A																
Волновое сопротивление	135...165 Ом при частоте измерения 3...20 МГц																
Емкость кабеля	< 30 пФ/м																
Поперечное сечение провода	> 0,34 мм ² (22 AWG)																
Тип кабеля	Витые пары																
Сопротивление контура	≤ 110 Ом/км																
Затухание сигнала	Максимум 9 дБ по всему поперечному сечению кабеля																
Экран	Медная экранирующая оплётка или экранирующая оплётка с экранирующей фольгой. При заземлении экрана кабеля соблюдайте концепцию заземления, принятую на предприятии.																
	<p>EtherNet/IP</p> <p>Приложение стандарта ANSI/TIA/EIA-568-B.2 определяет в качестве минимальной категории кабеля, используемого для подключения EtherNet/IP, категорию CAT 5. Рекомендуется использовать категории CAT 5e и CAT 6.</p>																



Для получения более подробной информации о планировании и установке сетей EtherNet/IP см. "Руководство по планированию и установке EtherNet/IP" Ассоциации изготовителей устройств для открытых систем (ODVA).

Кабель для соединения предохранителя Promass 100 и измерительного прибора

Тип кабеля	Экранированный витой кабель с жилами 2×2. При заземлении экрана кабеля соблюдайте концепцию заземления, принятую на предприятии.
Максимальное сопротивление кабеля	2,5 Ом на одной стороне

- Соблюдайте условия максимального сопротивления кабеля для обеспечения надежности работы измерительного прибора.

Максимальная длина кабеля для отдельного поперечного сечения указана в таблице ниже. Соблюдайте максимальные значения емкости и индуктивности на единицу длины кабеля и данные подключения для взрывоопасных зон (→ 11).

Поперечное сечение провода		Максимальная допустимая длина кабеля	
[мм ²]	[AWG]	[м]	[футы]
0,5	20	70	230
0,75	18	100	328
1,0	17	100	328
1,5	16	200	656
2,5	14	300	984

Точностные характеристики

Эталонные условия эксплуатации

- Пределы ошибок на основе ISO 11631
- Вода с температурой +15...+45 °C при 2...6 бар
- Спецификации в соответствии с протоколом калибровки
- Проверка погрешности на аккредитованных поверочных стендах согласно стандарту ISO 17025

- Для получения дополнительной информации о погрешностях измерения используйте программное обеспечение для выбора и определения размеров прибора Applicator (→ 71)

Максимальная погрешность измерения

ИЗМ = от значения измеряемой величины; 1 г/куб. см = 1 кг/л; Т = температура продукта

измерения

Базовая погрешность

Массовый расход и объемный расход (жидкость)

±0,15 % ИЗМ

Массовый расход (газ)

±0,75 % ИЗМ

- Технические особенности (→ 35)

Плотность (жидкость)

- Нормальные условия: ±0,0005 г/см³
- Стандартная калибровка по плотности: ±0,02 г/см³
(действительна для всего диапазона температур и плотности)

Температура

±0,5 °C ± 0,005 · T °C

Стабильность нулевой точки

DN		Стабильность нулевой точки	
[мм]	[дюймы]	[кг/ч]	[фунт/мин]
8	³/₈	0,2	0,0074
15	½	0,65	0,0239
25	1	1,8	0,0662
40	1 ½	4,5	0,1654
50	2	7,0	0,2573
80	3	18,0	0,6615

Значения расхода

Значение расхода как параметр диапазона изменения, зависящий от номинального диаметра.

Единицы СИ

DN [мм]	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]
8	2000	200	100	40	20	4
15	6500	650	325	130	65	13
25	18000	1800	900	360	180	36
40	45000	4500	2250	900	450	90
50	70000	7000	3500	1400	700	140
80	180000	18000	9000	3600	1800	360

Американские единицы

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[дюймы]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]
³/₈	73,5	7,35	3,675	1,47	0,735	0,147
½	238	23,8	11,9	4,76	2,38	0,476
1	660	66	33	13,2	6,6	1,32
1 ½	1650	165	825	33	16,5	3,3
2	2570	257	1285	51,4	25,7	5,14
3	6600	660	330	132	66	13,2

Погрешность на выходах

ИЗМ = от значения измеряемой величины; ВПД = верхнего предела диапазона измерения

- i** Погрешность выходного сигнала может влиять на погрешность измерения, если используются аналоговые выходы. При использовании выходов с сетевыми протоколами (например, Modbus RS485, EtherNet/IP) ею можно пренебречь.

Токовый выход

Погрешность	Макс. ±0,05 % ВПД или ±5 мА
-------------	-----------------------------

Импульсный/частотный выход

Погрешность	Макс. ±50 промилле ИЗМ
-------------	------------------------

Повторяемость

ИЗМ = от значения измеряемой величины; 1 г/куб. см = 1 кг/л; Т = температура продукта

Базовая повторяемость**Массовый расход и объемный расход (жидкость)**

$\pm 0,075\%$ ИЗМ

Массовый расход (газ)

$\pm 0,35\%$ ИЗМ

 Технические особенности (→ 35)

Плотность (жидкость)

$\pm 0,00025$ г/см³

Температура

$\pm 0,25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,0025 \cdot T\text{ }^{\circ}\text{C}$

Время отклика

■ Время отклика зависит от конфигурации системы (демпфирование).

■ Время отклика в случае колебания значения измеряемой величины (только массовый расход): после 100 мс 95% ВПД

Влияние температуры окружающей среды

ИЗМ = от значения измеряемой величины; ВПД = верхнего предела диапазона измерения

Токовый выход

Температурный коэффициент	Макс. ± 50 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ВПД или ± 1 мКА/ $^{\circ}\text{C}$
---------------------------	--

Импульсный/частотный выход


Температурный коэффициент	Макс. ± 50 ppm ИЗМ/ $100\text{ }^{\circ}\text{C}$
---------------------------	---

Влияние температуры среды**Массовый расход и объемный расход**

При наличии разницы между температурой для коррекции нулевой точки и рабочей температурой типичная погрешность измерения сенсора составляет $\pm 0,0002\%$ от верхнего предела диапазона измерений/ $^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,0001\%$ от верхнего предела диапазона измерений/ $^{\circ}\text{F}$).

Плотность

Если температура калибровки по плотности отличается от рабочей температуры процесса, погрешность измерения сенсора составляет $\pm 0,0001$ г/см³/ $^{\circ}\text{C}$. Возможно выполнить калибровку по плотности на месте эксплуатации.



■ 17 Калибровка по плотности на месте эксплуатации, например при $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$

Температура $\pm 0,005 \cdot T^{\circ}\text{C}$ **Влияние среды с повышенным давлением**

В следующей таблице отражено влияние разницы между давлением при калибровке и рабочим давлением на точность измерения массового расхода.

ИЗМ = от значения измеряемой величины

DN [мм]	DN [дюймы]	[% ИЗМ/бар]	[% ИЗМ/фунт/кв. дюйм]
8	$\frac{3}{8}$	Влияние отсутствует	
15	$\frac{1}{2}$	Влияние отсутствует	
25	1	Влияние отсутствует	
40	$1\frac{1}{2}$	Влияние отсутствует	
50	2	-0,009	-0,0006
80	3	-0,020	-0,0014

Технические особенности

ИЗМ = от значения измеряемой величины, ВПД = верхнего предела диапазона измерения

BaseAccu = базовая погрешность в % ИЗМ, BaseRepeat = базовая повторяемость в % ИЗМ


MeasValue = значение измеряемой величины; ZeroPoint = стабильность нулевой точки

Расчет максимальной погрешности измерения как функции расхода

Расход	Максимальная погрешность измерения в % ИЗМ
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	$\pm \text{BaseAccu}$
$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$

Расчет максимальной повторяемости как функции расхода

Расход	Максимальная повторяемость в % ИЗМ
$\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$	$\pm \text{BaseRepeat}$
$< \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$	$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$

Пример максимальной погрешности измерения

E = Ошибка: максимальная погрешность измерения, % ИЗМ (пример)

Q = Значение расхода,

 Технические особенности (→ 35)


Монтаж

Специальные приспособления, например опоры, не требуются. Внешние воздействия поглощаются конструкцией прибора.

Место установки


Скапливание пузырьков газа в измерительной трубе может привести к увеличению погрешности измерения. Поэтому не допускается монтаж расходомера в следующих точках трубопровода:

- Самая высокая точка трубопровода.
- Непосредственно перед свободным сливом из спускной трубы.



Монтаж на спускных трубах

Однако следующие предложения по монтажу допускают установку сенсора в открытом вертикальном трубопроводе. Опорожнение трубы в ходе измерения сенсором не происходит в случае использования ограничителей трубы или диафрагмы с поперечным сечением меньше номинального диаметра.






■ 18 Монтаж на спускной трубе (например, для дозирования)

- 1 Питающий резервуар
- 2 Сенсор
- 3 Плоская диафрагма, ограничитель трубы
- 4 Клапан
- 5 Дозировочный резервуар

DN		\varnothing плоская диафрагма, ограничитель трубы	
[мм]	[дюймы]	[мм]	[дюймы]
8	$\frac{3}{8}$	6	0,24
15	$\frac{1}{2}$	10	0,40
25	1	14	0,55
40	$1\frac{1}{2}$	22	0,87
50	2	28	1,10
80	3	50	1,97


Ориентация

Для правильной установки сенсора убедитесь в том, что направление стрелки на заводской табличке сенсора совпадает с направлением потока среды (направлением потока жидкости по трубе).

Ориентация		Рекомендация
A	Вертикальная ориентация	 ✓✓
B	Горизонтальная ориентация, трансмиттер направлен вверх	 ✓✓¹⁾ Исключение: (→ 19, 37)
C	Горизонтальная ориентация, трансмиттер направлен вниз	 ✓✓¹⁾ Исключение: (→ 19, 37)
D	Горизонтальная ориентация, трансмиттер направлен вбок	 ✗

- 1) В областях применения с низкими рабочими температурами возможно падение температуры окружающей среды. Для поддержания температуры окружающей среды не ниже минимально допустимой для трансмиттера рекомендуется следующая ориентация установки.
- 2) В областях применения с высокими рабочими температурами возможен рост температуры окружающей среды. Для поддержания температуры окружающей среды, не превышающей максимально допустимую для трансмиттера, рекомендуется следующая ориентация установки.

В случае горизонтальной установки сенсора с изогнутой измерительной трубой следует выбрать положение сенсора в соответствии со свойствами жидкости.



19 Ориентация сенсора с изогнутой измерительной трубой

- 1 Эта ориентация не рекомендуется для жидкостей, переносящих твердые частицы: возможно скопление твердых частиц.
- 2 Эта ориентация не рекомендуется для газовыделяющих жидкостей: существует риск накопления газов.


Входной и выходной прямые участки

Если кавитация не возникает, то принимать специальные меры для устранения возможной турбулентности из-за фитингов (клапаны, колена, Т-образные участки и т.д.) не требуется (→ 45).

Специальные инструкции по монтажу

Разрывной диск

В процессе монтажа прибора убедитесь, что нормальному функционированию и работе разрывного диска ничего не препятствует. Требуемое положение разрывного диска обозначено на наклейке, находящейся на задней поверхности прибора. При срабатывании разрывного диска наклейка разрушается. Это позволяет осуществлять визуальный контроль над диском. Дополнительная информация, имеющая отношение к процессу ($\rightarrow \text{§ } 44$).



20 Этикетка разрывного диска


Коррекция нулевой точки

Все измерительные приборы откалиброваны с использованием самых современных технологий. Нулевая точка, полученная при калибровке, указывается на заводской табличке измерительного прибора. Калибровка осуществляется в нормальных условиях ($\rightarrow \text{§ } 32$). Поэтому коррекция нулевой точки на месте эксплуатации, как правило, не требуется.)

На основе опыта можно утверждать, что коррекцию нулевой точки следует выполнять только в следующих случаях:

- Для достижения максимальной точности измерения при малых расходах
- В экстремальных условиях процесса или рабочих условиях, в том числе:
 - высокая температура процесса ($> 50^\circ\text{C}$)
 - высокая вязкость ($> 100 \text{ cSt}$)
 - высокое рабочее давление ($> 20 \text{ бар}$)

Монтаж искрозащитного барьера Promass 100



21 Минимальное расстояние до дополнительного искрозащитного барьера Promass 100 или других модулей. Единица измерения (мм)

Окружающая среда

Диапазон температур окружающей среды

Измерительный прибор	<ul style="list-style-type: none"> ■ $-40...+60^\circ\text{C}$ ■ $-50...+60^\circ\text{C}$ (Код заказа "Проверка, сертификат", опция JM)
Искробезопасный барьер Promass 100	$-40...+60^\circ\text{C}$

При эксплуатации вне помещений:

предотвратите попадание прямых солнечных лучей на прибор, особенно в регионах с жарким климатом.

Таблицы температур

В таблицах ниже приведены следующие зависимости между максимальной температурой продукта для Т1-Т6 и максимальной температурой окружающей среды T_a , применяемыми при эксплуатации прибора во взрывоопасных зонах.

Ex ia, c CSA_{US} IS

Единицы СИ

Код заказа для корпуса	T_a [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
Опция А "Компактный с алюминиевым покрытием"	35	50	85	120	140	140	140
	50	–	85	120	140	140	140
	60	–	–	120	140	140	140
Опция С "Сверхкомпактный, гигиенический, из нержавеющей стали, с разъемом M12"	35	50	85	120	140	140	140
	45	–	85	120	140	140	140
	50	–	–	120	140	140	140

Американские единицы

Код заказа для корпуса	T_a [°F]	T6 [185 °F]	T5 [212 °F]	T4 [275 °F]	T3 [392 °F]	T2 [572 °F]	T1 [842 °F]
Опция А "Компактный с алюминиевым покрытием"	95	122	185	248	284	284	284
	122	–	185	248	284	284	284
	140	–	–	248	284	284	284
Опция С "Сверхкомпактный, гигиенический, из нержавеющей стали, с разъемом M12"	95	122	185	248	284	284	284
	113	–	185	248	284	284	284
	122	–	–	248	284	284	284

Ex nA, c CSA_{US} NI

Единицы СИ

Код заказа для корпуса	T_a [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
Опция А "Компактный с алюминиевым покрытием"	35	50	85	120	140	140	140
	50	–	85	120	140	140	140
	60	–	–	120	140	140	140
Опция С "Сверхкомпактный, гигиенический, из нержавеющей стали, с разъемом M12"	50	–	85	120	140	140	140
	60	–	–	120	140	140	140

Американские единицы

Код заказа для корпуса	T_a [°F]	T6 [185 °F]	T5 [212 °F]	T4 [275 °F]	T3 [392 °F]	T2 [572 °F]	T1 [842 °F]
Опция А "Компактный с алюминиевым покрытием"	95	122	185	248	284	284	284
	122	–	185	248	284	284	284
	140	–	–	248	284	284	284
Опция С "Сверхкомпактный, гигиенический, из нержавеющей стали, с разъемом M12"	122	–	185	248	284	284	284
	140	–	–	248	284	284	284

Опасность взрыва из-за наличия пыли и газа**Определите класс температуры и температуру поверхности по таблице температуры**

- Для газа: определите класс температуры на основе температуры окружающей среды T_a и температуры продукта T_m .
- Для пыли: определите максимальную температуру поверхности на основе максимальной температуры окружающей среды T_a и максимальной температуры продукта T_m .

Пример

- Максимальная температура окружающей среды: $T_a = 50^\circ\text{C}$
- Измеренная максимальная температура продукта: $T_{mm} = 108^\circ\text{C}$

	T_a [°C]	T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
	35	50	85	120	140	140	140
	50	—	85	120	140	140	140
	60	—	—	120	140	140	140
	35	50	85	120	140	140	140
	45	—	85	120	140	140	140
	50	—	—	120	140	140	140

1. 2. 3. 4.

22 Процедура определения класса температуры и температуры поверхности

1. Выберите код заказа требуемого прибора: номинальный диаметр, исполнение корпуса и т. д.
2. Выберите температуру окружающей среды T_a (50°C).
 - ↳ Определяется строка, в которой указана максимальная температура продукта.
3. Выберите максимальную температуру продукта T_m в этой строке, большую или равную измеренной максимальной температуре продукта T_{mm} .
 - ↳ Определяется столбец с классом температуры для газа: $108^\circ\text{C} \leq 120^\circ\text{C} \rightarrow T4$.
4. Определенная таким образом максимальная температура в данном классе, соответствует максимальной температуре поверхности для пыли: $T4 = 135^\circ\text{C}$.

Температура хранения -40...+80 °C, предпочтительная + 20 °C

Климатический класс DIN EN 60068-2-38 (испытание Z/AD)

Степень защиты**Трансмиттер и сенсор**

- Стандартно: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
- При использовании кода заказа для опций сенсора, опция CM: также можно заказать IP69K
- При открытом корпусе: IP20, защитная оболочка типа 1

Предохранитель Promass 100

IP20

Ударопрочность

Согласно IEC/EN 60068-2-31

Устойчивость к вибрации

Ускорение до 1 g. / 10...150 Гц согласно IEC 60 068-2-6

Внутренняя очистка

- SIP-очистка
- CIP-очистка

Электромагнитная совместимость (EMC)


- Согласно IEC/EN 61326 и рекомендации NAMUR 21 (NE 21)
- Соответствует ограничениям на излучения для данной отрасли согласно EN 55011 (класс A)
- Исполнение прибора с PROFIBUS DP: соответствует ограничениям на излучения для данной отрасли согласно EN 50170 том 2, IEC 61784

 В случае PROFIBUS DP действует следующее: При скоростях передачи > 1,5 Мбод необходим кабельный ввод, соответствующий требованиям по ЭМС, а экран кабеля должен по возможности располагаться по всей длине клеммы.

 Подробная информация приведена в декларации о соответствии.


Процесс

Диапазон температур продукта	Сенсор -40...+140 °C
	Уплотнения Внутренние уплотнения отсутствуют
Плотность среды	0...5000 кг/m ³
Графики зависимости температуры от давления	Приведенные далее диаграммы нагрузок на материал относятся к прибору в целом, а не только к присоединению к процессу. Фланцевое присоединение по EN 1092-1 (DIN 2501)




 23 Материал фланца 1.4404 (316/316L)

Фланцевое присоединение по ASME B16.5




■ 24 Материал фланца 1.4404 (316/316L)

Фланцевое присоединение по JIS B2220



■ 25 Материал фланца 1.4404 (316/316L)

Присоединение к процессу VCO




■ 26 Материал присоединения 1.4404 (316/316L)

Tri-Clamp

Соединения с зажимом Tri-Clamp подходят для работы при давлении до 16 бар. Соблюдайте для используемого зажима и уплотнения эксплуатационные ограничения, которые могут составлять менее 16 бар. Зажим и уплотнение не входят в комплект поставки.


Присоединение к процессу по DIN 11851



■ 27 Материал присоединения 1.4404 (316/316L)

При условии использования уплотнений из соответствующих материалов в соответствии с DIN 11851 допускается работа при температуре до +140°C. Это следует учитывать при выборе уплотнений и составляющих, поскольку данные компоненты также могут иметь ограничения по допустимому диапазону давления и температур.


Присоединение к процессу по SMS 1145



■ 28 Материал присоединения 1.4404 (316/316L)


При условии использования уплотнений из соответствующих материалов в соответствии с SMS 1145 допускается работа при давлении до 6 бар. Это следует учитывать при выборе уплотнений и составляющих, поскольку данные компоненты также могут иметь ограничения по допустимому диапазону давления и температур.

DIN 11864-1, форма А (резьбовое гигиеническое соединение)




■ 29 Материал присоединения 1.4404 (316/316L)

Фланцевое присоединение по DIN 11864-2, форма А (фланец с пазом)



■ 30 Материал фланца 1.4404 (316/316L)

Резьбовое гигиеническое соединение по ISO 2853



■ 31 Материал присоединения 1.4404 (316/316L)

Диапазон давления для вторичного кожуха

Вторичный кожух наполняется сухим азотом и служит для защиты электронных и механических частей прибора изнутри.


Вторичный кожух не имеет классификации для камер высокого давления.

Эталонное значение запаса прочности по давлению для корпуса сенсора: 16 бар

Разрывной диск

В целях повышения уровня безопасности можно выбрать исполнение прибора с разрывным диском; давление срабатывания составляет 10...15 бар. Особые инструкции по монтажу: (→ ■ 38)

Не допускается использовать разрывные диски вместе с нагревательной рубашкой, поставляемой отдельно (→ 70)
(→ 70).


Предельное значение расхода	Номинальный диаметр следует выбирать в зависимости от требуемого диапазона расхода и допустимой величины потери давления.
	<p>i Значения верхнего предела диапазона измерения приведены в разделе "Диапазон измерения" (→ 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Минимальный рекомендуемый верхний предел диапазона измерения составляет приблизительно 1/20 от максимального верхнего предела диапазона измерений. ■ В большинстве областей применения идеальным является значение 20...50 % от максимального верхнего предела диапазона измерений. ■ Для абразивных материалов (например, жидкостей с содержанием твердых частиц), рекомендуется выбрать более низкое значение верхнего предела диапазона измерения: скорость потока < 1 м/с. ■ В случае работы с газами применимы следующие правила: <ul style="list-style-type: none"> - Скорость потока в измерительных трубах не должна превышать половины скорости звука (0,5 Maxa). - Максимальный массовый расход зависит от плотности газа: формула (→ 7)
Потери давления	<p>i Для расчета потери давления используется программное обеспечение для выбора и определения размеров прибора Applicator (→ 71)</p>
Давление в системе	<p>Важно не допускать возникновения кавитации, а также наличия свободного газа в жидкости. Этого можно избежать за счет обеспечения достаточно высокого давления в системе.</p> <p>Поэтому рекомендуется монтаж в следующих точках:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ в самой низкой точке вертикальной трубы; ■ после насосов (отсутствует опасность образования вакуума). 
Обогрев	<p>При работе с некоторыми жидкостями могут потребоваться специальные меры по предотвращению теплопотерь в месте присоединения сенсора.</p> <p>Способы обогрева</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ электрический обогрев, например, с помощью ленточных электронагревателей; ■ посредством труб, по которым проходит горячая вода или пар; ■ с помощью нагревательных рубашек. <p>i Нагревательную рубашку для датчика можно заказать в компании Endress+Hauser отдельно как аксессуар (→ 70).</p>
Вибрации	Благодаря высокой частоте колебаний измерительных труб, вибрация технологической установки не мешает правильному функционированию измерительной системы.

Механическая конструкция

Конструкция, размеры

Компактное исполнение

Код заказа для корпуса, опция А "Компактный с алюминиевым покрытием"



Размеры в единицах СИ

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	G [мм]	H [мм]	L [мм]
8	136	147,5	93,5	54	179	272	5,35	93	1)
15	136	147,5	93,5	54	181	286	8,30	105	1)
25	136	147,5	93,5	54	186	292	12,0	106	1)
40	136	147,5	93,5	54	192	313	17,6	121	1)
50	136	147,5	93,5	54	208	377,5	26,0	169,5	1)
80	136	147,5	93,5	54	213,5	418,5	40,5	205	1)


1) в зависимости от присоединения к процессу.

Размеры в американских единицах

DN [дюймы]	A [дюймы]	B [дюймы]	C [дюймы]	D [дюймы]	E [дюймы]	F [дюймы]	G [дюймы]	H [дюймы]	L [дюймы]
3/8	5,35	5,81	3,68	2,13	7,05	10,71	0,21	3,66	1)
1/2	5,35	5,81	3,68	2,13	7,13	11,26	0,33	4,13	1)
1	5,35	5,81	3,68	2,13	7,32	11,5	0,47	4,17	1)
1 1/2	5,35	5,81	3,68	2,13	7,56	12,32	0,69	4,76	1)
2	5,35	5,81	3,68	2,13	8,19	14,86	1,02	6,67	1)
3	5,35	5,81	3,68	2,13	8,41	16,48	1,59	8,07	1)

1) в зависимости от присоединения к процессу.

Код заказа для корпуса, опция В "Компактное гигиеническое исполнение, нержавеющая сталь"



Размеры в единицах СИ

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	G [мм]	H [мм]	L [мм]
8	133,5	136,8	78	58,8	174	267	5,35	93	1)
15	133,5	136,8	78	58,8	176	281	8,30	105	1)
25	133,5	136,8	78	58,8	181	287	12,0	106	1)
40	133,5	136,8	78	58,8	187	308	17,6	121	1)
50	133,5	136,8	78	58,8	203	372,5	26,0	169,5	1)
80	133,5	136,8	78	58,8	208,5	413,5	40,5	205	1)


1) в зависимости от присоединения к процессу.

Размеры в американских единицах

DN [дюймы]	A [дюймы]	B [дюймы]	C [дюймы]	D [дюймы]	E [дюймы]	F [дюймы]	G [дюймы]	H [дюймы]	L [дюймы]
3/8	5,26	5,39	3,07	2,31	6,85	10,51	0,21	3,66	1)
1/2	5,26	5,39	3,07	2,31	6,93	11,06	0,33	4,13	1)
1	5,26	5,39	3,07	2,31	7,13	11,3	0,47	4,17	1)
1 1/2	5,26	5,39	3,07	2,31	7,36	12,13	0,69	4,76	1)
2	5,26	5,39	3,07	2,31	7,99	14,67	1,02	6,67	1)
3	5,26	5,39	3,07	2,31	8,21	16,28	1,59	8,07	1)

1) в зависимости от присоединения к процессу.

Код заказа для корпуса, опция С "Сверхкомпактный, гигиенический, из нержавеющей стали, с разъемом M12"



Размеры в единицах СИ


DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	G [мм]	H [мм]	L [мм]
8	111,4	123,6	67,7	55,9	174	267	5,35	93	1)
15	111,4	123,6	67,7	55,9	176	281	8,30	105	1)
25	111,4	123,6	67,7	55,9	181	287	12,0	106	1)
40	111,4	123,6	67,7	55,9	187	308	17,6	121	1)
50	111,4	123,6	67,7	55,9	203	372,5	26,0	169,5	1)
80	111,4	123,6	67,7	55,9	208,5	413,5	40,5	205	1)

1) в зависимости от присоединения к процессу.

Размеры в американских единицах

DN [дюймы]	A [дюймы]	B [дюймы]	C [дюймы]	D [дюймы]	E [дюймы]	F [дюймы]	G [дюймы]	H [дюймы]	L [дюймы]
3/8	4,39	4,87	2,67	2,2	6,85	10,51	0,21	3,66	1)
1/2	4,39	4,87	2,67	2,2	6,93	11,06	0,33	4,13	1)
1	4,39	4,87	2,67	2,2	7,13	11,3	0,47	4,17	1)
1½	4,39	4,87	2,67	2,2	7,36	12,13	0,69	4,76	1)
2	4,39	4,87	2,67	2,2	7,99	14,67	1,02	6,67	1)
3	4,39	4,87	2,67	2,2	8,21	16,28	1,59	8,07	1)

1) в зависимости от присоединения к процессу.

Размеры присоединений к процессу в единицах СИ*Фланцевые присоединения по EN (DIN)*

32 Единица измерения (мм)

Фланец по EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N¹⁾ / PN 40: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция D2S)

Шероховатость поверхности (фланец): EN 1092-1, форма B1 (DIN 2526, форма C), Ra 3,2...12,5 мкм

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
8 ²⁾	95	65	4 × Ø14	16	17,3	232/510 ³⁾
15	95	65	4 × Ø14	16	17,3	279/510 ³⁾
25	115	85	4 × Ø14	18	28,5	329/600 ³⁾
40	150	110	4 × Ø18	18	43,1	445
50	165	125	4 × Ø18	20	54,5	556/715 ³⁾
80	200	160	8 × Ø18	24	82,5	610/915 ³⁾

- 1) Доступен для заказа фланец с пазом по EN 1092-1, форма D (DIN 2512N) (код заказа для присоединения к процессу, опция D6S)
- 2) DN 8 в стандартном исполнении с фланцами DN 15
- 3) Доступны для заказа (в качестве опции) монтажные расстояния в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 132 (код заказа для присоединения к процессу, опция D2N или D6N (с пазом))

Фланец по EN 1092-1 (DIN 2501) / PN 40 (с фланцами DN 25): 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция R2S)

Шероховатость поверхности (фланец): EN 1092-1, форма B1 (DIN 2526, форма C), Ra 3,2...12,5 мкм

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
8 ¹⁾	115	85	4 × Ø14	18	28,5	329
15	115	85	4 × Ø14	18	28,5	329

- 1) DN 8 в стандартном исполнении с фланцами DN 15

Фланец по EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N¹⁾) / PN 63: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция D3S)

Шероховатость поверхности (фланец): EN 1092-1, форма B2 (DIN 2526, форма Е), Ra 0,8...3,2 мкм

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
50	180	135	4 × Ø 22	26	54,5	565
80	215	170	8 × Ø 22	28	81,7	650

- 1) Доступен для заказа фланец с пазом по EN 1092-1, форма D (DIN 2512N) (код заказа для присоединения к процессу, опция D7S)

Фланец по EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N¹⁾) / PN 100: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция D4S)


Шероховатость поверхности (фланец): EN 1092-1, форма B2 (DIN 2526, форма Е), Ra 0,8...3,2 мкм

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
8 ²⁾	105	75	4 × Ø 14	20	17,3	261
15	105	75	4 × Ø 14	20	17,3	295
25	140	100	4 × Ø 18	24	28,5	360
40	170	125	4 × Ø 22	26	42,5	486
50	195	145	4 × Ø 26	28	53,9	581
80	230	180	8 × Ø 26	32	80,9	660

- 1) Доступен для заказа фланец с пазом по EN 1092-1, форма D (DIN 2512N) (код заказа для присоединения к процессу, опция D8S)

- 2) DN 8 в стандартном исполнении с фланцами DN 15

Фланцевые присоединения ASME B16.5



33 Единица измерения (мм)

Фланец по ASME B16.5 / Cl 150: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция AAS)

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
8 ¹⁾	88,9	60,5	4 × Ø 15,7	11,2	15,7	232
15	88,9	60,5	4 × Ø 15,7	11,2	15,7	279
25	108,0	79,2	4 × Ø 15,7	14,2	26,7	329
40	127,0	98,6	4 × Ø 15,7	17,5	40,9	445

Фланец по ASME B16.5 / Cl 150: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция AAS)

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
50	152,4	120,7	4 × Ø 19,1	19,1	52,6	556
80	190,5	152,4	4 × Ø 19,1	23,9	78,0	610

- 1) DN 8 в стандартном исполнении с фланцами DN 15

Фланец по ASME B16.5 / Cl 300: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция ABS)

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
8 ¹⁾	95,2	66,5	4 × Ø 15,7	14,2	15,7	232
15	95,2	66,5	4 × Ø 15,7	14,2	15,7	279
25	123,9	88,9	4 × Ø 19,0	17,5	26,7	329
40	155,4	114,3	4 × Ø 22,3	20,6	40,9	445
50	165,1	127,0	8 × Ø 19,0	22,3	52,6	556
80	209,5	168,1	8 × Ø 22,3	28,4	78,0	610


- 1) DN 8 в стандартном исполнении с фланцами DN 15

Фланец по ASME B16.5 / Cl 600: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция ACS)

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
8 ¹⁾	95,3	66,5	4 × Ø 15,7	20,6	13,9	261
15	95,3	66,5	4 × Ø 15,7	20,6	13,9	295
25	124,0	88,9	4 × Ø 19,1	23,9	24,3	380
40	155,4	114,3	4 × Ø 22,4	28,7	38,1	496
50	165,1	127,0	8 × Ø 19,1	31,8	49,2	583
80	209,6	168,1	8 × Ø 22,4	38,2	73,7	672

- 1) DN 8 в стандартном исполнении с фланцами DN 15

Фланцевые присоединения JIS



34 Единица измерения (мм)

Фланец JIS B2220/10K: SUS 316L (код заказа для присоединения к процессу, опция NDS)

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
50	155	120	4 × Ø 19	16	50	556
80	185	150	8 × Ø 19	18	80	605

Фланец JIS B2220/20K: SUS 316L (код заказа для присоединения к процессу, опция NES)

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
8 ¹⁾	95	70	4 × Ø 15	14	15	232
15	95	70	4 × Ø 15	14	15	279
25	125	90	4 × Ø 19	16	25	329
40	140	105	4 × Ø 19	18	40	445
50	155	120	8 × Ø 19	18	50	556
80	200	160	8 × Ø 23	22	80	605

1) DN 8 в стандартном исполнении с фланцами DN 15

Фланец JIS B2220/40K: SUS 316L (код заказа для присоединения к процессу, опция NGS)

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
8 ¹⁾	115	80	4 × Ø 19	20	15	261
15	115	80	4 × Ø 19	20	15	300
25	130	95	4 × Ø 19	22	25	375
40	160	120	4 × Ø 23	24	38	496
50	165	130	8 × Ø 19	26	50	601
80	210	170	8 × Ø 23	32	75	662


1) DN 8 в стандартном исполнении с фланцами DN 15

Фланец JIS B2220/63K: SUS 316L (код заказа для присоединения к процессу, опция NHS)

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
8 ¹⁾	120	85	4 × Ø 19	23	12	282
15	120	85	4 × Ø 19	23	12	315
25	140	100	4 × Ø 23	27	22	383
40	175	130	4 × Ø 25	32	35	515
50	185	145	4 × Ø 23	34	48	616
80	230	185	4 × Ø 25	40	73	687

1) DN 8 в стандартном исполнении с фланцами DN 15

Присоединения VCO



35 Единица измерения (мм)


Присоединения VCO: 1.4404 (316/316L)

DN [мм]	A [дюймы]	B [мм]	L [мм]
8 ¹⁾	AF1	10,2	252
15 ²⁾	AF1½	15,7	305

1) 8-VCO-4 (1/2"): (код заказа для присоединения к процессу, опция CVS)

2) 12-VCO-4 (3/4"): (код заказа для присоединения к процессу, опция CWS)

Tri-Clamp



36 Единица измерения (мм)

1", 1½", 2" Tri-Clamp для размера трубы: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция FTS)

DN [мм]	Зажим [дюймы]	A [мм]	B [мм]	L [мм]
8	1	50,4	22,1	229
15	1	50,4	22,1	273
25	1	50,4	22,1	324
40	1½	50,4	34,8	456
50	2	63,9	47,5	562

1", 1½", 2" Tri-Clamp для размера трубы: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция FTS)

DN [мм]	Зажим [дюймы]	A [мм]	B [мм]	L [мм]
80	3	90,9	72,9	672


Для заказа доступно исполнение 3A (код заказа для дополнительных сертификатов, опция LP) с шероховатостью $Ra \leq 0,8 \text{ мкм}$, $Ra \leq 0,4 \text{ мкм}$ (код заказа для материала измерительной трубы, опции SB, SC)

½"-Tri-Clamp: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция FDW)

DN [мм]	Зажим [дюймы]	A [мм]	B [мм]	L [мм]
8	½	25,0	9,5	229
15	½	25,0	9,5	273

Для заказа доступно исполнение 3A (код заказа для дополнительных сертификатов, опция LP) с шероховатостью $Ra \leq 0,8 \text{ мкм}$, $Ra \leq 0,4 \text{ мкм}$ (код заказа для материала измерительной трубы, опции SB, SC)

DIN 11851 (гигиеническое присоединение)




37 Единица измерения (мм)

Гигиеническое присоединение DIN 11851: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция FMW)

DN [мм]	A [дюймы]	B [мм]	L [мм]
8	Rd 34 × ¼	16	229
15	Rd 34 × ¼	16	273
25	Rd 52 × ½	26	324
40	Rd 65 × ¾	38	456
50	Rd 78 × ¾	50	562
80	Rd 110 × ¾	81	672

Для заказа доступно исполнение 3A (код заказа для дополнительных сертификатов, опция LP) с шероховатостью $Ra \leq 0,8 \text{ мкм}$ (код заказа для материала измерительной трубы, опция SB)

DIN 11864-1, форма А (резьбовое гигиеническое соединение)




38 Единица измерения (мм)

Резьбовое гигиеническое соединение DIN 11864-1, форма А: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция FLW)

DN [мм]	A [дюймы]	B [мм]	L [мм]
8	Rd 28 × 1/8	10	229
15	Rd 34 × 1/8	16	273
25	Rd 52 × 1/8	26	324
40	Rd 65 × 1/8	38	456
50	Rd 78 × 1/8	50	562
80	Rd 110 × 1/4	81	672

Для заказа доступно исполнение ЗА (код заказа для дополнительных сертификатов, опция LP) с шероховатостью $Ra \leq 0,8$ мкм (код заказа для материала измерительной трубы, опция SB)

DIN 11864-2, форма А (фланец с пазом)




39 Деталь X: асимметричное присоединение к процессу, деталь, обозначенная серым цветом, предоставляется поставщиком. Единица измерения (мм)

DIN 11864-2, форма А (фланец с пазом): 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция KCS)

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
8	54	37	4 × Ø9	10	10	249
15	59	42	4 × Ø9	10	16	293
25	70	53	4 × Ø9	10	26	344
40	82	65	4 × Ø9	10	38	456
50	94	77	4 × Ø9	10	50	562
80	133	112	8 × Ø11	12	81	672

Для заказа доступно исполнение 3A (код заказа для дополнительных сертификатов, опция LP) с шероховатостью Ra ≤ 0,8 мкм (код заказа для материала измерительной трубы, опция SB)

ISO 2853 (резьбовое гигиеническое соединение)




■ 40 Единица измерения (мм)

Резьбовое гигиеническое соединение ISO 2853: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция JSF)

DN [мм]	A ¹⁾ [мм]	B [мм]	L [мм]
8	37,13	22,6	229
15	37,13	22,6	273
25	37,13	22,6	324
40	50,68	35,6	456
50	64,16	48,6	562
80	91,19	72,9	672

Для заказа доступно исполнение 3A (код заказа для дополнительных сертификатов, опция LP) с шероховатостью Ra ≤ 0,8 мкм (код заказа для материала измерительной трубы, опция SB)

1) Макс. диаметр резьбы по ISO 2853, прил. А

SMS 1145 (резьбовое гигиеническое соединение)

41 Единица измерения (мм)


Резьбовое гигиеническое соединение SMS 1145: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция SCS)

DN [мм]	A [дюймы]	B [мм]	L [мм]
8	Rd 40 × 1/6	22,5	229
15	Rd 40 × 1/6	22,5	273
25	Rd 40 × 1/6	22,5	324
40	Rd 60 × 1/6	35,5	456
50	Rd 70 × 1/6	48,5	562
80	Rd 98 × 1/6	72,9	672

Для заказа доступно исполнение ЗА (код заказа для дополнительных сертификатов, опция LP) с шероховатостью Ra ≤ 0,8 мкм (код заказа для материала измерительной трубы, опция SB)

Присоединения к процессу в американских единицах

Фланцевые присоединения ASME B16.5



■ 42 Единицы измерения (мм)

Фланец по ASME B16.5 / Cl 150: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция AAS)						
DN [дюймы]	A [дюймы]	B [дюймы]	C [дюймы]	D [дюймы]	E [дюймы]	L [дюймы]
3/8 ¹⁾	3,50	2,38	4 × Ø 0,62	0,44	0,62	9,13
1/2	3,50	2,38	4 × Ø 0,62	0,44	0,62	10,98
1	4,25	3,12	4 × Ø 0,62	0,56	1,05	12,95
1½	5,00	3,88	4 × Ø 0,62	0,69	1,61	17,52
2	6,00	4,75	4 × Ø 0,75	0,75	2,07	21,89
3	7,50	6,00	4 × Ø 0,75	0,94	3,07	24,02

1) DN 3/8" в стандартном исполнении с фланцами DN 1/2"

Фланец по ASME B16.5 / Cl 300: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция ABS)						
DN [дюймы]	A [дюймы]	B [дюймы]	C [дюймы]	D [дюймы]	E [дюймы]	L [дюймы]
3/8	3,75	2,62	4 × Ø 0,62	0,56	0,62	9,13
1/2	3,75	2,62	4 × Ø 0,62	0,56	0,62	10,98
1	4,88	3,50	4 × Ø 0,75	0,69	1,05	12,95
1½	6,12	4,50	4 × Ø 0,88	0,81	1,61	17,52
2	6,50	5,00	8 × Ø 0,75	0,88	2,07	21,89
3	8,25	6,62	8 × Ø 0,88	1,12	3,07	24,02

1) DN 3/8" в стандартном исполнении с фланцами DN 1/2"


Фланец по ASME B16.5 / Cl 600: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция ACS)						
DN [дюймы]	A [дюймы]	B [дюймы]	C [дюймы]	D [дюймы]	E [дюймы]	L [дюймы]
3/8 ¹⁾	3,75	2,62	4 × Ø 0,62	0,81	0,55	10,28
1/2	3,75	2,62	4 × Ø 0,62	0,81	0,55	11,61

Фланец по ASME B16.5 / Cl 600: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция ACS)

DN [дюймы]	A [дюймы]	B [дюймы]	C [дюймы]	D [дюймы]	E [дюймы]	L [дюймы]
1	4,88	3,50	4× Ø 0,75	0,94	0,96	14,96
1½	6,12	4,50	4 × Ø 0,88	1,13	1,50	19,53
2	6,50	5,00	8× Ø 0,75	1,25	1,94	22,95
3	8,25	6,62	8 × Ø 0,88	1,50	2,90	24,46

- 1) DN $\frac{3}{8}$ " в стандартном исполнении с фланцами DN $\frac{1}{2}$ "

Присоединения VCO




43 Единица измерения (мм)

Присоединения VCO: 1.4404 (316/316L)

DN [мм]	A [дюймы]	B [дюймы]	L [дюймы]
V	AF1	0,40	9,92
V	AF1½	0,62	12,01

- 1) 8-VCO-4 ($\frac{1}{2}$ "): (код заказа для присоединения к процессу, опция CVS)
 2) 12-VCO-4 ($\frac{3}{4}$ "): (код заказа для присоединения к процессу, опция CWS)

Tri-Clamp



44 Единица измерения (мм)

1", 1½", 2" Tri-Clamp для размера трубы: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция FTS)

DN [дюймы]	Зажим [дюймы]	A [дюймы]	B [дюймы]	L [дюймы]
¾	1	1,98	0,87	9,02
½	1	1,98	0,87	10,75
1	1	1,98	0,87	12,76
1½	1½	1,98	1,37	17,95
2	2	2,52	1,87	22,13
3	3	3,58	2,87	26,46


Для заказа доступно исполнение 3A (код заказа для дополнительных сертификатов, опция LP) с шероховатостью Ra ≤ 32 мкдюйм, Ra ≤ 16 мкдюйм (код заказа для материала измерительной трубы, опции SB, SC)

½"-Tri-Clamp: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция FDW)

DN [дюймы]	Зажим [дюймы]	A [дюймы]	B [дюймы]	L [дюймы]
¾	½	0,98	0,37	9,02
½	½	0,98	0,37	10,75

Для заказа доступно исполнение 3A (код заказа для дополнительных сертификатов, опция LP) с шероховатостью Ra ≤ 32 мкм, Ra ≤ 16 мкм (код заказа для материала измерительной трубы, опции SB, SC)

SMS 1145 (резьбовое гигиеническое соединение)



■ 45 Единица измерения (мм)


Резьбовое гигиеническое соединение SMS 1145: 1.4404 (316/316L) (код заказа для присоединения к процессу, опция SCS)

DN [дюймы]	A [дюймы]	B [дюймы]	L [дюймы]
¾	Rd 40 × 1/6	0,89	9,02
½	Rd 40 × 1/6	0,89	10,75
1	Rd 40 × 1/6	0,89	12,76
1½	Rd 60 × 1/6	1,40	17,95
2	Rd 70 × 1/6	1,91	22,13
3	Rd 98 × 1/6	2,87	.

Для заказа доступно исполнение 3A (код заказа для дополнительных сертификатов, опция LP) с шероховатостью Ra ≤ 32 мкдюйм (код заказа для материала измерительной трубы, опция SB)

Направляющая в соответствии с EN 60715

- TH 35 × 7,5
- TH 35 × 15



A		B		C		D	
[мм]	[дюймы]	[мм]	[дюймы]	[мм]	[дюймы]	[мм]	[дюймы]
108	4,25	114,5	4,51	99	3,9	22,5	0,89

Вес**Компактное исполнение***Вес (единицы СИ)*

Все значения (вес) относятся к приборам с фланцами EN/DIN PN 40. Вес указан в [кг].

DN [мм]	Вес [кг]
8	6
15	6
25	8
40	13
50	20
80	29

Вес (американские единицы)

Все значения (вес) относятся к приборам с фланцами EN/DIN PN 40. Вес указан в [фунтах]


DN [дюймы]	Вес [фунты]
3/8	13
1/2	13
1	18
1½	29
2	44
3	64

Искробезопасный барьер Promass 100

49 г (25 унций)

Материалы**Корпус трансмиттера**

- Код заказа для корпуса, опция А: "Компактное исполнение, алюминиевое покрытие": алюминиевое покрытие AlSi10Mg
- Код заказа для корпуса, опция В "Компактное гигиеническое исполнение, нержавеющая сталь": Гигиеническое исполнение, нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- Код заказа для корпуса, опция С "Сверхкомпактное гигиеническое исполнение, нержавеющая сталь": Гигиеническое исполнение, нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Кабельные вводы/кабельные уплотнители**■ 46 Доступные кабельные вводы/кабельные уплотнители**

- 1 Кабельный ввод в корпусе трансмиттера, настенный корпус или корпус клеммного отсека с внутренней резьбой $M20 \times 1,5$
 2 Кабельный уплотнитель $M20 \times 1,5$
 3 Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой $G \frac{1}{2}$ " или $NPT \frac{1}{2}$ "

Код заказа для корпуса, опция А "Компактный с алюминиевым покрытием"

Для использования в опасных и безопасных зонах подходят различные кабельные вводы.

Кабельный ввод/кабельный уплотнитель	Материал
Кабельный уплотнитель $M20 \times 1,5$	Никелированная латунь
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой $G \frac{1}{2}$ "	
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой $NPT \frac{1}{2}$ "	

Код заказа для корпуса, опция В "Компактное гигиеническое исполнение, нержавеющая сталь":

Для использования в опасных и безопасных зонах подходят различные кабельные вводы.

Кабельный ввод/кабельный уплотнитель	Материал
Кабельный уплотнитель $M20 \times 1,5$	Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой $G \frac{1}{2}$ "	
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой $NPT \frac{1}{2}$ "	

Разъем прибора

Электрическое подключение	Материал
Разъем $M12 \times 1$	<ul style="list-style-type: none"> ■ Разъем: Нержавеющая сталь 1.4404 (316L) ■ Контактные поверхности корпуса: Полиамид ■ Контакты: позолоченная медь

Корпус сенсора

- Стойкая к кислоте и щелочи внешняя поверхность
- Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Измерительные трубы

- Нержавеющая сталь 1.4539 (904L); вентильный блок: 1.4404 (316L)
- Обработка поверхности:
 - Без полировки
 - Ramax = 0,8 мкм
 - Ramax = 0,4 мкм

Присоединения к процессу

- Для всех присоединений к процессу (кроме фланцев по JIS B2220): нержавеющая сталь 1.4404 (316/316L)
- Для фланцев по JIS B2220: нержавеющая сталь SUS 316L

 Список всех имеющихся присоединений к процессу (→ 63)

Уплотнения

Сварные присоединения, без внутренних уплотнений.

Искробезопасный барьер Promass 100

Корпус: Полиамид

Присоединения к процессу

- Фланцы:
 - EN 1092-1 (DIN 2501)
 - Расстояния по NAMUR в соответствии с NE 132
 - ASME B16.5
 - JIS B2220
- Присоединения VCO
- Tri-Clamp (трубы OD)
- Резьбовое гигиеническое соединение:
 - DIN 11851
 - SMS 1145
 - ISO 2853
 - DIN 11864-1, форма A
- Фланец:
DIN 11864-2, форма A

 Информация о материалах присоединений к процессу (→ 63)

Управление

Принцип управления

Структура меню с ориентацией на оператора для выполнения пользовательских задач

- Commissioning (Ввод в эксплуатацию)
- Operation (Управление)
- Diagnostics (Диагностика)
- Expert level (Уровень эксперта)

Быстрый и безопасный ввод в эксплуатацию

- Отдельные меню для каждой области применения
- Управление посредством меню с краткими пояснениями относительно назначения отдельных параметров

Надежное управление

- Управление возможно на следующих языках:
 - С помощью управляющей программы "FieldCare":
 - английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, голландский, китайский, японский
 - Через веб-браузер:
 - английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, голландский, португальский, польский, русский, турецкий, китайский, японский, индонезийский, вьетнамский, чешский
- Универсальный принцип работы в веб-браузере и управляющих программах
- При замене модуля электронной вставки настройки прибора сохраняются на съемном устройстве памяти (HistoROM DAT), на котором находятся данные процесса и измерительного прибора, а также журнал событий. Повторная настройка не требуется. Для приборов Modbus RS485: функция восстановления данных реализована без использования подключаемого модуля памяти (HistoROM DAT).


Эффективная диагностика для расширения возможностей измерения

- С мерами по устранению неисправностей можно ознакомиться с помощью управляющих программ или через веб-браузер
- Разнообразные возможности моделирования
- Сигнал о состоянии подается несколькими светодиодными индикаторами (LED), расположенными в блоке электронной вставки корпуса

Дистанционное управление

По протоколу HART

Данный интерфейс связи представлен в следующем исполнении прибора:
Код заказа выходного сигнала, опция В: 4...20 mA HART, импульсный/частотный/релейный выход




47 Варианты дистанционного управления по протоколу HART

- 1 Система управления (например, PLC)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Компьютер с управляющей программой (например FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 4 Comtivobox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX100
- 6 Bluetooth-модем VIATOR с соединительным кабелем
- 7 Трансмиттер

Через служебный интерфейс (CDI-RJ45)


Данный интерфейс связи представлен в следующем исполнении прибора:

- Код заказа выходного сигнала, опция В: 4...20 mA HART, импульсный/частотный/релейный выход
- Код заказа выходного сигнала, опция L: PROFIBUS DP
- Код заказа выходного сигнала, опция N: EtherNet/IP




48 Подключение для кода заказа для выходного сигнала, опция B: 4...20 mA HART, импульсный/частотный/релейный выход

- 1 Служебный интерфейс (CDI -RJ45) измерительного прибора с доступом к встроенному веб-серверу
- 2 Компьютер с установленным веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с установленной управляющей программой "FieldCare" и COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Стандартный соединительный кабель Ethernet с разъемом RJ45



49 Подключение для кода заказа для выходного сигнала, опция L: PROFIBUS DP

- 1 Служебный интерфейс (CDI -RJ45) измерительного прибора с доступом к встроенному веб-серверу
- 2 Компьютер с установленным веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с установленной управляющей программой "FieldCare" и COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Стандартный соединительный кабель Ethernet с разъемом RJ45




50 Подключение для кода заказа для выходного сигнала, опция N: EtherNet/IP

- 1 Служебный интерфейс (CDI -RJ45) и интерфейс EtherNet/IP измерительного прибора с доступом к встроенному веб-серверу
- 2 Компьютер с установленным веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с установленной управляющей программой "FieldCare" и COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Стандартный соединительный кабель Ethernet с разъемом RJ45

Через сервисный интерфейс (CDI)


Данный интерфейс связи представлен в следующем исполнении прибора: Код заказа для выходного сигнала, опция M: Modbus RS485



- 1 Служебный интерфейс (CDI) измерительного прибора
- 2 Comtivbox FXA291
- 3 Компьютер с управляющей программой "FieldCare" и COM DTM "CDI Communication FXA291"

Через сеть Ethernet


Данный интерфейс связи представлен в следующем исполнении прибора:
Код заказа выходного сигнала, опция N: EtherNet/IP



- 1 Сеть Ethernet
- 2 Система автоматизации, например, "RSLogix" (Rockwell Automation)
Рабочая станция для управления измерительными приборами: со встроенным профилем 3-го уровня для "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) или электронными техническими данными (EDS)
- 4 Компьютер с установленным веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с установленной управляющей программой "FieldCare" и COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 5 Коммутатор Ethernet

Посредством сети PROFIBUS DP

Данный интерфейс связи представлен в следующем исполнении прибора:
Код заказа выходного сигнала, опция L: PROFIBUS DP



- 1 Система автоматизации
- 2 Компьютер с адаптером сети PROFIBUS
- 3 Сеть PROFIBUS DP
- 4 Измерительный прибор

Сертификаты и свидетельства

Маркировка CE

Измерительная система полностью удовлетворяет требованиям соответствующих директив ЕС. Эти требования перечислены в декларации соответствия ЕС вместе с применимыми стандартами.

Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки **CE**.

Знак "С-Tick"	Измерительная система соответствует требованиям по ЭМС Австралийской службы по связи и телекоммуникациям (ACMA).
----------------------	--

Сертификаты по взрывозащищенному исполнению	Прибор сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах; соответствующие правила техники безопасности приведены в отдельном документе "Правила техники безопасности" (ХА). Ссылка на этот документ указана на заводской табличке.
--	--

- i** Для получения отдельной документации по взрывозащищенному исполнению (ХА), в которой содержатся все соответствующие данные по взрывозащите, обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

ATEX/IECEx

В настоящее время доступны следующие исполнения для использования в опасных зонах:

Ex ia

Категория (ATEX)	Тип защиты
II2G	Ex ia IIC T6-T1 Gb
II2G	Ex ia IIC T6-T1 Gb или Ex ia IIB T6-T1 Gb
II1/2G, II2D	Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb или Ex ia IIB T6-T1 Ga/Gb Ex tb IIIIC T* Db
II2G, II2D	Ex ia IIC T6-T1 Gb или Ex ia IIB T6-T1 Gb Ex tb IIIIC T* Db

Ex nA

Категория (ATEX)	Тип защиты
II3G	Ex nA IIC T6-T1 Gc или Ex nA IIC T5-T1 Gc

cCSA_{US}

В настоящее время доступны следующие исполнения для использования в опасных зонах:

IS (Ex i)

- Класс I, раздел 1, группы ABCD
- Класс II, раздел 1, группы EFG и класс III

NI (Ex nA)

Класс I, раздел 2, группы ABCD

Гигиеничность	Сертификат ЗА
----------------------	---------------

Сертификация PROFIBUS	Интерфейс PROFIBUS
Измерительный прибор сертифицирован и зарегистрирован организацией пользователей PROFIBUS (PNO). Измерительная система соответствует всем требованиям следующих спецификаций:	

- сертификат в соответствии с PROFIBUS PA, профиль 3.02
- прибор также можно эксплуатировать совместно с сертифицированными приборами других изготовителей (функциональная совместимость).

Сертификация Modbus RS485	Измерительный прибор отвечает всем требованиям к испытаниям на соответствие MODBUS/TCP и отвечает стандартам "MODBUS/TCP Conformance Test Policy, версия 2.0". Измерительный прибор успешно прошел все испытания и сертифицирован лабораторией "MODBUS/TCP Conformance Test Laboratory" Мичиганского Университета.
----------------------------------	--

Сертификация EtherNet/IP	Данный измерительный прибор сертифицирован и зарегистрирован ассоциацией изготовителей устройств для открытых систем (ODVA). Измерительная система соответствует всем требованиям следующих спецификаций:
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сертификат по испытанию ODVA Conformance Test ■ Испытание функций EtherNet/IP ■ Соответствие по испытанию EtherNet/IP PlugFest ■ Прибор также можно эксплуатировать совместно с сертифицированными приборами других изготовителей (функциональная совместимость).

Директива по оборудованию, работающему под давлением	<p>Существует возможность заказа измерительных приборов с сертификатом соответствия положениям директивы по оборудованию, работающему под давлением (Pressure Equipment Directive, PED), или без него. Если требуется прибор с сертификатом PED, то это необходимо явно указать при заказе. Для приборов с номинальными диаметрами не более DN 25 такой сертификат не требуется, либо его невозможно получить.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Наличие на заводской табличке сенсора маркировки PED/G1/x (x = категория) указывает на то, что Endress+Hauser подтверждает его соответствие базовым требованиям по безопасности в Приложении I Директивы по оборудованию, работающему под давлением 97/23/ЕС. ■ Приборы с такой маркировкой (PED) подходят для работы со следующими типами продуктов: <ul style="list-style-type: none"> - среды групп 1 и 2 при давлении пара выше или ниже или равном 0,5 бар; - нестабильные газы. ■ Приборы без такой маркировки (PED) разработаны и изготовлены в соответствии с передовой инженерно-технической практикой. Они соответствуют требованиям статьи 3, раздела 3 Директивы по оборудованию, работающему под давлением 97/23/ЕС. Область их применения представлена в таблицах 6–9 в Приложении II Директивы по оборудованию, работающему под давлением.
Другие стандарты и рекомендации	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 60529 Степень защиты корпуса (код IP) ■ IEC/EN 60068-2-6 Факторы окружающей среды: процедура испытания - испытание Fc: вибрации (синусоидальные). ■ IEC/EN 60068-2-31 Факторы окружающей среды: Процедура испытания - испытание Ec: удары вследствие небрежного обращения, в первую очередь проводится для приборов. ■ EN 61010-1 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования" ■ IEC/EN 61326 Излучение в соответствии с требованиями класса А. Электромагнитная совместимость (ЭМС) ■ NAMUR NE 21 "Электромагнитная совместимость (ЭМС) производственного и лабораторного контрольного оборудования" ■ NAMUR NE 32 "Сохранение данных в полевых и контрольно-измерительных приборах с микропроцессорами в случае отказа электропитания" ■ NAMUR NE 43 "Стандартизация уровня аварийного сигнала при сбоях цифровых преобразователей с аналоговым выходным сигналом". ■ NAMUR NE 53 Программное обеспечение для полевых устройств и устройств обработки сигналов с цифровыми блоками электронного модуля ■ NAMUR NE 80 "Применение директивы по оборудованию, работающему под давлением" ■ NAMUR NE 105 "Спецификация по интеграции устройств Fieldbus с техническими средствами полевых приборов" ■ NAMUR NE 107 "Самодиагностика и диагностика полевых приборов" ■ NAMUR NE 131 "Требования к полевым приборам для использования в стандартных областях применения" ■ NAMUR NE 132 "Расходомер массовый кориолисовый"

Размещение заказа

Подробную информацию о формировании заказа можно получить из следующих источников:

- Модуль конфигурации изделия "Product Configurator" на веб-сайте компании Endress+Hauser: www.endress.com → Select country (Выбор страны) → Instruments (Приборы) → Select device (Выбор прибора) → Product page function (Страница прибора): функция "Configure this product" (Конфигурация прибора)
- Региональное торговое представительство Endress+Hauser: www.endress.com/worldwide



- Product Configurator – средство для индивидуального выбора конфигурации приборов
- Самая актуальная информация о конфигурациях
 - В зависимости от прибора: непосредственный ввод информации, зависящей от точки измерения, такой как диапазон отображаемой величины или язык управления.
 - Автоматическая проверка критериев исключения
 - Автоматическая генерация кода заказа и преобразование в формат PDF или Excel
 - Возможность направлять заказ непосредственно в интернет-магазин Endress+Hauser

Пакеты прикладных программ

Доступны различные пакеты приложений для расширения функциональности прибора. Такие пакеты могут потребовать применения специальных мер безопасности или выполнения требований, специфичных для приложений.

Пакеты приложений можно заказать в Endress+Hauser вместе с прибором или после его приобретения. За подробной информацией о соответствующем коде заказа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser или посетите страницу прибора на веб-сайте Endress+Hauser: www.ru.endress.com.

Heartbeat Technology

Пакет	Описание
Heartbeat Проверка+Мониторинг	<p>Heartbeat Мониторинг: непрерывная передача данных мониторинга, соответствующих принципу измерения, во внешнюю систему мониторинга состояния. Этот процесс позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ на основе этих данных и другой информации формировать заключения о влиянии применения на точность измерения с течением времени; ■ своевременно планировать обслуживание; ■ вести мониторинг качества продукта, например наличия газовых карманов. <p>Проверка Heartbeat: позволяет подтвердить функциональность установленного прибора по запросу без прерывания процесса.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Доступ на месте эксплуатации (локальный) или посредством других интерфейсов (без необходимости присутствия на месте эксплуатации). ■ Идеальное решение для регулярной проверки прибора (SIL). ■ Полное документирование результатов поверки с формированием отчета о поверке. ■ Расширение интервалов калибровки.

Концентрация

Пакет	Описание
Измерение концентрации и особые значения плотности	<p>Вычисление и вывод концентрации продуктов Во многих областях применения в качестве ключевого измеряемого значения для мониторинга качества или управления процессами используется плотность. Прибор измеряет плотность эталонного продукта и передает это значение в систему управления. Пакет приложений "Special Density" обеспечивает высокоточное измерение плотности в широком диапазоне плотностей и температуры в тех областях применения, для которых характерны значительные колебания рабочих условий процесса. Пакет приложений "Concentration Measurement" позволяет, используя измеренную плотность, рассчитывать следующие параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Плотность с термокомпенсацией (референсная плотность). ■ Процентная доля массы конкретных веществ в двухфазной жидкости. (Концентрация в %). ■ Концентрация жидкости выдается в специальных единицах (градусы Брикса, градусы Боме, градусы API и т. д.), используемых в стандартных областях применения. <p>Значения измеряемых величин передаются посредством цифровых и аналоговых выходов прибора.</p>

Аксессуары

Для этого прибора поставляется различное дополнительное оборудование, которое можно заказать в Endress+Hauser вместе с прибором или отдельно. За подробной информацией о соответствующем коде заказа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser или посетите страницу прибора на веб-сайте Endress+Hauser:
www.ru.endress.com.

Аксессуары в зависимости от прибора

Аксессуары	Описание
Нагревательная рубашка	<p>Используется для стабилизации температуры продукта в сенсоре. Для обогревания допускается применение воды, водяного пара и других неагрессивных жидкостей.</p> <p>При использовании масла в качестве среды обогрева проконсультируйтесь со специалистами Endress+Hauser.</p> <p>Если сенсор оборудован разрывным диском, использование нагревательных рубашек не допускается.</p>  Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации BA00099D

Аксессуары для связи

Дополнительное оборудование	Описание
Commubox FXA195 HART	<p>Для искробезопасного исполнения со связью по протоколу HART с FieldCare через интерфейс USB.</p>  Для получения подробной информации см. Техническое описание TI00404F
Commubox FXA291	<p>Используется для подключения полевых приборов Endress+Hauser с интерфейсом CDI (= Endress+Hauser Common Data Interface, единый интерфейс данных) к USB-порту компьютера или ноутбука.</p>  Для получения подробной информации см. Техническое описание TI00405C
Трансмиттер контура HART HMX50	<p>Используется для оценки и преобразования динамических переменных процесса HART в аналоговые токовые сигналы или предельные значения.</p>  Для получения подробной информации см. Техническое описание TI00429F и Инструкцию по эксплуатации BA00371F
Беспроводной адаптер HART SWA70	<p>Используется для беспроводного подключения полевых приборов. Адаптер WirelessHART легко встраивается в полевые приборы и существующую инфраструктуру. Он обеспечивает защиту и безопасность передачи данных и поддерживает параллельную работу с другими беспроводными сетями при минимальном количестве кабельных соединений.</p>  Для получения дополнительной информации см. Инструкцию по эксплуатации BA00061S
Fieldgate FXA320	<p>Шлюз для дистанционного мониторинга подключенных измерительных приборов 4-20 мА с помощью веб-браузера.</p>  Для получения подробной информации см. Техническое описание TI00025S и Инструкцию по эксплуатации BA00053S
Fieldgate FXA520	<p>Шлюз для дистанционной диагностики и дистанционной настройки подключенных измерительных приборов HART с помощью веб-браузера.</p>  Для получения подробной информации см. Техническое описание TI00025S и Инструкцию по эксплуатации BA00051S
Field Xpert SFX100	<p>Компактный, гибкий и ударопрочный промышленный ручной программатор для удаленной настройки и считывания значений измеряемых величин, выведенных на токовый выход HART (4...20 мА).</p>  Для получения дополнительной информации см. Инструкцию по эксплуатации BA00060S

Аксессуары для обслуживания	Дополнительное оборудование	Описание
	Applicator	<p>Программное обеспечение для выбора и определения размеров измерительных приборов Endress+Hauser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Расчет всех необходимых данных для выбора оптимального расходомера: номинальный диаметр, потеря давления, погрешность и присоединения к процессу. ■ Графическое представление результатов расчета <p>Управление всеми связанными с проектом данными и параметрами на протяжении всего жизненного цикла проекта, документирование этих данных, удобный доступ.</p> <p>Программу Applicator можно получить следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ В сети Интернет по адресу: https://wapps.endress.com/applicator ■ На компакт-диске для локальной установки на ПК.
	W@M	<p>Управление жизненным циклом приборов на предприятии</p> <p>Программный комплекс W@M включает в себя широкий набор программ, помогающих осуществлять весь процесс от планирования и заготовки до монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации измерительных приборов. С помощью этого программного комплекса можно получать полную информацию о каждом приборе (например, состояние прибора, запасные части и документация по этому прибору) на протяжении всего жизненного цикла.</p> <p>Приложение изначально содержит данные приобретенного прибора Endress+Hauser. Кроме того, Endress+Hauser обеспечивает ведение и обновление записей данных.</p> <p>Программный комплекс W@M можно получить следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ В сети Интернет по адресу: www.endress.com/lifecyclemanagement ■ На компакт-диске для локальной установки на ПК.
	FieldCare	<p>Инструментальное средство Endress+Hauser для управления парком приборов на базе стандарта FDT. С его помощью можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Кроме того, получаемая информация о состоянии обеспечивает эффективный мониторинг состояния приборов.</p> <p> Для получения дополнительной информации см. Инструкции по эксплуатации BA00027S и BA00059S</p>

Компоненты системы	Дополнительное оборудование	Описание
	Регистратор Memograph M с графическим дисплеем	<p>Регистратор с графическим дисплеем Memograph M предоставляет информацию обо всех измеряемых переменных. Обеспечивается корректная регистрация значений измеряемых величин, контроль предельных значений и анализ точек измерения. Данные сохраняются во внутренней памяти объемом 256 МБ, на SD-карте или USB-накопителе.</p> <p> Для получения подробной информации см. Техническое описание TI00133R и Инструкцию по эксплуатации BA00247R</p>
	iTEMP	<p>Сенсоры температуры можно использовать во всех областях применения, они подходят для проведения измерений в газах, паре и жидкостях. Их можно использовать для считывания температуры жидкости.</p> <p> Подробную информацию см. в документе "Области деятельности", FA00006T</p>

Документация



Предлагается следующая документация:

- На компакт-диске, входящем в комплект поставки прибора
- В разделе "Документация/ПО" на веб-сайте Endress+Hauser: www.ru.endress.com → Download (Загрузка)

Стандартная документация	Связь	Тип документа	Код документа
	---	Краткая инструкция по эксплуатации	KA01115D
	HART	Инструкция по эксплуатации	BA01167D
	EtherNet/IP	Инструкция по эксплуатации	BA01064D
	Modbus RS485	Инструкция по эксплуатации	BA01056D
	PROFIBUS DP	Инструкция по эксплуатации	BA01248D

Дополнительная документация по различным приборам	Тип документа	Содержание	Код документа
	Правила безопасности	ATEX/IECEx Ex i	XA00159D
		ATEX/IECEx Ex nA	XA01029D
		cCSAus IS	XA00160D
	Специальная документация	Информация о директиве по оборудованию, работающему под давлением	SD00142D
	Специальная документация	Modbus RS485 – информация о регистрах	SD00154D
	Специальная документация	Измерение концентрации	SD01152D
	Специальная документация	Heartbeat Technology	SD01153D
	Руководство по монтажу		Указывается для каждого аксессуара отдельно (→ 70)

Зарегистрированные товарные знаки

HART®

Зарегистрированный товарный знак HART Communication Foundation, Остин, США.

PROFIBUS®

Зарегистрированный товарный знак организации пользователей PROFIBUS, Карлсруэ, Германия.

Modbus®

Зарегистрированный товарный знак SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

EtherNet/IPTM

Товарный знак принадлежит ODVA, Inc.

Microsoft®

Зарегистрированный товарный знак Microsoft Corporation, Редмонд, Вашингтон, США

TRI-CLAMP ®

Зарегистрированный товарный знак Ladish & Co., Inc., Кеноша, США.

Applicator®, FieldCare®, Field XpertTM, HistoROM®, Heartbeat TechnologyTM

Зарегистрированные или ожидающие регистрации товарные знаки группы Endress+Hauser.

www.addresses.endress.com

Endress+Hauser 
People for Process Automation