

Herstellereklärung Manufacturer Declaration

**Endress+Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, Postfach, CH-4153 Reinach
BL 1**

erklärt als Hersteller, dass die in nachfolgenden Prowirloptionen eingesetzte Graphitdichtung nach Angaben des Herstellers und Untersuchungen der Bundesanstalt für Materialprüfung und -forschung (BAM) unter folgenden Randbedingungen für den Einsatz in flüssigem und gasförmigen Sauerstoff geeignet ist:

declares as manufacturer that the in the listed Prowirl options used graphite seal by declaration of its manufacturer and tests performed by the German Federal Institute for Material Testing (BAM) is compatible with both liquid and gaseous oxygen in the following service conditions:

max. Druck/pressure: 2000 psig
max. Temperatur/temperatur: 400 °C (735°)

Die BAM hat den Einsatz bis 100 bar (1450 psig) und 200 °C untersucht. Weitergehende Untersuchungen waren aufgrund der Einschränkungen der BAM-Testapparatur nicht möglich.

Due to the limitations of the test apparatus the BAM tested up to 100 bar (1450 psig) and 200 °C)

**PROWIRL 70
70W/F/D/H***_**D*******

**PROWIRL 72
72F/W**_***D*******

**PROWIRL 73
73F/W**_***D*******


**PROWIRL 77
77F/W/H***_*D*******

**Öl-/fett-/wasserfrei, Grafoil (Graphit)-Sensordichtung
Oil/fat/water free, Grafoil (Graphite) seal**

Diese Konformitätserklärung ist nur gültig für Produkte, die nach folgendem Ausstellungsdatum gefertigt wurde.

This declaration is only valid for products which are produced after the following date of issue.

Reinach, 16.10.2003


Endress+Hauser Flowtec AG
Dr. Klaus Bischoff
Quality Manager

Endress + Hauser

The Power of Know How

