



ORSZÁGOS MÉRÉSÜGYI HIVATAL
 BUDAPEST XII., NÉMETHYÓLGYI ÚT 37-39.
 1535 Budapest 114. Pf.: 919.
 Telefon: 458-5800
 Telefax: 355-0598

Ügyiratszám: Th- 7285/3/2000
 Tárgy: Hitelesítési engedély
 Ügyintéző: Hegyi József
 Melléklet: Típusvizsgálati jkv.

Mile Kft.
 Mézes András
 1104 Budapest
 Mádi.u. 52.

HATÁROZAT

Az 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban Tv.) 8.§ (1) bekezdés alapján az alábbi mérőeszközök típusvizsgálatát elvégeztük:

Th-7285/3A/2000. alszámon

megnevezése:	kommunikátorral beállítható villamos kimenőjelű nyomáskülönbség távadó család
előállítója:	Endress + Hauser
bemutatója:	Mile Kft.
típusjele:	S PMD 235
bemenőjel tartománya:	(0...0,5) mbar-tól (0...40) bar-ig
kimenőjel tartománya:	(4...20) mA DC
alapbizonytalansága:	0,1 % a TI 256P/00/en műszerkönyv adatai szerint
eredő mérési bizonytalanság:	a típusvizsgálati jegyzőkönyvben leírtak szerint számítandó.

Th-7285/3B/2000. alszámon

megnevezése:	kommunikátorral beállítható villamos kimenőjelű abszolútnyomás-, túlnyomás távadó család
előállítója:	Endress + Hauser
bemutatója:	Mile Kft.
típusjele:	S PMC 731
bemenőjel tartománya:	(0...5) mbar-tól (0...40) bar-ig
kimenőjel tartománya:	(4...20) mA DC
alapbizonytalansága:	0,1 % a TI 216P/00/en műszerkönyv adatai szerint
eredő mérési bizonytalanság:	a típusvizsgálati jegyzőkönyvben leírtak szerint számítandó.

Th-7285/3C/2000. alszámon

megnevezése:	kommunikátorral beállítható villamos kimenőjelű abszolútnyomás-, túlnyomás távadó család
előállítója:	Endress + Hauser
bemutatója:	Mile Kft.
típusjele:	M PMC 41; M PMP 41
bemenőjel tartománya:	(0...10) mbar-tól (0...400) bar-ig
kimenőjel tartománya:	(4...20) mA DC
alapbizonytalansága:	0,2 % a TI 321P/00/en műszerkönyv adatai szerint
kimenőjel tartománya:	(4...20) mA DC
eredő mérési bizonytalanság:	a típusvizsgálati jegyzőkönyvben leírtak szerint számítandó.

A típusvizsgálat eredményei alapján a mérőeszköz gyártás utáni (első), időszakos és javítás utáni hitelesítését: visszavonásig

e n g e d é l y e z e m .



ORSZÁGOS MÉRÉSÜGYI HIVATAL

Ügyiratszám: Th- 7285/3/2000

- 1/2 -

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást az 1981. évi I. törvény 43. § (2) bekezdése alapján mellőzöm.

I n d o k l á s

A típusvizsgálatra bemutatott mérőeszköz a hitelesítés törvényes mérésügyi előfeltételeinek megfelelt, ezért az Országos Mérésügyi Hivatal a mérőeszköz hitelesítését engedélyezte.

Th-7285/3D/2000. alszámon

megnevezése:	kommunikátorral beállítható villamos kimenőjelű abszolútnyomás-, túlnyomás távadó család
előállítója:	Endress + Hauser
bemutatója:	Mile Kft.
típusjele:	S PMP 731
bemenőjel tartománya:	(0...50) mbar-tól (0...400) bar-ig
alpbizonytalansága:	0,1 % a TI 216P/00/en műszerkönyv adatai szerint
kimenőjel tartománya:	(4...20) mA DC

Th-7285/3E/2000. alszámon

megnevezése:	kommunikátorral beállítható villamos kimenőjelű abszolútnyomás-, túlnyomás távadó család
előállítója:	Endress + Hauser
bemutatója:	Mile Kft.
típusjele:	M PMP 48
bemenőjel tartománya:	(0...100) mbar-tól (0...400) bar-ig
alpbizonytalansága:	0,3 % a TI 322P/00/en műszerkönyv adatai szerint
kimenőjel tartománya:	(4...20) mA DC

A típusvizsgálat eredményei alapján a mérőeszköz hitelesítését:

n e m e n g e d é l y e z e m .

A határozat ellen az 1981. évi I. törvény 62. § (1), illetve (2) bekezdése alapján a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Mérésügyi Hivatal elnökéhez címzett fellebbezés nyújtható be.

I n d o k l á s

A típusvizsgálatra bemutatott mérőeszköz a hitelesítés törvényes mérésügyi előfeltételeinek nem felelt meg, mert a távadók hőmérsékleti járulékos illetve maradó hibái jelentősen meghaladták a műszerkönyvben megadott értéket ezért az Országos Mérésügyi Hivatal a mérőeszköz hitelesítését nem engedélyezte.

A mérésügyi típusvizsgálat fontosabb megállapításait a típusvizsgálati jegyzőkönyv, mérési jegyzőkönyvek tartalmazzák.

Budapest, 2000. 11. 10.

Zelenka Zoltán
Főosztályvezető