



Level



Pressure



Flow



Temperature



Liquid
Analysis



Registration



Systems
Components



Services



Solutions

Safety Instructions

Levelflex M FMP41C

II 2 G Ex e mb [ia] IIC T6...T1

KEMA 04 ATEX 1129 X



XA264F-B

de - Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX) → Seite 5

en - Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas according to Directive 94/9/EC (ATEX) → Page 11

fr - Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles et selon Directive 94/9/CE (ATEX) → Page 17

bg - Правила за техниката на безопасност за електрически средства за производство във взривоопасни зони. Ако не разбирате езика на това ръководство има възможност да си поръчате при нас едно ръководство, преведено на езика на Вашата страна.

Заявление за съответствие с EG

Производителят Endress+Hauser декларира с това заявление за съответствие и с предявяването на сертификата CE, че този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски директиви. Прилаганите директиви, норми и документи са указани в заявлението за съответствие.

cs - Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje v místech s nebezpečím výbuchu. Pokud nemáte možnost přečíst si tento návod, můžete si u nás objednat návod přeložený do svého jazyka.

Prohlášení o shodě s ES

Společnost Endress+Hauser prohlašuje prostřednictvím tohoto prohlášení a použitím značky CE, že tento výrobek vyhovuje příslušným evropským směrnicím. Zmíněné směrnice, normy a dokumenty jsou uvedeny v Prohlášení o shodě.

da - Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater certificeret til brug i eksplosionsfarlige områder. Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.

EF-overensstemmelseserklæring

Med denne overensstemmelseserklæring og tilføjjelsen af CE-mærket sikrer producenten Endress+Hauser, at produktet er i overensstemmelse med relevante europæiske direktiver. Dokumentation for overensstemmelsen gives i de anførte direktiver, standarder og dokumenter.

el - Οδηγίες ασφαλείας ηλεκτρικών συσκευών για επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, τότε μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίτυπο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.

Δήλωση πιστότητας ΕΚ

Με αυτή τη δήλωση πιστότητας και την τοποθέτηση του σήματος CE ο κατασκευαστής Endress+Hauser δηλώνει, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει να εφαρμοστούν. Οι οδηγίες, τα πρότυπα και τα έγγραφα που εφαρμόστηκαν αναφέρονται στη δήλωση πιστότητας.

es - Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos homologados para su utilización en áreas expuestas a riesgos de deflagración. Si no entiende este manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaración y la inclusión de la marca CE, el fabricante Endress+Hauser, declara que el producto cumple con las directivas europeas pertinentes. Las directivas, normas y documentos de aplicación se indican en la declaración de conformidad.

et - Ohutusjuhised plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate elektriseadmete kohta. Kui Te ei saa käesolevast juhendist aru, võite meilt tellida Teie riigikeelde tõlgitud juhendi.

EL vastavusdeklaratsioon

Tootja Endress+Hauser kinnitab juurdelisatud vastavusdeklaratsiooni esitamise ja CE-märgise kandmisega tootele, et käesolev toode vastab kohaldatavate Euroopa Liidu direktiivide nõuetele. Kohaldatavad direktiivid, standardid ja dokumendid on ära toodud vastavusdeklaratsioonis.

fi - Turvallisuusohjeita sähkölaitteille, jotka on vahvistettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä käännoksen omalla kansallisella kielelläsi.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus

Valmistaja Endress+Hauser vakuuttaa täällä vaatimustenmukaisuustodistuksella ja CE-merkin kiinnittämisellä, että tämä tuote täyttää sovellettavien EU-direktiivien määräykset. Sovellettavat direktiivit, normit ja dokumentit on merkitty vaatimustenmukaisuustodistukseen.

hu - Biztonsági információk robbanásveszélyes területre való elektromos eszközökhöz. Amennyiben nem tudja elolvasni ezt az útmutatót, akkor megrendelheti az Ön anyanyelvére lefordítva is.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Az Endress+Hauser mint gyártó jelen megfeleléségi nyilatkozattal és a CE-jelzés felhelyezésével kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek. Az alkalmazott irányelvek, szabványok és dokumentumok a megfeleléségi nyilatkozatban fel vannak tüntetve.

it - Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche certificate per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione. Se il presente manuale non risulta comprensibile potete ordinarcene una copia tradotta nella vostra lingua.

Dichiarazione di conformità CE

Con questa dichiarazione e con l'applicazione del marchio CE, il costruttore Endress+Hauser, assicura che il prodotto è conforme alle direttive europee vigenti. Prova della conformità è fornita dall'osservanza delle direttive, delle norme e dei documenti elencati.

lt - Elektros įrenginio saugumo nurodymai, susiję su sprogimo zonomis. Jeigu negalite perskaityti šios instrukcijos, kreipkitės į mus, kad užsisakytumėte į jūsų gimtąją kalbą išverstą instrukciją.

EB atitikties deklaracija

Gamintojas Endress+Hauser šia atitikties deklaracija ir CE ženkliniu patvirtina, kad gaminytis atitinka taikytinas ES direktyvas. Taikomos direktyvos, normos ir dokumentai yra pateikiami atitikties deklaracijoje.

lv - Drošības norādījumi elektrisko darba instrumentu lietošanai apgabalos, kas pakļauti sprādzienbīstamībai. Ja Jums nav iespēju izlasīt šos norādījumus, Jūs varat pasūtīt pie mums tulkojumu Jūsu valsts valodā.

ES atbilstības apliecinājums

Ražotājs Endress+Hauser ar šo atbilstības apliecinājumu un CE zīmola lietojumu apstiprina, ka produkts izgatavots saskaņā ar atbilstošajām Eiropas vadlīnijām. Piemērotās vadlīnijas, normas un dokumenti atrunāti atbilstības apliecinājumā.

nl - Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.

EG Conformiteitsverklaring

De leverancier Endress+Hauser waarborgt met deze verklaring en het aanbrengen van het CE-teken, dat dit product overeenstemt met de geldende Europese richtlijnen. De geldende richtlijnen, normen en documenten zijn aangegeven in de conformiteitsverklaring.

pl - Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonym wybuchem. Jeśli niniejsza instrukcja napisana jest w języku, którym się nie posługujesz, możesz zamówić u nas przetłumaczony dokument.

Deklaracja zgodności WE

Producent Endress+Hauser w niniejszej deklaracji zgodności wraz z nadaniem znaku CE oświadcza, że produkt ten jest zgodny z obowiązującą Europejską Dyrektywą. Zastosowane wytyczne, normy oraz dokumenty podane są w deklaracji zgodności.

pt - Instruções de segurança para dispositivos eléctricos certificados para utilização em áreas de risco de incêndio. Se não compreender este manual, pode encomendar-nos directamente uma cópia na sua língua.

Declaração de conformidade CE

Com esta declaração de conformidade e a aplicação da marca CE, o fabricante Endress+Hauser, garante que o produto obedece às directivas europeias a aplicar. As directivas, normas e documentos são apresentadas na declaração de conformidade.

ro - Indicații de siguranță pentru mijloacele de producție electrice pentru zonele periclitate de explozie. Dacă nu puteți citi aceste instrucțiuni, atunci puteți comanda la noi instrucțiunile traduse în limba țării dumneavoastră.

Declarație de conformitate CE

Producătorul Endress+Hauser declară prin declarația de conformitate alăturată și prin aplicarea semnului CE că acest produs corespunde directivei europene aplicabile. Directivele, normele aplicate și documentele sunt menționate în declarația de conformitate.

sk - Bezpečnostné pokyny pre elektrické zariadenie prevádzkované v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Ak nemáte možnosť prečítať si tento návod, môžete si u nás objednať návod preložený do svojho jazyka.

Vyhlasenie o konformite s ES

Spoločnosť Endress+Hauser vyhlasuje prostredníctvom tohto vyhlásenia o konformite a použitím značky CE, že tento výrobok vyhovuje príslušným európskym smerniciam. Zmieňované smernice, normy a dokumenty sú uvedené vo Vyhlásení o konformite.

sl - Varnostni napotki glede električne opreme, namenjene za uporabo v eksplozivnih območjih. Če teh navodil ne morete razumeti, lahko pri nas naročite prevod v vaš jezik.


Pojasnilo glede potrdila o skladnosti EU

Proizvajalec Endress+Hauser s to izjavo o skladnosti in navedbo oznake CE izjavlja, da je ta izdelek skladen s predpisanimi evropskimi smernicami. Upoštewane smernice, standardi in dokumenti so navedeni v izjavi o skladnosti.

sv - Säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning certifierad för användning i explosionsfarliga områden. Om du inte förstår denna manual, kan en översatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.

EG-försäkran om överensstämmelse

Endress+Hauser försäkras med vidstående försäkran om överensstämmelse och med CE-märkningen att denna produkt överensstämmer med de tillämpbara europeiska riktlinjerna. De tillämpade riktlinjerna, normerna och dokumenten anges i försäkran om överensstämmelse.



EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration CE de Conformité

EG 04 012-c



Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Hauptstraße 1, 79689 Maulburg


erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
 declares as manufacturer under sole responsibility, that the product
 déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit

LEVELFLEX M Füllstandmeßgerät
FMP41C

den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien durch Anwendung harmonisierter Normen entspricht:
 conforms with the provisions of the following European Directives by applying the harmonised standards:
 est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes par l'application des normes
 harmonisées:

Richtlinien/Directives/Directives	Normen/Standards/Normes	Ex-Normen/Ex-Standards/Normes Ex*
2004/108/EG (EMC)	EN 61326-1 (2006)	EN 60079-0 (2006)
2006/95/EG (LVD)	EN 61326-2-3 (2006)	EN 60079-1 (2004)
94/9/EG (ATEX)*	EN 61326-2-5 (2006)	EN 60079-7 (2003)
	EN 61010-1 (2001)	EN 60079-11 (2007)
		EN 60079-18 (2005)
		EN 60079-26 (2007)
		EN 60079-27 (2006)
		EN 61241-11+C1(2004)
		EN 61241-0 (2006)

*nur für Produkte mit der Kennzeichnung/only for products with the marking/seulement pour les produits avec le marquage:



EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr:
 EC-Type Examination Certificate No:
 Numéro de l'attestation d'examen CE de type:

KEMA 04 ATEX 1129 X

Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié

- EG-Typprüfung/EC-Type Examination/Examen CE de type:

KEMA Netherlands (0344)

- Qualitätssicherung/Quality assurance/Système d'assurance qualité:

TÜV Nord Cert GmbH (0044)

Maulburg, 11.09.2008

Endress + Hauser GmbH + Co. KG

Arno Götz
 i. V. Dr. Arno Götz

Leiter Zertifizierung/Certification Manager/Responsable de certification



People for Process Automation

Levelflex M FMP41C

deutsch

HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Zugehörige Dokumentation

Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitungen:
HART: BA276F/00
PROFIBUS PA: BA277F/00
FOUNDATION Fieldbus: BA278F/00

Es gilt die mitgelieferte, dem Gerätetyp entsprechende Betriebsanleitung.

Ergänzende Dokumentation

Explosionsschutz-Broschüre:
CP021Z/11

Kennzeichnung

Erläuterungen der Kennzeichnung und Zündschutzart finden Sie in der Explosionsschutz-Broschüre.

Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG

II 2 G

Kennzeichnung der Zündschutzart

Ex e mb [ia] IIC T6...T1




Abb. 1

Spannungsversorgung	Ue ≤ 32 V DC Um ≤ 250 V AC	Anschlussraum (Ex e)	Hinweis beachten *3
----------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------

Kategorie	II 2 G	Sonde und Gehäuse in Zone 1	
Zündschutzart	Ex e mb [ia] IIC T6...T1	KEMA 04 ATEX 1129 X	
max. Betriebsdruck	abhängig von der Sonde		
Prozesstemperatur	abhängig von der Sonde		

Gehäuse T12	-40 °C ≤ Tu ≤ +75 °C	wahlweise mit oder ohne Anzeige- und Bedien-Modul VU331
--------------------	----------------------	---

Option	abgesetzte Anzeige z.B. FHX40	KEMA 02 ATEX 1203	zugehörigen Sicherheitshinweis (XA193F) beachten
	Service Interface	Commubox FXA193 mit zugehörigem ToF-Kabel	zugehörigen Sicherheitshinweis (XA077D) beachten

**Sicherheitshinweise:
Installation**

- Gemäß Herstellerangaben und den gültigen Normen und Regeln installieren.
- Das Gerät nicht außerhalb der elektrischen, thermischen und mechanischen Kenngrößen betreiben.
- Das Betriebsmittel ist in den örtlichen Potentialausgleich (PAL) einzubeziehen. Der Eingangsstromkreis ist galvanisch mit dem Gehäuse verbunden.
- Der Zusammenhang zwischen zulässiger Umgebungstemperatur für das Elektronikgehäuse in Abhängigkeit des Einsatzbereiches und der Temperaturklassen sind den Tabellen (Tab. 1 und Tab. 3) zu entnehmen.
- Nach einer Gehäuse-Ausrichtung (Verdrehen) die Arretierungsschraube (siehe Betriebsanleitung) wieder fest anziehen.
- Dauergebrauchstemperatur des Kabels ≥ Ta +5 K. *1
- Die Kabelverschraubungen nur durch solche gleichen Typs ersetzen. *1
- Anschlussraumdeckel: "In explosiver Atmosphäre nicht unter Spannung öffnen". *3
- Elektrischer Anschluss des Versorgungsstromkreises nicht unter Spannung öffnen, wenn explosionsfähige Atmosphäre vorliegt.
- Die Geräte nur in solchen Messstoffen einsetzen, gegen die die mediumsberührten Materialien hinreichend beständig sind.
- Das Gerät so montieren, dass mechanische Beschädigung oder Reibung in der Anwendung ausgeschlossen sind; insbesondere auf Strömungsverhältnisse und Behältereinbauten achten.
- Im Falle einer zusätzlichen oder alternativen Sonderlackierung des Gehäuses oder anderer metallenen Oberflächen ist die Gefahr von elektrostatischer Auf- bzw. Entladung zu beachten. Oberflächen nicht trocken reiben.

Besondere Bedingungen (X-Kennzeichnung)*2

- Die Sonden (Stab- und Seilausführung) weisen Kunststoffoberflächen auf, die sich elektrostatisch aufladen können. Für Bereiche, die Geräte der Kategorie II 2 G bzw. Zone 1 erfordern, sind elektrostatische Grenzwerte einzuhalten.

Kategorie	Zulässige übertragene Ladung Q in nC		
	IIA	IIB	IIC
2	60	30	10
3	kein Grenzwert		

Für das Gerät ergibt sich daraus folgender Zusammenhang:

Bereich/Bauteile mit Kunststoffoberflächen	gemessene übertragene Ladung Q in nC (Test Report)	X-Kennzeichnung für folgende Stoffgruppe erforderlich		
		IIA	IIB	IIC
Flanschplattierung	< 75	IIA	IIB	IIC
Stab	< 30	–	–	IIC
Seil	< 10	–	–	–
Seilgewicht	< 30	–	–	IIC

Maßnahmen:

Ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen können Geräte mit Flanschplattierung (Kunststoff) in Bereichen, die Geräte der Kategorie II 2 G bzw. Zone 1 erfordern, wenn durch den Einbau eine Aufladung der Flanschplattierung verhindert wird (z.B. keine freiliegenden Kunststoffoberflächen oder Einbau in metallischen Anschlussteilen/Stützen).

Tab. 1

Zone 1 - Anwendung

Temperaturklasse mit / ohne Display VU331	Maximal zulässige Mediumtemperatur (Prozessanschluss) Sonde in Zone 1	Maximal zulässige Umgebungstemperatur am Elektronikgehäuse (Elektronikgehäuse in Zone 1) in Abhängigkeit von der Mediumtemperatur		
		FMP41C	FMP41C mit abgesetzter Elektronik / Distanzrohr	FMP41C mit abgesetzter Elektronik / Distanzschlauch
T6	+ 75 °C + 60 °C	55 °C 60 °C	59 °C 60 °C	60 °C 60 °C
T5	+ 95 °C + 75 °C	72 °C 75 °C	74 °C 75 °C	75 °C 75 °C
T4	+130 °C + 75 °C	68 °C 75 °C	74 °C 75 °C	75 °C 75 °C
T3 (funktional) *4	+150 °C + 75 °C	65 °C 75 °C	73 °C 75 °C	75 °C 75 °C
T3, T2, T1	+195 °C + 75 °C	61 °C 75 °C	72 °C 75 °C	75 °C 75 °C

Hinweis: zulässiger Sondentemperaturbereich ist zu beachten

*4 funktional = begrenzt durch maximal zulässige Sondentemperatur

Tab. 2

Versorgungs- und Signalstromkreis für abgesetzte Anzeige z.B. FHX40 in Zündschutzart: Eigensicherheit Ex ia IIC bzw. IIB

$U_o = 4,2 \text{ V}$ $I_o = 34 \text{ mA}$ $P_o = 36 \text{ mW}$	wirksame innere Induktivität wirksame innere Kapazität Kennlinie:	$L_i = \text{vernachlässigbar}$ $C_i = \text{vernachlässigbar}$ linear
---	---	--

Zum Anschluss des Service Interface Commubox mit zugehörigem ToF-Kabel

Ausgang Commubox + ToF Kabel:						
	$U_o = 3,74 \text{ V}$ $I_o = 9,9 \text{ mA}$ $P_o = 9,2 \text{ mW}$	wirksame innere Induktivität wirksame innere Kapazität Kennlinie:		$L_i = \text{vernachlässigbar}$ $C_i = \text{vernachlässigbar}$ linear		
		für Stoffgruppe IIC		zulässige äußere Induktivität zulässige äußere Kapazität	$L_o \leq 340 \text{ mH}$ $C_o \leq 100 \mu\text{F}$	
In der Zusammenschaltung mit einem Levelflex M ergibt sich:						
	Lo =	0,15 mH	0,5 mH	1 mH	2 mH	5 mH
für Stoffgruppe IIC	Co =	$\leq 8 \mu\text{F}$	$\leq 7 \mu\text{F}$	$\leq 5,5 \mu\text{F}$	$\leq 5 \mu\text{F}$	$\leq 4 \mu\text{F}$
für Stoffgruppe IIB	Co =	10 μF				

Levelflex M FMP41C

english

HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Associated Documentation

This document is an integral part of the following Operating Instructions:
HART: BA276F/00
PROFIBUS PA: BA277F/00
FOUNDATION Fieldbus: BA278F/00

The Operating Instructions which are supplied and correspond to the device type apply.

Supplementary Documentation

Explosion-protection brochure:
CP021Z/11

Designation

Explanation of the labelling and type of protection can be found in the explosion protection brochure.

Designation according to Directive 94/9/EC



II 2 G

Designation of explosion protection

Ex e mb [ia] IIC T6...T1




Fig. 1

Power supply	Ue ≤ 32 V DC Um ≤ 250 V AC	Connection compartment (Ex e)	Observe instruction *3
---------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------------

Category	II 2 G	Probe and housing in Zone 1
Type of protection	Ex e mb [ia] IIC T6...T1	KEMA 04 ATEX 1129 X
Max. working pressure	dependent on the probe	
Process temperature	dependent on the probe	

Housing T12	-40 °C ≤ Tu ≤ +75 °C	optionally with or without VU331 display and operating module
--------------------	----------------------	---

Option	Remote display, e.g. FHX40	KEMA 02 ATEX 1203	observe associated Safety Instructions (XA193F)
	Service interface	Commubox FXA193 with associated ToF cable	observe associated Safety Instructions (XA077D)

**Safety instructions:
Installation**

- Install the device according to the manufacturer's instructions and any other valid standards and regulations.
- Do not operate the device outside the specified electrical, thermal and mechanical parameters.
- The electrical apparatus must be integrated into the local potential equalisation (PML). The input circuit is galvanically connected to the housing.
- The relationship between the permitted ambient temperature for the electronics housing, dependent on the range of application, and the temperature classes is shown in the tables (Tab. 1 and Tab. 3).
- After aligning (rotating) the housing, retighten the fixing screw (see Operating Instructions).
- Continuous duty temperature of the cable ≥ Ta +5 K *1.
- Replace cable glands only with identical parts *1.
- Connection compartment cover: "Do not open under voltage in explosive atmospheres" *3.
- Do not open the power supply circuits under voltage in an explosive atmosphere.
- Only install the devices in media for which the wetted materials have sufficient durability.
- Install the device to exclude any mechanical damage or friction during the application.
Pay particular attention to flow conditions and fittings.
- In case of additional or alternative special varnishing of the enclosure or other metallic parts the danger of an electrostatic charging must be observed. Do not rub surfaces with dry cloth.

Special conditions (X marking) *2

- The probes (rod and rope version) have plastic surfaces, which can become electrostatically charged. For hazardous locations (classified) of category II 2 G resp. Zone 1, the electrostatic limits have to be observed.

Category	Admissible transmitted charge Q in nC		
	IIA	IIB	IIC
2	60	30	10
3	No limit		

For the device this results in the following relationship:

Area/Components with plastic surfaces	Measured transmitted charge Q in nC (Test Report)	X marking required for the following material groups		
		IIC	IIB	IIA
Flange cladding	< 75	IIA	IIB	IIC
Rod	< 30	–	–	IIC
Rope	< 10	–	–	–
Rope weight	< 30	–	–	IIC

Measures:

Instruments with flange cladding (plastic) may be installed in hazardous locations (classified) of category II 2 G resp. Zone 1 without further protective measures, if charging of the flange cladding is prevented by the installation (e.g. no exposed plastic surfaces or installation in metallic connection parts/nozzles).

Tab. 1

Zone 1 - Application

Temperature class with or without VU331 display	Maximum permitted medium temperature (process connection) Probe in Zone 1	Maximum permitted ambient temperature at the electronics housing (electronics housing in Zone 1) dependent on the medium temperature		
		FMP41C	FMP41C with remote electronics / spacer tube	FMP41C with remote electronics / spacer hose
T6	+ 75 °C + 60 °C	55 °C 60 °C	59 °C 60 °C	60 °C 60 °C
T5	+ 95 °C + 75 °C	72 °C 75 °C	74 °C 75 °C	75 °C 75 °C
T4	+130 °C + 75 °C	68 °C 75 °C	74 °C 75 °C	75 °C 75 °C
T3 (functional) *4	+150 °C + 75 °C	65 °C 75 °C	73 °C 75 °C	75 °C 75 °C
T3, T2, T1	+195 °C + 75 °C	61 °C 75 °C	72 °C 75 °C	75 °C 75 °C

Note: permitted probe temperature range must be observed
*4 functional = limited by maximum permitted probe temperature

Tab. 2

Power supply and signal circuit for remote display, e.g. FHX40, in protection type: intrinsic safety Ex ia IIC or IIB

U _o = 4.2 V I _o = 34 mA P _o = 36 mW	effective inner inductance effective inner capacitance characteristic curve:	Li = negligible Ci = negligible linear
--	--	--

For connecting the Commubox service interface with the associated ToF cable

Commubox output + ToF cable:						
U _o = 3.74 V I _o = 9.9 mA P _o = 9.2 mW	effective inner inductance effective inner capacitance characteristic curve:	Li = negligible Ci = negligible linear				
	for material group IIC	permitted outer inductance permitted outer capacitance	Lo ≤ 340 mH Co ≤ 100 µF			
When interconnected to a Levelflex M, the following results apply:						
	Lo =	0.15 mH	0.5 mH	1 mH	2 mH	5 mH
for material group IIC	Co =	≤ 8 µF	≤ 7 µF	≤ 5.5 µF	≤ 5 µF	≤ 4 µF
for material group IIB	Co =	10 µF				

Levelflex M FMP41C

français

HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Documentation correspondante

Le présent document fait partie intégrante du manuel de mise en service suivant :
HART : BA276F/00
PROFIBUS PA : BA277F/00
FOUNDATION Fieldbus : BA278F/00

C'est le manuel de mise en service fourni, correspondant au type d'appareil, qui est valable.


Documentation complémentaire

Brochure sur la protection contre les explosions :
CP021Z/11

Marquage

Une explication du marquage et du mode de protection figure dans la brochure sur la protection contre les explosions.

Marquage selon directive 94/9/CE



Marquage du mode de protection

Ex e mb [ia] IIC T6...T1




Fig. 1

Tension d'alimentation	Ue ≤ 32 V DC Um ≤ 250 V AC	Compartiment de raccordement (Ex e)	Tenir compte de la remarque *3
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Catégorie	II 2 G	Sonde et boîtier en Zone 1	
Mode protection	Ex e mb [ia] IIC T6...T1	KEMA 04 ATEX 1129 X	
Pression de service max.	dependent on the probe		
Température de process	dependent on the probe		

Boîtier T12	-40 °C ≤ Tu ≤ +75 °C	au choix avec ou sans module d'affichage et de commande VU331
--------------------	----------------------	---

Option	Affichage déporté, par ex. FHX40	KEMA 02 ATEX 1203	tenir compte des conseils de sécurité (XA193F) correspondants
	Service interface	Commubox FXA193 avec câble ToF correspondant	tenir compte des conseils de sécurité (XA077D) correspondants

**Conseils de sécurité :
Installation**

- Installer d'après les instructions du fabricant et les normes et règles en vigueur.
- Ne pas utiliser l'appareil en dehors des limites nominales électriques, thermiques et mécaniques.
- Le matériel électrique doit être intégré dans la compensation de potentiel locale (PAL). Le circuit d'entrée est galvaniquement relié au boîtier.
- La relation entre la température ambiante admissible pour le boîtier de l'électronique en fonction du domaine d'application et des classes de température est à déduire des tableaux (Tab. 1 et Tab. 3).
- Après une orientation du boîtier (rotation) il convient de bien serrer à nouveau la vis de verrouillage (voir manuel de mise en service).
- Température de service permanente du câble ≥ Ta +5 K. *1
- Ne remplacer les entrées de câble que par d'autres du même type. *1
- Couverture du compartiment de raccordement : "Ne pas ouvrir sous tension en atmosphère explosible". *3
- Ne pas ouvrir le raccordement électrique du circuit d'alimentation sous tension en présence d'une atmosphère explosible.
- Utiliser les appareils seulement dans les produits pour lesquels les matériaux en contact avec ceux-ci offrent une compatibilité suffisante.
- Monter l'appareil de manière à ce que les dommages mécaniques ou frottements soient exclus au cours de l'application; tenir notamment compte des conditions d'écoulement et des éléments internes au réservoir.
- En cas de vernis spécial supplémentaire ou alternatif du boîtier ou d'autres pièces métalliques, il faut prendre en compte un risque de charge ou de décharge électrostatique. Ne pas frotter les surfaces avec un chiffon sec.

Conditions particulières (marquage X) *2

- Les sondes (versions à tige et à câble) du radar de niveau possèdent des surfaces en matière synthétique, qui peuvent se charger électrostatiquement. Pour les zones qui nécessitent des appareils de la catégorie II 2 G resp. Zone 1, il convient de respecter des valeurs électrostatiques limites.

Catégorie	Charge Q en nC admissible transmise		
	IIA	IIB	IIC
2	60	30	10
3	pas de limite		

Pour le radar de niveau on aura la relation suivante :

Zone/Composant avec surface synthétique	Charge transmise mesurée Q en nC (Test Report)	Marquage X nécessaire pour groupe de produits suivant		
		IIA	IIB	IIC
Placage bride	< 75	IIA	IIB	IIC
Tige	< 30	–	–	IIC
Câble	< 10	–	–	–
Contre-poids	< 30	–	–	IIC

Mesures :

Sans mesures de protection supplémentaires les appareils avec placage de bride (synthétique) peuvent être employés dans les zones qui exigent des appareils de la catégorie II 2 G resp. Zone 1, si un chargement du placage de bride est évité du fait du montage (par ex. pas de surfaces synthétiques nues ou montage dans des raccords/manchons métalliques).

Tab. 1

Zone 1 - Application

Classe de température avec / sans afficheur VU331	Température du produit max. adm. (raccord process), Sonde en zone 1	Température ambiante maximale admissible au boîtier de l'électronique (boîtier de l'électronique en zone 1) en fonction de la température du produit		
		FMP41C	FMP41C avec électronique déportée/ tube d'écartement	FMP41C avec électronique déportée/ flexible d'écartement
T6	+ 75 °C + 60 °C	55 °C 60 °C	59 °C 60 °C	60 °C 60 °C
T5	+ 95 °C + 75 °C	72 °C 75 °C	74 °C 75 °C	75 °C 75 °C
T4	+130 °C + 75 °C	68 °C 75 °C	74 °C 75 °C	75 °C 75 °C
T3 (fonctionnel) *4	+150 °C + 75 °C	65 °C 75 °C	73 °C 75 °C	75 °C 75 °C
T3, T2, T1	+195 °C + 75 °C	61 °C 75 °C	72 °C 75 °C	75 °C 75 °C

Remarque : tenir compte de la gamme de température admissible à la sonde

*4 fonctionnel = limité par la température à la sonde maximale admissible

Tab. 2

Circuit d'alimentation et de signal pour affichage déporté par ex. FHX40 en mode de protection : sécurité intrinsèque Ex ia IIC ou IIB

U _o = 4,2 V I _o = 34 mA P _o = 36 mW	inductance interne capacité interne Caractéristique :	Li = négligeable Ci = négligeable linéaire
--	---	--

Pour le raccordement de l'interface de service Commubox avec câble ToF correspondant

Commubox avec câble ToF correspondant :						
U _o = 3,74 V I _o = 9,9 mA P _o = 9,2 mW	inductance interne capacité interne Caractéristique :	Li = négligeable Ci = négligeable linéaire				
	pour groupe de produits IIC	inductance externe admissible capacité externe admissible	Lo ≤ 340 mH Co ≤ 100 µF			
Lors d'un raccordement à un Levelflex M on a :						
	Lo =	0,15 mH	0,5 mH	1 mH	2 mH	5 mH
pour groupe de produits : IIC	Co =	≤ 8 µF	≤ 7 µF	≤ 5,5 µF	≤ 5 µF	≤ 4 µF
pour groupe de produits : IIB	Co =	10 µF				

www.endress.com/worldwide

Endress+Hauser 

People for Process Automation

